



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307679369

认证委托人名称及地址

厦门 ABB 低压电器设备有限公司
厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山西二路 881 号一层

生产者名称及地址

厦门 ABB 低压电器设备有限公司
厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山西二路 881 号一层

生产企业名称及地址

厦门 ABB 低压电器设备有限公司
厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山西二路 881 号一层

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

XT6N, XT6S, XT6H, XT6N DC, XT6S DC; 参数及型号解释详见附件页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 20 日 有效期至：2029 年 08 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307679369

证书附页: 第 1 页 共 5 页

XT6N, XT6S, XT6H, XT6N DC, XT6S DC

Uimp: 8kV;

Ui: 1000V;

Ue:

XT6N, XT6S, XT6H:

AC: 220V, 230V, 240V, 380V, 400V, 415V, 440V, 500V, 525V, 660V, 690V;

DC250V(两极串), DC500V(两极串), DC750V(三极串);

XT6N DC, XT6S DC:

DC250V(两极串), DC500V(两极串), DC750V(三极串);

In: 630A, 800A, 1000A(Ekip DIP LS/I; EKIP M DIP I; EKIP G DIP LS/I);

630A, 800A, 1000A(Ekip DIP LSI; EKIP DIP LIG; EKIP DIP LSIG);

630A, 800A(EKIP M DIP LIU; TMA);

过电流脱扣器类型: TMA: 热磁式, EKIP: 电子式;

Ics, Icu 如下表:

	XT6N	XT6S	XT6H
220, 230, 240Vac - Icu/Ics	70kA / 70kA	85kA / 85kA	100kA / 100kA
380, 400, 415Vac - Icu/Ics	36kA / 36kA	50kA / 50kA	70kA / 70kA
440Vac - Icu/Ics	30kA / 30kA	45kA / 45kA	50kA / 50kA
500, 525Vac - Icu/Ics	25kA / 25kA	35kA / 35kA	50kA / 50kA
660, 690Vac - Icu/Ics	20kA / 20kA	22kA / 22kA	25kA / 25kA
250Vdc - Icu/Ics (2p in series)	35kA / 35kA	50kA / 25kA	70kA / 35kA
500Vdc - Icu/Ics (2p in series)	20kA / 20kA	35kA / 18kA	50kA / 25kA
750Vdc - Icu/Ics (3p in series)	18kA / 18kA	24kA / 18kA	36kA / 18kA

	XT6N DC	XT6S DC
250Vdc - Icu/Ics (2p in series)	50kA / 25kA	70kA / 35kA
500Vdc - Icu/Ics (2p in series)	36kA / 18kA	50kA / 25kA
750Vdc - Icu/Ics (3p in series)	25kA / 12.5kA	36kA / 18kA

Icw: 10kA/1s;

适用频率: 50/60Hz;

适用于隔离;

选择性类别: A(1000A); B(630A, 800A);

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307679369

证书附页: 第 2 页 共 5 页

极数: 3P, 4P

配用的辅助触头:

AUX 250V, AUX-C 250V, AUX-SA 250V, AUX-SA-C 250V;

(CQC2015010304766024)

1NO1NC, 2NO2NC, 3NO3NC, 4NO4NC;

Ith:6A

AC-15:Ue/Ie:250V/4A,125V/5A;

AC-14:Ue/Ie:250V/5A,125V/6A;

AC-13:Ue/Ie:250V/6A,125V/6A;

DC-14:Ue/Ie:250V/0.03A,110V/0.05A;

DC-13:Ue/Ie:250V/0.03A,110V/0.05A;

DC-12:Ue/Ie:250V/0.3A,110V/0.5A;

AUX 250V:(CQC2011010304501045)

1NO1NC, 2NO2NC, 3NO3NC, 4NO4NC;

Ith:6A;

AC-12: Ue/Ie:125V/6A, 250V/6A;

AC-13: Ue/Ie:125V/6A, 250V/6A;

AC-14: Ue/Ie:125V/6A, 250V/5A;

AC-15: Ue/Ie:125V/5A, 250V/4A;

DC-12: Ue/Ie:110V/0.5A, 250V/0.3A;

DC-14: Ue/Ie:110V/0.05A, 250V/0.03A

本体触头:

1NO1NC, 2NO2NC, 3NO3NC, 4NO4NC;

Ith:6A;

AC-15: Ue/Ie:250V/4A,125V/5A;

AC-14: Ue/Ie:250V/5A,125V/6A;

AC-13: Ue/Ie:250V/6A,125V/6A;

AC-12: Ue/Ie:125V/6A, 250V/6A;

DC-14: Ue/Ie:250V/0.03A,110V/0.05A;

DC-13: Ue/Ie:250V/0.03A,110V/0.05A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307679369

证书附页: 第 3 页 共 5 页

DC-12: U_e/I_e :250V/0.3A,110V/0.5A;

符合附录 N 的电子附件:

分 励 脱 扣 器 : YO;


U_s :12VDC,24-60VAC/DC,110-240VAC,110-250VDC,380-440VAC 50/60Hz;

欠 压 脱 扣 器 : YU;

U_s :12VDC,24-30VAC/DC,48-60VAC/DC,110-127VAC,110-125VDC,
220-240VAC,220-250VDC,380-440VAC 50/60Hz;

直流产品接线图:

XT6N, XT6S, XT6H:



XT6N DC, XT6S DC:

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE












中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307679369

证书附页: 第 4 页 共 5 页

Rated Voltage	$Un \leq 250V$	$250V < Un \leq 500V$	$500V < Un \leq 750V$
Insulated system	 A'	 C'	 E'
Protection + Isolation	 B'	 D'	 F'
Grounded system	 G'	 I'	
Protection + Isolation	 H'	 J'	
Protection			 K'

型号解释:

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307679369

证书附页: 第 5 页 共 5 页

XT6	N/S/H	630-1000	
			电流等级 Size current 630A、800A、1000A
			短路分断能力 Short Circuit Breaking Capacity H = 高分断型 HIGH S = 标准型 STANDARD N = 普通型 NORMAL
			XT6 = Tmax XT6塑料外壳式断路器 Tmax XT6 Moulded Case Circuit Breaker

XT6	N/S	DC	630-800	
				电流等级 Size current 630A、800A
				直流版本 DC version
				短路分断能力 Short Circuit Breaking Capacity S = 标准型 STANDARD N = 普通型 NORMAL
				Tmax XT6塑料外壳式断路器 Tmax XT6 Moulded Case Circuit Breaker

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司