

# Inline II

ZLBM00 Z-Busbar system  
ZLBM00 Z-Sammelschienensystem  
ZLBM00 Z-母线系统

## Warning





## ZLBM00



- BG** Внимание! Опасно напряжение! Да се монтира само от лице с електротехническа квалификация.
- FR** Avertissement! Tension électrique dangereuse! Installation uniquement par des personnes qualifiées en électrotechnique.
- MT** Twissija! Vultaġġ perikoluż! Għandu jiġi installat biss minn persuna b'kompetenza elettroteknika.
- HR** Upozorenje! Opasan napon! Postavljati smije samo el krotehnički stručnjak.
- DE** Warnung! Gefährliche Spannung! Installation nur durch elektrotechnische Fachkraft.
- PL** Ostrzeżenie! Niebezpieczne napięcie! Instalacji może dokonać wyłącznie osoba z fachową wiedzą w dziedzinie elektrotechniki.
- CZ** Varování! Nebezpečné napětí! Montáž smí provádět výhradně elektrotechnik!
- EL** Προειδοποίηση! Υψηλή τάση! Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένους ηλεκτροτεχνικούς.
- PT** Aviso! Tensão perigosa! A instalação só deve ser realizada por um electricista especializado.
- DA** Advarsel! Farlig elektrisk spænding! Installation må kun foretages af personer med elektroteknisk ekspertise.
- HU** Figyelmeztetés! Veszélyes feszültség! Csak elektrotechnikai tapasztalattal rendelkező szakember helyezheti üzembe.
- RO** Avertizare! Tensiune periculoasă! Instalarea trebuie efectuată numai de către o persoană cu experiență în electrotehnică.
- NL** Waarschuwing! Gevaarlijke spanning! Mag alleen geïnstalleerd worden door een deskundige elektrotechnicus.
- IE** Rabhadh! Voltas guaiseach! Ba chóir do dhuine ag a bhfuil saineolas leictreicniúil, agus an té sin amháin, é seo a shuiteáil.
- SK** Varovanie! Nebezpečné napätie! Montáž môže vykonávať iba skúsený elektrotechnik.
- EN** Warning! Hazardous voltage! Installation by person with electrotechnical expertise only.
- IT** Avvertenza! Tensione pericolosa! Fare installare solo da un elettricista qualificato.
- SL** Opozorilo! Nevarna napetost! Vgradnjo lahko opravi le oseba z elektrotehničnim strokovnim znanjem.
- ET** Hoiatust! Ohtlik pinge. Paigaldada võib ainult elektrotehnika-alane ekspert.
- LV** Uzmanību! Bīstami - elektrība! Montāžas darbus drīkst veikt tikai personas, kurām ir atbilstošas elektrotehnikās zināšanas.
- ES** ¡Advertencia! ¡Tensión peligrosa! La instalación deberá ser realizada únicamente por electricistas especializados.
- FI** Varoitust! Vaarallinen jännite! Asennuksen voi tehdä vain sähköalan ammattihenkilö.
- LT** Dėmesio! Pavojinga įtampa! Dirbti leidžiama tik elektrotechniko patirties turintiems asmenims.
- SE** Varning! Farlig spänning! Installation får endast utföras av en elektriker.
- CN** 警告! 电压危险! 只能由专业电工进行安装。
- RU** Осторожно! Опасное напряжение! Монтаж должен выполняться только специалистом-электриком.

1 Pole

3 Pole



Insertion and removal of NH fuse-link.  
Press in the release button and  
slide the fuse gripping-lugs in or out.

Fuse-switch disconnecter 1P/3P  
Sicherungslasttrennschalter 1P/3P  
熔断器式隔离开关 1P/3P

1




Table 1: Cable terminals


| Type     |               |     | Conductor cross section min-max(mm <sup>2</sup> ) | Torque (Nm) |
|----------|---------------|-----|---------------------------------------------------|-------------|
| Standard | DIN 46235(Cu) |     | 1.5-95mm <sup>2</sup>                             | 10Nm        |
|          | DIN 46329(Al) |     |                                                   |             |
| V-Clamp  | Fe            | 5mm | 10-95mm <sup>2</sup>                              | 10Nm        |
|          | Al*           | 6mm | 2.5-95mm <sup>2</sup>                             | 15Nm        |
|          | Al2*          | 6mm | 2.5-35mm <sup>2</sup><br>2.5-95mm <sup>2</sup>    | 15Nm        |

Al-conductors have to be brushed and greased before connection.

Al-Leiter müssen vor dem Anschluss gebürstet und gefettet werden.


铝导体在接线前必须去除氧化层并涂油。

2




3

Cable shroud



4

Cable shroud assembly



5

Cable shroud disassembly

