

Uchwyty 2 – przelotowe do szerokich opasek

Akcesoria montażowe do opasek zaciskowych

Charakterystyka

- Do mocowania przelotowego opasek zaciskowych o szerokości do 7,6 mm
- Możliwe jest jednocześnie zamocowanie w uchwycie dwóch opasek zaciskowych o szerokości do 4,8 mm
- 4 dostępne wykonania materiałowe: standardowy poliamid 6.6 (biały transparentny), poliamid 6.6 odporny na promieniowanie UV (czarny), poliamid 6.6 samogasnący według UL 94 V-0 oraz fluoropolimer ETFE (akwamarynowy) odporny na chemikalia
- Dostarczane w wykonaniu z klejem kauczukowym (z polimeru syntetycznego) na piance zamkniętokomórkowej (montaż: samoprzylepny lub śrubą) lub bez kleju samoprzylepnego (montaż: śrubą lub klejem dwuskładnikowym*)

Dane techniczne TC347, TC347A, TC5347AR, TC347X i TC5347AX


Materiał	Poliamid 6.6
Zakres temperatur pracy	Od -40 °C do +85 °C (wykonanie samoprzylepne: od 0 °C do +65 °C)
Klasa palności	UL 94 V-2
Kolor	Biały transparentny i czarny
Pozostałe właściwości	Odporne na promieniowanie UV (czarne), bez halogenków i silikonu

Dane techniczne TC347FR

Materiał	Poliamid 6.6
Zakres temperatur pracy	Od -40 °C do +85 °C
Klasa palności	UL 94 V-0
Kolor	Biały
Pozostałe właściwości	Bez halogenków i silikonu, samogasnące


Dane techniczne TCZ347

Materiał	Fluoropolimer ETFE
Zakres temperatur pracy	Od -46 °C do +150 °C
Klasa palności	UL 94 V-0
Kolor	Akwamarynowy
Pozostałe właściwości	Bez silikonu, obojętne dla większości rozpuszczalników i chemikaliów, hydrolitycznie stabilne, odporne na promieniowanie



Numer Ref.	Kolor	Sposób mocowania	Wymiary			Do opasek o szerokości do	Średnica otworu montażowego	Pakowanie
			H [mm]	W [mm]	L [mm]			
TC347	biały transparentny	śrubą / klejem*	7,8	28,6	28,6	7,6	4,4 (x2)	1000
TC347X	czarny, odp. na prom. UV	śrubą / klejem*	7,8	28,6	28,6	7,6	4,4 (x2)	1000
TC347FR	biały samogasnący	śrubą / klejem*	7,8	28,6	28,6	7,6	4,4 (x2)	1000
TCZ347	akwamarynowy	śrubą / klejem*	7,8	28,6	28,6	7,6	4,4 (x2)	500
TC347A	biały transparentny	samoprzylepny / śrubą	8,5	29,0	29,0	7,6	4,4 (x2)	1000
TC5347AR	biały transparentny	samoprzylepny / śrubą	8,5	29,0	29,0	7,6	4,4 (x2)	100
TC5347AX	czarny, odp. na prom. UV	samoprzylepny / śrubą	8,5	29,0	29,0	7,6	4,4 (x2)	100

* Mocowanie za pomocą kleju nr ref. TC2PA: patrz strona 175.



Uchwyty 4 - przelotowe wzmocnione


Akcesoria montażowe do opasek zaciskowych

Charakterystyka

- Specjalna budowa i materiały zapewniają zwiększoną wytrzymałość
- Niskoprofilowy kształt (wysokość: 5,1 mm) wymaga mniej przestrzeni i zmniejsza siły zginania działające na uchwyty mocujące
- Stożkowe wloty ułatwiają wkładanie opasek zaciskowych
- Dłuższe uźebrowanie (aż do krawędzi uchwyty) zapewnia lepsze przyleganie
- Specjalny klej (przeznaczony do uchwyty z poliamidu) zapewnia wysoką wytrzymałość na oderwanie
- Materiał samoprzylepny na bazie kauczuku, zapewniający natychmiastową przyczepność (czas wiązania 15 minut)
- Dwa otwory umożliwiające dodatkowe przykręcenie śrubami, jeżeli wymagane jest pewniejsze mocowanie
- Dostarczane w kompletach 2 szt. w celu łatwego odklejania od podkładki ochronnej


Dane techniczne

Materiał	Poliamid
Zakres temperatur pracy	Od -60 °C do +85 °C (wykonanie samoprzylepne: od 0 °C do +70 °C)
Klasa palności	UL 94 V-2
Kolor	Biały lub czarny
Pozostałe właściwości	Odporne na promieniowanie UV (czarny), bez halogenków i silikonu



Numer Ref.	Kolor	Sposób mocowania	Wymiary			Do opasek o szerokości do	Średnica otworu montażowego	Pakowanie
			H [mm]	W [mm]	L [mm]			
TC345	biały transparentny	klejem* / śrubą	5,1	28,6	28,6	5,2	4,0	1000
TC345A	biały transparentny	samoprzylepny (na bazie kauczuku) / śrubą	5,1	28,6	28,6	5,2	4,0	1000
TC5345A	biały transparentny	samoprzylepny (na bazie kauczuku) / śrubą	5,1	28,6	28,6	5,2	4,0	100
TC345AX	czarny, odporny na promieniowanie UV	samoprzylepny (na bazie kauczuku) / śrubą	5,1	28,6	28,6	5,2	4,0	1000
TC5345AX	czarny, odporny na promieniowanie UV	samoprzylepny (na bazie kauczuku) / śrubą	5,1	28,6	28,6	5,2	4,0	100

* Mocowanie za pomocą kleju nr ref. TC2PA: patrz strona 175.



Uchwyty 4 – przelotowe do wąskich opasek

Akcesoria montażowe do opasek zaciskowych

Charakterystyka

- Dostarczane w wykonaniu z klejem kauczukowym (z polimeru syntetycznego) na piance zamkniętokomórkowej lub bez kleju (montaż: śrubą lub klejem dwuskładnikowym*)
- Dostępny w wykonaniu ze standardowego poliamidu 6.6 (biały transparentny) lub poliamidu 6.6 odpornego na promieniowanie UV (czarny)


Dane techniczne

Materiał	Poliamid 6.6
Zakres temperatur pracy	Od -40 °C do +85 °C (wykonanie samoprzylepne: od 0 °C do +70 °C)
Klasa palności	UL 94 V-2
Kolor	Biały transparentny lub czarny
Pozostałe właściwości	Odporne na promieniowanie UV (czarny), bez halogenków i silikonu



Numer Ref.	Kolor	Sposób mocowania	Zakres temperatur pracy	Wymiary			Do opasek o szerokości do	Średnica otworu montażowego	Pakowanie
				H [mm]	W [mm]	L [mm]			
DO OPASEK O SZEROKOŚCI DO 3.0 MM									
TC050x050A	biały transparentny	samoprzylepny	0 °C do +70 °C	4,5	12,7	12,7	3,0	—	1000
TC050x050A-C	biały transparentny	samoprzylepny	0 °C do +70 °C	4,5	12,7	12,7	3,0	—	100
TC050x050AX	czarny, odporny na promieniowanie UV	samoprzylepny	0 °C do +70 °C	4,5	12,7	12,7	3,0	—	1000
TC050x050AX-C	czarny, odporny na promieniowanie UV	samoprzylepny	0 °C do +70 °C	4,5	12,7	12,7	3,0	—	100
DO OPASEK O SZEROKOŚCI DO 3.6 MM									
TC344	biały transparentny	śrubą / klejem*	-40 °C do +85 °C	4,9	19,1	19,1	3,6	3,0	1000
TC5344	biały transparentny	śrubą / klejem*	-40 °C do +85 °C	4,9	19,1	19,1	3,6	3,0	100
TC344A	biały transparentny	samoprzylepny / śrubą	0 °C do +70 °C	4,9	19,1	19,1	3,6	3,0	1000
TC5344AR	biały transparentny	samoprzylepny / śrubą	0 °C do +70 °C	4,9	19,1	19,1	3,6	3,0	100
TC344AX	czarny, odporny na promieniowanie UV	samoprzylepny / śrubą	0 °C do +70 °C	4,9	19,1	19,1	3,6	3,0	1000
TC5344AX	czarny, odporny na promieniowanie UV	samoprzylepny / śrubą	0 °C do +70 °C	4,9	19,1	19,1	3,6	3,0	100

* Mocowanie za pomocą kleju nr ref. TC2PA: patrz strona 175.



Uchwyty 4-przelotowe – do szerokich opasek zaciskowych


Akcesoria montażowe do opasek zaciskowych

Charakterystyka

- Dostarczane w wykonaniu z klejem kauczukowym (z polimeru syntetycznego) na piance zamkniętokomórkowej lub bez kleju (montaż: śrubą lub klejem dwuskładnikowym*)
- Dostępny w wykonaniu ze standardowego poliamidu 6.6 (biały transparentny) lub poliamidu 6.6 odpornego na promieniowanie UV (czarny)


Dane techniczne

Materiał	Poliamid 6.6
Zakres temperatur pracy	Od: -60 °C to +85 °C wykonanie samoprzylepne: 0 °C to +70 °C
Klasa palności	UL 94 V-2
Kolor	Biały transparentny lub czarny
Pozostałe właściwości	Odporne na promieniowanie UV (czarny), bez halogenków i silikonu



Numer Ref.	Kolor	Sposób mocowania	Wymiary			Do opasek o szerokości do	Średnica otworu montażowego	Pakowanie
			H [mm]	W [mm]	L [mm]			
DO OPASEK O SZEROKOŚCI DO 7,9 MM (UCHWYT 38,1 MM x 38,1 MM)								
TC150x150	biały transparentny	śrubą / klejem*	7,4	38,1	38,1	7,9	4,3	500
TC150x150L	biały transparentny	śrubą / klejem*	7,4	38,1	38,1	7,9	4,3	50
TC150x150A	biały transparentny	samoprzylepny / śrubą	7,4	38,1	38,1	7,9	4,3	500
TC150x150A-L	biały transparentny	samoprzylepny / śrubą	7,4	38,1	38,1	7,9	4,3	50
TC150x150AX	czarny, odp. na p. UV	samoprzylepny / śrubą	7,4	38,1	38,1	7,9	4,3	500
TC150x150AX-L	czarny, odp. na p. UV	samoprzylepny / śrubą	7,4	38,1	38,1	7,9	4,3	50
DO OPASEK O SZEROKOŚCI DO 7,9 MM (UCHWYT 50,8 MM x 50,8 MM)								
TC200x200	biały transparentny	śrubą / klejem*	7,4	50,8	50,8	7,9	4,3	500
TC200x200L	biały transparentny	śrubą / klejem*	7,4	50,8	50,8	7,9	4,3	50
TC200x200A	biały transparentny	samoprzylepny / śrubą	7,4	50,8	50,8	7,9	4,3	500
TC200x200A-L	biały transparentny	samoprzylepny / śrubą	7,4	50,8	50,8	7,9	4,3	50
TC200x200AX	czarny, odp. na p. UV	samoprzylepny / śrubą	7,4	50,8	50,8	7,9	4,3	500
DO OPASEK O SZEROKOŚCI DO 19,1 MM (UCHWYT 50,8 MM x 50,8 MM)								
TC368	biały transparentny	śrubą / klejem*	6,6	50,8	50,8	19,1	4,3	500
TC368A	biały transparentny	samoprzylepny / śrubą	6,6	50,8	50,8	19,1	4,3	500

* Mocowanie za pomocą kleju nr ref. TC2PA: patrz strona 175.



Uchwyty niskoprofilowe – standardowe


Akcesoria montażowe do opasek zaciskowych

Charakterystyka

- Niski profil do łatwej instalacji w ciasnych przestrzeniach
- Łatwe w użyciu
- Samoprzylepne lub mocowane klejem dwuskładnikowym


Dane techniczne

Materiał	Poliamid 6.6
Zakres temperatur pracy	Od -40 °C do +85 °C (wykonanie samoprzylepne: od 0 °C do +65 °C)
Kolor	Biały lub czarny
Klasa palności	UL 94 V-2
Pozostałe właściwości	Bez halogenków i silikonu, odporne na promieniowanie UV (czarne)



Numer Ref.	Kolor	Sposób mocowania	Wymiary							Do opasek o szerokości do	Pakowanie
			H [mm]	W [mm]	L [mm]	E [mm]	F [mm]	T [mm]			
TC817-TB	biały transparentny	klejem*	4,8	11,0	11,0	–	–	–		4,8	1000
TC342	biały transparentny	klejem*	5,7	29,0	29,0	7,5	21,0	–		4,8	1000
TC342X	czarny, odporny na promieniowanie UV	klejem*	5,7	29,0	29,0	7,5	21,0	–		4,8	1000
TC342A	biały transparentny	samoprzylep.	5,7	29,0	29,0	7,5	21,0	0,8		4,8	1000
TC5342A	biały transparentny	samoprzylep.	5,7	29,0	29,0	7,5	21,0	0,8		4,8	100
TC342A-X	czarny, odporny na promieniowanie UV	samoprzylep.	5,7	29,0	29,0	7,5	21,0	0,8		4,8	1000

* Mocowanie za pomocą kleju nr ref. TC2PA: patrz strona 175.



Uchwyty kołyskowe – samoprzylepne

Akcesoria montażowe do opasek zaciskowych

Charakterystyka


- Przeznaczone do opasek zaciskowych o szerokości do 7,6 mm
- Dostarczane w kompletach 2 szt. z klejem kauczukowym z polimeru syntetycznego na pianie zamkniętokomórkowej
- Możliwość dodatkowego zamocowania wkrętem samogwintującym M3,5 w celu pewniejszego mocowania

Dane techniczne

Materiał	Poliamid 6.6
Zakres temperatur pracy	Od 0 °C do + 65 °C
Kolor	Biały lub czarny
Sposób mocowania	Samoprzylepny lub za pomocą wkręta
Klasa palności	UL 94 V-2
Pozostałe właściwości	Odporne na promieniowanie UV, bez halogenków i silikonu



Numer Ref.	Kolor	Wymiary				Do opasek o szerokości do...	Pakowanie
		H [mm]	T [mm]	L [mm]	W [mm]		
MCNY-1250-9-L	biały transparentny	7,2	0,8	31,7	25,4	7,6	50
MCNY-1250-9-C	biały transparentny	7,2	0,8	31,7	25,4	7,6	100
MCNY-1250-9-D	biały transparentny	7,2	0,8	31,7	25,4	7,6	500
MCNY-1250-0-C	czarny, odporny na promieniowanie UV	7,2	0,8	31,7	25,4	7,6	100



Uchwyty siodłowe – mocowane śrubą


Akcesoria montażowe do opasek zaciskowych

Charakterystyka

- Uchwyty do mocowania opasek zaciskowych z kształtką siodłową
- Do mocowania za pomocą śrub
- Siodłowy kształt zapobiega obracaniu się wiązki w uchwycie
- Duża siła mocowania dzięki kompaktowej konstrukcji
- Materiał nieprzewodzący prądu, niekorozyjny, odporny na paliwa, chemikalia
- Dostępne w wykonaniu z poliamidu standardowego, odpornego na promieniowanie UV lub na wysokie temperatury


Dane techniczne

Materiał	Poliamid 6.6 lub poliamid 6.6 odporny na temperaturę
Zakres temperatur pracy	Od -40 °C do +85 °C (białe transparentne) od -40 °C do +105 °C (czarne)
Kolor	Biały lub czarny
Sposób mocowania	Śrubą
Klasa palności	UL 94 V-2
Pozostałe właściwości	Bez halogenków i silikonu, odporne na promieniowanie UV (czarne)



Numer Ref.	Kolor	Wymiary				Do opasek o szerokości do...	Średnica otworu montażowego	Pakowanie
		H [mm]	W [mm]	L [mm]	D [mm]			
TC140	biały transparentny	6,7	8,7	14,2	1,8	2,4	3,0	500
TC5140	biały transparentny	6,7	8,7	14,2	1,8	2,4	3,0	100
TC141	biały transparentny	7,5	11,1	17,0	2,3	4,8	3,8	500
TC5141	biały transparentny	7,5	11,1	17,0	2,3	4,8	3,8	100
TC142	biały transparentny	10,7	14,2	23,4	2,9	7,6	5,2	500
TC5142	biały transparentny	10,7	14,2	23,4	2,9	7,6	5,2	100
TC142X*	czarny, odporny na promieniowanie UV / odporny na temperaturę	10,7	14,2	23,4	2,9	7,6	5,2	500
TC5142X*	czarny, odporny na promieniowanie UV / odporny na temperaturę	10,7	14,2	23,4	2,9	7,6	5,2	100

* Brak aprobaty UL.



Uchwyty siodłowe – mocowane śrubą lub nitem


Akcesoria montażowe do opasek zaciskowych

Charakterystyka


- Uchwyty do mocowania opasek zaciskowych z kształtką siodłową
- Do mocowania za pomocą śruby lub nitu
- Siodłowy kształt zapobiega obracaniu się wiązki w uchwycie
- Duża siła mocowania dzięki kompaktowej konstrukcji
- Materiał nieprzewodzący prądu, niekorozyjny, odporny na paliwa, smary i chemikalia
- Dostępne w kolorze czarnym, odpornym na promieniowanie UV i wysokie temperatury

Dane techniczne

Materiał	Poliamid 6.6 lub poliamid 6.6 odporny na wysokie temperatury
Zakres temperatur pracy	Od -40 °C do +85 °C (bezbardwne) od -40 °C do +105 °C (czarne)
Kolor	Biały lub czarny
Sposób mocowania	Śrubą lub nitem
Klasa palności	UL 94 V-2
Pozostałe właściwości	Bez halogenków i silikonu, odporne na promieniowanie UV (czarne)



Numer Ref.	Kolor	Wymiary				Do opasek o szerokości do...	Średnica	Pakowanie
		H	W	L	D			
SMNY-001-9-D	biały transparentny	7,1	9,8	15,2	4,7	4,8	4,2	500
SMNY-001-0-D	czarny, odporny na promieniowanie UV i temperaturę	7,1	9,8	15,2	4,7	4,8	4,2	500



Uchwyt mocujący półokrągły

Akcesoria montażowe do opasek zaciskowych

Charakterystyka



- Przewody mogą być mocowane do płaskiej powierzchni do której przykręcony jest uchwyt
- Wiązki przewodów mogą być montowane równolegle względem siebie
- Wiązki przewodów mogą być montowane prostopadłe względem siebie
- Możliwość mocowania przedmiotów cylindrycznych o średnicach od 12,7 do 31,8 mm

Dane techniczne

Materiał	Poliamid 6.6
Zakres temperatur pracy	Od -40 °C do +85 °C
Kolor	Biały transparentny
Sposób mocowania	Śrubą
Klasa palności	UL 94 V-2
Pozostałe właściwości	Bez halogenków i silikonu



Numer Ref.	Wymiary				Do opasek o szerokości do...	Średnica otworu montażowego	Pakowanie
	H [mm]	W [mm]	L [mm]	D [mm]			
TC92	14,3	15,1	15,1	12,7 - 31,8	4,8	3,9	100



Mini uchwyty do równoległego mocowania przewodów


Akcesoria montażowe do opasek zaciskowych

Charakterystyka


- Kompaktowy kształt uchwyty
- Do mocowania za pomocą śruby lub nitu
- Łatwy w użyciu dzięki profilowanemu otworowi do wprowadzania opaski

Dane techniczne

Materiał	Poliamid 6.6
Zakres temperatur pracy	Od -40 °C do +85 °C
Kolor	Biały transparentny
Sposób mocowania	Śrubą z łbem dociskowym
Klasa palności	UL 94 V-2
Pozostałe właściwości	Bez halogenków i silikonu



Numer Ref.	Wymiary				Do opasek o szerokości do...	Średnica otworu montażowego	Pakowanie
	H [mm]	W [mm]	L [mm]	E [mm]			
TC814-TB	4,8	9,5	19,1	2,0	4,8	3,3	1000
TC112-TB	4,8	9,5	19,1	2,0	4,8	4,4	1000
TC812-TB	4,8	9,5	19,1	2,0	4,8	5,1	1000



Mini uchwyty niskoprofilowe do równoległego mocowania


Akcesoria montażowe do opasek zaciskowych

Charakterystyka


- Bardzo niski profil ułatwiający montaż w wąskich przestrzeniach
- Do mocowania za pomocą śruby lub nitu
- Łatwy w użyciu dzięki profilowanemu otworowi do wprowadzania opaski

Dane techniczne

Materiał	Poliamid 6.6
Zakres temperatur pracy	Od -40 °C do +85 °C
Kolor	Biały transparentny
Sposób mocowania	Śrubą lub nitem
Klasa palności	UL 94 V-2
Pozostałe właściwości	Bez halogenków i silikonu



Numer Ref.	Wymiary			Do opasek o szerokości do	Średnica otworu montażowego		Pakowanie
	H [mm]	W [mm]	L [mm]		średnica D1 [mm]	średnica D2 [mm]	
TC804-TB	2,4	7,9	10,2	2,4	2,3	4,7	1000
TC104	2,4	7,9	10,3	2,4	3,4	6,5	1000
TC102	3,2	12,7	19,1	4,8	4,4	8,7	1000
TC502	3,2	12,7	19,1	4,8	4,4	8,7	100



Uchwyt do szerokich opasek - mocowany za pomocą śrub


Akcesoria montażowe do opasek zaciskowych

Charakterystyka


- Bardzo niski profil ułatwiający montaż w wąskich przestrzeniach
- Do mocowania za pomocą śruby lub nitu
- Łatwy w użyciu dzięki profilowanemu otworowi do wprowadzania opaski
- Pewne mocowanie dzięki 2 otworom montażowym

Dane techniczne

Materiał	Poliamid 6.6
Zakres temperatur pracy	Od -40 °C do +85 °C
Kolor	Biały transparentny
Sposób mocowania	Dwoma śrubami
Klasa palności	UL 94 V-2
Pozostałe właściwości	Bez halogenków i silikonu



Numer Ref.	Wymiary					Do opasek o szerokości do	Średnica otworu montażowego	Pakowanie
	H [mm]	W [mm]	L [mm]	D [mm]	E [mm]			
TC815-TB	6,4	19,1	31,2	19,9	6,4	7,6	5,3	500



Uchwyty do równoległego i poprzecznego mocowania


Akcesoria montażowe do opasek zaciskowych

Charakterystyka


- Bardzo niski profil ułatwiający montaż w wąskich przestrzeniach
- Do mocowania za pomocą śruby lub nitu
- Łatwy w użyciu dzięki profilowanemu otworowi do wprowadzania opaski
- Możliwość poprzecznego zamocowania dwóch opasek zaciskowych w celu pewnegołączenia krzyżujących się przewodów

Dane techniczne

Materiał	Poliamid 6.6
Zakres temperatur pracy	Od -40 °C do +85 °C
Kolor	Biały transparentny
Sposób mocowania	Śrubą lub nitem
Klasa palności	UL 94 V-2
Pozostałe właściwości	Bez halogenków i silikonu




Numer Ref.	Wymiary					Do opasek o szerokości do	Średnica otworu montażowego	Pakowanie
	H [mm]	W [mm]	L [mm]	D [mm]	E [mm]			
TC828-TB	3,8	10,1	22,5	1,5	17,4	4,8	4,3	1000
TC5828	3,8	10,1	22,5	1,5	17,4	4,8	4,3	100
TC826-TB	5,7	12,7	23,8	2,0	-	4,8	4,4	1000



Uchwyty wykrywalne

Akcesoria montażowe do opasek zaciskowych


2-przelotowe i 4-przelotowe uchwyty mocujące



Numer Ref.	Sposób mocowania	Szerokość W [mm]	Długość L [mm]	Do opasek o szerokości do [mm]	Średnica otworu montażowego [mm]	Pakowanie [szt]
TC5344A-NDT	samoprzylepny*/śrubą	19,1	19,1	3,6	3 (x2)	100
TC5344A-PDT	samoprzylepny*/śrubą	19,1	19,1	3,6	3 (x2)	100
TC344A-NDT	samoprzylepny*/śrubą	19,1	19,1	3,6	3 (x2)	1000
TC5347A-NDT	samoprzylepny*/śrubą	29	29	7,6	4,4 (x2)	100
TC5347A-PDT	samoprzylepny*/śrubą	29	29	7,6	4,4 (x2)	100
TC347A-NDT	samoprzylepny*/śrubą	29	29	7,6	4,4 (x2)	1000



Uchwyty siodłowe



Numer Ref.	Sposób mocowania	Szerokość W [mm]	Długość L [mm]	Do opasek o szerokości do [mm]	Średnica otworu montażowego [mm]	Pakowanie [szt]
TC5141-NDT	śrubą	11,1	17	4,8	3,8	100
TC5141-PDT	śrubą	11,1	17	4,8	3,8	100
TC141-NDT	śrubą	11,1	17	4,8	3,8	500
TC5142-NDT	śrubą	14,2	23,4	7,6	5,2	100
TC5142-PDT	śrubą	14,2	23,4	7,6	5,2	100
TC142-NDT	śrubą	14,2	23,4	7,6	5,2	500




Mini uchwyty mocujące przykręcane



Numer Ref.	Sposób mocowania	Szerokość W [mm]	Długość L [mm]	Do opasek o szerokości do [mm]	Średnica otworu montażowego		Pakowanie [szt]
					średnica D1 [mm]	średnica D2 [mm]	
TC5102-NDT	śrubą	12,7	19,1	4,8	4,4	8,7	100
TC102-NDT	śrubą	12,7	19,1	4,8	4,4	8,7	1000
TC102-PDT	śrubą	12,7	19,1	4,8	4,4	8,7	1000



Uchwyty niskoprofilowe



Numer Ref.	Sposób mocowania	Szerokość W [mm]	Długość L [mm]	Do opasek o szerokości do [mm]	Pakowanie [szt]
TC5342A-NDT	samoprzylepny*	29	29	4,8	100
TC5342A-PDT	samoprzylepny*	29	29	4,8	100
TC342A-NDT	samoprzylepny*	29	29	4,8	1000



* Przygotowanie powierzchni: przed zamocowaniem uchwyty podłoże należy oczyścić preparatem czyszczącym na bazie alkoholu.

Montaż: powierzchnia, do której będzie mocowane wyposażenie, musi być czysta i sucha.

W przypadku mocowania z użyciem syntetycznego kleju kauczkowego nr ref. TC2PA pozostawić na 15 minut do prawidłowego związania kleju i zapewnienia maksymalnej przyczepności.

Uchwyty podporowe przykręcane


Akcesoria montażowe do opasek zaciskowych

Charakterystyka


- Pewne podparcie przewodów dzięki podwójnym otworom montażowym uchwyty
- Możliwość mocowania śrubami lub nitami
- Możliwość podwójnego mocowania przewodów lub na krzyż dwoma opaskami zaciskowymi
- Możliwość mocowania przewodów równolegle lub przelotowo
- Możliwość mocowania wiązek o dużych średnicach

Dane techniczne

Materiał	Poliamid 6.6
Zakres temperatur pracy	Od -40 °C do +85 °C
Kolor	Biały transparentny
Sposób mocowania	Dwoma śrubami i nitami
Klasa palności	UL 94 V-2
Pozostałe właściwości	Bez halogenków i silikonu



Numer Ref.	Wymiary						Do opasek o szer. do	Średnica	Pakowanie
	H [mm]	W [mm]	L [mm]	G [mm]	E [mm]	F [mm]			
TC109	11,1	9,9	14,3	7,1	1,7	7,0	4,8	2,4 (2x)	1000
TC106	25,4	19,1	25,4	12,7	4,6	16,5	7,6	3,3 (2x)	200



Uchwyty drabinkowe do mocowania wielu wiązek Akcesoria montażowe do opasek zaciskowych



Charakterystyka

- Uchwyty do mocowania opaskami zaciskowymi do 6 wiązek jednocześnie
- Prowadzenie opaski podczas zakładania zapewnia szybki montaż

Produkty nr TC1101 do TC1117

- Proste i wytrzymałe płaskie uchwyty do jednoczesnego mocowania wielu przewodów, wiązek lub innych komponentów
- Zgodny z normą MIL (MS-3339 -...-...)
- Zgodny z normą VG (VG 95387, pkt 2)

Produkty nr TC375 i TC376


- Do montażu pionowego i dwustronnego

Produkty nr TC101 i TC103

- Wydłużony otwór mocujący na jednym końcu zapewnia większą elastyczność podczas montażu


Dane techniczne

Materiał	Poliamid 6.6
Zakres temperatur pracy	Od -40 °C do +85 °C
Kolor	Biały transparentny
Sposób mocowania	2 śrubami (1 śrubą dla produktów nr TC376 i TC375)
Klasa palności	UL 94 V-2
Pozostałe właściwości	Bez halogenków i silikonu




Numer Ref.	Wg normy MIL	Wymiary					Maks. liczba wiązek	Do opasek o szer. do	Średnica otworu montażowego	Pakowanie
		H	W	L	D	E				
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[szt]
TC101	—	3,2	12,7	50,0	35,6	9,5	1	4,8	5,2	1000
TC103	—	5,1	15,8	79,0	59,6	18,6	1	7,6	6,9	500
TC1101	MS-3339-1-9	3,2	12,7	44,0	31,8	9,5	1	4,8	3,7	100
TC1102	MS-3339-2-9	3,2	12,7	76,0	31,8	9,5	2	4,8	3,7	100
TC1103	MS-3339-3-9	3,2	12,7	108,0	31,8	9,5	3	4,8	3,7	100
TC1104	MS-3339-4-9	3,2	12,7	140,0	31,8	9,5	4	4,8	3,7	100
TC1105	MS-3339-5-9	3,2	12,7	171,0	31,8	9,5	5	4,8	3,7	100
TC1113	MS-3339-6-9	5,2	15,9	53,3	38,1	14,3	1	7,6	3,7	100
TC1114	MS-3339-7-9	5,2	15,9	91,4	38,1	14,3	2	7,6	3,7	100
TC1115	MS-3339-8-9	5,2	15,9	130,0	38,1	14,3	3	7,6	3,7	100
TC1116	MS-3339-9-9	5,2	15,9	168,0	38,1	14,3	4	7,6	3,7	100
TC1117	MS-3339-10-9	5,2	15,9	206,0	38,1	14,3	5	7,6	3,7	100
TC1112	MS-3339-11-9	5,2	15,9	244,0	38,1	14,3	6	7,6	3,7	100
TC376	—	17,0	17,5	44,0	—	6,4	2	4,8	4,8	100
TC375	—	19,1	17,5	93,0	—	6,4	5	4,8	4,8	100


TC375 i TC376



TC1101 ... TC1117



TC101 & TC103



Uchwyty do dużych obciążeń

Akcesoria montażowe do opasek zaciskowych

Charakterystyka

- Uchwyt do opasek zaciskowych do montażu na zewnątrz budynków
- Mocne, odporne na warunki atmosferyczne i trwałe rozwiązanie do mocowania rur, przewodów, kabli itp.

Produkty nr TC5358 i TC5359


- Wbudowany kołek do montażu w ścianach
- Łatwy montaż: po wywierceniu otworu wystarczy wbić kołek przy użyciu młotka
- Żebrowany kołek zapewnia wysoką wytrzymałość na wyrwanie i trwałość

Produkty nr TC5355 do TC5357

- Mocowane za pomocą śrub
- Ergonomiczny kształt zapewnia łatwe mocowanie

Dane techniczne




Materiał	Poliamid 6.6 odporny na promieniowanie UV
Zakres temperatur pracy	Od -40 °C do +85 °C
Kolor	Czarny
Sposób mocowania	Śrubą (dotyczy tylko produktów TC5355 do TC5357)
Klasa palności	UL 94 V-2
Pozostałe właściwości	Odporne na promieniowanie UV, bez halogenków i silikonu



Numer Ref.	Wymiary						Do opasek o szerokości do	Średnica otworu montażowego	Pako- wanie
	H [mm]	W [mm]	L [mm]	E [mm]	F [mm]	f [mm]			
UCHWYT KOŁYSKOWY									
TC5355	15,9	19,1	44,5	11,1	28,6	–	12,7	4,6	25
TC5356	15,9	19,1	44,5	11,1	28,6	–	12,7	5,2	25
TC5357	15,9	19,1	44,5	11,1	28,6	–	12,7	6,7	25
KOLEK ŚCIENNY									
TC5358	31,8	9,9	9,9	7,1	5,6	2,3	4,8	6,4 (w ścianie)	100
TC5359	38,4	19,1	19,1	8,1	14,0	3,1	12,7	9,5 (w ścianie)	50

TC5355-TC5356-TC5357

TC5358-TC5359



Uchwyty zatrzaskowe jednostronne

Akcesoria montażowe do opasek zaciskowych

Charakterystyka


- Uchwyty zatrzaskowe do mocowania w obudowach, płytach czołowych itp.
- Wyposażone w zatrzask do mocowania oraz dwa otwory do opasek o szerokości 2,8 mm lub 4,8 mm
- Niskoprofilowy kształt

Dane techniczne

Materiał	Poliamid 6.6
Zakres temperatur pracy	Od -40 °C do +85 °C
Kolor	Biały transparentny
Sposób mocowania	Zatrzaskowy
Klasa palności	UL 94 V-2
Pozostałe właściwości	Bez halogenków i silikonu



Numer Ref.	Wymiary					Grubość płyty od ... do	Do opasek o szerokości do	Średnica otworu montażowego	Pakowanie
	H	W	G	E	F				
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[szt]
TC121-TB	10,4	11,2	3,4	2,0	6,1	0,1 – 3,2	2,4 lub 4,8	6,3	1000



Uchwyty zatrzaskowe powierzchniowe

Akcesoria montażowe do opasek zaciskowych

Charakterystyka

- Uchwyty zatrzaskowe do mocowania w obudowach, płytach czołowych itp.
- Z zatrzaskiem mocującym do montażu powierzchniowego
- Niskoprofilowy kształt


Dane techniczne

Materiał	Poliamid 6.6
Zakres temperatur pracy	Od -40 °C do +85 °C
Kolor	Biały transparentny (TC823-TB i TC5823) Czarny (TC823X)
Sposób mocowania	Zatrzaskowy
Klasa palności	UL 94 V-2
Pozostałe właściwości	Odporne na promieniowanie UV (czarne), bez halogenków i silikonu



Numer Ref.	Wymiary						Grubość płyty od ... do	Do opasek o szerokości	Średnica otworu montażowego	Pako- wanie
	H [mm]	W [mm]	L [mm]	G [mm]	E [mm]	F [mm]				
TC823-TB	16,8	11,1	11,1	3,6	5,1	5,8	0,1 – 3,2	4,8	6,2 – 6,5	1000
TC5823	16,8	11,1	11,1	3,6	5,1	5,8	0,1 – 3,2	4,8	6,2 – 6,5	100
TC823X*	16,8	11,1	11,1	3,6	5,1	5,8	0,1 – 3,2	4,8	6,2 – 6,5	1000

* Brak aprobaty UL.



Uchwyty ze zintegrowanym nitem

Akcesoria montażowe do opasek zaciskowych

Charakterystyka



- Uchwyt o kompaktowym kształcie ze zintegrowanym nitem
- Łatwe w instalacji w otworach przelotowych i nieprzelotowych: wystarczy uderzyć młotkiem w wystający kołek rozporowy nitu
- Oznakowanie barwne uchwytów w zależności od średnicy otworu, w celu uniknięcia pomyłek

Dane techniczne

Materiał	Poliamid 6.6
Zakres temperatur pracy	Od -40 °C do +85 °C
Kolor	(patrz tabela)
Sposób mocowania	Nitowane
Klasa palności	UL 94 V-2
Pozostałe właściwości	Bez halogenków i silikonu



Numer Ref.	Kolor		Wymiary						Do opasek o szerokości do...	Średnica otworu montażowego	Pakowanie	
			W [mm]	L [mm]	F [mm]	E [mm]	G [mm]	H [mm]				J [mm]
TC116-TB	czerwony		12,7	19,1	3,2	13,9	8,6	15	3,9	4,8	3,7	1000
TC116-0	czarny		12,7	19,1	3,2	13,9	8,6	15	4,5	4,8	3,7	1000
TC118-TB	niebieski		12,7	19,1	3,2	13,9	8,6	15	4,5	4,8	4,4	1000
TC120	żółty		12,7	19,1	3,2	13,9	8,6	15	5,2	4,8	4,9	1000



E49405

Uchwyty niskoprofilowe aluminiowe


Akcesoria montażowe do opasek zaciskowych

Charakterystyka

- Uchwyt mocujący o bardzo wysokiej wytrzymałości, mocowany do podłoża klejem, śrubą lub samoprzylepny
- Niski profil ułatwiający montaż w wąskich przestrzeniach
- Miękki materiał umożliwia dopasowanie kształtu do dowolnego podłoża
- Niewielka masa
- Brak starzenia w bardzo wysokich temperaturach

Dane techniczne


Materiał	Aluminium (3003, ASTM B-209)
Zakres temperatur pracy	Od -100 °C do +450 °C (wykonanie samoprzylepne: od 0 °C do +65 °C)
Kolor	Metaliczny
Sposób mocowania	Klejem (*), śrubą lub samoprzylepny
Klasa palności	Ogniotrwały
Pozostałe właściwości	Odporne na promieniowanie UV




Numer Ref.	Sposób mocowania	Wymiary					Do opasek o szer. do	Sposób mocowania	Pakowanie
		H [mm]	W [mm]	L [mm]	E [mm]	F [mm]			
TC105AP	samoprzylepny / śrubą	3,8	13,2	25,4	4,8	0,8	4,8	4,9	1000
TC105	śrubą	3,8	13,2	25,4	4,8	0,8	4,8	4,9	1000
TC5105	śrubą	3,8	13,2	25,4	4,8	0,8	4,8	4,9	100
TC824-TB	klej dwuskładnikowy*	3,8	9,5	34,9	—	0,8	4,8	—	1000

* Mocowanie za pomocą kleju nr ref. TC2PA: patrz strona 175.

TC824-TB



TC105 i TC105AP



Obejmy elastyczne do przewodów

Obejmy i uchwyty mocujące do przewodów

Charakterystyka


- Uformowana w obejmie podkładka zwiększa wytrzymałość i poprawia wygląd
- Dzięki elastycznemu kształtowi obejmy idealnie nadają się do zastosowań w montażu
- 17 dostępnych średnic i 2 szerokości z otworami montażowymi pod śruby M4 i M5
- Wytłoczony nr ref. ułatwia identyfikację
- Do zastosowań zewnętrznych

Dane techniczne

Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wysokie temperatury
Zakres temperatur pracy	Od -40 °C do +85 °C
Kolor	Czarny
Sposób mocowania	Śrubą
Klasa palności	UL 94 V-2
Pozostałe właściwości	Bez halogenków i silikonu




Numer Ref.	Średnica nominalna D1 [mm]	Wymiary					Pakowanie [szt]
		E [mm]	T [mm]	W [mm]	Z	X [mm]	
N4NY-002-0-M	3,18	8,71	1,27	9,53	M4	4,30	1000
N4NY-003-0-M	4,48	9,60	1,27	9,53	M4	4,30	1000
N4NY-004-0-M	6,35	10,70	1,27	9,53	M4	4,30	1000
N4NY-005-0-M	7,92	11,20	1,27	9,53	M4	4,30	1000
N4NY-006-0-M	9,53	11,79	1,27	9,53	M4	4,30	1000
N4NY-008-0-M	12,70	13,46	1,27	9,53	M5	4,30	1000
N6NY-004C-0-M	6,35	11,10	1,52	12,71	M5	5,16	1000
N6NY-005C-0-M	7,92	12,24	1,52	12,71	M5	5,16	1000
N6NY-006C-0-M	9,53	12,70	1,52	12,71	M5	5,16	1000
N6NY-008C-0-M	12,70	14,05	1,52	12,71	M5	5,16	1000
N6NY-009-0-M	14,27	15,32	1,52	12,71	M5	5,16	1000
N6NY-010-0-M	15,88	15,88	1,52	12,71	M5	5,16	1000
N6NY-011-0-M	17,48	16,89	1,52	12,71	M5	5,16	1000
N6NY-012-0-M	19,05	17,75	1,52	12,71	M5	5,16	1000
N6NY-013-0-M	20,62	19,43	1,52	12,71	M5	5,16	1000
N6NY-014-0-M	22,23	20,19	1,52	12,71	M5	5,16	1000
N6NY-016-0-M	25,40	21,00	1,52	12,71	M5	5,16	1000



Obejmy perforowane do przewodów

Obejmy i uchwyty mocujące do przewodów



Charakterystyka


- Perforowana obejma do przewodów umożliwia łatwe rozpinanie i ponowne zaciskanie
- Dostępne w prefabrykowanych długościach z klejem kauczukowym na piance zamkniętokomórkowej
- Możliwość dodatkowego zamocowania śrubą w celu zwiększenia wytrzymałości na oderwanie

Dane techniczne

Materiał	Poliamid 6.6
Zakres temperatur pracy	Od 0 °C do +65 °C
Kolor	Szary
Sposób mocowania	Samoprzylepny lub śrubą
Klasa palności	UL 94 V-2 (obejma)
Pozostałe właściwości	Bez halogenków i silikonu



Numer Ref.	Wymiary				Średnica wiązki	Średnica otworu montażowego	Pakowanie
	H [mm]	W [mm]	L [mm]	S [mm]	od ... do [mm]	[mm]	
ULNY-013-8-C	59,5	18	25	8	3 – 12,7	2,79	100
ULNY-018-8-C	79,4	21	30	12	5 – 21,0	2,79	100
ULNY-023-8-C	85,5	25	35	14	7 – 25,0	3,43	100



Obejmy zapadkowe


Obejmy i uchwyty mocujące do przewodów

Charakterystyka

- Rozpinane obejmy do opasek zaciskowych
- Mocowanie samoprzylepne, śrubą lub nitem
- Jednoczęściowa budowa ze zintegrowaną blokadą
- Wewnętrzny kształt zabezpiecza wrażliwe przewody, światłowody itp.
- Wymaganą wysokość można ustawić w 3 lub 6 przestawieniach na ząbkowaniu
- Duża powierzchnia podstawy i warstwa mocnego kleju gwarantuje wysoką przyczepność
- Warstwa kleju jest naniesiona na piankę (o grubości 0,8 mm), co zapewnia trwałe mocowanie na różnych materiałach

Dane techniczne



Materiał	Poliamid 6.6
Zakres temperatur pracy	Od -40 °C do +85 °C (wykonanie samoprzylepne: od 0 °C do +65 °C)
Kolor	Biały transparentny
Sposób mocowania	Samoprzylepny lub śrubą
Klasa palności	UL 94 V-2
Pozostałe właściwości	Bez halogenków i silikonu



Numer Ref.	Sposób mocowania	Wymiary							Średnica otworu montażowego	Pakowanie
		H maks.	H min.	W	L	D	E Wys. mocowanego obszaru od ... do	F Szer. mocowanego obszaru		
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[szt]
TC349A-TB	samoprzylepny (na bazie kauczuku) / śrubą	14,5	11,5	25,0	25,0	2,7	6 – 8,5	6	–	1000
TC349AN	samoprzylepny (na bazie akrylu) / śrubą	14,5	11,5	25,0	25,0	2,7	6 – 8,5	6	–	1000
TC5349A-TB	samoprzylepny (na bazie kauczuku) / śrubą	14,5	11,5	25,0	25,0	2,7	6 – 8,5	6	–	100
TC350A-TB	samoprzylepny (na bazie kauczuku) / śrubą	22,0	18,0	25,0	25,0	4,7	6 – 12,5	15	4,3	1000
TC350AN	samoprzylepny (na bazie akrylu) / śrubą	22,0	18,0	25,0	25,0	4,7	6 – 12,5	15	4,3	1000
TC5350A-TB	samoprzylepny (na bazie kauczuku) / śrubą	22,0	18,0	25,0	25,0	4,7	6 – 12,5	15	4,3	100
TC350	śrubą	21,3	17,2	25,0	25,0	4,0	6 – 12,5	15	4,3	1000
TC5350	śrubą	21,3	17,2	25,0	25,0	4,0	6 – 12,5	15	4,3	100

TC349A-TB
TC349AN
TC5349A-TB

TC350
TC350AN
TC5350
TC350A-TB
TC5350A-TB



Obejmy otwierane z zatrzaskiem

Obejmy i uchwyty mocujące do przewodów

Charakterystyka


- Prosty montaż
- Możliwość mocowania za pomocą zatrzasku lub kleju
- Do produkcji seryjnej lub jako tymczasowe podparcie podczas montażu okablowania
- Zaokrąglone końcówki obejmy zapewniają wygodne otwieranie
- Produkt nr TC95 posiada 2-stopniową blokadę

Dane techniczne

Materiał	Poliamid 6.6
Zakres temperatur pracy	Od -40 °C do +85 °C
Kolor	Biały transparentny
Sposób mocowania	Zatrzaskowy
Klasa palności	UL 94 V-2
Pozostałe właściwości	Bez halogenków i silikonu



Numer Ref.	Wymiary					Do grubości ścian od ... do	Średnica otworu montażowego	Pakowanie
	H [mm]	W [mm]	L [mm]	D [mm]	T [mm]			
TC88	22,6	12,7	19,1	12,7	2,5	2,5 – 3,6	5,7 – 7	100
TC95	40,5	12,7	19,1	25,4	2,5	2,5 – 3,6	5,7 – 7	100



Obejmy otwierane z taśmą gumową

Obejmy i uchwyty mocujące do przewodów

Charakterystyka



- Obejmy do mocowania przewodów gumowaną taśmą z tkaniny
- Wbudowane sprężyny pewnie utrzymują wiązkę przewodów w żądanym położeniu
- Zaokrąglone górne końce obejmy ułatwiają wkładanie przewodów
- Dwa otwory montażowe, umieszczone wzdłuż osi wiązki kablowej gwarantują pewne zamocowanie

Dane techniczne

Materiał korpusu	Poliamid 6.6
Materiał taśmy gumowej	Gumowane włókno wiskozowe
Materiał sprężyny	Stal
Zakres temperatur pracy	Od -40 °C do +85 °C
Kolor	Biały transparentny
Sposób mocowania	Dwoma śrubami
Klasa palności	UL 94 V-2 (korpus)
Pozostałe właściwości	Bez halogenków



Numer Ref.	Wymiary					Maks. średnica wiązki	Średnica otworu montażowego	Pakowanie
	H [mm]	L [mm]	W [mm]	E [mm]	F [mm]			
TC86	46	44,5	31,8	22,2	2,5	19	3,9	25
TC87	58	62,7	38,1	25,4	2,5	32	3,9	25



Obejmy dociskowe samoprzylepne do przewodów okrągłych



Obejmy i uchwyty mocujące do przewodów

Charakterystyka

- Dostępne w wersji z mocowaniem na pełnym obwodzie (seria PCNY) lub półobwodzie (seria HCNY)
- 4 rozmiary do mocowania wiązek o średnicach do 12 mm
- Obejmy są dostarczane w kompletach 2 szt. na piance zamkniętokomórkowej z klejem kauczukowym



Dane techniczne

Materiał	Poliamid 6.6 (obejma)
Zakres temperatur pracy	Od 0 °C do +65 °C
Kolor	Biały transparentny
Sposób mocowania	Samoprzylepny
Klasa palności	UL 94 V-2
Pozostałe właściwości	Bez halogenków i silikonu





Numer Ref.	Wymiary					Pakowanie
	D [mm]	L [mm]	B [mm]	H [mm]	W [mm]	
OBEJMA ŚCIENNA DWUSTRONNA						
PCNY-250-9-C	6,35	35,05	17,52	8,23	12,69	100
PCNY-250-9-D	6,35	35,05	17,52	8,23	12,69	500
PCNY-375-9-C	9,52	37,32	18,61	11,29	15,87	100
PCNY-375-9-D	9,52	37,32	18,61	11,29	15,87	500
PCNY-500-9-C	12,69	40,57	20,19	14,85	19,05	100
PCNY-500-9-D	12,69	40,57	20,19	14,85	19,05	500
OBEJMA ŚCIENNA DWUSTRONNA						
HCNY-125-9-C	3,17	12,52	9,65	4,57	9,52	100
HCNY-125-9-M	3,17	12,52	9,65	4,57	9,52	1000
HCNY-250-9-C	6,35	21,97	17,52	8,25	12,69	100
HCNY-375-9-C	9,52	24,88	19,05	10,54	15,87	100
HCNY-375-9-M	9,52	24,88	19,05	10,54	15,87	1000
HCNY-500-9-C	12,69	28,19	20,83	14,22	19,05	100
HCNY-500-9-M	12,69	28,19	20,83	14,22	19,05	1000

PCNY



HCNY



Obejmy samoprzylepne z odginaną klamrą


Obejmy i uchwyty mocujące do przewodów

Charakterystyka



- Obejmy do mocowania wiązek różnego typu przewodów o średnicach od 4 mm do 15,8 mm
- Obejmy są dostarczane w kompletach 2 szt. na piance zamkniętokomórkowej z klejem kauczukowym
- Elastyczna, odginana końcówka umożliwia usuwanie lub dodawanie przewodów

Dane techniczne

Materiał	Poliamid 6.6 (obejma)
Zakres temperatur pracy	Od 0 °C do +65 °C
Kolor	Biały transparentny lub czarny
Sposób mocowania	Samoprzylepny
Klasa palności	UL 94 V-2
Pozostałe właściwości	Bez halogenków i silikonu



Numer Ref.	Kolor	Wymiary			Maks. średnica wiązki	Pakowanie
		H [mm]	W [mm]	L [mm]		
RANY-160-9-D	biały transparentny	6,4	16,0	14,8	4,0	500
RANY-280-9-D	biały transparentny	10,4	25,4	25,4	7,1	500
RANY-530-9-D	biały transparentny	15,8	25,4	25,4	13,5	500
RANY-620-9-D	biały transparentny	14,2	31,8	28,5	13,5	500



Obejmy do przewodów płaskich

Obejmy i uchwyty mocujące do przewodów



Charakterystyka


- Obejmy te umożliwiają bezpieczne i estetyczne mocowanie od 1 do 25 płaskich przewodów
- Wysokość obejmy jest dopasowywana dokładnie do żądanej liczby płaskich przewodów
- Przeznaczone do przewodów płaskich zawierających do 60 żył o średnicy 1,27 mm (szerokość 76,2 mm)
- Możliwość ponownego odmocowania w celu późniejszego dodania lub usunięcia przewodu
- Bardzo wysoka siła mocowania
- Wszystkie wersje mogą być montowane za pomocą wkrętów z łbem stożkowym lub nitów
- Niektóre wersje wyposażone są w dodatkową piankę samoprzylepną do szybkiego montażu

Dane techniczne

Materiał	Poliamid 6.6 (obejma)
Zakres temperatur pracy	Od -40 °C do +85 °C (wykonanie samoprzylepne: od 0 °C do +65 °C)
Kolor	Biały transparentny
Sposób mocowania	Samoprzylepny lub do mocowania śrubą lub nitem
Klasa palności	UL 94 V-2
Pozostałe właściwości	Bez halogenków i silikonu



Numer Ref.	Sposób mocowania	Wymiary						Przyczepność kleju na stali / Średnica otworu montażowego	Pakowanie
		H maks.	H min.	W	L	D	E Szer. wew.		
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	Rozstaw otworów od ... do [mm]	[mm]	[mm]	[szt]
FCC-1	śruby z łbem stożk.	21.0	8.0	12.7	32.5	—	25.4	M4	50
FCC-1A	śruby z łbem stożk. / samoprzylepny	21.0	8.8	12.7	32.5	—	25.4	76 N/cm	50
FCC-2	śruby z łbem stożk.	36.0	8.0	12.7	57.9	39.1	50.8	M4	50
FCC-2A	śruby z łbem stożk. / samoprzylepny	36.0	8.8	12.7	57.9	39.1	50.8	76 N/cm	50
FCC-3	śruby z łbem stożk.	36.0	8.0	12.7	83.3	64.5	76.2	M4	50
FCC-3A	śruby z łbem stożk. / samoprzylepny	36.0	8.8	12.7	83.3	64.5	76.2	76 N/cm	50



Uchwyty z PVC do mocowania przewodów płaskich


Obejmy i uchwyty mocujące do przewodów

Charakterystyka



- Uchwyt do mocowania jednej lub kilku warstw przewodów płaskich
- Dostępne w prefabrykowanych długościach z klejem kauczukowym na piance zamkniętokomórkowej

Dane techniczne

Materiał	PVC (uchwyt)
Zakres temperatur pracy	Od 0 °C do +65 °C
Kolor	Szary
Sposób mocowania	Samoprzylepny
Klasa palności	UL 94 V-0 (uchwyt)
Pozostałe właściwości	Odporne na promieniowanie UV



Numer Ref.	Wymiary			Pakowanie
	H [mm]	W [mm]	L [mm]	
FRPV-1000-8-C	5,8	25,4	27	100
FRPV-1000-8-D	5,8	25,4	27	500



Uchwyty z odchylanym klipsem do przewodów płaskich

Obejmy i uchwyty mocujące do przewodów

Charakterystyka

- Uchwyt do mocowania jednej warstwy lub wielu warstw przewodów płaskich
- Odginany, środkowy klips umożliwia usuwanie lub dodawanie żądanych przewodów
- Materiał nieprzewodzący prądu, niekorozyjny, odporny na paliwa, smary i większość chemikaliów
- Obejmy typu FANY są dostarczane w kompletach 2 szt. na piance zamkniętokomórkowej z klejem kauczukowym
- Obejma typu FSNY posiada dodatkowy otwór montażowy do przykręcania (śrubą M4)


Dane techniczne

Materiał	Poliamid 6.6 (uchwyt)
Zakres temperatur pracy	Od -40 °C do +85 °C (wykonanie samoprzylepne: od 0 °C do +65 °C)
Kolor	Biały transparentny
Sposób mocowania	Samoprzylepny lub śrubą
Klasa palności	UL 94 V-2 (uchwyt)
Pozostałe właściwości	Bez halogenków i silikonu



Numer Ref.	Sposób mocowania	Wymiary			Pakowanie
		H [mm]	T [mm]	W [mm]	
FSNY-812-9-C	śruba M4	3,17	30,15	25,40	100
FANY-812-9-C	samoprzylepny	7,14	25,40	25,40	100
FANY-812-9-D	samoprzylepny	7,14	25,40	25,40	500

FANY



FSNY

