10

SMISSLINE TP

SMISSLINE TP
Inhalt

SMISSLINE TP Innenausbau mit CombiLine N

125 A Innenausbau mit CombiLine N	10/3
250 A Innenausbau mit CombiLine N	10/4

Systemteile

Kabelgitterrinnen, Hutprofilschienen und Haltewinkel	10/5
Abdeckungshalter, Feldverbinder und Erhöhungsrahmen	10/6
Kunststoffabdeckung horizontal	10/7
Kunststoffabdeckung vertikal	10/8

Planungshilfe

Zuordnung der CombiLine N Module sowie Startpaket und Stecksockel in Einzelteilen	10/9

Hier finden Sie das System SMISSLINE TP auf unserer Website.

SMISSLINE TP

125 A Innenausbau mit CombiLine N für horizontalen oder vertikalen Geräteeinbau

MC203HS

MC303HS

- SMISSLINE TP Module für den horizontalen Aufbau
- Ausbau mit Hutprofilschienen 35 x 15 mm
- Hutprofilschienenabstand 150 mm
- Hutprofilschienen ab 3-feldbreit mit zusätzlicher Stabilisierungsschiene
- Wichtig: Das SMISSLINE TP Sammelschienensystem kann nicht von Modul zu Modul durchverbunden werden
- Das Montagegerüst muss separat bestellt werden

Höhe		Breite		Stecksockel-länge			Ab Schrank-tiefe		BAUSATZ UNMONTIERT			VORMONTIERT, IM SCHRANK EINGEBAUT		
RE	mm	FB	mm	PLE	EDF[*1]	WR[*2]	mm	Stück	Type	Artikelnummer	EUR	Type	Artikelnummer	EUR
2	300	2	500	2 x 22	●	●	215	1	**MBC202HS**	2CPX042155R9999	120,00	**MC202HS**	2CPX042132R9999	132,00
	300	3	750	2 x 36	●	●	215	1	**MBC302HS**	2CPX042156R9999	171,00	**MC302HS**	2CPX042133R9999	184,00
3	450	2	500	3 x 22	●	●	215	1	**MBC203HS**	2CPX042157R9999	173,00	**MC203HS**	2CPX042134R9999	185,00
	450	3	750	3 x 36	●	●	215	1	**MBC303HS**	2CPX042158R9999	245,00	**MC303HS**	2CPX042135R9999	268,00
4	600	2	500	4 x 22	●	●	215	1	**MBC204HS**	2CPX042159R9999	233,00	**MC204HS**	2CPX042136R9999	254,00
	600	3	750	4 x 36	●	●	215	1	**MBC304HS**	2CPX042160R9999	319,00	**MC304HS**	2CPX042137R9999	343,00
5	750	2	500	5 x 22	●	●	215	1	**MBC205HS**	2CPX042161R9999	254,00	**MC205HS**	2CPX042138R9999	271,00
	750	3	750	5 x 36	●	●	215	1	**MBC305HS**	2CPX042162R9999	345,00	**MC305HS**	2CPX042139R9999	382,00

>Planungshilfe für Stecksockel – SMISSLINE TP, Module für den horizontalen Aufbau, siehe ab Seite 10/13

MC203VS

MC305VS

- SMISSLINE TP Module für den vertikalen Aufbau
- Ausbau mit Hutprofilschienen 35 x 15 mm
- Die hinteren Hutprofilschienen sind vorgesehen für Standard N (N Trennklemmen) und PE Klemmen
- Mit Kabelgitterrinne zur Leitungsbefestigung
- Die Hutprofilschienen und Kabelgitterrinnen sind modulbündig ausgeführt
- Wichtig: Vertikale Module können nicht direkt an Mitteltragschienen und Quer-Profilschienen montiert werden
- Das Montagegerüst muss separat bestellt werden

3	450	1	250	1 x 22	●	275	1	**MBC103VS**	2CPX042163R9999	177,00	**MC103VS**	2CPX042140R9999	190,00
	450	2	500	2 x 22	●	275	1	**MBC203VS**	2CPX042164R9999	235,00	**MC203VS**	2CPX042141R9999	258,00
4	600	1	250	1 x 30	●	275	1	**MBC104VS**	2CPX042165R9999	211,00	**MC104VS**	2CPX042142R9999	227,00
	600	2	500	2 x 30	●	275	1	**MBC204VS**	2CPX042166R9999	274,00	**MC204VS**	2CPX042143R9999	299,00
	600	3	750	2 x 30	●	275	1	**MBC304VS**	2CPX042169R9999	309,00	**MC304VS**	2CPX042913R9999	367,00
5	750	1	250	1 x 38	●	275	1	**MBC105VS**	2CPX042167R9999	228,00	**MC105VS**	2CPX042144R9999	252,00
	750	2	500	2 x 38	●	275	1	**MBC205VS**	2CPX042168R9999	297,00	**MC205VS**	2CPX042145R9999	319,00
	750	3	750	2 x 38	●	275	1	**MBC305VS**	2CPX042911R9999	363,00	**MC305VS**	2CPX042910R9999	389,00

[*1] Ausbau auf EDF-Montagegerüst [*2] Ausbau auf WR-Montagegerüst

> Planungshilfe für Stecksockel – SMISSLINE TP, Module für den vertikalen Aufbau, siehe ab Seite 10/9

> Montagegerüste siehe Kapitel 8 Innenausbausystem CombiLine No

SMISSLINE TP Power Bar

250 A Innenausbau mit CombiLine N für horizontalen oder vertikalen Geräteeinbau

MC203HP

MC303HP

- SMISSLINE TP Module für den horizontalen Aufbau
- Ausbau mit Hutprofilschienen 35 x 15 mm
- Hutprofilschienenabstand 150 mm
- Hutprofilschienen ab 3-feldbreit mit zusätzlicher Stabilisierungsschiene
- **Wichtig:** Das SMISSLINE TP Sammelschienensystem kann nicht von Modul zu Modul durchverbunden werden
- Das Montagegerüst muss separat bestellt werden

Höhe		Breite		Stecksockel-länge			Ab Schrank-tiefe		BAUSATZ UNMONTIERT			VORMONTIERT, IM SCHRANK EINGEBAUT		
RE	mm	FB	mm	PLE	EDF*1	WR*2	mm	Stück	Type	Artikelnummer	EUR	Type	Artikelnummer	EUR
2	300	2	500	2 x 22	●	●	215	1	**MBC202HP**	2CPX043360R9999	120,00	**MC202HP**	2CPX043340R9999	132,00
	300	3	750	2 x 36	●	●	215	1	**MBC302HP**	2CPX043361R9999	171,00	**MC302HP**	2CPX043341R9999	184,00
3	450	2	500	3 x 22	●	●	215	1	**MBC203HP**	2CPX043362R9999	173,00	**MC203HP**	2CPX043342R9999	185,00
	450	3	750	3 x 36	●	●	215	1	**MBC303HP**	2CPX043363R9999	245,00	**MC303HP**	2CPX043343R9999	268,00
4	600	2	500	4 x 22	●	●	215	1	**MBC204HP**	2CPX043364R9999	233,00	**MC204HP**	2CPX043344R9999	254,00
	600	3	750	4 x 36	●	●	215	1	**MBC304HP**	2CPX043365R9999	319,00	**MC304HP**	2CPX043345R9999	343,00
5	750	2	500	5 x 22	●	●	215	1	**MBC205HP**	2CPX043366R9999	254,00	**MC205HP**	2CPX043346R9999	271,00
	750	3	750	5 x 36	●	●	215	1	**MBC305HP**	2CPX043367R9999	345,00	**MC305HP**	2CPX043347R9999	382,00

>Planungshilfe für Stecksockel – SMISSLINE TP, Module für den horizontalen Aufbau, siehe ab Seite 10/13

MC203VP

MC305VP

- SMISSLINE TP Power Bar 250 A Module für den vertikalen Aufbau
- Ausbau mit Hutprofilschienen 35 x 15 mm
- Die hinteren Hutprofilschienen sind vorgesehen für Standard N (N Trennklemmen) und PE Klemmen
- Mit Kabelgitterrinne zur Leitungsbefestigung
- Die Hutprofilschienen und Kabelgitterrinnen sind modulbündig ausgeführt
- Wichtig: Vertikale Module können nicht direkt an Mitteltragschienen und Quer-Profilschienen montiert werden
- Das Montagegerüst muss separat bestellt werden

3	450	2	500	2 x 22		●	275	1	**MBC203VP**	2CPX043369R9999	245,00	**MC203VP**	2CPX043349R9999	268,00
4	600	2	500	2 x 30		●	275	1	**MBC204VP**	2CPX043371R9999	288,00	**MC204VP**	2CPX043351R9999	313,00
	600	3	750	2 x 30		●	275	1	**MBC304VP**	2CPX043376R9999	356,00	**MC304VP**	2CPX043374R9999	385,00
5	750	2	500	2 x 38		●	275	1	**MBC205VP**	2CPX043373R9999	310,00	**MC205VP**	2CPX043353R9999	331,00
	750	3	750	2 x 38		●	275	1	**MBC305VP**	2CPX043377R9999	377,00	**MC305VP**	2CPX043375R9999	403,00

*1 Ausbau auf EDF-Montagegerüst *2 Ausbau auf WR-Montagegerüst

> Planungshilfe für Stecksockel – SMISSLINE TP, Module für den vertikalen Aufbau, siehe ab Seite 10/9

SMISSLINE TP

Kabelgitterrinnen, Hutprofilschienen und Haltewinkel

ZW430

ZW436

ZW470

ZW257

ZW359

ED73

ED52

ZX399

ZW590

ZW592

Artikel	Verwendung für ...	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Kabelgitterrinnen					
Breite 100 mm Länge					
450 mm	M(B)C103VS	1	**ZW430**	2CPX042170R9999	22,40
600 mm	M(B)C104VS	1	**ZW431**	2CPX042171R9999	27,10
750 mm	M(B)C105VS	1	**ZW432**	2CPX042172R9999	37,10
Breite 200 mm Länge					
450 mm	M(B)C203VS	1	**ZW436**	2CPX042176R9999	26,10
600 mm	M(B)C204VS	1	**ZW437**	2CPX042177R9999	31,60
750 mm	M(B)C205VS	1	**ZW438**	2CPX042178R9999	43,60
3000 mm	-	1	**ZW460**	2CPX073256R9999	125,00
Breite 300 mm Länge					
3000 mm	-	1	**ZW470**	2CPX073257R9999	151,00
Montagebügel für Kabelrinnen System SMISSLINE TP 125 A Für Schranktiefe ab 275 mm					
1-feldbreit	M(B)C1...VS	1	**ZW257**	2CPX042182R9999	11,80
2-feldbreit	M(B)C2...VS	1	**ZW258**	2CPX042183R9999	20,00
3-feldbreit	M(B)C3...VS	1	**ZW359**	2CPX042912R9999	55,00
Hutprofilschienen vertikal Für Modulhöhe					
450 mm	M(B)C...03VS	1	**ED73**	2CPX042184R9999	6,90
600 mm	M(B)C...04VS	1	**ED74**	2CPX042185R9999	7,40
750 mm	M(B)C...05VS	1	**ED75**	2CPX042186R9999	8,40
Hutprofilschienen horizontal					
2-feldbreit	M(B)C2...HS	1	**ED52**	2CPX039252R9999	7,25
3-feldbreit	M(B)C3...HS	1	**ED53**	2CPX039253R9999	8,70
Haltewinkel					
Für Hutprofilschienen horizontal, 1 Satz links/rechts	M(B)C...HS	1	**ZX399**	2CPX062669R9999	16,00
Montagebügel für Kabelrinnen Power Bar 250 A Für Schranktiefe ab 275 mm					
1-feldbreit	M(B)C1...VP	1	**ZW590**	2CPX042922R9999	16,30
2-feldbreit	M(B)C2...VP	1	**ZW591**	2CPX042923R9999	24,20
3-feldbreit	M(B)C3...VP	1	**ZW592**	2CPX042924R9999	55,00

SMISSLINE TP

Abdeckungshalter, Feldverbinder und Erhöhungsrahmen

ED137P4

ED138P4

ED135P4

ED50P12

ED30P2

ED213

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Abdeckungshalter 45 mm hoch, wird benötigt zum Ändern der Abdeckungshöhe, beim Einbau von Fremdgeräteadaptern in der Abdeckungshöhe, beim Einbau von vertikalen Modulen	4	**ED137P4**	2CPX062600R9999	12,20
	40	**ED137P40**	2CPX062601R9999	101,00
52,5 mm hoch	4	**ED138P4**	2CPX062630R9999	12,00
	12	**ED138P12**	2CPX062602R9999	33,30
	40	**ED138P40**	2CPX062603R9999	101,00
	1600	**ED138P1600**	2CPX062702R9999	4046,00
Distanzstück Zur Verlängerung des Abdeckungshalters um 25 mm	4	**ED135P4**	2CPX062610R9999	8,90
90 Grad-Druck-Drehverschluss	12	**ED50P12**	2CPX062337R9999	14,60
Feldverbinder Für beliebige Kombination von Kombifelern bis max. Bauhöhe 5 (9RE)	2	**ED30P2**	2CPX062302R9999	25,60
Erhöhungsrahmen für Abdeckungen Wird benötigt zum Ändern der Abdeckungshöhe beim Einbau von Fremdgeräteadaptern in vertikalen Modulen				
Außenmaße (H x B)				
450 x 250 mm	1	**ED213**	2CPX062783R9999	115,00
600 x 250 mm	1	**ED214**	2CPX062784R9999	122,00
750 x 250 mm	1	**ED215**	2CPX062785R9999	149,00
450 x 500 mm	1	**ED223**	2CPX062788R9999	133,00
600 x 500 mm	1	**ED224**	2CPX062789R9999	143,00
750 x 500 mm	1	**ED225**	2CPX062790R9999	173,00
450 x 750 mm	1	**ED233**	2CPX062793R9999	175,00
600 x 750 mm	1	**ED234**	2CPX062794R9999	184,00
750 x 750 mm	1	**ED235**	2CPX062795R9999	204,00

SMISSLINE TP

Kunststoffabdeckungen horizontal

AS22H



AS32H

Außenmaße (H x B) in mm	Verwendung für ...	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Kunststoffabdeckung horizontal					
Mit Geräteschlitz, 2-feldbreit					
300 x 500	M(B)C202HS	1	**AS22H**	2CPX062764R9999	64,50
450 x 500	M(B)C203HS	1	**AS23H**	2CPX062765R9999	86,50
600 x 500	M(B)C204HS	1	**AS24H**	2CPX062766R9999	107,00
750 x 500	M(B)C205HS	1	**AS25H**	2CPX062767R9999	119,00
Mit Geräteschlitz, 3-feldbreit					
300 x 750	M(B)C302HS	1	**AS32H**	2CPX062768R9999	107,00
450 x 750	M(B)C303HS	1	**AS33H**	2CPX062769R9999	154,00
600 x 750	M(B)C304HS	1	**AS34H**	2CPX062770R9999	187,00
750 x 750	M(B)C305HS	1	**AS35H**	2CPX062771R9999	213,00

SMISSLINE TP

Kunststoffabdeckungen vertikal

AS13V

AS23V

AS35V

Außenmaße (H x B) in mm	Verwendung für ...	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Kunststoffabdeckung vertikal					
Mit Geräteschlitz, 1-feldbreit					
450 x 250	M(B)C103VS	1	**AS13V**	2CPX062772R9999	61,50
600 x 250	M(B)C104VS	1	**AS14V**	2CPX062773R9999	76,00
750 x 250	M(B)C105VS	1	**AS15V**	2CPX062774R9999	81,00
Mit Geräteschlitz, 2-feldbrei					
450 x 500	M(B)C203VS	1	**AS23V**	2CPX062775R9999	95,50
600 x 500	M(B)C204VS	1	**AS24V**	2CPX062776R9999	117,00
750 x 500	M(B)C205VS	1	**AS25V**	2CPX062777R9999	136,00
Mit Geräteschlitz, 3-feldbreit					
750 x 750	M(B)C305VS	1	**AS35V**	2CPX062796R9999	169,00

SMISSLINE TP

Zuordnung der CombiLine N Module bei 125 A Innenausbau



Module für Schränke ab Schranktiefe 215 mm	Module für Schränke ab Schranktiefe 275 mm		Raster-einheiten	Stecksockel-länge
	CombiLine montiert	CombiLine Bausatz		
Kombi-Sets Type			RE	PLE
1 x ED103VS	1 x MC103VS	1 x MBC103VS	3 RE	22 PLE
1 x ED104VS	1 x MC104VS	1 x MBC104VS	4 RE	30 PLE
1 x ED105VS	1 x MC105VS	1 x MBC105VS	5 RE	38 PLE
2 x ED103VS	2 x MC103VS	2 x MBC103VS	6 RE	46 PLE
3 x ED103VS	3 x MC103VS	3 x MBC103VS	9 RE	72 PLE

Hinweise zur Planung

Bei Einspeisungen, die zwischen den Abdeckungen montiert werden, sind niedere Einspeiseblöcke ZLS228 oder ZLS229 zu verwenden.

Vertikale Module können nicht an Mitteltragschienen und Quer-Profilschienen montiert werden.

> Maße in mm

SMISSLINE TP

Startpaket und Stecksockel in Einzelteilen für den 125 A Innenausbau

Stecksockel Startpaket			Stecksockel in Einzelteilen			
Stück	**Type**	**Artikel-Nr.**	**Stück**	**Teilung**	**Type**	**Art-Nr.**
1	**ZLS905E22-3L**	2CCA183102R0001	2	8	**ZLS908**	2CCA183030R0001
			1	6	**ZLS906**	2CCA183035R0001
			1	-	**ZLS920** (Endstück)	2CCA183017R0001
1	**ZLS905E22-3LN***	2CCA183103R0001	3/4*	-	**ZLS201E22** (Cu-Schiene)	2CCF800169R0001
1	**ZLS905E30-3L**	2CCA183110R0001	3	8	**ZLS908**	2CCA183030R0001
			1	6	**ZLS906**	2CCA183035R0001
			1	-	**ZLS920** (Endstück)	2CCA183017R0001
1	**ZLS905E30-3LN***	2CCA183111R0001	3/4*	-	**ZLS201E38** (Cu-Schiene)	2CCF800173R0001
1	**ZLS905E38-3L**	2CCA183118R0001	4	8	**ZLS908**	2CCA183030R0001
			1	6	**ZLS906**	2CCA183035R0001
			1	-	**ZLS920** (Endstück)	2CCA183017R0001
1	**ZLS905E38-3LN***	2CCA183119R0001	3/4*	-	**ZLS201E46** (Cu-Schiene)	2CCF800177R0001
1	**ZLS905E46-3L**	2CCA183126R0001	5	8	**ZLS908**	2CCA183030R0001
			1	6	**ZLS906**	2CCA183035R0001
1	**ZLS905E46-3LN***	2CCA183127R0001	1	-	**ZLS920** (Endstück)	2CCA183017R0001
1	**ZLS905E72-3L**	2CCA183152R0001	9	8	**ZLS908**	2CCA183030R0001
			1	-	**ZLS920** (Endstück)	2CCA183017R0001
1	**ZLS905E72-3LN***	2CCA183153R0001	3/4*	-	**ZLS201E72** (Cu-Schiene)	2CCF800190R0001

* Bei Version mit N (4-polig)

Hinweise zur Planung

Weitere Startpakete mit AB-Schiene auf Anfrage.

SMISSLINE TP

Zuordnung der CombiLine N Module bei 125 A Innenausbau

	Module für Schränke ab Schranktiefe 215 mm	Module für Schränke ab Schranktiefe 275 mm		Raster-einheiten	Stecksockel-länge
	Kombi-Sets Type	CombiLine montiert	CombiLine Bausatz	RE	PLE
450 	1 x ED203VS	1 x MC203VS	1 x MBC203VS	3 RE	2 x 22 PLE
600 	1 x ED204VS	1 x MC204VS 1 x MC304VS	1 x MBC204VS	4 RE	2 x 30 PLE
750 	1 x ED205VS	1 x MC205VS 1 x MC305VS	1 x MBC205VS 1 x MBC305VS	5 RE	2 x 38 PLE
450 450 	2 x ED203VS	2 x MC203VS	2 x MBC203VS	6 RE	2 x 46 PLE
450 450 450 	3 x ED203VS	3 x MC203VS	3 x MBC203VS	9 RE	2 x 72 PLE

Hinweise zur Planung

Bei Einspeisungen, die zwischen den Abdeckungen montiert werden, sind niedere Einspeiseblöcke ZLS228 oder ZLS229 zu verwenden.

Vertikale Module können nicht an Mitteltragschienen und Quer-Profilschienen montiert werden.

> Maße in mm

SMISSLINE TP

Startpaket und Stecksockel in Einzelteilen für den 125 A Innenausbau

Stecksockel Startpaket			Stecksockel in Einzelteilen			
Stück	**Type**	**Artikel-Nr.**	**Stück**	**Teilung**	**Type**	**Art-Nr.**
2	**ZLS905E22-3L**	2CCA183102R0001	4	8	**ZLS908**	2CCA183030R0001
			2	6	**ZLS906**	2CCA183035R0001
			2	-	**ZLS920** (Endstück)	2CCA183017R0001
2	**ZLS905E22-3LN***	2CCA183103R0001	6/8*	-	**ZLS201E22** (Cu-Schiene)	2CCF800165R0001
2	**ZLS905E30-3L**	2CCA183110R0001	6	8	**ZLS908**	2CCA183030R0001
			2	6	**ZLS906**	2CCA183035R0001
			2	-	**ZLS920** (Endstück)	2CCA183017R0001
2	**ZLS905E30-3LN***	2CCA183111R0001	6/8*	-	**ZLS201E30** (Cu-Schiene)	2CCF800169R0001
2	**ZLS905E38-3L**	2CCA183118R0001	8	8	**ZLS908**	2CCA183030R0001
			2	6	**ZLS906**	2CCA183035R0001
			2	-	**ZLS920** (Endstück)	2CCA183017R0001
2	**ZLS905E38-3LN***	2CCA183119R0001	6/8*	-	**ZLS201E38** (Cu-Schiene)	2CCF800173R0001
2	**ZLS905E46-3L**	2CCA183126R0001	10	8	**ZLS908**	2CCA183030R0001
			2	6	**ZLS906**	2CCA183035R0001
			2	-	**ZLS920** (Endstück)	2CCA183017R0001
2	**ZLS905E46-3LN***	2CCA183127R0001	6/8*	-	**ZLS201E46** (Cu-Schiene)	2CCF800177R0001
2	**ZLS905E72-3L**	2CCA183152R0001	18	8	**ZLS908**	2CCA183030R0001
			2	-	**ZLS920** (Endstück)	2CCA183017R0001
2	**ZLS905E72-3LN***	2CCA183153R0001	6/8*	-	**ZLS201E72** (Cu-Schiene)	2CCF800190R0001

* Bei Version mit N (4-polig)

Hinweise zur Planung

Weitere Startpakete mit AB-Schiene auf Anfrage.

SMISSLINE TP

Zuordnung der CombiLine N Module bei 125 A Innenausbau



Module für Schränke ab Schranktiefe 215 mm	Module für Schränke ab Schranktiefe 215 mm		Raster-einheiten	Stecksockel-länge
Kombi-Sets Type	CombiLine montiert	CombiLine Bausatz	RE	PLE
–	1 x MC202HS	1 x MBC202HS	2 RE	2 x 22 PLE
1 x ED203HS	1 x MC203HS	1 x MBC203HS	3 RE	3 x 22 PLE
1 x ED204HS	1 x MC204HS	1 x MBC204HS	4 RE	4 x 22 PLE
1 x ED205HS	1 x MC205HS	1 x MBC205HS	5 RE	5 x 22 PLE
–	1 x MC302HS	1 x MBC302HS	2 RE	2 x 36 PLE
1 x ED303HS	1 x MC3032HS	1 x MBC303HS	3 RE	3 x 36 PLE
1 x ED304HS	1 x MC304HS	1 x MBC304HS	4 RE	4 x 36 PLE
1 x ED305HS	1 x MC305HS	1 x MBC305HS	5 RE	5 x 36 PLE

Hinweis zur Planung

Bei 3-feldbreiten Modulen ist der Einspeiseblock als Mitteneinspeisung unter dem Steg vorgesehen.

> Maße in mm

SMISSLINE TP

Startpaket und Stecksockel in Einzelteilen für den 125 A Innenausbau

Stecksockel Startpaket			Stecksockel in Einzelteilen			
Stück	**Type**	**Artikel-Nr.**	**Stück**	**Teilung**	**Type**	**Art-Nr.**
2	**ZLS905E22-3L**	2CCA183102R0001	4	8	**ZLS908**	2CCA183030R0001
			2	6	**ZLS906**	2CCA183035R0001
			2	-	**ZLS920** (Endstück)	2CCA183017R0001
2	**ZLS905E22-3LN***	2CCA183103R0001	6/8*	-	**ZLS201E22** (Cu-Schiene)	2CCF800165R0001
3	**ZLS905E22-3L**	2CCA183102R0001	6	8	**ZLS908**	2CCA183030R0001
			3	6	**ZLS906**	2CCA183035R0001
			3	-	**ZLS920** (Endstück)	2CCA183017R0001
3	**ZLS905E22-3LN***	2CCA183103R0001	10/12*	-	**ZLS201E22** (Cu-Schiene)	2CCF800165R0001
4	**ZLS905E22-3L**	2CCA183102R0001	8	8	**ZLS908**	2CCA183030R0001
			4	6	**ZLS906**	2CCA183035R0001
			4		**ZLS920** (Endstück)	2CCA183017R0001
4	**ZLS905E22-3LN***	2CCA183103R0001	12/16*		**ZLS201E22** (Cu-Schiene)	2CCF800165R0001
5	**ZLS905E22-3L**	2CCA183102R0001	10	8	**ZLS908**	2CCA183030R0001
			5	6	**ZLS906**	2CCA183035R0001
			5	-	**ZLS920** (Endstück)	2CCA183017R0001
5	**ZLS905E22-3LN***	2CCA183103R0001	15/20*	-	**ZLS201E22** (Cu-Schiene)	2CCF800165R0001
2	**ZLS905E36-3L**	2CCA183116R0001	6	8	**ZLS908**	2CCA183030R0001
			4	6	**ZLS906**	2CCA183035R0001
			2	-	**ZLS920** (Endstück)	2CCA183017R0001
2	**ZLS905E36-3LN***	2CCA183117R0001	6/8*	-	**ZLS201E36** (Cu-Schiene)	2CCF800172R0001
3	**ZLS905E36-3L**	2CCA183116R000	9	8	**ZLS908**	2CCA183030R0001
			6	6	**ZLS906**	2CCA183035R0001
			3	-	**ZLS920** (Endstück)	2CCA183017R0001
3	**ZLS905E36-3LN***	2CCA183117R0001	10/12*	-	**ZLS201E36** (Cu-Schiene)	2CCF800172R0001
4	**ZLS905E36-3L**	2CCA183116R000	12	8	**ZLS908**	2CCA183030R0001
			8	6	**ZLS906**	2CCA183035R0001
			4	-	**ZLS920** (Endstück)	2CCA183017R0001
4	**ZLS905E36-3LN***	2CCA183117R0001	12/16*	-	**ZLS201E36** (Cu-Schiene)	2CCF800172R0001
5	**ZLS905E36-3L**	2CCA183116R000	15	8	**ZLS908**	2CCA183030R0001
			10	6	**ZLS906**	2CCA183035R0001
			5	-	**ZLS920** (Endstück)	2CCA183017R0001
5	**ZLS905E36-3LN***	2CCA183117R0001	15/20*	-	**ZLS201E36** (Cu-Schiene)	2CCF800172R0001

* Bei Version mit N (4-polig)

Hinweise zur Planung

Weitere Startpakete mit AB-Schiene auf Anfrage.

SMISSLINE TP Power Bar

Zuordnung der CombiLine N Module bei 250 A Innenausbau

	Module für Schränke ab Schranktiefe 215 mm	Module für Schränke ab Schranktiefe 275 mm		Raster-einheiten	Stecksockel-länge
	Kombi-Sets Type	CombiLine montiert	CombiLine Bausatz	RE	PLE
450	1 x ED203VS	1 x MC203VS	1 x MBC203VS	3 RE	2 x 22 PLE
600	1 x ED204VS	1 x MC204VS 1 x MC304VS	1 x MBC204VS	4 RE	2 x 30 PLE
750	1 x ED205VS	1 x MC205VS 1 x MC305VS	1 x MBC205VS 1 x MBC305VS	5 RE	2 x 38 PLE
450 450	2 x ED203VS	2 x MC203VS	2 x MBC203VS	6 RE	2 x 46 PLE
450 450 450	3 x ED203VS	3 x MC203VS	3 x MBC203VS	9 RE	2 x 72 PLE

Hinweise zur Planung

Bei Einspeisungen, die zwischen den Abdeckungen montiert werden, sind niedere Einspeiseblöcke ZLS228 oder ZLS229 zu verwenden.

Vertikale Module können nicht an Mitteltragschienen und Quer-Profilschienen montiert werden.

> Maße in mm

SMISSLINE TP Power Bar

Startpaket und Stecksockel in Einzelteilen für den 250 A Innenausbau

Stecksockel Startpaket			Stecksockel in Einzelteilen			
Stück	**Type**	**Artikel-Nr.**	**Stück**	**Teilung**	**Type**	**Art-Nr.**
	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
2	**ZLSP950E30-3L**	2CCF212200A0001	6	8	**ZLSP908**	2CCF212052A0001
			2	6	**ZLSP906**	2CCF212053A0001
			2	-	**ZLSP920**	2CCF212082A0001 Sockel
2	**ZLS905E30-3LN***	2CCF212300A0001	6/8*	-	**ZLSP1250E30**	2CCF212100M0030
2	**ZLSP950E38-3L**	2CCF212204A0001	8	8	**ZLSP908**	2CCF212052A0001
			2	6	**ZLSP906**	2CCF212053A0001
			2	-	**ZLSP920**	2CCF212082A0001 Sockel
2	**ZLSP950E38-3LN***	2CCF212304A0001	6/8*	-	**ZLSP1250E38**	2CCF212100M0038
2	**ZLSP950E46-3L**	2CCF212208A0001	10	8	**ZLSP908**	2CCF212052A0001
			2	6	**ZLSP906**	2CCF212053A0001
			2	-	**ZLSP920**	2CCF212082A0001 Sockel
2	**ZLSP950E46-3LN***	2CCF212308A0001	6/8*	-	**ZLSP1250E46**	2CCF212100M0046
2	**ZLSP950E72-3L**	2CCF212221A0001	18	8	**ZLSP908**	2CCF212052A0001
			2	-	**ZLSP906**	2CCF212053A0001
2	**ZLSP950E72-3LN***	2CCF212321A0001	6/8*	-	**ZLSP920**	2CCF212082A0001 Sockel
				-	**ZLSP1250E72**	2CCF212100M0072

* Bei Version mit N (4-polig)

Hinweise zur Planung

Weitere Startpakete mit AB-Schiene auf Anfrage.

SMISSLINE TP Power Bar

Zuordnung der CombiLine N Module bei 250 A Innenausbau



Module für Schränke ab Schranktiefe 215 mm	Module für Schränke ab Schranktiefe 215 mm		Raster-einheiten	Stecksockel-länge
Kombi-Sets Type	CombiLine montiert	CombiLine Bausatz	RE	PLE
–	1 x MC302HS	1 x MBC302HS	2 RE	2 x 36 PLE
1 x ED303HS	1 x MC3032HS	1 x MBC303HS	3 RE	3 x 36 PLE
1 x ED304HS	1 x MC304HS	1 x MBC304HS	4 RE	4 x 36 PLE
1 x ED305HS	1 x MC305HS	1 x MBC305HS	5 RE	5 x 36 PLE

Hinweis zur Planung

Bei 3-feldbreiten Modulen ist der Einspeiseblock als Mitteneinspeisung unter dem Steg vorgesehen.

> Maße in mm

SMISSLINE TP Power Bar

Startpaket und Stecksockel in Einzelteilen für den 250 A Innenausbau

Stecksockel Startpaket			Stecksockel in Einzelteilen			
Stück	**Type**	**Artikel-Nr.**	**Stück**	**Teilung**	**Type**	**Art-Nr.**
2	**ZLSP950E36-3L**	2CCF212203A0001	6	8	**ZLSP908**	2CCF212052A0001
			4	6	**ZLSP906**	2CCF212053A0001
			2	-	**ZLSP920**	2CCF212082A0001 Sockel
2	**ZLSP950E36-3LN***	2CCF212303A0001	6/8*	-	**ZLSP1250E36**	2CCF212100M0036
3	**ZLSP950E36-3L**	2CCF212203A0001	9	8	**ZLSP908**	2CCF212052A0001
			6	6	**ZLSP906**	2CCF212053A0001
			3	-	**ZLSP920**	2CCF212082A0001 Sockel
3	**ZLS905E36-3LN***	2CCF212303A0001	10/12*	-	**ZLSP1250E36**	2CCF212100M0036
4	**ZLSP950E36-3L**	2CCF212203A0001	12	8	**ZLSP908**	2CCF212052A0001
			8	6	**ZLSP906**	2CCF212053A0001
			4	-	**ZLSP920**	2CCF212082A0001 Sockel
4	**ZLSP950E36-3LN***	2CCF212303A0001	12/16*	-	**ZLSP1250E36**	2CCF212100M0036
5	**ZLSP950E36-3L**	2CCF212203A0001	15	8	**ZLSP908**	2CCF212052A0001
			10	6	**ZLSP906**	2CCF212053A0001
			5	-	**ZLSP920**	2CCF212082A0001 Sockel
5	**ZLSP950E36-3LN***	2CCF212303A0001	15/20*	-	**ZLSP1250E36**	2CCF212100M0036

* Bei Version mit N (4-polig)

Hinweise zur Planung

Weitere Startpakete mit AB-Schiene auf Anfrage.