

Ghid selecție produse

Echipamente de Joasă Tensiune până la 1000 A



Cuprins:

Întreruptoare automate miniaturale (MCB)	4
Întreruptoare automate diferențiale (RCCB)	6
Întreruptoare automate diferențiale + MCB (RCBO)	7
Întreruptoare automate cu protecție la arc electric (AFDD)	8
Contoare de energie electrică	9
Contactori pentru instalații	9
Contactori pentru motoare	10
Întreruptoare motoare (Motor startere)	11
Relee termice motoare	12
Întreruptoare automate în carcasă turnată (MCCB)	13
Sisteme paratrăsnet	14
Cofrete modulare	15
Coliere fixare cabluri	16
Aparataj ultraterminal	17
Iluminat de siguranță	18
Instrumente software	19

Întreruptoare automate miniaturale (MCB)

Gama SH200L (Icn = 4,5 kA; aplicații rezidențiale)











NUMĂR POLI	CURENT NOMINAL	CURBĂ DECLANȘARE	
		B	C
1P	6 A	2CDS241001R0065	2CDS241001R0064
	10 A	2CDS241001R0105	2CDS241001R0104
	16 A	2CDS241001R0165	2CDS241001R0164
	20 A	2CDS241001R0205	2CDS241001R0204
	25 A	2CDS241001R0255	2CDS241001R0254
	32 A	2CDS241001R0325	2CDS241001R0324
	40 A	2CDS241001R0405	2CDS241001R0404
	50 A	2CDS241001R0505	2CDS241001R0504
	63 A	2CDS241001R0635	2CDS241001R0634
1P+N	6 A	2CDS241103R0065	2CDS241103R0064
	10 A	2CDS241103R0105	2CDS241103R0104
	16 A	2CDS241103R0165	2CDS241103R0164
	20 A	2CDS241103R0205	2CDS241103R0204
	25 A	2CDS241103R0255	2CDS241103R0254
	32 A	2CDS241103R0325	2CDS241103R0324
	40 A	2CDS241103R0405	2CDS241103R0404
	50 A	2CDS241103R0505	2CDS241103R0504
	63 A	2CDS241103R0635	2CDS241103R0634
2P	6 A	2CDS242001R0065	2CDS242001R0064
	10 A	2CDS242001R0105	2CDS242001R0104
	16 A	2CDS242001R0165	2CDS242001R0164
	20 A	2CDS242001R0205	2CDS242001R0204
	25 A	2CDS242001R0255	2CDS242001R0254
	32 A	2CDS242001R0325	2CDS242001R0324
	40 A	2CDS242001R0405	2CDS242001R0404
	50 A	2CDS242001R0505	2CDS242001R0504
	63 A	2CDS242001R0635	2CDS242001R0634
3P	6 A	2CDS243001R0065	2CDS243001R0064
	10 A	2CDS243001R0105	2CDS243001R0104
	16 A	2CDS243001R0165	2CDS243001R0164
	20 A	2CDS243001R0205	2CDS243001R0204
	25 A	2CDS243001R0255	2CDS243001R0254
	32 A	2CDS243001R0325	2CDS243001R0324
	40 A	2CDS243001R0405	2CDS243001R0404
	50 A	2CDS243001R0505	2CDS243001R0504
	63 A	2CDS243001R0635	2CDS243001R0634
4P	6 A	2CDS244001R0065	2CDS244001R0064
	10 A	2CDS244001R0105	2CDS244001R0104
	16 A	2CDS244001R0165	2CDS244001R0164
	20 A	2CDS244001R0205	2CDS244001R0204
	25 A	2CDS244001R0255	2CDS244001R0254
	32 A	2CDS244001R0325	2CDS244001R0324
	40 A	2CDS244001R0405	2CDS244001R0404
	50 A	2CDS244001R0505	2CDS244001R0504
	63 A	2CDS244001R0635	2CDS244001R0634

Gama SN201L (un modul; Icn = 4,5 kA; aplicații rezidențiale, comerciale)



NUMĂR POLI	CURENT NOMINAL	CURBĂ DECLANȘARE	
		B	C
1P+N	6 A	2CSS245101R0065	2CSS245101R0064
	10 A	2CSS245101R0105	2CSS245101R0104
	16 A	2CSS245101R0165	2CSS245101R0164
	20 A	2CSS245101R0205	2CSS245101R0204
	25 A	2CSS245101R0255	2CSS245101R0254
	32 A	2CSS245101R0325	2CSS245101R0324
	40 A	2CSS245101R0405	2CSS245101R0404

Gama S200 (Icn = 6 kA; aplicații rezidențiale, comerciale, industriale)










NUMĂR POLI	CURENT NOMINAL	CURBĂ DECLANȘARE	
		B	C
1P	16 A	2CDS251001R1165	2CDS251001R0164
	20 A	2CDS251001R0205	2CDS251001R0204
	25 A	2CDS251001R0255	2CDS251001R0254
	32 A	2CDS251001R0325	2CDS251001R0324
	40 A	2CDS251001R0405	2CDS251001R0404
	50 A	2CDS251001R0505	2CDS251001R0504
	63 A	2CDS251001R0635	2CDS251001R0634
	80 A	2CDS251001R0805	2CDS251001R0804
	100 A	2CDS251001R0825	2CDS251001R0824
2P	16 A	2CDS252001R0165	2CDS252001R0164
	20 A	2CDS252001R0205	2CDS252001R0204
	25 A	2CDS252001R0255	2CDS252001R0254
	32 A	2CDS252001R0325	2CDS252001R0324
	40 A	2CDS252001R0405	2CDS252001R0404
	50 A	2CDS252001R0505	2CDS252001R0504
	63 A	2CDS252001R0635	2CDS252001R0634
	80 A	2CDS252001R0805	2CDS252001R0804
	100 A	2CDS252001R0825	2CDS252001R0824
3P	16 A	2CDS253001R0165	2CDS253001R0164
	20 A	2CDS253001R0205	2CDS253001R0204
	25 A	2CDS253001R0255	2CDS253001R0254
	32 A	2CDS253001R0325	2CDS253001R0324
	40 A	2CDS253001R0405	2CDS253001R0404
	50 A	2CDS253001R0505	2CDS253001R0504
	63 A	2CDS253001R0635	2CDS253001R0634
	80 A	2CDS253001R0805	2CDS253001R0804
	100 A	2CDS253001R0825	2CDS253001R0824
4P	16 A	2CDS254001R0165	2CDS254001R0164
	20 A	2CDS254001R0205	2CDS254001R0204
	25 A	2CDS254001R0255	2CDS254001R0254
	32 A	2CDS254001R0325	2CDS254001R0324
	40 A	2CDS254001R0405	2CDS254001R0404
	50 A	2CDS254001R0505	2CDS254001R0504
	63 A	2CDS254001R0635	2CDS254001R0634
	80 A	2CDS254001R0805	2CDS254001R0804
	100 A	2CDS254001R0825	2CDS254001R0824

Gama S800 (Icn = 25/15 kA; aplicații rezidențiale, comerciale, industriale)





NUMĂR POLI	CURENT DE SCURT-CIRCUIT (Icn)	CURENT NOMINAL	CURBĂ DECLANȘARE
			C
2P	25 kA	32 A	2CCS863001R0324
		40 A	2CCS863001R0404
		50 A	2CCS863001R0504
		63 A	2CCS863001R0634
		80 A	2CCG001232R0001
	15 kA	100 A	2CCG001233R0001
		125 A	2CCG001234R0001
4P	25 kA	32 A	2CCS864001R0324
		40 A	2CCS864001R0404
		50 A	2CCS864001R0504
		63 A	2CCS864001R0634
		80 A	2CCG001235R0001
	15 kA	100 A	2CCG001236R0001
		125 A	2CCG001237R0001

Pentru mai multe informații, scanează codul QR, sau accesează link-ul: https://to.abb/DD3utsP6

Întreruptoare automate diferențiale (RCCB)

Gama FH200 (Inc = IΔ = 6 kA; aplicații rezidențiale)





NUMĂR POLI	CURENT REZIDUAL	CURENT NOMINAL	TIP	
			AC	A
2P	30 mA	25 A	2CSF202002R1250	2CSF202102R1250
		40 A	2CSF202002R1400	2CSF202102R1400
		63 A	2CSF202002R1630	2CSF202102R1630
	300 mA	25 A	2CSF202003R3250	-
		40 A	2CSF202003R3400	-
		63 A	2CSF202003R3630	-
4P	30 mA	25 A	2CSF204002R1250	2CSF204102R1250
		40 A	2CSF204002R1400	2CSF204102R1400
		63 A	2CSF204002R1630	2CSF204102R1630
	300 mA	25 A	2CSF204003R3250	-
		40 A	2CSF204003R3400	-
		63 A	2CSF204003R3630	-

Pentru mai multe informații, scanează codul QR, sau accesează link-ul: https://to.abb/qbEqLxSF

Întreruptoare automate diferențiale + MCB (RCBO)

Gama DSH201 (Icn = 6 kA; aplicații rezidențiale)



NUMĂR POLI	CURENT REZIDUAL	TIP	CURENT NOMINAL	CURBĂ DECLANȘARE	
				B	C
1P+N	30 mA	AC	6 A	2CSR255070R1065	2CSR255070R1064
			10 A	2CSR255070R1105	2CSR255070R1104
			16 A	2CSR255070R1165	2CSR255070R1164
			20 A	2CSR255070R1205	2CSR255070R1204
			25 A	2CSR255070R1255	2CSR255070R1254
			32 A	2CSR255070R1325	2CSR255070R1324
			40 A	2CSR255070R1405	2CSR255070R1404
		A	6 A	2CSR255170R1065	2CSR255170R1064
			10 A	2CSR255170R1105	2CSR255170R1104
			16 A	2CSR255170R1165	2CSR255170R1164
			20 A	2CSR255170R1205	2CSR255170R1204
			25 A	2CSR255170R1255	2CSR255170R1254
			32 A	2CSR255170R1325	2CSR255170R1324
			40 A	2CSR255170R1405	2CSR255170R1404

Gama DS203NC (Icn = 6 kA; aplicații comerciale, industriale)



NUMĂR POLI	CURENT REZIDUAL	TIP	CURENT NOMINAL	CURBĂ DECLANȘARE	
				B	C
3P+N	30 mA	AC	6 A	2CSR256040R1065	2CSR256040R1064
			10 A	2CSR256040R1085	2CSR256040R1084
			16 A	2CSR256040R1105	2CSR256040R1104
			20 A	2CSR256040R1165	2CSR256040R1164
			25 A	2CSR256040R1205	2CSR256040R1204
			32 A	2CSR256040R1255	2CSR256040R1254
			40 A	2CSR256040R1325	2CSR256040R1324
		A	6 A	2CSR256140R1065	2CSR256140R1064
			10 A	2CSR256140R1085	2CSR256140R1084
			16 A	2CSR256140R1105	2CSR256140R1104
			20 A	2CSR256140R1165	2CSR256140R1164
			25 A	2CSR256140R1205	2CSR256140R1204
			32 A	2CSR256140R1255	2CSR256140R1254
			40 A	2CSR256140R1325	2CSR256140R1324

Pentru mai multe informații, scanează codul QR, sau accesează link-ul: https://to.abb/COHPsn-R

Întreruptoare automate cu protecție la arc electric (AFDD)

Gama S-ARC1 (AFDD + MCB; Icn = 6 kA; aplicații rezidențiale, comerciale)



NUMĂR POLI	CURENT NOMINAL	CURBĂ DECLANȘARE	
		B	C
1P+N	6 A	2CSA255103R1065	2CSA255103R1064
	10 A	2CSA255103R1105	2CSA255103R1104
	13 A	2CSA255103R1135	2CSA255103R1134
	16 A	2CSA255103R1165	2CSA255103R1164
	20 A	2CSA255103R1205	2CSA255103R1204

Gama DS-ARC1 (AFDD + RCBO; Icn = 6 kA; aplicații rezidențiale, comerciale)



NUMĂR POLI	CURENT REZIDUAL	TIP	CURENT NOMINAL	CURBĂ DECLANȘARE	
				B	C
1P+N	30 mA	A	6 A	2CSA255103R1065	2CSA255103R1064
			10 A	2CSA255103R1105	2CSA255103R1104
			13 A	2CSA255103R1135	2CSA255103R1134
			16 A	2CSA255103R1165	2CSA255103R1164
			20 A	2CSA255103R1205	2CSA255103R1204

Pentru mai multe informații, scanează codul QR, sau accesează link-ul: https://to.abb/Zxf5l8Zi

Contoare de energie electrică

Gama EQ (contoare inteligente; certificare MID)



SERIE	TIP MĂSURĂ	COMUNICAȚIE	TIP CONTOR	
			MONOFAZAT	TRIFAZAT
B	Directă (max 40 A)	Impuls	2CMA103571R1000	2CMA103574R1000
	Directă (max 65 A)	Impuls	2CMA100149R1000	2CMA100163R1000
		RS-485	2CMA100150R1000	2CMA100164R1000
		M-Bus	2CMA100151R1000	2CMA100165R1000
	Semi-directă (CT max 6A)	Impuls	-	2CMA100177R1000
		RS-485	-	2CMA100178R1000
		M-Bus	-	2CMA100179R1000

Pentru mai multe informații, scanează codul QR, sau accesează link-ul: https://to.abb/20rbQzAD

Contactori pentru instalații

Gama ESB (circuite monofazate / trifazate; aplicații rezidențiale, industriale)



NUMĂR POLI	CURENT NOMINAL (AC1)	TENSIUNE COMANDĂ	
		230 V AC	24 V DC
2P	16 A	1SBE111111R0620	1SBE111111R0120
2P	20 A	1SBE121111R0620	1SBE121111R0120
4P	25 A	1SAE231111R0640	1SAE231111R0140
2P	40 A	1SAE341111R0620	1SAE341111R0120
4P		1SAE341111R0640	1SAE341111R0140
2P	63 A	1SAE351111R0620	1SAE351111R0120
4P		1SAE341111R0640	1SAE341111R0140
2P	100 A	1SAE661111R0640	1SAE661111R0140
4P		1SAE361111R0620	1SAE361111R0120

Pentru mai multe informații, scanează codul QR, sau accesează link-ul: https://to.abb/PMuN-IEv

Contactori pentru motoare

Gama AF (acționare motoare / circuite de forță; aplicații industriale)



NUMĂR POLI	CONTACTE AUXILIARE INTEGRATE	CURENT NOMINAL (AC3)	TENSIUNE COMANDĂ	
			230 V AC	24 V DC
3P	1 NO	9 A	1SBL137001R1310	1SBL137001R1110
		12 A	1SBL157001R1310	1SBL157001R1110
		18 A	1SBL177001R1310	1SBL177001R1110
	-	26 A	1SBL237001R1300	1SBL237001R1100
	-	32 A	1SBL277001R1300	1SBL277001R1100
	-	38 A	1SBL297001R1300	1SBL297001R1100
	-	40 A	1SBL347001R1300	1SBL347001R1100
	-	53 A	1SBL367001R1300	1SBL367001R1100
	-	65 A	1SBL387001R1300	1SBL387001R1100
	-	80 A	1SBL397001R1300	1SBL397001R1100
	-	105 A	1SBL407001R1300	1SBL407001R1100
	-	116 A	1SFL427001R1300	1SFL427001R1100
	-	140 A	1SFL447001R1300	1SFL447001R1100
	-	146 A	1SFL467001R1300	1SFL467001R1100
	-	190 A	1SFL487002R1300	1SFL487002R1100
	-	205 A	1SFL527002R1300	1SFL527002R1100
	-	265 A	1SFL547002R1300	1SFL547002R1100
	-	305 A	1SFL587002R1300	1SFL587002R1100
	-	370 A	1SFL607002R1300	1SFL607002R1100
		400 A	1SFL577001R7011	1SFL577001R6811
	1 NO + 1 NC	460 A	1SFL597001R7011	1SFL597001R6811
		580 A	1SFL617001R7011	1SFL617001R6811
		750 A	1SFL637001R7011	1SFL637001R6811

Accesorii gama AF (contacte auxiliare)



NUMĂR CONTACTE	COMPATIBILITATE	MONTAJ	
		FRONTAL	LATERAL
1 NO	AF09 ... AF96	1SBN010110R1010	-
1 NC		1SBN010110R1001	-
1 NO + 1 NC		-	1SBN010120R1011
1 NO + 1 NC	AF116 ... AF370	-	1SFN010820R1011
	AF400 ... AF 2850	-	1SFN010720R1011

Pentru mai multe informații, scanează codul QR, sau accesează link-ul: https://to.abb/-ol1bGBQ

Întreruptoare motoare (Motor startere)

Gama MS (protecție termică și electromagnetică; acționare manuală)



INTERVAL REGLAJ SUPRASARCINĂ	CURENT DE SCURT-CIRCUIT (Ics)	MOTOR STARTER
0.4 ... 0.63 A	50 kA	1SAM250000R1004
	100 kA	1SAM350000R1004
0.63 ... 1 A	50 kA	1SAM250000R1005
	100 kA	1SAM350000R1005
1 ... 1.6 A	50 kA	1SAM250000R1006
	100 kA	1SAM350000R1006
1.6 ... 2.5 A	50 kA	1SAM250000R1007
	100 kA	1SAM350000R1007
2.5 ... 4 A	50 kA	1SAM250000R1008
	100 kA	1SAM350000R1008
4 ... 6.3 A	50 kA	1SAM250000R1009
	100 kA	1SAM350000R1009
6.3 ... 10 A	50 kA	1SAM250000R1010
	100 kA	1SAM350000R1010
8 ... 12 A	25 kA	1SAM250000R1012
	100 kA	1SAM350000R1012
10 ... 16 A	16 kA	1SAM250000R1011
	100 kA	1SAM350000R1011
16 ... 20 A	10 kA	1SAM250000R1013
	100 kA	1SAM350000R1013
20 ... 25 A	10 kA	1SAM250000R1014
	50 kA	1SAM350000R1014
25 ... 32 A	10 kA	1SAM250000R1015
	30 kA	1SAM350000R1015
30 ... 42 A	50 kA	1SAM451000R1015
40 ... 54 A	30 kA	1SAM451000R1016
52 ... 65 A	30 kA	1SAM451000R1017
62 ... 73 A	30 kA	1SAM451000R1018
70 ... 80 A	30 kA	1SAM451000R1019

Accesorii gama MS (contacte auxiliare / semnal)



TIP CONTACT	NUMĂR CONTACTE	COMPATIBILITATE	MONTAJ	
			FRONTAL	LATERAL
Auxiliar + poziție	1 NO + 1 NC	MS116, MS132, MS165	1SAM201901R1001	1SAM201902R1001
	2 NO		1SAM201901R1002	1SAM201902R1004
Semnal - trip	1 NO + 1 NC	MS116, MS132, MS165	-	1SAM201903R1001
Semnal - scc	1 NO + 1 NC	MS132, MS165	-	1SAM301901R1001

Pentru mai multe informații, scanează codul QR, sau accesează link-ul: https://to.abb/OwqKQPlu

Relee termice motoare

Gama TF (detecție suprasarcină; posibilitate integrare cu contactori pentru motoare)



COMPATIBILITATE	INTERVAL REGLAJ SUPRASARCINĂ	RELEU TERMIC
AF09 ... AF38	1 ... 1.3 A	1SAZ721201R1025
	1.3 ... 1.7 A	1SAZ721201R1028
	1.7 ... 2.3 A	1SAZ721201R1031
	2.3 ... 3.1 A	1SAZ721201R1033
	3.1 ... 4.2 A	1SAZ721201R1035
	4.2 ... 5.7 A	1SAZ721201R1038
	5.7 ... 7.6 A	1SAZ721201R1040
	7.6 ... 10 A	1SAZ721201R1043
	10 ... 13 A	1SAZ721201R1045
	13 ... 16 A	1SAZ721201R1047
	16 ... 20 A	1SAZ721201R1049
	20 ... 24 A	1SAZ721201R1051
AF40, AF52, AF65	22 ... 28 A	1SAZ811201R1001
	25 ... 33 A	1SAZ811201R1002
	30 ... 40 A	1SAZ811201R1003
	36 ... 47 A	1SAZ811201R1004
	44 ... 53 A	1SAZ811201R1005
AF80, AF96	48 ... 60 A	1SAZ911201R1002
	57 ... 68 A	1SAZ911201R1003
	65 ... 78 A	1SAZ911201R1004
	75 ... 87 A	1SAZ911201R1005
	84 ... 96 A	1SAZ911201R1006

Pentru mai multe informații, scanează codul QR, sau accesează link-ul: https://to.abb/DsohwGxI


Întreruptoare automate în carcasă turnată (MCCB)

Gama XT (până la 1600 A / 200 kA; montaj fix, plug-in sau debroșabil – cu kit de conversie)



SERIE	TIP DECLANȘATOR	CURENT DE SCURT-CIRCUIT (Ics)	CURENT NOMINAL	NUMĂR POLI	
				3P	4P
XT1	Termo-magnetic	18 kA	25 A	1SDA066801R1	1SDA066812R1
			32 A	1SDA066802R1	1SDA066813R1
			40 A	1SDA066803R1	1SDA066814R1
			50 A	1SDA066804R1	1SDA066815R1
			63 A	1SDA066805R1	1SDA066816R1
			80 A	1SDA066806R1	1SDA066817R1
			100 A	1SDA066807R1	1SDA066818R1
			125 A	1SDA066808R1	1SDA066888R1
			160 A	1SDA066809R1	1SDA066821R1
XT3	Termo-magnetic	36 kA	200 A	1SDA068058R1	1SDA068069R1
			250 A	1SDA068059R1	1SDA068070R1
XT5	Termo-magnetic	36 kA	320 A	1SDA100344R1	1SDA100383R1
			400 A	1SDA100345R1	1SDA100385R1
			500 A	1SDA100346R1	1SDA100387R1
	Electronic		630 A	1SDA100355R1	1SDA100397R1
XT6	Termo-magnetic	36 kA	800 A	1SDA100718R1	1SDA100731R1
	Electronic		1000 A	1SDX158788R1	1SDX169198R1

Accesorii gama XT (kit-uri conversie, borne externe, bobine declanșare, motorizări)





ACCESORIU	COMPATIBILITATE	NUMĂR POLI	
		3P	4P
Parte fixă întreruptor plug-in	XT1	1SDA068183R1	1SDA068185R1
	XT3	1SDA068192R1	1SDA068194R1
	XT5 (400 A)	1SDA104668R1	1SDA104672R1
	XT5 (630 A)	1SDA104676R1	1SDA104679R1
Parte fixă întreruptor debroșabil	XT5 (400 A)	1SDA104682R1	1SDA104686R1
	XT5 (630 A)	1SDA104690R1	1SDA104693R1
	XT6 (800 A)	1SDA104696R1	1SDA104699R1
Kit conversie întreruptor fix => plug-in	XT1	1SDA066276R1	1SDA066277R1
	XT3	1SDA066280R1	1SDA066281R1
	XT5 (400 A)	1SDA104707R1	1SDA104708R1
	XT5 (630 A)	1SDA104709R1	1SDA104710R1
Kit conversie întreruptor fix => debroșabil	XT5 (400 A)	1SDA104711R1	1SDA104712R1
	XT5 (630 A)	1SDA104713R1	1SDA104714R1
	XT6	1SDA104715R1	1SDA104716R1
Borne extinse față (kit 3/4 buc)	XT1	1SDA066865R1	1SDA066866R1
	XT3	1SDA066873R1	1SDA066874R1
	XT5	1SDA104734R1	1SDA104735R1
Borne extinse față - evazate (kit 3/4 buc)	XT1	1SDA066889R1	1SDA066890R1
	XT3	1SDA066897R1	1SDA066898R1
	XT5	1SDA104738R1	1SDA104739R1
Borne tunel cablu Cu (kit 3/4 buc)	XT1	1SDA066905R1	1SDA066906R1
	XT3	1SDA066913R1	1SDA066914R1



Borne tunel CuAl 1x35...95mm2 (1/2 kit)	**XT1**	1SDA067155R1	1SDA067156R1
Borne tunel CuAl 1x185mm2 (1/2 kit)	**XT3**	1SDA067179R1	1SDA067180R1
Borne tunel CuAl 2x70...240mm2 (1/2 kit)	**XT5**	1SDA104748R1	1SDA104749R1
Borne tunel CuAl 3x70...185mm2 (1/2 kit)	**XT6**	1SDA104752R1	1SDA104753R1
Bobină șunt deschidere 230V AC/DC	**XT1 - XT4**	1SDA066317R1	
	XT5 - XT6	1SDA104926R1	
Bobină minimă tensiune 230V AC/DC	**XT1 - XT4**	1SDA066392R1	
	XT5 - XT6	1SDA104944R1	
Motorizare 230 V AC/DC	**XT1-XT3**	1SDA066460R1	
	XT5	1SDA104885R1	
	XT6	1SDA104895R1	

Pentru mai multe informații, scanează codul QR, sau accesează link-ul: https://to.abb/0H2cGkml

Sisteme paratrăsnet

Gama OPR (dispozitive de amorsare PDA)



AVANS AMORSARE	RAZĂ DE PROTECȚIE MAXIMĂ	DISPOZITIV PDA
30 µs	**90 m**	2CTB899800R7000
45 µs	**105 m**	2CTB899800R7500
60 µs	**120 m**	2CTB899800R7100

Accesorii gama OPR (catarge)



MATERIAL	DIMENSIUNI	CATARG
Oțel inoxidabil	**1300 x 30 mm**	2CTH070001R0000
	2300 x 30 mm	2CTH070002R0000

Pentru mai multe informații, scanează codul QR, sau accesează link-ul: https://to.abb/D5oBa7dR

Cofrete modulare

Gama MISTRAL 41F / 41W / 65 (material plastic; pentru dispozitive modulare)



UȘĂ	GRAD PROTECȚIE	NUMĂR MODULE	TIP MONTAJ	
			ÎNCASTRAT	APARENT
Transparentă	IP 41	8	1SLM004101A1202	1SPE007717F0321
		12	1SLM004101A1203	1SPE007717F0421
		18	1SLM004101A1204	1SPE007717F0821
		24	1SLM004101A1205	1SPE007717F0521
		36	1SLM004101A1206	1SPE007717F0621
		48	1SLM004101A1208	1SPE007717F0721
		54	1SLM004101A1209	1SPE007717F1021
		72	1SLM004101A1210	1SPE007717F1121
	IP 65	8	-	1SLM006501A1201
		12	-	1SLM006501A1202
		18	-	1SLM006502A1203
		24	-	1SLM006501A1204
		36	-	1SLM006501A1206
		48	-	1SLM006501A1207
		54	-	1SLM006501A1208
		72	-	1SLM006501A1209

Gama MISTRAL Multimedia (material plastic; pentru router, patchpanel, prize)



UȘĂ	GRAD PROTECȚIE	NUMĂR MODULE	TIP MONTAJ	
			ÎNCASTRAT	APARENT
Opacă	IP 41	24	1SLM004100A6305	1SLM004100A7105
		36	1SLM004100A6307	1SLM004100A7107
		54	1SLM004100A6309	1SLM004100A7109

Accesorii gama MISTRAL Multimedia (kit montaj, priză, patchpanel)



ACCESORIU	COD
Kit montaj rigips	1SLM004100A1961
Priză triplă	1SLM004100A1956
Suport patchpanel 16 porturi	1SLM004100A1957

Pentru mai multe informații, scanează codul QR, sau accesează link-ul: https://to.abb/fPCTLKDa

Coliere fixare cabluri

Gama TY-FAST (material plastic; pentru interior sau exterior - rezistente la UV)





LUNGIME	REZISTENȚĂ LA TRACȚIUNE	BUC / PACHET	TIP	
			INTERIOR (ALBE)	EXTERIOR (NEGRE)
100 mm	80 N/m²	100	7TCG054360R0420	7TCG054360R0430
150 mm	80 N/m²	100	7TCG054360R0422	7TCG054360R0432
200 mm	80 N/m²	100	7TCG054360R0424	7TCG054360R0434
143 mm	180 N/m²	100	7TAG054360R0125	7TAG054360R0142
203 mm	180 N/m²	100	7TCG054360R0426	7TCG054360R0436
290 mm	180 N/m²	100	7TCG054360R0241	7TCG054360R0257
370 mm	180 N/m²	100	7TAG054360R0312	7TAG054360R0314
188 mm	222 N/m²	100	7TAG054360R0157	7TAG054360R0179
228 mm	222 N/m²	100	7TCG054360R0231	7TCG054360R0237
304 mm	222 N/m²	100	7TAG054360R0260	7TAG054360R0279
366 mm	222 N/m²	100	7TAG054360R0316	7TAG054360R0337
430 mm	222 N/m²	100	7TCG054290R0033	7TCG054290R0035
220 mm	550 N/m²	100	7TCG054360R0428	7TCG054360R0438
374 mm	540 N/m²	100	7TCG054360R0284	7TCG054360R0308
450 mm	550 N/m²	50	7TCG054410R0023	7TCG054410R0026
610 mm	550 N/m²	50	7TCG054410R0024	7TCG054410R0027
750 mm	550 N/m²	50	7TCG054410R0025	7TCG054410R0028
610 mm	800 N/m²	50	7TCG054530R0025	7TCG054530R0026
920 mm	800 N/m²	50	7TCG054510R0009	7TCG054510R0013
1020 mm	800 N/m²	50	7TCG054520R0005	7TCG054520R0007
1220 mm	800 N/m²	50	7TCG054520R0006	7TCG054520R0008
530 mm	1200 N/m²	50	7TCG054510R0010	7TCG054510R0014
730 mm	1200 N/m²	50	7TCG054510R0011	7TCG054510R0015
1030 mm	1200 N/m²	50	7TCG054510R0012	7TCG054510R0016

Pentru mai multe informații, scanează codul QR, sau accesează link-ul: https://to.abb/qz-qqxJB


Aparataj ultraterminal

Gama ZENIT (design slim; diverse finisaje și funcționalități)










PRODUS	DESCRIERE	NUMĂR MODULE	CULOARE	
			ALB	ANTRACIT
Întrerupător	Clasic	1	2CLA210100N1101	2CLA210100N1801
		2	2CLA220100N1101	2CLA220100N1801
	Cap-Scară	1	2CLA210200N1101	2CLA210200N1801
		2	2CLA220200N1101	2CLA220200N1801
	Cap-Cruce	1	2CLA211000N1101	2CLA211000N1801
		2	2CLA221000N1101	2CLA221000N1801
	Cu revenire	1	2CLA210470N1101	2CLA210470N1801
		2	2CLA220470N1101	2CLA220470N1801
	Pentru jaluzele	1	2CLA214400N1101	2CLA214400N1801
		2	2CLA224400N1101	2CLA224400N1801
Priză	Kit LED întrerupător Clasic	-	2CLA219100N1201	
	Kit LED întrerupător Cap	-	2CLA219200N1201	
	Standard Italian	1	2CLA213300N1101	2CLA213300N1801
	Schuko	2	2CLA228800N1101	2CLA228800N1801
	Schuko cu capac	2	2CLA228810N1101	2CLA228810N1801
	TV de capăt	1	2CLA215070N1101	2CLA215070N1801
	TV/SAT de capăt	1	2CLA215170N1101	2CLA215170N1801
	TV de trecere	1	2CLA215080N1101	2CLA215080N1801
	TV/SAT de trecere	1	2CLA215180N1101	2CLA215180N1801
	USB A+C (Max 3A)	2	2CLA228540N1101	2CLA228540N1801
		1	2CLA218540N1101	2CLA218540N1801
	RJ45 Cat.5	-	2CLA201850A1001	
	RJ45 Cat.6	-	2CLA201860A1001	
	Capac priză 1x RJ45	1	2CLA211810N1101	2CLA211810N1801
	Capac priză 2x RJ45	2	2CLA221820N1101	2CLA221820N1801
Dimmer	Rotativ universal	1	2CLA216030N1101	2CLA216030N1801
	Rotativ/Cu apăsare	2	2CLA226030N1101	2CLA226030N1801
	Rotativ, control 1-10 V	2	2CLA226090N1101	2CLA226090N1801
Ramă	Design Zenit S – doze rotunde	2	2CLA227110Z1102	2CLA227110Z1802
		2x2	2CLA227210Z1102	2CLA227210Z1802
		3x2	2CLA227310Z1102	2CLA227310Z1802
		4x2	2CLA227410Z1102	2CLA227410Z1802
	Design Zenit S – doze dreptunghiulare	3 (1)	2CLA237110Z1102	2CLA237110Z1802
		3 (2)	2CLA237210Z1102	2CLA237210Z1802
		3 (3)	2CLA237310Z1101	2CLA237310Z1801
		4	2CLA247410Z1101	2CLA247410Z1801
		7	2CLA277710Z1101	2CLA277710Z1801
	Design Zenit Float – doze rotunde	2	2CLA227100N1102	2CLA227100N1802
		2x2	2CLA227200N1102	2CLA227200N1802
		3x2	2CLA227300N1102	2CLA227300N1802
		4x2	2CLA227400N1102	2CLA227400N1802
	Design Zenit Float – doze dreptunghiulare	3 (1)	2CLA237100N1102	2CLA237100N1802
		3 (2)	2CLA237200N1102	2CLA237200N1802
		3 (3)	2CLA237300N1102	2CLA237300N1802
		4	2CLA237410N1102	2CLA237410N1802
		7	2CLA277710N1102	2CLA277710N1802

Accesorii gama ZENIT (suporți montaj)



COMPATIBILITATE DESIGN RAMĂ	COMPATIBILIATE NUMĂR MODULE	SUPORT MONTAJ
Zenit S – doze rotunde	**2 (x1/x2/x3/x4)**	2CLA227190Z1001
Zenit S – doze dreptunghiulare	**3 (1/2/3)**	2CLA237391Z1001
	4	2CLA247491Z1001
	7	2CLA277791Z1001
Zenit Float – doze rotunde	**2 (x1/x2/x3/x4)**	2CLA227190N1001
Zenit Float – doze dreptunghiulare	**3 (1/2/3)**	2CLA247391N1001
	4	2CLA247391N1001
	7	2CLA247491N1001

Pentru mai multe informații, scanează codul QR, sau accesează link-ul: https://to.abb/nTG1T9h7

Iluminat de siguranță

Gama PRIMEVO / LUTIA (corpuri de iluminat de siguranță; baterii încorporate)




TIP	GRAD PROTECȚIE	FLUX LUMINOS	AUTONOMIE BATERIE	CORP DE ILUMINAT
Semn "Exit"	**IP 65**	**110 lm**	**3 ore**	7TCA091160R0499
Semn "Exit"	**IP 20**	**120 lm**	**3 ore**	7TCA091720R0090
Plafonieră încastrată	**IP 20**	**120 lm**	**3 ore**	7TCA091720R0091
Plafonieră aparentă	**IP 20**	**120 lm**	**3 ore**	7TCA091720R0092
Plafonieră aparentă	**IP 65**	**97 lm**	**3 ore**	7TCA091160R0597

Pentru mai multe informații, scanează codul QR, sau accesează link-ul: https://to.abb/qz-qqxJB

Instrumente software

E-Configure


Configurator online pentru selecția rapidă și intuitivă a produselor ABB, pe baza filtrelor aplicate.



Link: https://econfigure.abb.com

SOC (Selected Optimized Coordination)

Configurator online pentru soluții de pornire motoare, selectivitate și protecție.




Link: https://www.lowvoltage-tools.abb.com/soc/

Fișe tehnice

Accesare rapidă a fișelor tehnice aferente produselor ABB, utilizând link-ul:
https://new.abb.com/products/COD ABB

Informații suplimentare în secțiunea „Downloads”.



Exemplu: https://new.abb.com/products/1SDA100718R1

ABB ASEA BROWN BOVERI SRL
Business Area Electrification
Green Court, 4D Gara Herastrau Str,
Building C, 8th Floor
020334 Bucharest, Romania

https://new.abb.com/about/our-businesses/electrification



Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări tehnice sau de conținut acestui document, fără notificare prealabilă.
ABB nu își asumă nicio răspundere cu privire la orice eroare potențială sau orice eventuală lipsă de informații din acest document.
Ne rezervăm toate drepturile asupra acestui document, obiectului său și ilustrațiilor pe care le conține. Orice reproducere sau dezvăluire către terți a conținutului său, fie integral, fie parțial, sunt interzise, fără acordul prealabil scris al ABB.
Drepturi de autor© 2024 ABB - Toate drepturile rezervate