

PIENJÄNNITETUOTTEET, MJSHK21FI 17-11


Haaroituskaapit haja-asutusalueelle

Maakaapelointiin



Soveltuu erityisesti käytettäväksi maakaapelointiin esimerkiksi haja-asutusalueella, missä etäisyydet on pitkiä. Haaroituskaappeja on saatavilla kaksi eri kokoluokkaa, lajimerkit MJSHK95 ja MJSHK240. Asennusta varten tarvitaan erikseen tilattava haaroituskaapin jalusta MARK12.

- 01 MJSHK-95, MJSHK-240
- 02 MJSHK-95, kansi auki
- 03 MJSHK-240, kansi auki



Molemmat haaroituskaapit on varustettu Ouneva OTL -liittimillä, MJSHK95:lle sopii 2x 6...95 mm² Al/Cu -kaapelit ja MJSHK240:lle sopii 2x 35...240 mm² Al/Cu -kaapelit. Nimellisvirrat ko. tuotteille on 250 A ja 400 A ja nimellisjännite molemmille on 400 V. Tuotteita voidaan myös käyttää tietyin ympäristörajoituksin myös 1000 V jännitteillä, lisätietoa löytyy tekniset tiedot -taulukosta.

Tilaustiedot, haaroituskotelot

Nimellisvirta [A]	Kaapelikoko [mm ²]	Laji	Paino [kg]
Nimellisjännite 400 V (1kV*)			
250	6-95 Al/Cu	MJSHK-95	13
400	35-240 Al/Cu	MJSHK-240	13
Jalusta asennusta varten, tilattava erikseen			
Haaroituskaapin jalusta		MARK12	

* Ympäristörajoituksia, katso tekninen taulukko

Standardit

- Kaappi: IEC 61439-5
- Liittimet: IEC 61238-1; IEC 60947-7,-1

Tekniset tiedot

	MJSHK 95	MJSHK 240
Tuotekoodi	2CGD000230A1000	2CGD000230A1001
EAN	7331980053087	7331980053094
Materiaali	Teräs	Teräs
Pinnoite	Pulverimaalaus	Pulverimaalaus
Väri	RAL 7008	RAL 7008
Lukko	Kolmiokaralukko	Kolmiokaralukko
Korkeus	mm	928
Asennuskorkeus maan päällä	mm	755
Leveys	mm	210
Syvyys	mm	205
Paino	kg	13
Kaappi, kotelointiluokka	IP34D	IP34D
Liittimet, kotelointiluokka	IP20	IP20
Kaapelikoko	mm ²	6-95 Al/Cu
Nimellisjännite	V	400 (1kV*)
Nimellisvirta	A	250

* MJHK-haaroituskaapin käyttö 1 kV: n sovelluksissa on rajoitettu ympäristöihin, joissa kosteus ja saastepitoisuus on alhainen. Ympäristöolosuhteiden tarkentamiseksi viitataan ISO 12944-2 ympäristöluokkaan ja syöpymisluokkaan C1 ja C2:
C1 - erittäin alhainen: "Lämmitettävät rakennukset, joissa ilma on puhdasta, esim. toimistot, kaupat, koulut, hotellit. "
C2 - matala: "Ilmassa vähän saasteita, pääosin maaseutualueet. Lämmittämättömät rakennukset, joissa voi esiintyä kondensoitumista, esim. varastot, urheiluhallit. "

Mittakuva
mm




ABB Oy
Valimopolku 4 A, 7. krs.
PL 182
00381 Helsinki

ABB Oy
Strömbergin Puistotie 13 A
PL 612
65101 Vaasa

abb.fi

Pidätämme oikeuden tehdä teknisiä muutoksia tai muokata tämän asiakirjan sisältöä ilman erillistä ilmoitusta. Tilausten suhteen sovitut tarkemmat tiedot ovat määrääviä. ABB ei ota minkäänlaista vastuuta tämän asiakirjan mahdollisista virheistä tai puuttuvista tiedoista.

Pidätämme kaikki oikeudet tähän asiakirjaan sekä sen sisältämään asia- ja kuvasisältöön. Asiakirjan sisällön tai sen osan jäljentäminen, luovuttaminen kolmansille osapuolille tai käyttö on kielletty ilman ABB:n kirjallista lupaa. Kaikki oikeudet pidätetään. Copyright© 2017 ABB