

JUILLET 2018

L'essentiel du tableautier

Distribution électrique basse tension




L'essentiel du tableautier



p. 2
Disjoncteurs
phase/neutre,
disjoncteurs différentiels ≤ 40 A



p. 3
Interrupteurs modulaires,
coupe-circuits
Interrupteurs différentiels ≤ 125 A



p. 4
Disjoncteurs modulaires ≤ 63 A
et blocs différentiels associés



p. 6
Disjoncteurs modulaires ≤ 125 A
et blocs différentiels associés



p. 10
Disjoncteurs et interrupteurs
boîtier moulé ≤ 250 A
Tmax XT



p. 12
Disjoncteurs et interrupteurs
boîtier moulé ≤ 1250 A
Tmax T5/T6/T7



p. 13
Disjoncteurs construction
ouverte ≤ 2000 A
Emax 2



p. 15
Alimentation et relaying



p. 15
Commande et signalisation



p. 17
Coffrets plastiques
Gale'O




p. 18
Coffrets étanches
Mistral 65, Gemini



p. 19
Armoires monoblocs Type A



p. 28
Mesure et comptage



p.7
Parafoudres
et peignes de répartition



p.8
Fonction modulaire

**APPAREILLAGE
DE DISTRIBUTION
TERMINALE**

01



p. 14
Interrupteurs
sectionneurs OT



p. 14
Relais différentiels

**PROTECTION
ET COUPURE
DE PUISSANCE**

02



p. 16
Protection moteur



p. 16
Contacteurs

**CONTRÔLE,
COMMANDE
ET SIGNALISATION**

03



p. 20
Armoires monoblocs Twinline N
Armoires métalliques en kit ArTu L



p. 24
Armoires métalliques en kit
pro E power

**COFFRETS
ET ARMOIRES
DE DISTRIBUTION**

04




p. 28
Inverseurs de source motorisés



p.28
Télécommande blocs de secours

**FONCTIONS
SPÉCIFIQUES**

05



p. 30
Répartiteurs



p. 31
Accessoires de câblage
Thomas & Betts

**CONNECTIQUE
ET COMPOSANTS
DE CÂBLAGE**

06

Caractéristiques	Article	Réf. internationale @	Désignation	Col.
------------------	---------	-----------------------	-------------	------

Disjoncteurs phase/neutre
Disjoncteurs phase/neutre - Courbe C



SN201L - Icu=6 kA					
Nbre pôles	In				
Ph+N	2 A	470229	2CSS245102R0024	DISJ. Ph/N SN201L-C2 / 4.5 kA	6
Ph+N	6 A	470233	2CSS245102R0064	DISJ. Ph/N SN201L-C6 / 4.5 kA	6
Ph+N	10 A	470236	2CSS245102R0104	DISJ. Ph/N SN201L-C10 / 4.5 kA	6
Ph+N	16 A	470238	2CSS245102R0164	DISJ. Ph/N SN201L-C16 / 4.5 kA	6
Ph+N	20 A	470239	2CSS245102R0204	DISJ. Ph/N SN201L-C20 / 4.5 kA	6
Ph+N	25 A	470240	2CSS245102R0254	DISJ. Ph/N SN201L-C25 / 4.5 kA	6
Ph+N	32 A	470241	2CSS245102R0324	DISJ. Ph/N SN201L-C32 / 4.5 kA	6



SN201 - Icu=10 kA					
Ph+N	2 A	470629	2CSS255102R0024	DISJ. Ph/N SN201-C2 / 6 kA	6
Ph+N	6 A	470633	2CSS255102R0064	DISJ. Ph/N SN201-C6 / 6 kA	6
Ph+N	10 A	470636	2CSS255102R0104	DISJ. Ph/N SN201-C10 / 6 kA	6
Ph+N	16 A	470638	2CSS255102R0164	DISJ. Ph/N SN201-C16 / 6 kA	6
Ph+N	25 A	470640	2CSS255102R0254	DISJ. Ph/N SN201-C25 / 6 kA	6
Ph+N	20 A	470639	2CSS255102R0204	DISJ. Ph/N SN201-C20 / 6 kA	6
Ph+N	32 A	470641	2CSS255102R0324	DISJ. Ph/N SN201-C32 / 6 kA	6

Disjoncteurs phase/neutre - Courbe D



SN201 - Icu=10 kA					
Ph+N	10 A	470661	2CSS255102R0101	DISJ. Ph/N SN201-D10 / 6 kA	6
Ph+N	16 A	470663	2CSS255102R0161	DISJ. Ph/N SN201-D16 / 6 kA	6
Ph+N	20 A	470664	2CSS255102R0201	DISJ. Ph/N SN201-D20 / 6 kA	6
Ph+N	25 A	470665	2CSS255102R0251	DISJ. Ph/N SN201-D25 / 6 kA	6
Ph+N	32 A	470666	2CSS255102R0321	DISJ. Ph/N SN201-D32 / 6 kA	6
Ph+N	40 A	470667	2CSS255102R0401	DISJ. Ph/N SN201-D40 / 6 kA	6

Disjoncteurs différentiels phase/neutre - Courbe C



DS201L - Icu=6 kA					
Type AC - 30 mA					
Ph+N	6 A	471011	2CSR245041R1064	DISJ.DIF. DS201 L C6 AC30	1
Ph+N	10 A	471012	2CSR245041R1104	DISJ.DIF. DS201 L C10 AC30	1
Ph+N	16 A	471013	2CSR245041R1164	DISJ.DIF. DS201 L C16 AC30	1
Ph+N	20 A	471014	2CSR245041R1204	DISJ.DIF. DS201 L C20 AC30	1
Ph+N	25 A	471015	2CSR245041R1254	DISJ.DIF. DS201 L C25 AC30	1
Ph+N	32 A	471016	2CSR245041R1324	DISJ.DIF. DS201 L C32 AC30	1
Ph+N	40 A	471017	2CSR245041R1404	DISJ.DIF. DS201 L C40 AC30	1

Type A-APR - 30 mA					
Ph+N	16 A	471033	2CSR245441R1164	DISJ.DIF. DS201 L C16 APR30	1
Ph+N	20 A	471034	2CSR245441R1204	DISJ.DIF. DS201 L C20 APR30	1

Type AC - 300 mA					
Ph+N	6 A	471021	2CSR245041R3064	DISJ.DIF. DS201 L C6 AC300	1
Ph+N	10 A	471022	2CSR245041R3104	DISJ.DIF. DS201 L C10 AC300	1
Ph+N	16 A	471023	2CSR245041R3164	DISJ.DIF. DS201 L C16 AC300	1
Ph+N	20 A	471024	2CSR245041R3204	DISJ.DIF. DS201 L C20 AC300	1
Ph+N	25 A	471025	2CSR245041R3254	DISJ.DIF. DS201 L C25 AC300	1
Ph+N	32 A	471026	2CSR245041R3324	DISJ.DIF. DS201 L C32 AC300	1
Ph+N	40 A	471027	2CSR245041R3404	DISJ.DIF. DS201 L C40 AC300	1



DS201 - Icu=10 kA					
Type AC - 30 mA					
Ph+N	6 A	471111	2CSR255041R1064	DISJ.DIF. DS201 C6 AC30	1
Ph+N	10 A	471112	2CSR255041R1104	DISJ.DIF. DS201 C10 AC30	1
Ph+N	16 A	471113	2CSR255041R1164	DISJ.DIF. DS201 C16 AC30	1
Ph+N	20 A	471114	2CSR255041R1204	DISJ.DIF. DS201 C20 AC30	1
Ph+N	25 A	471115	2CSR255041R1254	DISJ.DIF. DS201 C25 AC30	1
Ph+N	32 A	471116	2CSR255041R1324	DISJ.DIF. DS201 C32 AC30	1
Ph+N	40 A	471117	2CSR255041R1404	DISJ.DIF. DS201 C40 AC30	1

Type A-APR - 30 mA					
Ph+N	16 A	471173	2CSR255441R1164	DISJ.DIF. DS201 C16 APR30	1
Ph+N	20 A	471174	2CSR255441R1204	DISJ.DIF. DS201 C20 APR30	1

Type AC - 300 mA					
Ph+N	6 A	471121	2CSR255041R3064	DISJ.DIF. DS201 C6 AC300	1
Ph+N	10 A	471122	2CSR255041R3104	DISJ.DIF. DS201 C10 AC300	1
Ph+N	16 A	471123	2CSR255041R3164	DISJ.DIF. DS201 C16 AC300	1
Ph+N	20 A	471124	2CSR255041R3204	DISJ.DIF. DS201 C20 AC300	1
Ph+N	25 A	471125	2CSR255041R3254	DISJ.DIF. DS201 C25 AC300	1
Ph+N	32 A	471126	2CSR255041R3324	DISJ.DIF. DS201 C32 AC300	1
Ph+N	40 A	471127	2CSR255041R3404	DISJ.DIF. DS201 C40 AC300	1

Caractéristiques		Article	Réf. internationale @	Désignation	Col.	
Accessoires phase/neutre						
	Disjoncteurs SN201/SN201L					
	-	-	470900	2CSS200924R0001	CONTACT SD 10/F SN201-S	1
	-	-	470901	2CSS200923R0001	CONTACT CA 10/F SN201-IH	1
	Disjoncteurs différentiels DS201/DS201L					
	-	-	359600	2CDS200912R0001	CONTACT CA 10/F S2C-H6R	1
	Communs					
	-	-	359610	2CDS200922R0001	CONTACT CA/SD 10/F S2C-S/H6R	1
	-	-	459701	2CSS200933R0012	BOBINE.EMISSION F2C-A2	1

Interrupteurs différentiels

Interrupteurs différentiels bipolaires



Idiff = 30 mA

Type AC - raccordement à vis

Nbre pôles	In				
2P	25 A	440041	2CSF202001R1250	INTER.DIF. F202 AC-25/0.03	1
2P	40 A	440051	2CSF202001R1400	INTER.DIF. F202 AC-40/0.03	1
2P	63 A	440061	2CSF202001R1630	INTER.DIF. F202 AC-63/0.03	1



Idiff = 300 mA

Type AC - raccordement à vis

2P	25 A	440043	2CSF202001R3250	INTER.DIF. F202 AC-25/0.3	1
2P	40 A	440053	2CSF202001R3400	INTER.DIF. F202 AC-40/0.3	1
2P	63 A	440063	2CSF202001R3630	INTER.DIF. F202 AC-63/0.3	1

Interrupteurs différentiels tétrapolaires



Idiff = 30 mA

Type AC - raccordement à vis

4P	25 A	442041	2CSF204023R1250	INTER.DIF. F204 AC-25/0.03	1
4P	40 A	442051	2CSF204023R1400	INTER.DIF. F204 AC-40/0.03	1
4P	63 A	442061	2CSF204023R1630	INTER.DIF. F204 AC-63/0.03	1

Type A - raccordement à vis

4P	25 A	442141	2CSF204123R1250	INTER.DIF. F204 A-25/0.03	1
4P	40 A	442151	2CSF204123R1400	INTER.DIF. F204 A-40/0.03	1
4P	63 A	442161	2CSF204123R1630	INTER.DIF. F204 A-63/0.03	1

Idiff = 300 mA

Type AC - raccordement à vis

4P	25 A	442043	2CSF204023R3250	INTER.DIF. F204 AC-25/0.3	1
4P	40 A	442053	2CSF204023R3400	INTER.DIF. F204 AC-40/0.3	1
4P	63 A	442063	2CSF204023R3630	INTER.DIF. F204 AC-63/0.3	1

Interrupteurs modulaires

Interrupteurs + bobine

	2P	50 A	362005	2CDD282101R0050	INTER. 2P SD202 50A	5
	2P	63 A	362006	2CDD282101R0063	INTER. 2P SD202 63A	5
	4P	50 A	364005	2CDD284101R0050	INTER. 4P SD204 50A	1
	4P	63 A	364006	2CDD284101R0063	INTER. 4P SD204 63A	1
	-	-	359701	2CDS200909R0002	BOB.EMISSION S2C-A2 110-415V	1

Coupes-circuits



Nbre pôles	In				
2P	32 A	410105	2CSM200883R1801	C. CIRCUIT 2P E92/32	3
3P	32 A	410106	2CSM204753R1801	C. CIRCUIT 3P E93/32	2
3P+N	32 A	410144	2CSM264343R1801	C. CIRCUIT 3PH+N E93hN/32	2

Caractéristiques		Article	Réf. internationale @	Désignation	Col.	
Disjoncteurs modulaires ≤ 63 A						
Disjoncteurs modulaires S200 - Icu à 400 V = 10 kA ; Icu à 230 V = 20 kA						
	Courbe B					
	Bipolaires					
	2P	6 A	352208	2CDS252001R0065	DISJ. 2P S202 B 6A	1
	2P	10 A	352211	2CDS252001R0105	DISJ. 2P S202 B 10A	1
	2P	16 A	352213	2CDS252001R0165	DISJ. 2P S202 B 16A	1
	2P	20 A	352214	2CDS252001R0205	DISJ. 2P S202 B 20A	1
	2P	25 A	352215	2CDS252001R0255	DISJ. 2P S202 B 25A	1
	2P	32 A	352216	2CDS252001R0325	DISJ. 2P S202 B 32A	1
	2P	40 A	352217	2CDS252001R0405	DISJ. 2P S202 B 40A	1
	2P	63 A	352219	2CDS252001R0635	DISJ. 2P S202 B 63A	1
	Tétrapolaires					
	4P	6 A	352408	2CDS254001R0065	DISJ. 4P S204 B 6A	1
	4P	10 A	352411	2CDS254001R0105	DISJ. 4P S204 B 10A	1
	4P	16 A	352413	2CDS254001R0165	DISJ. 4P S204 B 16A	1
	4P	20 A	352414	2CDS254001R0205	DISJ. 4P S204 B 20A	1
	4P	25 A	352415	2CDS254001R0255	DISJ. 4P S204 B 25A	1
	4P	32 A	352416	2CDS254001R0325	DISJ. 4P S204 B 32A	1
	4P	40 A	352417	2CDS254001R0405	DISJ. 4P S204 B 40A	1
	4P	63 A	352419	2CDS254001R0635	DISJ. 4P S204 B 63A	1
	Courbe C					
	Bipolaires					
	2P	2 A	352229	2CDS252001R0024	DISJ. 2P S202 C 2A	5
	2P	6 A	352233	2CDS252001R0064	DISJ. 2P S202 C 6A	5
	2P	10 A	352236	2CDS252001R0104	DISJ. 2P S202 C 10A	5
	2P	16 A	352238	2CDS252001R0164	DISJ. 2P S202 C 16A	5
	2P	20 A	352239	2CDS252001R0204	DISJ. 2P S202 C 20A	5
	2P	25 A	352240	2CDS252001R0254	DISJ. 2P S202 C 25A	5
	2P	32 A	352241	2CDS252001R0324	DISJ. 2P S202 C 32A	5
	2P	40 A	352242	2CDS252001R0404	DISJ. 2P S202 C 40A	5
2P	63 A	352244	2CDS252001R0634	DISJ. 2P S202 C 63A	1	
	Tripolaires					
	3P	10 A	352336	2CDS253001R0104	DISJ. 3P S203 C 10A	1
	3P	16 A	352338	2CDS253001R0164	DISJ. 3P S203 C 16A	1
	3P	20 A	352339	2CDS253001R0204	DISJ. 3P S203 C 20A	1
	3P	25 A	352340	2CDS253001R0254	DISJ. 3P S203 C 25A	1
	3P	32 A	352341	2CDS253001R0324	DISJ. 3P S203 C 32A	1
	3P	40 A	352342	2CDS253001R0404	DISJ. 3P S203 C 40A	1
	3P	63 A	352344	2CDS253001R0634	DISJ. 3P S203 C 63A	1
	Tétrapolaires					
	Nbre pôles	In				
	4P	2 A	352429	2CDS254001R0024	DISJ. 4P S204 C 2A	1
	4P	6 A	352433	2CDS254001R0064	DISJ. 4P S204 C 6A	1
	4P	10 A	352436	2CDS254001R0104	DISJ. 4P S204 C 10A	1
	4P	16 A	352438	2CDS254001R0164	DISJ. 4P S204 C 16A	1
	4P	20 A	352439	2CDS254001R0204	DISJ. 4P S204 C 20A	1
	4P	25 A	352440	2CDS254001R0254	DISJ. 4P S204 C 25A	1
	4P	32 A	352441	2CDS254001R0324	DISJ. 4P S204 C 32A	1
	4P	40 A	352442	2CDS254001R0404	DISJ. 4P S204 C 40A	1
4P	63 A	352444	2CDS254001R0634	DISJ. 4P S204 C 63A	1	
	Courbe D					
	Bipolaires					
	2P	2 A	352254	2CDS252001R0021	DISJ. 2P S202 D 2A	1
	2P	10 A	352261	2CDS252001R0101	DISJ. 2P S202 D 10A	5
	2P	16 A	352263	2CDS252001R0161	DISJ. 2P S202 D 16A	5
	2P	20 A	352264	2CDS252001R0201	DISJ. 2P S202 D 20A	1
	2P	25 A	352265	2CDS252001R0251	DISJ. 2P S202 D 25A	1
	2P	32 A	352266	2CDS252001R0321	DISJ. 2P S202 D 32A	5
	2P	40 A	352267	2CDS252001R0401	DISJ. 2P S202 D 40A	5
		Tripolaires				
3P		10 A	352361	2CDS253001R0101	DISJ. 3P S203 D 10A	1
3P		16 A	352363	2CDS253001R0161	DISJ. 3P S203 D 16A	1
3P		20 A	352364	2CDS253001R0201	DISJ. 3P S203 D 20A	1
3P		25 A	352365	2CDS253001R0251	DISJ. 3P S203 D 25A	1
3P		32 A	352366	2CDS253001R0321	DISJ. 3P S203 D 32A	1
3P		40 A	352367	2CDS253001R0401	DISJ. 3P S203 D 40A	1
3P		63 A	352369	2CDS253001R0631	DISJ. 3P S203 D 63A	1
	Tétrapolaires					
	4P	10 A	352461	2CDS254001R0101	DISJ. 4P S204 D 10A	1
	4P	16 A	352463	2CDS254001R0161	DISJ. 4P S204 D 16A	1
	4P	20 A	352464	2CDS254001R0201	DISJ. 4P S204 D 20A	1
	4P	25 A	352465	2CDS254001R0251	DISJ. 4P S204 D 25A	1
	4P	32 A	352466	2CDS254001R0321	DISJ. 4P S204 D 32A	1
	4P	40 A	352467	2CDS254001R0401	DISJ. 4P S204 D 40A	1
	4P	63 A	352469	2CDS254001R0631	DISJ. 4P S204 D 63A	1

Caractéristiques		Article	Réf. internationale @	Désignation	Col.
------------------	--	---------	-----------------------	-------------	------

Disjoncteurs modulaires S200M - Icu à 400 V = 15 kA ; Icu à 230 V = 25 kA




Courbe C					
Bipolaires					
2P	10 A	354236	2CDS272001R0104	DISJ. 2P S202M C 10A	1
2P	16 A	354238	2CDS272001R0164	DISJ. 2P S202M C 16A	1
2P	20 A	354239	2CDS272001R0204	DISJ. 2P S202M C 20A	1
Tripolaires					
3P	10 A	354336	2CDS273001R0104	DISJ. 3P S203M C 10A	1
3P	16 A	354338	2CDS273001R0164	DISJ. 3P S203M C 16A	1
3P	20 A	354339	2CDS273001R0204	DISJ. 3P S203M C 20A	1
3P	25 A	354340	2CDS273001R0254	DISJ. 3P S203M C 25A	1
3P	32 A	354341	2CDS273001R0324	DISJ. 3P S203M C 32A	1
Tétrapolaires					
4P	10 A	354436	2CDS274001R0104	DISJ. 4P S204M C 10A	1
4P	16 A	354438	2CDS274001R0164	DISJ. 4P S204M C 16A	1
4P	20 A	354439	2CDS274001R0204	DISJ. 4P S204M C 20A	1
4P	25 A	354440	2CDS274001R0254	DISJ. 4P S204M C 25A	1
4P	32 A	354441	2CDS274001R0324	DISJ. 4P S204M C 32A	1
4P	40 A	354442	2CDS274001R0404	DISJ. 4P S204M C 40A	1
4P	50 A	354443	2CDS274001R0504	DISJ. 4P S204M C 50A	1
4P	63 A	354444	2CDS274001R0634	DISJ. 4P S204M C 63A	1

Disjoncteurs modulaires S200P - Icu à 400 V = 25 kA ; Icu à 230 V = 40 kA

Courbe C					
Bipolaires					
2P	10 A	356236	2CDS282001R0104	DISJ. 2P S202P C 10A	1
2P	16 A	356238	2CDS282001R0164	DISJ. 2P S202P C 16A	1
2P	20 A	356239	2CDS282001R0204	DISJ. 2P S202P C 20A	1
Tripolaires					
3P	10 A	356336	2CDS283001R0104	DISJ. 3P S203P C 10A	1
3P	16 A	356338	2CDS283001R0164	DISJ. 3P S203P C 16A	1
3P	20 A	356339	2CDS283001R0204	DISJ. 3P S203P C 20A	1
3P	25 A	356340	2CDS283001R0254	DISJ. 3P S203P C 25A	1
Tétrapolaires					
4P	10 A	356436	2CDS284001R0104	DISJ. 4P S204P C 10A	1
4P	16 A	356438	2CDS284001R0164	DISJ. 4P S204P C 16A	1
4P	20 A	356439	2CDS284001R0204	DISJ. 4P S204P C 20A	1
4P	25 A	356440	2CDS284001R0254	DISJ. 4P S204P C 25A	1

Disjoncteurs magnétiques seuls M200 - Icu à 400 V = 25 kA ; Icu à 230 V = 40 kA

Bipolaires					
2P	4 A	358207	2CDA282799R0041	DISJ. 2P M202 4A	1



Tripolaires					
Nbre pôles	In				
3P	2.5 A	358305	2CDA283799R0291	DISJ. 3P M203 2.5A	1
3P	4 A	358307	2CDA283799R0041	DISJ. 3P M203 4A	1
3P	6.3 A	358309	2CDA283799R0361	DISJ. 3P M203 6.3A	1
3P	10 A	358311	2CDA283799R0101	DISJ. 3P M203 10A	1
3P	16 A	358313	2CDA283799R0161	DISJ. 3P M203 16A	1
3P	20 A	358314	2CDA283799R0201	DISJ. 3P M203 20A	1
3P	25 A	358315	2CDA283799R0251	DISJ. 3P M203 25A	1



Blocs différentiels bipolaires (pour S202x)

Idiff = 30mA					
Type AC					
2P	25 A	450041	2CSB202001R1250	BLOC.DIF.DDA202 AC-25/0.03	1
2P	40 A	450051	2CSB202001R1400	BLOC.DIF.DDA202 AC-40/0.03	1
2P	63 A	450061	2CSB202001R1630	BLOC.DIF.DDA202 AC-63/0.03	1
Type APR (immunisé)					
2P	25 A	450541	2CSB202401R1250	BLOC.DIF.DDA202 A-25/0.03 APR	1
2P	40 A	450551	2CSB202401R1400	BLOC.DIF.DDA202 A-40/0.03 APR	1
Idiff = 300mA					
Type AC					
2P	25 A	450043	2CSB202001R3250	BLOC.DIF.DDA202 AC-25/0.3	1
2P	40 A	450053	2CSB202001R3400	BLOC.DIF.DDA202 AC-40/0.3	1
2P	63 A	450063	2CSB202001R3630	BLOC.DIF.DDA202 AC-63/0.3	1



TO

Caractéristiques	Article	Réf. internationale @	Désignation	Col.
------------------	---------	-----------------------	-------------	------

Blocs différentiels tripolaires (pour S203x)



Idiff = 30mA						
Type AC						
3P	25 A	451041	2CSB203001R1250	BLOC.DIF.DDA203 AC-25/0.03		1
3P	40 A	451051	2CSB203001R1400	BLOC.DIF.DDA203 AC-40/0.03		1
3P	63 A	451061	2CSB203001R1630	BLOC.DIF.DDA203 AC-63/0.03		1
Idiff = 300mA						
Type AC						
3P	25 A	451043	2CSB203001R3250	BLOC.DIF.DDA203 AC-25/0.3		1
3P	40 A	451053	2CSB203001R3400	BLOC.DIF.DDA203 AC-40/0.3		1
3P	63 A	451063	2CSB203001R3630	BLOC.DIF.DDA203 AC-63/0.3		1

Blocs différentiels tétrapolaires (pour S204x)



Idiff = 30mA					
Type AC					
4P	25 A	452041	2CSB204001R1250	BLOC.DIF.DDA204 AC-25/0.03	1
4P	40 A	452051	2CSB204001R1400	BLOC.DIF.DDA204 AC-40/0.03	1
4P	63 A	452061	2CSB204001R1630	BLOC.DIF.DDA204 AC-63/0.03	1
Idiff = 300mA					
Type AC					
4P	25 A	452043	2CSB204001R3250	BLOC.DIF.DDA204 AC-25/0.3	1
4P	40 A	452053	2CSB204001R3400	BLOC.DIF.DDA204 AC-40/0.3	1
4P	63 A	452063	2CSB204001R3630	BLOC.DIF.DDA204 AC-63/0.3	1
Type APR (immunisé)					
4P	25 A	452541	2CSB204401R1250	BLOC.DIF.DDA204 A-25/0.03 APR	1
4P	40 A	452551	2CSB204401R1400	BLOC.DIF.DDA204 A-40/0.03 APR	1
4P	63 A	452561	2CSB204401R1630	BLOC.DIF.DDA204 A-63/0.03 APR	1
Type A (sélectif)					
4P	63 A	452363	2CSB204201R3630	BLOC.DIF.DDA204 AS-63/0.3	1

Accessoires pour disjoncteurs S200x, M200 et inter. diff. F200



Bobine à émission						
Pour S200x et M200	-	359701	2CDS200909R0002	BOBINE.EMISSION S2C-A2 110-415V	1	
Pour F200	-	459701	2CSS200933R0012	BOBINE.EMISSION P2C-A2 110-415V	1	
Contacts auxiliaires						
10F	-	359600	2CDS200912R0001	CONTACT CA 10/F S2C-H6R	1	
SD + OF	-	359610	2CDS200922R0001	CONTACT CA/SD 10/F S2C-S/H6R	1	
Cadenassage						
-	-	335877	GJF1101903R0002	CADENAS SA2	1	
-	-	335876	GJF1101903R0001	DISPOSITIF CADENASSAGE SA1	1	

Disjoncteurs modulaires ≤ 125 A
Disjoncteurs modulaires S800C - Icu=25 kA

	Courbe C					
	Tripolaires					
	3P	40 A	744342	2CCS883001R0404	DISJ. 3P S803C C 40A	1
	3P	50 A	744343	2CCS883001R0504	DISJ. 3P S803C C 50A	1
	3P	63 A	744344	2CCS883001R0634	DISJ. 3P S803C C 63A	1
	3P	80 A	744345	2CCS883001R0804	DISJ. 3P S803C C 80A	1
	3P	100 A	744346	2CCS883001R0824	DISJ. 3P S803C C 100A	1
	3P	125 A	744347	2CCS883001R0844	DISJ. 3P S803C C 125A	1
	Tétrapolaires					
	4P	32 A	744441	2CCS884001R0324	DISJ. 4P S804C C 32A	1
	4P	40 A	744442	2CCS884001R0404	DISJ. 4P S804C C 40A	1
	4P	50 A	744443	2CCS884001R0504	DISJ. 4P S804C C 50A	1
	4P	63 A	744444	2CCS884001R0634	DISJ. 4P S804C C 63A	1
	4P	80 A	744445	2CCS884001R0804	DISJ. 4P S804C C 80A	1
	4P	100 A	744446	2CCS884001R0824	DISJ. 4P S804C C 100A	1
	4P	125 A	744447	2CCS884001R0844	DISJ. 4P S804C C 125A	1

Disjoncteurs modulaires S800N - Icu=36 kA

	Courbe C					
	Bipolaires					
	2P	80 A	740245	2CCS892001R0804	DISJ. 2P S802N C 80A	1
	2P	100 A	740246	2CCS892001R0824	DISJ. 2P S802N C 100A	1
	Tripolaires					
	3P	10 A	740336	2CCS893001R0104	DISJ. 3P S803N C 10A	1
	3P	16 A	740338	2CCS893001R0164	DISJ. 3P S803N C 16A	1
	3P	25 A	740340	2CCS893001R0254	DISJ. 3P S803N C 25A	1
	3P	32 A	740341	2CCS893001R0324	DISJ. 3P S803N C 32A	1
	3P	63 A	740344	2CCS893001R0634	DISJ. 3P S803N C 63A	1
	3P	80 A	740345	2CCS893001R0804	DISJ. 3P S803N C 80A	1
	3P	100 A	740346	2CCS893001R0824	DISJ. 3P S803N C 100A	1
	3P	125 A	740347	2CCS893001R0844	DISJ. 3P S803N C 125A	1

	Caractéristiques		Article	Réf. internationale @	Désignation	Col.
	Tétrapolaires					
	4P	10 A	740436	2CCS894001R0104	DISJ. 4P S804N C 10A	1
	4P	16 A	740438	2CCS894001R0164	DISJ. 4P S804N C 16A	1
	4P	20 A	740439	2CCS894001R0204	DISJ. 4P S804N C 20A	1
	4P	25 A	740440	2CCS894001R0254	DISJ. 4P S804N C 25A	1
	4P	32 A	740441	2CCS894001R0324	DISJ. 4P S804N C 32A	1
	4P	40 A	740442	2CCS894001R0404	DISJ. 4P S804N C 40A	1
	4P	50 A	740443	2CCS894001R0504	DISJ. 4P S804N C 50A	1
	4P	63 A	740444	2CCS894001R0634	DISJ. 4P S804N C 63A	1
	4P	80 A	740445	2CCS894001R0804	DISJ. 4P S804N C 80A	1
	4P	100 A	740446	2CCS894001R0824	DISJ. 4P S804N C 100A	1
	4P	125 A	740447	2CCS894001R0844	DISJ. 4P S804N C 125A	1

Blocs différentiels (pour S800x)

	Tétrapolaires - Idiff = 300mA					
	Type AC					
	4P	63 A	457063	2CSB804001R3630	BLOC.DIF.DDA804 AC-63/0.3	1
	Type A					
	4P	63 A	457163	2CSB804101R3630	BLOC.DIF.DDA804 A-63/0.3	1
	4P	100 A	457183	2CSB804101R3000	BLOC.DIF.DDA804 A-100/0.3	1
	Type A (sélectif)					
	4P	63 A	457363	2CSB804201R3630	BLOC.DIF.DDA804 AS-63/0.3	1
	4P	100 A	457383	2CSB804201R3000	BLOC.DIF.DDA804 AS-100/0.3	1

Disjoncteurs différentiels tétrapolaires - Icu=36 kA - Courbe C

	Idiff = 30mA					
	Type APR (immunisé)					
	4P	125 A	750410	2CCB894004R0844	DISJ.DIF. DS804N C A-125/0.03 APR	1
	Idiff = 300mA					
	Type A					
	4P	125 A	750413	2CCA894005R0844	DISJ.DIF. DS804N C A-125/0.3	1
	Type A (sélectif)					
	4P	125 A	750414	2CCC894005R0844	DISJ.DIF. DS804N C AS-125/0.3	1


Accessoires pour disjoncteurs S800x

	Bobines à émission					
	250 V AC	-	749702	2CCS800900R0211	BOBINE.EMISSION S800-SOR250	1
	400 V AC	-	749703	2CCS800900R0231	BOBINE.EMISSION S800-SOR400	1
	Contacts auxiliaires					
	2OF	-	749600	2CCS800900R0011	CONTACT CA 2O/F S800-AUX	1
	SD + OF	-	749610	2CCS800900R0021	CONTACT CA+SD O/F S800-AUX/ALT	1

Parafoudres Protection énergie

	Parafoudres de type 1 débrochables (protection à prévoir)					
	Nbre Pôle	limp / I _{max}				
	Ph+PE	25 kA	B751492	2CTB815101R9300	OVR T1 25 440-50	1
	3Ph+N	25 kA	510116	2CTB815101R1600	OVR T1 3N 25-255	1
	Parafoudres de type 1+2 débrochables (protection amont à prévoir)					
	3Ph+N	12,5 kA	B752493	2CTB815710R0900	OVR T1-T2 N3 12.5-275s P TS QS	1
	3P	12,5 kA	B752491	2CTB815710R0600	OVR T1-T2 3L 12.5-275s P TS QS	1
	4P	12,5 kA	B752494	2CTB815710R1100	OVR T1-T2 4L 12.5-275s P TS QS	1
	Parafoudres de type 2 débrochables (protection amont à prévoir)					
	Ph+N	20 kA	B751973	2CTB803872R1200	OVR T2-T3 N1 20-275 P QS	1
	Ph+N	40 kA	B751975	2CTB803872R1100	OVR T2 N1 40-275 P QS	1
	3Ph+N	20 kA	B752001	2CTB803873R1200	OVR T2-T3 N3 20-275 P QS	1
	3Ph+N	40 kA	B752003	2CTB803873R1100	OVR T2 N3 40-275 P QS	1
	3Ph+N	40 kA	B752004	2CTB803873R1300	OVR T2 N3 40-275 P TS QS	1
	Parafoudres de type 2 autoprotégé (protection intégrée)					
	Ph+N	20 kA	B752128	2CTB803701R0700	OVR PLUS N1 20-275 P	1
	Ph+N	40 kA	370101	2CTB803701R0100	OVR PLUS N1 40	1
	3Ph+N	20 kA	B751708	2CTB803701R0400	OVR PLUS N3 20-275 P	1
	3Ph+N	40 kA	B751707	2CTB803701R0300	OVR PLUS N3 40-275 P	1

Peignes de répartition Peignes simples horizontaux

	Nbr pôles	Section / Nbr module				
	2P	10 mm ² / 58M	359831	2CDL220001R1058	PEIGNE PS2/58	1
	3P	16 mm ² / 12M	359841	2CDL230001R1612	PEIGNE PS3/12/16	1
	3P	16 mm ² / 60M	359843	2CDL230001R1660	PEIGNE PS3/60/16	1
	4P	16 mm ² / 12M	359861	2CDL240101R1612	PEIGNE PS4/12/16	1
	4P	16 mm ² / 60M	359862	2CDL240101R1060	PEIGNE PS4/60	1


Peigne simple vertical

2P	16 mm ² / 2M	359879	2CDL020125R1004	PEIGNE VERTICAL	5
----	-------------------------	--------	-----------------	-----------------	---

TO

Caractéristiques	Article	Réf. internationale @	Désignation	Col.
------------------	---------	-----------------------	-------------	------

Peignes pour la répartition bipolaire vers phase/neutre

	Interr diff à ressort					
	2P -> P/N	10 mm² / 13M	190161	SKS0258	PEIGNE 13 SN201 (N+P)	5
	2P -> P/N	10 mm² / 56M	190165	1SBV102019R0165	PEIGNE 1M SN201 (N+P)	5
	Interr diff à vis					
	2P -> P/N	10 mm² / 11M	190160	SKS0257	PEIGNE ID+11 SN201 (N+P+CAPOT)	5
	2P -> P/N	10 mm² / 16M	190185	1SBV102019R0185	PEIGNE ID+16 SN201 (N+P+CAPOT)	5

Peignes pour la répartition tétrapolaire vers phase/neutre

	Arrivée par le haut - P/N vissé					
	4P -> P/N	16 mm² / 60M	190176	1SBV102019R0176	PEIGNE EQUILIBRE 1M TRI+N -P/N	1
	-	Borne	190168	1SBV102019R0168	BORNE DE RACC PEIGNE EQUI X4	1
	4P -> 2P	-	190166	1SBV102019R0166	PEIGNE EQUILIBRE 4P-2P 24 MOD	1
	Arrivée par le haut - P/N à ressort					
	4P -> P/N	16 mm² / 60M	190175	1SBV102019R0175	PEIGNE EQUILIBRE 1M TETRA -P/N	1
	-	Borne Phase	190162	SKS0259	BORNE PHASE SN201	25
	-	Borne Neutre	190163	SKS0260	BORNE NEUTRE SN201	25
	Arrivée par le bas					
	4P -> P/N	10 mm² / 13M	190179	1SBV102019R0179	PEIGNE EQUILIBRE RESI 13 MOD	1
	4P -> P/N	10 mm² / 18M	190500	1SBV102019R0500	PEIGNE EQUILIBRE RESI 18 MOD	1
	4P -> P/N	10 mm² / 24M	190501	1SBV102019R0501	PEIGNE EQUILIBRE RESI 24 MOD	1
	Accessoires communs					
	1P	Embouts	190181	1SBV102019R0181	EMBOUTS PEIGNE EQUI TRI	80
	1N	Embouts	190182	1SBV102019R0182	EMBOUTS PEIGNE EQUI N	80
	-	Protection	190164	BRF2A	COUPLE CACHE-PICOT (1PH+1N)	50

Fonction modulaire
Commandes de circuits

	Télerupteurs et commandes centralisées					
	Nbre pôles	Alimentation				
	1P	230 V AC	435004	55107-ABB	TELERUPTEUR 1F 16A 230V E251T-230	12
	1P	230 V AC	435233	70107-ABF	TELERUPTEUR 1F COM CENTR. E257 C10-230	12
	2P	230 V AC	435014	55207-ABB	TELERUPTEUR 2F 16A 230V E252T-230	12
	2P	230 V AC	435234	070207-ABB	TELERUPTEUR 2F COM CENTR E257 C20-230	8
	-	-	435201	55942-ABB	BLOC ADDITIF 2 POLES 16A E250T-MCT	10
	Contacteurs et blocs auxiliaires					
	Nbre/type de contact	In				
	2F	20 A	26326	GHE3211102R0006	ESB20-20 230V50HZ	10
	2F	40 A	26626	GHE3491402R0006	ESB40-20-00 230V 50HZ	3
	2F	63 A	26926	GHE3691402R0006	ESB63-20-00 230V 50HZ	3
	4F	24 A	26746	GHE3291102R0006	ESB24-40-00 230V 50HZ	5
	4F	40 A	26646	GHE3491102R0006	ESB40-40-00 230V 50HZ	3
	4F	63 A	26946	GHE3691102R0006	ESB63-40-00 230V 50HZ	3
	O+F	1/2 module	26414	GHE3401321R0002	BLOC AUXILIAIRE O+F EH 04-11	10
	Interrupteurs inverseurs 10/F					
	10+1F	16 A	703040	2CCA703040R0001	INVERSEUR 10/F E213-16-001	10
	I-O-II	16 A	703025	2CCA703025R0001	COM DE GROUPE 10/F E214-16-101	1
	Interrupteurs lumineux à LED					
	1NO	16 A	703100	2CCA703100R0001	INTER.LUM JAUNE 1F E211X-16-10	1
	2NO	16 A	703110	2CCA703110R0001	INTER.LUM JAUNE 2F E211X-16-20	1
	Boutons-poussoirs 10+1F					
	1O+1F	16 A	703150	2CCA703150R0001	BP 1O-1F E215-16-11B GRIS	1
	1O+1F	16 A	703151	2CCA703151R0001	BP 1O-1F E215-16-11C ROUGE	1
	1O+1F	16 A	703152	2CCA703152R0001	BP 1O-1F E215-16-11D VERT	1
	1O+1F	16 A	703154	2CCA703154R0001	BP 1O-1F E215-16-11F NOIR	1

Temporisation et gestion de l'énergie

	Prise modulaire					
	2P+T	16 A	T200660	2CSM110000R0711	PRISE MODULAIRE 2P+T 16A M1174	4
	Contacteurs jour-nuit					
	2F	20 A	26506	GHE3221101R0006	EN20-20 230V 50HZ	10
	Horloges analogiques et digitales					
	24 h + 7 jrs	1 canal	425876	2CSM258763R0621	HORLOGE D1	1
	24 h + 7 jrs	2 canaux	425631	2CSM256313R0621	HORLOGE D2	1
	Interrupteurs crépusculaires					
	1 NO	1 module	T295563	2CSM295563R1341	INTER. CREPUSCULAIRE T1 / 2 : 200 lux	1
	1 NO	1 module	T295793	2CSM295793R1341	INTER. CREPUSCULAIRE T1 PLUS / 2 : 15K lux	1
	1F	-	460436	2CSM204365R1341	HORLOGE ASTRONOMIQUE TWA-1	1
	2O/F	-	460437	2CSM204375R1341	HORLOGE ASTRONOMIQUE TWA-2	1
	Minuterie d'escalier					
	1 contact	16 A	435150	59317-ABB	MINUTERIE E232 MI3-230	12

Caractéristiques			Article	Réf. internationale @	Désignation	Col.
Visualisation et signalisation						
	Voyants lumineux avec LED - 0.5 mA					
	Blanc	110-230 V	703400	2CCA703400R0001	VOYANT LUM E219-B BLANC	1
	Rouge	110-230 V	703401	2CCA703401R0001	VOYANT LUM E219-C ROUGE	10
	Vert	110-230 V	703402	2CCA703402R0001	VOYANT LUM E219-D VERT	10
	Rouge	230-400 V	703900	2CCA703900R0001	VOYANT LUM E219-3C ROUGE	1
	Rouge, Jaune, Vert	230-400 V	703902	2CCA703902R0001	VOYANT LUM E219-3CDE 3COULEURS	1

Caractéristiques	Article	Réf. internationale @	Désignation	Col.
------------------	---------	-----------------------	-------------	------

Boîtiers moulés - Disjoncteurs / interrupteurs Tmax XT ≤ 250 A
Interrupteurs XT1D

3P	160 A	068208	1SDA068208R1	XT1D 160 3P FF	1
4P	160 A	068209	1SDA068209R1	XT1D 160 4P FF	1

Accessoires XT1




Cache-bornes						
3P	-	066664	1SDA066664R1	HTC XT1 3P CACHE B. HAUT 2PCS		1
4P	-	066665	1SDA066665R1	HTC XT1 4P CACHE B. HAUT 2PCS		1
Prises avant pour câbles en cuivre/aluminium - FC CuAl						
3P	-	067151	1SDA067151R1	KIT FC CuAl 1x50MM2 XT1 3PCS		1
3P	-	067155	1SDA067155R1	KIT FC CuAl 1x95MM2 XT1 3PCS		1
3P	-	067159	1SDA067159R1	KIT FC CuAl 1x240 XT1 3PCS+ADP		1
4P	-	067152	1SDA067152R1	KIT FC CuAl 1x50MM2 XT1 4PCS		1
4P	-	067156	1SDA067156R1	KIT FC CuAl 1x95MM2 XT1 4PCS		1
4P	-	067160	1SDA067160R1	KIT FC CuAl 1x240 XT1 4PCS+ADP		1
Prises avant épanouies						
3P	-	066889	1SDA066889R1	KIT ES XT1 3PCS		1
4P	-	066890	1SDA066890R1	KIT ES XT1 4PCS		1
Platines montage DIN						
3P	-	066652	1SDA066652R1	KIT FIX RAIL DIN XT1 3P		1
4P	-	066419	1SDA066419R1	KIT FIX RAIL DIN XT1 4P		1

Disjoncteurs XT2N - Icu=36 kA



Blocs de coupure + déclencheur électronique (Ekip) LS/I						
3P	63 A	067056	1SDA067056R1	XT2N 160 Ekip LS/I 63A 3P FF		1
3P	100 A	067057	1SDA067057R1	XT2N 160 Ekip LS/I 100A 3P FF		1
3P	160 A	067058	1SDA067058R1	XT2N 160 Ekip LS/I 160A 3P FF		1
4P	63 A	067092	1SDA067092R1	XT2N 160 Ekip LS/I 63A 4P FF		1
4P	100 A	067093	1SDA067093R1	XT2N 160 Ekip LS/I 100A 4P FF		1
4P	160 A	067095	1SDA067095R1	XT2N 160 Ekip LS/I 160A 4P FF		1
Bloc différentiel XT2N						
4P	160 A	067126	1SDA067126R1	RC Sel XT2 4P F		1

Accessoires XT2



Contact auxiliaire					
-	-	066429	1SDA066429R1	AUX-S51-C 250V XT2-XT4 F/P	1
Cache-bornes					
3P	-	066666	1SDA066666R1	HTC XT2 3P CACHE B. HAUT 2PCS	1
4P	-	066667	1SDA066667R1	HTC XT2 4P CACHE B. HAUT 2PCS	1
Prises avant pour câbles en cuivre/aluminium - FC CuAl					
3P	-	067163	1SDA067163R1	KIT FC CuAl 1x95MM2 XT2 3PCS	1
3P	-	067175	1SDA067175R1	KIT FC CuAl 2x95MM2 XT2 3PCS	1
3P	-	067171	1SDA067171R1	KIT FC CuAl 1x240 XT2 3PCS+ADP	1
4P	-	067164	1SDA067164R1	KIT FC CuAl 1x95MM2 XT2 4PCS	1
4P	-	067176	1SDA067176R1	KIT FC CuAl 2x95MM2 XT2 4PCS	1
4P	-	067172	1SDA067172R1	KIT FC CuAl 1x240 XT2 4PCS+ADP	1
Prises avant épanouies					
3P	-	066893	1SDA066893R1	KIT ES XT2 3PCS	1
4P	-	066894	1SDA066894R1	KIT ES XT2 4PCS	1

Interrupteurs XT3D

3P	250 A	068210	1SDA068210R1	XT3D 250 3P FF	1
4P	250 A	068211	1SDA068211R1	XT3D 250 4P FF	1

Accessoires XT3



Cache-bornes					
3P	-	066668	1SDA066668R1	HTC XT3 3P CACHE B. HAUT 2PCS	1
4P	-	066669	1SDA066669R1	HTC XT3 4P CACHE B. HAUT 2PCS	1



Prises avant pour câbles en cuivre/aluminium - FC CuAl					
3P	-	067179	1SDA067179R1	KIT FC CuAl 1x185MM2 XT3 3PCS	1
3P	-	067183	1SDA067183R1	KIT FC CuAl 1x240 XT3 3PCS+ADP	1
3P	-	067187	1SDA067187R1	KIT FC CuAl 2x150MM2 XT3 3PCS	1
4P	-	067180	1SDA067180R1	KIT FC CuAl 1x185MM2 XT3 4PCS	1
4P	-	067184	1SDA067184R1	KIT FC CuAl 1x240 XT3 4PCS+ADP	1
4P	-	067188	1SDA067188R1	KIT FC CuAl 2x150MM2 XT3 4PCS	1



Prises avant épanouies					
3P	-	066897	1SDA066897R1	KIT ES XT3 3PCS	1
4P	-	066898	1SDA066898R1	KIT ES XT3 4PCS	1

Platines montage DIN					
3P	-	066420	1SDA066420R1	KIT FIX RAIL DIN XT3 3P	1
4P	-	066421	1SDA066421R1	KIT FIX RAIL DIN XT3 4P	1

Disjoncteurs XT4N - Icu=36 kA



Blocs de coupure + déclencheur électronique (Ekip) LS/I					
3P	250 A	068126	1SDA068126R1	XT4N 250 Ekip LS/I 250A 3P FF	1
4P	250 A	068147	1SDA068147R1	XT4N 250 Ekip LS/I 250A 4P FF	1
Blocs différentiels					
4P	250 A	067131	1SDA067131R1	RC Sel XT4 4P F	1

	Caractéristiques	Article	Réf. internationale @	Désignation	Col.
Accessoires XT4					
	Contact auxiliaire				
	-	066429	1SDA066429R1	AUX-S51-C 250V XT2-XT4 F/P	1
	Cache-bornes				
	3P	066670	1SDA066670R1	HTC XT4 3P TER COV HIGH 2pcs	1
	4P	066671	1SDA066671R1	HTC XT4 4P CACHE B. HAUT 2PCS	1
	Prises avant pour câbles en cuivre/aluminium - FC CuAl				
	3P	067191	1SDA067191R1	KIT FC CuAl 1x185MM2 XT4 3PCS	1
	3P	067195	1SDA067195R1	KIT FC CuAl 1x240 XT4 3PCS+ADP	1
	3P	067199	1SDA067199R1	KIT FC CuAl 2x150MM2 XT4 3PCS	1
	4P	067192	1SDA067192R1	KIT FC CuAl 1x185MM2 XT4 4PCS	1
	4P	067196	1SDA067196R1	KIT FC CuAl 1x240 XT4 4PCS+ADP	1
	4P	067200	1SDA067200R1	KIT FC CuAl 2x150MM2 XT4 4PCS	1
	Prises avant épanouies				
	3P	066901	1SDA066901R1	KIT ES XT4 3PCS	1
	4P	066902	1SDA066902R1	KIT ES XT4 4PCS	1

Accessoires communs XT1/XT2/XT3/XT4

	Bobines à émission				
	Câblé	066322	1SDA066322R1	SOR-C XT1..4 F/P 24-30VAC/DC	1
	Câblé	066325	1SDA066325R1	SOR-C XT1..4 F/P 220-240VAC/DC	1
	Contacts auxiliaires				
	Câblé 230 V AC	066431	1SDA066431R1	AUX-C 1Q+1SY 250V XT1..XT4 F/P	1
	Câblé 230 V AC	066433	1SDA066433R1	AUX-C 2Q+1SY 250V XT1..XT4 F/P	1

Boîtiers moulés - Disjoncteurs/interrupteurs Tmax T5/T6 ≤ 800 A

Disjoncteur T5N - Icu=36 kA

	Nbre pôles	In			
	Blocs de coupure + déclencheur électronique (PR221)-LS				
	3P	400 A	054317	1SDA054317R1	T5N400 3P FF PR221-LS 400A
	3P	630 A	054396	1SDA054396R1	T5N630 3P FF PR221-LS 630A
	4P	400 A	054325	1SDA054325R1	T5N400 4P FF PR221-LS 400A
	4P	630 A	054400	1SDA054400R1	T5N630 4P FF PR221-LS 630A
	Bloc différentiel				
	4P	≤ 630 A	054955	1SDA054955R1	BLOC DIF RC222/5 T5 4P F
					1

Interrupteurs T5D

	3P	400 A	054599	1SDA054599R1	INTER. T5D 400 3P FF	1
	3P	630 A	054601	1SDA054601R1	INTER. T5D 630 3P FF	1
	4P	400 A	054600	1SDA054600R1	INTER. T5D 400 4P FF	1

Accessoires T5

	Contact auxiliaire				
	-	055050	1SDA055050R1	CONTACT AUX-SA 1S51 T4-5 PR22	1
	Cache-bornes				
	3P	054960	1SDA054960R1	CACHE-BORNE LONG HTC T5 3P F	1
	4P	054961	1SDA054961R1	CACHE-BORNE LONG HTC T5 4P F	1
	Prises avant pour câbles en cuivre/aluminium - FC CuAl				
	3P	055020	1SDA055020R1	KIT FC Al T5 400 1x240MM2 3PCS	1
	3P	055024	1SDA055024R1	KIT FC Al T5 400 1x300MM2 3PCS	1
	4P	055021	1SDA055021R1	KIT FC Al T5 400 1x240MM2 4PCS	1
	4P	055025	1SDA055025R1	KIT FC Al T5 400 1x300MM2 4PCS	1
	Prises avant prolongées et épanouies EF - ES				
	3P	055036	1SDA055036R1	KIT EF T5 3PCS	1
	3P	055040	1SDA055040R1	KIT ES T5 3PCS	1
	4P	055037	1SDA055037R1	KIT EF T5 4PCS	1
	4P	055041	1SDA055041R1	KIT ES T5 4PCS	1

Disjoncteurs T6N - Icu=36 kA

	Blocs de coupure + déclencheur PR221-LS/I				
	3P	630 A	060226	1SDA060226R1	T6N630 3P FF PR221-LS/I 630A
	3P	800 A	060268	1SDA060268R1	T6N800 3P FF PR221-LS/I 800A
	4P	630 A	060231	1SDA060231R1	T6N630 4P FF PR221-LS/I 630A
	4P	800 A	060273	1SDA060273R1	T6N800 4P FF PR221-LS/I 800A

Interrupteurs T6D

	3P	800 A	060345	1SDA060345R1	INTER. T6D 800 3P FF	1
	4P	800 A	060346	1SDA060346R1	INTER. T6D 800 4P FF	1

	Caractéristiques	Article	Réf. internationale @	Désignation	Col.	
Accessoires T6						
	Kits transfo pour débros					
	3P	-	060390	1SDA060390R1	KIT DEBRO WMP T6 3P	1
	4P	-	060391	1SDA060391R1	KIT DEBRO WMP T6 4P	1
	Chariots					
	3P	-	060386	1SDA060386R1	CHARIOT T6 3P WFP-VR	1
	4P	-	060389	1SDA060389R1	CHARIOT T6 4P WFP-VR	1
	Verrouillages C13-100					
	-	-	060418	1SDA060418R1	VERR. POS.OUV. FLD W T6	1
	-	-	055230	1SDA055230R1	VERR.CLE KLF-D FP T4-6 W	1
	-	-	055233	1SDA055233R1	VERR. KLF-D RONIS FP T4-6 W	1
	Cache-bornes					
	3P	-	014040	1SDA014040R1	CACHE-BORNE LONG HTC T6 3P F	1
	4P	-	014041	1SDA014041R1	CACHE-BORNE LONG HTC T6 4P F	1
	Prises avant prolongées et épanouies EF - ES					
	3P	-	023383	1SDA023383R1	KIT EF T6 800A 3PCS	1
	3P	-	050692	1SDA050692R1	KIT ES T6 3PCS SUP	1
	3P	-	050704	1SDA050704R1	KIT ES T6 3PCS INF	1
	4P	-	050693	1SDA050693R1	KIT ES T6 4PCS	1

Accessoires communs T5/T6



Bobines						
Câblé	230 V AC	054873	1SDA054873R1	BOB.EMIS.SOR-C 230VAC/DC T4-6		1
Auxiliaires						
Câblé	230 V AC	054910	1SDA054910R1	CONTACT AUX-C 1Q 1SY 250V T4-6		1
Connecteurs débrochables pour auxiliaire						
-	-	055173	1SDA055173R1	ADAPTATEUR 5 VOIES T4-6 DEBRO		1
-	-	054922	1SDA054922R1	ADAPTATEUR 6 VOIES T4-6 DEBRO		1

Boîtiers moulés - Disjoncteurs / interrupteurs Tmax T7 ≤ 1250 A**Disjoncteurs T7S - Icu=50 kA**

Bloc de coupure + déclencheur électronique (PR231)-LS/I

Nbre pôles	In				
3P	1000 A	062738	1SDA062738R1	T7S 1000A PR231-LS/I 3P FF	1
3P	1250 A	062866	1SDA062866R1	T7S 1250A PR231-LS/I 3P FF	1
4P	1000 A	062746	1SDA062746R1	T7S 1000A PR231-LS/I 4P FF	1
4P	1250 A	062874	1SDA062874R1	T7S 1250A PR231-LS/I 4P FF	1

Blocs de coupure motorisables + déclencheur électronique (PR231)-LS/I

3P	1250 A	062882	1SDA062882R1	T7S-M 1250A PR231-LS/I 3P FF	1
4P	1250 A	062890	1SDA062890R1	T7S-M 1250A PR231-LS/I 4P FF	1

Interrupteurs T7D

	3P	1000 A	062032	1SDA062032R1	INTER. T7D 1000A 3P FF	1
	3P	1250 A	062036	1SDA062036R1	INTER. T7D 1250A 3P FF	1
	4P	1000 A	062033	1SDA062033R1	INTER. T7D 1000A 4P FF	1
	4P	1250 A	062037	1SDA062037R1	INTER. T7D 1250A 4P FF	1

Accessoires T7



Bobines						
-	230 V AC	063548	1SDA063548R1	BOB.EMIS.SOR T7-M-X1 230VAC/DC	1	
-	230 V AC	063552	1SDA063552R1	BOB.MINI.UVR T7-M-X1 230VAC/DC	1	
-	230 V AC	063550	1SDA063550R1	BOB.FERM.SCR T7M-X1 230VAC/DC	1	



Motorisation						
-	230 V AC	062116	1SDA062116R1	MOTEUR T7M-X1 220-250V AC/DC	1	



Contacts auxiliaires						
Câblé	230 V AC	062104	1SDA062104R1	CONTACT AUX-C T7 1Q+1SY 400VAC	1	
Câblé	230 V AC	062102	1SDA062102R1	CONTACT AUX-C T7-MX1 2Q 400VAC	1	



Kits transfo pour version débrochable						
3P	-	062162	1SDA062162R1	KIT MP W 3P T7-M-X1	1	
4P	-	062163	1SDA062163R1	KIT MP W 4P T7-M-X1	1	



Parties fixes (chariot)						
3P	-	062044	1SDA062044R1	CHARIOT X1-T7 W FP 3P HR-HR	1	
4P	-	062048	1SDA062048R1	CHARIOT X1-T7 W FP 4P HR-HR	1	



Accessoires pour auxiliaires version débrochable						
-	-	062164	1SDA062164R1	BORNIER PM GAUCHE T7-M-X1	1	
-	-	062165	1SDA062165R1	BORNIER PM CENTRE T7-M-X1	1	
-	-	062166	1SDA062166R1	BORNIER PM DROITE T7-M-X1	1	
-	-	062167	1SDA062167R1	BORNIER PF GAUCHE PF T7M-X1	1	
-	-	062168	1SDA062168R1	BORNIER PF CENTRE T7-M-X1	1	
-	-	062169	1SDA062169R1	BORNIER PF DROITE T7-M-X1	1	

Caractéristiques	Article	Réf. internationale @	Désignation	Col.
Prises pour partie fixe (chariot)				
3P -	065620	1SDA065620R1	KIT ES FP T7-T7M-X1 3PCS	1
4P -	065621	1SDA065621R1	KIT ES FP T7-T7M-X1 4PCS	1
Prises prolongées, épanouies et arrières				
3P -	063103	1SDA063103R1	KIT EF T7-M-X1 3pcs	1
3P -	063116	1SDA063116R1	KIT R T7-M-X1 3pcs	1
4P -	063104	1SDA063104R1	KIT EF T7-M-X1 4PCS	1
4P -	063117	1SDA063117R1	KIT R T7-M-X1 4PCS	1
Interverrouillages				
- -	062127	1SDA062127R1	CABLES INTERV. HOR. T7M-X1	1
- -	062129	1SDA062129R1	ACC. INTERV. F T7-M-X1	1
- -	062131	1SDA062131R1	ACC. INTERV. W T7-M-X1	1
Verrouillages C13-100				
- -	062153	1SDA062153R1	VER.3POS.KLF-S-FP T7-X1	1
- -	062158	1SDA062158R1	ACC. VER. POS. SECT. T7-M-X1	1
- -	063567	1SDA063567R1	VER.3POS.KLF-S-FP RONIS T7-X1	1

Construction ouverte - Disjoncteurs/interrupteurs Emax 2

Disjoncteurs débrochables Emax 2 E1.2B - Icu=42 kA - Icw(1s)=42 kA



Parties mobiles Emax 2 E1.2B 1600A Écran tactile couleur + 4 contacts auxiliaires O/F + 1 contact auxiliaire S51 (ouverture par déclencheur)

Nbre pôles	In				
3P	1600 A	072215	1SDA072215R1	E1.2B 1600 TCH LSI 3p WMP	1
4P	1600 A	072845	1SDA072845R1	E1.2B 1600 TCH LSI 4p WMP	1

Parties fixes Emax 2 E1.2 1600 A Prises arrières orientables horizontale-verticale

3P	≤1600 A	073907	1SDA073907R1	E1.2 WFP 1600 HR HR 3p	1
4P	≤1600 A	073908	1SDA073908R1	E1.2 WFP 1600 HR HR 4p	1

Disjoncteurs débrochables Emax 2 E2.2B - Icu=42 kA - Icw(1s)=42 kA

Parties mobiles Emax 2 E2.2B 2000 A Écran tactile couleur + 4 contacts auxiliaires O/F + 1 contact auxiliaire S51 (ouverture par déclencheur)

3P	2000 A	072375	1SDA072375R1	E2.2B 2000 TCH LSI 3p WMP	1
4P	2000 A	073005	1SDA073005R1	E2.2B 2000 TCH LSI 4p WMP	1

Parties fixes Emax 2 E2.2 2000 A Prises arrières orientables horizontale-verticale

3P	≤ 2000 A	073909	1SDA073909R1	E2.2 WFP 2000 HR HR 3p	1
4P	≤ 2000 A	073910	1SDA073910R1	E2.2 WFP 2000 HR HR 4p	1

Accessoires prises de raccordement E1.2 débrochables



Kits EF : prises avant prolongées

3P	3 Connexions	073943	1SDA073943R1	Kit EF E1.2 W FP 3pc	1
4P	4 Connexions	073944	1SDA073944R1	Kit EF E1.2 W FP 4pc	1

Accessoires électriques Emax 2 E1.2 et E2.2



Bobines

E1.2 & E2.2	230 V AC	073687	1SDA073687R1	YC E1/6.2 220-240 Vac/dc	1
E1.2 & E2.2	230 V AC	073700	1SDA073700R1	YU E1/6.2 220-240 Vac/dc	1
E1.2 & E2.2	230 V AC	073674	1SDA073674R1	YO E1/6.2 220-240 Vac/dc	1

Motorisations

E1.2	230 V AC	073711	1SDA073711R1	M E1.2 220-250Vac/dc	1
E2.2	230 V AC	073725	1SDA073725R1	M E2/6.2 220-250Vac/dc	1

Contact auxiliaire O/F

E2.2B/MS (de base sur E2.2B)	230 V AC	073753	1SDA073753R1	AUX 4Q 400V E2/6.2	1
------------------------------	----------	--------	--------------	--------------------	---

Contacts auxiliaires supplémentaires O/F

E2.2	230 V AC	073756	1SDA073756R1	AUX 6Q 400V E2/6.2	1
------	----------	--------	--------------	--------------------	---

Contacts embrochés/sectionnés - Essai/sectionné

E1.2		073762	1SDA073762R1	AUP 6 CONTACTS 400V E1.2	1
E2.2		073764	1SDA073764R1	AUP 5 CONTACTS 400V E2/6.2	1

Accessoires verrouillages à clé Emax 2 E1.2 et E2.2



Verrouillages à clé - Position embroché/test/débroché (barillet fourni)

E1.2	-	073822	1SDA073822R1	KLP-D E1.2 1key	1
E2.2	-	073806	1SDA073806R1	KLP-D E2/6.2 1Key	1

Accessoires supplémentaires C13-100 pour verrouillage débroché seul

E1.2	-	073838	1SDA073838R1	ACC. SUP. VERROUILLAGE DEBROCHE E1.2	1
E2.2	-	073839	1SDA073839R1	ACC. SUP. VERROUILLAGE DEBROCHE E2/6.2	1

Verrouillages mécaniques et inversions automatiques Emax 2 E1.2 et E2.2

Verrouillages mécaniques entre 2 appareillages : réseau/réseau ou réseau/groupe

E1.2 & E2.2	x1 pour 2 appareils en horizontal	073881	1SDA073881R1	Inter ver. Cable A - HR E1/6.2	1
E1.2 & E2.2	x1 pour 2 appareils en vertical	073885	1SDA073885R1	Inter ver. Cable A - VR E1/6.2	1
E2.2 (pas nécessaire sur E1.2)	x1 par appareil	073889	1SDA073889R1	Lever interlock E2.2	1
E1.2	x1 par appareillage	073896	1SDA073896R1	Sup. Ver. FP Type A E1.2	1
E2.2	x1 par appareillage	073895	1SDA073895R1	Sup. Ver. Type A,B,D E2/6.2	1

Caractéristiques		Article	Réf. internationale @	Désignation	Col.
Dispositif de commutation automatique Emax 2 et Tmax T					
Module de gestion d'inversion de source automatique					
	ATS022	Communiquant Modbus	065524	1SDA065524R1	INV SOURCE AUTO ATS022
					1

Interrupteurs-sectionneurs - OT

Modulaires - In≤160 A

Blocs de coupure à commande directe et poignée sur appareil (1)						
	Nbre pôles	In				
	3P	16 A	938955	1SCA104811R1001	INTER. SECT. OT16F3	1
	+ 1P	16 A	939132	1SCA105001R1001	4EME POLE OTPS40FPN1	1
	3P	40 A	939045	1SCA104902R1001	INTER. SECT. OT40F3	1
	+ 1P	40 A	939132	1SCA105001R1001	4EME POLE OTPS40FPN1	1
	3P	63 A	939291	1SCA105332R1001	INTER. SECT. OT63F3	1
	+ 1P	63 A	939402	1SCA105461R1001	4EME POLE OTPS80FP	1
	3P	125 A	939163	1SCA105033R1001	INTER. SECT. OT125F3	1
	+ 1P	125 A	939226	1SCA105099R1001	4EME POLE OTPS125FP	1
	4P	160 A	F966625	1SCA138215R1001	INTER. SECT. OT160E4	1
	Poignées + axe					
	Cadenassable Modulaire	OT16...40 3 pôles	941869	1SCA108546R1001	POIGNEE OHBS7	1
	Cadenassable Modulaire	OT16...40 4 pôles	941867	1SCA108545R1001	POIGNEE OHBS8	1
	Cadenassable	Sur appareil 63 à 125 A	941879	1SCA108599R1001	POIGNEE OHRS2/1	1
	Axe 180 mm	Déporté	936583	1SCA101659R1001	AXE OXS6X180	1
	Cadenassable	Extérieure IP65 R/J	941226	1SCA105296R1001	POIGNEE OHYS2AJ	1
	Cadenassable	Extérieure IP65 Noire	940978	1SCA105213R1001	POIGNEE OHBS2AJ	1
	Contacts auxiliaires					
	1NO	montage à droite	910244	1SCA022353R4970	CONTACT AUXILIAIRE OA1G10	1
	1NF	montage à gauche	910243	1SCA022353R4890	CONTACT AUXILIAIRE OA1G01	1
	1NO+1NF	pour OT160	912330	1SCA022379R8100	CONTACT AUXILIAIRE OA2G11	1
(1) Poignée non cadennassable.						

Montage sur platine - In>160 A

Blocs de coupure + axe + poignée déportée						
	4P	160 A / 250 A	922598	1SCA022710R0520	INTER. SECT. OT250E04P	1
	4P	400 A	923078	1SCA022719R1810	INTER. SECT. OT400E04P	1
	3P	630 A	923047	1SCA022718R8940	INTER. SECT. OT630E03P	1
	4P	630 A	923080	1SCA022719R2030	INTER. SECT. OT630E04P	1
	3P	800 A	923052	1SCA022718R9410	INTER. SECT. OT800E03P	1
	4P	800 A	923081	1SCA022719R2110	INTER. SECT. OT800E04P	1
	3P	1250 A	930933	1SCA022860R6230	INTER. SECT. OT1250E03P	1
	4P	1250 A	930934	1SCA022860R6310	INTER. SECT. OT1250E04P	1

Accessoires

	Contacts auxiliaires					
	1NO	-	910244	1SCA022353R4970	CONTACT AUXILIAIRE OA1G10	1
	1NF	-	914199	1SCA022456R7410	CONTACT AUXILIAIRE OA3G01	1
	Cache-bornes					
	4P	160 A-250 A	923702	1SCA022731R8230	OTS250G1L/4	1
	4P	400 A	923865	1SCA022736R9490	OTS400G1L/4	1
	3P	630 A-800 A	925287	1SCA022776R7890	OTS800G1L/3	1
	4P	630 A-800 A	925288	1SCA022776R7970	OTS800G1L/4	1
	3P	1000 A-1250 A	933878	1SCA022871R9510	OTS1600G1L/3	1
	4P	1000 A-1250 A	933880	1SCA022871R9780	OTS1600G1L/4	1

Relais différentiels

RD3 - Sensibilité = 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 30 A						
	-	-	420102	2CSJ201001R0002	RELAIS DIFFERENTIEL RD3	1
Tores associés RD3						
	In	Diamètre				
	Version modulaire	ø29 mm	T202070	2CSM029000R1211	TORE RD TRM MODULAIRE Ø29 MM	1
	75 A	ø35 mm	T202030	2CSG035100R1211	TORE RD TR1 D35 MM	1
	85 A	ø60 mm	T202040	2CSG060100R1211	TORE RD TR2 D60 MM	1
	160 A	ø80 mm	T202050	2CSG080100R1211	TORE RD TR3 D80 MM	1
	250 A	ø110 mm	T202060	2CSG110100R1211	TORE RD TR4 D110 MM	1
	400 A	ø160 mm	T274350	2CSG160100R1211	TORE TR160 DIA 160MM	1
	630 A	ø210 mm	T202480	2CSG210100R1211	TORE RD TR5C Ø210 MM	1

Caractéristiques	Article	Réf. internationale @	Désignation	Col.
------------------	---------	-----------------------	-------------	------

Alimentation 24 V DC



Modulaire mono 230 V / 24 V DC

Isolation	In				
Sans	0.42 A	144002	1SVR427041R0000	CP-D 24VDC/0.42A	1
Sans	1.32 A	144003	1SVR427043R0100	CP-D 24VDC/1.32A	1
Sans	2.5 A	144004	1SVR427044R0200	CP-D 24VDC/2.5A	1
Sans	4.2 A	144005	1SVR427045R0400	CP-D 24VDC/4.2A	1

Relayage



Relais contrôle courant monophasé (AC / DC)

Plage de mesure	Alimentation				
3-30 mA; 10-100 mA ; 0,1-1 A	24-240 V AC / DC	273084006	1SVR730840R0600	Relais Contrôle CM-SRS.M1S	1
0,3-1,5 A ; 1-5 A ; 3-15 A	24-240 V AC / DC	273084007	1SVR730840R0700	Relais Contrôle CM-SRS.M2S	1

Relais contrôle tension monophasé (AC / DC)

3-30 V ; 6-60 V ; 30-300 V ; 60-600 V	24-240 V AC / DC	273083005	1SVR730830R0500	Relais Contrôle CM-ESS.MS	1
---------------------------------------	------------------	-----------	-----------------	---------------------------	---

Relais contrôle tension triphasé

Fonction	Tension mesure = tension alimentation				
Défaillance de phase	3x200-500 V AC	273082493	1SVR730824R9300	Relais Contrôle CM-PFS.S	1
Surtensions et sous-tensions	3x200-500 V AC	273079433	1SVR730794R3300	Relais Contrôle CM-PVS.41S	1
Multifonctions	3x200-500 V AC	273088433	1SVR730884R3300	Relais Contrôle CM-MPS.41S	1

Relais débrochables (4RT)

Relais avec LED	24 V AC	240561301	1SVR405613R0100	CR-M024AC4L	10
Relais avec led	24 V DC	240561311	1SVR405613R1100	CR-M024DC4L	10
Relais avec led	230 V AC	240561331	1SVR405613R3100	CR-M230AC4L	10
Socle Standard	-	240565130	1SVR405651R3000	CR-M4SS	10

Commande et signalisation monobloc - IP67

Boutons-poussoirs impulsifonnels - D=22 mm



Contact	Couleur				
1NO	Noir	840006	1SFA619100R1016	CP1-10B-10	10
1NO	Vert	840002	1SFA619100R1012	CP1-10G-10	10
1NF	Rouge	840015	1SFA619100R1041	CP1-10R-01	10

Commutateurs - D=22 mm



2 positions - 1NO

90°	Noir	840160	1SFA619201R1016	C2SS2-10B-10	10
45°	Noir	840145	1SFA619200R1016	C2SS1-10B-10	10



3 positions - 2NO

-	Noir	840189	1SFA619210R1026	C3SS1-10B-20	10
---	------	--------	-----------------	--------------	----

Arrêts d'urgence à rotation - D=40 mm



En saillie

1NO + 1NF	Rouge	840261	1SFA619550R1071	CE4T-10R-11	1
-	-	00004	SK615546-4	ETIQUETTE [ARRÊT D'URGENCE]	1

En boîtier

1NO + 2NF	Rouge	840501	1SFA611821R1024	MEPY1-1024	1
-----------	-------	--------	-----------------	------------	---

Voyants lumineux à LED - 24 V DC - D=22 mm



24 V DC	Rouge	841748	1SFA619403R5021	CL2-502R	10
24 V DC	Vert	841756	1SFA619403R5022	CL2-502G	10
24 V DC	Blanc	841749	1SFA619403R5028	CL2-502C	10

Voyants lumineux à LED - 230 V AC - D=22 mm

230 V AC	Rouge	841777	1SFA619403R5231	CL2-523R	10
230 V AC	Vert	841783	1SFA619403R5232	CL2-523G	10
230 V AC	Blanc	841779	1SFA619403R5238	CL2-523C	10

Porte-étiquette

Diamètre 22mm	Noir	840267	1SFA616920R8120	KA1-8120	10
---------------	------	--------	-----------------	----------	----

Caractéristiques	Article	Réf. internationale @	Désignation	Col.
------------------	---------	-----------------------	-------------	------

Protection moteur CVC
Disjoncteurs 3P - poignée rotative - modulaire



Puissance (AC-3)	In max				
0.06 kW	0.25 A	141101	1SAM250000R1002	MS116 0.25A	1
0.09 kW	0.4 A	141102	1SAM250000R1003	MS116 0.4A	1
0.18 kW	0.63 A	141103	1SAM250000R1004	MS116 0.63A	1
0.25 kW	1 A	141104	1SAM250000R1005	MS116 1.0A	1
0.55 kW	1.6 A	141105	1SAM250000R1006	MS116 1.6A	1
0.75 kW	2.5 A	141106	1SAM250000R1007	MS116 2.5A	1
1.5 kW	4 A	141107	1SAM250000R1008	MS116 4.0A	1
2.2 kW	6.3 A	141108	1SAM250000R1009	MS116 6.3A	1
4 kW	10 A	141109	1SAM250000R1010	MS116 10.0A	1
5.5 kW	12 A	141112	1SAM250000R1012	MS116 12.0A	1
7.5 kW	16 A	141110	1SAM250000R1011	MS116 16.0A	1
11 kW	25 A	H440566	1SAM250000R1014	MS116-25.0A	1
15 kW	32 A	H440567	1SAM250000R1015	MS116-32.0A	1

Accessoires disjoncteur moteur MS116



Contacts auxiliaires					
Type	Montage				
1NO + 1NC	Frontal	141120	1SAM201901R1001	HKF1-11	10
1NO + 1NC	Latéral	141121	1SAM201902R1001	HK1-11	10
1SD	Latéral	141124	1SAM201903R1001	SK1-11	10
Bobines déclenchement 230 V AC					
Émission	Latéral	141117	1SAM201910R1003	AA1-230	1
Manque	Latéral	141131	1SAM201904R1005	UA1-230V	10

Contacteurs
Contacteurs moteurs CVC



Mini-contacteurs 3P - montage sur platine - 1NO					
Alimentations 24 V DC					
Puissance (AC-3)	Contact				
4 kW	1NO	09311	GJL1213001R0101	BC6-30-10 24V DC	10
5.5 kW	1NO	09921	GJL1313001R0101	BC7-30-10 24V DC	10
Alimentations 230 V AC					
4 kW	1NO	09160	GJL1211001R8100	B6-30-10 230V 40/450HZ	10
5.5 kW	1NO	09800	GJL1311001R8100	B7-30-10 230V 40/450HZ	10



Contacteurs 3P - modulaire - auxiliable					
Alimentations 24-60 V AC / DC					
4 kW	1NO	H311321	1SBL136001R2110	AF09Z-30-10 24/20-60V AC/DC	1
5.5 kW	1NO	H311351	1SBL156001R2110	AF12Z-30-10 24/20-60V AC/DC	1
7.5 kW	1NO	H311381	1SBL176001R2110	AF16Z-30-10 24/20-60V AC/DC	1
11 kW	Sans	H311411	1SBL236001R2100	AF26Z-30-00 24/20-60V AC/DC	1
15 kW	Sans	H311441	1SBL276001R2100	AF30Z-30-00 24/20-60V AC/DC	1
Alimentations 100-250 V AC / DC					
4 kW	1NO	H311003	1SBL137001R1310	AF09-30-10 100-250V AC/DC	1
5.5 kW	1NO	H311033	1SBL157001R1310	AF12-30-10 100-250V AC/DC	1
7.5 kW	1NO	H311063	1SBL177001R1310	AF16-30-10 100-250V AC/DC	1
11 kW	Sans	H311093	1SBL237001R1300	AF26-30-00 100-250V AC/DC	1
15 kW	Sans	H311123	1SBL277001R1300	AF30-30-00 100-250V AC/DC	1
Contacts auxiliaires					
2NO + 2NC	Frontal	H313012	1SBN010140R1022	CA4-22E (AF09 - AF16)	1
2NO + 2NC	Frontal	H313016	1SBN010140R1122	CA4-22M (AF26 - AF30)	1

Contacteurs tétrapolaires



In (AC-1)>125 A - montage sur rail DIN ou platine					
Contacteurs 4P - 100-250 V AC / DC - Gamme AF					
In (AC-1)	Contact				
70 A	Sans	H313353	1SBL347201R1300	AF40-40-00-13	1
100 A	Sans	H313363	1SBL367201R1300	AF52-40-00-13	1
125 A	Sans	H313373	1SBL397201R1300	AF80-40-00-13	1

Accessoires communs - Contacts auxiliaires



1NO	Frontal	H313000	1SBN010110R1010	CA4-10	1
1NC	Frontal	H313002	1SBN010110R1001	CA4-01	1
1NO + 1NC	Latéral	H313004	1SBN010120R1011	CAL4-11	1

Caractéristiques			Article	Réf. internationale @	Désignation	Col.
Coffrets plastiques						
Coffrets Gale'O						
	Coffrets					
	IP30	13	799221	1SPE007714F0131	COFFRET GALEO13 1R 13 MOD	1
	IP30	26	799222	1SPE007714F0132	COFFRET GALEO13 2R 26 MOD	1
	IP30	39	799223	1SPE007714F0133	COFFRET GALEO13 3R 39 MOD	1
	IP30	52	799224	1SPE007714F0134	COFFRET GALEO13 4R 52 MOD	1
	Portes					
	IP40	Transparente	799131	1SPE007714F0211	PORTE TRANS. GALEO13 1R	1
	IP40	Transparente	799132	1SPE007714F0212	PORTE TRANS. GALEO13 2R	1
	IP40	Transparente	799133	1SPE007714F0213	PORTE TRANS. GALEO13 3R	1
	IP40	Transparente	799134	1SPE007714F0214	PORTE TRANS. GALEO13 4R	1
	Accessoires Gale'O uniquement					
	-	-	190030	ABB27430	KIT REHAUSSE GALE'O 1 RANGEE	1
	-	-	190031	ABB27431	KIT REHAUSSE GALE'O 2 RANGEES	1
	-	-	190032	ABB27432	KIT REHAUSSE GALE'O 3 RANGEES	1
	-	-	190033	ABB27433	KIT REHAUSSE GALE'O 4 RANGEES	1
	-	-	798831	1SPE007714F0712	BORNIER TRIPHASE GALEO13 COMPL	1
	-	-	798830	1SPE007714F0711	SUPP. BORNIER TRI. GALEO13	5
	-	-	798898	1SPE007714F0717	SACHET CHARNIERE GALEO	1
	-	-	798690	1SPE007710F0420	SERRURE A CLE GALEO / ALPHA	1
	-	-	798826	1SPE007714F0707	B.NEUTRE BLEU GALEO 5X25 + 1X3	5
	-	-	798827	1SPE007714F0708	B.PHASE MARRON GALEO 5X25 + 1X	5
	-	-	798828	1SPE007714F0709	B.PHASE GRIS GALEO 5X25 + 1X35	5
	-	-	798829	1SPE007714F0710	B.PHASE NOIR GALEO 5X25 + 1X35	5
	-	-	798820	1SPE007714F0701	OBTURATEURS 13 MODULES	5
	-	-	798825	1SPE007714F0706	B.TERRE GALEO 16X4 + 4X25	2

Caractéristiques	Article	Réf. internationale @	Désignation	Col.
------------------	---------	-----------------------	-------------	------

Coffrets étanches

Coffret Mistral 65 IP65






Coffrets+portes fumées

IP65	12	151221	1SLM006501A1212	COFF. MISTRAL65 1x12M+BORNIERS	1
IP65	18	151222	1SLM006501A1213	COFF. MISTRAL65 1x18M+BORNIERS	1
IP65	36	151224	1SLM006501A1215	COFF. MISTRAL65 2x18M+BORNIERS	1
IP65	54	151227	1SLM006501A1218	COFF. MISTRAL65 3x18M+BORNIERS	1
IP65	72	151228	1SLM006501A1219	COFF. MISTRAL65 4x18M+BORNIERS	1

Accessoires Mistral65

-	-	151927	1SL1927A00	PATTES DE FIXATION MURALE	1
-	-	151929	1SL1929A00	OBTURATEUR 1 x 12 MODULES	5
-	-	151931	1SL1931A00	SERRURE A CLE	1
-	-	151935	1SL1935A00	EMBOUTS A PERFORATION DIRECTE DIAM16	10
-	-	151936	1SL1936A00	EMBOUTS A PERFORATION DIRECTE DIAM20	10
-	-	151937	1SL1937A00	EMBOUTS A PERFORATION DIRECTE DIAM25	10
-	-	151938	1SL1938A00	EMBOUTS A PERFORATION DIRECTE DIAM32	5
-	-	F713044	1SPE007715F5009	SERRURE À CLÉ GRISE MISTRAL41W	1
-	-	F713371	1SPE007715F0771	BORNIER NEUTRE-5X25MM ² +1X35MM ²	5
-	-	F713372	1SPE007715F0772	BORNIER PH MARRON-5X25MM ² +1X35MM ²	5
-	-	F713373	1SPE007715F0773	BORNIER PH GRIS-5X25MM ² +1X35MM ²	5
-	-	F713374	1SPE007715F0774	BORNIER PH NOIR-5X25MM ² +1X35MM ²	5
-	-	799213	1SPE007715F9717	BORNIER TERRE-20X4MM ² +6X25MM ²	5
-	-	799199	1SPE007715F0753	PONT POUR BORNIERS MISTRAL-18M	5

Coffrets Gemini IP66



Coffrets+portes opaques

Hauteur	Nbre Module				
IP66	24	150201	1SL0201A00	COFFRET PTE OPAQUE GEMINI-T1	1
IP66	54	150202	1SL0202A00	COFFRET PTE OPAQUE GEMINI-T2	1
IP66	72	150203	1SL0203A00	COFFRET PTE OPAQUE GEMINI-T3	1
IP66	96	150204	1SL0204A00	COFFRET PTE OPAQUE GEMINI-T4	1
IP66	120	150205	1SL0205A00	COFFRET PTE OPAQUE GEMINI-T5	1

Kits montage complémentaire

Montants verticaux

300 mm	24	150283	1SL0283A00	MONTANTS VERTICAUX GEMINI-T1	1
450 mm	54	150284	1SL0284A00	MONTANTS VERTICAUX GEMINI-T2	1
600 mm	72/96	150285	1SL0285A00	MONTANTS VERTICAUX GEMINI-T3/4	1
600 mm	120	150286	1SL0286A00	MONTANTS VERTICAUX GEMINI-T5	1

Plastrons + rail DIN

150 mm	12	150307	1SL0307A00	KIT DIN+RAIL H150 GEMINI-T1	1
150 mm	18	150308	1SL0308A00	KIT DIN+RAIL H150 GEMINI-T2/3	1
150 mm	24	150309	1SL0309A00	KIT DIN+RAIL H150 GEMINI-T4/5	1

Plastrons pleins

150 mm	12	150324	1SL0324A00	PLASTRON PLEIN H150 GEMINI-T1	1
150 mm	18	150325	1SL0325A00	PLASTRON PLEIN H150 GEMINI-T23	1
150 mm	24	150326	1SL0326A00	PLASTRON PLEIN H150 GEMINI-T45	1

Rails DIN

150 mm	12	150290	1SL0290A00	RAIL DIN- GEMINI-T1	1
150 mm	18	150291	1SL0291A00	RAIL DIN- GEMINI-T2/3	1
150 mm	24	150292	1SL0292A00	RAIL DIN- GEMINI-T4/5	1

Autres accessoires

Pattes fixation + serrure

-	-	150340	1SL0340A00	POIGNEE + SERRURE GEMINI	1
-	-	150342	1SL0342A00	PATTES FIX. MURALE GEMINI	1

Caractéristiques	Article	Réf. internationale @	Désignation	Col.
------------------	---------	-----------------------	-------------	------

Armoires murales monoblocs - Type A - IP43 - In≤250 A

Armoires sans gaine à câbles - Classe 2 - L=550 mm



Armoire+porte+plastron/rail modulaire

Rangée à équiper	Hauteur				
Aucune	500 mm	173024	2CPX073024R9999	ARMOIRE TYPE A IP43 3R L=550	1
2R	800 mm	170780	2CPX070780R9999	ARMOIRE TYPE A IP43 4R L=550	1
2R	950 mm	170781	2CPX070781R9999	ARMOIRE TYPE A IP43 5R L=550	1

Compléments pour armoire sans gaine à câbles L=550 mm

Kit tarif bleu monophasé

Nombre rangée	Largeur				
2R	250 mm	170802	2CPX070801R9999	KIT PLATINE COMPT ELECTR. MONO	1

Kits boîtier moulé

2R	250 mm	162605	2CPX041643R9999	KIT XT1 + XT3 AVEC OU SANS DIFF	1
2R	250 mm	142906	2CPX042906R9999	KIT XT2 4P	1

Kits modulaire

2R	250 mm	141654	2CPX041654R9999	KIT MODULAIRE 2R LARGEUR 270MM	1
2R	250 mm	173118	2CPX073118R9999	KIT TOUT MODULAIRE 2R 2X24MOD	1

Kit jeux de barres

2R	250 mm	162291	2CPX041648R9999	JEU DE BARRE 250A	1
----	--------	--------	-----------------	-------------------	---

*Commander en plus la référence 162611

Armoires avec gaine à câbles - Classe 2 - L=800 mm



Rangée à équiper	Hauteur				
4R	650 mm	170770	2CPX070770R9999	ARMOIRE TYPE A IP43 4R L=800	1
5R	800 mm	170771	2CPX070771R9999	ARMOIRE TYPE A IP43 5R L=800	1
6R	950 mm	170772	2CPX070772R9999	ARMOIRE TYPE A IP43 6R L=800	1

Compléments pour armoire avec gaine à câbles L=800 mm

Kits tarif bleu tétrapolaire

Nombre rangée	Largeur				
3R	250 mm	170797	2CPX070797R9999	KIT PLATINE COMPT ELECTR. TRI (sans platine téléreport)	1

Kits boîtier moulé

2R	300 mm	162605	2CPX041643R9999	KIT XT1 + XT3 AVEC OU SANS DIFF	1
2R	300 mm	142906	2CPX042906R9999	KIT XT2 SANS DIFF	1
3R	450 mm	142907	2CPX042907R9999	KIT XT2 + DIFF	1
2R	300 mm	142908	2CPX042908R9999	KIT XT4 SANS DIFF	
3R	450 mm	142909	2CPX042909R9999	KIT XT4 + DIFF	1

Kits modulaires

1R	150 mm	162609	2CPX041650R9999	KIT MODULAIRE 1R GAINÉ A CABLE	1
2R	300 mm	141654	2CPX041654R9999	KIT MODULAIRE 2R GAINÉ A CABLE	1
3R	450 mm	162610	2CPX041660R9999	KIT MODULAIRE 3R GAINÉ A CABLE	1

Kits multifonctions

2R	300 mm	141710	2CPX041710R9999	KIT MULTIFONCT 2R GAINÉ CABLE	1
3R	450 mm	141713	2CPX041713R9999	KIT MULTIFONCT 3R GAINÉ CABLE	1

Plastrons pleins

1R	150 mm	162606	2CPX041677R9999	PLASTRON PLEIN 1R GAINÉ CABLE	1
2R	300 mm	162607	2CPX041683R9999	PLASTRON PLEIN 2R GAINÉ CABLE	1
3R	450 mm	162608	2CPX041689R9999	PLASTRON PLEIN 3R GAINÉ CABLE	1

Kit jeux de barres

2R	300 mm	162291	2CPX041648R9999	JEU DE BARRE 250A GAINÉ CABLE	1
----	--------	--------	-----------------	-------------------------------	---

*Commander en plus la référence 162611

Accessoires Type A



Pattes de fixation

-	-	173668	2CPX073668R9999	PATTE FIXATION MURAL TYPE A	1
---	---	--------	-----------------	-----------------------------	---



Borniers de terre

-	-	164983	2CPX064983R9999	SUPPORT BORNIER DE TERRE	1
-	-	799212	1SPE007715F9716	BORNIER T 17X4 MM² + 5X25 MM²	5
-	-	799213	1SPE007715F9717	BORNIER T 20X4 MM² + 6X25 MM²	5
-	-	162763	2CPX062763R9999	CAVALIER BORNIER T	10



Divers

-	-	138233	2CPX038233R9999	PORTE PLANS A4	1
-	-	138479	2CPX038479R9999	SERRURE A CLE TYPE A ZB111	1
-	-	172155	2CPX062336R9999	BRACELET GUIDE FIL.	10
-	-	173733	2CPX062384R9999	OBTURATEUR 12MOD GRIS	5
-	-	173667	2CPX073667R9999	PLAQUE ENTREES SOUPLES TYPE A	1



Caractéristiques	Article	Réf. internationale @	Désignation	Col.
------------------	---------	-----------------------	-------------	------

Armoires murales monoblocs - Twinline N - IP55 - In≤250 A


Armoires sans gaine à câbles - Classe 2 - L=550 mm

	Armoire+porte+plastron/rail modulaire					
	Rangée à équiper	Hauteur				
	2R	1400 mm	D770553	2CPX070553R9999	ARMOIRE TWINLINE N IP55 8R L=550	1

Compléments pour armoire sans gaine à câbles L=550 mm





Kit tarif bleu monophasé						
Nombre rangée	Largeur					
2R	250 mm	170802	2CPX070801R9999	KIT PLATINE COMPT ELECTR. MONO		1
Kits boîtier moulé						
2R	250 mm	162605	2CPX041643R9999	KIT XT1 + XT3 AVEC OU SANS DIFF		1
2R	250 mm	142906	2CPX042906R9999	KIT XT2 4P		1
Kits modulaire						
2R	250 mm	141654	2CPX041654R9999	KIT MODULAIRE 2R LARGEUR 270MM		1
2R	250 mm	173118	2CPX073118R9999	KIT TOUT MODULAIRE 2R 2X24MOD		1
Kit jeux de barres						
2R	250 mm	162291	2CPX041648R9999	JEU DE BARRE 250A		1
*Commander en plus la référence 162611						


Accessoires Twinline N

	Pattes de fixation					
	-	-	173676	2CPX073676R9999	PATTE FIXATION MURAL TWINLINE N	1
	Borniers de terre					
	-	-	164983	2CPX064983R9999	SUPPORT BORNIER DE TERRE	1
	-	-	799212	1SPE007715F9716	BORNIER T 17X4 MM² + 5X25 MM²	5
	-	-	799213	1SPE007715F9717	BORNIER T 20X4 MM² + 6X25 MM²	5
	-	-	162763	2CPX062763R9999	CAVALIER BORNIER T	10
	Divers					
	-	-	138233	2CPX038233R9999	PORTE PLANS A4	1
	-	-	173128	2CPX073128R9999	SERRURE A CLE FRLOCK	1
	-	-	172155	2CPX062336R9999	BRACELET GUIDE FIL.	10
	-	-	173733	2CPX062384R9999	OBTURATEUR 12MOD GRIS	5
	-	-	173667	2CPX073667R9999	PLAQUE ENTREES SOUPLES TYPE A	1

Armoires en kit - ArTu L


Armoires murales en kit - ArTu L - In≤400 A - Icu=25 kA


Armoires murales - L=600 mm - H≤1200 mm						
	Base+fond+toit					
	IP	Hauteur				
	IP31	800 mm	661840	SL0800	KIT BASE CELLULE H=800X600	1
	IP31	1000 mm	661838	SL1000	KIT BASE CELLULE H=1000X600	1
	IP31	1200 mm	661837	SL1200	KIT BASE CELLULE H=1200X600	1
	Portes pleines					
	IP43	800 mm	661856	PC0801	PORTE PLEINE 800X600	1
	IP43	1000 mm	661854	PC1001	PORTE PLEINE 1000X600	1
	IP43	1200 mm	661852	PC1201	PORTE PLEINE 1200X600	1
	Gaines à câbles murales externes L=300 mm - H≤1200 mm					
	Base+fond+toit					
	IP31	800 mm	661896	VC0800	KIT BASE GAINÉ H=800	1
	IP31	1000 mm	661894	VC1000	KIT BASE GAINÉ H=1000	1
	IP31	1200 mm	661892	VC1200	KIT BASE GAINÉ H=1200	1
	Montants de juxtaposition					
	IP31	800 mm	661880	MI0800	MONTANT INTER. H=800	1
	IP31	1000 mm	661878	MI1000	MONTANT INTER. H=1000	1
	IP31	1200 mm	661876	MI1200	MONTANT INTER. H=1200	1
	Portes pleines					
	IP43	800 mm	661864	PC0802	PORTE PLEINE 800X300	1
	IP43	1000 mm	661862	PC1002	PORTE PLEINE 1000X300	1
	IP43	1200 mm	661860	PC1202	PORTE PLEINE 1200X300	1
	Panneaux latéraux muraux					
	IP31	800 mm	661872	MC0800	PANNEAUX LAT. FIXE H=800	1
	IP31	1000 mm	661870	MC1000	PANNEAUX LAT. FIXE H=1000	1
	IP31	1200 mm	661868	MC1200	PANNEAUX LAT. FIXE H=1200	1
Profilés de finition IP31 (version sans porte)						
Profilés de finition IP31 - verticaux (version sans porte)						
Montants extérieurs						
	Simple	800 mm	670643	IP0800	PROFILE V IP31 H=800MM ARTU	1
	Simple	1000 mm	670645	IP1000	PROFILE V IP31 H=1000MM ARTU	1
	Simple	1200 mm	670647	IP1200	PROFILE V IP31 H=1200MM ARTU	1
Montants couplés						
	Double	800 mm	670655	IP0801	PROFILE DBLE V IP31 H=800MM	1
	Double	1000 mm	670657	IP1001	PROFILE DBLE V IP31 H=1000MM	1
	Double	1200 mm	670659	IP1201	PROFILE DBLE V IP31 H=1200MM	1
Profilés de finition IP31 - horizontaux (version sans porte)						
	Horizontal	300 mm	661816	IP0602	PROFILE H IP31 L=300MM ARTU	1
	Horizontal	600 mm	661814	IP0601	PROFILE H IP31 L=600MM ARTU	1


Caractéristiques	Article		Réf. internationale @	Désignation	Col.
Armoires au sol en kit - ArTu L - In≤630 A - Icu=35 kA					
					
Armoires au sol - L=600 mm - H≤2000 mm					
Base+fond+toit					
IP31	1600 mm	661604	SL1600	KIT BASE CELLULE H=1600X600	1
IP31	1800 mm	661606	SL1800	KIT BASE CELLULE H=1800X600	1
IP31	2000 mm	661790	SL2000	KIT BASE CELLULE H=2000X600	1
Porte pleine					
IP43	1600 mm	661555	PC1601	PORTE PLEINE 1600X600	1
IP43	1800 mm	661557	PC1801	PORTE PLEINE 1800X600	1
IP43	2000 mm	661796	PC2001	PORTE PLEINE 2000X600	1
Armoires au sol - L=800 mm - H≤2000 mm					
Base+fond+toit					
IP31	1600 mm	671068	SL1608	KIT BASE CELLULE H=1600X800	1
IP31	1800 mm	671069	SL1808	KIT BASE CELLULE H=1800X800	1
IP31	2000 mm	671070	SL2008	KIT BASE CELLULE H=2000X800	1
Portes pleines					
IP43	1600 mm	671016	PC1636	PORTE PLEINE 1600X800	1
IP43	1800 mm	671017	PC1836	PORTE PLEINE 1800X800	1
IP43	2000 mm	671018	PC2035	PORTE PLEINE 2000X800	1
Gaines internes L=200 mm					
IP43	1600 mm	671040	VC1625	KIT BASE GAINÉ INT H=1600	1
IP43	1800 mm	671061	VC1825	KIT BASE GAINÉ INT H=1800	1
IP43	2000 mm	671062	VC2025	KIT BASE GAINÉ INT H=2000	1
Gaines à câbles externes - L=300 mm - H≤2000 mm					
Base+fond+toit					
IP	Hauteur				
IP31	1600 mm	661628	VC1600	KIT BASE GAINÉ H=1600	1
IP31	1800 mm	661630	VC1800	KIT BASE GAINÉ H=1800	1
IP31	2000 mm	661788	VC2000	KIT BASE GAINÉ H=2000	1
Montants de juxtaposition					
IP31	1600 mm	661610	MI1600	MONTANT INTER. H=1600	1
IP31	1800 mm	661612	MI1800	MONTANT INTER. H=1800	1
IP31	2000 mm	661784	MI2000	MONTANT INTER. H=2000	1
Contre-portes					
IP31	1800 mm	603612	PO1831	CONTRE-PORTE 1800X300	1
IP31	2000 mm	603615	PO2031	CONTRE-PORTE 2000X300	1
Portes pleines					
IP43	1600 mm	661582	PC1602	PORTE PLEINE 1600X300	1
IP43	1800 mm	661584	PC1802	PORTE PLEINE 1800X300	1
IP43	2000 mm	661794	PC2002	PORTE PLEINE 2000X300	1
Accessoires de montage - armoire au sol ArTu L					
Panneaux latéraux					
IP	Hauteur				
IP31	1600 mm	661622	LF1600	PANNEAUX LAT. 1600X240 ARTU L	1
IP31	1800 mm	661624	LF1800	PANNEAUX LAT. 1800X240 ARTU L	1
IP31	2000 mm	661786	LF2000	PANNEAUX LAT. 2000X240 ARTU L	1
Profilés de finition IP31 - verticaux (version sans porte)					
Montants extérieurs					
Simple	1600 mm	670651	IP1600	PROFILE V IP31 H=1600MM ARTU	1
Simple	1800 mm	661690	IP1800	PROFILE V IP31 H=1800MM ARTU	1
Simple	2000 mm	661804	IP2000	PROFILE V IP31 H=2000MM ARTU	1
Montants couplés					
Double	1600 mm	670663	IP1601	PROFILE DBLE V IP31 H=1600MM	1
Double	1800 mm	661696	IP1801	PROFILE DBLE V IP31 H=1800MM	1
Double	2000 mm	661806	IP2001	PROFILE DBLE V IP31 H=2000MM	1
Profilés de finition IP31 - horizontaux (version sans porte)					
Horizontal	300 mm	661816	IP0602	PROFILE H IP31 L=300MM ARTU	1
Horizontal	600 mm	661814	IP0601	PROFILE H IP31 L=600MM ARTU	1
Horizontal	800 mm	670992	IP0604	PROFILE H IP31 L=800MM ARTU	1
Socles					
Pieds					
Gaine	-	661684	ZL3000	SOCLE GAINÉ (X2)	1
Armoire	-	661678	ZL1000	SOCLE STRUCTURE / GAINÉ (X2)	1
Cache-socles					
Utilisation	Largeur				
Gaine	300 mm	661682	ZL2001	CACHE SOCLE GAINÉ (X2)	1
Armoire	600 mm	661680	ZL1001	CACHE SOCLE CELLULE L=600 (X2)	1
Armoire	800 mm	671073	ZL1101	CACHE SOCLE CELLULE L=800 (X2)	1


Caractéristiques	Article	Réf. internationale @	Désignation	Col.
------------------	---------	-----------------------	-------------	------


Montage de l'appareillage - ArTu L





















Armoires murale/sol - L=600 mm ou L=800 mm avec gaine à câbles interne

Rail DIN pour modulaire

Centrée	150 mm	661703	GD1520	KIT DIN 24 MOD. L=600MM L	1
---------	--------	--------	--------	---------------------------	---

Plastrons modulaires

Centrée	150 mm	661508	PM1500	PLASTRON 1R 24 MOD. 150X600	1
Centrée	200 mm	603606	PM2624	PLASTRON 1R 24 Mod. 200X600	1
Centrée	300 mm	603723	PM3624	PLASTRON 1R 24 Mod. 300X600	1

Kits de montage boîtier moulé Tmax (platine + plastron)

XT1 - In=160 A - TMD

Horizontal	200 mm	676031	LX1000	KIT H XT1 L=600 ARTU L	1
------------	--------	--------	--------	------------------------	---

XT2 - In=160 A - Électronique

Horizontal	200 mm	676034	LX2000	KIT H XT2 L=600 ARTU L	1
Horizontal	200 mm	676035	LX2004	KIT H XT2+RC L=600 ARTU L	1
Vertical	200 mm	676951	LX2001	KIT V XT2 L=600 ARTU L	1

XT4 - In=250 A - Électronique

Horizontal	200 mm	676041	LX4003	KIT H XT4 L=600 ARTU L	1
Horizontal	200 mm	676042	LX4004	KIT H XT4+RC L=600 ARTU L	1
Vertical	300 mm	676055	LX4005	KIT V XT4 L=600 ARTU L	1
Vertical	400 mm	676057	LX4006	KIT V XT4+RC L=600 ARTU L	1

T5 In=400 A / 630 A

Horizontal	300 mm	667123	LK5003	KIT H T5 L=600 ARTU L	1
Horizontal	300 mm	667172	LK5004	KIT H T5+RC L=600 ARTU L	1
Vertical	400 mm	667125	LK5005	KIT V T5 L=600 ARTU L	1
Vertical	500 mm	667174	LK5006	KIT V T5+RC L=600 ARTU L	1

Garnitures pour disjoncteur Tmax XT 3P

XT1	3P -> 4P	AD3305	1STQ009216A0000	HABILLAGE XT1 3P	1
XT2	3P -> 4P	AD3306	1STQ009217A0000	HABILLAGE XT2 3P	1
XT4	3P -> 4P	AD3308	1STQ009219A0000	HABILLAGE XT4 3P	1

Kit de montage interrupteur OT (platine + plastron)

Vertical	300 mm	671124	KO1260	KIT V OT200/400 300X600 L	1
----------	--------	--------	--------	---------------------------	---

Kits tarif jaune Tmax (platine+plastron)

Horizontal	200 mm	676868	KJ0011	KIT TJ H XT2+DIFF 600X200MM	1
Horizontal	200 mm	676870	KJ0013	KIT TJ H XT4+DIFF 600X200MM	1
Vertical	400 mm	676871	KJ0014	KIT TJ V T5+DIFF 600X400MM	1

Platines pleines pour appareillage non modulaire


-	200 mm	661586	PF1002	PLATINE PLEINE 200X600 L	1
---	--------	--------	--------	--------------------------	---


Plastrons pleins


-	50 mm	661551	PC1050	PLASTRON PLEIN 50X600	1
-	100 mm	602520	PC1600	PLASTRON PLEIN 100X600	1
-	150 mm	661549	PC1150	PLASTRON PLEIN 150X600	1
-	200 mm	602523	PC2600	PLASTRON PLEIN 200X600	1
-	300 mm	602526	PC3600	PLASTRON PLEIN 300X600	1


Plastrons pleins emboutis (boutonnerie ou poignée interrupteur)


-	-	603617	PR2600	PLASTRON PLEIN EMBOUTI 200X600	1
---	---	--------	--------	--------------------------------	---





















Armoires au sol - L=800 mm

Rail DIN pour modulaire

Position	Hauteur				
Centrée	150 mm	669721	GD1530	KIT DIN 24 MOD. L=800	1

Plastrons modulaires

Centrée	150 mm	670733	PM1536	PLASTRON 1R 36 MOD. 150X800	1
Centrée	200 mm	603607	PM2836	PLASTRON 1R 36 Mod. 200X800	1
Centrée	300 mm	660575	PM2315	PLASTRON 1R T3+RC 300X800	1
Excentrée	300 mm	603722	PM3836	PLASTRON 1R 36 Mod. 300X800	1

Kits de montage boîtier moulé Tmax (platine + plastron)

XT1 - In=160 A - TMD

Horizontal	200 mm	676032	LX1100	KIT H XT1 L=800 ARTU L	1
------------	--------	--------	--------	------------------------	---

XT2 - In=160 A - Électronique

Vertical	200 mm	676952	LX2101	KIT V XT2 L=800 ARTU L	1
----------	--------	--------	--------	------------------------	---

XT4 - In=250 A - Électronique

Horizontal	200 mm	676037	LX3110	KIT H XT3 L=800 ARTU L	1
Horizontal	200 mm	676040	LX3104	KIT H XT3+RC L=800 ARTU L	1

T5 In=400 A / 630 A

Vertical	400 mm	671012	LK5105	KIT V T5 L=800 ARTU L	1
Vertical	500 mm	671013	LK5106	KIT V T5+RC L=800 ARTU L	1

Kit de montage interrupteur OT (platine + plastron)

Vertical	300 mm	671125	KO1280	KIT V OT200/400 300X800 L	1
----------	--------	--------	--------	---------------------------	---

Platines pleines pour appareillage non modulaire

-	200 mm	671019	PF1102	PLATINE PLEINE 200X800 L	1
-	400 mm	671021	PF1104	PLATINE PLEINE 400X800 L	1

Plastrons pleins

-	50 mm	670735	PC0580	PLASTRON PLEIN 50X800	1
-	100 mm	603590	PC1800	PLASTRON PLEIN 100X800	1
-	150 mm	670737	PC1580	PLASTRON PLEIN 150X800	1
-	200 mm	603591	PC2800	PLASTRON PLEIN 200X800	1
-	300 mm	603592	PC3800	PLASTRON PLEIN 300X800	1

Plastrons pleins embouti (boutonnerie ou poignée interrupteur)

-	200 mm	603618	PR2800	PLASTRON PLEIN EMBOUTI 200X800	1
---	--------	--------	--------	--------------------------------	---

Caractéristiques	Article	Réf. internationale @	Désignation	Col.
Gaines à câbles externes - L=300 mm				
Kits de montage boîtier moulé Tmax (platine + plastron)				
XT1 - In=160 A - TMD				
Vertical 200 mm	676045	LX1002	KIT V XT1 F 200X300 L	1
XT2 - In=160 A - Électronique				
Vertical 300 mm	676953	LX2002	KIT V XT2 L=300 ARTU L	1
Vertical 300 mm	676955	LX2008	KIT V XT2+RC L=300 ARTU L	1
XT4 - In=250 A - Électronique				
Vertical 300 mm	676056	LX4007	KIT V XT4 L=300 ARTU L	1
T5 In=400 A / 630 A				
Vertical 400 mm	667127	LK5007	KIT V T5 L=300 ARTU L	1
Vertical 500 mm	667176	LK5008	KIT V T5+RC L=300 ARTU L	1
Kits tarif jaune Tmax+OT (platine+plastron)				
In=160 A				
Vertical 300 mm	676864	KJ0004	KIT TJ XT2+DIFF V 300X300	1
Vertical 300 mm	676862	KJ0002	KIT TJ OT160/250 V 300X300	1
In=250 A				
Vertical 400 mm	676865	KJ0005	KIT TJ XT4+DIFF V 300X400	1
Vertical 300 mm	676862	KJ0002	KIT TJ OT160/250 V 300X300	1
In=400 A				
Vertical 400 mm	676866	KJ0006	KIT TJ T5+DIFF V 300X400	1
Vertical 400 mm	676863	KJ0003	KIT TJ OT400 V 300X400	1
Plastron plein				
- 200 mm	661588	PC2401	PLASTRON PLEIN 200X300	1

Accessoires de montage - armoire ArTu L

Pattes de fixation				
x2 -	661701	AL2000	PATTES FIX. MURAL ARTU L (X2)	1
x2 Cellule couplées	661698	AA1000	PATTES FIX. ET JUXTA. COFFRETS	1
Barreaux de terre				
-	27348	LP101102005/0167	BARRE N/T 14X10 43 DEPARTS	1
- Fond d'armoire	661716	AD1099	EQUERRES RAIL DIN (X2)	1
- Gaine à câble	EV1113	1STQ003737A0000	SUPP. INCL.BORNIER+TERRE (X2)	1
Anneaux de levage				
x4 -	661700	AL1000	ANNEAUX DE LEVAGE (x4)	1
x2 Cellule couplées	661798	AL1001	ANNEAUX DE LEVAGE ET JUXTA.	1

Jeux de barres - ArTu L

Traverses				
Position	Largeur			
Fond d'armoire 300 mm	661598	TL3000	TRAVERSE JDB.LIN GAINÉ	1
Fond d'armoire 600 mm	661596	TL1000	TRAVERSE JDB.LIN STRUCT	1
Fond d'armoire 800 mm	671071	TL1100	TRAVERSE JDB.LIN STRUCT L=800	1
Supports de barre				
Type	In			
Linéaire 630 A	661886	BP0630	2 SUPPORTS BARRE LINEAIRE 630A	1
Escalier 630 A	661890	BP0634	2 SUPPORTS BARRE ESCALIER 630A	1
Barres de cuivre taraudées				
M6 250 A	EV1119	1STQ001014A0000	2 BARRES FILETEES M6 20X5 2M	1
M6 400 A	EV1120	1STQ001015A0000	2 BARRES FILETEES M6 25X5 2M	1

Caractéristiques	Article	Réf. internationale @	Désignation	Col.
------------------	---------	-----------------------	-------------	------

Armoires au sol en kit - Pro E Power

Armoires au sol en kit - Pro E Power - In≤4000 A - Icu=120 kA

Montage de la structure - armoires au sol - L=600 mm

Lot de 4 montants

Matière	Hauteur				
Acier galvanisé	1800 mm	PUPM1800	1STQ007033A0000	MONTANT ACIER GALVA. H=1800	4
Acier galvanisé	2000 mm	PUPM2000	1STQ007034A0000	MONTANT ACIER GALVA. H=2000	4

Traverse de largeur

Matière	Largeur				
Acier galvanisé	600 mm	PCFM0600	1STQ007040A0000	TRAVERSES DE LARGEUR L=600	4

Traverse de profondeur

Courant nominal	Profondeur				
< 1250 A	300 mm	PCFM0300	1STQ007037A0000	TRAVERSES DE PROFONDEUR P=300	4
1250 à 1600 A	500 mm	PCFM0500	1STQ007039A0000	TRAVERSES DE PROFONDEUR P=500	4
1600 à 3200 A	700 mm	PCFM0700	1STQ007046A0000	TRAVERSES DE PROFONDEUR P=700	4
3200 à 4000 A	900 mm	PCFM0900	1STQ007047A0000	TRAVERSES DE PROFONDEUR P=900	4

Portes pleines

IP	Hauteur				
IP41	1800 mm	PDLB1860	1STQ007363A0000	PORTE IP 41 H=1800 L=600	1
IP41	2000 mm	PDLB2060	1STQ007370A0000	PORTE IP 41 H=2000 L=600	1

Habillages de fond

IP	Hauteur				
IP31	1800 mm	PPEA1860	1STQ007633A0000	HABILLAGE DE FOND VENTILE IP31 H=1800 L=600	1
IP31	2000 mm	PPEA2060	1STQ007644A0000	HABILLAGE DE FOND VENTILE IP31 H=2000 L=600	1

Socle 100 mm

Position	Largeur / Profondeur				
4 coins	-	PPAM0100	1STQ007048A0000	CUBE D'ANGLES POUR SOCLE H=100	4
Avant/Arrière	L=600 mm	PPFM1060	1STQ007053A0000	HABILLAGE SOCLE L=600	2
Côté	P=300 mm	PPFM1030	1STQ007050A0000	HABILLAGE SOCLE P=300	2
Côté	P=500 mm	PPFM1050	1STQ007052A0000	HABILLAGE SOCLE P=500	2
Côté	P=700 mm	PPFM1070	1STQ007059A0000	HABILLAGE SOCLE P=700	2
Côté	P=900 mm	PPFM1090	1STQ007060A0000	HABILLAGE SOCLE P=900	2

Base/Toit

Type	Largeur x Profondeur				
Ouvert	600 x 300 mm	PTBO6030	1STQ007148A0000	BASE/TOIT OUVERT 600x300	1
Ouvert	600 x 500 mm	PTBO6050	1STQ007149A0000	BASE/TOIT OUVERT 600x500	1
Ouvert	600 x 700 mm	PTBO6070	1STQ007150A0000	BASE/TOIT OUVERT 600x700	1
Ouvert	600 x 900 mm	PTBO6090	1STQ007151A0000	BASE/TOIT OUVERT 600x900	1

Armoires au sol - L=800 mm ou L=600+200 mm

Lot de 4 montants

Matière	Hauteur				
Acier galvanisé	1800 mm	PUPM1800	1STQ007033A0000	MONTANT ACIER GALVA. H=1800	4
Acier galvanisé	2000 mm	PUPM2000	1STQ007034A0000	MONTANT ACIER GALVA. H=2000	4

Traverse de largeur

Matière					
Acier galvanisé		PCFM0800	1STQ007042A0000	TRAVERSES DE LARGEUR L=800	4

Traverse de profondeur

Courant nominal	Profondeur				
< 1250 A	300 mm	PCFM0300	1STQ007037A0000	TRAVERSES DE PROFONDEUR P=300	4
1250 à 1600 A	500 mm	PCFM0500	1STQ007039A0000	TRAVERSES DE PROFONDEUR P=500	4
1600 à 3200 A	700 mm	PCFM0700	1STQ007046A0000	TRAVERSES DE PROFONDEUR P=700	4
3200 à 4000 A	900 mm	PCFM0900	1STQ007047A0000	TRAVERSES DE PROFONDEUR P=900	4

Portes pleines




IP	Hauteur				
IP41	1800 mm	PDLB1880	1STQ007364A0000	PORTE IP 41 H=1800 L=800	1
IP41	2000 mm	PDLB2080	1STQ007371A0000	PORTE IP 41 H=2000 L=800	1






Habillages de fond

IP	Hauteur				
IP31	1800 mm	PPEA1880	1STQ007636A0000	HABILLAGE DE FOND VENTILE IP31 H=1800 L=800	1
IP31	2000 mm	PPEA2080	1STQ007646A0000	HABILLAGE DE FOND VENTILE IP31 H=2000 L=800	1

Socle 100 mm

Position	Largeur / Profondeur				
4 coins	-	PPAM0100	1STQ007048A0000	CUBE D'ANGLES POUR SOCLE H=100	4
Avant/Arrière	L=800 mm	PPFM1080	1STQ007055A0000	HABILLAGE SOCLE L=800	2
Côté	P=300 mm	PPFM1030	1STQ007050A0000	HABILLAGE SOCLE P=300	2
Côté	P=500 mm	PPFM1050	1STQ007052A0000	HABILLAGE SOCLE P=500	2
Côté	P=700 mm	PPFM1070	1STQ007059A0000	HABILLAGE SOCLE P=700	2
Côté	P=900 mm	PPFM1090	1STQ007060A0000	HABILLAGE SOCLE P=900	2





Caractéristiques	Article	Réf. internationale @	Désignation	Col.
------------------	---------	-----------------------	-------------	------

Base/Toit

Type	Largeur x Profondeur				
Ouvert	800 x 300 mm	PTBO8030	1STQ007156A0000	BASE/TOIT OUVERT 800x300	1
Ouvert	800 x 500 mm	PTBO8050	1STQ007157A0000	BASE/TOIT OUVERT 800x500	1
Ouvert	800 x 700 mm	PTBO8070	1STQ007158A0000	BASE/TOIT OUVERT 800x700	1
Ouvert	800 x 900 mm	PTBO8090	1STQ007159A0000	BASE/TOIT OUVERT 800x900	1
Ouvert + gaine interne	600+200 x 300 mm	PTBO8231	1STQ002076B0000	BASE/TOIT OUVERT 600+200x300	1
Ouvert + gaine interne	600+200 x 500 mm	PTBO8251	1STQ002077B0000	BASE/TOIT OUVERT 600+200x500	1
Ouvert + gaine interne	600+200 x 700 mm	PTBO8271	1STQ002078B0000	BASE/TOIT OUVERT 600+200x700	1
Ouvert + gaine interne	600+200 x 900 mm	PTBO8291	1STQ002079B0000	BASE/TOIT OUVERT 600+200x900	1

Gaine à câbles interne L=200 mm

Type	Hauteur / Profondeur				
Acier galvanisé	H=1800 mm	PUCM1800	1STQ007742A0000	MONTANT GAINÉ A CÂBLES H=1800	1
Acier galvanisé	H=2000 mm	PUCM2000	1STQ007743A0000	MONTANT GAINÉ A CÂBLES H=2000	1
Acier galvanisé	P=300 mm	PCCM0300	1STQ007745A0000	TRAVERSE GAINÉ A CÂBLE P=300	2
Acier galvanisé	P=500 mm	PCCM0500	1STQ007746A0000	TRAVERSE GAINÉ A CÂBLE P=500	2
Acier galvanisé	P=700 mm	PCCM0700	1STQ007747A0000	TRAVERSE GAINÉ A CÂBLE P=700	2
Acier galvanisé	P=900 mm	PCCM0900	1STQ007748A0000	TRAVERSE GAINÉ A CÂBLE P=900	2
IP30 L=200	H=1800 mm	PDCB1820	1STQ007753A0000	PORTE INTERNE GAINÉ A CÂBLE H=1800 L=200	1
IP30 L=200	H=2000 mm	PDCB2020	1STQ007755A0000	PORTE INTERNE GAINÉ A CÂBLE H=2000 L=200	1

Armoires au sol - L=1000 mm ou L=600+400 mm

Lot de 4 montants

Matière	Hauteur				
Acier galvanisé	1800 mm	PUPM1800	1STQ007033A0000	MONTANT ACIER GALVA. H=1800	4
Acier galvanisé	2000 mm	PUPM2000	1STQ007034A0000	MONTANT ACIER GALVA. H=2000	4

Traverse de largeur

Matière					
Acier galvanisé		PCFM1000	1STQ007043A0000	TRAVERSES DE LARGEUR L=1000	4

Traverse de profondeur

Courant nominal	Profondeur				
< 1250 A	300 mm	PCFM0300	1STQ007037A0000	TRAVERSES DE PROFONDEUR P=300	4
1250 à 1600 A	500 mm	PCFM0500	1STQ007039A0000	TRAVERSES DE PROFONDEUR P=500	4
1600 à 3200 A	700 mm	PCFM0700	1STQ007046A0000	TRAVERSES DE PROFONDEUR P=700	4
3200 à 4000 A	900 mm	PCFM0900	1STQ007047A0000	TRAVERSES DE PROFONDEUR P=900	4

Portes pleines

IP	Hauteur				
IP41	1800 mm	PDLB1810	1STQ007365A0000	PORTE IP 41 H=1800 L=1000	1
IP41	2000 mm	PDLB2010	1STQ007372A0000	PORTE IP 41 H=2000 L=1000	1

Habillages de fond

IP	Hauteur				
IP31	1800 mm	PPEA1810	1STQ007638A0000	HABILLAGE DE FOND VENTILE IP31 H=1800 L=1000	1
IP31	2000 mm	PPEA2010	1STQ007648A0000	HABILLAGE DE FOND VENTILE IP31 H=2000 L=1000	1

Socle 100 mm

Position	Largeur / Profondeur				
4 coins	-	PPAM0100	1STQ007048A0000	CUBE D'ANGLES POUR SOCLE H=100	4
Avant/Arrière	L=1000 mm	PPFM1010	1STQ007056A0000	HABILLAGE SOCLE L=1000	2
Côté	P=300 mm	PPFM1030	1STQ007050A0000	HABILLAGE SOCLE P=300	2
Côté	P=500 mm	PPFM1050	1STQ007052A0000	HABILLAGE SOCLE P=500	2
Côté	P=700 mm	PPFM1070	1STQ007059A0000	HABILLAGE SOCLE P=700	2
Côté	P=900 mm	PPFM1090	1STQ007060A0000	HABILLAGE SOCLE P=900	2

Base/Toit

Type	Largeur x Profondeur				
Ouvert	1000 x 300 mm	PTBO1030	1STQ007160A0000	BASE/TOIT OUVERT 1000x300	1
Ouvert	1000 x 500 mm	PTBO1050	1STQ007161A0000	BASE/TOIT OUVERT 1000x500	1
Ouvert	1000 x 700 mm	PTBO1070	1STQ007162A0000	BASE/TOIT OUVERT 1000x700	1
Ouvert	1000 x 900 mm	PTBO1090	1STQ007163A0000	BASE/TOIT OUVERT 1000x900	1
Ouvert + gaine interne	600+400 x 300 mm	PTBO1431	1STQ002084B0000	BASE/TOIT OUVERT 600+400x300	1
Ouvert + gaine interne	600+400 x 500 mm	PTBO1451	1STQ002085B0000	BASE/TOIT OUVERT 600+400x500	1
Ouvert + gaine interne	600+400 x 700 mm	PTBO1471	1STQ002086B0000	BASE/TOIT OUVERT 600+400x700	1
Ouvert + gaine interne	600+400 x 900 mm	PTBO1491	1STQ002087B0000	BASE/TOIT OUVERT 600+400x900	1

Gaine à câbles interne L=400 mm

Type	Hauteur / Profondeur				
Acier galvanisé	H=1800 mm	PUCM1800	1STQ007742A0000	MONTANT GAINÉ A CÂBLES H=1800	1
Acier galvanisé	H=2000 mm	PUCM2000	1STQ007743A0000	MONTANT GAINÉ A CÂBLES H=2000	1
Acier galvanisé	P=300 mm	PCCM0300	1STQ007745A0000	TRAVERSE GAINÉ A CÂBLE P=300	2
Acier galvanisé	P=500 mm	PCCM0500	1STQ007746A0000	TRAVERSE GAINÉ A CÂBLE P=500	2
Acier galvanisé	P=700 mm	PCCM0700	1STQ007747A0000	TRAVERSE GAINÉ A CÂBLE P=700	2
Acier galvanisé	P=900 mm	PCCM0900	1STQ007748A0000	TRAVERSE GAINÉ A CÂBLE P=900	2


Montants intermédiaires (pour appareillages > 800 A et pour cloisonnement à partir de forme 2b)

Hauteur					
1800 mm	PUKI1800	1STQ008039A0000	MONTANT INTERMEDIAIRE H=1800	2	
2000 mm	PUKI2000	1STQ008040A0000	MONTANT INTERMEDIAIRE H=2000	2	

Panneaux latéraux


IP	Hauteur x Profondeur				
41	1800 x 300 mm	PPEB1830	1STQ007608A0000	PANNEAU LATERAL IP41 H=1800 P=300	1
41	1800 x 500 mm	PPEB1850	1STQ007610A0000	PANNEAU LATERAL IP41 H=1800 P=500	1
41	1800 x 700 mm	PPEB1870	1STQ007612A0000	PANNEAU LATERAL IP41 H=1800 P=700	1
41	1800 x 900 mm	PPEB1890	1STQ007614A0000	PANNEAU LATERAL IP41 H=1800 P=900	1
41	2000 x 300 mm	PPEB2030	1STQ007619A0000	PANNEAU LATERAL IP41 H=2000 P=300	1
41	2000 x 500 mm	PPEB2050	1STQ007621A0000	PANNEAU LATERAL IP41 H=2000 P=500	1
41	2000 x 700 mm	PPEB2070	1STQ007623A0000	PANNEAU LATERAL IP41 H=2000 P=700	1
41	2000 x 900 mm	PPEB2090	1STQ007625A0000	PANNEAU LATERAL IP41 H=2000 P=900	1

	Caractéristiques	Article	Réf. internationale @	Désignation	Col.
--	------------------	---------	-----------------------	-------------	------




Accessoires de montage - armoire au sol pro E Power					
Kit de juxtaposition de cellules					
	Cellules couplées	PSBS0065	1STQ008113A0000	KIT COUPLAGE CELLULES	1
Anneaux de levage					
	Anneaux de levage	PEBL0004	1STQ008112A0000	ANNEAUX DE LEVAGE M12 X4	4
	Renfort de levage	PBRL0002	1STQ008116A0000	RENFORT POUR LEVAGE CELLULES COUPLÉES	2
Cadre support de plastrons					
Type	Hauteur x Largeur				
Fixe	1800 x 600 mm	PFFA1860	1STQ001890B0000	SUPPORT PLASTRON FIXE H=1800 L=600	1
Fixe	1800 x 800 mm	PFFA1880	1STQ001891B0000	SUPPORT PLASTRON FIXE H=1800 L=800	1
Fixe	1800 x 1000 mm	PFFA1810	1STQ001892B0000	SUPPORT PLASTRON FIXE H=1800 L=1000	1
Fixe	2000 x 600 mm	PFFA2060	1STQ001895B0000	SUPPORT PLASTRON FIXE H=2000 L=600	1
Fixe	2000 x 800 mm	PFFA2080	1STQ001896B0000	SUPPORT PLASTRON FIXE H=2000 L=800	1
Fixe	2000 x 1000 mm	PFFA2010	1STQ001897B0000	SUPPORT PLASTRON FIXE H=2000 L=1000	1


(1) Réduit l'espace utile disponible de 100 mm




Profils de finition					
IP	Hauteur / Largeur				
IP30	H=1800 mm	PPFV1800	1STQ008059A0000	PROFILE DE FINITION STRUCTURE H=1800	2
IP30	H=2000 mm	PPFV2000	1STQ008060A0000	PROFILE DE FINITION STRUCTURE H=2000	2
IP30	H=1800 mm	PPCV1800	1STQ009294A0000	PROFILE DE FINITION GAINÉ INTERNE H=1800	1
IP30	H=2000 mm	PPCV2000	1STQ009295A0000	PROFILE DE FINITION GAINÉ INTERNE H=2000	1
IP30	L=600 mm	PPFH0600	1STQ008055A0000	PROFILE DE FINITION STRUCTURE L=600	2
IP30	L=800 mm	PPFH0800	1STQ008056A0000	PROFILE DE FINITION STRUCTURE L=800	2
IP30	L=1000 mm	PPFH1000	1STQ008057A0000	PROFILE DE FINITION STRUCTURE L=1000	2











Montage de l'appareillage - armoire au sol pro E Power L=600 mm ou L=600+200 mm ou L=600+400 mm					
Rails DIN modulaire + plastrons					
Position	Hauteur				
1R		PDRS0600	1STQ008042A0000	KIT RAIL DIN 1R 24MOD L=600	1
Plastron	150 mm	PPMF1560	1STQ008045A0000	PLASTRON MODULAIRE 1R 24M H=150	1
Plastron	200 mm	PPMF2060	1STQ008048A0000	PLASTRON MODULAIRE 1R 24M H=200	1
Kits de montage disjoncteur (platine + plastron)					
XT1 - In=160A - TMD					
	Hauteur				
Fixe - H	150 mm	PHCX1401	1STQ007758A0000	KIT H XT1 3/4P F H=150 L=600	1
XT2 - In=160A - Electronique					
Fixe - H	200 mm	PHCX2401	1STQ007774A0000	KIT H XT2 3/4P F H=200 L=600	1
Fixe - V x3	300 mm	PVCX2701	1STQ007923A0000	KIT V 3 x XT2 3/4P F H=300 L=600	1
Fixe - H +RC	200 mm	PHCX2423	1STQ007778A0000	KIT H XT2 + RC 3/4P F H=200 L=600	1
XT4 - In=250A - Electronique					
Fixe - H	200 mm	PHCX4401	1STQ007822A0000	KIT H XT4 3/4P F H=200 L=600	1
Fixe - H +RC	200 mm	PHCX4423	1STQ007826A0000	KIT H XT4 + RC 3/4P F H=200 L=600	1
Fixe - V x2	300 mm	PVCX4601	1STQ009142A0000	KIT V 2 x XT4 3/4P F H=300 L=600	1
T5 In=400A/630A					
Fixe - H	250 mm	PHCT5406	1STQ007857A0000	KIT H T5 3/4P F H=250 L=600	1
Fixe - H +RC	250 mm	PHCT5423	1STQ007866A0000	KIT H T5 400A +RC 4P F H=250 L=600	1
Fixe - V	350 mm	PVCT5406	1STQ007989A0000	KIT V T5 3/4P F H=350 L=600	1
T6 In=630/800A					
Fixe - V	400 mm	PVCT6401	1STQ008016A0000	KIT V T6 3/4P F H=400 L=600	1
Débro chariot - V	450 mm	PVCT6414	1STQ008026A0000	KIT V T6 3/4P DEBRO CHARIOT H=450 L=600	1
Débro chariot - V - MO	450 mm	PVCT6412	1STQ008028A0000	KIT V T6 3/4P DEBRO CHARIOT MO H=450 L=600	1
T7 In=1000A/1250A					
Fixe - V	450 mm	PVCT7419	1STQ008034A0000	KIT V T7 3/4P F H=450 L=600	1
Débro chariot - V - MO	500 mm	PVCT7413	1STQ008035A0000	KIT V T7 3/4P DEBRO CHARIOT MO H=500 L=600	1
E1.2/E2.2 In >1600A					
Fixe - V	450 mm	PVCE1241	1STQ008184A0000	KIT V E1.2 3/4P F H=450 L=600	1
Débro chariot - V - I	500 mm	PVCE1240	1STQ008185A0000	KIT V E1.2 3/4P DEBRO CHARIOT I H=500 L=600	1
Fixe - V	600 mm	PVCE2441	1STQ008186A0000	KIT V E2.2 3/4P F H=600 L=600	1
Débro chariot - V - I	600 mm	PVCE2450	1STQ008187A0000	KIT V E2.2 3/4P DEBRO CHARIOT I H=600 L=600	1



Garnitures pour disjoncteur XT 3P (montage horizontal)					
Type	Fonction				
XT1	3P => 4P	AD3305	1STQ009216A0000	HABILLAGE XT1 3P	1
XT2	3P => 4P	AD3306	1STQ009217A0000	HABILLAGE XT2 3P	1
XT4	3P => 4P	AD3308	1STQ009219A0000	HABILLAGE XT4 3P	1
Kits de montage interrupteur OT (platine + plastron)					
Position	Hauteur				
Fixe - V	350 mm	PKOV1660	1STQ007437A0000	KIT V OT 160,200,250A H=350 L=600	1
Fixe - V	450 mm	PKOV3160	1STQ008399A0000	KIT V OT 315, 400A H=450 L=600	1
Fixe - V	500 mm	PKOV6360	1STQ007438A0000	KIT V OT 630, 800A H=450 L=600	1
Platines pleines pour appareillage non modulaire					
-	200 mm	PPMB2060	1STQ007534A0000	PLATINE PLEINE H=200 L=600	1
-	300 mm	PPMB3060	1STQ007536A0000	PLATINE PLEINE H=300 L=600	1
-	400 mm	PPMB4060	1STQ007537A0000	PLATINE PLEINE H=400 L=600	1
Plastrons pleins					
-	100 mm	PPFB1060	1STQ007478A0000	PLASTRON PLEIN H=100 L=600	1
-	200 mm	PPFB2060	1STQ007480A0000	PLASTRON PLEIN H=200 L=600	1
-	250 mm	PPFB2560	1STQ007481A0000	PLASTRON PLEIN H=250 L=600	1
-	300 mm	PPFB3060	1STQ007482A0000	PLASTRON PLEIN H=300 L=600	1
-	400 mm	PPFB4060	1STQ007483A0000	PLASTRON PLEIN H=400 L=600	1



	Caractéristiques	Article	Réf. internationale @	Désignation	Col.	
Armoires au sol L=800 mm						
Rails DIN modulaire + plastrons						
	Position	Hauteur				
	1R		PDRS0800	1STQ008043A0000	KIT RAIL DIN 1R 36MOD L=800	1
	Plastron	150 mm	PPMF1580	1STQ008046A0000	PLASTRON MODULAIRE 1R 36M H=150	1
	Plastron	200 mm	PPMF2080	1STQ008049A0000	PLASTRON MODULAIRE 1R 36M H=200	1
Kits de montage disjoncteur (platine + plastron)						
XT2 - In=160A - Electronique						
	Fixe - V x4	300 mm	PVDX2801	1STQ007924A0000	KIT V 4 x XT2 3/4P FIXE H=300 L=800	1
	XT4 - In=250A - Electronique					
	Fixe - H	200 mm	PHDX4401	1STQ001447B0000	KIT H XT4 3/4P F H=200 L=800	1
	T5 In=400A/630A					
	Fixe - H	250 mm	PHDT5406	1STQ007872A0000	KIT H T5 3/4P F H=250 L=800	1
	T6 In=630/800A					
	Fixe - V	400 mm	PVDT6401	1STQ008017A0000	KIT V T6 3/4P F H=400 L=800	1
	T7 In=1000A/1250A					
	Fixe - V	450 mm	PVDT7419	1STQ008036A0000	KIT V T7 3/4P F H=450 L=800	1
	Débro chariot - V - MO	500 mm	PVDT7413	1STQ008037A0000	KIT V T7 3/4P DEBRO CHARIOT MO H=500 L=800	1
E4.2 In >1600A						
	Débro chariot - V - I	600 mm	PVDE2440	1STQ008191A0000	KIT V E4.2 3/4P DEBRO CHARIOT I H=600 L=800	1
	Kits de montage interrupteur OT (platine + plastron)					
	Position	Hauteur				
	Fixe - V	350 mm	PKOV1680	1STQ007440A0000	KIT V OT 160,200,250A H=350 L=800	1
	Fixe - V	450 mm	PKOV3180	1STQ008400A0000	KIT V OT 315, 400A H=450 L=800	1
	Fixe - V	500 mm	PKOV6380	1STQ007441A0000	KIT V OT 630, 800A H=450 L=800	1
Platines pleines pour appareillage non modulaire						
	-	200 mm	PPMB2080	1STQ007546A0000	PLATINE PLEINE H=200 L=800	1
	-	250 mm	PPMB2580	1STQ007547A0000	PLATINE PLEINE H=250 L=800	1
Plastrons pleins						
	-	100 mm	PPFB1080	1STQ007490A0000	PLASTRON PLEIN H=100 L=800	1
	-	200 mm	PPFB2080	1STQ007492A0000	PLASTRON PLEIN H=200 L=800	1
	-	250 mm	PPFB2580	1STQ007493A0000	PLASTRON PLEIN H=250 L=800	1
	-	300 mm	PPFB3080	1STQ007494A0000	PLASTRON PLEIN H=300 L=800	1
	-	400 mm	PPFB4080	1STQ007495A0000	PLASTRON PLEIN H=400 L=800	1
Accessoires - armoire au sol pro E Power						
Divers						
	Obturbateur	24 modules	671369	AD1088	OBTURATEURS 24 MOD	3
	Obturbateur	36 modules	671370	AD1089	OBTURATEURS 36 MOD	3
	Obturbateur 96x96		EV1136	1STQ001024A0000	OBTURATEURS CENTR. MESURE (x5)	5
	Porte plan A4	RAL 7035	EV1075K	1STQ008199A0000	PORTE PLANS	1
Accessoires pour rail DIN						
	Rehausse mod.	L=600 mm	AP6000	1STQ008202A0000	REHAUSSE MODULAIRE T1 T2 T3 XT1 XT3	1
	Support goulotte		AD1037	1STQ008201A0000	SUPPORT PLASTIQUE POUR GOULOTTE HORIZ.	4
Serrures Ronis						
	Ronis 405		PIRH0405	1STQ008123A0000	INSERT RONIS 405 + CLE	1
	Ronis 455		PIRH0455	1STQ008124A0000	INSERT RONIS 455 + CLE	1
Montage jeu de barres vertical						
Fond d'armoire						
	Traverse	600 mm	PCRM0588	1STQ007379A0000	TRAVERSES =4000 A L=588 MM	2
	Traverse	800 mm	PCRM0788	1STQ007381A0000	TRAVERSES =4000 A L=788 MM	2
	Traverse	1000 mm	PCRM0988	1STQ007383A0000	TRAVERSES =4000 A L=988 MM	2
	Équerre de fixation	-	PBBU0008	1STQ001588B0000	SUPPORTS TRAVERSES UNIVERSEL x8	8
	Isolateur montage à plat	In < 2000 A	PBHB1125	1STQ007426A0000	SUPPORT JDB PLAT 1P 1X10 L=50 MM	24
	Isolateur montage à plat	In ≥ 2000 A	PBHB2145	1STQ007427A0000	SUPPORT JDB PLAT 1P 2X10 L=75 MM	24
	Traverse opposée	In < 2000 A	PCRM0288	1STQ007376A0000	TRAVERSES =4000 A L=288 MM	2
	Traverse opposée	In ≥ 2000 A	PCRM0388	1STQ007377A0000	TRAVERSES =4000 A L=388 MM	2
	Vis de serrage	-	PTRN1951	1STQ007433A0000	AXES FILETES NYLON (x10)	10
	Côté d'armoire					
	Traverse "sans montant intermédiaire" (1)	P=300 mm	PCRM0288	1STQ007376A0000	TRAVERSES =4000 A L=288 MM	2
	Traverse "sans montant intermédiaire" (1)	P=500 mm	PCRM0488	1STQ007378A0000	TRAVERSES =4000 A L=488 MM	2
	Traverse "sans montant intermédiaire" (1)	P=700 mm	PCRM0688	1STQ007380A0000	TRAVERSES =4000 A L=688 MM	2
	Traverse "sans montant intermédiaire" (1)	P=900 mm	PCRM0888	1STQ007382A0000	TRAVERSES =4000 A L=888 MM	2
	Traverse "avec montant intermédiaire PUKI"	P=500 mm	PCRM0238	1STQ007384A0000	TRAVERSES =4000 A L=238 MM	2
	Traverse "avec montant intermédiaire PUKI"	P=700 mm	PCRM0438	1STQ007386A0000	TRAVERSES =4000 A L=438 MM	2
	Traverse "avec montant intermédiaire PUKI"	P=900 mm	PCRM0638	1STQ007388A0000	TRAVERSES =4000 A L=638 MM	2
	Équerre de fixation	-	PBBU0008	1STQ001588B0000	SUPPORTS TRAVERSES UNIVERSEL x8	8
	Isolateur montage à plat	In < 2000 A	PBHB1125	1STQ007426A0000	SUPPORT JDB PLAT 1P 1X10 L=50 MM	24
	Isolateur montage à plat	In ≥ 2000 A	PBHB2145	1STQ007427A0000	SUPPORT JDB PLAT 1P 2X10 L=75 MM	24
Traverse opposée	In < 2000 A	PCRM0288	1STQ007376A0000	TRAVERSES =4000A L=288 MM	2	
Traverse opposée	In ≥ 2000 A	PCRM0388	1STQ007377A0000	TRAVERSES =4000A L=388 MM	2	
Vis de serrage	-	PTRN1951	1STQ007433A0000	AXES FILETES NYLON (x10)	10	

(1) Si gaine à câble interne, prendre les traverses "Sans montant intermédiaire".

Caractéristiques	Article	Réf. internationale @	Désignation	Col.
------------------	---------	-----------------------	-------------	------

Mesure et comptage

Centrales de mesure



Montage encastré 96x96 mm

Type/In	Communication	Article	Réf. internationale @	Désignation	Col.
Analyseur de réseau M2M sans Com	Version standard	459737	2CSG299883R4052	M2M + 2 SORTIES NUMERIQUES	1
Analyseur de réseau M2M	Modbus RS485	459738	2CSG299893R4052	M2M + COM MODBUS RS485	1

Compteurs d'énergie



Compteurs STEEL / Intensité, Tension, Facteur de puissance, Puissance et Énergie Active, Fonction alarme

Type/In	Communication	Article	Réf. internationale @	Désignation	Col.
MONO 40 A	Impulsionnelle	833117	2CMA103571R1000	C11 STEEL MID	1
MONO 65 A	Impulsionnelle	832111	2CMA100149R1000	B21 STEEL MID	1
MONO 65 A	ModBus RS485	832121	2CMA100150R1000	B21 MODBUS STEEL MID	1
TRI+N 65 A	Impulsionnelle	832311	2CMA100163R1000	B23 STEEL MID	1
TRI+N 65 A	ModBus RS485	832321	2CMA100164R1000	B23 MODBUS STEEL MID	1
TRI+N 6 A via TI	Impulsionnelle	832411	2CMA100177R1000	B24 STEEL MID	1
TRI+N 6 A via TI	ModBus RS485	832421	2CMA100178R1000	B24 MODBUS STEEL MID	1

Compteurs SILVER / Steel + Puissance et Énergie réactive et apparente, Fréquence, Remise à zéro, Gestion des Tarifs, Import/Export d'énergie

MONO 65 A	Modbus RS485	832123	2CMA100155R1000	B21 MODBUS SILVER MID	1
TRI+N 65 A	Modbus RS485	832323	2CMA100169R1000	B23 MODBUS SILVER MID	1
TRI+N 6 A via TI	Modbus RS485	832423	2CMA100183R1000	B24 MODBUS SILVER MID	1

Transformateurs d'intensité - secondaire 5 A



In	Taille de la fenêtre	Article	Réf. internationale @	Désignation	Col.
100 A	ø20 / 25x5 mm	110805	M703151200000	TRANSFO. DE COURANT FERME (TC5) 100/5	1
200 A	ø20 / 20x10 mm	110808	M703181200000	TRANSFO. DE COURANT FERME (TC5) 200/5	1
250 A	ø28 / 30x15 mm	110822	M703331200000	TRANSFO. DE COURANT FERME (TC6) 250/5	1
400 A	ø28 / 20x10 mm	110824	M703351200000	TRANSFO. DE COURANT FERME (TC6) 400/5	1
800 A	ø28 / 80x30 mm	110828	M703391200000	TRANSFO. DE COURANT FERME (TC6) 800/5	1
1000 A	ø20 / 100x20 mm	110893	M705961200000	TRANSFO. DE COURANT FERME (TA400) 1000/5	1
1600 A	ø54 / 100x50 mm	110862	M703841200000	TRANSFO. DE COURANT FERME (TC12) 1600/5	1

Accessoire

Accessoire pour montage sur RAIL DIN	110301	P199211200000	FIX DIN WG	1
--------------------------------------	--------	---------------	------------	---

Télécommandes blocs de secours



Compatibilité universelle	Test manuel	621500	7TCA091830R0011	TELECOMMANDE KAUFEL BT5F	1
Compatibilité Kaufel	Test automatique	624000	7TCA091350R2148	TELECOMMANDE KAUFEL BT4000	1
Compatibilité Kaufel	Test automatique	621201	7TCA091350R2147	TELECOMMANDE KAUFEL BT12V	1

Inverseurs de source motorisés autopilotés - OTM_C (avec module de gestion déporté)

Montages modulaires - In≤125 A



Tension moteur 110-230 V AC / DC

4P	40 A	951690	1SCA120102R1001	INVERS.MOTOR. OTM40F4CMA230V	1
4P	63 A	951689	1SCA120101R1001	INVERS.MOTOR. OTM63F4CMA230V	1
4P	125 A	951686	1SCA120097R1001	INVERS.MOTOR. OTM125F4CMA230V	1

Module de gestion normal/secours



Réseau/réseau

Modulaire	gestion alimentation double intégré	954880	1SCA122946R1001	ALIM. ODP5230 automatic	1
-----------	-------------------------------------	--------	-----------------	-------------------------	---


Réseau/réseau ou réseau/groupe

OMD300 à LED	gestion alimentation double intégré	954537	1SCA123790R1001	OMD300E480C-A1	1
OMD800 LCD	fonction ARU + Modbus	954538	1SCA123791R1001	OMD800E480C-A1	1

Alimentation moteur

230 V AC	gestion alimentation double - uniquement pour OMD800	950271	1SCA116892R1001	ALIM. Inverseur ODPSE230C	1
----------	--	--------	-----------------	---------------------------	---

Accessoires



Kit de pontage

4P	40-125 A	952583	1SCA117038R1001	CONNEXION INVERS. OMZC04	1
----	----------	--------	-----------------	--------------------------	---

Contacts auxiliaires (4 max, 2 par côté)

1NO	montage droite	910244	1SCA022353R4970	CONTACT AUXILIAIRE OA1G10	1
1NF	montage droite	924130	1SCA022744R2240	CONTACT AUXILIAIRE OA8G01	1
1NO	montage gauche	921491	1SCA022673R1140	CONTACT AUXILIAIRE OA7G10	1
1NF	montage gauche	910243	1SCA022353R4890	CONTACT AUXILIAIRE OA1G01	1

Montage sur platine - In≥160 A



Tension moteur 230 V AC

4P	160 A	929869	1SCA022848R1510	INVERS.MOTOR. OTM160E4CM230C	1
4P	250 A	929687	1SCA022846R1910	INVERS.MOTOR. OTM250E4CM230C	1
4P	400 A	929800	1SCA022847R3250	INVERS.MOTOR. OTM400E4CM230C	1
4P	630 A	933970	1SCA022873R1990	INVERS.MOTOR. OTM630E4CM230C	1
3P	1000 A	945392	1SCA112677R1001	INVERS.MOTOR. OTM1000E3CM230C	1
4P	1000 A	945395	1SCA112703R1001	INVERS.MOTOR. OTM1000E4CM230C	1

Caractéristiques		Article	Réf. internationale @	Désignation	Col.
3P	1250 A	945391	1SCA112676R1001	INVERS.MOTOR. OTM1250E3CM230C	1
4P	1250 A	945394	1SCA112702R1001	INVERS.MOTOR. OTM1250E4CM230C	1
3P	1600 A	945393	1SCA112678R1001	INVERS.MOTOR. OTM1600E3CM230C	1
4P	1600 A	945396	1SCA112704R1001	INVERS.MOTOR. OTM1600E4CM230C	1

Modules de gestion normal/secours



Réseau/réseau

Modulaire	gestion alimentation double intégré	954880	1SCA122946R1001	ALIM. ODPS230 automatic	1
-----------	-------------------------------------	--------	-----------------	-------------------------	---


Réseau/réseau ou réseau/groupe

OMD300 LED	gestion alimentation double intégré	954537	1SCA123790R1001	OMD300E480C-A1	1
OMD800 LCD	fonction ARU + Modbus	954538	1SCA123791R1001	OMD800E480C-A1	1

Alimentation moteur

230 V AC	gestion alimentation double - uniquement pour OMD800	950271	1SCA116892R1001	ALIM. Inverseur ODPSE230C	1
----------	--	--------	-----------------	---------------------------	---

Accessoires



Kits de pontage

4P	160 A-250 A	925252	1SCA022767R7040	CONNEXION INVERS. OTZC14	1
4P	400 A	925254	1SCA022767R7210	CONNEXION INVERS. OTZC24	1
4P	630 A	925601	1SCA022785R7110	CONNEXION INVERS. OTZC34	1
3P	1000 A-1250 A	933675	1SCA022868R0710	CONNEXION INVERS. OTZC43	1
4P	1000 A-1250 A	933676	1SCA022868R0800	CONNEXION INVERS. OTZC44	1
3P	1600 A	933677	1SCA022868R0980	CONNEXION INVERS. OTZC53	1
4P	1600 A	933678	1SCA022868R1010	CONNEXION INVERS. OTZC54	1

Contacts auxiliaires (8 max, 4 par inter)

1NO	montage droite	910244	1SCA022353R4970	CONTACT AUXILIAIRE OA1G10	1
1NF	montage droite	914199	1SCA022456R7410	CONTACT AUXILIAIRE OA3G01	1

Cache-bornes

4P	160 A-250 A	923702	1SCA022731R8230	OTS250G1L/4	1
4P	400 A	923865	1SCA022736R9490	OTS400G1L/4	1
4P	630 A	925288	1SCA022776R7970	OTS800G1L/4	1
3P	1000 A-1600 A	933878	1SCA022871R9510	OTS1600G1L/3	1
4P	1000 A-1600 A	933880	1SCA022871R9780	OTS1600G1L/4	1

Kits prise de tension pour inverseurs

4P	OTM160...250_C	951740	1SCA120153R1001	OMZB18	1
4P	OTM315...400_C	951741	1SCA120154R1001	OMZB28	1
4P	OTM630...800E_C	951742	1SCA120155R1001	OMZB38	1
4P	OTM1000...1600_C	951743	1SCA120156R1001	OMZB48	1

Inverseurs de source motorisés autopilotés - OTM_C_D (avec module de gestion normal/secours intégré)

Montage sur platine - In>160 A



ATS 300 + inverseur + poignée + kit prise tension


4P	160 A	940091	1SCA106305R1001	INVERS.AUTO. OTM160E4C3D230C	1
4P	250 A	940085	1SCA106313R1001	INVERS.AUTO. OTM250E4C3D230C	1
4P	400 A	940090	1SCA106318R1001	INVERS.AUTO. OTM400E4C3D230C	1
4P	630 A	941961	1SCA108726R1001	INVERS.AUTO. OTM630E4C3D230C	1
4P	1000 A	945497	1SCA112852R1001	INVERS.AUTO. OTM1000E4C3D230C	1



ATS 800 (LCD + ARU + MODBUS) + inverseur + poignée + kit prise tension

4P	160 A	935947	1SCA101020R1001	INVERS.AUTO. OTM160E4C8D230C	1
4P	250 A	935949	1SCA101022R1001	INVERS.AUTO. OTM250E4C8D230C	1
4P	400 A	935989	1SCA101064R1001	INVERS.AUTO. OTM400E4C8D230C	1
4P	630 A	941819	1SCA108453R1001	INVERS.AUTO. OTM630E4C8D230C	1
4P	1000 A	945506	1SCA112861R1001	INVERS.AUTO. OTM1000E4C8D230C	1
4P	1250 A	945509	1SCA112864R1001	INVERS.AUTO. OTM1250E4C8D230C	1
4P	1600 A	945512	1SCA112867R1001	INVERS.AUTO. OTM1600E4C8D230C	1

Accessoires



Kits de pontage

4P	160 A-250 A	925252	1SCA022767R7040	CONNEXION INVERS. OTZC14	1
4P	400 A	925254	1SCA022767R7210	CONNEXION INVERS. OTZC24	1
4P	630 A	925601	1SCA022785R7110	CONNEXION INVERS. OTZC34	1
4P	1000 A-1250 A	933676	1SCA022868R0800	CONNEXION INVERS. OTZC44	1
4P	1600 A	933678	1SCA022868R1010	CONNEXION INVERS. OTZC54	1

Alimentation

230 V AC	gestion alimentation double - uniquement pour ATS800	950271	1SCA116892R1001	ALIM. inverseur ODPSE230C	1
----------	--	--------	-----------------	---------------------------	---

Contacts auxiliaires (8 max, 4 par inter)

1NO	Montage à droite	910244	1SCA022353R4970	CONTACT AUXILIAIRE OA1G10	1
1NF	Montage à droite	914199	1SCA022456R7410	CONTACT AUXILIAIRE OA3G01	1

Cache-bornes

4P	160 A-250 A	923702	1SCA022731R8230	OTS250G1L/4	1
4P	400 A	923865	1SCA022736R9490	OTS400G1L/4	1
4P	630 A	925288	1SCA022776R7970	OTS800G1L/4	1
4P	1000 A-1600 A	933880	1SCA022871R9780	OTS1600G1L/4	1

Caractéristiques	Article	Réf. internationale @	Désignation	Col.
------------------	---------	-----------------------	-------------	------

Répartiteurs

Répartiteurs tétrapolaires - raccordement rapide - In≤250 A

	Répartiteur Uniclic					
	4P	250 A	27320	96013	REPARTITEUR UNICILIC 250A 4P	1
	Kits fixation					
	-	Mural	27325	1SBV102002R7325	KIT FIX UNICLIC ARTU L MUR	1
	-	Sol	27326	1SBV102002R7326	KIT FIX UNICLIC ARTU L SOL	1
	Kits raccordement					
	Section	Longueur				
	6 mm ²	320 mm	27322	96510	CON UNICLIC BLEU 6MM2/320MM	10
	6 mm ²	320 mm	27321	96509	CON UNICLIC NOIR 6MM2/320MM	10
	10 mm ²	320 mm	27324	96512	CON UNICLIC BLEU 10MM2/320MM	10
	10 mm ²	320 mm	27323	95511	CON UNICLIC NOIR 10MM2/320MM	10

Caractéristiques	Article	Réf. internationale @	Désignation	Col.
------------------	---------	-----------------------	-------------	------

Accessoires de câblage - Thomas & Betts

Collier de serrage plastique



TY-RAP® : languette de verrouillage acier

Couleur noir - anti-UV

Largueur (mm)	Longueur (mm)				
2.4 mm	92 mm	TYB23MX	7TCG009960R0068	COL. 2.4X92MM 80N NOIR UV	1000
3.6 mm	140 mm	TY26MX	7TAG009120R0004	COL. 3.6X281MM 180N NOIR UV	1000
3.6 mm	281 mm	TYB24MX	7TCG009960R0069	COL. 3.6X140MM 180N NOIR UV	1000
4.8 mm	186 mm	TYB25MX	7TCG009450R0198	COL. 4.8X186MM 220N NOIR UV	1000

Couleur naturel

2.4 mm	92 mm	TYB23M	7TCG009450R0186	COL. 2.4X92MM 80N NAT	1000
3.6 mm	140 mm	TYB24M	7TCG009140R0019	COL. 3.6X140MM 180N NAT	1000
3.6 mm	281 mm	TY26M	7TAG009120R0002	COL. 3.6X281MM 180N NAT	1000
4.8 mm	186 mm	TYB25M	7TCG009450R0193	COL. 4.8X186MM 220N NAT	1000

SPEC-KON®

Couleur noir - anti-UV

2.4 mm	111 mm	SKT100-80X	7TCA300080R0000	COL. 2.4X111MM 80N NOIR UV	10000
2.4 mm	136 mm	SKT140-80X	7TCA300080R0001	COL. 2.4X136MM 80N NOIR UV	10000
2.4 mm	197 mm	SKT200-80X	7TCA300080R0003	COL. 2.4X197MM 80N NOIR UV	1000
3.6 mm	141 mm	SKT140-180X	7TCA300160R0000	COL. 3.6X141MM 180N NOIR UV	10000
3.6 mm	205 mm	SKT200-180X	7TCA300160R0001	COL. 3.6X205MM 180N NOIR UV	10000
4.8 mm	186 mm	SKT188-220X	7TCA300240R0000	COL. 4.7X186MM 220N NOIR UV	5000

Couleur naturel

2.4 mm	111 mm	SKT100-80	7TCA300040R0000	COL. 2.4X111MM 80N NAT	10000
2.4 mm	136 mm	SKT140-80	7TCA300040R0001	COL. 2.4X136MM 80N NAT	55000
2.4 mm	197 mm	SKT200-80	7TCA300040R0003	COL. 2.4X197MM 80N NAT	10000
3.6 mm	141 mm	SKT140-180	7TCA300120R0000	COL. 3.6X141MM 180N NAT	10000
3.6 mm	205 mm	SKT200-180	7TCA300120R0001	COL. 3.6X205MM 180N NAT	10000
4.8 mm	186 mm	SKT188-220	7TCA300200R0000	COL. 4.7X186MM 220N NAT	16000

TWIST-TAIL® : découpage sans outil (tourner - tirer)

Couleur noir - anti-UV

4.7 mm	181 mm	TT-7-30-0-L-EU	7TAG054780R0020	COL.NYLON6.6AUTOSECABLE DIM4.7x181MM NOIR	50
4.7 mm	282 mm	TT-11-30-0-L-EU	7TAG054780R0009	COL.NYLON6.6AUTOSECABLE DIM4.7x282MM NOIR	50

Couleur blanc

4.7 mm	181 mm	TT-7-30-9-L-EU	7TAG054780R0023	COL.NYLON6.6AUTOSECABLE DIM4.7x181MM BLANC	50
4.7 mm	282 mm	TT-11-30-9-L-EU	7TAG054780R0012	COL.NYLON6.6AUTOSECABLE DIM4.7x282MM BLANC	50

COL-TY® : collier d'installation

Couleur noir

9 mm	180 mm	CTP-9-180-0-C	7TCG009910R0048	COL-TY 9X180MM NOIR	100
9 mm	260 mm	CTP-9-260-0-C	7TCG009910R0049	COL-TY 9 X 260MM PA12 NOIR	100
9 mm	360 mm	CTP-9-360-0-C	7TCG009910R0050	COL-TY 9X360MM NOIR	100
9 mm	500 mm	CTP-9-500-0-C	7TCG009910R0051	COL-TY 9X500MM NOIR	100

Cosses à sertir SPEC-KON®

Embout tube isolant simple ≤ 25 mm²

Couleur	Section				
Rouge	1 mm²	NC1008CF	7TCA301140R0068	EMBOUT PA 1MM2 - 8MM	1000
Noir	1.5 mm²	NC1508CF	7TCA301140R0069	EMBOUT PA 1.5 MM2 - 8MM	1000
Gris	2.5 mm²	NC2508CF	7TCA301140R0070	EMBOUT PA 2.5MM2 - 8MM	1000
Orange	4 mm²	NC4010CF	7TCA301140R0071	EMBOUT PA 4MM2 - 10MM	1000
Vert	6 mm²	NC6012CF	7TCA301140R0072	EMBOUT PA 6MM2 - 12MM	1000
Marron	10 mm²	NC10012CF	7TCA301140R0073	EMBOUT PA 10MM2 - 12MM	1000
Blanc	16 mm²	NC16012CF	7TCA301140R0074	EMBOUT PA 16 MM2 - 12MM	500
Noir	25 mm²	NC25022CF	7TCA301140R0075	EMBOUT PA 25 MM2 - 12MM	

Embout tube isolant double ≤ 25 mm²

Couleur	Section (2 conducteurs)				
Rouge	1 mm² x 2	NC2-1008CF	7TCA301140R0076	EMBOUT DOUBLE PA 1MM2 - 8MM	1000
Noir	1.5 mm² x 2	NC2-1508CF	7TCA301140R0077	EMBOUT DOUBLE PA 1.5 MM2 - 8MM	1000
Gris	2.5 mm² x 2	NC2-2510CF	7TCA301140R0078	EMBOUT DOUBLE PA 2.5MM2 - 10MM	1000
Gris	2.5 mm² x 2	NC2-2513CF	7TCA301140R0079	EMBOUT DOUBLE PA 2.5MM2 - 13MM	1000
Orange	4 mm² x 2	NC2-4012CF	7TCA301140R0080	EMBOUT DOUBLE PA 4MM2 - 12MM	1000
Vert	6 mm² x 2	NC2-6014CF	7TCA301140R0081	EMBOUT DOUBLE PA 6MM2 - 14MM	1000
Marron	10 mm² x 2	NC2-10014CF	7TCA301140R0082	EMBOUT DOUBLE PA 10MM2 - 14MM	1000
Ivoire	16 mm² x 2	NC2-16014CF	7TCA301140R0083	EMBOUT DOUBLE PA 16 MM2 - 14MM	500

Cosse ronde isolée ≤ 6 mm²

Raccordement M5

Couleur	Section				
Rouge	0.5 - 1.5 mm²	VT1E-RR5	7TCA301300R0009	COSSE ISOL. PVC RONDE 0.5-1.5MM2- M5	100
Bleu	1.5 - 2.5 mm²	VT2E-BR5	7TCA301300R0017	COSSE ISOL. PVC RONDE 1.5-2.5MM2- M5	100
Jaune	4 - 6 mm²	VT6E-YR5	7TCA301300R0023	COSSE ISOL. PVC RONDE 4-6MM2- M5	100


Raccordement M6

Rouge	0.5 - 1.5 mm²	VT1E-RR6	7TCA301300R0010	COSSE ISOL. PVC RONDE 0.5-1.5MM2- M6	100
Bleu	1.5 - 2.5 mm²	VT2E-BR6	7TCA301300R0018	COSSE ISOL. PVC RONDE 1.5-2.5MM2- M6	100
Jaune	4 - 6 mm²	VT6E-YR6	7TCA301300R0024	COSSE ISOL. PVC RONDE 4-6MM2- M6	100

Outillage de sertissage pour cosses et embouts isolés

Couleur	Section			
BLEU		MCT2000A	7TCA131060R0007	1

Caractéristiques								Article	Réf. internationale @	Col.
Cosses pour câble de puissance COLOR KEYED®										
Cosse tubulaire cuivre nue ≤ 400 mm²										
Droites										
Section nominale	Borne (alésage)	l mm	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm			
6 mm²	M4	4.0	24.3	11.0	9.4	1.7	5.0	6M4-A	7TAA302010R0054	100
	M5	4.0	25.3	12.0	9.4	1.7	5.5	6M5-A	7TAA302010R0057	100
	M6	4.0	26.3	13.0	9.8	1.6	6.0	6M6-A	7TAA302010R0058	100
	M8	4.0	29.3	16.0	13.0	1.2	7.0	6M8-A	7TAA302010R0055	100
	M10	4.0	31.3	18.0	16.0	1.0	8.0	6M10-A	7TAA302010R0056	100
10 mm²	M5	5.0	29.9	13.0	11.5	3.0	6.0	10M5-A	7TAA302010R0000	50
	M6	5.0	29.9	13.0	11.5	3.0	6.0	10M6-A	7TAA302010R0001	50
	M8	5.0	32.9	16.0	13.5	2.2	7.0	10M8-A	7TAA302010R0002	50
	M10	5.0	34.9	18.1	16.0	2.2	8.0	10M10-A	7TAA302010R0003	50
16 mm²	M6	6.0	33.0	16.0	13.0	3.0	7.0	16M6-A	7TAA302010R0004	50
	M8	6.0	33.0	16.0	13.0	3.0	7.0	16M8-A	7TAA302010R0005	50
	M10	6.0	38.0	22.0	16.0	2.3	10.0	16M10-A	7TAA302010R0006	50
	M12	6.0	47.0	25.0	22.0	2.3	12.0	16M12-A	7TAA302010R0007	50
25 mm²	M6	8.0	37.0	17.0	16.0	3.0	7.0	25M6-A	7TAA302010R0008	50
	M8	8.0	38.0	18.0	16.0	3.0	8.0	25M8-A	7TAA302010R0009	50
	M10	8.0	42.0	22.0	17.0	2.7	10.0	25M10-A	7TAA302010R0010	50
	M12	8.0	47.0	25.0	22.0	2.7	12.0	25M12-A	7TAA302010R0011	50
35 mm²	M6	9.0	44.8	20.0	18.0	4.2	10.0	35M6-A	7TAA302010R0012	10
	M8	9.0	44.8	20.0	18.0	4.2	10.0	35M8-A	7TAA302010R0013	10
	M10	9.0	45.8	21.0	18.0	4.2	10.0	35M10-A	7TAA302010R0014	10
	M12	9.0	52.0	26.0	22.0	3.7	12.0	35M12-A	7TAA302010R0015	10
50 mm²	M6	11.0	50.2	23.0	21.0	3.5	11.0	50M6-A	7TAA302010R0016	10
	M8	11.0	50.2	23.0	21.0	3.5	11.0	50M8-A	7TAA302010R0017	10
	M10	11.0	50.2	23.0	21.0	3.5	11.0	50M10-A	7TAA302010R0018	10
	M12	11.0	53.2	26.0	22.0	3.0	12.0	50M12-A	7TAA302010R0019	10
70 mm²	M6	13.0	55.0	23.0	25.0	4.0	11.0	70M6-A	7TAA302010R0020	10
	M8	13.0	55.0	23.0	25.0	4.0	11.0	70M8-A	7TAA302010R0021	10
	M10	13.0	55.0	23.0	25.0	4.0	11.0	70M10-A	7TAA302010R0022	10
	M12	13.0	58.0	26.0	25.0	4.0	12.0	70M12-A	7TAA302010R0023	10
95 mm²	M16	13.0	64.0	32.0	28.0	3.7	15.0	70M16-A	7TAA302010R0024	10
	M8	15.0	69.0	32.0	29.0	5.0	15.0	95M8-A	7TAA302010R0025	10
	M10	15.0	69.0	32.0	29.0	5.0	15.0	95M10-A	7TAA302010R0026	10
	M12	15.0	69.0	32.0	29.0	5.0	15.0	95M12-A	7TAA302010R0027	10
120 mm²	M16	15.0	69.0	32.0	29.0	5.0	15.0	95M16-A	7TAA302010R0028	10
	M8	17.0	73.0	32.0	32.0	5.0	15.0	120M8-A	7TAA302010R0029	10
	M10	17.0	73.0	32.0	32.0	5.0	15.0	120M10-A	7TAA302010R0030	10
	M12	17.0	73.0	32.0	32.0	5.0	15.0	120M12-A	7TAA302010R0031	10
150 mm²	M16	17.0	73.0	32.0	32.0	5.0	15.0	120M16-A	7TAA302010R0032	10
	M10	19.0	80.0	32.0	36.0	6.0	15.0	150M10-A	7TAA302010R0033	10
	M12	19.0	80.0	32.0	36.0	6.0	15.0	150M12-A	7TAA302010R0034	10
	M16	19.0	80.0	32.0	36.0	6.0	15.0	150M16-A	7TAA302010R0035	10
185 mm²	M20	19.0	87.0	39.0	36.0	6.0	19.0	150M20-A	7TAA302010R0036	10
	M10	21.0	86.0	32.0	39.0	6.0	15.0	185M10-A	7TAA302010R0037	6
	M12	21.0	86.0	32.0	39.0	6.0	15.0	185M12-A	7TAA302010R0038	6
	M16	21.0	86.0	32.0	39.0	6.0	15.0	185M16-A	7TAA302010R0039	6
240 mm²	M20	21.0	93.0	39.0	39.0	6.0	19.0	185M20-A	7TAA302010R0040	6
	M10	24.0	95.0	39.0	44.0	6.0	19.0	240M10-A	7TAA302010R0041	6
	M12	24.0	95.0	39.0	44.0	6.0	19.0	240M12-A	7TAA302010R0042	6
	M16	24.0	95.0	39.0	44.0	6.0	19.0	240M16-A	7TAA302010R0043	6
300 mm²	M20	24.0	95.0	39.0	44.0	6.0	19.0	240M20-A	7TAA302010R0044	6
	M10	26.0	115.0	53.0	48.0	6.0	22.0	300M10-A	7TAA302010R0045	6
	M12	26.0	115.0	53.0	48.0	6.0	22.0	300M12-A	7TAA302010R0046	6
	M16	26.0	115.0	53.0	48.0	6.0	22.0	300M16-A	7TAA302010R0047	6
400 mm²	M20	26.0	115.0	53.0	48.0	6.0	22.0	300M20-A	7TAA302010R0048	6
	M24	26.0	115.0	53.0	48.0	6.0	22.0	300M24-A	7TAA302010R0049	6
	M12	27.4	124.0	53.0	51.1	6.8	22.0	400M12-A	7TAA302010R0050	3
	M16	27.4	124.0	53.0	51.1	6.8	22.0	400M16-A	7TAA302010R0051	3
	M20	27.4	124.0	53.0	51.1	6.8	22.0	400M20-A	7TAA302010R0052	3
	M24	27.4	124.0	53.0	51.1	6.8	22.0	400M24-A	7TAA302010R0053	3



Caractéristiques								Article	Réf. internationale @	Col.
Coudées 45°										
6 mm ²	M6	4.0	13.0	9.8	1.6	6.0	–	6M6-A-45	7TAA302030R0031	100
	M8	4.0	16.0	13.0	1.2	7.0	–	6M8-A-45	7TAA302030R0032	100
10 mm ²	M6	5.0	13.0	11.5	3.0	6.0	–	10M6-A-45	7TAA302030R0004	50
	M8	5.0	16.0	13.5	2.2	7.0	–	10M8-A-45	7TAA302030R0005	50
16 mm ²	M6	6.0	16.0	13.0	3.0	7.0	–	16M6-A-45	7TAA302030R0006	50
	M8	6.0	16.0	13.0	3.0	7.0	–	16M8-A-45	7TAA302030R0007	50
25 mm ²	M6	8.0	17.0	16.0	3.0	7.0	–	25M6-A-45	7TAA302030R0008	50
	M8	8.0	18.0	16.0	3.0	8.0	–	25M8-A-45	7TAA302030R0009	50
	M10	8.0	22.0	17.0	2.7	10.0	–	25M10-A-45	7TAA302030R0010	50
35 mm ²	M6	9.0	20.0	18.0	4.2	10.0	–	35M6-A-45	7TAA302030R0011	10
	M8	9.0	20.0	18.0	4.2	10.0	–	35M8-A-45	7TAA302030R0012	10
	M10	9.0	21.0	18.0	4.2	10.0	–	35M10-A-45	7TAA302030R0013	10
50 mm ²	M8	11.0	23.0	21.0	3.5	11.0	–	50M8-A-45	7TAA302030R0015	10
	M10	11.0	23.0	21.0	3.5	11.0	–	50M10-A-45	7TAA302030R0014	10
	M12	11.0	26.0	22.0	3.0	12.0	–	50M12-A-45	7TAA302030R0000	10
70 mm ²	M8	13.0	23.0	25.0	4.0	11.0	–	70M8-A-45	7TAA302030R0026	10
	M10	13.0	23.0	25.0	4.0	11.0	–	70M10-A-45	7TAA302030R0027	10
	M12	13.0	26.0	25.0	4.0	12.0	–	70M12-A-45	7TAA302030R0016	10
95 mm ²	M10	15.0	32.0	29.0	5.0	15.0	–	95M10-A-45	7TAA302030R0001	10
	M12	15.0	32.0	29.0	5.0	15.0	–	95M12-A-45	7TAA302030R0002	10
	M16	15.0	32.0	29.0	5.0	15.0	–	95M16-A-45	7TAA302030R0003	10
120 mm ²	M10	17.0	32.0	32.0	5.0	15.0	–	120M10-A-45	7TAA302030R0017	10
	M12	17.0	32.0	32.0	5.0	15.0	–	120M12-A-45	7TAA302030R0018	10
	M16	17.0	32.0	32.0	5.0	15.0	–	120M16-A-45	7TAA302030R0019	10
150 mm ²	M10	19.0	32.0	36.0	6.0	15.0	–	150M10-A-45	7TAA302030R0020	10
	M12	19.0	32.0	36.0	6.0	15.0	–	150M12-A-45	7TAA302030R0021	10
	M16	19.0	32.0	36.0	6.0	15.0	–	150M16-A-45	7TAA302030R0022	10
185 mm ²	M10	21.0	32.0	39.0	6.0	15.0	–	185M10-A-45	7TAA302030R0023	6
	M12	21.0	32.0	39.0	6.0	15.0	–	185M12-A-45	7TAA302030R0024	6
	M16	21.0	32.0	39.0	6.0	15.0	–	185M16-A-45	7TAA302030R0025	6
240 mm ²	M10	24.0	39.0	44.0	6.0	19.0	–	240M10-A-45	7TAA302030R0028	6
	M12	24.0	39.0	44.0	6.0	19.0	–	240M12-A-45	7TAA302030R0029	6
	M16	24.0	39.0	44.0	6.0	19.0	–	240M16-A-45	7TAA302030R0030	6
Coudées 90°										
6 mm ²	M6	4.0	13.0	9.8	1.6	6.0	–	6M6-A-90	7TAA302040R0031	100
	M8	4.0	16.0	13.0	1.2	7.0	–	6M8-A-90	7TAA302040R0032	100
10 mm ²	M6	5.0	13.0	11.5	3.0	6.0	–	10M6-A-90	7TAA302040R0000	50
	M8	5.0	16.0	13.5	2.2	7.0	–	10M8-A-90	7TAA302040R0001	50
16 mm ²	M6	6.0	16.0	13.0	3.0	7.0	–	16M6-A-90	7TAA302040R0002	50
	M8	6.0	16.0	13.0	3.0	7.0	–	16M8-A-90	7TAA302040R0003	50
25 mm ²	M6	8.0	17.0	16.0	3.0	7.0	–	25M6-A-90	7TAA302040R0004	50
	M8	8.0	18.0	16.0	3.0	8.0	–	25M8-A-90	7TAA302040R0005	50
	M10	8.0	22.0	17.0	2.7	10.0	–	25M10-A-90	7TAA302040R0006	50
35 mm ²	M6	9.0	20.0	18.0	4.2	10.0	–	35M6-A-90	7TAA302040R0007	10
	M8	9.0	20.0	18.0	4.2	10.0	–	35M8-A-90	7TAA302040R0008	10
	M10	9.0	21.0	18.0	4.2	10.0	–	35M10-A-90	7TAA302040R0009	10
50 mm ²	M8	11.0	23.0	21.0	3.5	11.0	–	50M8-A-90	7TAA302040R0010	10
	M10	11.0	23.0	21.0	3.5	11.0	–	50M10-A-90	7TAA302040R0011	10
	M12	11.0	26.0	22.0	3.0	12.0	–	50M12-A-90	7TAA302040R0030	10
70 mm ²	M8	13.0	23.0	25.0	4.0	11.0	–	70M8-A-90	7TAA302040R0012	10
	M10	13.0	23.0	25.0	4.0	11.0	–	70M10-A-90	7TAA302040R0013	10
	M12	13.0	26.0	25.0	4.0	12.0	–	70M12-A-90	7TAA302040R0026	10
95 mm ²	M10	15.0	32.0	29.0	5.0	15.0	–	95M10-A-90	7TAA302040R0014	10
	M12	15.0	32.0	29.0	5.0	15.0	–	95M12-A-90	7TAA302040R0015	10
	M16	15.0	32.0	29.0	5.0	15.0	–	95M16-A-90	7TAA302040R0016	10
120 mm ²	M10	17.0	32.0	32.0	5.0	15.0	–	120M10-A-90	7TAA302040R0017	10
	M12	17.0	32.0	32.0	5.0	15.0	–	120M12-A-90	7TAA302040R0018	10
	M16	17.0	32.0	32.0	5.0	15.0	–	120M16-A-90	7TAA302040R0019	10
150 mm ²	M10	19.0	32.0	36.0	6.0	15.0	–	150M10-A-90	7TAA302040R0020	10
	M12	19.0	32.0	36.0	6.0	15.0	–	150M12-A-90	7TAA302040R0021	10
	M16	19.0	32.0	36.0	6.0	15.0	–	150M16-A-90	7TAA302040R0022	10
185 mm ²	M10	21.0	32.0	39.0	6.0	15.0	–	185M10-A-90	7TAA302040R0027	6
	M12	21.0	32.0	39.0	6.0	15.0	–	185M12-A-90	7TAA302040R0028	6
	M16	21.0	32.0	39.0	6.0	15.0	–	185M16-A-90	7TAA302040R0029	6
240 mm ²	M10	24.0	39.0	44.0	6.0	19.0	–	240M10-A-90	7TAA302040R0023	6
	M12	24.0	39.0	44.0	6.0	19.0	–	240M12-A-90	7TAA302040R0024	6
	M16	24.0	39.0	44.0	6.0	19.0	–	240M16-A-90	7TAA302040R0025	6

Caractéristiques								Article	Réf. internationale @	Col.
Cosses pour câble de puissance SPEC-KON®										
Cosse tubulaire cuivre nue ≤ 150 mm²										
Droites										
Section nominale	Borne (alésage)	l mm	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm			
6 mm ²	M5	3.8	28.2	14.0	10.0	1.2	6.2	6M5	7TCA302310R0017	100
	M6	3.8	28.2	14.0	10.8	1.2	6.2	6M6	7TCA302310R0000	100
	M8	3.8	32.0	16.0	13.0	1.0	8.0	6M8	7TCA302310R0001	100
10 mm ²	M5	4.5	32.3	15.8	11.0	1.2	6.0	10M5	7TCA302310R0002	100
	M6	4.5	32.3	15.8	11.0	1.2	6.0	10M6	7TCA302310R0003	100
	M8	4.5	32.3	16.5	13.0	1.1	8.0	10M8	7TCA302310R0004	100
	M10	4.4	32.3	16.5	14.5	1.7	8.0	10M10	7TCA302310R0005	100
16 mm ²	M5	6.0	35.7	16.8	13.0	1.3	6.5	16M5	7TCA302310R0006	100
	M6	6.0	35.7	16.8	13.0	1.3	6.5	16M6	7TCA302310R0007	100
	M8	6.0	35.7	16.8	13.0	1.2	6.5	16M8	7TCA302310R0008	100
	M10	6.0	37.9	18.2	15.0	1.1	8.0	16M10	7TCA302310R0009	100
25 mm ²	M6	7.3	40.0	18.0	14.0	1.6	8.0	25M6	7TCA302310R0010	100
	M8	7.3	40.0	18.0	15.5	1.6	8.0	25M8	7TCA302310R0011	100
	M10	7.3	40.0	18.0	15.5	1.5	8.0	25M10	7TCA302310R0012	100
35 mm ²	M6	8.9	44.0	19.5	15.5	2.1	8.5	35M6	7TCA302310R0013	100
	M8	8.9	44.0	19.5	15.5	2.1	8.5	35M8	7TCA302310R0014	100
	M10	8.9	44.0	19.5	15.5	2.1	8.5	35M10	7TCA302310R0015	100
	M12	8.9	49.5	25.0	21.5	1.5	11.5	35M12	7TCA302310R0016	100
50 mm ²	M6	9.8	49.0	21.5	18.0	2.5	10.0	50M6	7TCA302320R0000	50
	M8	9.8	49.0	21.5	18.0	2.5	10.0	50M8	7TCA302320R0001	50
	M10	9.8	49.0	21.5	18.0	2.5	10.0	50M10	7TCA302320R0002	50
	M12	9.8	52.5	25.0	23.0	1.8	11.0	50M12	7TCA302320R0003	50
70 mm ²	M6	12.2	56.0	26.0	20.8	2.9	11.5	70M6	7TCA302320R0004	50
	M8	12.2	56.0	26.0	20.8	2.9	11.5	70M8	7TCA302320R0005	50
	M10	12.2	56.0	26.0	20.8	2.9	11.5	70M10	7TCA302320R0006	50
	M12	12.2	56.0	26.0	20.8	2.8	11.5	70M12	7TCA302320R0007	50
95 mm ²	M8	13.5	62.0	27.5	24.5	3.1	13.0	95M8	7TCA302320R0008	50
	M10	13.5	62.0	27.5	24.5	3.1	13.0	95M10	7TCA302320R0009	50
	M12	13.5	62.0	27.5	24.5	3.0	13.0	95M12	7TCA302320R0010	50
	M16	13.5	62.0	27.5	24.5	2.9	13.0	95M16	7TCA302320R0011	50
120 mm ²	M8	15.2	66.5	28.0	27.5	3.5	13.5	120M8	7TCA302320R0012	50
	M10	15.2	66.5	28.0	27.5	3.5	13.5	120M10	7TCA302320R0013	50
	M12	15.2	66.5	28.0	27.5	3.5	13.5	120M12	7TCA302320R0014	50
	M16	15.2	66.5	28.0	27.5	3.4	13.5	120M16	7TCA302320R0015	50
150 mm ²	M8	16.5	73.0	33.5	30.5	4.5	15.5	150M8	7TCA302330R0000	20
	M10	16.5	73.0	33.5	30.5	4.5	15.5	150M10	7TCA302330R0001	20
	M12	16.5	73.0	33.5	30.5	4.5	15.5	150M12	7TCA302330R0002	20
	M16	16.5	73.0	33.5	30.5	4.3	15.5	150M16	7TCA302330R0003	20
	M20	16.5	76.5	37.0	30.5	4.3	15.5	150M20	7TCA302330R0004	20
Coudées 45°										
6 mm ²	M5	3.8	–	14.0	10.0	1.2	6.2	6M5-45	7TCA302340R0000	100
	M6	3.8	–	14.0	10.8	1.2	6.2	6M6-45	7TCA302340R0001	100
	M8	3.8	–	16.0	13.0	1.0	8.0	6M8-45	7TCA302340R0002	100
10 mm ²	M5	4.5	–	15.8	11.0	1.2	6.0	10M5-45	7TCA302340R0003	100
	M6	4.5	–	15.8	11.0	1.2	6.0	10M6-45	7TCA302340R0004	100
	M8	4.5	–	16.5	13.0	1.1	8.0	10M8-45	7TCA302340R0005	100
	M10	4.4	–	16.5	14.5	1.7	8.0	10M10-45	7TCA302340R0006	100
16 mm ²	M5	6.0	–	16.8	13.0	1.3	6.5	16M5-45	7TCA302340R0007	100
	M6	6.0	–	16.8	13.0	1.3	6.5	16M6-45	7TCA302340R0008	100
	M8	6.0	–	16.8	13.0	1.2	6.5	16M8-45	7TCA302340R0009	100
	M10	6.0	–	18.2	15.0	1.1	8.0	16M10-45	7TCA302340R0010	100
25 mm ²	M6	7.3	–	18.0	14.0	1.6	8.0	25M6-45	7TCA302340R0011	100
	M8	7.3	–	18.0	15.5	1.6	8.0	25M8-45	7TCA302340R0012	100
	M10	7.3	–	18.0	15.5	1.5	8.0	25M10-45	7TCA302340R0013	100
	M12	8.9	–	19.5	15.5	2.1	8.5	35M6-45	7TCA302340R0014	100
35 mm ²	M8	8.9	–	19.5	15.5	2.1	8.5	35M8-45	7TCA302340R0015	100
	M10	8.9	–	19.5	15.5	2.1	8.5	35M10-45	7TCA302340R0016	100
	M12	8.9	–	25.0	21.5	1.5	11.5	35M12-45	7TCA302340R0017	100
50 mm ²	M6	9.8	–	21.5	18.0	2.5	10.0	50M6-45	7TCA302350R0000	50
	M8	9.8	–	21.5	18.0	2.5	10.0	50M8-45	7TCA302350R0001	50
	M10	9.8	–	21.5	18.0	2.5	10.0	50M10-45	7TCA302350R0002	50
	M12	9.8	–	25.0	23.0	1.8	11.0	50M12-45	7TCA302350R0003	50
70 mm ²	M6	12.2	–	26.0	20.8	2.9	11.5	70M6-45	7TCA302350R0004	50
	M8	12.2	–	26.0	20.8	2.9	11.5	70M8-45	7TCA302350R0005	50
	M10	12.2	–	26.0	20.8	2.9	11.5	70M10-45	7TCA302350R0006	50
	M12	12.2	–	26.0	20.8	2.8	11.5	70M12-45	7TCA302350R0007	50
95 mm ²	M8	13.5	–	27.5	24.5	3.1	13.0	95M8-45	7TCA302350R0008	50
	M10	13.5	–	27.5	24.5	3.1	13.0	95M10-45	7TCA302350R0009	50
	M12	13.5	–	27.5	24.5	3.0	13.0	95M12-45	7TCA302350R0010	50
	M16	13.5	–	27.5	24.5	2.9	13.0	95M16-45	7TCA302350R0011	50
120 mm ²	M8	15.2	–	28.0	27.5	3.5	13.5	120M8-45	7TCA302350R0012	50
	M10	15.2	–	28.0	27.5	3.5	13.5	120M10-45	7TCA302350R0013	50
	M12	15.2	–	28.0	27.5	3.5	13.5	120M12-45	7TCA302350R0014	50
	M16	15.2	–	28.0	27.5	3.4	13.5	120M16-45	7TCA302350R0015	50
150 mm ²	M8	16.5	–	33.5	30.5	4.5	15.5	150M8-45	7TCA302360R0000	20
	M10	16.5	–	33.5	30.5	4.5	15.5	150M10-45	7TCA302360R0001	20
	M12	16.5	–	33.5	30.5	4.5	15.5	150M12-45	7TCA302360R0002	20
	M16	16.5	–	33.5	30.5	4.3	15.5	150M16-45	7TCA302360R0003	20
	M20	16.5	–	37.0	30.5	4.3	15.5	150M20-45	7TCA302360R0004	20

Caractéristiques								Article	Réf. internationale @	Col.
Coudées 90°										
Section nominale	Borne (alésage)	l mm	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm			
6 mm ²	M5	3.8	–	14.0	10.0	1.2	6.2	6M5-90	7TCA302370R0000	100
	M6	3.8	–	14.0	10.8	1.2	6.2	6M6-90	7TCA302370R0001	100
	M8	3.8	–	16.0	13.0	1.0	8.0	6M8-90	7TCA302370R0002	100
10 mm ²	M5	4.5	–	15.8	11.0	1.2	6.0	10M5-90	7TCA302370R0003	100
	M6	4.5	–	15.8	11.0	1.2	6.0	10M6-90	7TCA302370R0004	100
	M8	4.5	–	16.5	13.0	1.1	8.0	10M8-90	7TCA302370R0005	100
	M10	4.4	–	16.5	14.5	1.7	8.0	10M10-90	7TCA302370R0006	100
16 mm ²	M5	6.0	–	16.8	13.0	1.3	6.5	16M5-90	7TCA302370R0007	100
	M6	6.0	–	16.8	13.0	1.3	6.5	16M6-90	7TCA302370R0008	100
	M8	6.0	–	16.8	13.0	1.2	6.5	16M8-90	7TCA302370R0009	100
	M10	6.0	–	18.2	15.0	1.1	8.0	16M10-90	7TCA302370R0010	100
25 mm ²	M6	7.3	–	18.0	14.0	1.6	8.0	25M6-90	7TCA302370R0011	100
	M8	7.3	–	18.0	15.5	1.6	8.0	25M8-90	7TCA302370R0012	100
	M10	7.3	–	18.0	15.5	1.5	8.0	25M10-90	7TCA302370R0013	100
35 mm ²	M6	8.9	–	19.5	15.5	2.1	8.5	35M6-90	7TCA302370R0014	100
	M8	8.9	–	19.5	15.5	2.1	8.5	35M8-90	7TCA302370R0015	100
	M10	8.9	–	19.5	15.5	2.1	8.5	35M10-90	7TCA302370R0016	100
	M12	8.9	–	25.0	21.5	1.5	11.5	35M12-90	7TCA302370R0017	100
50 mm ²	M6	9.8	–	21.5	18.0	2.5	10.0	50M6-90	7TCA302380R0000	50
	M8	9.8	–	21.5	18.0	2.5	10.0	50M8-90	7TCA302380R0001	50
	M10	9.8	–	21.5	18.0	2.5	10.0	50M10-90	7TCA302380R0002	50
	M12	9.8	–	25.0	23.0	1.8	11.0	50M12-90	7TCA302380R0003	50
70 mm ²	M6	12.2	–	26.0	20.8	2.9	11.5	70M6-90	7TCA302380R0004	50
	M8	12.2	–	26.0	20.8	2.9	11.5	70M8-90	7TCA302380R0005	50
	M10	12.2	–	26.0	20.8	2.9	11.5	70M10-90	7TCA302380R0006	50
	M12	12.2	–	26.0	20.8	2.8	11.5	70M12-90	7TCA302380R0007	50
95 mm ²	M8	13.5	–	27.5	24.5	3.1	13.0	95M8-90	7TCA302380R0008	50
	M10	13.5	–	27.5	24.5	3.1	13.0	95M10-90	7TCA302380R0009	50
	M12	13.5	–	27.5	24.5	3.0	13.0	95M12-90	7TCA302380R0010	50
	M16	13.5	–	27.5	24.5	2.9	13.0	95M16-90	7TCA302380R0011	50
120 mm ²	M8	15.2	–	28.0	27.5	3.5	13.5	120M8-90	7TCA302380R0012	50
	M10	15.2	–	28.0	27.5	3.5	13.5	120M10-90	7TCA302380R0013	50
	M12	15.2	–	28.0	27.5	3.5	13.5	120M12-90	7TCA302380R0014	50
	M16	15.2	–	28.0	27.5	3.4	13.5	120M16-90	7TCA302380R0015	50
150 mm ²	M8	16.5	–	33.5	30.5	4.5	15.5	150M8-90	7TCA302390R0000	20
	M10	16.5	–	33.5	30.5	4.5	15.5	150M10-90	7TCA302390R0001	20
	M12	16.5	–	33.5	30.5	4.5	15.5	150M12-90	7TCA302390R0002	20
	M16	16.5	–	33.5	30.5	4.3	15.5	150M16-90	7TCA302390R0003	20
	M20	16.5	–	37.0	30.5	4.3	15.5	150M20-90	7TCA302390R0004	20
Fût long droit - Un trou										
6 mm ²	M5	3.8	38.7	14.0	10.0	1.2	6.2	6M5-LB	7TCA302400R0000	100
	M6	3.8	38.7	14.0	10.8	1.2	6.2	6M6-LB	7TCA302400R0001	100
	M8	3.8	41.0	16.0	13.0	1.0	8.0	6M8-LB	7TCA302400R0002	100
10 mm ²	M5	4.5	43.8	15.8	11.0	1.2	6.0	10M5-LB	7TCA302400R0003	100
	M6	4.5	43.8	15.8	11.0	1.2	6.0	10M6-LB	7TCA302400R0004	100
	M8	4.5	43.8	16.5	13.0	1.1	8.0	10M8-LB	7TCA302400R0005	100
	M10	4.4	43.8	16.5	14.5	1.7	8.0	10M10-LB	7TCA302400R0006	100
16 mm ²	M5	6.0	47.2	16.8	13.0	1.3	6.5	16M5-LB	7TCA302400R0007	50
	M6	6.0	47.2	16.8	13.0	1.3	6.5	16M6-LB	7TCA302400R0008	50
	M8	6.0	47.2	16.8	13.0	1.2	6.5	16M8-LB	7TCA302400R0009	50
	M10	6.0	46.9	18.2	15.0	1.1	8.0	16M10-LB	7TCA302400R0010	50
25 mm ²	M6	7.3	48.5	18.0	14.0	1.6	8.0	25M6-LB	7TCA302400R0011	50
	M8	7.3	48.5	18.0	15.5	1.6	8.0	25M8-LB	7TCA302400R0012	50
	M10	7.3	48.5	18.0	15.5	1.5	8.0	25M10-LB	7TCA302400R0013	50
35 mm ²	M6	8.9	57.0	19.5	15.5	2.1	8.5	35M6-LB	7TCA302400R0014	50
	M8	8.9	57.0	19.5	15.5	2.1	8.5	35M8-LB	7TCA302400R0015	50
	M10	8.9	57.0	19.5	15.5	2.1	8.5	35M10-LB	7TCA302400R0016	50
	M12	8.9	62.5	25.0	21.5	1.5	11.5	35M12-LB	7TCA302400R0017	50
50 mm ²	M6	9.8	62.7	21.5	18.0	2.5	10.0	50M6-LB	7TCA302410R0000	50
	M8	9.8	62.7	21.5	18.0	2.5	10.0	50M8-LB	7TCA302410R0001	50
	M10	9.8	62.7	21.5	18.0	2.5	10.0	50M10-LB	7TCA302410R0002	50
	M12	9.8	66.2	25.0	23.0	1.8	11.0	50M12-LB	7TCA302410R0003	50
70 mm ²	M6	12.2	68.0	26.0	20.8	2.9	11.5	70M6-LB	7TCA302410R0004	25
	M8	12.2	68.0	26.0	20.8	2.9	11.5	70M8-LB	7TCA302410R0005	25
	M10	12.2	68.0	26.0	20.8	2.9	11.5	70M10-LB	7TCA302410R0006	25
	M12	12.2	68.0	26.0	20.8	2.8	11.5	70M12-LB	7TCA302410R0007	25
95 mm ²	M8	13.5	79.0	27.5	24.5	3.1	13.0	95M8-LB	7TCA302410R0008	25
	M10	13.5	79.0	27.5	24.5	3.1	13.0	95M10-LB	7TCA302410R0009	25
	M12	13.5	79.0	27.5	24.5	3.0	13.0	95M12-LB	7TCA302410R0010	25
	M16	13.5	79.0	27.5	24.5	2.9	13.0	95M16-LB	7TCA302410R0011	25
120 mm ²	M8	15.2	80.0	28.0	27.5	3.5	13.5	120M8-LB	7TCA302410R0012	25
	M10	15.2	80.0	28.0	27.5	3.5	13.5	120M10-LB	7TCA302410R0013	25
	M12	15.2	80.0	28.0	27.5	3.5	13.5	120M12-LB	7TCA302410R0014	25
	M16	15.2	80.0	28.0	27.5	3.4	13.5	120M16-LB	7TCA302410R0015	25
150 mm ²	M8	16.5	100.0	33.5	30.5	4.5	15.5	150M8-LB	7TCA302420R0000	20
	M10	16.5	100.0	33.5	30.5	4.5	15.5	150M10-LB	7TCA302420R0001	20
	M12	16.5	100.0	33.5	30.5	4.5	15.5	150M12-LB	7TCA302420R0002	20
	M16	16.5	100.0	33.5	30.5	4.3	15.5	150M16-LB	7TCA302420R0003	20
	M20	16.5	103.5	37.0	30.5	4.3	15.5	150M20-LB	7TCA302420R0004	20

Caractéristiques								Article	Réf. internationale @	Col.
Cosse tubulaire cuivre nue $\leq 300 \text{ mm}^2$										
Langulette étroite droite - Un trou										
Section nominale	Borne (alésage)	l mm	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm			
6 mm ²	M5	27.5	13.3	10.0	1.2	5.5	50	6M5-NP	7TCA302490R0000	50
	M6	27.5	13.3	10.0	1.2	5.5	50	6M6-NP	7TCA302490R0001	50
10 mm ²	M5	31.8	15.3	11.0	1.3	5.5	50	10M5-NP	7TCA302490R0002	50
	M6	31.8	15.3	11.0	1.3	5.5	50	10M6-NP	7TCA302490R0003	50
16 mm ²	M5	33.4	14.5	12.0	1.4	5.5	50	16M5-NP	7TCA302490R0004	50
	M6	33.4	14.5	12.0	1.4	5.5	50	16M6-NP	7TCA302490R0005	50
25 mm ²	M6	35.5	14.5	13.0	1.8	5.5	25	25M6-NP	7TCA302490R0006	25
	M8	39.5	18.5	13.0	1.8	7.5	25	25M8-NP	7TCA302490R0007	25
35 mm ²	M6	37.2	14.5	14.0	2.2	5.5	25	35M6-NP	7TCA302490R0008	25
	M8	41.2	18.5	14.0	2.2	7.5	25	35M8-NP	7TCA302490R0009	25
50 mm ²	M6	41.2	14.5	14.0	3.1	5.5	25	50M6-NP	7TCA302500R0000	25
	M8	45.2	18.5	14.0	3.1	7.5	25	50M8-NP	7TCA302500R0001	25
	M10	45.2	18.5	16.5	2.6	7.5	25	50M10-NP	7TCA302500R0002	25
70 mm ²	M6	43.2	14.5	15.0	4.0	5.5	25	70M6-NP	7TCA302500R0003	25
	M8	47.2	18.5	15.0	4.0	7.5	25	70M8-NP	7TCA302500R0004	25
	M10	47.2	18.5	15.0	4.0	7.5	25	70M10-NP	7TCA302500R0005	25
95 mm ²	M8	52.0	18.5	16.5	4.3	7.5	25	95M8-NP	7TCA302500R0006	25
	M10	55.5	22.0	16.5	4.3	9.5	25	95M10-NP	7TCA302500R0007	25
	M12	55.5	22.0	16.5	4.3	9.5	25	95M12-NP	7TCA302500R0008	25
120 mm ²	M8	57.0	18.5	18.6	4.9	7.5	10	120M8-NP	7TCA302500R0009	10
	M10	60.5	22.0	18.6	4.9	9.5	10	120M10-NP	7TCA302500R0010	10
	M12	60.5	22.0	18.6	4.9	9.5	10	120M12-NP	7TCA302500R0011	10
150 mm ²	M8	58.0	18.5	21.0	6.3	7.5	10	150M8-NP	7TCA302510R0000	10
	M10	61.5	22.0	21.0	6.3	9.5	10	150M10-NP	7TCA302510R0001	10
	M12	61.5	22.0	21.0	6.3	9.5	10	150M12-NP	7TCA302510R0002	10
185 mm ²	M8	60.0	18.5	23.0	6.2	7.5	10	185M8-NP	7TCA302510R0003	10
	M10	63.3	22.0	23.0	6.2	9.5	10	185M10-NP	7TCA302510R0004	10
	M12	63.3	22.0	23.0	6.2	9.5	5	185M12-NP	7TCA302510R0005	5
240 mm ²	M10	72.0	22.0	26.0	7.3	9.5	5	240M10-NP	7TCA302510R0006	5
	M12	72.0	22.0	26.0	7.3	9.5	5	240M12-NP	7TCA302510R0007	5
	M16	75.5	25.5	26.0	7.3	9.5	5	240M16-NP	7TCA302510R0008	5
300 mm ²	M10	79.5	22.0	29.0	7.8	9.5	5	300M10-NP	7TCA302510R0009	5
	M12	79.5	22.0	29.0	7.8	9.5	5	300M12-NP	7TCA302510R0010	5
	M16	83.0	25.5	29.0	7.8	9.5	5	300M16-NP	7TCA302510R0011	5

Tableau de compatibilité des cosses SPEC-KON Lugs (plages étroites) avec les disjoncteurs ABB série Tmax

Compatibles pour les raccordements en :

- Plages Frontales (F)
- Plages Frontales Externes (EF)
- Plages Frontales Externes (ES)
- Plages Arrière Orientables (R).

Disjoncteurs	Largeur Max mm	Profondeur Max mm	Borne	Courant A	Section nominale Max mm ²	Article Min	Article Max
XT1	16	7.5	M6	< 160	70	6M6-NP	70M6-NP
XT2	20	7	M6	< 160	70	6M6-NP	70M6-NP
XT3	24	8.5	M8	< 250	120	25M8-NP	120M8-NP
XT4	24	9	M8	< 250	120	25M8-NP	120M8-NP
T2	20	7.5	M6	< 160	70	6M6-NP	70M6-NP
T3	24	9.5	M8	< 250	120	25M8-NP	120M8-NP
T4	25	9.5	M8	< 320	185	25M8-NP	185M8-NP
T5	35	11	M10	< 630	240	150M10-NP	240M10-NP

Caractéristiques	Article	Réf. internationale @	Désignation	Col.
------------------	---------	-----------------------	-------------	------

Gaine thermorétractable Multicolor SHRINK-KON®



En dévidoir longueur = 3.3 m - Rétreint 2:1

Noir	25.4 mm	HSB1000	7TCA017300R0307	GT 2:1 D25.4MM	1
Marron	25.4 mm	HSB1000-1	7TCA017300R0308	GT 2:1 D25.4MM	1
Rouge	25.4 mm	HSB1000-2	7TCA017300R0309	GT 2:1 D25.4MM	1
Bleu	25.4 mm	HSB1000-6	7TCA017300R0312	GT 2:1 D25.4MM	1
Vert/Jaune	25.4 mm	GYS1000-E-D	7TCA017300R0260	GT 2:1 D25.4MM	1

En manchon prédécoupé - Rétreint 2:1

Longueur 5 cm

Couleur	Diamètre initial				
Noir	6.4 mm	PLG250-0-5R	7TCA017300R0870	GT 2:1 D6,4MM MANCHON 0.05M	10
Marron	6.4 mm	PLG250-1-5R	7TCA017300R0871	GT 2:1 D6,4MM MANCHON 0.05M	10
Rouge	6.4 mm	PLG250-2-5R	7TCA017300R0872	GT 2:1 D6,4MM MANCHON 0.05M	10
Orange	6.4 mm	PLG250-3-5R	7TCA017300R0873	GT 2:1 D6,4MM MANCHON 0.05M	10
Bleu	6.4 mm	PLG250-6-5R	7TCA017300R0874	GT 2:1 D6,4MM MANCHON 0.05M	10
Vert/Jaune	6.4 mm	GYS250-E-5R	7TCA017300R0875	GT 2:1 D6,4MM MANCHON 0.05M	10
Noir	12.7 mm	PLG500-0-5R	7TCA017300R0881	GT 2:1 D12,7MM MANCHON 0.05M	10
Marron	12.7 mm	PLG500-1-5R	7TCA017300R0882	GT 2:1 D12,7MM MANCHON 0.05M	10
Rouge	12.7 mm	PLG500-2-5R	7TCA017300R0883	GT 2:1 D12,7MM MANCHON 0.05M	10
Orange	12.7 mm	PLG500-3-5R	7TCA017300R0884	GT 2:1 D12,7MM MANCHON 0.05M	10
Bleu	12.7 mm	PLG500-6-5R	7TCA017300R0885	GT 2:1 D12,7MM MANCHON 0.05M	10
Vert/Jaune	12.7 mm	GYS500-E-5R	7TCA017300R0886	GT 2:1 D12,7MM MANCHON 0.05M	10

Longueur 10 cm

Noir	19.1 mm	PLG750-0-10R	7TCA017300R0876	GT 2:1 D19.1MM MANCHON 0.1M	10
Marron	19.1 mm	PLG750-1-10R	7TCA017300R0877	GT 2:1 D19.1MM MANCHON 0.1M	10
Rouge	19.1 mm	PLG750-2-10R	7TCA017300R0878	GT 2:1 D19.1MM MANCHON 0.1M	10
Orange	19.1 mm	PLG750-3-10R	7TCA017300R0879	GT 2:1 D19.1MM MANCHON 0.1M	10
Bleu	19.1 mm	PLG750-6-10R	7TCA017300R0790	GT 2:1 D19.1MM MANCHON 0.1M	10
Vert/Jaune	19.1 mm	GYS750-E-10R	7TCA017300R0880	GT 2:1 D19.1MM MANCHON 0.1M	10
Noir	25.4 mm	PLG1000-0-10R	7TCA017300R0887	GT 2:1 D25.4MM MANCHON 0.1M	10
Marron	25.4 mm	PLG1000-1-10R	7TCA017300R0888	GT 2:1 D25.4MM MANCHON 0.1M	10
Rouge	25.4 mm	PLG1000-2-10R	7TCA017300R0889	GT 2:1 D25.4MM MANCHON 0.1M	10
Orange	25.4 mm	PLG1000-3-10R	7TCA017300R0890	GT 2:1 D25.4MM MANCHON 0.1M	10
Bleu	25.4 mm	PLG1000-6-10R	7TCA017300R0891	GT 2:1 D25.4MM MANCHON 0.1M	10
Vert/Jaune	25.4 mm	GYS1000-E-10R	7TCA017300R0892	GT 2:1 D25.4MM MANCHON 0.1M	10

Accessoires

Embases auto-adhésives carrées - Couleur naturel

Dimension	Largeur collier				
19,1 mm x 19,1 mm	3.6 mm	TC344A	7TAG009810R0010	EMB. ADH. 19.1X19.1MM COL. 3.6MM NAT	1000
29 mm x 29 mm	7.6 mm	TC347A	7TAG009820R0051	EMBASE ADH. 29X29MM COL. 7.6MM	1000
29 mm x 29 mm	7.6 mm	TC5347AR	7TCG009500R0040	EMB. ADH 29x29MM - COL. 7.6MM NAT	1000

Gaine de protection "bord de tôle" - Couleur noir

Longueur (m)	Épaisseur tôle				
30.5	1.01 mm	GRNY-040-0-C	7TAG009750R0017	PROTECT. BORD DE TOLE 3.17X4.82MM NOI	1
30.5	1.57 mm	GRNY-062-0-C	7TAG009750R0022	PROTECT. BORD DE TOLE 1.57X5.08MM NOI	1

Gaine "chaussette" noire

Gaine tressée tubulaire

Longueur (m)	Diamètre (mm)				
100	6 mm	CPS6B-100	7TCG054800R0097	GAINE TRESSE D6MM NOIR	1
100	10 mm	CPS10B-100	7TCG054800R0008	GAINE TRESSE D10MM NOIR	1

Gaine fendue + outil - BIND-IT®


150	5 mm	CPS05W-150-EU	7TCG054800R0001	GAINE OUV A MEM DE FORME D5MM	1
100	8 mm	CPS08W-100-EU	7TCG054800R0005	GAINE OUV A MEM DE FORME D8MM	1
50	13 mm	CPS13W-50-EU	7TCG054800R0020	GAINE OUV A MEM DE FORME D13MM	1

Outillage

Couleur	Largeur collier max.				
Noir	4.8 mm	ERG50	7TAA131790R0001	OUTIL DE POSE COL. 2.4 A 4.8MM	1

Dimensionnement et protection des installations électriques BT

Courant de court-circuit I_{k3} (kA) en aval d'un câble



Pour déterminer le courant de court-circuit en aval d'un câble (au point de raccordement d'un coffret divisionnaire), il convient de connaître conformément à UTE C 15-105 :

- I_{k3} "Amont" (kA).
- La longueur du câble (m).
- La section des conducteurs de phases (mm²).
- La nature des conducteurs (Cuivre ou Aluminium).


Le tableau ci-dessous donne rapidement l' I_{k3} "Aval" au point de raccordement des disjoncteurs divisionnaires.

N.B : Pour tension triphasée de 230 V entre phases, diviser les longueurs par $\sqrt{3} = 1.732$.

Section Cu (mm ²)	Longueur du câble (m)																			
	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.3	1.8	2.6	3.6
	2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.1	1.5	2.1	3	4.3	6.1	8.6
	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.7	1.9	2.6	3.7	5.3	7.4	10.5
	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.4	2	2.8	4	5.6	7.9	11.2	16
	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.1	3	4.3	6.1	8.6	12.1	17	24	34
	16	–	–	–	–	–	–	1.7	2.4	3.4	4.8	6.8	9.7	14	19	27	39	55	77	110
	25	–	–	–	–	–	1.3	1.9	2.7	3.8	5.4	7.6	10.7	15	21	30	43	61	86	121
	35	–	–	–	–	–	1.9	2.6	3.7	5.3	7.5	10.6	15	21	30	42	60	85	120	170
	② 50	–	–	–	–	1.8	2.5	3.6	5.1	7.2	10.2	14	20	③ 29	41	58	81	115	163	230
	70	–	–	–	–	2.6	3.7	5.3	7.5	10.6	15	21	30	42	60	85	120	170	240	339
	95	–	–	–	–	2.5	3.6	5.1	7.2	10.2	14	20	29	41	58	81	115	163	230	325
230/400 V	120	–	1.6	2.3	3.2	4.5	6.4	9.1	13	18	26	36	51	73	103	145	205	291	411	–
	150	1.2	1.7	2.5	3.5	4.9	7	9.9	14	20	28	39	56	79	112	158	223	316	447	–
	185	1.5	2.1	2.9	4.1	5.8	8.2	11.7	16	23	33	47	66	93	132	187	264	373	–	–
	240	1.8	2.6	3.6	5.1	7.3	10.3	15	21	29	41	58	82	116	164	232	329	465	–	–
I_{k3} Amont (kA)	Courant de court-circuit résiduel en aval d'une canalisation																			
① 20	19.6	19.6	19.5	19.2	19	18.6	18	17.3	16.4	15.2	13.9	12.3	④ 10.6	8.9	7.2	5.7	4.4	3.3	2.5	1.8
15	14.8	14.8	14.7	14.5	14.4	14.2	13.9	13.4	12.9	12.2	11.3	10.2	9	7.7	6.4	5.2	4.1	3.2	2.4	1.8
10	9.9	9.9	9.9	9.8	9.7	9.6	9.5	9.3	9	8.6	8.2	7.6	6.9	6.2	5.3	4.4	3.6	2.9	2.2	1.7
7	7	7	6.9	6.9	6.9	6.8	6.7	6.6	6.5	6.3	6.1	5.7	5.3	4.9	4.3	3.7	3.1	2.5	2	1.6
5	5	5	5	5	4.9	4.9	4.9	4.8	4.7	4.6	4.5	4.3	4.1	3.8	3.5	3.1	2.7	2.2	1.8	1.4
4	4	4	4	4	4	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	3.7	3.6	3.4	3.2	3	2.7	2.3	2	1.7	1.3
3	3	3	3	3	3	3	3	2.9	2.9	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2.2	2	1.7	1.5	1.2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	1.6	1.5	1.3	1.2	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6
Section Al (mm ²)	Longueur de câble (m)																			
	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.5	2.1	2.9	4.1	5.8	8.2	11.6	16	23
	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.2	3	4.3	6.1	8.6	12	17	24	34
	25	–	–	–	–	–	–	–	–	1.7	2.4	3.4	4.8	6.7	9.5	13	19	27	38	54
	35	–	–	–	–	–	–	1.7	2.4	3.3	4.7	6.7	9.4	13	19	27	38	53	75	107
	50	–	–	–	–	–	1.6	2.3	3.2	4.5	6.4	9	13	18	26	36	51	72	102	145
	70	–	–	–	–	–	2.4	3.3	4.7	6.7	9.4	13	19	27	38	53	75	107	151	213
	95	–	–	–	–	–	2.3	3.2	4.5	6.4	9	13	18	26	36	51	72	102	145	205
230/400 V	120	–	–	–	–	–	2.9	4	5.7	8.1	11.4	16	23	32	46	65	91	129	183	259
	150	–	–	–	–	–	3.1	4.4	6.2	8.8	12	18	25	35	50	70	99	141	199	281
	185	–	–	–	–	2.6	3.7	5.2	7.3	10.4	15	21	29	42	59	83	117	166	235	332
	240	–	1.6	2.3	3.2	4.6	6.5	9.1	13	18	26	37	52	73	103	146	207	293	414	–

Exemples d'applications

Répartition




Tables de coordination

Arrivée tétrapolaire ≤ 250 A

Disjoncteur tétrapolaire - Disjoncteurs phase/neutre et bipolaire @ 240 V

		Amont	S200	S200M	S200P	S800C
Aval	Courbe / Version		B, C	B, C	B, C	B, C, D, K
	Icu [kA] @ 240 V		20	25	25	25
	In [A]		0.5...63	0.5...63	0.5...63	
SN201L	B, C	6	2...25	20	25	25
			32, 40	20	25	25
DS201L	B, C	6	6...40	20	25	25
SN201	B, C, D	10	2...25	20	25	25
DS201			32, 40	20	25	25
S200L	C	10	6...40	-	-	25
S200	B, C, K, Z	20	0.5...63	-	25	25
S200M	B, C, D	25	0.5...63	-	-	-
S200P	B, C, D, K, Z	25	0.5...63	-	-	-


XT1		XT2	XT3	XT4
C	N	N	N	N
25	36	36	36	36
18	18	20	10	-
18	10	18	10	-
-	-	-	-	-
18	18	36	18	-
18	18	36	18	-
-	-	-	-	-
25	30	36	-	30
-	30	36	-	30
-	30	36	-	30



Disjoncteur tétrapolaire - Départ direct disjoncteurs tri/tétrapolaire @ 415 V

		Amont	S200	S200M	S200P	S800C
Aval	Courbe / Version		B, C	B, C	B, C	B, C, D, K
	Icu [kA] @ 415 V		10	15	25	25
	In [A]		0.5...63	0.5...63	0.5...25	25...125
S200L	C	6	6...40	-	-	25
S200	B, C, K, Z	10	0.5...63	-	15	25
S200M	B, C, D	15	0.5...63	-	25	25
F200	-	-	16...63 80...100	6	10	15
XT1D	-	Icw = 2 A	-	-	-	-

XT1		XT2	XT3	XT4	T5 400
C	N	N	N	N	N
25	36	36	36	36	36
-	-	-	-	-	320, 400
25	30	36	16	30	20
25	30	36	25	30	20
15	15	15	-	-	-
10	10	10	-	-	-
25	36	36	-	-	-



Confirmation aux spécifications particulières

Arrivée tétrapolaire ≤ 400 A (application tarif jaune)

Sujet	Coordination sous condition de court-circuits entre un disjoncteur de puissance et d'autres appareils de protection associés dans le même circuit
Références aux normes	IEC 60947-2, Annexe A, § A.6 "Verification of back-up protection"
Caractéristiques confirmées	Coordination pour un pouvoir de coupure ultime de 20 kA à 415/240 V AC
Application	"Tarif jaune"

Combinaisons satisfaisant les caractéristiques confirmées

Nb. pôles	Intensité nominale	Type
4P	jusqu'à 400 A	T5N

Nb. pôles	Intensité nominale	Type
1P+N	jusqu'à 20 A	SN201 L
	jusqu'à 20 A	SN201
2P	jusqu'à 63 A	S202
3P	jusqu'à 25 A	M203
	jusqu'à 63 A	S203
4P	jusqu'à 25 A	M204
	jusqu'à 63 A	S204

Nb. pôles	Intensité nominale	Type
4P	jusqu'à 400 A	T5N

Nb. pôles	Intensité nominale	Type
1P+N	jusqu'à 20 A	SN201 L
	jusqu'à 20 A	SN201
2P	jusqu'à 63 A	S202
3P	jusqu'à 25 A	M203
	jusqu'à 63 A	S203
4P	jusqu'à 25 A	M204
	jusqu'à 63 A	S204

Nb. pôles	Intensité nominale	Type
1P+N	jusqu'à 20 A	DS201 L
	jusqu'à 32 A	DS201
2P	jusqu'à 32 A	DS202C
	jusqu'à 63 A	S202 + DDA202
3P	jusqu'à 25 A	M203 + DDA203
	jusqu'à 63 A	S203 + DDA203
4P	jusqu'à 25 A	M204 + DDA204
	jusqu'à 63 A	S204 + DDA204

Nb. pôles	Intensité nominale	Type
4P	jusqu'à 400 A	T5N

Nb. pôles	Intensité nominale	Type
1P+N	jusqu'à 20 A	DS201 L
	jusqu'à 20 A	DS201
2P	jusqu'à 20 A	DS202C
	jusqu'à 63 A	S202 + DDA202
3P	jusqu'à 25 A	M203 + DDA203
	jusqu'à 63 A	S203 + DDA203
4P	jusqu'à 25 A	M204 + DDA204
	jusqu'à 63 A	S204 + DDA204

Nb. pôles	Intensité nominale	Type
4P	jusqu'à 400 A	T5N

Nb. pôles	Intensité nominale	Type
1P+N	jusqu'à 20 A	DS201 L
	jusqu'à 20 A	DS201
2P	jusqu'à 20 A	DS202C
	jusqu'à 63 A	S202 + DDA202
3P	jusqu'à 25 A	M203 + DDA203
	jusqu'à 63 A	S203 + DDA203
4P	jusqu'à 25 A	M204 + DDA204
	jusqu'à 63 A	S204 + DDA204


Nb. pôles	Intensité nominale	Type
1P+N	jusqu'à 20 A	SN201 L
	jusqu'à 32 A	SN201
2P	jusqu'à 63 A	S202
3P	jusqu'à 25 A	M203
	jusqu'à 63 A	S203
4P	jusqu'à 25 A	M204
	jusqu'à 63 A	S204

Exemples d'applications


Répartition

Arrivée par le haut


Tête de groupe interrupteur différentiel (F200) vers répartition ph/N (SN201 et DS201)



Tête de groupe disjoncteur + bloc différentiel (S200 + DDA200) vers répartition ph/N (SN201 et DS201)



Tête de groupe disjoncteur + bloc différentiel (S200 + DDA200) vers répartition tétrapolaire (S204) et ph/N (SN201 et DS201)




Exemples d'applications


Répartition

Arrivée par le bas


Tête de groupe interrupteur différentiel (F200) vers répartition ph/N (SN201 et DS201)



Tête de groupe disjoncteur + bloc différentiel (S200 + DDA200) vers répartition ph/N (SN201 et DS201)



Tête de groupe interrupteur différentiel (F200) vers répartition tétrapolaire (S204) et ph/N (SN201 et DS201)



Notes

A large rectangular area filled with a fine grid of dotted lines, intended for taking notes. The grid consists of small, uniform squares covering the entire page area below the 'Notes' header.



ABB France**Division Electrification Products****Produits et Systèmes Basse Tension**

324 rue du Chat Botté
CS 20400 Beynost
01708 Miribel cedex / France

Contact Center ABB France

Tél. : 0 810 020 000 (service 0,06 €/min + prix appel)

Email : contact.center@fr.abb.com



<http://new.abb.com/low-voltage/fr>

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques ou de modifier le contenu de ce document sans préavis.

ABB décline toute responsabilité concernant toute erreur potentielle ou tout manque d'information éventuel dans ce document.

Nous nous réservons tous les droits relatifs à ce document, aux sujets et aux illustrations contenus dans ce document. Toute reproduction, divulgation à des tiers ou utilisation de son contenu, en tout ou en partie, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable d'ABB.

Copyright© 2018 ABB - Tous droits réservés