

05/2023

Flex läsnäolotunnistimet



Läsnäolotunnistin UNI, rele



Läsnäolotunnistin SKY, rele



Läsnäolotunnistin COR, rele



Läsnäolotunnistimen anturi UNI



Läsnäolotunnistimen anturi SKY



Läsnäolotunnistimen anturi COR

Tieto siitä, ovatko ihmiset rakennuksessa tai liikkuvatko he rakennuksessa, on arvokas voimavara minkä tahansa kiinteistön tehokkaalle automatisoinnille.

Joustava valikoima innovatiivisia läsnäolotunnistimia auttaa hallitsemaan päivittäisiä tehtäviä rakennuksen kaikilla osa-alueilla.

Laadukkaat tunnistimet voivat parantaa merkittävästi turvallisuutta, tehokkuutta ja mukavuutta koko rakennuksessa.




Energiansäästö

Valot sammutetaan automaattisesti säädetyn ajan jälkeen, kun tunnistin ei enää havaitse tilassa ihmisiä. Tämä säästää energiaa ja pienentää sähkölaskua.



Parantaa kiinteistön turvallisuutta

Läsnäolotunnistimien avulla voidaan seurata, kuka on läsnä tietyllä alueella. Tämä voi auttaa hätätilanteissa, kuten rakennukseen saapuvien tai sieltä poistuvien henkilöiden jäljittämässä.




Ympäristöystävällinen

Läsnäolotunnistimien käyttö auttaa vähentämään energiankulutusta, mikä puolestaan auttaa vähentämään hiilijalanjälkeä.



Tyyppi	Snro.	Kuvaus	Pakkaus
Läsnäolotunnistimet			
64753 U-24-500	26 200 03	Läsnäolotunnistin Flex 360 Universal, rele, valkoinen	1
64754 U-24-500	26 200 04	Läsnäolotunnistin Flex 360 Sky, rele, valkoinen	1
64755 U-24-500	26 200 05	Läsnäolotunnistin Flex 360 Corridor, rele, valkoinen	1
Modulaariset			
64811 U-500	26 194 40	Ohjausyksikkö rele 10A, koje	1
64891 U-500	26 194 14	Ohjausyksikkö slave, koje	1
64753-24-500	26 200 06	Anturi Flex Universal 360° valkoinen	1
64754-24-500	26 200 07	Anturi Flex Sky 360° valkoinen	1
64755-24-500	26 200 08	Anturi Flex Corridor 360° valkoinen	1

Universal




Tunnistusalue (istuva henkilö)

Asennuskorkeus	L1 (istuva henkilö)
2,5m	Ø max. 8m
3m	Ø max. 10m

Tunnistusalue L (liikkuva henkilö)

Asennuskorkeus (H)	L1 (pituussuunnassa kohti tunnistinta)	L2 (tunnistimen poikittaissuunnassa)
2,5m	Ø max. 7m	Ø max. 10m
3m	Ø max. 8m	Ø max. 12m
4m	Ø max. 10m	Ø max. 16m


Sky



Tunnistusalue (liikkuva henkilö)

Asennuskorkeus (H)	
6m	Ø max. 8m
12m	Ø max. 24m


Corridor




Tunnistusalue (liikkuva henkilö)

Asennuskorkeus (H)	L1 (pituussuunnassa kohti tunnistinta)	L2 (Tunnistimen poikittaissuunnassa)
2,5 m	Max 14 m x 2,5 m	Max 24 m x 2,5 m
3 m	Max 14 m x 3 m	Max 24 m x 3 m
4 m	Max 14 m x 3 m	Max 24 m x 3 m

KytKentä



64753 U-24-500 (Snr. 26 200 03)



64753 U-24-500 (Snr. 26 200 03)

64891 U-500 (Snr. 26 194 14)
64753-24-500 (snr. 26 200 06)