



Ref. Certif. No.

CN44759

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE

Product
Produit

AC Contactors

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

ABB France
3 Rue Jean Perrin CS 90009 69687 Chassieu Cedex, France

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

ABB France
3 Rue Jean Perrin CS 90009 69687 Chassieu Cedex, France

Name and address of the factory
Nome et adresse de l'usine

ABB Bulgaria EOOD - Rakovski branch
Industrial Zone, Plovdiv District, Rakovski Municipality, 4150
RAKOVSKI BULGARIA

Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsqu'il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} page

See the Appendix

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

ABB

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

A9, A12, A16

Model / Type Ref.
Ref. De type

Additional information (if necessary may also be reported
on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être
indiqués sur la 2^{ème} page)

PUBLICATION

EDITION

IEC 60947-4-1:2009(3rd Edition) + AMD 1:2012

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

00901-CB2018CQC-080606

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Date: Sep.26,2018

Signature:

Wang Kejiao

Issued 2003-05
China Quality Certification Centre
Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

Tel: +86-10-83886666
Fax: +86-10-83886282

website
www.cqc.com.cn

CB 0046656

A9,A12,A16

Uimp:8kV;

Ui: 1000V;

Ith: A9:26A, A12:28A, A16:30A;

Ue/Ie:

A9:

AC-1: AC690V/25A;

AC-3:AC220-230-240,380-400,415,440,500V/9A,690V/7A;

AC-8a: AC 400V/12A;

A12: AC-1: AC 690V/27A;

AC-3:AC220-230-240,380-400,415,440,500V/12A,690V/9A;

AC-8a: AC 400V/16A;

A16: AC-1: AC 690V/30A;

AC-3:AC220-230-240,380-400,415V/17A,440V/16A,500V/14A,690V/10A;

AC-8a: AC 400V/22A;

Us: AC24V 50/60Hz, 48V 50/60Hz,110V 50Hz/110-120V 60Hz,

220-230V 50Hz/230-240V 60Hz,380-400V 50Hz/400-415V 60Hz,

400-415V 50Hz/415-440V 60Hz;

IP20;

3P,4P;

Auxiliary Circuits :

Ith:16A;

Ue/Ie:

AC-15:AC24-127V/6A,220-240V/4A,380-440V/3A,500-690V/2A;

DC-13:DC24V/6A,48V/2.8A,72V/2A,110-125V/1.1A,220-250V/0.55A;

1NO,1NC,1NO1NC,2NO2NC,3NO2NC

Page 1 of 1

Additional information (if necessary)

Information complémentaire (si nécessaire)

Date: Sep.26,2018

Signature:



Wang Kejiao