




Collection Zenit

Gamme d'appareillage mural

Gamme d'appareillage Zenit

Parfaite sur toute la ligne





Zenit est une gamme modulaire complète, adaptée aux installations résidentielles ou tertiaires. Son design épuré et ses nombreuses finitions donnent un véritable atout esthétique à votre intérieur, en plus de ses fonctionnalités qui confèrent un grand confort aux résidents. Avec l'appareillage mural Zenit, l'installation se simplifie et permet aux professionnels un travail plus rapide tout en conservant une finition parfaite.

Design et performances



Fonctions pour tous les espaces.

>> **Détecteur de passage**, idéal pour les couloirs, escaliers, salle de bains, paliers, etc.

>> **Commande de volets roulants électronique** pour centraliser l'ouverture/fermeture des ouvrants et les commander à partir de plusieurs endroits.

>> **Interrupteurs à carte, mécanique ou temporisé**. Ce dernier est équipé d'un potentiomètre pour régler le temps de veille après avoir enlevé la carte.

>> **Variateur de source fluo**, idéal pour les applications tertiaires. Intuitif, il est facile à utiliser grâce à sa commande rotative.

>> **D'autres fonctions avancées**: thermostat digital, clavier codé, sonorisation, prises de communications...



>> Variateur de lumière



>> Interrupteur à carte



>> Support pour rail DIN



Hôtels, bureaux, restaurants,...
Zenit s'installe partout.

La gamme Zenit s'installe partout.

- >> **Support de menuiserie**, permettant d'installer l'appareillage mural sur des cloisons en bois ou des profils en métal.
- >> **Support pour rail DIN**: adaptateur pour placer des mécanismes de 2 modules directement sur un rail DIN.
- >> **Boîtes de montage saillie**, de 2 à 4 modules.
- >> **Boîtes étanches**, IP40 et IP55.


Parce que notre travail sur le Design ne s'arrête pas à l'esthétique. La gamme Zenit a été la **première certifiée en Ecodesign***.



*Pour plus d'information
environnementale, voir le site
www.abb.es/niessen

Zenit

Moderne et épuré



Pour la gamme Zenit l'accent a été mis sur le travail des matières, telles que l'acier inoxydable, le bois, l'ardoise ou encore le verre. Des matières pures qui améliorent le standing et subliment votre décoration, tout en apportant un côté naturel à votre espace.

-
- | | | | |
|----|----------------|----|----------------|
| 01 | Plaque Blanche | >> | Touche Blanche |
|----|----------------|----|----------------|
-
- | | | | |
|----|----------------|----|----------------|
| 02 | Plaque Platine | >> | Touche Platine |
|----|----------------|----|----------------|
-
- | | | | |
|----|-------------------------|----|-------------------|
| 03 | Plaque Acier Inoxydable | >> | Touche Anthracite |
|----|-------------------------|----|-------------------|
-
- | | | | |
|----|-------------------|----|--------------------|
| 04 | Plaque Anthracite | >> | Touches Anthracite |
|----|-------------------|----|--------------------|
-
- | | | | |
|----|--------------------|----|----------------|
| 05 | Plaque Verre Blanc | >> | Touche Blanche |
|----|--------------------|----|----------------|
-
- | | | | |
|----|----------------|----|----------------|
| 06 | Plaque Ardoise | >> | Touche Platine |
|----|----------------|----|----------------|
-
- | | | | |
|----|------------------|----|-------------------|
| 07 | Plaque Champagne | >> | Touches Champagne |
|----|------------------|----|-------------------|
-
- | | | | |
|----|-------------------|----|-----------------|
| 08 | Plaque Verre Noir | >> | Touches Platine |
|----|-------------------|----|-----------------|
-
- | | | | |
|----|--------------|----|----------------|
| 09 | Plaque Wengé | >> | Touche Platine |
|----|--------------|----|----------------|
-
- | | | | |
|----|--------------------|----|------------------|
| 10 | Plaque Verre Perle | >> | Touche Champagne |
|----|--------------------|----|------------------|
-
- | | | | |
|----|------------------------|----|-------------------|
| 11 | Plaque Verre Champagne | >> | Touche Anthracite |
|----|------------------------|----|-------------------|
-
- | | | | |
|----|-------------------|----|-------------------|
| 12 | Plaque Verre Café | >> | Touche Anthracite |
|----|-------------------|----|-------------------|
-
- | | | | |
|----|-----------------------|----|----------------|
| 13 | Plaque Verre Graphite | >> | Touche Blanche |
|----|-----------------------|----|----------------|
-

01



02



03



04



05



06



07



08



09



10



11



12



13



Mécanismes Connexion Auto											
Mécanismes 1 Module N2100						Mécanismes 2 Modules N2200					
Interrupteurs	 Interrupteur monopolaire N2101  Interrupteur bipolaire N2101.2  Va-et-vient N2102  Permutateur N2110  Voyant à LED pour interrupteurs bipolaires, va-et-vient et permutateur N2192					 Interrupteur monopolaire N2201  Interrupteur bipolaire N2201.2  Va-et-vient N2202  Permutateur N2210  Voyant à LED pour interrupteurs monopolaires et poussoirs N2191  Voyant à LED pour interrupteurs bipolaires, va-et-vient et permutateur N2192					
	 B.P. avec symbole carillon N2104  B.P. avec symbole lumière N2104.2  Poussoir inverseur N2104.6  Poussoir N2104.7  Voyant à LED pour interrupteurs monopolaires et poussoirs N2191					 B.P. avec symbole carillon N2204  B.P. avec symbole lumière N2204.2  Poussoir inverseur N2204.6  Poussoir N2204.7  Lampe verte interrupteur de carte N2193					
	 Double interrupteurs pour volets roulants N2244.1  Double poussoirs pour volets roulants N2244  Interrupteur mécanique à carte N2214.1										
Liseré de finition		Symboles				Liseré de finition					
 Liserés pour touche 1 module N2170		 Touche pour symbole N2101.9 - Symbole clé N2004.1 - Symbole ventilateur N2004.2 - Symbole WC N2004.3 - Symbole S.d.B N2004.4 - Symbole infirmière N2004.5 - Symbole point N2004.6  Touche pour symbole N2201.9				 Liserés pour touche 2 modules N2270					
Prises de Courants						 Prise de courant 2P+T Raccordement automatique N2287.6  Prise 2P+T Raccordement N2288  Prise 2P+T Schuko Raccordement automatique N2288.6					
Autres Fonctions	 Obturbateur N2100  Sortie de câble N2107  Carillon N2119  Prise de recharge USB N2185					 Obturbateur N2200  Sortie de câble N2207  Carillon N2219  Prise de recharge USB N2285					
Prises de Communication	Connecteur	 Prise RJ 12 N2117.6  Connecteur Cat. 5E UTP 2018.5  Connecteur Cat. 6 UTP 2018.6  Connecteur Cat. 5E FTP 2018.5F  Connecteur Cat. 6 FTP 2018.6F  Connecteur Cat. 5E STP 2018.5S  Connecteur Cat. 6 STP 2018.6S  Prise TV simple N2150.7				 Prise RJ 12 N2217.6  Connecteur Cat. 5E UTP 2018.5  Connecteur Cat. 6 UTP 2018.6  Connecteur Cat. 5E FTP 2018.5F  Connecteur Cat. 6 FTP 2018.6F  Connecteur Cat. 5E STP 2018.5S  Connecteur Cat. 6 STP 2018.6S  Prise TV terminale N2250.7  Prise TV-R / SAT finale N2251.7  Prise TV-R / SAT terminale 8152.7					
	Enjoliveur	 Support pour connecteurs RJ 45 2018 et 2018.8  Enjoliveur pour prise RJ 45 N2118.1				 Support pour connecteurs RJ 45 2018 et 2018.8  Enjoliveur pour prise RJ 45 N2218.1  Enjoliveur double pour prises RJ 45 N2218.2  Enjoliveur pour mécanisme de TV-R / SAT N2252					
Sonorisation	 Récepteur FM stéréo de RDS 9368  Télécommande à encastrer 9368.2  Module entrée/sortie USB et Bluetooth® 9368.3  Module radio/amplificateur pour plafond avec Bluetooth® 9368.1					 Enjoliveur pour Réf: 9368, 9368.2 N2268  H.P. 2" 9329  H.P. 5" 9329.1  Enjoliveur pour Réf: 9329 N2229  Support pour H.P. 5" 9399  Boîte d'encastrement pour H.P. 5" 9399.1  Enjoliveur pour parleur 5" 9399.2					
Électronique	 Signalisation RG / Ne pas déranger LED N2180.4  Signalisation VT / Service LED N2180.5  Interrupteur Service / Ne pas déranger N2244.5  Variateur Rotatif N2160.E				Variateurs / Interrupteurs temporisés	 Variateur électronique poussoir N2260  Variateur universel poussoir N2260.1  Variateur universel poussoir N2260.2  Variateur rotatif pour source fluo N2260.9  Interrupteur temporisé N2262  Interrupteur temporisé de Triac N2262.1					
					Autres Fonctions	 Enjoliveur pour thermostat digital N2240.5  Carillon électronique 4 mélodies. N2224  Balise lumineuse LED 2 modules N2280  Détecteur de passage à encastrer N2241  Interrupteur à carte avec temporisation N2214.5  Interrupteur de volets roulants électronique N2261.2  Voyant de balisage autonome. N2281					


Plaques de finition Pour Systeme Européen (2 modules)	Supports	Montage saillie	Support pour rail DIN Avec une plaque simple
 Plaquette 1 module N2171.1  Plaquette 2 modules N2271 et N2271.1  Plaquette 2 x 2 modules N2272 et N2272.1  Plaquette 3 x 2 modules N2273 et N2273.1  Plaquette 4 x 2 modules N2274 et N2274.1	 Support sans griffes pour boîte universelle N2271.9  Soutient pour griffes N2071.8  Griffes élastique N2071.9  Support avec griffes N2271.9G  Support double sans griffes N2272.9	 Cadre saillie, 2 modules avec plaque de finition blanche N2991.1  Cadre saillie, 2 modules N2991  Adaptateur pour tube N2999	 Support 2 modules pour rail DIN N2692  Support 1 module N2671  Support 2x1 module N2671.2  Support 2 modules N2672
Boîtes e cadres étanches IP55		KNX	
IP55	IP40		
 Va-et-vient N3202  Poussoir NO N3204  Prise 2P+T Schuko N3268  Boîte 2 modules N3291  Boîte 2 x 2 modules N3292  Boîte 3 x 2 modules N3293  Boîte 3 modules N3391  Cadre IP55 2 module N3271  Cadre IP55 2+2 modules N3272  Cadre IP55 3 modules N3273	 Boîte 2 modules N3291.1  Boîte 2 x 2 modules N3292.1  Boîte 3 x 2 modules N3293.1  Boîte 3 modules N3391.1	 Bouton poussoir KNX 1/2 canaux 6125/98-509  Bouton poussoir KNX 2/4 canaux 6126/98-500  Bouton poussoir KNX 3/6 canaux 6129/96-500  Bouton poussoir KNX 3/6 canaux + IR 6129/98-509  Thermostat d'ambiance KNX à afficheur 6124/98-509  Détecteur de mouvement KNX 6122/98-509  Enjoleur pour BP 2 poussoirs avec fixation au châssis N2221.2  Enjoleur pour BP 4 poussoirs avec fixation au châssis N2221.4  Enjoleur pour BP 6 poussoirs avec fixation au châssis N2221.6  Enjoleur pour BP 6 poussoirs + IR avec fixation au châssis N2221.7  Thermostat d'ambiance KNX à afficheur 6124/98-509  Enjoleur pour détecteur de mouvement KNX avec fixation au châssis N2241.4  Eclairage 6123/20-500  Stores/volets roulants 6123/21-500  Scénarios 6123/22-500  Thermostat 6123/23-500  Plafonnier 6123/24-500  Climatisation 6123/26-500	

Zenit

Composition modulaire Zenit Interrupteur



Composition modulaire Zenit Prise de courant



Mécanismes 1 module



- > Le support métallique Zenit assure une solidité parfaite tout en apportant la flexibilité nécessaire pour une installation sur n'importe quelle surface.
- > Mécanismes compacts, avec une profondeur de seulement 21 mm, pour garantir un meilleur confort de pose.
- > Connexion automatique très facile à manipuler. Les poussoirs de déverrouillage ont été conçus pour faciliter le démontage des mécanismes tout en garantissant une sécurité optimale.
- > Les enjoliveurs des poussoirs et interrupteurs sont extractibles pour installer les kits LED.
- > Le touché et la taille des mécanismes ont été pensés pour apporter plus de confort et de sécurité à l'utilisateur.
- > Ecoconception utilisant des matières plastiques de qualité et recyclables.

Interrupteurs



Désignation	Code	Données techniques
Interrupteur monopolaire	N2101 BL AN PL CV	16 AX, 250 V~. Compatible avec LED réf. N2191.
Interrupteur bipolaire	N2101.2 BL AN PL CV	16 AX, 250 V~. Compatible avec LED réf. N2192.
Va-et-vient	N2102 BL AN PL CV	16 AX, 250 V~. Compatible avec LED réf. N2192.
Permutateur	N2110 BL AN PL CV	16 AX, 250 V~. Compatible avec LED réf. N2192.

Zenit

Mécanismes 1 module Poussoirs



Désignation	Code	Données techniques
Avec symbole carillon	N2104 BL AN PL CV	16 A, 250 V~. Compatible avec LED réf. N2191.
Avec symbole point lumière	N2104.2	



Désignation	Code	Données techniques
Normalement fermé	N2104.6 BL AN PL CV	16 A, 250 V~. Compatible avec LED réf. N2191.
Normalement ouvert	N2104.7	

Symboles



Désignation	Code	Données techniques
Touche pour symbole	N2101.9 BL AN PL CV	Adapté pour symboles N2004.X. Valide pour mécanismes N2101.X, N2102.X, N2110 et N2104.X. Pour placer en touche N2x01.9x
Symbole clé	N2004.1	
Symbole ventilateur	N2004.2	
Symbole WC	N2004.3	
Symbole S.d.B.	N2004.4	
Symbole infirmerie	N2004.5	
Symbole point	N2004.6	



Variateurs



Désignation	Code	Données techniques
Variateur rotatif	N2160.E BL AN PL CV	230 V~, 50 Hz. ☼ 60 - 500 W. Protection de surcharge et court-circuit par fusible.

Lampes LED



Désignation	Code	Données techniques
Kit LED pour interrupteurs monopolaires et poussoirs	N2191 VD	Point lumineux vert. Branchement automatique. Fourni avec 2 liserés: 1 module et 2 modules. 110-220 V~.
Kit LED pour interrupteurs bipolaires, va-et-vient et permutateur	N2192 RJ	Point lumineux rouge. Branchement automatique. Fourni avec 2 liserés: 1 module et 2 modules. 110-220 V~.



Désignation	Code	Données techniques
Liseré pour touche 1 module	N2170 BL AN CV	Liserés adaptés aux touches N2101.X, N2102.X, N2110 y N2104.X.

Autres fonctions



Désignation	Code	Données techniques
Prise de recharge USB	N2185 BL AN PL CV	Tension/ Fréquence d'entrée: 100-240 V, AC $\pm$ 10 %, 50-60 Hz 0,12 Aca@ max load. Consommation veille: 230 V AC: $\leq$ 0,3 W. Tension /Courant de sortie: 5V DC +5/-5% 750mA a 5V DC. Température de fonctionnement: 0° C + 45° C.



Désignation	Code	Données techniques
Obturateur	N2100 BL AN PL CV	



Désignation	Code	Données techniques
Sortie de câble	N2107 BL AN PL CV	Avec bride de fixation pour câble.



Désignation	Code	Données techniques
Carillon	N2119 BL AN PL CV	125-250 V~ / 8 VA. Volume réglable. Intensité sonore à 1 m: 75 dB.

Prises de communication



Désignation	Code	Données techniques
Prise TV simple	N2150.7 BL AN PL CV	Pour installation en configuration étoile (sans résistance de fin de ligne).



Désignation	Code	Données techniques
Prise RJ 12	N2117.6 BL AN PL CV	Connecteur RJ 12 avec 6 contacts. Suivant RD 279/1999 (ICT).

Mécanismes 1 module

Supports pour connecteurs RJ45



Désignation	Code	Données techniques
Support pour connecteurs informatiques RJ45	2018	Pour prises de types AMP, BRAND-REX, OPENET-ICS, THT LEVITON, KRONE.



Support pour connecteurs informatiques RJ45	2018.8	Pour prises de types Technologies (AT&T).
---	--------	---



Connecteur femelle informatique RJ45, 8 contacts. Cat. 5E (amélioré) UTP	2018.5	Rang de fréquence: 1-160 MHz. Vitesse de transmission: 1,2 Gb/seg. Selon ISO 11801.
---	--------	---



Connecteur femelle informatique RJ45, 8 contacts. Cat. 6 UTP	2018.6	Rang de fréquence: 1-300 MHz. Vitesse de transmission: 4,8 Gb/seg. Selon ISO 11801.
---	--------	---



Connecteur femelle informatique RJ45, Cat. 5E FTP	2018.5 F	Télécommunications norme: FTP Cat.5E Selon ISO 11801. Transmission: 1,000 V RMA – 60 Hz / 1 min.
---	----------	---



Connecteur femelle informatique RJ45, Cat. 6 FTP	2018.6 F	Télécommunications norme: FTP Cat.6A Selon ISO 11801. Transmission: 1,000 V RMA – 60 Hz / 1 min.
--	----------	---



Connecteur femelle informatique RJ45, Cat. 5E STP	2018.5 S	Télécommunications norme: STP Cat.5E Selon ISO 11801. Transmission: 1,000 V RMA – 60 Hz /1 min.
---	----------	--




Connecteur femelle informatique RJ45, Cat. 6 STP	2018.6 S	Télécommunications norme: STP Cat.6A Selon ISO 11801. Transmission: 1,000 V RMA – 60 Hz / 1 min.
--	----------	---



Désignation	Code
Enjoleur pour connecteurs informatiques réf. 2018, 2018.5, 2018.6, 2018.8	N2118.1 BL AN PL CV

Zenit

Mécanismes 2 modules



- > Le support métallique Zenit assure une solidité parfaite tout en apportant la flexibilité nécessaire pour une installation sur n'importe quelle surface.
- > Mécanismes compacts, avec une profondeur de seulement 21 mm, pour garantir un meilleur confort de pose.
- > Connexion automatique très facile à manipuler. Les poussoirs de déverrouillage ont été conçus pour faciliter le démontage des mécanismes tout en garantissant une sécurité optimale.
- > Les enjoliveurs des poussoirs et interrupteurs sont extractibles pour installer les kits LED.
- > Le touché et la taille des mécanismes ont été pensés pour apporter plus de confort et de sécurité à l'utilisateur.
- > Ecoconception utilisant des matières plastiques de qualité et recyclables.

Interrupteurs



Désignation	Code	Données techniques
Interrupteur monopolaire	N2201 BL AN PL CV	16 AX, 250 V~. Compatible avec LED réf. N2191.
Interrupteur bipolaire	N2201.2 BL AN PL CV	16 AX, 250 V~. Compatible avec LED réf. N2192.
Va-et-vient	N2202 BL AN PL CV	16 AX, 250 V~. Compatible avec LED réf. N2192.
Permutateur	N2210 BL AN PL CV	16 AX, 250 V~. Compatible avec LED réf. N2192.

Poussoirs



Désignation	Code	Données techniques
Avec symbole carillon	N2204 BL AN PL CV	16 A, 250 V~. Compatible avec LED réf. N2191.
Avec symbole point lumière	N2204.2 BL AN PL CV	16 A, 250 V~. Compatible avec LED réf. N2191.



Désignation	Code	Données techniques
Poussoir normalement fermé	N2204.6 BL AN PL CV	16 A, 250 V~. Compatible avec LED réf. N2191.
Poussoir normalement ouvert	N2204.7 BL AN PL CV	16 A, 250 V~. Compatible avec LED réf. N2191.

Zenit

Mécanismes 2 modules

Variateurs



Adaptez la luminosité à l'instant présent. Choisissez votre ambiance grâce aux variateurs d'intensité de la gamme Zenit : regarder un film, lire un livre, participer à une réunion, un dîner entre amis, ...

Il est essentiel que la lumière s'adapte à nos envies, et ce dans tous les contextes. Zenit le fait pour vous, en combinant la lumière naturelle et **l'économie d'énergie**.



Désignation	Code	Données techniques
Variateur électronique à poussoir	N2260 BL AN PL CV	230 V~, 50 Hz. 127 V~, 60 Hz. ☼ 40 - 450 W. ☼ 40 - 400 VA. Commande déportée par poussoir standard (N2X04.5). EN 50081-1, EN 50082-1.



Désignation	Code	Données techniques
Variateur à poussoir	N2260.1 BL AN PL CV	230 V~, 50 Hz. ☼ 60 - 500 W. ☼ 60 - 400 VA. ☼ 60 - 500 VA. Commande déportée par poussoir standard (N2X04.5). Témoin lumineux. Protection de surcharge et court-circuit.



Désignation	Code	Données techniques
Variateur rotatif	N2160.E BL AN PL CV	230 V~, 50 Hz. ☼ 60 - 500 W. Protection de surcharge et court-circuit par fusible.



Désignation	Code	Données techniques
Variateur rotatif/poussoir	N2260.2 BL AN PL CV	230 V~, 50 Hz. ☼ 60 - 500 W. ☼ 60 - 400 VA. ☼ 60 - 500 VA. Contrôle de l'intensité par pulsation ou rotation du potentiomètre. Commande déportée par poussoir standard (N2X04.5). Témoin lumineux. Protection de surcharge et court-circuit.
Variateur rotatif pour source fluo	N2260.9 BL AN PL CV	230 V~, 50 Hz. ☼ 700 VA avec ballast électronique avec une tension de contrôle 0/1-10 V DC. Courant maximum de contrôle du ballast: 50 mA DC. Témoin lumineux. Protection de surcharge et court-circuit.

Détecteur de passage



Désignation	Code	Données techniques
Détecteur de passage	N2241 BL AN PL CV	230 V~, 50 Hz. ☼ 1.800 W. ☼ 750 VA. ☼ 400 VA. Sortie relais libre de potentiel (NO). Contrôlable par des poussoirs auxiliaires (N2X04). Seuil de luminosité réglable. Temporisation : 10 sec - 10 min. Portée de détection: max 5 mètres sur un angle de 110°. Commande en façade pour le mode de fonctionnement (Marche forcée, automatique ou toujours éteint).

Zenit

Mécanismes 2 modules Interrupteur temporisé



Maîtrisez votre éclairage avec les interrupteurs temporisés Zenit.

Grâce à leur fonction de commande déportée, vous pouvez également piloter cette temporisation depuis de simples poussoirs qui auront la fonction de commande auxiliaire.



Désignation	Code	Données techniques
Interrupteur temporisé	N2262 BL AN PL CV	230 V~, 50 Hz. Temporisation de 10 s à 10 min. Puissance Maximum: ☼ 1000 W. ⚡ 1000 VA $\cos \varphi = 0,6$. ↔ 650 VA Pour fluorescents. Protection par fusible T5A. Commande déportée par poussoir standard (N2X04.5). Témoin lumineux. Pour connexion voir schéma et dimensions.
Interrupteur temporisé de Triac	N2262.1 BL AN PL CV	230 V~, 50 Hz. Temporisation de 10 s à 10 min. Puissance Maximum: ☼ 40-500 W ⚡ 40-400 VA Petit moteurs 40-100VA. Témoin lumineux. Pour connexion voir schéma et dimensions.

Symboles



Désignation	Code	Données techniques
Touche pour symbole	N2201.9 BL AN PL CV	Adapté pour symboles N2004.X. Valide pour mécanismes N2201.X, N2202.X, N2110 et N2204.X.
Symbole clé	N2004.1	Pour placer en touche N2201.9X
Symbole ventilateur	N2004.2	Pour placer en touche N2201.9X
Symbole WC	N2004.3	Pour placer en touche N2201.9X
Symbole S.d.B	N2004.4	Pour placer en touche N2201.9X
Symbole infirmière	N2004.5	Pour placer en touche N2201.9X
Symbole point	N2004.6	Pour placer en touche N2201.9X

Interrupteurs à carte



Désignation	Code	Données techniques
Interrupteur mécanique à carte	N2214.1 BL AN PL CV	16 AX, 250 V~. LED incorporée: réf. N2193 NG. Compatible avec des cartes de maximum 54 mm de largeur.



Désignation	Code	Données techniques
Pièce de rechange LED verte pour interrupteur à carte.	N2193 NG	0,7 mA à 250 V~. Permet de remplacer le témoin lumineux de l'interrupteur à carte réf. N2214.1 XX.

Mécanismes 2 modules Interrupteurs à carte



Désignation	Code	Données techniques
Interrupteur à carte, avec temporisation au débranchement	N2214.5 BL AN PL CV	230 V~, 50 Hz 3000 W/VA. 1300 VA. 127 V~, 60 Hz. 1300 VA. 700 VA. Dispose d'un témoin lumineux, LED. Equipé d'un potentiomètre pour régler la temporisation au débranchement entre 5 et 90 sec. Compatible avec des cartes de maximum 54 mm de largeur.

Commande de volets roulants



Désignation	Code	Données techniques
Double poussoirs pour volets roulants	N2244 BL AN PL CV	16 AX, 250 V~. Commande d'ouverture/fermeture.
Double interrupteurs pour volets roulants	N2244.1 BL AN PL CV	16 AX, 250 V~. Commande d'ouverture/fermeture.



Désignation	Code	Données techniques
Interrupteur de volets roulants électronique	N2261.2 BL AN PL CV	230 V~, 50 Hz. Puissance: 700 VA. 127 V~, 60 Hz. Puissance: 350 VA. Plage de températures: 0° C à 35° C. Indice de protection: IP20. Trois mode de fonctionnement: 1) Commande de volets roulants (P). 2) Réglage des lames (L). 3) Centralisation de volets roulants (C). Commande déportée avec double poussoirs (N 2244).

Liserés de finition



Désignation	Code	Données techniques
Liserés de pour touche 2 modules	N2270 BL AN CV	Liserés adaptés aux touches N2201.X, N2202.X, N2210 et N2204.X.

Lampes led



Désignation	Code	Données techniques
Kit LED pour interrupteurs monopolaires et poussoirs	N2191 VD	Point lumineux vert. Branchement automatique. Fourni avec 2 liserés: 1 module et 2 modules. 110 - 220 V~.
Kit LED pour interrupteurs bipolaires, va-et-vient et permutateur	N2192 RJ	Point lumineux rouge. Branchement automatique. Fourni avec 2 liserés: 1 module et 2 modules. 110 - 220 V~. Blanc marqué avec la couleur vert. Branchement automatique.

Mécanismes 2 modules

Prises de courants



Désignation	Code	Données techniques
Prise de courant 2P+T Raccordement automatique	N2287.6 BL AN PL CV RJ VD	16 A, 250 V~. Connexion par bornes automatiques. Pour câble souple de 2 x 2,5 mm ² ou rigide 2 x 4 mm ² . Indice de protection: IP21.



Désignation	Code	Données techniques
Prise de courant 2P+T Schuko Raccordement automatique	N2288.6 BL AN PL CV	16 A, 250 V~. Connexion par bornes automatiques. Pour câble souple de 2 x 2,5 mm ² ou rigide 2 x 4 mm ² . Indice de protection: IP21.



Désignation	Code	Données techniques
Prise de courant 2P+T Schuko Raccordement à vis	N2288 BL AN PL CV	16 A, 250 V~. Connexion par bornes à vis. Indice de protection: IP21.

Autres fonctions



Désignation	Code	Données techniques
Prise de recharge USB	N2285 BL AN PL CV	Tension / Fréquence d'entrée: 100-240 V, AC ± 10 %, 50-60 Hz, 0,20 Aca@max load. Consommation veille: 230 V AC: ≤0,3 W. Tension / Courant de sortie: 5V DC +5/-5% 1500mA à 5V DC. Température de fonctionnement: 0° C + 35° C.



Désignation	Code	Données techniques
Obturbateur	N2200 BL AN PL CV	



Désignation	Code	Données techniques
Sortie de câble	N2207 BL AN PL CV	Avec bride de fixation pour câble.

Zenit

Mécanismes 2 modules Autres fonctions




Désignation	Code	Données techniques
Carillon	N2219 BL AN PL CV	125 - 250 V~ / 8 VA. Volume réglable. Intensité sonore à 1 m: 76 dB



Désignation	Code	Données techniques
Carillon électronique 4 mélodies	N2224 BL AN PL CV	230 V~. 4 mélodies. Intensité sonore à 1 m: 72dB.



Désignation	Code	Données techniques
Thermostat digital	8140.5	230 V~, 50 Hz. Sortie libre de potentiel (NO). Sans perte de mémoire en cas de coupure de courant. Charge max: 3A cos φ = 0,5. Modes d'actionnement: 1) Hystérésis: 0,5° C. 2) Commande tout ou rien par paliers de +/- 4° C. Précision de régulation Température de fonctionnement: De 0° C à 50° C. Consommation <1 W. Mécanisme à habiller avec un enjoliveur réf. N2240.5.



Désignation	Code
Enjoliveur pour thermostat digital. réf. 8140.5	N2240.5 BL AN PL CV

Prises de communication Prises téléphone



Désignation	Code	Données techniques
Prise RJ12	N2217.6 BL AN PL CV	Connecteur RJ 12 avec 6 contacts. Suivant RD279/1999 (ICT).

Prises télécommunications

Supports pour connecteurs informatiques et téléphone



Désignation	Code	Données techniques
Support pour connecteurs informatiques RJ45	2018	Pour prises de types AMP, BRAND-REX, OPENET-ICS, THT LEVITON, KRONE.



Désignation	Code
Enjoliveur pour connecteurs réf. 2018, 2018.5, 2018.6, 2018.8	N2218.1 BL AN PL CV



Désignation	Code	Données techniques
Support pour connecteurs informatiques RJ45	2018.8	Pour prises de types Technologies (AT&T).



Désignation	Code
Enjoliveur pour 2 connecteurs réf. 2018, 2018.5, 2018.6, 2018.8	N2218.2 BL AN PL CV



Désignation	Code	Données techniques
Connecteur femelle informatique RJ45, 8 contacts. Cat. 5E (amélioré) UTP	2018.5	Rang de fréquence: 1-160 MHz. Vitesse de transmission: 1,2 Gb/seg. Selon ISO 11801.



Désignation	Code	Données techniques
Connecteur femelle informatique RJ45, 8 contacts. Cat. 6 UTP	2018.6	Rang de fréquence: 1-300 MHz. Vitesse de transmission: 4,8 Gb / seg. Selon ISO 11801.



Désignation	Code	Données techniques
Connecteur femelle informatique RJ45, Cat. 5E FTP	2018.5 F	Télécommunications norme: FTP Cat.5E Selon ISO 11801. Transmission: 1,000 V RMA – 60 Hz / 1 min.



Désignation	Code	Données techniques
Connecteur femelle informatique RJ45, Cat. 6 FTP	2018.6 F	Télécommunications norme: FTP Cat.6A Selon ISO 11801. Transmission: 1,000 V RMA – 60 Hz / 1 min.

Prises télécommunications

Supports pour connecteurs informatiques et téléphone



Désignation	Code	Données techniques
Connecteur femelle informatique RJ45, Cat. 5E STP	2018.5 S	Télécommunications norme: STP Cat.5E Selon ISO 11801. Transmission: 1,000 V RMA – 60 Hz / 1 min.
Connecteur femelle informatique RJ45, Cat. 6 STP	2018.6 S	Télécommunications norme: STP Cat.6A Selon ISO 11801. Transmission: 1,000 V RMA – 60 Hz / 1 min. Selon: FCC divise 68. Adaptateur valide pour enjiveurs réf. N2118.1.



Désignation	Code
Enjiveur pour connecteurs réf. 2018, 2018.5, 2018.6, 2018.8	N2218.1 BL AN PL CV



Désignation	Code
Enjiveur pour 2 connecteurs réf. 2018, 2018.5, 2018.6, 2018.8	N2218.2 BL AN PL CV

Prises de communication

Prises TV



Désignation	Code	Données techniques
Prise TV terminale	N2250.7 BL AN PL CV	Pour installation en configuration étoile (sans résistance de fermeture).



Désignation	Code	Données techniques
Prise TV-R / SAT finale	N2251.7 BL AN PL CV	Pour installation en configuration série ou cascade. Prise spéciale pour centralisation de commande.



Désignation	Code	Données techniques
Prise TV-R / SAT Terminale	8152.7	Prise terminale pour installation en configuration série ou cascade.



Désignation	Code
Enjiveur pour mécanisme de TV-R / SAT	N2252 BL AN PL CV



Désignation	Code	Données techniques
Récepteur FM stéréo de RDS	9368	Alimentation: 230 V~, ±15%, 50-60 Hz. Puissance maximum: 2+2 W; <1% de distorsion (16 W). Consommation maximum: 100 mA. Impédance des haut-parleurs: 16 W (2+2 W audio).




Désignation	Code
Enjoliveur pour réf. 9368, 9368.2	N2268 BL AN PL CV



Désignation	Code	Données techniques
Télécommande à encastrer.	9368.2	Alimentation: 230-127 V~, ±15%, 50-60 Hz. Consommation maximum: 15 mA. Bluetooth®: Distance maximum (portée) du module de plafond 9368.1 au dispositif Bluetooth® d'utilisateur: 10 m.



Désignation	Code	Données techniques
Module entrée/sortie USB et Bluetooth®	9368.3	Alimentation par prise AUX.: 9 V. Consommation max: 175 ~ 200 mA. Impédance des auriculaires: 16 ~ 600 W (25 + 25 mW audio phones).




Désignation	Code
Enjoliveur pour réf. 9368.3	N2268.3 BL AN PL CV




Désignation	Code	Données techniques
Module radio/amplificateur pour plafond avec Bluetooth®	9368.1	Alimentation: 230 - 127 V~, ±15%, 50 - 60 Hz. Bluetooth®: Distance maximum (portée) du module du plafond 9368.1 au dispositif Bluetooth® d'utilisateur, 10 m. Consommation max: 200 mA. Impédance d'antenne: 75 Ω. Puissance maximum sortie des haut-parleurs: 6+6 W, <1% distorsion (4 Ω). Impédance minimum des haut-parleurs: 4 Ω (6+6 W audio).

Zenit

Sonorisation Haut-Parleurs



Désignation	Code	Données techniques
Haut-Parleurs 2"	9329	Puissance max. 2 W. Impédance: 16Ω. Rang de fréquence: 170 Hz - 15 KHz.



Désignation	Code
Enjoliveur pour réf. 9329	N2229 BL AN PL CV



Désignation	Code	Données techniques
Haut-Parleurs 5 "	9329.1	Puissance max. 6 W. Impédance: 16 Ω. Rang de fréquence: 170 Hz - 10 KHz.



Désignation	Code
Support pour parleur 5"	9399



Désignation	Code
Boîte d'encastrement pour cloisons creuses pour haut-parleur 5".	9399.1



Désignation	Code
Enjoliveur pour parleur 5".	9399.2 BA NG

Zenit

Système de balisage Balises



Le système de balisage Zenit permet de répondre à tous les besoins de signalisation dans les logements ou les lieux publics. Véritable amélioration pour la sécurité des personnes, la gamme est conçue avec un design soigné et moderne.

>> Orienter et informer

Les balises lumineuses équipées de pictogrammes permettent d'orienter et d'informer les visiteurs. Grâce à cette signalisation simple mise en lumière, il est plus facile de se repérer. Le couvercle pouvant être verrouillé par une vis permet de transformer facilement le système en produit anti-vandale.

>> Une touche de modernité à votre intérieur

Ces balises peuvent habiller votre intérieur en éclairant un couloir ou un escalier afin de le mettre en valeur.

>> Voyants de balisage entrée-sortie

Couplés à une commande, ces deux voyants, rouge et vert, permettent de donner ou non une autorisation d'accès au personnel.



Balises



Désignation	Code	Données techniques
Signalisation LED Rouge / Ne pas déranger	N2180.4 BL AN PL CV	127-230 V~, 50-60 Hz. Flux lumineux 2 lumens à 1 mètre. Éclairage par LED. Suppression d'interférences selon UNE-21806 et EN-55014.
Signalisation LED Verte / Service	N2180.5 BL AN PL CV	127-230 V~, 50-60 Hz. Flux lumineux 2 lumens à 1 mètre. Éclairage par LED. Suppression d'interférences selon UNE-21806 et EN-55014.




Désignation	Code	Données techniques
Interrupteur service / Ne pas déranger	N2244.5 BL AN PL CV	250 V~, 16 A.



Désignation	Code	Données techniques
Balise lumineuse 2 modules à LED	N2280 BL	250 V~, 50 Hz. Flux lumineux 2 lumens à 1 mètre. Éclairage par LED. Suppression d'interférences selon UNE-21806 et EN-55014.

Système de balisage Signalétique



Désignation	Code	Données techniques
Pictogrammes  EN BLANC WC	N2281.1	Pictogrammes de signalisation pour équiper les mécanismes, réf. N2280BL et N2281BL

Voyant de balisage autonome

Ce voyant de balisage autonome permet d'éclairer le sol dans un couloir, ou les marches d'un escalier, et ce, même si il y a une coupure d'électricité. Il renforce la sécurité des personnes en leur permettant de se repérer facilement.



>> Eclairage de politesse

Quand l'appareil est connecté et la valeur de la tension nominale est supérieure à 70% de la valeur nominale (cas normal), les LEDS de signalisation s'éclaireront en blanc ou bleu, selon la sélection faite à l'arrière du mécanisme.

>> Fonctionnement (balisé)

Quand la tension de distribution est inférieure au 70% de la tension nominale, les LEDS blancs de haute luminosité, sont nourris par les batteries. Dans cette position les voyants de balisage de l'escalier ont une autonomie de 3 heures.

>> Eclairage de confort

Lorsqu'il est connecté à une tension supérieure à 70% de sa tension nominale, le voyant s'allume, en blanc ou en bleu, en fonction de la sélection faite à l'arrière du mécanisme.

>> Eclairage de sécurité

Lorsque la tension est trop faible (<70% de la tension nominale) ou dans le cas d'une coupure de courant, le voyant reste allumé en blanc afin de guider les personnes tout en leur assurant une bonne visibilité. Equipé d'une batterie, il a une autonomie de 3 heures.




Désignation	Code	Données techniques
Voyant de balisage autonome	N2281 BL	230 V~, 50 Hz. Flux lumineux 2 lumens à 1 mètre. Autonomie: 3 h. 1h d'éclairage maximum et 2h d'éclairage réduit. Batterie de Nickel-Métal-Hydrure (Ni-MH) qui respect l'environnement selon RD2816/1982 (Art. 15.2), RD314/2006 (DB-SU4), REBT 2002 (ITC-BT-28) y UNE-EN60598-2-22.

Composition KNX Interrupteur




Désignation	Code	Données techniques
Bouton poussoir KNX, 1/2 canaux	6125/98-509	Configurable en 1 ou 2 voies. Multifonction: commutation, régulation, ombrage, scénario d'ambiance, envoi de valeurs. Coupleur de bus intégré.



Désignation	Code
Enjoliveur pour BP 2 poussoirs avec fixation au châssis	N2221.2 BL AN PL CV




Désignation	Code	Données techniques
Bouton poussoir KNX, 2/4 canaux	6126/98-500	Configurable en 2 ou 4 voies. Multifonction: commutation, régulation, ombrage, scénario d'ambiance, envoi de valeurs. Coupleur de bus intégré.



Désignation	Code
Enjoliveur pour BP 4 poussoirs avec fixation au châssis	N2221.4 BL AN PL CV



Désignation	Code	Données techniques
Bouton poussoir KNX, 3/6 canaux	6129/96-500	Configurable en 3 ou 26 voies. Multifonction: commutation, régulation, ombrage, scénario d'ambiance, envoi de valeurs. Coupleur de bus intégré.




Désignation	Code
Enjoliveur pour BP 6 poussoirs avec fixation au châssis	N2221.6 BL AN PL CV

Zenit

Gamme Zenit KNX



Désignation	Code	Données techniques
Bouton poussoir KNX, 3/6 canaux + IR	6129/98-509	Configurable en 3 ou 6 voies. Multifonction: commutation, régulation, ombrage, scénario d'ambiance, envoi de valeurs. Coupleur de bus intégré.



Désignation	Code
Enjoliveur pour BP 6 poussoirs + IR avec fixation au châssis	N2221.7 BL AN PL CV



Désignation	Code	Données techniques
Thermostat d'ambiance KNX à afficheur	6124/98-509	Régulation thermique chauffage / rafraîchissement (PI, MLI ou 2 points), commande d'actionneurs de ventiloconvecteurs jusqu'à 5 vitesses. Coupleur de bus intégré.



Désignation	Code
Enjoliveur pour thermostat KNX avec fixation au châssis	N2240.4 BL AN PL CV



Désignation	Code	Données techniques
Détecteur de mouvement KNX	6122/98-509	4 canaux maxi. Portée frontale et latérale: 6 m. Angle de détection: 180°. Plage de luminosité: 5 - 150 lux. Hauteur de montage: 1.1 m. Protection: IP20. Coupleur de bus intégré.



Désignation	Code
Enjoliveur pour détecteur de mouvement KNX avec fixation au châssis.	N2241.4 BL AN PL CV



Désignation	Code	Données techniques
Eclairage	6123/20-500	Explicitent les fonctions configurées des commandes 2 / 4 / 6 poussoirs et 6 poussoirs + IR.
Stores/volets roulants	6123/21-500	
Scénari	6123/22-500	
Thermostat	6123/23-500	
Plafonnier	6123/24-500	
Climatisation	6123/26-500	

Consultez le catalogue général KNX pour plus d'informations sur le reste des produits du système.

Zenit

Plaques de finition



Composez votre intérieur

Plaque de 1, 2, 3 et 4 postes en 13 finitions pour apporter un maximum de possibilités.

Les plaques de finitions se fixent directement dans le support du mécanisme, sans besoin d'outil supplémentaire.

Elles peuvent se positionner en horizontal comme en vertical.

Plaques basiques



Désignation	Code	Données techniques
Plaque basique 1 module	N2171.1 BL AN PL CV	Blanc Anthracite Platine Champagne Dimensions: 85 x 85 mm.
Plaque basique 2 modules	N2271.1 BL AN PL CV	Blanc Anthracite Platine Champagne Dimensions: 85 x 85 mm.
Plaque basique 2 x 2 modules	N2272.1 BL AN PL CV	Blanc Anthracite Platine Champagne Dimensions: 156 x 85 mm. Entraxe: 71 mm.
Plaque basique 3 x 2 modules	N2273.1 BL AN PL CV	Blanc Anthracite Platine Champagne Dimensions: 227 x 85 mm. Entraxe: 71 mm.
Plaque basique 4 x 2 modules	N2274.1 BL AN PL CV	Blanc Anthracite Platine Champagne Dimensions: 298 x 85 mm. Entraxe: 71 mm.

Plaques de finition Blanc



Désignation	Code	Données techniques
Plaque 2 modules	N2271 BL	Dimensions: 85 x 85 mm.
Plaque 2 x 2 modules	N2272 BL	Dimensions: 156 x 85 mm. Entraxe: 71 mm.
Plaque 3 x 2 modules	N2273 BL	Dimensions: 227 x 85 mm. Entraxe: 71 mm.
Plaque 4 x 2 modules	N2274 BL	Dimensions: 298 x 85 mm. Entraxe: 71 mm.

Zenit

Plaques de finition Anthracite



Désignation	Code	Données techniques
Plaque 2 modules	N2271 AN	Dimensions: 85 x 85 mm.
Plaque 2 x 2 modules	N2272 AN	Dimensions: 156 x 85 mm. Entraxe: 71 mm.
Plaque 3 x 2 modules	N2273 AN	Dimensions: 227 x 85 mm. Entraxe: 71 mm.
Plaque 4 x 2 modules	N2274 AN	Dimensions: 298 x 85 mm. Entraxe: 71 mm.

Platine



Désignation	Code	Données techniques
Plaque 2 modules	N2271 PL	Dimensions: 85 x 85 mm.
Plaque 2 x 2 modules	N2272 PL	Dimensions: 156 x 85 mm. Entraxe: 71 mm.
Plaque 3 x 2 modules	N2273 PL	Dimensions: 227 x 85 mm. Entraxe: 71 mm.
Plaque 4 x 2 modules	N2274 PL	Dimensions: 298 x 85 mm. Entraxe: 71 mm.

Champagne



Désignation	Code	Données techniques
Plaque 2 modules	N2271 CV	Dimensions: 85 x 85 mm.
Plaque 2 x 2 modules	N2272 CV	Dimensions: 156 x 85 mm. Entraxe: 71 mm.
Plaque 3 x 2 modules	N2273 CV	Dimensions: 227 x 85 mm. Entraxe: 71 mm.
Plaque 4 x 2 modules	N2274 CV	Dimensions: 298 x 85 mm. Entraxe: 71 mm.

Ardoise



Désignation	Code	Données techniques
Plaque 2 modules	N2271 PZ	Dimensions: 90 x 90 mm.
Plaque 2 x 2 modules	N2272 PZ	Dimensions: 161 x 90 mm. Entraxe: 71 mm.
Plaque 3 x 2 modules	N2273 PZ	Dimensions: 232 x 90 mm. Entraxe: 71 mm.
Plaque 4 x 2 modules	N2274 PZ	Dimensions: 303 x 90 mm. Entraxe: 71 mm.

Acier Inoxydable



Désignation	Code	Données techniques
Plaque 2 modules	N2271 OX	Dimensions: 85 x 85 mm.
Plaque 2 x 2 modules	N2272 OX	Dimensions: 156 x 85 mm. Entraxe: 71 mm.
Plaque 3 x 2 modules	N2273 OX	Dimensions: 227 x 85 mm. Entraxe: 71 mm.
Plaque 4 x 2 modules	N2274 OX	Dimensions: 298 x 85 mm. Entraxe: 71 mm.

Wengué



Désignation	Code	Données techniques
Plaque 2 modules	N2271 WG	Dimensions: 90 x 90 mm.
Plaque 2 x 2 modules	N2272 WG	Dimensions: 161 x 90 mm. Entraxe: 71 mm.
Plaque 3 x 2 modules	N2273 WG	Dimensions: 232 x 90 mm. Entraxe: 71 mm.
Plaque 4 x 2 modules	N2274 WG	Dimensions: 303 x 90 mm. Entraxe: 71 mm.

Verre Blanc



Désignation	Code	Données techniques
Plaque 2 modules	N2271 CB	Dimensions: 90 x 90 mm.
Plaque 2 x 2 modules	N2272 CB	Dimensions: 161 x 90 mm. Entraxe: 71 mm.
Plaque 3 x 2 modules	N2273 CB	Dimensions: 232 x 90 mm. Entraxe: 71 mm.
Plaque 4 x 2 modules	N2274 CB	Dimensions: 303 x 90 mm. Entraxe: 71 mm.

Zenit

Plaques de finition Verre Noir



Désignation	Code	Données techniques
Plaque 2 modules	N2271 CN	Dimensions: 90 x 90 mm.
Plaque 2 x 2 modules	N2272 CN	Dimensions: 161 x 90 mm. Entraxe: 71 mm.
Plaque 3 x 2 modules	N2273 CN	Dimensions: 232 x 90 mm. Entraxe: 71 mm.
Plaque 4 x 2 modules	N2274 CN	Dimensions: 303 x 90 mm. Entraxe: 71 mm.

Verre Perle



Désignation	Code	Données techniques
Plaque 2 modules	N2271 CP	Dimensions: 90 x 90 mm.
Plaque 2 x 2 modules	N2272 CP	Dimensions: 161 x 90 mm. Entraxe: 71 mm.
Plaque 3 x 2 modules	N2273 CP	Dimensions: 232 x 90 mm. Entraxe: 71 mm.
Plaque 4 x 2 modules	N2274 CP	Dimensions: 303 x 90 mm. Entraxe: 71 mm.

Verre Champagne



Désignation	Code	Données techniques
Plaque 2 modules	N2271 CH	Dimensions: 90 x 90 mm.
Plaque 2 x 2 modules	N2272 CH	Dimensions: 161 x 90 mm. Entraxe: 71 mm.
Plaque 3 x 2 modules	N2273 CH	Dimensions: 232 x 90 mm. Entraxe: 71 mm.
Plaque 4 x 2 modules	N2274 CH	Dimensions: 303 x 90 mm. Entraxe: 71 mm.

Verre Café




Désignation	Code	Données techniques
Plaque 2 modules	N2271 CC	Dimensions: 90 x 90 mm.
Plaque 2 x 2 modules	N2272 CC	Dimensions: 161 x 90 mm. Entraxe: 71 mm.
Plaque 3 x 2 modules	N2273 CC	Dimensions: 232 x 90 mm. Entraxe: 71 mm.
Plaque 4 x 2 modules	N2274 CC	Dimensions: 303 x 90 mm. Entraxe: 71 mm.

Verre Graphite




Désignation	Code	Données techniques
Plaque 2 modules	N2271 CF	Dimensions: 90 x 90 mm.
Plaque 2 x 2 modules	N2272 CF	Dimensions: 161 x 90 mm. Entraxe: 71 mm.
Plaque 3 x 2 modules	N2273 CF	Dimensions: 232 x 90 mm. Entraxe: 71 mm.
Plaque 4 x 2 modules	N2274 CF	Dimensions: 303 x 90 mm. Entraxe: 71 mm.

Support




Désignation	Code	Données techniques
Support simple sans griffes pour boîte universelle	N2271.9	Support de mécanisme 2 modules.

Plaques de finition Supports




Désignation	Code	Données techniques
Support simple avec griffes	N2271.9G	Support pour rénovation.



Désignation	Code	Données techniques
Support double sans griffes	N2272.9	Pour une installation dans les boîtes d'encastrement double. Entraxe: 71 mm.



Désignation	Code	Données techniques
Griffes élastiques	N2071.9	Adaptables au support réf. N2271.9. Réduit le temps d'installation.



Désignation	Code	Données techniques
Soutient complément pour griffes	N2071.8	Adaptables au support réf. N2271.9, pour utiliser avec mécanismes étroits.

Montage en saillie et sur Rail DIN



Zenit se distingue par son design mais aussi par sa grande polyvalence. Les supports pour menuiserie, les boîtes de montage en saillie, le support pour rail DIN, etc. permettent à cette seule gamme de répondre à tous types d'installations.

- >> **Support de menuiserie**, permettant d'installer l'appareillage mural sur des cloisons en bois ou des profils en métal.
- >> **Cadres saillie** : Pour des installations avec des tubes ou des goulottes. De 2 à 4 modules.
- >> **Support pour rail DIN**: Adaptateur qui permet de placer des mécanismes de 2 modules directement sur rail DIN.

Montage en saillie



Désignation	Code	Données techniques		
Cadres saillie 2 modules avec plaque de finition blanche	N2991.1 BL	Pour un mécanisme de deux modules ou deux mécanismes d'un module. Entrées pré-coupées sur les 4 côtés pour adaptateur N2999. Dimensions: (Largeur x hauteur x profondeur) 64 x 70 x 47 mm.		
			caniveau	réf. adaptateur unex
			10 x 22	78672
			10 x 30	78673
			16 x 16	78681

Zenit

Plinthes et adaptateurs

Plinthes de surface



Désignation	Code	Données techniques						
Cadres saillie 2 modules sans plaque de finition	N2991 BL	Pour un mécanisme de deux modules ou deux mécanismes d'un module. Entrées pré-coupées sur les 4 côtés pour adaptateur N2999						
		Pour plaques de 85 x 85 mm. (hauteur x largeur) réf. N2271 XX, N2171.1 BL <table><tr><th>caniveau</th><th>réf. adaptateur unex</th></tr><tr><td>10 x 22</td><td>78672</td></tr><tr><td>10 x 30</td><td>78673</td></tr><tr><td>16 x 16</td><td>78681</td></tr></table>	caniveau	réf. adaptateur unex	10 x 22	78672	10 x 30	78673
caniveau	réf. adaptateur unex							
10 x 22	78672							
10 x 30	78673							
16 x 16	78681							



Désignation	Code	Données techniques
Adaptateur pour tube	N2999 BL	Valable pour plinthe N2991 BL, N2991.1 BL. Adaptateur pour tube de Ø 16, Ø 20, Ø 25.

Supports pour menuiserie



Désignation	Code	Données techniques
Support 1 module	N2671 BL	Pour un mécanisme d'un module. Dimensions: 68 x 32 mm. Perçage: 50 x 26 mm. Conseillé pour un montage dans des profils métalliques et les parois minces. Support comprenant 1 plaque de finition. 1 boîte d'encastrement et des vis.



Désignation	Code	Données techniques
Support 2 x 1 module	N2671.2 BL	Pour deux mécanismes d'un module. Dimensions: 126 x 32 mm. Perçage: 108 x 26 mm. Conseillé pour un montage dans des profils métalliques et les parois minces. Support comprenant 1 plaque de finition, 1 boîte d'encastrement et des vis.



Désignation	Code	Données techniques
Support 2 modules	N2672 BL	Pour un mécanisme de deux modules ou deux mécanismes d'un module. Dimensions: 68 x 54 mm. Perçage: 50 x 49 mm. Conseillé pour un montage dans des profils métalliques et les parois minces. Support comprenant 1 plaque de finition, 1 boîte d'encastrement et des vis.

Support pour rail DIN



Désignation	Code	Données techniques
Support 2 modules pour rail DIN	N2692 BL	Selon EN 50022. Couleur, Blanc RAL. Largeur 53,5 mm. Pour le montage de mécanismes Zenit sur rail DIN.

Boîtes étanches pour la gamme Zenit

Les boîtes de montage saillie IP40 et IP55 Zenit permettent d'installer tous les mécanismes de la gamme dans n'importe quel environnement, humide comme poussiéreux.



Boîtes de montage saillie pour la gamme Zenit avec deux indices de protection, IP55 et IP40.

Fabriquées selon les normes :

- UNE 20324 (IEC60529)
- IEC 60670
- UNE-EN 60695-2-11
- Boîtes à double isolation.
- Résistance importante aux chocs, aux intempéries et aux produits chimiques.
- Boîtes de couleur grise, RAL 7035.
- Fabriquée à base de polymères thermoplastiques pour une meilleure sécurité incendie.
- Le couvercle des boîtes IP55 est équipé d'une membrane élastique permettant de contrôler directement le mécanisme. Il offre également un angle d'ouverture confortable de 120°.
- Appareillage IP55 pré-monté : Va et-vient, Poussoir et Prise Schuko.
- Ces boîtes de montages peuvent également recevoir toute la gamme d'appareillage KNX.

Dimensions des produits:



Boîte de montage saillie Indice de protection IP55



Désignation	Code	Données techniques
Va-et-vient	N3202 BL	Boîte de montage saillie. Boîte étanche équipée d'un joint double joint d'isolation. Gris, RAL 7035. Equipé d'un Va-et-Vient N2202BL, RAL 9010, 16 AX, 250 V~. Couvercle avec membrane pour commande directe du mécanisme. Ouverture du couvercle à 120°.



Désignation	Code	Données techniques
Poussoir NO	N3204 BL	Boîte de montage saillie. Boîte étanche équipée d'un double joint d'isolation. Gris, RAL 7035. Equipé d'un Poussoir NO N2204.7, RAL 9010, 16 A, 250 V~. Couvercle avec membrane pour commande directe du mécanisme. Double joint d'étanchéité et ouverture.



Désignation	Code	Données techniques
Prise 2P+T Schuko	N3288 BL	Boîte de montage saillie. Boîte étanche équipée d'un double joint d'isolation. Gris, RAL 7035. Equipé d'une prise 2P+T Schuko N2288BL, RAL 9010, 16 A, 250 V~. Couvercle avec membrane pour commande directe du mécanisme. Ouverture du couvercle à 120°.



Désignation	Code	Données techniques
Boîte 2 modules	N3291 BL	Boîte de montage saillie. Boîte étanche équipée d'un double joint d'isolation. Gris, RAL 7035. Diamètre pour raccordement, câble ou tube: 20 mm max. Couvercle avec membrane pour commande directe du mécanisme. Ouverture du couvercle à 120°. Indice de résistance au choc: IK06.



Boîte 2 x 2 modules	N3292 BL	
---------------------	----------	--



Boîte 3 x 2 modules	N3293 BL	
---------------------	----------	--



Boîte 3 modules	N3391 BL	
-----------------	----------	--

Zenit

Boîte de montage saillie Indice de Protection IP40



Désignation	Code	Données techniques
Boîte 2 modules	N3291.1 BL	Boîte de montage saillie. Gris RAL 7035. Diamètre pour raccordement, câble ou tube: 20 mm max. Indice de résistance au choc: IK06
Boîte 2 x 2 modules	N3292.1 BL	
Boîte 3 x 2 modules	N3293.1 BL	
Boîte 3 modules	N3391.1 BL	

Cadres étanches IP55 pour montage en encastré











Désignation	Code	Données techniques
Cadre IP55 2 modules	N3271 BL GR AN	Degré de protection IP55. Cadre équipé d'un enjoliveur avec membrane pour accéder aux fonctions tout en conservant l'IP55.



Désignation	Code	Données techniques
Cadre IP55 2+2 modules	N3272 BL GR AN	Degré de protection IP55. Cadre équipé d'un enjoliveur avec membrane pour accéder aux fonctions tout en conservant l'IP55.






Schémas de câblage LED allumée lorsque l'éclairage est éteint

LED allumée en permanence pour les installations à source fluo




Schémas de câblage LED allumée lorsque l'éclairage est éteint

LED allumée en permanence pour les installations à source fluo




Zenit


Support simple




Support double




Support avec griffes




Plaque simple




Plaque double





Support de menuiserie



Support pour Rail Din



Cadre saillie avec plaque



Serie	N° art.	A	B	C	D	E	G	P
Plaques de finition	N2171 1 ven. (1M)	85	85	-	22,4	44,6	7,5	-
	N2171.1 1 ven. (1M)	85	85	-	22,4	44,6	7,5	-
	*N2271 1v ven. (2M)	85	85	-	44,6	44,6	7,5	-
	N2271.1 1 ven. (2M)	85	85	-	44,6	44,6	7,5	-
	*N2272 2 ven. (2M)	156	85	-	44,6	44,6	7,5	71
	N2272.1 2 ven. (2M)	156	85	-	44,6	44,6	7,5	71
	*N2273 3 ven. (2M)	227	85	-	44,6	44,6	7,5	71
	N2273.1 3 ven. (2M)	227	85	-	44,6	44,6	7,5	71
	*N2274 4 ven. (2M)	298	85	-	44,6	44,6	7,5	71
	N2274.1 4 ven. (2M)	298	85	-	44,6	44,6	7,5	71
Supports	N2271.9 1 ven. (2M)	74	74	22,2	44,6	47	-	-
	N2272.9 2 ven. (2M)	145	70,8	22,2	44,6	44,6	-	71
	N2271.9G 1 ven. (2M)	74	74	22,2	44,6	47	-	-
Boîtes de montage	N2991 BL	85	85	44,2	58	58	-	-
	N2991.1 BL	62	68	47	44,6	44,6	8,5	-
	N2993 BL	117	85	44,2	56	87	-	-
	N2994 BL	139,2	85	44,2	56	110,2	-	-
	N2999	-	-	-	-	-	-	-
Support pour menuiserie	N2671 BL	32	68	46,5	22,4	44,6	8,5	-
	N2671.2 BL	32	126	46,5	22,4	44,6	8,5	-
	N2672 BL	62	68	46,5	44,6	44,6	8,5	-
Support pour Rail Din	2692 BL	53,5	56	58,5	-	-	-	-

* Plaques en Verre, Bois ou Acier

Serie	N° art.	A	B	C	D	E	G	P
Plaques de finition	N2271 1 ven. (2M)	90	90	-	44,6	44,6	8	-
	N2272 2 ven. (2M)	161	90	-	44,6	44,6	8	71
	N2273 3 ven. (3M)	232	90	-	44,6	44,6	8	71
	N2274 4 ven. (4M)	303	90	-	44,6	44,6	8	71

Contactez-nous


ABB France

Division Produits Basse Tension

Activité Basse Tension

465, av. des Pré Seigneurs - La Boisse
F-01124 Montluel cedex / France

Support commercial

 **0 825 38 63 55**
0,15 € TTC / MN

 **0 825 87 09 26**
0,15 € TTC / MN

Service et assistance technique

Contact Center

 **0 810 020 000**
PREMIER APPEL LOCAL



www.abb.fr/lowvoltage



www.web-edia.com

Note

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques ou de modifier le contenu de ce document sans préavis.

ABB décline toute responsabilité concernant toute erreur potentielle ou tout manque d'information éventuel dans ce document.

Nous nous réservons tous les droits relatifs à ce document, aux sujets et aux illustrations contenus dans ce document. Toute reproduction, divulgation à des tiers ou utilisation de son contenu, en tout ou en partie, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable d'ABB.

Copyright© 2014 ABB - Tous droits réservés