


On-load tap-changer type UCGR./C, VUCGR./C, 9 tap positions, plus/minus switching.
 Max. effective No. of turns in pos. 1.
 The tap-changer is delivered set in pos. 5, the preceding pos. was 4.

Lindningskopplare typ UCGR./C, VUCGR./C, 9 lägen, plus/minus koppling.
 Max antal effektiva varv i läge 1.
 Lindningskopplaren levereras inställd i läge 5, föregående läge var 4.

Pos. Läge	R connects in direction R förbinder i riktning	Tap selector and diverter switch connect Väljaren och lastkopplaren förbinder
1		1-H-v
2	↓	2-V-x
3	20-21 ↓	3-H-v
4	↓	4-V-x
5	↓	5-H-v
6	↑	6-V-x
7	20-22 ↑	7-H-v
8	↑	8-V-x
9	↑	9-H-v



The tap-changer is shown in pos. 5, the preceding pos. was 4.
 The tap selector and the change-over selector are seen from above.
 Contact arm V is located above contact arm H.

Lindningskopplaren visad i läge 5, föregående läge var 4.
 Väljaren och plus/minus-omkopplaren sedda uppifrån.
 Kontaktarm V ligger över kontaktarm H.

Continuous lines show leads included in the tap-changer. Dashed lines show leads belonging to the cleats and leads.

Heldragna linjer visar ledare som ingår i lindningskopplaren. Streckade linjer visar ledare som tillhör anslutningsdonet.

We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden. © ABB 19

Sheet	Cont	Year	Week	Dept	Rev Ind	Revision	Appd	Year	Week
					1	VUCG Added.	TOLA	07	47
Accepted by qual control	Accepted for prod by		Description (English)			DATA ORIGINAL			
R.Yngvesson			CONNECTION DIAGRAM						
Design checked by	Drawn by	Description (own language)			File name				
B-O.Stenestam	L.Bergman	KOPPLINGSSHEMA			0374-1				
Drawing checked by	Issued by	Dept	Year	Week	Lang	Sheet			
M.Hedlund	COM/TKO	97	17			1			
ABB Asea Brown Boveri					5492 0374-1				
Rev Ind	Cont								