


On-load tap-changer type UCGR./C, VUCGR./C, 13 tap positions, plus/minus switching.
 Max. effective No. of turns in pos. 1.
 The tap-changer is delivered set in pos. 7,
 the preceding pos. was 6.

Lindningskopplare typ UCGR./C, VUCGR./C, 13 lägen,
 plus/minus koppling.
 Max antal effektiva varv i läge 1.
 Lindningskopplaren levereras inställd i läge 7,
 föregående läge var 6.

Pos. Läge	R connects in direction R förbinder i riktning	Tap selector and diverter switch connect Väljaren och lastkopplaren förbinder
1	↓	1-H-v
2		2-V-x
3		3-H-v
4	20-21	4-V-x
5	↓	5-H-v
6		6-V-x
7	↑	7-H-v
8	↑	8-V-x
9		9-H-v
10		10-V-x
11	↓	11-H-v
12		12-V-x
13		13-H-v



The tap-changer is shown in pos. 7,
 the preceding pos. was 6.
 The tap selector and the change-over selector
 are seen from above.
 Contact arm V is located above contact arm H.

Lindningskopplaren visad i läge 7,
 föregående läge var 6.
 Väljaren och plus/minus-omkopplaren sedda uppifrån.
 Kontaktarm V ligger över kontaktarm H.

Continuous lines show leads included in the
 tap-changer. Dashed lines show leads belonging
 to the cleats and leads.

Heldragna linjer visar ledare som ingår i
 lindningskopplaren. Streckade linjer visar
 ledare som tillhör anslutningsdonet.

1	VUCG Added.	TOLA	07	47
Rev Ind	Revision	Appd	Year	Week

Accepted by qual control R.Yngvesson	Accepted for prod by	Description (English) CONNECTION DIAGRAM	DATAORIGINAL
Design checked by B-O.Stenestam	Drawn by L.Bergman	Description (own language) KOPPLINGSSHEMA	File name 0374-3
Drawing checked by M.Hedlund	Issued by Dept Year Week COM/TKO 97 17	Lang Sheet 1	
Asea Brown Boveri		RevInd Cont -	

5492 0374-3

We reserve all rights in this document and in the
 information contained therein. Reproduction, use or
 disclosure to third parties without express authority
 is strictly forbidden.
 © ABB 19

Sheet	Cont
Year	Week
Dept	
RevInd	
Design checked by	
Drawn by	
Form No.	