

Alarmes

Détecteur de fumée pour une installation en DAD



Détecteur Optique de Fumée - 535 111 et Détecteur Thermique - 535 112

- Conforme à la norme européenne
- Alarme: verrouillée jusqu'à disparition de l'alimentation
- Pré-réglé en usine
- Une grille de protection anti insecte évite les alarmes intempestives
- Livré avec leur socle



Caractéristiques techniques

	DETECTEUR OF	DETECTEUR TH
Choix	Détection dès les premières fumées	Élévation de température rapide
Exemples	Armoire électrique Local informatique Combles	Chaufferie Laboratoire Cuisine
Tension d'Alimentation	+8,5 à 30 V Continu	
Conso. en veille	70 µA sous 24 V	09 µA sous 24 V
Conso. en alarme	25 mA sous 24 V	
Conso. en dérangement	12,5 mA sous 24 V	
Sortie indicateur d'action	Nominal 10 mA	
Température typique	-	25°C
Temp. maxi. d'application	-	50°C
Temp. statique de réponse	-	60°C
IP	30	
Matière / Couleur	ABS / Blanc	
Poids	0,13 kg	
Dimensions	Diamètre : 105 mm / Hauteur : 50 mm	
N° certification CE	0033 CPD 075127-1	0033 CPD 075133-1
N° d'identification	L 054 E0	E2 087 E0
Norme de référence	NF EN 54-5	NF EN 54-7

Application

- 1 DAD S / DAD NS
- 2 Déclencheurs Manuels
- 3 Ventouse Electromagnétique
- 4 Détecteurs :
 - Optiques de fumée
 - Thermiques

