



LISTE DES ARTICLES

Indulux

Conciliez esthétique et exigences industrielles










Indulux

Industriel & design



Indulux Fiable dans des conditions extrêmes

Solution en acier inoxydable, résistante à la poussière et à l'eau (IP68)



Indulux Accélérez vos projets

Une maintenance rapide grâce à un électronique facilement accessible



Signalisation de chemin de fuite

Industriel & design

















Signalisation de chemin de fuite

- Facile à installer Montage, câblage et augmentation de la flexibilité
- Fiable dans des conditions extrêmes Solution en acier inoxydable, résistante à la poussière et à l'eau (IP68)
- Accélérez vos projets Une maintenance rapide grâce à un électronique facilement accessible

Armatures

			"			Permanent	Non permanent
Туре	Code	Source lum.	Version	Alimentation	Lumen	VA/W	VA/W
IND 1X4A/3/ZT/LED	11120402	1x LED 4W	@ ③ •		200 lm	3.5W / 7,5VA	1,8W / 4,5VA
IND 2X4A/3/ZT/LED/DZ*	11120403	2x LED 4W	@ 🗿 🖸		400 lm	7W /15 VA	3,9 W / 9 VA
IND 1X4A/1/LB400/LED	11120408	1x LED 4W	□ 60		200 lm	3.5W / 7,5VA	1,8W / 4,5VA
IND 2X4A/1/LB400/LED/DZ*	11120409	2x LED 4W	□ 60	[_	400 lm	7W /15 VA	3,9 W / 9 VA
IND 1X4/HF/LED	11120200	1x LED 4W	X	230V~=	400 lm	6,5W / 7VA	6,5W / 7VA
IND 2X4/HF/LED/DZ*	11120201	2x LED 4W		230V~=	800 lm	13 W / 14VA	13 W / 14VA
IND 1X4/24/LED	11120300	1x LED 4W		24V~=	350 lm	6,5W / 6,5VA	6,5W / 6,5VA
IND 2X4/24/LED/DZ*	11120301	2x LED 4W		24V~=	700 lm	13W / 13VA	13W / 13VA

 $^{^{\}star}$ /DZ: commandez un pictogramme supplémentaire pour les applications double face.







Pictogrammes

Pictogram folies	Code
	12220251
	12220252
← № PF 202/53	12220253
⅓ 	12220258
PF 202/50	12220250

Accessoires

Туре	Code
Lot de 2 housses de protection pour la fermeture du tube	102601K






Eclairage de chemin de fuite

Industriel & design















Eclairage de chemin de fuite

- Facile à installer Montage, câblage et augmentation de la flexibilité
- Fiable dans des conditions extrêmes Solution en acier inoxydable, résistante à la poussière et à l'eau (IP68)
- Accélérez vos projets Une maintenance rapide grâce à un électronique facilement accessible

Armatures

Туре	Code	Source lum.	Version	Alimentation	Lumen	Permanent VA/W	Non permanent VA/W
IND 1X4A/3/ZT/LED	11120402	1x LED 4W	© Ø ③ ■		200 lm	3.5W / 7,5VA	1,8W / 4,5VA
IND 1X4A/1/LB400/LED	11120408	1x LED 4W	□ 60 □		200 lm	3.5W / 7,5VA	1,8W / 4,5VA
IND 1X4/HF/LED	11120200	1x LED 4W		230V~=	400 lm	6,5W / 7VA	6,5W / 7VA
IND 1X4/24/LED	11120300	1x LED 4W	×	24V~=	350 lm	6,5W / 6,5VA	6,5W / 6,5VA






Accessoires

Туре	Code
Lot de 2 housses de protection pour la fermeture du tube	102601K





Indulux

Tableaux d'espacement

IND 1X4A/3/ZT/LED - 1 lux

h (m)	Ya	Yb	Xa	Xb
2.0	3.67	9.36	3.04	7.52
2.5	3.85	10.03	3.27	8.25
3.0	3.96	10.52	3.41	8.83
3.5	3.98	10.89	3.49	9.27
4.0	3.95	11.13	3.50	9.59
4.5	3.83	11.26	3.43	9.80
5.0	3.64	11.29	3.30	9.93
5.5	3.37	11.22	3.09	9.95
6.0	3.00	11.05	2.77	9.88
6.5	2.47	10.77	2.31	9.71
7.0	1.65	10.39	1.60	9.44

h (m)	Ya	Yb	Xa	Xb
2.0	4.69	11.81	3.74	9.03
2.5	5.02	12.72	4.10	10.06
3.0	5.26	13.50	4.39	10.91
3.5	5.43	14.15	4.61	11.62
4.0	5.55	14.66	4.77	12.23
4.5	5.62	15.09	4.88	12.74
5.0	5.63	15.43	4.94	13.16
5.5	5.60	15.68	4.95	13.48
6.0	5.51	15.84	4.92	13.73
6.5	5.37	15.94	4.83	13.91
7.0	5.18	15.97	4.69	14.04
7.5	4.94	15.93	4.50	14.08
8.0	4.62	15.82	4.24	14.06
8.5	4.23	15.63	3.91	13.97
9.0	3.72	15.36	3.47	13.82
9.5	3.04	15.01	2.89	13.59
10.0	2.07	14.61	2.07	13.29

Ya	Yb	Xa	Xb
4.48	11.30	3.60	8.73
4.78	12.16	3.94	9.70
5.00	12.90	4.20	10.50
5.14	13.48	4.39	11.16
5.24	13.95	4.52	11.72
5.27	14.32	4.61	12.17
5.25	14.60	4.63	12.52
5.18	14.79	4.61	12.79
5.05	14.90	4.53	12.99
4.87	14.94	4.41	13.12
4.63	14.90	4.21	13.17
4.31	14.79	3.96	13.15
3.91	14.60	3.62	13.06
3.38	14.32	3.16	12.89
2.67	13.95	2.55	12.65
1.51	13.54	1.61	12.32
	4.78 5.00 5.14 5.24 5.27 5.25 5.18 5.05 4.87 4.63 4.31 3.91 3.38 2.67	4.48 11.30 4.78 12.16 5.00 12.90 5.14 13.48 5.24 13.95 5.27 14.32 5.25 14.60 5.18 14.79 5.05 14.90 4.87 14.94 4.63 14.90 4.31 14.79 3.91 14.60 3.38 14.32 2.67 13.95	4.48 11.30 3.60 4.78 12.16 3.94 5.00 12.90 4.20 5.14 13.48 4.39 5.24 13.95 4.52 5.27 14.32 4.61 5.25 14.60 4.63 5.18 14.79 4.61 5.05 14.90 4.53 4.87 14.94 4.41 4.63 14.90 4.21 4.31 14.79 3.96 3.91 14.60 3.62 3.38 14.32 3.16 2.67 13.95 2.55

Tableaux d'espacement








ABB N.V.

VanLien Eclairage de Secours Route d'Arlon 19-21 Bâtiment Serenity C 8009 Strassen Luxembourg Tél: +352 (0)49 31 16-26 E-Mail: lu-tech-EP@abb.com

www.vanlien.be

