


On-load tap-changer type UCGL./III, VUCGL./III, UCLL./III, UC DL./III, 6 tap positions, linear switching.
 Max. effective No. of turns in pos. 1.
 The tap-changer is delivered set in pos. 4, the preceding pos. was 3.

Lindningskopplare typ UCGL./III, VUCGL./III, UCLL./III, UC DL./III, 6 lägen, linjär koppling.
 Max. antal effektiva varv i läge 1.
 Lindningskopplaren levereras inställd i läge 4, föregående läge var 3.

Pos.	Tap selector and diverter switch connect	
Läge	Väljaren och lastkopplaren förbinder	
1	1-V-x	30
2	2-H-v	
3	3-V-x	
4	4-H-v	
5	5-V-x	
6	6-H-v	



The tap-changer is shown in pos. 4, the preceding pos. was 3.
 The tap selector is seen from above.
 Contact arm V is located above contact arm H.

Lindningskopplaren visad i läge 4, föregående läge var 3.
 Väljaren sedd uppifrån.
 Kontaktarm V ligger över kontaktarm H.

Continuous lines show leads included in the tap-changer. Dashed lines show leads belonging to the cleats and leads.

Heldragna linjer visar ledare som ingår i lindningskopplaren. Streckade linjer visar ledare som tillhör anslutningsdonet.

We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden. © ABB 19

Sheet	Year	Week	Cont
Form No.	Dept	Year	Week
Design checked by	Revind	Year	Week
Accepted by qual control	Accepted for prod by	Description (English)	
Design checked by G.Andersson GA	Drawn by T.Larsen	CONNECTION DIAGRAM	
Drawing checked by A.Hultberg M	Issued by Dept Year Week COM/FOK 07 49	Description (own language)	
ABB Asea Brown Boveri		KOPPLINGSSCHEMA	
		5492 0367-12	
Lang	Sheet	Revind	Cont
	1	-	-
		DATA ORIGINAL	
		File name	
		0367-12	