

ABB SERVICE CONTROL

# Produktspektrum

## Reparatur und Ersatzteile

---

### Leitsystemtechnik

---

#### Prozessleitsysteme

- |                              |                             |                                                |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| – ABB Ability™ System 800xA  | – Advant OCS with Master SW | – Freelance DCS                                |
| – ABB Ability™ Symphony Plus | – Compact Product Suite     | – Symphony Harmony INFI 90, Maestro UX, Melody |
| – Advant OCS with MOD 300    | – Contronic P               |                                                |
- 

#### Controllerfamilien

- |                              |                    |                         |
|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| – AC 700F                    | – Freelance Rack   | – Advant Controller 450 |
| – AC 800F                    | – Melody / AC 870P | – AC460                 |
| – AC 900F                    | – Harmony          | – AC 800M               |
| – Freelance Field Controller |                    |                         |
- 

#### I/O-Familien

- |            |            |                      |
|------------|------------|----------------------|
| – S100 I/O | – S700 I/O | – Freelance Rack I/O |
| – S200 I/O | – S800 I/O | – Melody Local I/O   |
| – S400 I/O | – S900 I/O | – Contrans I         |
- 

### Automatisierungstechnik

---

#### Regler

- Bitric P, M, Contric, Motric
- Commander 50...500
- ControlMaster CM10...50

- Digitric 100, 500, P, ZDK
- Protronic 100...550
- Protronic PS, PA, PE

#### Schreiber

- Commander C1900
  - Fulscope ER/C
  - MR/PR/SR100...250
- 

#### Galvanische Trenner

- Contrans I
- TET105, 106

#### Grenzsignalgeber

- Contrans I
- TES20

#### Speisegeräte

- Contrans I
  - TZN124, 128, 129
-

---

## Mess- und Analysetechnik

---

### Messumformer-Serien

- Drehwinkel: TGE-, TGM-, TGNE-, TGS-, TGSE- & TGU-Serie
- Drehzahl: ENM- und TZFI-Serie
- Starkstrom: PTA/PTD/PTK/PTV/PTM50, Contrans E SU
- Strom-Impuls-Umsetzer: TZIF3, 4
- Temperatur: Contrans I, TEU315, 325, 411, 421, 471

### Vergleichsstellenthermostate

- TTY 65...245

### Messrechner

- TZA 4

---

### Kontinuierliche Flüssigkeitsanalytoren

- Gelöstsauerstoff: 9408, 9408-8, 9438
- Leitfähigkeit: 4600-, AC200-, AX400- und TBI-Serie
- Natrium: 8037
- pH / ORP: 4600-, AP-, TB-Serie, 7600
- Trübung: 4600-Serie

### Kontinuierliche Gasanalytoren

- Wasserstoff: 6553
- Brennstoff- & Sauerstoff (Zirkonia): ZFG2, ZGP2, AZ 20...30

---

### Lorentzen & Wettre

- Faserstoffqualitätsmessgeräte
  - Automatisierte Papierprüfgeräte
  - Laborprüfgeräte
  - Messgeräte zu Prozessoptimierung
- 

ABB AG  
 Servicewerkstatt Control  
 Oberhausener Straße 33  
 40472 Ratingen, Deutschland  
 Tel.: +49 (0)2102 12-1450  
 E-Mail: parts-repair-control@de.abb.com

**go.abb/Prozessautomation**

Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen im Inhalt dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor. Bei Bestellungen sind die jeweils vereinbarten Beschaffungen maßgebend. ABB übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Vielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes – auch von Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch ABB verboten. Copyright© 2022 ABB  
 All rights reserved