


On-load tap-changer type UCGL./III, VUCGL./III, UCLL./III, UC DL./III, 8 tap positions, linear switching.
 Min. effective No. of turns in pos. 1.
 The tap-changer is delivered set in pos. 5, the preceding pos. was 4.

Lindningskopplare typ UCGL./III, VUCGL./III, UCLL./III, UC DL./III, 8 lägen, linjär koppling.
 Min. antal effektiva varv i läge 1.
 Lindningskopplaren levereras inställd i läge 5, föregående läge var 4.

Pos. Läge	Tap selector and diverter switch connect	Väljaren och lastkopplaren förbinder
1	1-V-x	30
2	2-H-v	
3	3-V-x	
4	4-H-v	
5	5-V-x	
6	6-H-v	
7	7-V-x	
8	8-H-v	



The tap-changer is shown in pos. 5, the preceding pos. was 4.
 The tap selector is seen from above.
 Contact arm V is located above contact arm H.

Lindningskopplaren visad i läge 5, föregående läge var 4.
 Väljaren sedd uppifrån.
 Kontaktarm V ligger över kontaktarm H.

Continuous lines show leads included in the tap-changer. Dashed lines show leads belonging to the cleats and leads.

Heldragna linjer visar ledare som ingår i lindningskopplaren. Streckade linjer visar ledare som tillhör anslutningsdonet.

Sheet	Year		Week		Cont	
	Rev Ind	Revision	Appd	Year	Week	
	Accepted by qual control	Accepted for prod by	Description (English)			DATAORIGINAL
	Design checked by G.Andersson GA	Drawn by T.Larsen	Description (own language)			File name
Drawing checked by A.Hultberg	Issued by Dept Year Week COM/FOK 07 49	KOPPLINGSSHEMA			Lang	Sheet
ABB		Asea Brown Boveri		5492 0370-14		Cont
						Revind

We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden. © ABB '19