


On-load tap-changer type UCGL./III, VUCGL./III, UCLL./III, UC DL./III, 19 tap positions, linear switching.  
 Min. effective No. of turns in pos. 1.  
 The tap-changer is delivered set in pos. 10, the preceding pos. was 9.

Lindningskopplare typ UCGL./III, VUCGL./III, UCLL./III, UC DL./III, 19 lägen, linjär koppling.  
 Min. antal effektiva varv i läge 1.  
 Lindningskopplaren levereras inställd i läge 10, föregående läge var 9.

Pos. Läge	Tap selector and diverter switch connect Väljaren och lastkopplaren förbinder
1	1-V-x
2	2-H-v
3	3-V-x
4	4-H-v
5	5-V-x
6	6-H-v
7	7-V-x
8	8-H-v
9	9-V-x
10	10-H-v
11	11-V-x
12	12-H-v
13	13-V-x
14	14-H-v
15	15-V-x
16	16-H-v
17	17-V-x
18	18-H-v
19	19-V-x



The tap-changer is shown in pos. 10, the preceding pos. was 9.  
 The tap selector is seen from above.  
 Contact arm V is located above contact arm H.

Lindningskopplaren visad i läge 10, föregående läge var 9.  
 Väljaren sedd uppifrån.  
 Kontaktarm V ligger över kontaktarm H.

Continuous lines show leads included in the tap-changer. Dashed lines show leads belonging to the cleats and leads.

Heldragna linjer visar ledare som ingår i lindningskopplaren. Streckade linjer visar ledare som tillhör anslutningsdonet.

Sheet	Cont								
	1 Year								
	Dept								
	Revind								
Form No.	Design checked by	Accepted by qual control		Accepted for prod by		Description (English)			DATA ORIGINAL
	G.Andersson GA					CONNECTION DIAGRAM			File name
Design checked by	Drawing checked by	Design checked by		Drawn by		Description (own language)			0370-15
	A.Hultberg AL			T.Larsen		KOPPLINGSSCHEMA			Lang
ABB	Issued by Dept Year Week	COM/FOK 07 49		5492 0370-15			Sheet		
	Asea Brown Boveri						1		
								Cont	
								-	

We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden. © ABB '99