

Direct Lightning Protection Paratonnerre

Type : **PULSAR P3S**
Part : **2CTH030007R0000**
EAN : **3660308521767**



Electrical characteristics

Caractéristiques électriques

Lightning current withstand (10/350µs) <i>Tenue en onde de foudre (10/350µs)</i>	kA	100
Gain in Sparkover Time <i>Avance à l'amorçage</i>	µs	10
EMC Interferences measurements / Interferences immunity <i>CEM : Mesure des perturbations / Immunité aux perturbations</i>		Compliance to EN 50 081.1 / EN 50 082.2 Conforme à EN 50 081.1 / EN 50 082.2
Rp : Pulsar's protection area (m) <i>Rp : Rayons de protection des PULSAR (m)</i>		

Protection level
according to NFC17102
*Niveau de protection
selon NFC17102*

h : PULSAR's heigh mounted with its tip (m)
h : Hauteur de la pointe des PULSAR (m)

	2	3	4	5	6	8	10	15	20	45	60
I (D=20m)	10	16	21	26	27	27	28	30	30	30	30
II (D=30m)	12	19	25	31	32	33	35	37	39	40	40
III (D=45m)	15	23	30	38	39	41	42	26	49	55	55
IV (D=60m)	17	26	35	43	45	47	49	54	57	68	70

Mechanical characteristics

Caractéristiques mécaniques

Fixations <i>Fixations</i>		Threaded base M30x1.25 Embase taraudée M30x1.25
Degree of protection <i>Indice de protection</i>		IP 67
Wind withstand <i>Tenue au vent</i>	km/h	230
Marking <i>Marquage</i>		Serial number burn on product N° de serie grave sur le produit
Corrosion resistance <i>Tenue à la corrosion</i>		
Salt mist <i>Brouillard salin</i>		168h according to CEI 60068-2-11 / NF C20-711 168h selon la norme CEI 60068-2-11 / NF C20-711
Sulfur dioxide <i>Dioxyde de soufre</i>		7 days according to NF EN ISO 6988 7 jours suivant NF EN ISO 6988
Stability to thermal and humidity stresses <i>Stabilité aux contraintes thermiques et d'humidité</i>		According to CEI 60068-2-61 / NF C20-761 Selon la norme CEI 60068-2-61 / NF C20-761

Miscellaneous characteristics

Caractéristiques diverses

Stocking temperature / Operating temperature <i>Température de stockage / Température de fonctionnement</i>	°C	- 20 to +120 / - 20 to +120
Body weight <i>Poids du corps</i>	kg	2,4
Total weight <i>Poids total</i>	kg	2,4
Patent <i>Brevet</i>		EP 0 192 000 B1
Body dimensions <i>Dimensions corps (W x Ø)</i>	mm	170 x 74
Tip dimensions <i>Dimensions pointe (W x Ø)</i>	mm	46 x 18
Mast dimensions <i>Dimensions mat (W x Ø)</i>	mm	-
Color <i>Couleur</i>		Stainless steel Inox
Rodcheck protection <i>Protection Rodcheck</i>		Yes / Oui
State indicator <i>Indicateur d'état</i>		Yes / Oui

