


On-load tap-changer type UCGL./III, VUCGL./III, UCLL./III, UC DL./III, 5 tap positions, linear switching.
 Max. effective No. of turns in pos. 1.
 The tap-changer is delivered set in pos. 3, the preceding pos. was 2.

Lindningskopplare typ UCGL./III, VUCGL./III, UCLL./III, UC DL./III, 5 lägen, linjär koppling.
 Max antal effektiva varv i läge 1.
 Lindningskopplaren levereras inställd i läge 3, föregående läge var 2.

Pos.	Tap selector and diverter switch connect	
Läge	Väljaren och lastkopplaren förbinder	
1	1-V-x	30
2	2-H-v	
3	3-V-x	
4	4-H-v	
5	5-V-x	



The tap-changer is shown in pos. 3, the preceding pos. was 2.
 The tap selector is seen from above.
 Contact arm V is located above contact arm H.

Lindningskopplaren visad i läge 3, föregående läge var 2.
 Väljaren sedd uppifrån.
 Kontaktarm V ligger över kontaktarm H.

Continuous lines show leads included in the tap-changer. Dashed lines show leads belonging to the cleats and leads.

Heldragna linjer visar ledare som ingår i lindningskopplaren. Streckade linjer visar ledare som tillhör anslutningsdonet.

Rev Ind	Revision	Appd	Year	Week
-	-	-	-	-

Accepted by qual control	Accepted for prod by	Description (English) CONNECTION DIAGRAM	DATA ORIGINAL
Design checked by G.Andersson SA	Drawn by T.Larsen	Description (own language) KOPPLINGSSCHEMA	File name 0367-11
Drawing checked by A.Hultberg	Issued by Dept Year Week COM/FOK 07 48		Lang Sheet 1
ABB Asea Brown Boveri		5492 0367-11	Revind Cont -

We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden. © ABB 19

Sheet	Year	Week
Form No.	Dept	Cont
Design checked by		