


On-load tap-changer type UCGL./III, VUCGL./III, UCLL./III, UC DL./III, 6 tap positions, linear switching.  
 Min. effective No. of turns in pos. 1.  
 The tap-changer is delivered set in pos. 4, the preceding pos. was 3.

Lindningskopplare typ UCGL./III, VUCGL./III, UCLL./III, UC DL./III, 6 lägen, linjär koppling.  
 Min. antal effektiva varv i läge 1.  
 Lindningskopplaren levereras inställd i läge 4, föregående läge var 3.

Pos.	Tap selector and diverter switch connect	30
Läge	Väljaren och lastkopplaren förbinder	
1	1-V-x	
2	2-H-v	
3	3-V-x	
4	4-H-v	
5	5-V-x	
6	6-H-v	



The tap-changer is shown in pos. 4, the preceding pos. was 3.  
 The tap selector is seen from above.  
 Contact arm V is located above contact arm H.

Lindningskopplaren visad i läge 4, föregående läge var 3.  
 Väljaren sedd uppifrån.  
 Kontaktarm V ligger över kontaktarm H.

Continuous lines show leads included in the tap-changer. Dashed lines show leads belonging to the cleats and leads.

Heldragna linjer visar ledare som ingår i lindningskopplaren. Streckade linjer visar ledare som tillhör anslutningsdonet.

We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden. © ABB 19

Sheet	Year	Week	Cont
Revind	Dept	Appd	Year Week
Accepted by qual control	Accepted for prod by	Description (English) CONNECTION DIAGRAM	
Design checked by G.Andersson GA	Drawn by T.Larsen	Description (own language) KOPPLINGSSHEMA	
Drawing checked by A.Hultberg M	Issued by Dept Year Week COM/FOK 07 49	File name 0370-12	
ABB Asea Brown Boveri		Lang Sheet 1	
5492 0370-12		Revind Cont -	