



EU Declaration of Conformity
EU Konformitätserklärung
Déclaration UE de conformité
Dichiarazione di conformità UE

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer
Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller /
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant /
La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante

ABB
8 Boulevard Millénium, B-7110 La Louvière (Belgium)

Object of declaration

Gegenstand der Erklärung/Objet de la déclaration/Oggetto della dichiarazione

Fitting for liquid-tight flexible metal conduits

Verschraubung für flexible und flüssigkeitsdichte Schutzschläuche
Raccord pour gaines flexibles étanches
Raccordi per guaine flessibili

Type/Typ/Type/Tipo: Series 5300SST6, SST6-6 See Annex 1
Serie 5300SST6, SST6-6 - Siehe Annex 1
Série 5300SST6, SST6-6 - Voir annexe 1
Serie 5300SST6, SST6-6 - Vedi annesso 1

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Community harmonisation legislation

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen / Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft /

L'objet de la déclaration décrite ci-dessus est conforme à la législation communautaire d'harmonisation applicable /
L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione

2014/35/EU Low Voltage Directive (LVD)

Niederspannungsrichtlinie/Directive basse tension/Direttiva Bassa Tensione

2011/65/EU Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

RoHS Richtlinie/Directive RoHS/Directiva RoHS

and are in conformity with the following harmonized standards or other normative documents

nachgewiesen durch die Einhaltung der nachstehend aufgeführten Normen oder anderen normativen Dokumenten /
et justifié par le respect des Normes mentionnées ci-dessous ou autres documents normatifs /
e sono stati applicati le norme o altri documenti normativi indicati di seguito

EN 61386-1:2008 and EN 61386-23:2004 +A10:2011

Notified Body and number of the EC-type-examination certificate Self-Declaration

Benannte Stelle und Nummer der EG-Baumusterprüfbescheinigung/Organisme agréée et numero du certificate de test CE/Organismo notificato e il numero del CE attestato di certificazione

Year of CE Marking 2017

Jahr der CE-Kennzeichnung/Année d'apposition du marquage CE/Anno in cui è stata affissa la marcatura

Signed for and on behalf of

Unterzeichnet für und im Namen von/Signé par et au nom de/Firmato in vece e per conto di

ABB
Memphis, Tennessee, USA on **13 February 2018**

Michael Pratt
GPG R&D Director

Andrea Castella
Hub BU Manager



EPIP Europe

ANNEX 1

Fittings for Liquid-tight Flexible Metallic Conduits

Verschraubung für flexible und flüssigkeitsdichte Schutzschläuche

Raccord pour gaines flexibles étanches

Raccordi per guaine flessibili

Refer to below tables for catalog number and performance classification

Siehe nachstehende Tabelle für Artikelnummern und Leistungseinstufung

Voir tableaux ci-dessous pour les numeros d'articles et classé selon leur performance

Riferirsi alle tabelle sotto per i numeri di catalogo e le classificazioni delle prestazioni

Table 1 – Liquid-tight Flexible Metallic Conduit Systems

The flexible conduit system consists of the appropriate size fitting, seal gasket and flexible metallic conduit. Includes Stainless Steel Cone option, SST6-6 (ie.: 5331SST6-6)

Fittings			Description			Seal Gaskets	LT FMC Types	
Insulated & Non-Insulated			Trade Size					
Straight	45°	90°	UL	CSA	BSEN	Material & Thread Type		
5331SST6	5341SST6	5351SST6	3/8"	12mm	16mm	Stainless Steel 316, Straight, 45° & 90°, NPT Threads	5261	LT4GE LT6GE LT6FE LTGU LTGE LTGC LTOE LTTU LTTE LTBU LTEU LTME LTCE LTZE LTZU LTFU LTFE
5332SST6	5342SST6	5352SST6	1/2"	16mm	20mm		5262	
5333SST6	5343SST6	5353SST6	3/4"	21mm	25mm		5263	
5334SST6	5344SST6	5354SST6	1"	27mm	32mm		5264	
5335SST6	5345SST6	5355SST6	1-1/4"	35mm	40mm		5265	
5336SST6	5346SST6	5356SST6	1-1/2"	41mm	50mm		5266	
5337SST6	5347SST6	5357SST6	2"	53mm	63mm		5267	
9330SST6	9340SST6	9350SST6	3/8"	12mm	16mm	Stainless Steel 316, Straight, 45° & 90°, ISO Metric Threads	*	
9332SST6	9342SST6	9352SST6	1/2"	16mm	20mm		*	
9333SST6	9343SST6	9353SST6	3/4"	21mm	25mm		*	
9334SST6	9344SST6	9354SST6	1"	27mm	32mm		*	
9335SST6	9345SST6	9355SST6	1-1/4"	35mm	40mm		*	
9336SST6	9346SST6	9356SST6	1-1/2"	41mm	50mm		*	
9337SST6	9347SST6	9357SST6	2"	53mm	63mm		*	

* Ingress protection rating achieved with supplied O-ring.



Table 2 - Conduit Dimensions

Trade Size			Inside Diameter (Min/Max)		Outside Diameter (Min/Max)	
UL	CSA	BS EN	mm	inches	mm	inches
3/8"	12mm	16mm	12.3/12.8	0.484/0.504	17.5/18.0	0.690/0.710
1/2"	16mm	20mm	15.8/16.3	0.662/0.642	20.9/21.3	0.820/0.840
3/4"	21mm	25mm	20.8/21.3	0.820/0.840	26.2/26.7	1.030/1.050
1"	27mm	32mm	26.4/27.1	1.041/1.066	32.8/33.4	1.290/1.315
1-1/4"	35mm	40mm	35.1/35.8	1.380/1.410	41.4/42.2	1.630/1.660
1-1/2"	41mm	50mm	40.0/40.6	1.575/1.600	47.4/48.3	1.865/1.900
2"	53mm	63mm	51.3/51.9	2.020/2.045	59.4/60.3	2.340/2.375
2-1/2"	63mm	70mm	63.0/63.6	2.480/2.506	72.1/73.0	2.840/2.875
3"	78mm	80mm	78.0/78.7	3.070/3.100	87.9/88.8	3.460/3.500
4"	103mm	100mm	101.6/102.6	4.000/4.040	113.3/114.3	4.460/4.500

Table 3 - Conduit Fittings Classification Coding (EN 61386-23:2004/2002)

Covers 5300SST6 & SST6-6, Insulated Only, Stainless Steel 316	Compression Resistance ¹	Impact Resistance	Lower Temperature (°C)	Upper Temperature (°C)	Bending Resistance ¹	Electrical Characteristics ²	IP - Solids	IP - Liquids	Corrosion Resistance	Tensile Strength	Flame Propagation ³	Suspended Load Capacity ¹
Catalog Numbers												
5331SST6, 5341SST6, 5351SST6	N/A	3 (med)	4 (-25)	3 (105)	N/A	1	6	7	4	3 (med)	1	N/A
5332SST6, 5342SST6, 5352SST6												
5333SST6, 5343SST6, 5353SST6												
5334SST6, 5344SST6, 5354SST6												
5335SST6, 5345SST6, 5355SST6												
5336SST6, 5346SST6, 5356SST6												
5337SST6, 5347SST6, 5357SST6												
9330SST6, 9340SST6, 9350SST6												
9331SST6, 9341SST6, 9351SST6												
9332SST6, 9342SST6, 9352SST6												
9333SST6, 9343SST6, 9353SST6												
9334SST6, 9344SST6, 9354SST6												
9335SST6, 9345SST6, 9355SST6												
9336SST6, 9346SST6, 9356SST6												
9337SST6, 9347SST6, 9357SST6												

¹ A function of the conduit classification, not applicable to conduit fittings

² Electrical Characteristics, Classification 1: With electrical continuity characteristics. Classification 0: With stainless steel ground cone option.

³ Flame Propagation, Classification 1, non-flame propagating