


On-load tap-changer type (V)UCGD./F, (V)UCLD./F, UCDD./F,  
 27 tap positions, coarse/fine switching.  
 Max. effective No. of turns in pos. 1.  
 The tap-changer is delivered set in pos. 14,  
 the preceding pos. was 13.

Lindningskopplare typ (V)UCGD./F, (V)UCLD./F, UCDD./F,  
 27 lägen, grov/fin koppling.  
 Max antal effektiva varv i läge 1.  
 Lindningskopplaren levereras inställd i läge 14,  
 föregående läge var 13.



Pos. Läge	R connects in direction R förbinder i riktning	Tap selector and diverter switch connect  Väljaren och lastkopplaren förbinder	
1	↓	1-V-x	
2		2-H-v	
3		3-V-x	
4		4-H-v	
5		5-V-x	
6		6-H-v	
7		20-21	7-V-x
8		20-21	8-H-v
9		20-21	9-V-x
10		20-21	10-H-v
11		20-21	11-V-x
12		20-21	12-H-v
13		20-21	13-V-x
14		20-21	14-H-v
15	↑	1-V-x	
16		2-H-v	
17		3-V-x	
18		4-H-v	
19		5-V-x	
20		6-H-v	
21		20-22	7-V-x
22		20-22	8-H-v
23		20-22	9-V-x
24		20-22	10-H-v
25		20-22	11-V-x
26		20-22	12-H-v
27		20-22	13-V-x

The tap-changer is shown in pos. 14,  
 the preceding pos. was 13.  
 The tap selector and the change-over selector  
 are seen from above.  
 Contact arm V is located above contact arm H.

Lindningskopplaren visad i läge 14,  
 föregående läge var 13.  
 Väljaren och grov/fin-omkopplaren sedda uppifrån.  
 Kontaktarm V ligger över kontaktarm H.

Continuous lines show leads included in the  
 tap-changer. Dashed lines show leads belonging  
 to the cleats and leads.

Heldragna linjer visar ledare som ingår i  
 lindningskopplaren. Streckade linjer visar  
 ledare som tillhör anslutningsdonet.

Sheet	Cont							
	Year							
	Week							
	Dept							
Form No.	Rev Ind	Revision	Appd	Year	Week			
	Accepted by qual control	Accepted for prod by	Description (English)		DATAORIGINAL			
	L.Oberg	M.Haggmar	CONNECTION DIAGRAM					
	Design checked by	Drawn by	Description (own language)		File name			
H.Sundberg	A.Wang	KOPPLINGSSHEMA						
Drawing checked by	Issued by Dept	Year	Week	1ZSC004311-AAK			Lang	Sheet
N.Gustavsson	CO/TK	14	02				1	
				Rev Ind	Cont			
					-			

We reserve all rights in this document and in the  
 information contained therein. Reproduction, use or  
 disclosure to third parties without express authority  
 is strictly forbidden. © ABB '19