


On-load tap-changer type UCGL./III, VUCGL./III, UCLL./III, UC DL./III, 5 tap positions, linear switching.  
 Min. effective No. of turns in pos. 1.  
 The tap-changer is delivered set in pos. 3, the preceding pos. was 2.

Lindningskopplare typ UCGL./III, VUCGL./III, UCLL./III, UC DL./III, 5 lägen, linjär koppling.  
 Min. antal effektiva varv i läge 1.  
 Lindningskopplaren levereras inställd i läge 3, föregående läge var 2.

Pos.	Tap selector and diverter switch connect	
Läge	Väljaren och lastkopplaren förbinder	
1	1-V-x	30
2	2-H-v	
3	3-V-x	
4	4-H-v	
5	5-V-x	



The tap-changer is shown in pos. 3, the preceding pos. was 2.  
 The tap selector is seen from above.  
 Contact arm V is located above contact arm H.

Lindningskopplaren visad i läge 3, föregående läge var 2.  
 Väljaren sedd uppifrån.  
 Kontaktarm V ligger över kontaktarm H.

Continuous lines show leads included in the tap-changer. Dashed lines show leads belonging to the cleats and leads.

Heldragna linjer visar ledare som ingår i lindningskopplaren. Streckade linjer visar ledare som tillhör anslutningsdonet.

We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden. © ABB 19

Drawn by Form No.	Sheet	Year	Week	Cont
	Dept	Rev Ind	Revision	Appd
	Year	Year	Week	
	Revind	Accepted by qual control	Accepted for prod by	Description (English)
Design checked by	Design checked by	Drawn by	Description (own language)	File name
	Drawing checked by	Issued by Dept Year Week		Lang
	ABB	Asea Brown Boveri	5492 0370-11	Sheet
				Cont