



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010303660015

认证委托人名称及地址

ABB Stotz-Kontakt GmbH
Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany

生产者名称及地址

ABB Stotz-Kontakt GmbH
Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany

生产企业名称及地址

ABB Stotz-Kontakt GmbH
Hauptstrasse 14-16, D-78132 Hornberg, Germany

产品名称和系列、型号、规格

时间继电器

CT-MFS.xx, CT-MBS.xx, CT-MVS.xx, CT-MXS.xx, CT-WBS.xx, CT-ERS.xx, CT-APS.xx,
CT-AHS.xx, CT-ARS.xx, CT-SDS.xx, CT-WDS.xx; Ui: 250V, 500V (适用于额定控制电压是
380-440Vac 的型号); Uimp: 4kV; AC-15: Ue/Ie: 230V/3A; DC-13: Ue/Ie: 24V/2A (CT-ARS.xx 除
外); 24V/1.5A (仅 CT-ARS.xx); Ith: 4A; 外壳防护等级: IP20; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 18 日 有效期至: 2029 年 07 月 17 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303660015

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

<u>CT</u> I	<u>MFS</u> II	<u>2</u> III	<u>1</u> IV	<u>S</u> V
I	系列	CT-	电子时间继电器	
II	型号	MFS	多功能定时，10 个功能	
		MBS	多功能定时，10 个功能	
		MVS	多功能定时，10 个功能	
		MXS	多功能定时，5 个功能	
		WBS	脉冲和闪烁定时	
		ERS	通电延时	
		APS	断电延时	
		AHS	断电延时	
		ARS	断电延时无需辅助电压	
		SDS	星三角转换	
		WDS	带看门狗功能	
III	继电器输出	1	1 对转换触点	
		2	2 对转换触点或 2 个常开触点	
IV	输入/控制电压	1	24 - 240 V AC / DC	
		2	24 - 48 V DC/24 - 240 V AC	
		3	380 - 440 V AC	
		7	110 V AC	
		8	220 V AC	
V	端子类型	S	螺钉端子	
		P	直插式/弹簧端子	

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

本翻译文件不具有法律效力，
不得单独使用
This translated document
does not have legal validity and
cannot be used in isolation

CERTIFICATE NO.: 2024010303660015

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

ABB Stotz-Kontakt GmbH
Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

ABB Stotz-Kontakt GmbH
Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany

NAME AND LOCATION OF THE FACTORY

ABB Stotz-Kontakt GmbH
Hauptstrasse 14-16, D-78132 Hornberg, Germany

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Time-delay Relay

CT-MFS.xx, CT-MBS.xx, CT-MVS.xx, CT-MXS.xx, CT-WBS.xx, CT-ERS.xx, CT-APS.xx, CT-AHS.xx, CT-ARS.xx,
CT-SDS.xx, CT-WDS.xx; Ui: 250V, 500V (suitable for 380-440Vac); Uimp: 4kV; AC-15: Ue: /Ie: 230V/3A; DC-13: Ue: /Ie:
24V/2A (Except CT-ARS.xx), 24V/1.5A (Only CT-ARS.xx); Ith: 4A; IP20

STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T 14048.5-2017

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of
implementation rules for compulsory certification (REFNO. CNCA-C03-02:2024).

Valid from: Jul.18,2024

Valid until: Jul.17,2029

The certificate information and validity could be checked by scanning the QR code below or logging in to
the website of the issuing authority, or on the website of the CNCA (www.cnca.gov.cn).



SIGNATURE:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE CO., LTD.





CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO. : 2024010303660015

Appendix: Page 1 of 1

型号的解释:

<u>CT</u> I	<u>MFS.</u> II	<u>2</u> III	<u>1</u> IV	<u>S</u> V
I	系列	CT-	电子时间继电器	
II	型号	MFS	多功能定时, 10 个功能	
		MBS	多功能定时, 10 个功能	
		MVS	多功能定时, 10 个功能	
		MXS	多功能定时, 5 个功能	
		WBS	脉冲和闪烁定时	
		ERS	通电延时	
		APS	断电延时	
		AHS	断电延时	
		ARS	断电延时无需辅助电压	
		SDS	星三角转换	
		WDS	带着门狗功能	
III	继电器输出	1	1 对转换触点	
		2	2 对转换触点或 2 个常开触点	
IV	输入/控制电压	1	24 - 240 V AC / DC	
		2	24 - 48 V DC/24 - 240 V AC	
		3	380 - 440 V AC	
		7	110 V AC	
		8	220 V AC	
V	端子类型	S	螺钉端子	
		P	直插式/弹簧端子	

This page is attached to the certificate and should be used at the same time as the certificate page.



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE CO., LTD.