



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307677971

认证委托人名称及地址

ABB S. P. A.

Via Pescaria 5, 24123 Bergamo Italy

生产者名称及地址

ABB S. P. A.

Via Pescaria 5, 24123 Bergamo Italy

生产企业名称及地址

ABB S. P. A. - ABB SACE Division

Via Enrico Fermi, 14 - 03100 Frosinone Italy

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

E2.2B, E2.2N, E2.2S, E2.2H, E2.2H/E, E2.2H/E9, E2.2S/E9, E2.2B-A, E2.2N-A,
E2.2S-A, E2.2H-A, E2.2V-A; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 16 日 有效期至: 2029 年 08 月 15 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307677971

证书附页: 第 1 页 共 3 页

E2.2B, E2.2N, E2.2S, E2.2H, E2.2H/E, E2.2H/E9, E2.2S/E9,

E2.2B-A, E2.2N-A, E2.2S-A, E2.2H-A, E2.2V-A:

Uimp: 12kV;

Ui: 1000V, 1500V(E2.2H/E, E2.2H/E9);

Ue: AC220V, AC230V, AC380V, AC400V, AC415V, AC440V, AC500V, AC525V, AC660V, AC690V,

AC800V/AC900V(E2.2S/E, E2.2H/E9), AC1000/1140V(E2.2H/E);

In: 400A, 600A, 630A, 800A, 1000A, 1200A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A(E2.2B, E2.2N, E2.2S,

E2.2H, E2.2H/E, E2.2H/E9, E2.2S/E9);

250A, 400A, 600A, 630A, 800A, 1000A, 1200A, 1600A(E2.2B-A);

250A, 400A, 600A, 630A, 800A, 1000A, 1200A, 1600A, 2000A(E2.2N-A, E2.2S-A, E2.2H-A,

E2.2V-A);

过电流脱扣器类型: 电子式;

Ics, Icu 和 Icw 见下表:

		E2.2B	E2.2N	E2.2S	E2.2H	E2.2S/E9	E2.2H/E9	E2.2H/E	E2.2B-A	E2.2N-A	E2.2S-A	E2.2H-A	E2.2V-A
Icu 220/230/380/400/415Vac	[kA]	42	66	85	100	-	-	-	42	50	66	85	100
Icu 440Vac	[kA]	42	66	85	100	-	-	-	42	50	66	85	100
Icu 500/525Vac	[kA]	42	66	66	85	-	-	-	42	50	66	85	85
Icu 660/690Vac	[kA]	42	66	66	85	-	-	-	42	50	66	85	85
Icu 800Vac	[kA]	-	-	-	-	50	65	-	-	-	-	-	-
Icu 900Vac	[kA]	-	-	-	-	50	65	-	-	-	-	-	-
Icu 1000-1140Vac	[kA]	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-
Ics 220/230/380/400/415Vac	[kA]	42	66	85	100	-	-	-	42	50	66	85	100
Ics 440Vac	[kA]	42	66	85	100	-	-	-	42	50	66	85	100
Ics 500/525Vac	[kA]	42	66	66	85	-	-	-	42	50	66	85	85
Ics 660/690Vac	[kA]	42	66	66	85	-	-	-	42	50	66	85	85
Ics 800Vac	[kA]	-	-	-	-	50	65	-	-	-	-	-	-
Ics 900Vac	[kA]	-	-	-	-	50	65	-	-	-	-	-	-
Ics 1000-1140Vac	[kA]	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-
Icw 1s 690Vac	[kA]	42	66	66	85	-	-	-	42	50	66	85	85
Icw 1s 800-900Vac	[kA]	-	-	-	-	50	65	-	-	-	-	-	-
Icw 1s 1000-1140Vac	[kA]	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-

适用频率: 50/60Hz; 适用隔离

选择性类别: B; 极数: 3P, 4P;

辅助触头(CQC 证书编号: CQC21107322161): KW-7

2NO2NC, 4NO4NC, 6NO6NC, 15NO15NC Ith: 16A

AC-12: Ue/Ie: AC250V/16A、AC125V/16A、AC250V/10A、AC125V/10A、

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307677971

证书附页: 第 2 页 共 3 页

AC250V/8A、
AC125V/8A、AC250V/6A、AC125V/6A、AC400V/3A;
DC-12: U_e/I_e : DC250V/0.3A、DC125V/0.6A;
辅助触头(本体): 2NO2NC, 4NO4NC, 6NO6NC, 15NO15NC I_{th} : 16A
AC-12: U_e/I_e : 400V/3A;
AC-14: U_e/I_e : 400V/3A, 250V/10A;
DC-12: U_e/I_e : 24V/0.1A;
DC-13: U_e/I_e : 250V/0.15A;125V/0.3A;
符合附录 N 的电子附件:
闭 合 线 圈 : YC: U_s : 24VAC/DC, 30 VAC/DC, 48 VAC/DC, 60 VAC/DC,
110-120 VAC/DC,
120-127 VAC/DC, 220-240 VAC/DC, 240-250 VAC/DC, 380-400 VAC, 415-440
VAC, 480-500
VAC; 50/60Hz
欠 压 脱 扣 器 : YU: U_s : 24VAC/DC, 30 VAC/DC, 48 VAC/DC, 60 VAC/DC,
110-120 VAC/DC,
120-127 VAC/DC, 220-240 VAC/DC, 240-250 VAC/DC, 380-400 VAC, 415-440
VAC, 480-500
VAC; 50/60Hz
分 励 脱 扣 器 : YO: U_s : 24VAC/DC, 30 VAC/DC, 48 VAC/DC, 60 VAC/DC,
110-120 VAC/DC,
120-127 VAC/DC, 220-240 VAC/DC, 240-250 VAC/DC, 380-400 VAC, 415-440
VAC, 480-500
VAC; 50/60Hz

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307677971

证书附页：第 3 页 共 3 页

型号解释：

Emax 2 系列万能式断路器



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司