




Rozvodnice a modulárne prístroje

Pre zaistenie domovej elektroinštalácie sa môžete spoľahnúť na komplexnú dodávku modulárnych prístrojov. Jeden dom, jedno riešenie. Svet elektroinštalácií ABB.



Rozvodnica nástenná
Mistral41W



Rozvodnica zapustená
UK600

Ponuka prístrojov

- Rozvodnice
- Modulárne ističe
- Prúdové chrániče
- Kombinácie istič/chránič
- Zvodiče prepätia
- Odpínače
- Elektromery
- Poistkové odpínače
- Prepínače
- Skupinové spínače
- Tlačidlá
- Ovládacie spínače
- Signálne svetlá
- Impulzové a inštaláčne relé
- Inštaláčne stýkače
- Zásuvky
- Zvončeky
- Časové spínače
- Schodiskové spínače
- Súmrakové spínače
- Príslušenstvo



Istič S200,
1-fázový



Prúdový chránič FH200,
3-fázový



Zvodič prepätia OVR,
typ T2



Odpínač SD200,
3-fázový



Rozvodnice,
modulárne
prístroje
NOVINKA

Rozvodnice a modulárne prístroje

Rozvodnice Mistral

	Názov	Rozmery (Š × V × H)	Typové číslo	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
	Rad	Technické údaje			
		Rozvodnica zapustená Mistral41F, IP 41, plné dvierka			
		Vrátane N/PE. Stupeň krytia: IP 41			
		12 modulov (12×1)	320 × 250 × 108 mm	Mistral41F IP41/12M	1SLM004102A1103 1
		24 modulov (12×2)	320 × 435 × 108 mm	Mistral41F IP41/24M	1SLM004102A1105 1
		36 modulov (12×3)	320 × 600 × 108 mm	Mistral41F IP41/36M	1SLM004102A1107 1
		48 modulov (12×4)	320 × 735 × 108 mm	Mistral41F IP41/48M	1SLM004102A1108 1
		18 modulov (18×1)	430 × 250 × 108 mm	Mistral41F IP41/18M	1SLM004102A1104 1
		36 modulov (18×2)	430 × 435 × 108 mm	Mistral41F IP41/36M	1SLM004102A1106 1
		54 modulov (18×3)	430 × 600 × 128 mm	Mistral41F IP41/54M	1SLM004102A1109 1
	Mistral	72 modulov (18×4)	430 × 735 × 128 mm	Mistral41F IP41/72M	1SLM004102A1110 1
		Rozvodnica zapustená Mistral41F, IP 41, priehľadné dvierka			
		Vrátane N/PE. Stupeň krytia: IP 41			
		12 modulov (12×1)	320 × 250 × 108 mm	Mistral41F IP41/12M	1SLM004101A1203 1
		24 modulov (12×2)	320 × 435 × 108 mm	Mistral41F IP41/24M	1SLM004101A1205 1
		36 modulov (12×3)	320 × 600 × 108 mm	Mistral41F IP41/36M	1SLM004101A1207 1
		48 modulov (12×4)	320 × 735 × 108 mm	Mistral41F IP41/48M	1SLM004101A1208 1
		18 modulov (18×1)	430 × 250 × 108 mm	Mistral41F IP41/18M	1SLM004101A1204 1
		36 modulov (18×2)	430 × 435 × 108 mm	Mistral41F IP41/36M	1SLM004101A1206 1
		54 modulov (18×3)	430 × 600 × 128 mm	Mistral41F IP41/54M	1SLM004101A1209 1
	Mistral	72 modulov (18×4)	430 × 735 × 128 mm	Mistral41F IP41/72M	1SLM004101A1210 1
		Rozvodnica nástenná Mistral41W, IP 41, plné dvierka			
		Vrátane N/PE. Stupeň krytia: IP 41			
		12 modulov (12×1)	297 × 262 × 119 mm	Mistral41W IP41/12M	1SLM004102A3103 1
		24 modulov (12×2)	297 × 387 × 119 mm	Mistral41W IP41/24M	1SLM004102A3105 1
		36 modulov (12×3)	297 × 512 × 119 mm	Mistral41W IP41/36M	1SLM004102A3107 1
		48 modulov (12×4)	297 × 659 × 119 mm	Mistral41W IP41/48M	1SLM004102A3108 1
		18 modulov (18×1)	387 × 262 × 119 mm	Mistral41W IP41/18M	1SLM004102A3104 1
		36 modulov (18×2)	387 × 387 × 119 mm	Mistral41W IP41/36M	1SLM004102A3106 1
		54 modulov (18×3)	387 × 512 × 119 mm	Mistral41W IP41/54M	1SLM004102A3109 1
	Mistral	72 modulov (18×4)	387 × 659 × 119 mm	Mistral41W IP41/72M	1SLM004102A3110 1
		Rozvodnica nástenná Mistral41W, IP 41, priehľadné dvierka			
		Vrátane N/PE. Stupeň krytia: IP 41			
		12 modulov (12×1)	297 × 262 × 119 mm	Mistral41W IP41/12M	1SPE007717F0421 1
		24 modulov (12×2)	297 × 387 × 119 mm	Mistral41W IP41/24M	1SPE007717F0521 1
		36 modulov (12×3)	297 × 512 × 119 mm	Mistral41W IP41/36M	1SPE007717F0621 1
		48 modulov (12×4)	297 × 659 × 119 mm	Mistral41W IP41/48M	1SPE007717F0721 1
		18 modulov (18×1)	387 × 262 × 119 mm	Mistral41W IP41/18M	1SPE007717F0821 1
		36 modulov (18×2)	387 × 387 × 119 mm	Mistral41W IP41/36M	1SPE007717F0921 1
		54 modulov (18×3)	387 × 512 × 119 mm	Mistral41W IP41/54M	1SPE007717F1021 1
	Mistral	72 modulov (18×4)	387 × 659 × 119 mm	Mistral41W IP41/72M	1SPE007717F1121 1
		Rozvodnica nástenná Mistral65, IP 65, plné dvierka			
		Vrátane N/PE. Stupeň krytia: IP 65			
		12 modulov (12×1)	320 × 250 × 155 mm	Mistral65 IP65/12M	1SLM006501A1102 1
		24 modulov (12×2)	320 × 435 × 155 mm	Mistral65 IP65/24M	1SLM006502A1104 1
		36 modulov (12×3)	320 × 600 × 155 mm	Mistral65 IP65/36M	1SLM006501A1106 1
		48 modulov (12×4)	320 × 735 × 155 mm	Mistral65 IP65/48M	1SLM006501A1107 1
		18 modulov (18×1)	430 × 250 × 155 mm	Mistral65 IP65/18M	1SLM006502A1103 1
		36 modulov (18×2)	430 × 435 × 155 mm	Mistral65 IP65/36M	1SLM006501A1105 1
		54 modulov (18×3)	430 × 600 × 155 mm	Mistral65 IP65/54M	1SLM006501A1108 1
	Mistral	72 modulov (18×4)	430 × 735 × 155 mm	Mistral65 IP65/72M	1SLM006501A1109 1
		Rozvodnica nástenná Mistral65, IP 65, priehľadné dvierka			
		Vrátane N/PE. Stupeň krytia: IP 65			
		12 modulov (12×1)	320 × 250 × 155 mm	Mistral65 IP65/12M	1SLM006501A1202 1
		24 modulov (12×2)	320 × 435 × 155 mm	Mistral65 IP65/24M	1SLM006502A1204 1
		36 modulov (12×3)	320 × 600 × 155 mm	Mistral65 IP65/36M	1SLM006501A1206 1
		48 modulov (12×4)	320 × 735 × 155 mm	Mistral65 IP65/48M	1SLM006501A1207 1
		18 modulov (18×1)	430 × 250 × 155 mm	Mistral65 IP65/18M	1SLM006502A1203 1
		36 modulov (18×2)	430 × 435 × 155 mm	Mistral65 IP65/36M	1SLM006501A1205 1
		54 modulov (18×3)	430 × 600 × 155 mm	Mistral65 IP65/54M	1SLM006501A1208 1
	Mistral	72 modulov (18×4)	430 × 735 × 155 mm	Mistral65 IP65/72M	1SLM006501A1209 1

Poznámky:

 Novinka

Rozvodnice Mistral 41, Mistral 65 boli odskúšané ako úplný kryt podľa normy STN EN 60670-24. Všetko príslušenstvo k rozvodniciam nájdete v katalógu Plastové rozvodnice MISTRAL.

Rozvodnice a modulárne prístroje

Rozvodnice UK600

Názov	Rozmery (Š × V × H)	Typové číslo	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Rad				
Technické údaje				
Rozvodnica zapustená UK600, IP 30, plechové plné dvierka, skrutkové svorky Vráťane N/PE. Stupeň krytia: IP 30 Farba: biela RAL 9016				
12 modulov (12×1)	355 × 367 × 95 mm	UK612E2	 2CPX077840R9999	1
24 modulov (12×2)	480 × 367 × 95 mm	UK624E3	 2CPX077841R9999	1
36 modulov (12×3)	605 × 367 × 95 mm	UK636E3	 2CPX077842R9999	1
48 modulov (12×4)	730 × 367 × 95 mm	UK648E3	 2CPX077843R9999	1
60 modulov (12×5)	855 × 367 × 95 mm	UK660E3	 2CPX077844R9999	1



UK600

Rozvodnica multimediálna zapustená UK600, IP 30, plechové dvierka s vetracími otvormi Stupeň krytia: IP 30 Farba: biela RAL 9016				
3 montážne rady	605 × 367 × 95 mm	UK636MV	 2CPX031384R9999	1
4 montážne rady	730 × 367 × 95 mm	UK648MV	 2CPX031385R9999	1
5 montážnych radov	855 × 367 × 95 mm	UK660MV	 2CPX031386R9999	1



UK600

Rozvodnica multimediálna zapustená UK600, IP 30, plechové dvierka s vetracími otvormi a vložkou pre WiFi Stupeň krytia: IP 30 Farba: biela RAL 9016				
3 montážne rady	605 × 367 × 95 mm	UK636MW	 2CPX031387R9999	1
4 montážne rady	730 × 367 × 95 mm	UK648MW	 2CPX031388R9999	1
5 montážnych radov	855 × 367 × 95 mm	UK660MW	 2CPX031389R9999	1



UK600

Montážna súprava na upevnenie v dutej stene Na úpravu rozvodníc na zapustenú montáž na rozvodnice UK600 pre zabudovanie do dutej steny. Súčasťou dodávky je typový štítok a 20 káblových viazacích pásov. Hrúbka steny: min. 8 mm, max. 35 mm 4 ks				
			 2CPX031434R9999	1



UK600

Typové číslo: UZ91P4

Poznámky:

 Novinka

Všetko príslušenstvo k rozvodniciam nájdete v katalógu Rozvodnice UK600.

Rozvodnice a modulárne prístroje

Ističe



Názov	Menovitý prúd	Typové číslo	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
-------	---------------	--------------	-------------	-----------------

Technické údaje

Istič S200, 1-fázový

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad S200.

Menovitá skratová vypínacia schopnosť I_{cn} : 6 kA
Vypínacia charakteristika: B
Počet fáz (modulov): 1
Indikátor reálnej polohy kontaktov: áno
Rozmery (V × H × Š): 88 × 69 × 17,5 mm
Menovité napätie: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Stupeň krytia: IP 20
Teplota okolia: -25 až +55 °C. Skladovacia teplota: -40 °C až +70 °C
Pripojenie tuhého/lankového Cu vodiča: max. 35 mm²
Pripojenie flexibilného Cu vodiča: max. 25 mm²
Doťahovací moment: 2,8 Nm
Max. prierez prípojnic: 10 mm²
Montážna poloha: ľubovoľná. Napájacia strana: ľubovoľná
Možnosť dovybaviť istič príslušenstvom: áno
Splňa normu: STN EN 60947-2

2 A	S201-B2	2CDS251001R0025	10/1
6 A	S201-B6	2CDS251001R0065	10/1
10 A	S201-B10	2CDS251001R0105	10/1
13 A	S201-B13	2CDS251001R0135	10/1
16 A	S201-B16	2CDS251001R1165	10/1
20 A	S201-B20	2CDS251001R0205	10/1
25 A	S201-B25	2CDS251001R0255	10/1
32 A	S201-B32	2CDS251001R0325	10/1
40 A	S201-B40	2CDS251001R0405	10/1
50 A	S201-B50	2CDS251001R0505	10/1
63 A	S201-B63	2CDS251001R0635	10/1



Istič S200, 1-fázový

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad S200.

Menovitá skratová vypínacia schopnosť I_{cn} : 6 kA
Vypínacia charakteristika: C
Počet fáz (modulov): 1
Indikátor reálnej polohy kontaktov: áno
Rozmery (V × H × Š): 88 × 69 × 17,5 mm
Menovité napätie: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Stupeň krytia: IP 20
Teplota okolia: -25 až +55 °C
Skladovacia teplota: -40 °C až +70 °C
Pripojenie tuhého/lankového Cu vodiča: max. 35 mm²
Pripojenie flexibilného Cu vodiča: max. 25 mm²
Doťahovací moment: 2,8 Nm
Max. prierez prípojnic: 10 mm²
Montážna poloha: ľubovoľná
Napájacia strana: ľubovoľná
Možnosť dovybaviť istič príslušenstvom: áno
Splňa normu: STN EN 60947-2

1 A	S201-C1	2CDS251001R0014	10/1
2 A	S201-C2	2CDS251001R0024	10/1
3 A	S201-C3	2CDS251001R0034	10/1
4 A	S201-C4	2CDS251001R0044	10/1
6 A	S201-C6	2CDS251001R0064	10/1
8 A	S201-C8	2CDS251001R0084	10/1
10 A	S201-C10	2CDS251001R0104	10/1
13 A	S201-C13	2CDS251001R0134	10/1
16 A	S201-C16	2CDS251001R0164	10/1
20 A	S201-C20	2CDS251001R0204	10/1
25 A	S201-C25	2CDS251001R0254	10/1
32 A	S201-C32	2CDS251001R0324	10/1
40 A	S201-C40	2CDS251001R0404	10/1
50 A	S201-C50	2CDS251001R0504	10/1
63 A	S201-C63	2CDS251001R0634	10/1

Poznámky:

Rozvodnice a modulárne prístroje

Ističe

Názov	Menovitý prúd	Typové číslo	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Technické údaje				
Istič S200, 3-fázový				
System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.				
Rad S200.				
Menovitá skratová vypínacia schopnosť I_{cn} : 6 kA				
Vypínacia charakteristika: B				
Počet fáz (modulov): 3				
Indikátor reálnej polohy kontaktov: áno				
Rozmery (V × H × Š): 88 × 69 × 52,5 mm				
Menovité napätie: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)				
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz				
Stupeň krytia: IP 20				
Teplota okolia: -25 °C až +55 °C. Skladovacia teplota: -40 °C až +70 °C				
Pripojenie tuhého/lankového Cu vodiča: max. 35 mm ²				
Pripojenie flexibilného Cu vodiča: max. 25 mm ²				
Doťahovací moment: 2,8 Nm				
Max. prierez prípojnic: 10 mm ²				
Montážna poloha: ľubovoľná				
Napájacia strana: ľubovoľná				
Možnosť dovybaviť istič príslušenstvom: áno				
Splňa normu: STN EN 60947-2				
	6 A	S203-B6	2CDS253001R0065	1
	10 A	S203-B10	2CDS253001R0105	1
	13 A	S203-B13	2CDS253001R0135	1
	16 A	S203-B16	2CDS253001R0165	1
	20 A	S203-B20	2CDS253001R0205	1
	25 A	S203-B25	2CDS253001R0255	1
	32 A	S203-B32	2CDS253001R0325	1
	40 A	S203-B40	2CDS253001R0405	1
	50 A	S203-B50	2CDS253001R0505	1
	63 A	S203-B63	2CDS253001R0635	1



Istič S200, 3-fázový				
System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.				
Řada S200.				
Menovitá skratová vypínacia schopnosť I_{cn} : 6 kA				
Vypínacia charakteristika: C				
Počet fáz (modulov): 3				
Indikátor reálnej polohy kontaktov: áno				
Rozmery (V × H × Š): 88 × 69 × 52,5 mm				
Menovité napätie: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)				
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz				
Stupeň krytia: IP 20				
Teplota okolia: -25 °C až +55 °C				
Skladovacia teplota: -40 °C až +70 °C				
Pripojenie tuhého/lankového Cu vodiča: max. 35 mm ²				
Pripojenie flexibilného Cu vodiča: max. 25 mm ²				
Doťahovací moment: 2,8 Nm				
Max. prierez prípojnic: 10 mm ²				
Montážna poloha: ľubovoľná				
Napájacia strana: ľubovoľná				
Možnosť dovybaviť istič príslušenstvom: áno				
Splňa normu: STN EN 60947-2				
	1 A	S203-C1	2CDS253001R0014	1
	2 A	S203-C2	2CDS253001R0024	1
	3 A	S203-C3	2CDS253001R0034	1
	4 A	S203-C4	2CDS253001R0044	1
	6 A	S203-C6	2CDS253001R0064	1
	8 A	S203-C8	2CDS253001R0084	1
	10 A	S203-C10	2CDS253001R0104	1
	13 A	S203-C13	2CDS253001R0134	1
	16 A	S203-C16	2CDS253001R0164	1
	20 A	S203-C20	2CDS253001R0204	1
	25 A	S203-C25	2CDS253001R0254	1
	32 A	S203-C32	2CDS253001R0324	1
	40 A	S203-C40	2CDS253001R0404	1
	50 A	S203-C50	2CDS253001R0504	1
	63 A	S203-C63	2CDS253001R0634	1



Rozvodnice a modułárne prístroje

Ističe



Názov	Menovitý prúd	Typové číslo	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
-------	---------------	--------------	-------------	-----------------

Technické údaje

Istič S200M, 1-fázový

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN. Rad S200M.

Menovitá skratová vypínacia schopnosť I_{cn} : 10 kA

Vypínacia charakteristika: B

Počet fáz (modulov): 1

Indikátor reálnej polohy kontaktov: áno

Rozmery (V × H × Š): 88 × 69 × 17,5 mm

Menovité napätie: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Stupeň krytia: IP 20

Teplota okolia: -25 °C až +55 °C. Skladovacia teplota: -40 °C až +70 °C

Pripojenie tuhého/lankového Cu vodiča: max. 35 mm²

Pripojenie flexibilného Cu vodiča: max. 25 mm²

Dotahovací moment: 2,8 Nm. Max. prierez prípojnic: 10 mm²

Montážna poloha: ľubovoľná. Napájacia strana: ľubovoľná

Možnosť dovybaviť istič príslušenstvom: áno

Spĺňa normu: STN EN 60947-2

1 A	S201M-B1	2CDS271001R0015	10/1
2 A	S201M-B2	2CDS271001R0025	10/1
4 A	S201M-B4	2CDS271001R0045	10/1
6 A	S201M-B6	2CDS271001R0065	10/1
10 A	S201M-B10	2CDS271001R0105	10/1
13 A	S201M-B13	2CDS271001R0135	10/1
16 A	S201M-B16	2CDS271001R0165	10/1
20 A	S201M-B20	2CDS271001R0205	10/1
25 A	S201M-B25	2CDS271001R0255	10/1
32 A	S201M-B32	2CDS271001R0325	10/1
40 A	S201M-B40	2CDS271001R0405	10/1
50 A	S201M-B50	2CDS271001R0505	10/1
63 A	S201M-B63	2CDS271001R0635	10/1



Istič S200M, 1-fázový

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN

Rad S200M.

Menovitá skratová vypínacia schopnosť I_{cn} : 10 kA

Vypínacia charakteristika: C

Počet fáz (modulov): 1

Indikátor reálnej polohy kontaktov: áno

Rozmery (V × H × Š): 88 × 69 × 17,5 mm

Menovité napätie: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Stupeň krytia: IP 20

Teplota okolia: -25 °C až +55 °C

Skladovacia teplota: -40 °C až +70 °C

Pripojenie tuhého/lankového Cu vodiča: max. 35 mm²

Pripojenie flexibilného Cu vodiča: max. 25 mm²

Dotahovací moment: 2,8 Nm

Max. prierez prípojnic: 10 mm²

Montážna poloha: ľubovoľná

Napájacia strana: ľubovoľná

Možnosť dovybaviť istič príslušenstvom: áno

Spĺňa normu: STN EN 60947-2

1 A	S201M-C1	2CDS271001R0014	10/1
2 A	S201M-C2	2CDS271001R0024	10/1
3 A	S201M-C3	2CDS271001R0034	10/1
4 A	S201M-C4	2CDS271001R0044	10/1
6 A	S201M-C6	2CDS271001R0064	10/1
8 A	S201M-C8	2CDS271001R0084	10/1
10 A	S201M-C10	2CDS271001R0104	10/1
13 A	S201M-C13	2CDS271001R0134	10/1
16 A	S201M-C16	2CDS271001R0164	10/1
20 A	S201M-C20	2CDS271001R0204	10/1
25 A	S201M-C25	2CDS271001R0254	10/1
32 A	S201M-C32	2CDS271001R0324	10/1
40 A	S201M-C40	2CDS271001R0404	10/1
50 A	S201M-C50	2CDS271001R0504	10/1
63 A	S201M-C63	2CDS271001R0634	10/1

Poznámky:

Rozvodnice a modulárne prístroje

Ističe

Názov	Menovitý prúd	Typové číslo	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Technické údaje				
Istič S200M, 3-fázový				
System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN. Rad S200M.				
Menovitá skratová vypínacia schopnosť I_{cn}: 10 kA				
Vypínacia charakteristika: B				
Počet fáz (modulov): 3				
Indikátor reálnej polohy kontaktov: áno				
Rozmery (V × H × Š): 88 × 69 × 52,5 mm				
Menovité napätie: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)				
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz				
Stupeň krytia: IP 20				
Teplota okolia: -25 °C až +55 °C				
Skladovacia teplota: -40 °C až +70 °C				
Pripojenie tuhého/lankového Cu vodiča: max. 35 mm ²				
Pripojenie flexibilného Cu vodiča: max. 25 mm ²				
Doťahovací moment: 2,8 Nm				
Max. prierez prípojnic: 10 mm ²				
Montážna poloha: ľubovoľná				
Napájacia strana: ľubovoľná				
Možnosť dovybaviť istič príslušenstvom: áno				
Splňa normu: STN EN 60947-2				
	10 A	S203M-B10	2CDS273001R0105	1
	16 A	S203M-B16	2CDS273001R0165	1
	20 A	S203M-B20	2CDS273001R0205	1
	25 A	S203M-B25	2CDS273001R0255	1
	32 A	S203M-B32	2CDS273001R0325	1
	40 A	S203M-B40	2CDS273001R0405	1
	50 A	S203M-B50	2CDS273001R0505	1
	63 A	S203M-B63	2CDS273001R0635	1



Istič S200M, 3-fázový				
System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN. Rad S200M.				
Menovitá skratová vypínacia schopnosť I_{cn}: 10 kA				
Vypínacia charakteristika: C				
Počet fáz (modulov): 3				
Indikátor reálnej polohy kontaktov: áno				
Rozmery (V × H × Š): 88 × 69 × 52,5 mm				
Menovité napätie: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)				
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz				
Stupeň krytia: IP 20				
Teplota okolia: -25 °C až +55 °C				
Skladovacia teplota: -40 °C až +70 °C				
Pripojenie tuhého/lankového Cu vodiča: max. 35 mm ²				
Pripojenie flexibilného Cu vodiča: max. 25 mm ²				
Doťahovací moment: 2,8 Nm				
Max. prierez prípojnic: 10 mm ²				
Montážna poloha: ľubovoľná				
Napájacia strana: ľubovoľná				
Možnosť dovybaviť istič príslušenstvom: áno				
Splňa normu: STN EN 60947-2				
	1 A	S203M-C1	2CDS273001R0014	1
	2 A	S203M-C2	2CDS273001R0024	1
	3 A	S203M-C3	2CDS273001R0034	1
	4 A	S203M-C4	2CDS273001R0044	1
	6 A	S203M-C6	2CDS273001R0064	1
	8 A	S203M-C8	2CDS273001R0084	1
	10 A	S203M-C10	2CDS273001R0104	1
	13 A	S203M-C13	2CDS273001R0134	1
	16 A	S203M-C16	2CDS273001R0164	1
	20 A	S203M-C20	2CDS273001R0204	1
	25 A	S203M-C25	2CDS273001R0254	1
	32 A	S203M-C32	2CDS273001R0324	1
	40 A	S203M-C40	2CDS273001R0404	1
	50 A	S203M-C50	2CDS273001R0504	1
	63 A	S203M-C63	2CDS273001R0634	1



Rozvodnice a modulárne prístroje

Prúdové chrániče

	Názov	Menovitý prúd	Typové číslo	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
	Technické údaje				
	Prúdový chránič FH200, 1-fázový System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN. Rad FH200 (pre domové inštalácie). Počet modulov/pólov: 2 Menovitý reziduálny prúd: 30 mA Typ: AC Menovitý podmienený skratový prúd s predradenou poistkou: 6 kA Možnosť dovybaviť prúdový chránič príslušenstvom: nie Rázová odolnosť (vlna 8/20): 250 A Menovité napätie: 230/400 V AC Menovitá frekvencia: 50/60 Hz Stupeň krytia: IP 20 Teplota okolia: -5 °C až +40 °C Skladovacia teplota: -40 °C až +70 °C Pripojenie tuhého/lankového Cu vodiča: max. 25 mm ² Pripojenie flexibilného Cu vodiča: max. 25 mm ² Doťahovací moment: 2,8 Nm Max. prierez prípojnic: 10 mm ² Montážna poloha: ľubovoľná Napájacia strana: ľubovoľná Rozmery (V × H × Š): 85 × 69 × 35 mm Splňa normu: STN EN 61008; STN EN 60898-1				
		25 A	FH202 AC-25/0,03	2CSF202002R1250	1
		40 A	FH202 AC-40/0,03	2CSF202002R1400	1
	Prúdový chránič FH200, 3-fázový System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN. Rad FH200 (pre domové inštalácie). Počet modulov/pólov: 4 Menovitý reziduálny prúd: 30 mA Typ: AC Menovitý podmienený skratový prúd s predradenou poistkou: 6 kA Možnosť dovybaviť prúdový chránič príslušenstvom: nie Rázová odolnosť (vlna 8/20): 250 A Menovité napätie: 230/400 V AC Menovitá frekvencia: 50/60 Hz Stupeň krytia: IP 20 Teplota okolia: -5 °C až +40 °C Skladovacia teplota: -40 °C až +70 °C Pripojenie tuhého/lankového Cu vodiča: max. 25 mm ² Pripojenie flexibilného Cu vodiča: max. 25 mm ² Doťahovací moment: 2,8 Nm Max. prierez prípojnic: 10 mm ² Montážna poloha: ľubovoľná Napájacia strana: ľubovoľná Rozmery (V × H × Š): 85 × 69 × 70 mm Splňa normu: STN EN 61008; STN EN 60898-1				
		25 A	FH204 AC-25/0,03	2CSF204002R1250	1
		40 A	FH204 AC-40/0,03	2CSF204002R1400	1
		63 A	FH204 AC-63/0,03	2CSF204002R1630	1

Poznámky:

Rozvodnice a modulárne prístroje

Prúdové chrániče

Názov	Menovitý prúd	Typové číslo	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Technické údaje				
Prúdový chránič F200, 1-fázový				
System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN. Rad F200.				
Počet modulov/pólov: 2 Indikátor reálnej polohy kontaktov: áno Menovitý reziduálny prúd: 30 mA Typ: AC Menovitý podmienený skratový prúd s predradenou poistkou: 10 kA Možnosť dovybaviť prúdový chránič príslušenstvom: áno Rázová odolnosť (vlna 8/20): 250 A Menovité napätie: 230/400 V AC Menovitá frekvencia: 50/60 Hz Stupeň krytia: IP 20 Teplota okolia: -5 °C až +40 °C Skladovacia teplota: -40 °C až +70 °C Pripojenie tuhého/lankového Cu vodiča: max. 25 mm ² Pripojenie flexibilného Cu vodiča: max. 25 mm ² Doťahovací moment: 2,8 Nm Max. prierez prípojnic: 10 mm ² Montážna poloha: ľubovoľná Napájacia strana: ľubovoľná Rozmery (V x H x Š): 85 x 69 x 35 mm Splňa normu: STN EN 61008-1				
	25 A	F202 AC-25/0,03	2CSF202001R1250	1
	40 A	F202 AC-40/0,03	2CSF202001R1400	1



Prúdový chránič F200, 1-fázový				
System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN. Rad F200.				
Počet modulov/pólov: 2 Indikátor reálnej polohy kontaktov: áno Menovitý reziduálny prúd: 30 mA Typ: A Menovitý podmienený skratový prúd s predradenou poistkou: 10 kA Možnosť dovybaviť prúdový chránič príslušenstvom: áno Rázová odolnosť (vlna 8/20): 250 A Menovité napätie: 230/400 V AC Menovitá frekvencia: 50/60 Hz Stupeň krytia: IP 20 Teplota okolí: -5 °C až +40 °C Skladovacia teplota: -40 °C až +70 °C Pripojenie tuhého/lankového Cu vodiča: max. 25 mm ² Pripojenie flexibilného Cu vodiča: max. 25 mm ² Doťahovací moment: 2,8 Nm Max. prierez prípojnic: 10 mm ² Montážna poloha: ľubovoľná Napájacia strana: ľubovoľná Rozmery (V x H x Š): 85 x 69 x 35 mm Splňa normu: STN EN 61008-1				
	25 A	F202 A-25/0,03	2CSF202101R1250	1
	40 A	F202 A-40/0,03	2CSF202101R1400	1



Rozvodnice a modulárne prístroje

Prúdové chrániče

	Názov	Menovitý prúd	Typové číslo	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
	Technické údaje				
	Prúdový chránič F200, 3-fázový				
	System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.				
	Rad F200.				
	Počet modulov/pólov: 4				
	Indikátor reálnej polohy kontaktov: áno				
	Menovitý reziduálny prúd: 30 mA				
	Typ: AC				
	Menovitý podmienený skratový prúd s predradenou poistkou: 10 kA				
	Možnosť dovybaviť prúdový chránič príslušenstvom: áno				
		25 A	F204 AC-25/0,03	2CSF204001R1250	1
		40 A	F204 AC-40/0,03	2CSF204001R1400	1
		63 A	F204 AC-63/0,03	2CSF204001R1630	1

	Prúdový chránič F200, 3-fázový				
	System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.				
	Rad F200.				
	Počet modulov/pólov: 4				
	Indikátor reálnej polohy kontaktov: áno				
	Menovitý reziduálny prúd: 300 mA				
	Typ: AC				
	Menovitý podmienený skratový prúd s predradenou poistkou: 10 kA				
	Možnosť dovybaviť prúdový chránič príslušenstvom: áno				
	Rázová odolnosť (vlna 8/20): 250 A				
		25 A	F204 AC-25/0,3	2CSF204001R3250	1
		40 A	F204 AC-40/0,3	2CSF204001R3400	1
		63 A	F204 AC-63/0,3	2CSF204001R3630	1

Poznámky:

Rozvodnice a modulárne prístroje

Prúdové chrániče

Názov	Menovitý prúd	Typové číslo	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Technické údaje				
Prúdový chránič F200, 3-fázový				
System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN. Rad F200.				
Počet modulov/pólov: 4 Indikátor reálnej polohy kontaktov: áno Menovitý reziduálny prúd: 30 mA Typ: A Menovitý podmienený skratový prúd s predradenou poistkou: 10 kA Možnosť dovybaviť prúdový chránič príslušenstvom: áno Rázová odolnosť (vlna 8/20): 250 A Menovité napätie: 230/400 V AC Menovitá frekvencia: 50/60 Hz Stupeň krytia: IP 20 Teplota okolia: -5 °C až +40 °C Skladovacia teplota: -40 °C až +70 °C Pripojenie tuhého/lankového Cu vodiča: max. 25 mm ² Pripojenie flexibilného Cu vodiča: max. 25 mm ² Dofahovací moment: 2,8 Nm Max. prierez prípojnic: 10 mm ² Montážna poloha: ľubovoľná Napájacia strana: ľubovoľná Rozmery (V x H x Š): 85 x 69 x 70 mm Splňa normu: STN EN 61008-1				
	25 A	F204 A-25/0,03	2CSF204101R1250	1
	40 A	F204 A-40/0,03	2CSF204101R1400	1
	63 A	F204 A-63/0,03	2CSF204101R1630	1



Kombinácia istič/chránič DS200, 1-fázový				
System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN. Rad DS200.				
Počet modulov/pólov: 2 Vypínacia charakteristika: B Menovitá skratová vypínacia schopnosť: 6 kA Menovitý reziduálny prúd: 30 mA Typ: AC Možnosť dovybaviť príslušenstvom: áno Indikátor polohy kontaktov: áno Indikátor zemnej poruchy: áno Menovité napätie: 230/400 V AC Menovitá frekvencia: 50/60 Hz Stupeň krytia: IP 20 Teplota okolia: -25 °C až +55 °C Skladovacia teplota: -40 °C až +70 °C Pripojenie tuhého/lankového Cu vodiča: max. 25 mm ² Pripojenie flexibilného Cu vodiča: max. 25 mm ² Dofahovací moment: 2,8 Nm Max. prierez prípojnic: 10 mm ² Montážna poloha: ľubovoľná Napájacia strana: ľubovoľná Rozmery (V x H x Š): 85 x 69 x 35 mm Splňa normu: STN EN 61009-1, ČSN EN 611009-2-1				
	10 A	DS201 B10 AC30	2CSR255080R1105	1
	16 A	DS201 B16 AC30	2CSR255080R1165	1



Rozvodnice a modulárne prístroje

Prúdové chrániče

	Názov	Menovitý prúd	Typové číslo	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
	Technické údaje				
	Kombinácia istič/chránič DS200, 3-fázový				
	System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN. Rad DS200.				
	Počet modulov/pólov: 4 Vypínacia charakteristika: B Menovitá skratová vypínacia schopnosť: 6 kA Menovitý reziduálny prúd: 30 mA Typ: AC Možnosť dovybaviť príslušenstvom: áno Indikátor polohy kontaktov: áno Menovité napätie: 230/400 V AC Menovitá frekvencia: 50/60 Hz Stupeň krytia: IP 20 Teplota okolia: -25 °C až +55 °C Skladovacia teplota: -40 °C až +70 °C Pripojenie tuhého/lankového Cu vodiča: max. 25 mm ² Pripojenie flexibilného Cu vodiča: max. 25 mm ² Doťahovací moment: 2,8 Nm Max. prierez prípojnic: 10 mm ² Montážna poloha: ľubovoľná Napájacia strana: ľubovoľná Rozmery (V x H x Š): 85 x 69 x 105 mm Splňa normu: STN EN 61009-1, STN EN 611009-2-1				
		16 A	DS204 AC-B16/0,03	2CSR254001R1165	1
		20 A	DS204 AC-B20/0,03	2CSR254001R1205	1
		25 A	DS204 AC-B25/0,03	2CSR254001R1255	1
		32 A	DS204 AC-B32/0,03	2CSR254001R1325	1

	Kombinácia istič/chránič DS200, 1-fázový				
	System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN. Rad DS200.				
	Počet modulov/pólov: 2 Vypínacia charakteristika: B Menovitá skratová vypínacia schopnosť: 10 kA Menovitý reziduálny prúd: 30 mA Typ: AC Možnosť dovybaviť príslušenstvom: áno Indikátor polohy kontaktov: áno Indikátor zemnej poruchy: áno Menovité napätie: 230/400 V AC Menovitá frekvencia: 50/60 Hz Stupeň krytia: IP 20 Teplota okolia: -25 °C až +55 °C Skladovacia teplota: -40 °C až +70 °C Pripojenie tuhého/lankového Cu vodiča: max. 25 mm ² Pripojenie flexibilného Cu vodiča: max. 25 mm ² Doťahovací moment: 2,8 Nm Max. prierez prípojnic: 10 mm ² Montážna poloha: ľubovoľná Napájacia strana: ľubovoľná Rozmery (V x H x Š): 85 x 69 x 35 mm Splňa normu: STN EN 61009-1, STN EN 611009-2-1				
		10 A	DS201 M B10 AC30	2CSR275080R1105	1
		16 A	DS201 M B16 AC30	2CSR275080R1165	1

Rozvodnice a modulárne prístroje

Zvodiče prepätia

	Název	Varianty	Typové číslo	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
	Technické údaje				
	Zvodič prepätia OVR, typ T2 Zvodič prepätia OVR s technológiou QS System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN. Technológia: Varistor S výmenným modulom: áno S bezpečnostnou rezervou: nie S pomocným kontaktom: nie Indikátor konca životnosti s technológiou QS: áno Typ zvodiča prepätia: T2 Impulzový prúd I_{imp} (10/350): 40 kA Maximálny impulzový zvodový prúd I_{max} (8/20): 80 kA Menovitý impulzový zvodový prúd I_n : 20 kA Ochranná úroveň U_p : 1,25 kV Menovité napätie U_n : 230/400 V AC Maximálne trvalé pracovné napätie U_c : 275 V Teplota okolia: -40 °C až +80 °C Skladovacia teplota: -40 °C až +80 °C Pripojenie tuhého Cu vodiča: max. 50 mm ² Pripojenie flexibilného Cu vodiča: max. 35 mm ² Doťahovací moment: 3,5 Nm Krytie: IP 20 Splňa normu: STN EN 61643-11				
	3 moduly (L1, L2, L3)	OVR T2 3L 40-275 P QS	2CTB803873R2400	1	
	4 moduly (L1, L2, L3, N)	OVR T2 3N 40-275 P QS	2CTB803973R1100	1	
	4 moduly (L1, L2, L3, L4)	OVR T2 4L 40-275 P QS	2CTB803873R5600	1	

Zvodič prepätia OVR, typ T2, s bezpečnostnou rezervou

Zvodič prepätia OVR s technológiou QS

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.

Technológia: Varistor

S výmenným modulom: áno

S bezpečnostnou rezervou: áno

S pomocným kontaktom: nie

Indikátor konca životnosti s technológiou QS: áno

Typ zvodiča prepätia: T2

Impulzový prúd I_{imp} (10/350): 40 kA

Maximálny impulzový zvodový prúd I_{max} (8/20): 80 kA

Menovitý impulzový zvodový prúd I_n : 20 kA

Ochranná úroveň U_p : 1,25 kV

Menovité napätie U_n : 230/400 V AC

Maximálne trvalé pracovné napätie U_c : 275 V

Teplota okolia: -40 °C až +80 °C

Skladovacia teplota: -40 °C až +80 °C

Pripojenie tuhého Cu vodiča: max. 50 mm²

Pripojenie flexibilného Cu vodiča: max. 35 mm²

Dotahovací moment: 3,5 Nm

Krytie: IP 20

Spĺňa normu: STN EN 61643-11

1 modul (L1)	OVR T2 40-275s P QS	2CTB815704R1200	1
3 moduly (L1, L2, L3)	OVR T2 3L 40-275s P QS	2CTB815704R1800	1
4 moduly (L1, L2, L3, L4)	OVR T2 4L 40-275s P QS	2CTB815704R2300	1

Poznámky:

Rozvodnice a modulárne prístroje

Odpínače

Názov	Menovitý prúd	Typové číslo	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Technické údaje				
Odpínač SHD200, 1-fázový				
System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.				
Rad SHD200 (pre domové inštalácie).				
Počet fáz (modulov): 1				
Rozmery (V × H × Š): 85 × 69 × 17,5 mm				
Menovité napätie: 240 V AC, 60 V DC				
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz				
Stupeň krytia: IP 20				
Teplota okolia: -25 °C až +55 °C				
Skladovacia teplota: -40 °C až +70 °C				
Pripojenie tuhého/lankového Cu vodiča: max. 25 mm ²				
Pripojenie flexibilného Cu vodiča: max. 25 mm ²				
Doťahovací moment: 2 Nm				
Montážna poloha: 1				
Napájacia strana: ľubovoľná				
Možnosť dovybaviť odpínač príslušenstvom: nie, iba zámok a prípojnica				
Splňa normu: STN EN 60947-3				
	16 A	SHD201/16	2CDD271111R0016	1
	25 A	SHD201/25	2CDD271111R0025	1
	32 A	SHD201/32	2CDD271111R0032	1
	40 A	SHD201/40	2CDD271111R0040	1
	50 A	SHD201/50	2CDD271111R0050	1
	63 A	SHD201/63	2CDD271111R0063	1



Odpínač SHD200, 3-fázový				
System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.				
Rad SHD200 (pre domové inštalácie).				
Počet fáz (modulov): 3				
Rozmery (V × H × Š): 85 × 69 × 52,5 mm				
Menovité napätie: 415 V AC				
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz				
Stupeň krytia: IP 20				
Teplota okolia: -25 °C až +55 °C				
Skladovacia teplota: -40 °C až +70 °C				
Pripojenie tuhého/lankového Cu vodiča: max. 25 mm ²				
Pripojenie flexibilného Cu vodiča: max. 25 mm ²				
Doťahovací moment: 2 Nm				
Montážna poloha: 1				
Napájacia strana: ľubovoľná				
Možnosť dovybaviť odpínač príslušenstvom: nie, iba zámok a prípojnica				
Splňa normu: STN EN 60947-3				
	16 A	SHD203/16	2CDD273111R0016	1
	25 A	SHD203/25	2CDD273111R0025	1
	32 A	SHD203/32	2CDD273111R0032	1
	40 A	SHD203/40	2CDD273111R0040	1
	50 A	SHD203/50	2CDD273111R0050	1
	63 A	SHD203/63	2CDD273111R0063	1



Rozvodnice a modułárne prístroje

Odpínače



Názov	Menovitý prúd	Typové číslo	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Technické údaje				
Odpínač SD200, 1-fázový				
System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN. Rad SD200.				
Počet fáz (modulov): 1				
Indikátor reálnej polohy kontaktov: áno				
Rozmery (V × H × Š): 85 × 69 × 17,5 mm				
Menovité napätie: 253 V AC, 60 V DC				
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz				
Stupeň krytia: IP 20				
Teplota okolia: -25 °C až +55 °C				
Skladovacia teplota: -40 °C až +70 °C				
Pripojenie tuhého/lankového Cu vodiča: max. 35 mm ²				
Pripojenie flexibilného Cu vodiča: max. 35 mm ²				
Doťahovací moment: 2,8 Nm				
Max. prierez prípojnic: 10 mm ²				
Montážna poloha: 1				
Napájacia strana: ľubovoľná				
Možnosť dovybaviť odpínač príslušenstvom: áno				
Splňa normu: STN EN 60947-3				
	16 A	SD201/16	2CDD281101R0016	1
	25 A	SD201/25	2CDD281101R0025	1
	32 A	SD201/32	2CDD281101R0032	1
	40 A	SD201/40	2CDD281101R0040	1
	50 A	SD201/50	2CDD281101R0050	1
	63 A	SD201/63	2CDD281101R0063	1



Odpínač SD200, 3-fázový				
System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN. Rad SD200.				
Počet fáz (modulov): 3				
Indikátor reálnej polohy kontaktov: áno				
Rozmery (V × H × Š): 85 × 69 × 52,5 mm				
Menovité napätie: 440 V AC				
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz				
Stupeň krytia: IP 20				
Teplota okolia: -25 °C až +55 °C				
Skladovacia teplota: -40 °C až +70 °C				
Pripojenie tuhého/lankového Cu vodiča: max. 35 mm ²				
Pripojenie flexibilného Cu vodiča: max. 35 mm ²				
Doťahovací moment: 2,8 Nm				
Max. prierez prípojnic: 10 mm ²				
Montážna poloha: 1				
Napájacia strana: ľubovoľná				
Možnosť dovybaviť odpínač príslušenstvom: áno				
Splňa normu: STN EN 60947-3				
	16 A	SD203/16	2CDD283101R0016	1
	25 A	SD203/25	2CDD283101R0025	1
	32 A	SD203/32	2CDD283101R0032	1
	40 A	SD203/40	2CDD283101R0040	1
	50 A	SD203/50	2CDD283101R0050	1
	63 A	SD203/63	2CDD283101R0063	1

Rozvodnice a modulárne prístroje

Elektromery

Názov	Menovitý prúd	Typové číslo	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Technické údaje					
Elektromer na priame meranie do 40 A, jednofázový Rozmery (V × H × Š): 88 × 69 × 17,5 mm Šírka: 1 M Typové číslo: C11 110-301 IEC			2CMA103572R1000	1	
Elektromer na priame meranie do 40 A, trojfázový Rozmery (V × H × Š): 88 × 69 × 52,5 mm Šírka: 3 M Typové číslo: C13 110-301 IEC			2CMA103575R1000	1	
Elektromer na priame meranie do 65 A, jednofázový Rozmery (V × H × Š): 88 × 69 × 35 mm Šírka: 2 M Typové číslo: B21 111-100			2CMA100149R1000	1	
Elektromer na priame meranie do 65 A, trojfázový Rozmery (V × H × Š): 88 × 69 × 70 mm Šírka: 4 M Typové číslo: B23 111-100			2CMA100163R1000	1	
Elektromer na nepriame meranie, trojfázový Rozmery (V × H × Š): 88 × 69 × 70 mm Šírka: 4 M Typové číslo: B24 111-100			2CMA100177R1000	1	

Rozvodnice a modulárne prístroje

Ostatné modulárne prístroje

Názov	Menovitý prúd	Typové číslo	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
-------	---------------	--------------	-------------	-----------------

Technické údaje

Oblúčková ochrana AFDD s ističom

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.

Rad S-ARC1.

Doplnková ochrana (detekcia sériových L-N a paralelných L-L/L-N oblúkov).

Menovitá skratová vypínacia schopnosť I_{cn} : 6 kA

Vypínacia charakteristika: B

Počet modulov/pólov: 2 (1P + N)

Indikátor reálnej polohy kontaktov: áno

Indikátor AFDD vybavenia: áno

LED dióda interného testu: áno

Možnosť dovybaviť AFDD oblúčkovú ochranu príslušenstvom: áno

Menovité napätie: 230/240 V AC

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Min. prevádzkové napätie: 170 V AC

Prahová hodnota ochrany pred prepätím: 275 V AC

Stupeň krytia: IP 20

Teplota okolia: -25°C až $+55^{\circ}\text{C}$. Skladovacia teplota: -40°C až $+70^{\circ}\text{C}$

Pripojenie tuhého/lankového Cu vodiča: max. 25 mm²

Pripojenie flexibilného Cu vodiča: max. 25 mm²

Dotahovací moment: 2,8 Nm

Max. prierez prípojnic: 10 mm²

Montážna poloha: ľubovoľná

Napájacia strana: ľubovoľná

Rozmery (V × H × Š): 85 × 69 × 35 mm

Splňa normu: STN 33 2000-4-42 ed. 2, STN EN 62606, STN EN 60898-1

6 A	S-ARC1 B6	 2CSA255901R9065	1
10 A	S-ARC1 B10	 2CSA255901R9105	1
13 A	S-ARC1 B13	 2CSA255901R9135	1
16 A	S-ARC1 B16	 2CSA255901R9165	1
20 A	S-ARC1 B20	 2CSA255901R9205	1

Oblúčková ochrana AFDD s kombináciou istič/chránič

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.

Rad DS-ARC1.

Doplnková ochrana (detekcia sériových L-N a paralelných L-L/L-N oblúkov).

Menovitá skratová vypínacia schopnosť I_{cn} : 6 kA

Vypínacia charakteristika: B

Menovitý reziduálny prúd: 30 mA

Typ: A

Počet modulov/pólov: 3 (1P+N)

Indikátor reálnej polohy kontaktov: áno

Indikátor AFDD vybavenia: áno

LED dióda interného testu: áno

Možnosť dovybaviť AFDD oblúčkovú ochranu príslušenstvom: áno

Menovité napätie: 230/240 V AC

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Min. prevádzkové napätie: 170 V AC

Prahová hodnota ochrany pred prepätím: 275 V AC

Stupeň krytia: IP 20

Teplota okolia: -25 °C až +55 °C

Skladovacia teplota: -40 °C až +70 °C

Pripojenie tuhého/lankového Cu vodiča: max. 25 mm²

Pripojenie flexibilného Cu vodiča: max. 25 mm²

Doťahovací moment: 2,8 Nm

Max. prierez prípojnic: 10 mm²

Montážna poloha: ľubovoľná

Napájacia strana: ľubovoľná

Rozmery (V × H × Š): 85 × 69 × 52,5 mm

Splňa normu: STN 33 2000-4-42 ed. 2, STN EN 62606, STN EN 60898-1, STN EN 61009-2-1

6 A	DS-ARC1 B6 A30		2CSA255103R1065	1
10 A	DS-ARC1 B10 A30		2CSA255103R1105	1
13 A	DS-ARC1 B13 A30		2CSA255103R1135	1
16 A	DS-ARC1 B16 A30		2CSA255103R1165	1
20 A	DS-ARC1 B20 A30		2CSA255103R1205	1

Rozvodnice a modulárne prístroje

Ostatné modulárne prístroje

Názov	Ovládacie napätie	Kontakty	Typové číslo	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Technické údaje					
Stýkače inštaláčn é, 16 A					
System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN. Rad ESB..N.					
Počet modulov: 1 Bezhlučná cievka. Menovitý prúd: 16 A (AC-1/AC-7a) Menovité napätie: 220 V DC, 250 V AC Menovitá frekvencia: DC, 50/60 Hz Stupeň krytia: IP 20 Teplota okolia: -25 °C až +55 °C Skladovacia teplota: -40 °C až +80 °C Pripojenie tuhého/lankového Cu vodiča: max. 10 mm ² Pripojenie flexibilného Cu vodiča: max. 6 mm ² Rozmery (V × H × Š): 86 × 65 × 18 mm					
	230 V AC/DC	1 NO + 1 NC	ESB16-11N-06	 1SBE111111R0611	1
	230 V AC/DC	2 NO	ESB16-20N-06	 1SBE111111R0620	1
	24 V AC/DC	1 NO + 1 NC	ESB16-11N-01	 1SBE111111R0111	1
	24 V AC/DC	2 NO	ESB16-20N-01	 1SBE111111R0120	1
Pomocný kontakt:					
		1 NO + 1 NC	EH04-11N	 1SAE901901R1011	1
		2 NO	EH04-20N	 1SAE901901R1020	1
					
Stýkače inštaláčn é, 20 A					
System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN. Rad ESB..N, EN..N.					
Počet modulov: 1 Bezhlučná cievka. Verziu EN..N je možné ovládať automaticky, alebo manuálne páčkovým prepínačom. Menovitý prúd: 20 A (AC-1/AC-7a) Menovité napätie: 220 V DC, 250 V AC Menovitá frekvencia: DC, 50/60 Hz Stupeň krytia: IP 20 Teplota okolí: -25 °C až +55 °C Skladovacia teplota: -40 °C až +80 °C Pripojenie tuhého/lankového Cu vodiča: max. 10 mm ² Pripojenie flexibilného Cu vodiča: max. 6 mm ² Rozmery (V × H × Š): 86 × 65 × 18 mm					
	230 V AC/DC	1 NO + 1 NC	ESB20-11N-06	 1SBE121111R0611	1
	230 V AC/DC	2 NO	ESB20-20N-06	 1SBE121111R0620	1
	24 V AC/DC	1 NO + 1 NC	ESB20-11N-01	 1SBE121111R0111	1
	24 V AC/DC	2 NO	ESB20-20N-01	 1SBE121111R0120	1
	230 V AC/DC	2 NO	EN20-20N-06	 1SBE122111R0620	1
	24 V AC/DC	2 NO	EN20-20N-01	 1SBE122111R0120	1
Pomocný kontakt:					
		1 NO + 1 NC	EH04-11N	 1SAE901901R1011	1
		2 NO	EH04-20N	 1SAE901901R1020	1
 					

Rozvodnice a modulárne prístroje

Ostatné modulárne prístroje

Názov	Ovládacie napätie	Kontakty	Typové číslo	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
-------	-------------------	----------	--------------	-------------	-----------------

Technické údaje

Stýkače inštalačné, 25 A

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.

Rad ESB..N, EN..N.

Počet modulov: 2

Bezhluchá cievka.

Verziu EN..N je možné ovládať automaticky,

alebo manuálne páčkovým prepínačom.

Menovitý prúd: 25 A (AC-1/AC-7a)

Menovité napätie: 220 V DC, 400 V AC

Menovitá frekvencia: DC, 50/60 Hz

Stupeň krytia: IP 20

Teplota okolia: -25 °C až +55 °C

Skladovacia teplota: -40 °C až +80 °C

Pripojenie tuhého/lankového Cu vodiča: max. 10 mm²

Pripojenie flexibilného Cu vodiča: max. 10 mm²

Rozmery (V × H × Š): 86 × 65 × 36 mm

230 V AC/DC	2 NO	ESB25-20N-06	 1SAE231111R0620	1
230 - 240 V AC/DC	2 NO + 2 NC	ESB25-22N-06	 1SAE231111R0622	1
24 V AC/DC	2 NO + 2 NC	ESB25-22N-01	 1SAE231111R0122	1
230 - 240 V AC/DC	4 NO	ESB25-40N-06	 1SAE231111R0640	1
24 V AC/DC	4 NO	ESB25-40N-01	 1SAE231111R0140	1
230 - 240 V AC/DC	4 NO	EN25-40N-06	 1SAE232111R0640	1
24 V AC/DC	4 NO	EN25-40N-01	 1SAE232111R0140	1

Pomocný kontakt:

1 NO + 1 NC	EH04-11N	 1SAE901901R1011	1
2 NO	EH04-20N	 1SAE901901R1020	1

Stýkače inštalačné, 40 A

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.

Rad ESB..N, EN..N.

Počet modulov: 3.

Bezhluchá cievka.

Verziu EN..N je možné ovládať automaticky,

alebo manuálne páčkovým prepínačom.

Menovitý prúd pre NO: 40 A, pre NC: 30 A (AC-1/AC-7a)

Menovité napätie: 220 V DC, 400 V AC

Menovitá frekvencia: DC, 50/60 Hz

Stupeň krytia: IP 20

Teplota okolia: -25 °C až +55 °C

Skladovacia teplota: -40 °C až +80 °C

Pripojenie tuhého/lankového Cu vodiča: max. 25 mm²

Pripojenie flexibilného Cu vodiča: max. 16 mm²

Rozmery (V × H × Š): 86 × 65 × 54 mm

230 V AC/DC

4 NO

ESB40-40N-06

 1SAE341111R0640

1

24 V AC/DC

2 NO + 2 NC

ESB40-22N-01

 1SAE341111R0122

1

230 V AC/DC

4 NO

EN40-40N-06

 1SAE342111R0640

1

24 V AC/DC

4 NO

EN40-40N-01

 1SAE342111R0140

1

Pomocný kontakt:

1 NO + 1 NC

EH04-11N

 1SAE901901R1011

1

2 NO

EH04-20N

 1SAE901901R1020

1

Rozvodnice a modulárne prístroje

Ostatné modulárne prístroje

Názov	Ovládacie napätie	Kontakty	Typové číslo	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Technické údaje					
Stýkače inštalačné, 63 A					
System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN. Rad ESB..N.					
Počet modulov: 3 Bezhluchná cievka. Menovitý prúd pre NO: 63 A, pre NC: 30 A (AC-1/AC-7a) Menovité napätie: 220 V DC, 400 V AC Menovitá frekvencia: DC, 50/60 Hz Stupeň krytia: IP 20 Teplota okolia: -25 °C až +55 °C Skladovacia teplota: -40 °C až +80 °C Pripojenie tuhého/lankového Cu vodiča: max. 25 mm ² Pripojenie flexibilného Cu vodiča: max. 16 mm ² Rozmery (V × H × Š): 86 × 65 × 54 mm					
	230 V AC/DC	2 NO + 2 NC	ESB63-22N-06	 1SAE351111R0622	1
	230 V AC/DC	3 NO	ESB63-30N-06	 1SAE351111R0630	1
	230 V AC/DC	4 NO	ESB63-40N-06	 1SAE351111R0640	1
	24 V AC/DC	4 NO	ESB63-40N-01	 1SAE351111R0140	1
Pomocný kontakt:					
		1 NO + 1 NC	EH04-11N	 1SAE901901R1011	1
		2 NO	EH04-20N	 1SAE901901R1020	1
					
Stýkače inštalačné, 100 A					
System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN. Rad ESB..N.					
Počet modulov: 3 (dvoj pólový), alebo 6 (štvor pólový) Bezhluchná cievka. Menovitý prúd: 100 A (AC-1/AC-7a) Menovité napätie: 220 V DC, 400 V AC Menovitá frekvencia: DC, 50/60 Hz Stupeň krytia: IP 20 Teplota okolia: -25 °C až +55 °C Skladovacia teplota: -40 °C až +80 °C Pripojenie tuhého/lankového Cu vodiča: max. 50 mm ² Pripojenie flexibilného Cu vodiča: max. 35 mm ² Rozmery (V × H × Š): 86 × 65 × 54 mm (dvoj pólový), alebo 86 × 65 × 108 mm (štvor pólový)					
	230 V AC/DC	2 NO	ESB100-20N-06	 1SAE361111R0620	1
	230 V AC/DC	4 NO	ESB100-40N-06	 1SAE661111R0640	1
Pomocný kontakt:					
		1 NO + 1 NC	EH04-11N	 1SAE901901R1011	1
		2 NO	EH04-20N	 1SAE901901R1020	1
 					

Rozvodnice a modulárne prístroje

Ostatné modulárne prístroje

	Názov	Rozmery (Š × V × H)	Typové číslo	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
	Technické údaje				
	Odopínač poistkový				
	System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN. Rad E90				
	Menovitý prúd: 32 A Určené na poistky: 10,3 × 38 mm (AC-22B) Bez indikátora prepálenej poistky. Menovité napätie: 230/400 V AC Menovitá frekvencia: 50/60 Hz Stupeň krytia: IP 20 Teplota okolia: -5 °C až +40 °C Skladovacia teplota: -25 °C až +70 °C Pripojenie tuhého/lankového Cu vodiča: max. 25 mm ² Pripojenie flexibilného Cu vodiča: max. 16 mm ² Doťahovací moment: 2,5 Nm				
	1-fázový (1 modul)	85 × 64 × 18 mm	E91/32	2CSM200923R1801	1
	3-fázový (3 moduly)	85 × 64 × 54 mm	E93/32	2CSM204753R1801	1
	Prepínač 16 A				
	System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN. Rad E211, E213				
	Počet pólov (modulov): 1 (0,5) Menovitý prúd: 16 A Funkcia: ON/OFF Menovité napätie: 250 V AC Menovitá frekvencia: 50/60 Hz Teplota okolia: -25 °C až +55 °C Skladovacia teplota: -40 °C až +70 °C Pripojenie: od 1 × 1 mm ² do 1 × 6 mm ² , alebo 2 × 2,5 mm ² , tuhé vodiče; od 1 × 0,75 mm ² do 2 × 1,5 mm ² flexibilné vodiče s koncovou dutinkou alebo kolíkovým zakončením vodiča Doťahovací moment: 1,5 Nm Rozmery (V × H × Š): 85 × 68 × 9 mm				
	Kontakty: 1NO		E211-16-10	2CCA703000R0001	10/1
	Kontakty: 1CO		E213-16-001	2CCA703040R0001	10/1
	Prepínač 25 A				
	System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN. Rad E213				
	Počet pólov (modulov): 1 (0,5) Menovitý prúd: 25 A Kontakty: 1CO Funkcia: ON/OFF Menovité napätie: 250 V AC Menovitá frekvencia: 50/60 Hz Teplota okolia: -25 °C až +55 °C Skladovacia teplota: -40 °C až +70 °C Pripojenie: od 1 × 1 mm ² do 1 × 6 mm ² , alebo 2 × 2,5 mm ² , tuhé vodiče; od 1 × 0,75 mm ² do 2 × 1,5 mm ² flexibilné vodiče s koncovou dutinkou alebo kolíkovým zakončením vodiča Doťahovací moment: 1,5 Nm Rozmery (V × H × Š): 85 × 68 × 9 mm				
			E213-25-001	2CCA703041R0001	10/1

Poznámky:

Rozvodnice a modulárne prístroje

Ostatné modulárne prístroje

Názov	Typové číslo	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Technické údaje			
Spínač skupinový 16 A			
System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN. Rad E214			
Počet pólov (modulov): 1 (0,5) Menovitý prúd: 16 A Kontakty: 1CO Funkcia: I-O-II Menovité napätie: 250 V AC Menovitá frekvencia: 50/60 Hz Teplota okolia: -25 °C až +55 °C Skladovacia teplota: -40 °C až +70 °C Pripojenie: od 1 × 1 mm ² do 1 × 6 mm ² , alebo 2 × 2,5 mm ² , tuhé vodiče; od 1 × 0,75 mm ² do 2 × 1,5 mm ² flexibilné vodiče s koncovou dutinkou alebo kolíkovým zakončením vodiča Doťahovací moment: 1,5 Nm Rozmery (V × H × Š): 85 × 68 × 9 mm			
	E214-16-101	2CCA703025R0001	10/1
			
Spínač skupinový 16 A			
System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN. Rad E214			
Počet pólov (modulov): 2 (1) Menovitý prúd: 16 A Kontakty: 2CO Funkcia: I-O-II Menovité napätie: 250 V AC Menovitá frekvencia: 50/60 Hz Teplota okolia: -25 °C až +55 °C Skladovacia teplota: -40 °C až +70 °C Pripojenie: od 1 × 1 mm ² do 1 × 6 mm ² , alebo 2 × 2,5 mm ² , tuhé vodiče; od 1 × 0,75 mm ² do 2 × 1,5 mm ² flexibilné vodiče s koncovou dutinkou alebo kolíkovým zakončením vodiča Doťahovací moment: 1,5 Nm Rozmery (V × H × Š): 85 × 68 × 9 mm			
	E214-16-202	2CCA703030R0001	10/1
			
Tlačidlo			
System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN. Rad E215			
Počet pólov (modulov): 0,5 Menovitý prúd: 16 A Kontakty: 1NO+1NC Farba tlačidla: čierna Menovité napätie: 250 V AC Menovitá frekvencia: 50/60 Hz Teplota okolia: -25 °C až +55 °C Skladovacia teplota: -40 °C až +70 °C Pripojenie: od 1 × 1 mm ² do 1 × 6 mm ² , alebo 2 × 2,5 mm ² , tuhé vodiče; od 1 × 0,75 mm ² do 2 × 1,5 mm ² flexibilné vodiče s koncovou dutinkou alebo kolíkovým zakončením vodiča Doťahovací moment: 1,5 Nm Rozmery (V × H × Š): 85 × 68 × 9 mm			
	E215-16-11F	2CCA703154R0001	10/1
			

Rozvodnice a modulárne prístroje

Ostatné modulárne prístroje

	Názov	Typové číslo	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
	Technické údaje			
	Spínač ovládací System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN. Rad E218 Počet pólov (modulov): 1 Menovitý prúd: 16 A Kontakty: 2NO+2NC Menovité napätie: 250 V AC Menovitá frekvencia: 50/60 Hz Teplota okolia: -25 °C až +55 °C Skladovacia teplota: -40 °C až +70 °C Pripojenie: od 1 × 1 mm ² do 1 × 6 mm ² , alebo 2 × 2,5 mm ² , tuhé vodiče; od 1 × 0,75 mm ² do 2 × 1,5 mm ² flexibilné vodiče s koncovou dutinkou alebo kolíkovým zakončením vodiča Doťahovací moment: 1,5 Nm Rozmery (V × H × Š): 85 × 68 × 18 mm			
		E218-16-22	2CCA703060R0001	10/1
	Signálne svetlo System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN. Rad E219 Počet pólov (modulov): 0,5 Farba signálneho svetla: zelená/červená Menovité napätie: 115 - 250 V AC Menovitá frekvencia: 50/60 Hz Teplota okolia: -25 °C až +55 °C Skladovacia teplota: -40 °C až +70 °C Pripojenie: od 1 × 1 mm ² do 1 × 6 mm ² , alebo 2 × 2,5 mm ² , tuhé vodiče; od 1 × 0,75 mm ² do 2 × 1,5 mm ² flexibilné vodiče s koncovou dutinkou alebo kolíkovým zakončením vodiča Doťahovací moment: 1,5 Nm Rozmery (V × H × Š): 85 × 68 × 9 mm			
		E219-2CD	2CCA703910R0001	10/1
	Relé impulzné System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN. Rad E290 Počet pólov (modulov): 1 Menovitý prúd: 16 A Menovité napätie: 250 V AC Ovládacie napätie cievky: 230 V AC / 110 V DC Menovitá frekvencia: 50 Hz Stupeň krytia: IP 20 Teplota okolia: -25 °C až +55 °C Skladovacia teplota: -40 °C až +70 °C Pripojenie tuhého/lankového Cu vodiča: max. 25 mm ² Pripojenie flexibilného Cu vodiča: max. 16 mm ² Doťahovací moment: 1,5 Nm Rozmery (V × H × Š): 85 × 68 × 18 mm			
	Kontakty: 1NO	E290-16-10/230	2TAZ312000R2011	10/1
	Kontakty: 2NO	E290-16-20/230	2TAZ312000R2012	10/1

Poznámky:


Rozvodnice a modulárne prístroje

Ostatné modulárne prístroje

Názov	Typové číslo	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Technické údaje			
Relé inštaláčné System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN. Rad E297 Počet pólov (modulov): 1 Menovitý prúd: 16 A Kontakty: 2NO Menovité napätie: 250 V AC Ovládacie napätie cievky: 230 V AC / 110 V DC Menovitá frekvencia: 50 Hz Stupeň krytia: IP 20 Teplota okolia: -25 °C až +55 °C Skladovacia teplota: -40 °C až +70 °C Pripojenie tuhého/lankového Cu vodiča: max. 25 mm ² Pripojenie flexibilného Cu vodiča: max. 16 mm ² Doťahovací moment: 1,5 Nm Rozmery (V × H × Š): 85 × 68 × 18 mm	E297-16-20/230	2TAZ311000R2012	10/1
			
Zásuvka s ochranným kolíkom, s clonkami System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN. Zásuvka M1174 (podľa LCIE a CEBEC) je určená na slovenské/české/francúzske vidlice do 16 A. Menovitý prúd: 16 A Menovité napätie: 230 V AC Farba: šedá Rozmery (V × H × Š): 85 × 68 × 40 mm	M1174	2CSM110000R0711	1
			
Zvonček System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN. Rad RM. Určené na prerušovaný chod, max. 15 s. Ovládacie napätie: 230 V AC Menovitá frekvencia: 50 Hz Príkon: 4 V·A Max. prierez vodiča: 10 mm ² Stupeň krytia: IP 40 Montážna poloha: vertikálna Rozmery (V × H × Š): 87,5 × 60 × 18 mm	RI230	 2CSM232335R0821	1
			
Spínač časový elektromechanický System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN. Rad AT1e Časový rozsah: 0,05 s - 15 min. Počet modulov: 1 Menovitý zapažovací prúd kontaktov: 16 A Kontakt: 1 NO, beznapäťový Napájacie napätie: 230 V Menovitá frekvencia: 45 - 60 Hz Verzia: denná Rezerva chodu: nie Teplota okolia: -10 °C až +50 °C Pripojenie tuhého/lankového Cu vodiča: 1,5 - 4 mm ² Rozmery (V × H × Š): 80 × 63 × 18 mm	AT1e	2CSM231205R0601	1
			

Rozvodnice a modulárne prístroje

Ostatné modulárne prístroje • Príslušenstvo

	Názov	Typové číslo	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
	Technické údaje			
	Spínač časový elektromechanický System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN. Rad CT-D Časový rozsah: 0,05 s - 100 h v 7 rozsahoch Počet modulov: 1 Menovitý zaťažovací prúd kontaktov: 6 A (AC-12 pri 230 V AC); 3 A (AC-15 pri 230 V AC) Kontakt: 1CO Napájacie napätie: duálne 24 - 240 V AC, 24 - 48 V DC Menovitá frekvencia: 50/60 Hz alebo DC Časové funkcie: oneskorený príťah, oneskorený odpad, jeden impulz začínajúci príťahom, jeden impulz začínajúci medzerou, blikáč štartujúci impulzom, blikáč štartujúci medzerou, tvarovač pulzu, generátor pulzov, prepínač hviezda – trojuholník Stupeň krytia: IP 50 prístroj, IP 20 svorky Teplota okolia: -20 °C až +60 °C Skladovacia teplota: -40 °C až +85 °C Pripojenie tuhého/lankového Cu vodiča: max. 2× 0,5 - 1,5 mm², 1× 0,5 - 4 mm² Pripojenie flexibilného Cu vodiča: max. 2× 0,5 - 1,5 mm², 1× 0,5 - 4 mm² Rozmery (V × H × Š): 70 × 58 × 17,5 mm	CT-MFD.12	1SVR500020R0000	10/1
	Spínač časový digitálny System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN. Rad D1 Časový rozsah: 0,05 s - 15 min. Počet modulov: 2 Počet kanálov: 1 Menovitý zaťažovací prúd kontaktov: 16 A Kontakt: 1CO Napájacie napätie: 230 V Menovitá frekvencia: 50/60 Hz Verzia: týždenná Stupeň krytia: IP 20 Teplota okolia: -5 °C až +55 °C Skladovacia teplota: -10 °C až +65 °C Pripojenie tuhého/lankového Cu vodiča: 1 - 6 mm² Rozmery (V × H × Š): 80 × 63 × 35 mm	D1	2CSM258763R0621	1
	Spínač schodiskový System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN. Rad E232 Časový rozsah (plynule): 0,5 - 20 min. Napájacie napätie: 230 V AC Žiarovková záťaž: 150 mA Ovládanie vodiče 3/4: automaticky Možnosť zapojenia do série. Spínač s trvalým svetlom. Menovité napätie: 240 V AC, 50/60 Hz Zaťažiteľnosť: 16 A, 230 V AC Žiarovková/halogénová záťaž: 2 300 W Žiarivky bez/s kompenzáciou: 2 300 V·A Žiarivka s bočníkom a kompenzáciou: 400 V·A Elektronické riadiace zariadenie: 9×7 W, 7×11 W, 7×20 W, 7×23 W Maximálny prierez vodiča: 4 mm²	E232E-230N	2CDE110003R0511	10/1
	Prípojnice System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN. Rad PS. Počet fáz: 3 Počet modulov: 12 Prierez: 10 mm² Max. prúd: 63 A			
	Radenie: L1, L2, L3, L1 ... Radenie: L1, L2, L3, medzera (N), L1 ...	PS3/12 PS3/12FI	2CDL230001R1012 2CDL231002R1012	1 1

Poznámky:

Rozvodnice a modulárne prístroje

Príslušenstvo

Názov	Typové číslo	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Technické údaje			
Prípojnice			
System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN. Rad PS.			
Počet fáz: 1 Počet modulov: 12 Prierez: 10 mm ² Max. prúd: 63 A Radenie: L1, L1 ...			
	PS1/12	2CDL210001R1012	1
			
Prípojnice			
System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN. Rad PS.			
Počet fáz: 1 Počet modulov: 3 Prierez: 10 mm ² Max. prúd: 63 A Radenie: L1, L1, L1			
	PS1/3	2CDL210001R1003	1
			
Prípojnice			
System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN. Rad PS.			
Počet fáz: 3 Počet modulov: 60 Prierez: 10 mm ² Max. prúd: 63 A Radenie: L1, L2, L3, L1 ...			
	PS3/60	2CDL230001R1060	1
			
Prípojnice			
System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN. Rad PS.			
Počet fáz: 1 Počet modulov: 60 Prierez: 10 mm ² Max. prúd: 63 A Radenie: L1, L1 ...			
	PS1/60	2CDL210001R1060	1
			
Prípojnice - koncový kryt			
System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN. Rad PS.			
Určené na 2- a 3-fázové prípojnice	PS-END	2CDL200001R0001	50/1
Určené na 1-fázové prípojnice	END1.1	2CDL200011R0011	50/1
			
Kontakt pomocný			
System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN. Rad S2C			
Montáž na ľavú stranu. Kontakty: 1NO/1NC Max. prierez: 2× 1,5mm ²			
	S2C-H11L	2CDS200936R0001	10/1
			
Kontakt pomocný			
System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN. Rad S2C			
Montáž na pravú stranu. Kontakty: 1CO (prepínací) Max. prierez: 2× 1,5mm ²			
	S2C-H6R	2CDS200912R0001	10/1
			

Poznámky: