

产品样本

接线端头解决方案

轻松可靠地连接导线



—
体验Spec-Kon的优势! ABB在六十多年前, 就已开发了第一代工具型非焊接端头及连接器, 以满足更高性能电气系统的行业需求。

目录

04–67	Spec-Kon接线端头
66–111	Spec-Kon接线端头 - UL 认证
113–142	Color-Keyed冷压连接器

Spec-Kon

非焊接型压接端头

体验Spec-Kon的优势! ABB在六十多年前, 就已开发了第一代工具型非焊接端头及连接器, 以满足更高性能电气系统的行业需求。

此后, 压接技术的优势在多年的实践应用中得到验证。利用这种压接技术, 将导线插入连接器的压接筒中, 压接形成一个固态连接, 即可实现电线/电缆与连接器的永久连接。连接可靠、安装成本低、生产可重复, 以及高质量压接工具无需高超技能, 符合环保(与焊接相比)都体现了这种技术的天然优势。

易进式设计

这种设计使电线插入更快更容易。漏斗形压接筒避免电线插入端头压接筒时出现“悬空”和分离。即使是几股绞线的损耗, 也会影响到电气效率和机械应力。

铜焊接缝/管状结构

Spec-Kon铜焊接缝端头有一个带铜焊接缝(或管状结构)的压接筒, 它提供更高的机械性能(压接过程中筒体不分离, 电线抗拔强度提高)和电气性能(降低线股损耗和电气故障的可能性)。


双压式

双压式的特征是压接筒内有另一个铜套管, 确保更高的固体导电率和拔拉强度。是高振动或重工业应用的理想选择。

丰富的款式、材料, 以及应用工具可供选择

各种样式, 满足各种应用需求: 环形、叉形、片状、针形、插口线箍、可分断式、拼接…非绝缘或绝缘式, 使用符合特定要求(防潮、短路保护、防尘和防振实心压接)的各种材料(乙烯基、尼龙)。

全系列工具 - 从人体工程学手动工具到气动和液压力工具。



Spec-Kon接线端头

产品选型指南

- 特性
- 利用Spec-Kon系列非焊接型压接端头, ABB提供一整套接线端头系统:
- 0.5至6.0mm²导线用端头
 - 标准产品和特定专用产品
 - 适应恶劣环境条件的产品

Spec-Kon接线端头 - 特点和优点

特点	优点
多种样式: 环形、叉形、片式、针式、插口线箍、公型和母型可分断式...	涵盖所有应用类型
多种绝缘材料: PVC (乙烯基)、PA (尼龙)、PP (聚丙烯)	多个温度额定值和阻燃等级
绝缘子带色码, 符合DIN电缆规格	即时识别和选择端头
铜焊接缝 (部分型号)	压接过程中压接筒不分离
采用易进式设计 (部分型号)	避免电线悬空, 并允许快速、安全地插入导线
高导电率电解铜	牢固的连接提供优良的导电率、低接触电阻
电镀锡	耐腐蚀性高
内部锯齿状压接筒 (部分型号)	更好的接触 (接触电阻降低), 机械性能更优 (抗振和抗拔拉强度)
符合DIN 46237 和DIN 46234的尺寸规格 (部分型号) 仅用于DIN端头	标准化尺寸
电缆尺寸和螺栓尺寸标记 (大部分型号)	即时识别和选择接线端头

Spec-Kon接线端头

产品选型指南

产品选型指南

端头类型	材料	镀层	标记	金属压接筒	绝缘层	颜色代码	电缆插入	页码
绝缘端头								
 环形	铜质	镀锡	电线规格与 螺栓尺寸	带铜焊接缝 或对接焊缝	PVC / PA	是	易进式*	8
 叉形	铜质	镀锡	线号与 螺栓尺寸	带铜焊接缝 或对接焊缝	PVC / PA	是	易进式*	14
 片式	铜质	镀锡	电线规格与 插片宽度	带铜焊接缝 或对接焊缝	PVC/PA	是	易进式*	20
 针式	铜质	镀锡	-	带铜焊接缝 或对接焊缝	PVC/PA	是	易进式*	25
 拼接	铜质	镀锡	-	带铜焊接缝 或对接焊缝	PVC	是	-	28
 欧式	铜质	镀锡	-	铜管	PP	是	-	50
 可分断式	黄铜	镀锡	电线规格与 调整片规格	带铜焊接缝 或对接焊缝	PVC/PA	是	易进式	29
 子弹形	磷青铜/黄铜	镀锡	-	带铜焊接缝 或对接焊缝	PA	是	易进式	36
 插座式	黄铜	镀锡	-	带铜焊接缝 或对接焊缝	PVC / PA	是	易进式	39
非绝缘端头								
 环形	铜质	镀锡	线号与 螺栓尺寸	铜焊接缝				42
 叉形	铜质	镀锡	线号与 螺栓尺寸	铜焊接缝				44
 片式	铜质	镀锡	线号与 插片宽度	铜焊接缝				45
 针形	电解铜	镀锡	-	铜焊接缝				46
 拼接	铜质	镀锡	-	-				47
 可分断式	黄铜	镀锡	线号与 调整片尺寸	-				48
 欧式	铜质	镀锡	-	-				63

*部分型号

Spec-Kon绝缘端头

乙烯基绝缘环形单压式端头




- 技术资料
- 端头材料: 铜
 - 端头表面处理: 镀锡
 - 绝缘材料: 乙烯基
 - 绝缘层的阻燃等级: UL 94 V-2
 - 标准: IEC 60352-2

乙烯基绝缘环形单压式端头

产品编号	GID编号	电线规格 范围	螺栓孔 尺寸d2	颜色	尺寸 mm/(in)				数量 (件)	压接工具
		(mm²)			L	F	W	D		
R1.5-3VSC	7TCA301300R0151	0.5-1.5	M3		17.5 (0.69)	4.8 (0.19)	5.5 (0.22)	4.3 (0.17)	100	ERG9002
R1.5-35VSC	7TCA301300R0152	0.5-1.5	M3.5		20.8 (0.82)	7.0 (0.28)	8.0 (0.31)	4.3 (0.17)	100	
R1.5-4VSC	7TCA301300R0153	0.5-1.5	M4		20.8(0.82)	7.0 (0.28)	8.0 (0.31)	4.3 (0.17)	100	
R1.5-5VSC	7TCA301300R0154	0.5-1.5	M5		20.8 (0.82)	7.0 (0.28)	8.0 (0.31)	4.3 (0.17)	100	
R1.5-6VSC	7TCA301300R0155	0.5-1.5	M6		26.7 (1.05)	11.0 (0.43)	11.8 (0.46)	4.3 (0.17)	100	
R1.5-8VSC	7TCA301300R0156	0.5-1.5	M8		26.7 (1.05)	11.0 (0.43)	11.8 (0.46)	4.3 (0.17)	100	
R1.5-10VSC	7TCA301300R0157	0.5-1.5	M10		30.5 (1.20)	13.9 (0.55)	13.6 (0.54)	4.3 (0.17)	100	
R2.5-3VSC	7TCA301300R0158	1.5-2.5	M3		17.8 (0.70)	4.7 (0.19)	6.6 (0.26)	4.8 (0.19)	100	
R2.5-35VSC	7TCA301300R0159	1.5-2.5	M3.5		21.8 (0.86)	7.4 (0.29)	8.5 (0.33)	4.8 (0.19)	100	
R2.5-4VSC	7TCA301300R0160	1.5-2.5	M4		21.8 (0.86)	7.8 (0.31)	8.5 (0.33)	4.8 (0.19)	100	
R2.5-5VSC	7TCA301300R0161	1.5-2.5	M5		22.0 (0.87)	7.3 (0.29)	9.6 (0.38)	4.8 (0.19)	100	
R2.5-6VSC	7TCA301300R0162	1.5-2.5	M6		26.9 (1.06)	11.0 (0.43)	11.8 (0.46)	4.8 (0.19)	100	
R2.5-8VSC	7TCA301300R0163	1.5-2.5	M8		26.9 (1.06)	11.0 (0.43)	11.8 (0.46)	4.8 (0.19)	100	
R2.5-10VSC	7TCA301300R0164	1.5-2.5	M10		30.5 (1.20)	13.6 (0.54)	13.6 (0.54)	4.8 (0.19)	100	
R6-35VSC	7TCA301300R0280	4.0-6.0	M3.5		22.7 (0.89)	6.1 (0.24)	7.2 (0.28)	6.7 (0.26)	100	
R6-4VSC	7TCA301300R0165	4.0-6.0	M4		26.0 (1.02)	8.3 (0.33)	9.5 (0.37)	6.7 (0.26)	100	
R6-5VSC	7TCA301300R0166	4.0-6.0	M5		26.0 (1.02)	8.3 (0.33)	9.5 (0.37)	6.7 (0.26)	100	
R6-6VSC	7TCA301300R0167	4.0-6.0	M6		29.5 (1.16)	10.5 (0.41)	12.0 (0.47)	6.7 (0.26)	100	
R6-8VSC	7TCA301300R0168	4.0-6.0	M8		34.0 (1.34)	13.5 (0.53)	15.0 (0.59)	6.7 (0.26)	100	
R6-10VSC	7TCA301300R0169	4.0-6.0	M10		34.0 (1.34)	13.5 (0.53)	15.0 (0.59)	6.7 (0.26)	100	
R6-12VSC	7TCA301300R0170	4.0-6.0	M12		38.6 (1.52)	16.0 (0.63)	19.2 (0.76)	6.7 (0.26)	100	

尺寸



Spec-Kon绝缘端头


乙烯基绝缘环形单压式DIN46237端头



- 技术资料
- 端头材料: 铜
 - 端头表面处理: 镀锡
 - 绝缘材料: 乙烯基
 - 绝缘层的阻燃等级: UL 94 V-2
 - 标准: IEC 60352-2, DIN4623

乙烯基绝缘环形单压式DIN46237端头

产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm²)	颜色	螺栓孔 尺寸d2	尺寸 mm/(in)				数量 (件)	压接工具
					L	F	W	D		
R1.5-2VSC-DIN	7TCA301320R0111	0.5-1.5		M2	20.2 (0.80)	17.2 (0.68)	6.0 (0.24)	4.3 (0.17)	100	ERG9002
R1.5-25VSC-DIN	7TCA301320R0037	0.5-1.5		M2.5	20.2 (0.80)	17.2 (0.68)	6.0 (0.24)	4.3 (0.17)	100	
R1.5-3VSC-DIN	7TCA301320R0038	0.5-1.5		M3	20.2 (0.80)	17.2 (0.68)	6.0 (0.24)	4.3 (0.17)	100	
R1.5-35VSC-DIN	7TCA301320R0039	0.5-1.5		M3.5	20.2 (0.80)	17.2 (0.68)	6.0 (0.24)	4.3 (0.17)	100	
R1.5-4VSC-DIN	7TCA301320R0040	0.5-1.5		M4	22.2 (0.87)	18.2 (0.72)	8.0 (0.31)	4.3 (0.17)	100	
R1.5-5VSC-DIN	7TCA301320R0041	0.5-1.5		M5	24.2 (0.95)	19.2 (0.76)	10.0 (0.39)	4.3 (0.17)	100	
R1.5-6VSC-DIN	7TCA301320R0042	0.5-1.5		M6	24.2 (0.95)	19.2 (0.76)	10.0 (0.39)	4.3 (0.17)	100	
R1.5-8VSC-DIN	7TCA301320R0043	0.5-1.5		M8	30.2 (1.19)	23.2 (0.91)	14.0 (0.55)	4.3 (0.17)	100	
R1.5-10VSC-DIN	7TCA301320R0044	0.5-1.5		M10	30.2 (1.19)	23.2 (0.91)	14.0 (0.55)	4.3 (0.17)	100	
R1.5-12VSC-DIN	7TCA301320R0112	0.5-1.5		M12	35.2 (1.39)	26.2 (1.03)	18.0 (0.71)	4.3 (0.17)	100	
R2.5-3VSC-DIN	7TCA301320R0045	1.5-2.5		M3	20.5 (0.81)	17.5 (0.69)	6.0 (0.24)	4.8 (0.19)	100	
R2.5-35VSC-DIN	7TCA301320R0046	1.5-2.5		M3.5	20.5 (0.81)	17.5 (0.69)	6.0 (0.24)	4.8 (0.19)	100	
R2.5-4VSC-DIN	7TCA301320R0047	1.5-2.5		M4	22.5 (0.89)	18.5 (0.73)	8.0 (0.31)	4.8 (0.19)	100	
R2.5-5VSC-DIN	7TCA301320R0048	1.5-2.5		M5	25.5 (1.00)	20.5 (0.81)	10.0 (0.39)	4.8 (0.19)	100	
R2.5-6VSC-DIN	7TCA301320R0049	1.5-2.5		M6	28.0 (1.10)	22.5 (0.89)	11.0 (0.43)	4.8 (0.19)	100	
R2.5-8VSC-DIN	7TCA301320R0050	1.5-2.5		M8	30.5 (1.20)	23.5 (0.93)	14.0 (0.55)	4.8 (0.19)	100	
R2.5-10VSC-DIN	7TCA301320R0051	1.5-2.5		M10	31.0 (1.22)	23.5 (0.93)	15.0 (0.59)	4.8 (0.19)	100	
R2.5-12VSC-DIN	7TCA301320R0052	1.5-2.5		M12	35.5 (1.40)	26.5 (1.04)	18.0 (0.71)	4.8 (0.19)	100	
R6-4VSC-DIN	7TCA301320R0053	4.0-6.0		M4	26.2 (1.03)	22.2 (0.87)	8.0 (0.31)	6.7 (0.26)	100	
R6-5VSC-DIN	7TCA301320R0054	4.0-6.0		M5	27.2 (1.07)	23.2 (0.91)	10.0 (0.39)	6.7 (0.26)	100	
R6-6VSC-DIN	7TCA301320R0055	4.0-6.0		M6	29.2 (1.15)	23.7 (0.93)	11.0 (0.43)	6.7 (0.26)	100	
R6-8VSC-DIN	7TCA301320R0056	4.0-6.0		M8	34.2 (1.35)	27.2 (1.07)	14.0 (0.55)	6.7 (0.26)	100	
R6-10VSC-DIN	7TCA301320R0057	4.0-6.0		M10	38.2 (1.50)	29.2 (1.15)	18.0 (0.71)	6.7 (0.26)	100	
R6-12VSC-DIN	7TCA301320R0058	4.0-6.0		M12	38.2 (1.50)	29.2 (1.15)	18.0 (0.71)	6.7 (0.26)	100	



Spec-Kon绝缘端头

乙烯基绝缘环形易进双压式端头




- 技术资料
- 端头材料: 铜
 - 端头表面处理: 镀锡
 - 双压式: 压接筒上带有铜套管
 - 绝缘材料: 乙烯基
 - 绝缘层的阻燃等级: UL 94 V-2
 - 标准: IEC 60352-2

乙烯基绝缘环形易进双压式端头

产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm²)	螺栓孔 尺寸d2	颜色	尺寸 mm/(in)				数量 (件)	压接工具
					L	F	W	D		
R1.5-3VDC	7TCA301300R0214	0.5-1.5	M3		17.5 (0.69)	4.8 (0.19)	5.5 (0.22)	4.3 (0.17)	100	ERG9004
R1.5-35VDC	7TCA301300R0215	0.5-1.5	M3.5		20.8 (0.82)	7.0 (0.28)	8.0 (0.31)	4.3 (0.17)	100	
R1.5-4VDC	7TCA301300R0216	0.5-1.5	M4		20.8 (0.82)	7.0 (0.28)	8.0 (0.31)	4.3 (0.17)	100	
R1.5-5VDC	7TCA301300R0217	0.5-1.5	M5		20.8 (0.82)	7.0 (0.28)	8.0 (0.31)	4.3 (0.17)	100	
R1.5-6VDC	7TCA301300R0218	0.5-1.5	M6		26.7 (1.05)	11.0 (0.43)	11.8 (0.46)	4.3 (0.17)	100	
R1.5-8VDC	7TCA301300R0219	0.5-1.5	M8		26.7 (1.05)	11.0 (0.43)	11.8 (0.46)	4.3 (0.17)	100	
R1.5-10VDC	7TCA301300R0220	0.5-1.5	M10		30.5 (1.20)	13.9 (0.55)	13.6 (0.54)	4.3 (0.17)	100	
R2.5-3VDC	7TCA301300R0222	1.5-2.5	M3		17.8 (0.70)	4.7 (0.19)	6.6 (0.26)	5.0 (0.20)	100	
R2.5-35VDC	7TCA301300R0223	1.5-2.5	M3.5		21.8 (0.86)	7.4 (0.29)	8.5 (0.33)	5.0 (0.20)	100	
R2.5-4VDC	7TCA301300R0224	1.5-2.5	M4		21.8 (0.86)	7.8 (0.31)	8.5 (0.33)	5.0 (0.20)	100	
R2.5-5VDC	7TCA301300R0225	1.5-2.5	M5		21.8 (0.86)	7.3 (0.29)	9.6 (0.38)	5.0 (0.20)	100	
R2.5-6VDC	7TCA301300R0226	1.5-2.5	M6		26.7 (1.05)	11.0 (0.43)	12.0 (0.47)	5.0 (0.20)	100	
R2.5-8VDC	7TCA301300R0227	1.5-2.5	M8		26.7 (1.05)	11.0 (0.43)	12.0 (0.47)	5.0 (0.20)	100	
R2.5-10VDC	7TCA301300R0228	1.5-2.5	M10		30.5 (1.20)	13.6 (0.54)	13.6 (0.54)	5.0 (0.20)	100	
R6-4VDC	7TCA301300R0230	4.0-6.0	M4		26.6 (1.05)	8.3 (0.33)	9.5 (0.37)	6.8 (0.27)	100	
R6-5VDC	7TCA301300R0231	4.0-6.0	M5		26.6 (1.05)	8.3 (0.33)	9.5 (0.37)	6.8 (0.27)	100	
R6-6VDC	7TCA301300R0232	4.0-6.0	M6		29.5 (1.16)	10.5 (0.41)	12.0 (0.47)	6.8 (0.27)	100	
R6-8VDC	7TCA301300R0233	4.0-6.0	M8		34.0 (1.34)	13.5 (0.53)	15.0 (0.59)	6.8 (0.27)	100	
R6-10VDC	7TCA301300R0234	4.0-6.0	M10		34.0 (1.34)	13.5 (0.53)	15.0 (0.59)	6.8 (0.27)	100	
R6-12VDC	7TCA301300R0235	5.0-6.0	M12		38.6 (1.52)	16.0 (0.63)	19.2 (0.76)	6.8 (0.27)	100	

尺寸



Spec-Kon绝缘端头


乙烯基绝缘环形易进双压式DIN46237端头



- 技术资料
- 端头材料: 铜
 - 端头表面处理: 镀锡
 - 双压式: 压接筒上有铜套管
 - 绝缘材料: 乙烯基
 - 绝缘层的阻燃等级: UL 94 V-2
 - 标准: IEC 60352-2, DIN46237

乙烯基绝缘环形易进双压式DIN46237端头

产品编号	GID编号	电线规格 范围 (mm²)	颜色	螺栓孔 尺寸d2	尺寸 mm/(in)				数量 (件)	压接工具
					L	F	W	D		
R1.5-2VDC-DIN	7TCA301320R0113	0.5-1.5		M2.5	19.0 (0.75)	16.0 (0.63)	6.0 (0.24)	4.3 (0.17)	100	ERG9004
R1.5-25VDC-DIN	7TCA301320R0074	0.5-1.5		M2.5	19.0 (0.75)	16.0 (0.63)	6.0 (0.24)	4.3 (0.17)	100	
R1.5-3VDC-DIN	7TCA301320R0075	0.5-1.5		M3	19.0 (0.75)	16.0 (0.63)	6.0 (0.24)	4.3 (0.17)	100	
R1.5-35VDC-DIN	7TCA301320R0076	0.5-1.5		M3.5	19.0 (0.75)	16.0 (0.63)	6.0 (0.24)	4.3 (0.17)	100	
R1.5-4VDC-DIN	7TCA301320R0077	0.5-1.5		M4	21.0 (0.83)	17.0 (0.67)	8.0 (0.31)	4.3 (0.17)	100	
R1.5-5VDC-DIN	7TCA301320R0078	0.5-1.5		M5	23.0 (0.91)	18.0 (0.71)	10.0 (0.39)	4.3 (0.17)	100	
R1.5-6VDC-DIN	7TCA301320R0079	0.5-1.5		M6	23.0 (0.91)	18.0 (0.71)	10.0 (0.39)	4.3 (0.17)	100	
R1.5-8VDC-DIN	7TCA301320R0080	0.5-1.5		M8	29.0 (1.14)	22.0 (0.87)	14.0 (0.55)	4.3 (0.17)	100	
R1.5-10VDC-DIN	7TCA301320R0081	0.5-1.5		M10	29.0 (1.14)	22.0 (0.87)	14.0 (0.55)	4.3 (0.17)	100	
R2.5-3VDC-DIN	7TCA301320R0082	1.5-2.5		M3	19.0 (0.75)	16.0 (0.63)	6.0 (0.24)	4.8 (0.19)	100	
R2.5-35VDC-DIN	7TCA301320R0083	1.5-2.5		M3.5	19.0 (0.75)	16.0 (0.63)	6.0 (0.24)	4.8 (0.19)	100	
R2.5-4VDC-DIN	7TCA301320R0084	1.5-2.5		M4	21.0 (0.83)	17.0 (0.67)	8.0 (0.31)	4.8 (0.19)	100	
R2.5-5VDC-DIN	7TCA301320R0085	1.5-2.5		M5	24.0 (0.94)	19.0 (0.75)	10.0 (0.39)	4.8 (0.19)	100	
R2.5-6VDC-DIN	7TCA301320R0086	1.5-2.5		M6	26.5 (1.04)	21.0 (0.83)	11.0 (0.43)	4.8 (0.19)	100	
R2.5-8VDC-DIN	7TCA301320R0087	1.5-2.5		M8	29.0 (1.14)	22.0 (0.87)	14.0 (0.55)	4.8 (0.19)	100	
R2.5-10VDC-DIN	7TCA301320R0088	1.5-2.5		M10	29.5 (1.16)	22.0 (0.87)	15.0 (0.59)	4.8 (0.19)	100	
R2.5-12VDC-DIN	7TCA301320R0089	1.5-2.5		M12	34.0 (1.34)	25.0 (0.98)	18.0 (0.71)	4.8 (0.19)	100	
R6-4VDC-DIN	7TCA301320R0090	4.0-6.0		M4	25.0 (0.98)	21.0 (0.83)	8.0 (0.31)	6.7 (0.26)	100	
R6-5VDC-DIN	7TCA301320R0091	4.0-6.0		M5	27.0 (1.06)	22.0 (0.87)	10.0 (0.39)	6.7 (0.26)	100	
R6-6VDC-DIN	7TCA301320R0092	4.0-6.0		M6	28.0 (1.10)	22.5 (0.89)	11.0 (0.43)	6.7 (0.26)	100	
R6-8VDC-DIN	7TCA301320R0093	4.0-6.0		M8	33.0 (1.30)	26.0 (1.02)	14.0 (0.55)	6.7 (0.26)	100	
R6-10VDC-DIN	7TCA301320R0094	4.0-6.0		M10	37.0 (1.46)	28.0 (1.10)	18.0 (0.71)	6.7 (0.26)	100	
R6-12VDC-DIN	7TCA301320R0095	4.0-6.0		M12	37.0 (1.46)	28.0 (1.10)	18.0 (0.71)	6.7 (0.26)	100	



Spec-Kon绝缘端头

尼龙绝缘环形双压式端头




- 技术资料
- 端头材料: 铜
 - 端头表面处理: 镀锡
 - 双压式: 压接筒上有铜套管
 - 绝缘材料: 尼龙
 - 绝缘层的阻燃等级: UL 94 V-2
 - 标准: IEC 60352-2

尼龙绝缘环形双压式端头

产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm²)	颜色	螺栓 孔尺寸 d2	尺寸 mm/(in)				数量 (件)	压接工具
					L	F	W	D		
R1.5-3NDC	7TCA301100R0140	0.5-1.5		M3	18.2 (0.72)	4.8 (0.19)	5.5 (0.22)	4.4 (0.17)	100	ERG9004
R1.5-35NDC	7TCA301100R0121	0.5-1.5		M3.5	21.5 (0.85)	7.0 (0.28)	8.0 (0.31)	4.4 (0.17)	100	
R1.5-4NDC	7TCA301100R0141	0.5-1.5		M4	21.5 (0.85)	7.0 (0.28)	8.0 (0.31)	4.4 (0.17)	100	
R1.5-5NDC	7TCA301100R0142	0.5-1.5		M5	27.4 (1.08)	11.0 (0.43)	11.8 (0.46)	4.4 (0.17)	100	
R1.5-6NDC	7TCA301100R0143	0.5-1.5		M6	27.4 (1.08)	11.0 (0.43)	11.8 (0.46)	4.4 (0.17)	100	
R1.5-8NDC	7TCA301100R0144	0.5-1.5		M8	27.4 (1.08)	11.0 (0.43)	11.8 (0.46)	4.4 (0.17)	100	
R1.5-10NDC	7TCA301100R0126	0.5-1.5		M10	31.2 (1.23)	13.9 (0.55)	13.6 (0.54)	4.4 (0.17)	100	
R2.5-3NDC	7TCA301100R0145	1.5-2.5		M3	18.5 (0.73)	4.7 (0.19)	6.6 (0.26)	5.0 (0.20)	100	
R2.5-35NDC	7TCA301100R0155	1.5-2.5		M3.5	22.5 (0.89)	7.4 (0.29)	8.5 (0.33)	5.0 (0.20)	100	
R2.5-4NDC	7TCA301100R0146	1.5-2.5		M4	22.5 (0.89)	7.8 (0.31)	8.5 (0.33)	5.0 (0.20)	100	
R2.5-5NDC	7TCA301100R0147	1.5-2.5		M5	22.7 (0.89)	7.3 (0.29)	9.6 (0.38)	5.0 (0.20)	100	
R2.5-6NDC	7TCA301100R0148	1.5-2.5		M6	27.6 (1.09)	11.0 (0.43)	12.0 (0.47)	5.0 (0.20)	100	
R2.5-8NDC	7TCA301100R0149	1.5-2.5		M8	27.6 (1.09)	11.0 (0.43)	12.0 (0.47)	5.0 (0.20)	100	
R2.5-10NDC	7TCA301100R0133	1.5-2.5		M10	31.2 (1.23)	13.6 (0.54)	13.6 (0.54)	5.0 (0.20)	100	
R6-35NDC	7TCA301100R0156	4.0-6.0		M3.5	22.7 (0.89)	6.1 (0.24)	7.2 (0.28)	7.0 (0.28)	100	
R6-4NDC	7TCA301100R0150	4.0-6.0		M4	26.0 (1.02)	8.3 (0.33)	9.5 (0.37)	7.0 (0.28)	100	
R6-5NDC	7TCA301100R0151	4.0-6.0		M5	26.0 (1.02)	8.3 (0.33)	9.5 (0.37)	7.0 (0.28)	100	
R6-6NDC	7TCA301100R0152	4.0-6.0		M6	29.5 (1.16)	10.5 (0.41)	12.0 (0.47)	7.0 (0.28)	100	
R6-8NDC	7TCA301100R0153	4.0-6.0		M8	34.0 (1.34)	13.5 (0.53)	15.0 (0.59)	7.0 (0.28)	100	
R6-10NDC	7TCA301100R0138	4.0-6.0		M10	34.0 (1.34)	13.5 (0.53)	15.0 (0.59)	7.0 (0.28)	100	
R6-12NDC	7TCA301100R0154	5.0-6.0		M12	38.6 (1.52)	16.0 (0.63)	19.2 (0.76)	7.0 (0.28)	100	

尺寸



Spec-Kon绝缘端头

尼龙绝缘环形DIN46237端头




- 技术资料
- 端头材料: 铜
 - 端头表面处理: 镀锡
 - 双压式: 压接筒上有铜套管
 - 绝缘材料: 尼龙
 - 绝缘层的阻燃等级: UL 94 V-2
 - 标准: IEC 60352-2、DIN46237

尼龙绝缘环形DIN46237端头

产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm²)	颜色	螺栓孔 尺寸 d2	尺寸 mm/(in)				数量 (件)	压接工具
					L	F	W	D		
R1.5-2NDC-DIN	7TCA301120R0073	0.5-1.5		M2	19.7 (0.78)	17.0 (0.67)	6.0 (0.24)	4.4 (0.17)	100	ERG9004
R1.5-25NDC-DIN	7TCA301120R0037	0.5-1.5		M2.5	19.7 (0.78)	17.0 (0.67)	6.0 (0.24)	4.4 (0.17)	100	
R1.5-3NDC-DIN	7TCA301120R0038	0.5-1.5		M3	19.7 (0.78)	17.0 (0.67)	6.0 (0.24)	4.4 (0.17)	100	
R1.5-35NDC-DIN	7TCA301120R0039	0.5-1.5		M3.5	19.7 (0.78)	17.0 (0.67)	6.0 (0.24)	4.4 (0.17)	100	
R1.5-4NDC-DIN	7TCA301120R0040	0.5-1.5		M4	21.7 (0.85)	18.0 (0.71)	8.0 (0.31)	4.4 (0.17)	100	
R1.5-5NDC-DIN	7TCA301120R0041	0.5-1.5		M5	23.7 (0.93)	19.0 (0.75)	10.0 (0.39)	4.4 (0.17)	100	
R1.5-6NDC-DIN	7TCA301120R0042	0.5-1.5		M6	23.7 (0.93)	19.0 (0.75)	10.0 (0.39)	4.4 (0.17)	100	
R1.5-8NDC-DIN	7TCA301120R0043	0.5-1.5		M8	29.7 (1.17)	23.0 (0.91)	14.0 (0.55)	4.4 (0.17)	100	
R1.5-10NDC-DIN	7TCA301120R0044	0.5-1.5		M10	29.7 (1.17)	23.0 (0.91)	14.0 (0.55)	4.4 (0.17)	100	
R1.5-12NDC-DIN	7TCA301120R0074	0.5-1.5		M12	34.7 (1.37)	26.0 (1.02)	18.0 (0.71)	4.4 (0.17)	100	
R2.5-3NDC-DIN	7TCA301120R0045	1.5-2.5		M3	19.7 (0.78)	17.0 (0.67)	6.0 (0.24)	5.0 (0.20)	100	
R2.5-35NDC-DIN	7TCA301120R0046	1.5-2.5		M3.5	19.7 (0.78)	17.0 (0.67)	6.0 (0.24)	5.0 (0.20)	100	
R2.5-4NDC-DIN	7TCA301120R0047	1.5-2.5		M4	21.7 (0.85)	18.0 (0.71)	8.0 (0.31)	5.0 (0.20)	100	
R2.5-5NDC-DIN	7TCA301120R0048	1.5-2.5		M5	24.7 (0.97)	20.0 (0.79)	10.0 (0.39)	5.0 (0.20)	100	
R2.5-6NDC-DIN	7TCA301120R0049	1.5-2.5		M6	27.2 (1.07)	22.0 (0.87)	11.0 (0.43)	5.0 (0.20)	100	
R2.5-8NDC-DIN	7TCA301120R0050	1.5-2.5		M8	29.7 (1.17)	23.0 (0.91)	14.0 (0.55)	5.0 (0.20)	100	
R2.5-10NDC-DIN	7TCA301120R0051	1.5-2.5		M10	30.2 (1.19)	23.0 (0.91)	15.0 (0.59)	5.0 (0.20)	100	
R2.5-12NDC-DIN	7TCA301120R0052	1.5-2.5		M12	34.7 (1.37)	26.0 (1.02)	18.0 (0.71)	5.0 (0.20)	100	
R6-4NDC-DIN	7TCA301120R0053	4.0-6.0		M4	25.0 (0.98)	21.0 (0.83)	8.0 (0.31)	7.0 (0.28)	100	
R6-5NDC-DIN	7TCA301120R0054	4.0-6.0		M5	26.7 (1.05)	22.0 (0.87)	10.0 (0.39)	7.0 (0.28)	100	
R6-6NDC-DIN	7TCA301120R0055	4.0-6.0		M6	27.7 (1.09)	23.0 (0.91)	11.0 (0.43)	7.0 (0.28)	100	
R6-8NDC-DIN	7TCA301120R0056	4.0-6.0		M8	32.7 (1.29)	26.0 (1.02)	14.0 (0.55)	7.0 (0.28)	100	
R6-10NDC-DIN	7TCA301120R0057	4.0-6.0		M10	36.7 (1.44)	28.0 (1.10)	18.0 (0.71)	7.0 (0.28)	100	
R6-12NDC-DIN	7TCA301120R0058	4.0-6.0		M12	36.7 (1.44)	28.0 (1.10)	18.0 (0.71)	7.0 (0.28)	100	

尺寸



Spec-Kon绝缘端头

乙烯基绝缘叉形单压式端头




- 技术资料
- 端头材料: 铜
 - 端头表面处理: 镀锡
 - 绝缘材料: 乙烯基
 - 绝缘层的阻燃等级: UL 94 V-2
 - 标准: IEC 60352-2

乙烯基绝缘叉形单压式端头

产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm²)	螺栓孔		尺寸 mm/(in)				数量 (件)	压接工具
			颜色	尺寸d2	L	F	W	D		
F1.5-3VSC	7TCA301300R0171	0.5-1.5		M3	21.0 (0.83)	6.5 (0.26)	5.7 (0.22)	4.3 (0.17)	100	ERG9002
F1.5-35VSC	7TCA301300R0172	0.5-1.5		M3.5	21.0 (0.83)	6.5 (0.26)	6.4 (0.25)	4.3 (0.17)	100	
F1.5-4VSC	7TCA301300R0173	0.5-1.5		M4	21.0 (0.83)	6.5 (0.26)	8.1 (0.32)	4.3 (0.17)	100	
F1.5-5VSC	7TCA301300R0174	0.5-1.5		M5	21.0 (0.83)	6.5 (0.26)	9.5 (0.37)	4.3 (0.17)	100	
F1.5-6VSC	7TCA301300R0175	0.5-1.5		M6	27.0 (1.06)	11.0 (0.43)	12.0 (0.47)	4.3 (0.17)	100	
F2.5-3VSC	7TCA301300R0176	1.5-2.5		M3	21.0 (0.83)	6.5 (0.26)	5.7 (0.22)	4.8 (0.19)	100	
F2.5-35VSC	7TCA301300R0177	1.5-2.5		M3.5	21.0 (0.83)	6.5 (0.26)	6.4 (0.25)	4.8 (0.19)	100	
F2.5-4VSC	7TCA301300R0178	1.5-2.5		M4	21.0 (0.83)	6.5 (0.26)	8.1 (0.32)	4.8 (0.19)	100	
F2.5-5VSC	7TCA301300R0179	1.5-2.5		M5	21.0 (0.83)	6.5 (0.26)	9.3 (0.37)	4.8 (0.19)	100	
F2.5-6VSC	7TCA301300R0180	1.5-2.5		M6	27.0 (1.06)	11.0 (0.43)	12.0 (0.47)	4.8 (0.19)	100	
F6-35VSC	7TCA301300R0281	4.0-6.0		M3.5	25.5 (1.00)	7.0 (0.28)	8.3 (0.33)	6.7 (0.26)	100	
F6-4VSC	7TCA301300R0181	4.0-6.0		M4	25.5 (1.00)	7.0 (0.28)	9.0 (0.35)	6.7 (0.26)	100	
F6-5VSC	7TCA301300R0182	4.0-6.0		M5	25.5 (1.00)	7.0 (0.28)	9.0 (0.35)	6.7 (0.26)	100	
F6-6VSC	7TCA301300R0183	4.0-6.0		M6	31.5 (1.24)	12.0 (0.47)	12.0 (0.47)	6.7 (0.26)	100	
F6-8VSC	7TCA301300R0184	4.0-6.0		M8	30.5 (1.20)	11.5 (0.45)	14.0 (0.55)	6.7 (0.26)	100	

尺寸



Spec-Kon绝缘端头


乙烯基绝缘叉形单压式DIN46237端头



- 技术资料
- 端头材料: 铜
 - 端头表面处理: 镀锡
 - 绝缘材料: 乙烯基
 - 绝缘层的阻燃等级: UL 94 V-2
 - 标准: IEC 60352-2, DIN46237

乙烯基绝缘叉形单压式DIN46237端头

产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm²)	颜色	螺栓孔 尺寸d2	尺寸 mm/(in)				数量 (件)	压接工具
					L	F	W	D		
F1.5-3VSC-DIN	7TCA301320R0059	0.5-1.5		M3	19.8 (0.78)	17.2 (0.68)	6.0 (0.24)	4.0 (0.16)	100	ERG9002
F1.5-35VSC-DIN	7TCA301320R0060	0.5-1.5		M3.5	19.8 (0.78)	17.2 (0.68)	6.0 (0.24)	4.0 (0.16)	100	
F1.5-4VSC-DIN	7TCA301320R0061	0.5-1.5		M4	21.8 (0.86)	18.2 (0.72)	6.8 (0.27)	4.0 (0.16)	100	
F1.5-5VSC-DIN	7TCA301320R0062	0.5-1.5		M5	23.8 (0.94)	19.2 (0.76)	10.0 (0.39)	4.0 (0.16)	100	
F1.5-6VSC-DIN	7TCA301320R0063	0.5-1.5		M6	26.4 (1.04)	21.2 (0.83)	11.0 (0.43)	4.0 (0.16)	100	
F2.5-3VSC-DIN	7TCA301320R0064	1.5-2.5		M3	20.1 (0.79)	19.5 (0.77)	5.5 (0.22)	4.5 (0.18)	100	
F2.5-35VSC-DIN	7TCA301320R0065	1.5-2.5		M3.5	20.1 (0.79)	17.5 (0.69)	6.0 (0.24)	4.5 (0.18)	100	
F2.5-4VSC-DIN	7TCA301320R0066	1.5-2.5		M4	22.1 (0.87)	18.5 (0.73)	6.8 (0.27)	4.5 (0.18)	100	
F2.5-5VSC-DIN	7TCA301320R0067	1.5-2.5		M5	25.1 (0.99)	20.5 (0.81)	10.0 (0.39)	4.5 (0.18)	100	
F2.5-6VSC-DIN	7TCA301320R0068	1.5-2.5		M6	27.7 (1.09)	22.5 (0.89)	11.0 (0.43)	4.5 (0.18)	100	
F6-4VSC-DIN	7TCA301320R0069	4.0-6.0		M4	25.4 (1.00)	22.2 (0.87)	8.0 (0.31)	6.3 (0.25)	100	
F6-5VSC-DIN	7TCA301320R0070	4.0-6.0		M5	27.6 (1.09)	23.2 (0.91)	10.0 (0.39)	6.3 (0.25)	100	
F6-6VSC-DIN	7TCA301320R0071	4.0-6.0		M6	29.4 (1.16)	24.2 (0.95)	11.0 (0.43)	6.3 (0.25)	100	
F6-8VSC-DIN	7TCA301320R0072	4.0-6.0		M8	33.8 (1.33)	27.2 (1.07)	14.0 (0.55)	6.3 (0.25)	100	
F6-10VSC-DIN	7TCA301320R0073	4.0-6.0		M10	36.8 (1.45)	29.2 (1.15)	18.0 (0.71)	6.3 (0.25)	100	



Spec-Kon绝缘端头

乙烯基绝缘叉形易进双压式端头




- 技术资料
- 端头材料: 铜
 - 端头表面处理: 镀锡
 - 绝缘材料: 乙烯基
 - 双压式: 压接筒上带有铜套管
 - 绝缘层的阻燃等级: UL 94 V-2
 - 标准: IEC 60352-2

乙烯基绝缘叉形易进双压式端头

产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm²)	螺栓孔		尺寸 mm/(in)				数量 (件)	压接工具
			颜色	尺寸d2	L	F	W	D		
F1.5-3VDC	7TCA301300R0236	0.5-1.5		M3	21.0 (0.83)	6.5 (0.26)	5.7 (0.22)	4.3 (0.17)	100	ERG9004
F1.5-35VDC	7TCA301300R0237	0.5-1.5		M3.5	21.0 (0.83)	6.5 (0.26)	6.4 (0.25)	4.3 (0.17)	100	
F1.5-4VDC	7TCA301300R0238	0.5-1.5		M4	21.0 (0.83)	6.5 (0.26)	8.1 (0.32)	4.3 (0.17)	100	
F1.5-5VDC	7TCA301300R0239	0.5-1.5		M5	21.0 (0.83)	6.5 (0.26)	9.5 (0.37)	4.3 (0.17)	100	
F1.5-6VDC	7TCA301300R0240	0.5-1.5		M6	27.0 (1.06)	11.0 (0.43)	12.0 (0.47)	4.3 (0.17)	100	
F2.5-3VDC	7TCA301300R0241	1.5-2.5		M3	21.0 (0.83)	6.5 (0.26)	5.7 (0.22)	4.8 (0.19)	100	
F2.5-35VDC	7TCA301300R0242	1.5-2.5		M3.5	21.0 (0.83)	6.5 (0.26)	6.4 (0.25)	4.8 (0.19)	100	
F2.5-4VDC	7TCA301300R0243	1.5-2.5		M4	21.0 (0.83)	6.5 (0.26)	8.1 (0.32)	4.8 (0.19)	100	
F2.5-5VDC	7TCA301300R0244	1.5-2.5		M5	21.0 (0.83)	6.5 (0.26)	9.3 (0.37)	4.8 (0.19)	100	
F2.5-6VDC	7TCA301300R0245	1.5-2.5		M6	27.0 (1.06)	11.0 (0.43)	12.0 (0.47)	4.8 (0.19)	100	
F6-35VDC	7TCA301300R0282	4.0-6.0		M3.5	25.5 (1.00)	7.0 (0.28)	8.3 (0.33)	6.7 (0.26)	100	
F6-4VDC	7TCA301300R0246	4.0-6.0		M4	25.5 (1.00)	7.0 (0.28)	9.0 (0.35)	6.7 (0.26)	100	
F6-5VDC	7TCA301300R0247	4.0-6.0		M5	25.5 (1.00)	7.0 (0.28)	9.0 (0.35)	6.7 (0.26)	100	
F6-6VDC	7TCA301300R0248	4.0-6.0		M6	31.5 (1.24)	12.0 (0.47)	12.0 (0.47)	6.7 (0.26)	100	
F6-8VDC	7TCA301300R0249	4.0-6.0		M8	30.5 (1.20)	11.5 (0.45)	14.0 (0.55)	6.7 (0.26)	100	

尺寸



Spec-Kon绝缘端头


乙烯基绝缘叉形易进双压式DIN46237端头



- 技术资料
- 端头材料: 铜
 - 端头表面处理: 镀锡
 - 绝缘材料: 乙烯基
 - 双压式: 压接筒上有铜套管
 - 绝缘层的阻燃等级: UL 94 V-2
 - 标准: IEC 60352-2, DIN46237

乙烯基绝缘叉形易进双压式DIN46237端头

产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm²)	颜色	螺栓 孔尺寸d2	尺寸 mm/(in)				数量 (件)	压接工具
					L	F	W	D		
F1.5-3VDC-DIN	7TCA301320R0096	0.5-1.5		M3	18.6 (0.73)	17.0 (0.67)	6.0 (0.24)	4.3 (0.17)	100	ERG9004
F1.5-35VDC-DIN	7TCA301320R0097	0.5-1.5		M3.5	18.6 (0.73)	17.0 (0.67)	6.0 (0.24)	4.3 (0.17)	100	
F1.5-4VDC-DIN	7TCA301320R0098	0.5-1.5		M4	20.6 (0.81)	18.0 (0.71)	6.8 (0.27)	4.3 (0.17)	100	
F1.5-5VDC-DIN	7TCA301320R0099	0.5-1.5		M5	22.6 (0.89)	19.0 (0.75)	10.0 (0.39)	4.3 (0.17)	100	
F1.5-6VDC-DIN	7TCA301320R0100	0.5-1.5		M6	25.2 (0.99)	19.0 (0.75)	11.0 (0.43)	4.3 (0.17)	100	
F2.5-3VDC-DIN	7TCA301320R0101	1.5-2.5		M3	18.6 (0.73)	17.0 (0.67)	5.5 (0.22)	4.8 (0.19)	100	
F2.5-35VDC-DIN	7TCA301320R0102	1.5-2.5		M3.5	18.6 (0.73)	17.0 (0.67)	6.0 (0.24)	4.8 (0.19)	100	
F2.5-4VDC-DIN	7TCA301320R0103	1.5-2.5		M4	20.6 (0.81)	18.0 (0.71)	6.8 (0.27)	4.8 (0.19)	100	
F2.5-5VDC-DIN	7TCA301320R0104	1.5-2.5		M5	23.6 (0.93)	20.0 (0.79)	10.0 (0.39)	4.8 (0.19)	100	
F2.5-6VDC-DIN	7TCA301320R0105	1.5-2.5		M6	26.2 (1.03)	22.0 (0.87)	11.0 (0.43)	4.8 (0.19)	100	
F6-4VDC-DIN	7TCA301320R0106	4.0-6.0		M4	24.2 (0.95)	21.0 (0.83)	8.0 (0.31)	6.7 (0.26)	100	
F6-5VDC-DIN	7TCA301320R0107	4.0-6.0		M5	26.4 (1.04)	22.0 (0.87)	10.0 (0.39)	6.7 (0.26)	100	
F6-6VDC-DIN	7TCA301320R0108	4.0-6.0		M6	28.2 (1.11)	23.0 (0.91)	11.0 (0.43)	6.7 (0.26)	100	
F6-8VDC-DIN	7TCA301320R0109	4.0-6.0		M8	32.6 (1.28)	26.0 (1.02)	14.0 (0.55)	6.7 (0.26)	100	
F6-10VDC-DIN	7TCA301320R0110	4.0-6.0		M10	35.6 (1.40)	28.0 (1.10)	18.0 (0.71)	6.7 (0.26)	100	



Spec-Kon绝缘端头

尼龙绝缘叉形双压式端头




- 技术资料
- 端头材料: 铜
 - 双压式: 压接筒上有铜套管
 - 端头表面处理: 镀锡
 - 绝缘材料: 尼龙
 - 绝缘层的阻燃等级: UL 94 V-2
 - 标准: IEC 60352-2

尼龙绝缘叉形双压式端头

产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm²)	螺栓 孔尺寸 颜色	d2	尺寸 mm/(in)				数量 (件)	压接工具
					L	F	W	D		
F1.5-3NDC	7TCA301100R0076	0.5-1.5		M3	21.7 (0.85)	6.5 (0.26)	5.7 (0.22)	4.4 (0.17)	100	ERG9004
F1.5-35NDC	7TCA301100R0077	0.5-1.5		M3.5	21.7 (0.85)	6.5 (0.26)	6.4 (0.25)	4.4 (0.17)	100	
F1.5-4NDC	7TCA301100R0078	0.5-1.5		M4	21.7 (0.85)	6.5 (0.26)	8.1 (0.32)	4.4 (0.17)	100	
F1.5-5NDC	7TCA301100R0079	0.5-1.5		M5	21.7 (0.85)	6.5 (0.26)	9.5 (0.37)	4.4 (0.17)	100	
F1.5-6NDC	7TCA301100R0080	0.5-1.5		M6	27.7 (1.09)	11.0 (0.43)	12.0 (0.47)	4.4 (0.17)	100	
F2.5-3NDC	7TCA301100R0081	1.5-2.5		M3	21.7 (0.85)	6.5 (0.26)	5.7 (0.22)	5.0 (0.20)	100	
F2.5-35NDC	7TCA301100R0082	1.5-2.5		M3.5	21.7 (0.85)	6.5 (0.26)	6.4 (0.25)	5.0 (0.20)	100	
F2.5-4NDC	7TCA301100R0083	1.5-2.5		M4	21.7 (0.85)	6.5 (0.26)	8.1 (0.32)	5.0 (0.20)	100	
F2.5-5NDC	7TCA301100R0084	1.5-2.5		M5	21.7 (0.85)	6.5 (0.26)	9.3 (0.37)	5.0 (0.20)	100	
F2.5-6NDC	7TCA301100R0085	1.5-2.5		M6	27.7 (1.09)	11.0 (0.43)	12.0 (0.47)	5.0 (0.20)	100	
F6-35NDC	7TCA301100R0157	4.0-6.0		M3.5	25.2 (0.99)	7.0 (0.28)	8.3 (0.33)	7.0 (0.28)	100	
F6-4NDC	7TCA301100R0086	4.0-6.0		M4	25.2 (0.99)	7.0 (0.28)	9.0 (0.35)	7.0 (0.28)	100	
F6-5NDC	7TCA301100R0087	4.0-6.0		M5	25.2 (0.99)	7.0 (0.28)	9.0 (0.35)	7.0 (0.28)	100	
F6-6NDC	7TCA301100R0088	4.0-6.0		M6	31.2 (1.23)	12.0 (0.47)	12.0 (0.47)	7.0 (0.28)	100	
F6-8NDC	7TCA301100R0089	4.0-6.0		M8	30.2 (1.19)	11.5 (0.45)	14.0 (0.55)	7.0 (0.28)	100	

尺寸



Spec-Kon绝缘端头

尼龙绝缘叉形双压式DIN46237端头




- 技术资料
- 端头材料: 铜
 - 端头表面处理: 镀锡
 - 双压式: 压接筒上有铜套管
 - 绝缘材料: 尼龙
 - 绝缘层的阻燃等级: UL 94 V-2
 - 标准: IEC 60352-2, DIN46237

尼龙绝缘叉形双压式DIN46237端头

产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm²)	颜色	螺栓孔尺寸d2	尺寸 mm/(in)				数量 (件)	压接工具
					L	F	W	D		
F1.5-3NDC-DIN	7TCA301120R0059	0.5-1.5		M3	19.3 (0.76)	16.0 (0.63)	6.0 (0.24)	4.4 (0.17)	100	ERG9004
F1.5-35NDC-DIN	7TCA301120R0060	0.5-1.5		M3.5	19.3 (0.76)	16.0 (0.63)	6.0 (0.24)	4.4 (0.17)	100	
F1.5-4NDC-DIN	7TCA301120R0061	0.5-1.5		M4	21.3 (0.84)	17.0 (0.67)	6.8 (0.27)	4.4 (0.17)	100	
F1.5-5NDC-DIN	7TCA301120R0062	0.5-1.5		M5	23.3 (0.92)	18.0 (0.71)	10.0 (0.39)	4.4 (0.17)	100	
F1.5-6NDC-DIN	7TCA301120R0063	0.5-1.5		M6	25.9 (1.02)	20.0 (0.79)	11.0 (0.43)	4.4 (0.17)	100	
F2.5-3NDC-DIN	7TCA301120R0064	1.5-2.5		M3	19.6 (0.77)	18.0 (0.71)	5.5 (0.22)	5.0 (0.20)	100	
F2.5-35NDC-DIN	7TCA301120R0065	1.5-2.5		M3.5	19.6 (0.77)	16.0 (0.63)	6.0 (0.24)	5.0 (0.20)	100	
F2.5-4NDC-DIN	7TCA301120R0066	1.5-2.5		M4	21.6 (0.85)	17.0 (0.67)	6.8 (0.27)	5.0 (0.20)	100	
F2.5-5NDC-DIN	7TCA301120R0067	1.5-2.5		M5	24.6 (0.97)	19.0 (0.75)	10.0 (0.39)	5.0 (0.20)	100	
F2.5-6NDC-DIN	7TCA301120R0068	1.5-2.5		M6	27.1 (1.07)	21.0 (0.83)	11.0 (0.43)	5.0 (0.20)	100	
F6-4NDC-DIN	7TCA301120R0075	4.0-6.0		M4	23.9 (0.94)	21.0 (0.83)	8.0 (0.31)	7.0 (0.28)	100	
F6-5NDC-DIN	7TCA301120R0069	4.0-6.0		M5	26.1 (1.03)	22.0 (0.87)	10.0 (0.39)	7.0 (0.28)	100	
F6-6NDC-DIN	7TCA301120R0070	4.0-6.0		M6	27.9 (1.10)	23.0 (0.91)	11.0 (0.43)	7.0 (0.28)	100	
F6-8NDC-DIN	7TCA301120R0071	4.0-6.0		M8	32.3 (1.27)	26.0 (1.02)	14.0 (0.55)	7.0 (0.28)	100	
F6-10NDC-DIN	7TCA301120R0072	4.0-6.0		M10	35.3 (1.39)	28.0 (1.10)	18.0 (0.71)	7.0 (0.28)	100	

尺寸



Spec-Kon绝缘端头

乙烯基绝缘片状单压式端头




- 技术资料
- 端头材料: 铜
 - 端头表面处理: 镀锡
 - 绝缘材料: 乙烯基
 - 绝缘层的阻燃等级: UL 94 V-2
 - 标准: IEC 60352-2

乙烯基绝缘片状单压式端头

产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm²)	颜色	尺寸 mm/(in)				数量 (件)	压接工具
				L	F	W	D		
B1.5-2819VSC	7TCA301300R0283	0.5-1.5		18.8 (0.74)	9.0 (0.35)	2.8 (0.11)	4.3 (0.17)	100	ERG9002
B1.5-2320VSC	7TCA301300R0284	0.5-1.5		19.8 (0.78)	10.0 (0.39)	2.3 (0.09)	4.3 (0.17)	100	
B1.5-3021VSC	7TCA301300R0285	0.5-1.5		20.8 (0.82)	11.0 (0.43)	3.0 (0.12)	4.3 (0.17)	100	
B1.5-2423VSC	7TCA301300R0286	0.5-1.5		22.8 (0.90)	13.0 (0.51)	2.4 (0.09)	4.3 (0.17)	100	
B1.5-2424VSC	7TCA301300R0287	0.5-1.5		23.8 (0.94)	14.0 (0.55)	2.4 (0.09)	4.3 (0.17)	100	
B1.5-2228VSC	7TCA301300R0288	0.5-1.5		27.8 (1.09)	18.0 (0.71)	2.2 (0.09)	4.3 (0.17)	100	
B2.5-2819VSC	7TCA301300R0289	1.5-2.5		18.8 (0.74)	9.0 (0.35)	2.8 (0.11)	4.8 (0.19)	100	ERG9002
B2.5-2320VSC	7TCA301300R0290	1.5-2.5		19.8 (0.78)	10.0 (0.39)	2.3 (0.09)	4.8 (0.19)	100	
B2.5-2424VSC	7TCA301300R0291	1.5-2.5		23.8 (0.94)	14.0 (0.55)	2.4 (0.09)	4.8 (0.19)	100	
B2.5-2228VSC	7TCA301300R0292	1.5-2.5		27.8 (1.09)	18.0 (0.71)	2.2 (0.09)	4.8 (0.19)	100	
B6-2823VSC	7TCA301300R0293	4.0-6.0		23.0 (0.91)	10.0 (0.39)	2.8 (0.11)	6.7 (0.26)	100	ERG9002
B6-4527VSC	7TCA301300R0294	4.0-6.0		27.0 (1.06)	14.0 (0.55)	4.5 (0.18)	6.7 (0.26)	100	
B6-4531VSC	7TCA301300R0295	4.0-6.0		31.0 (1.22)	18.0 (0.71)	4.5 (0.18)	6.7 (0.26)	100	

尺寸



Spec-Kon绝缘端头


乙烯基绝缘片状易进双压式端头



- 技术资料
- 端头材料: 铜
 - 端头表面处理: 镀锡
 - 双压式: 压接筒上有铜套管
 - 绝缘材料: 乙烯基
 - 绝缘层的阻燃等级: UL 94 V-2
 - 标准: IEC 60352-2

乙烯基绝缘片状易进双压式端头

产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm²)	颜色	尺寸 mm/(in)					数量 (件)	压接工具
				L	F	W	D			
B1.5-2819VDC	7TCA301300R0296	0.5-1.5		18.8 (0.74)	9.0 (0.35)	2.8 (0.11)	4.3 (0.17)		100	ERG9004
B1.5-2320VDC	7TCA301300R0297	0.5-1.5		19.8 (0.78)	10.0 (0.39)	2.3 (0.09)	4.3 (0.17)		100	
B1.5-3021VDC	7TCA301300R0298	0.5-1.5		20.8 (0.82)	11.0 (0.43)	3.0 (0.12)	4.3 (0.17)		100	
B1.5-2423VDC	7TCA301300R0299	0.5-1.5		22.8 (0.90)	13.0 (0.51)	2.4 (0.09)	4.3 (0.17)		100	
B1.5-2424VDC	7TCA301300R0300	0.5-1.5		23.8 (0.94)	14.0 (0.55)	2.4 (0.09)	4.3 (0.17)		100	
B1.5-2228VDC	7TCA301300R0301	0.5-1.5		27.8 (1.09)	18.0 (0.71)	2.2 (0.09)	4.3 (0.17)		100	
B2.5-2819VDC	7TCA301300R0302	1.5-2.5		18.8 (0.74)	9.0 (0.35)	2.8 (0.11)	4.8 (0.19)		100	
B2.5-2320VDC	7TCA301300R0303	1.5-2.5		19.8 (0.78)	10.0 (0.39)	2.3 (0.09)	4.8 (0.19)		100	
B2.5-2423VDC	7TCA301300R0304	1.5-2.5		22.8 (0.90)	13.0 (0.51)	2.4 (0.09)	4.8 (0.19)		100	
B2.5-2424VDC	7TCA301300R0305	1.5-2.5		23.8 (0.94)	14.0 (0.55)	2.4 (0.09)	4.8 (0.19)		100	
B2.5-2228VDC	7TCA301300R0306	1.5-2.5		27.8 (1.09)	18.0 (0.71)	2.2 (0.09)	4.8 (0.19)		100	
B6-2228VDC	7TCA301300R0307	4.0-6.0		23.0 (0.91)	10.0 (0.39)	2.8 (0.11)	6.7 (0.26)		100	
B6-4527VDC	7TCA301300R0308	4.0-6.0		27.0 (1.06)	14.0 (0.55)	4.5 (0.18)	6.7 (0.26)		100	
B6-4531VDC	7TCA301300R0309	4.0-6.0		31.0 (1.22)	18.0 (0.71)	4.5 (0.18)	6.7 (0.26)		100	



Spec-Kon绝缘端头

乙烯基绝缘凹片形单压式端头




- 技术资料
- 端头材料: 铜
 - 端头表面处理: 镀锡
 - 绝缘材料: 乙烯基
 - 绝缘层的阻燃等级: UL 94 V-2
 - 标准: IEC 60352-2

乙烯基绝缘凹片形单压式端头

产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm²)	颜色	尺寸 mm/(in)					数量 (件)	压接工具
				L	F	W	D			
LB1.5-3VSC	7TCA301300R0208	0.5-1.5		25.7 (1.01)	15.6 (0.61)	3.0 (0.12)	4.3 (0.17)		100	ERG9002
LB1.5-46VSC	7TCA301300R0209	0.5-1.5		25.7 (1.01)	15.6 (0.61)	4.6 (0.18)	4.3 (0.17)		100	
LB2.5-3VSC	7TCA301300R0210	1.5-2.5		25.7 (1.01)	15.6 (0.61)	3.0 (0.12)	4.8 (0.19)		100	
LB2.5-46VSC	7TCA301300R0211	1.5-2.5		25.7 (1.01)	15.6 (0.61)	4.6 (0.18)	4.8 (0.19)		100	
LB6-3VSC	7TCA301300R0212	4.0-6.0		30.2 (1.19)	17.2 (0.68)	3.0 (0.12)	6.7 (0.26)		100	
LB6-46VSC	7TCA301300R0213	4.0-6.0		30.2 (1.19)	17.2 (0.68)	4.6 (0.18)	6.7 (0.26)		100	

尺寸



Spec-Kon绝缘端头

乙烯基绝缘凹片形易进双压式端头




- 技术资料
- 端头材料: 铜
 - 端头表面处理: 镀锡
 - 双压式: 压接筒上有铜套管
 - 绝缘材料: 乙烯基
 - 绝缘层的阻燃等级: UL 94 V-2
 - 标准: IEC 60352-2

乙烯基绝缘凹片形易进双压式端头

产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm²)	颜色	尺寸 mm/(in)					数量 (件)	压接工具
				L	F	W	D			
LB1.5-3VDC	7TCA301300R0274	0.5-1.5		25.7 (1.01)	16.8 (0.66)	3.0 (0.12)	4.3 (0.17)		100	ERG9004
LB1.5-46VDC	7TCA301300R0275	0.5-1.5		25.7 (1.01)	16.8 (0.66)	4.6 (0.18)	4.3 (0.17)		100	
LB2.5-3VDC	7TCA301300R0276	1.5-2.5		25.7 (1.01)	16.8 (0.66)	3.0 (0.12)	4.8 (0.19)		100	
LB2.5-46VDC	7TCA301300R0277	1.5-2.5		25.7 (1.01)	16.8 (0.66)	4.6 (0.18)	4.8 (0.19)		100	
LB6-3VDC	7TCA301300R0278	4.0-6.0		30.2 (1.19)	17.2 (0.68)	3.0 (0.12)	6.7 (0.26)		100	
LB6-46VDC	7TCA301300R0279	4.0-6.0		30.2 (1.19)	17.2 (0.68)	4.6 (0.18)	6.7 (0.26)		100	

尺寸



Spec-Kon绝缘端头

尼龙绝缘片状双压式端头




- 技术资料
- 端头材料: 铜
 - 双压式: 压接筒上有铜套管
 - 端头表面处理: 镀锡
 - 绝缘材料: 尼龙
 - 绝缘层的阻燃等级: UL 94 V-2
 - 标准: IEC 60352-2

尼龙绝缘片状双压式端头

产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm²)	颜色	尺寸 mm/(in)					数量 (件)	压接工具
				L	F	W	D			
B1.5-2820NDC	7TCA301100R0090	0.5-1.5		19.5 (0.77)	9.0 (0.35)	2.8 (0.11)	4.4 (0.17)		100	ERG9004
B1.5-2321NDC	7TCA301100R0091	0.5-1.5		20.5 (0.81)	10.0 (0.39)	2.3 (0.09)	4.4 (0.17)		100	
B1.5-3022NDC	7TCA301100R0092	0.5-1.5		21.5 (0.85)	11.0 (0.43)	3.0 (0.12)	4.4 (0.17)		100	
B1.5-3024NDC	7TCA301100R0093	0.5-1.5		23.5 (0.93)	13.0 (0.51)	2.4 (0.09)	4.4 (0.17)		100	
B1.5-3025NDC	7TCA301100R0094	0.5-1.5		24.5 (0.96)	14.0 (0.55)	2.4 (0.09)	4.4 (0.17)		100	
B1.5-2029NDC	7TCA301100R0096	0.5-1.5		28.5 (1.12)	18.0 (0.71)	2.0 (0.08)	4.4 (0.17)		100	
B1.5-2229NDC	7TCA301100R0095	0.5-1.5		28.5 (1.12)	18.0 (0.71)	2.2 (0.09)	4.4 (0.17)		100	
B2.5-2820NDC	7TCA301100R0158	1.5-2.5		19.5 (0.77)	9.0 (0.35)	2.8 (0.11)	5.0 (0.20)		100	
B2.5-2421NDC	7TCA301100R0097	1.5-2.5		20.5 (0.81)	10.0 (0.39)	2.3 (0.09)	5.0 (0.20)		100	
B2.5-2424NDC	7TCA301100R0098	1.5-2.5		23.5 (0.93)	13.0 (0.51)	2.4 (0.09)	5.0 (0.20)		100	
B2.5-3025NDC	7TCA301100R0100	1.5-2.5		24.5 (0.96)	14.0 (0.55)	2.4 (0.09)	5.0 (0.20)		100	
B2.5-2029NDC	7TCA301100R0101	1.5-2.5		28.5 (1.12)	18.0 (0.71)	2.0 (0.08)	5.0 (0.20)		100	
B2.5-2229NDC	7TCA301100R0102	1.5-2.5		28.5 (1.12)	18.0 (0.71)	2.2 (0.09)	5.0 (0.20)		100	
B6-2823NDC	7TCA301100R0103	4.0-6.0		22.7 (0.89)	10.0 (0.39)	2.8 (0.11)	7.0 (0.28)		100	
B6-4027NDC	7TCA301100R0104	4.0-6.0		26.7 (1.05)	14.0 (0.55)	4.0 (0.16)	7.0 (0.28)		100	
B6-4527NDC	7TCA301100R0105	4.0-6.0		26.7 (1.05)	14.0 (0.55)	4.5 (0.18)	7.0 (0.28)		100	
B6-2031NDC	7TCA301100R0106	4.0-6.0		30.7 (1.21)	18.0 (0.71)	2.0 (0.08)	7.0 (0.28)		100	
B6-4531NDC	7TCA301100R0107	4.0-6.0		30.7 (1.21)	18.0 (0.71)	4.5 (0.18)	7.0 (0.28)		100	

尺寸



Spec-Kon绝缘端头

乙烯基绝缘针形单压式端头




- 技术资料
- 端头材料: 铜
 - 端头表面处理: 镀锡
 - 绝缘材料: 乙烯基
 - 绝缘层的阻燃等级: UL 94 V-2
 - 标准: IEC 60352

乙烯基绝缘针形单压式端头

产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm²)	颜色	尺寸 mm/(in)					数量 (件)	压接工具
				L	F	W	D			
P1.5-19VSC	7TCA301300R0193	0.5-1.5		19.0 (0.75)	9.0 (0.35)	1.9 (0.07)	4.2 (0.17)		100	ERG9002
P1.5-20VSC	7TCA301300R0194	0.5-1.5		20.0 (0.79)	10.0 (0.39)	1.9 (0.07)	4.2 (0.17)		100	
P1.5-22VSC	7TCA301300R0195	0.5-1.5		22.0 (0.87)	12.0 (0.47)	1.9 (0.07)	4.2 (0.17)		100	
P1.5-23VSC	7TCA301300R0196	0.5-1.5		23.0 (0.91)	13.0 (0.51)	1.9 (0.07)	4.2 (0.17)		100	
P2.5-20VSC	7TCA301300R0200	1.5-2.5		20.0 (0.79)	10.0 (0.39)	1.9 (0.07)	5.0 (0.20)		100	
P2.5-22VSC	7TCA301300R0201	1.5-2.5		22.0 (0.87)	12.0 (0.47)	1.9 (0.07)	5.0 (0.20)		100	
P2.5-23VSC	7TCA301300R0202	1.5-2.5		23.0 (0.91)	13.0 (0.51)	1.9 (0.07)	5.0 (0.20)		100	
P2.5-24VSC	7TCA301300R0310	1.5-2.5		24.0 (0.94)	14.0 (0.55)	1.9 (0.07)	5.0 (0.20)		100	
P2.5-25VSC	7TCA301300R0311	1.5-2.5		25.0 (0.98)	15.0 (0.59)	1.9 (0.07)	5.0 (0.20)		100	
P2.5-26VSC	7TCA301300R0203	1.5-2.5		26.0 (1.02)	16.0 (0.63)	1.9 (0.07)	5.0 (0.20)		100	
P6-23VSC	7TCA301300R0312	4.0-6.0		23.0 (0.91)	10.0 (0.39)	2.8 (0.11)	6.8 (0.27)		100	
P6-25VSC	7TCA301300R0313	4.0-6.0		25.0 (0.98)	12.0 (0.47)	2.8 (0.11)	6.8 (0.27)		100	
P6-27VSC	7TCA301300R0204	4.0-6.0		26.0 (1.02)	13.0 (0.51)	2.8 (0.11)	6.8 (0.27)		100	

尺寸



Spec-Kon绝缘端头

乙烯基绝缘针形易进双压式端头




- 技术资料
- 端头材料: 铜
 - 端头表面处理: 镀锡
 - 双压式: 压接筒上有铜套管
 - 绝缘材料: 乙烯基
 - 绝缘层的阻燃等级: UL 94 V-2
 - 标准: IEC 60352-2

乙烯基绝缘针形易进双压式端头

产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm²)	颜色	尺寸 mm/(in)					数量 (件)	压接工具
				L	F	W	D			
P1.5-19VDC	7TCA301300R0259	0.5-1.5		18.8 (0.74)	9.0 (0.35)	1.9 (0.07)	4.3 (0.17)		100	ERG9004
P1.5-20VDC	7TCA301300R0260	0.5-1.5		19.8 (0.78)	10.0 (0.39)	1.9 (0.07)	4.3 (0.17)		100	
P1.5-22VDC	7TCA301300R0261	0.5-1.5		21.8 (0.86)	12.0 (0.47)	1.9 (0.07)	4.3 (0.17)		100	
P1.5-23VDC	7TCA301300R0262	0.5-1.5		22.8 (0.90)	13.0 (0.51)	1.9 (0.07)	4.3 (0.17)		100	
P2.5-19VDC	7TCA301300R0265	1.5-2.5		18.8 (0.74)	9.0 (0.35)	1.9 (0.07)	4.8 (0.19)		100	
P2.5-20VDC	7TCA301300R0266	1.5-2.5		19.8 (0.78)	10.0 (0.39)	1.9 (0.07)	4.8 (0.19)		100	
P2.5-22VDC	7TCA301300R0267	1.5-2.5		21.8 (0.86)	12.0 (0.47)	1.9 (0.07)	4.8 (0.19)		100	
P2.5-23VDC	7TCA301300R0268	1.5-2.5		22.8 (0.90)	13.0 (0.51)	1.9 (0.07)	4.8 (0.19)		100	
P2.5-24VDC	7TCA301300R0314	1.5-2.5		23.8 (0.94)	14.0 (0.55)	1.9 (0.07)	4.8 (0.19)		100	
P2.5-25VDC	7TCA301300R0315	1.5-2.5		24.8 (0.98)	15.0 (0.59)	1.9 (0.07)	4.8 (0.19)		100	
P2.5-26VDC	7TCA301300R0269	1.5-2.5		26.0 (1.02)	16.0 (0.63)	1.9 (0.07)	4.8 (0.19)		100	
P6-23VDC	7TCA301300R0316	4.0-6.0		23.0 (0.91)	10.0 (0.39)	2.8 (0.11)	6.7 (0.26)		100	
P6-25VDC	7TCA301300R0317	4.0-6.0		25.0 (0.98)	12.0 (0.47)	2.8 (0.11)	6.7 (0.26)		100	
P6-26VDC	7TCA301300R0318	4.0-6.0		26.0 (1.02)	13.0 (0.51)	2.8 (0.11)	6.7 (0.26)		100	

尺寸



Spec-Kon绝缘端头

尼龙绝缘针形易进双压式端头




- 技术资料
- 端头材料: 铜
 - 端头表面处理: 镀锡
 - 双压式: 压接筒上有铜套管
 - 绝缘材料: 尼龙
 - 绝缘层的阻燃等级: UL 94 V-2
 - 标准: IEC 60352-2

尼龙绝缘针形易进双压式端头

产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm²)	颜色	尺寸 mm/(in)					数量 (件)	压接工具
				L	W	F	D			
P1.5-20NDC	7TCA301100R0108	0.5-1.5		18.8 (0.74)	1.9 (0.07)	9.0 (0.35)	4.3 (0.17)		100	ERG9004
P1.5-21NDC	7TCA301100R0109	0.5-1.5		19.8 (0.78)	1.9 (0.07)	10.0 (0.39)	4.3 (0.17)		100	
P1.5-23NDC	7TCA301100R0110	0.5-1.5		21.8 (0.86)	1.9 (0.07)	12.0 (0.47)	4.3 (0.17)		100	
P1.5-24NDC	7TCA301100R0111	0.5-1.5		22.8 (0.90)	1.9 (0.07)	13.0 (0.51)	4.8 (0.19)		100	
P2.5-21NDC	7TCA301100R0115	1.5-2.5		19.8 (0.78)	1.9 (0.07)	10.0 (0.39)	4.8 (0.19)		100	
P2.5-23NDC	7TCA301100R0116	1.5-2.5		21.8 (0.86)	1.9 (0.07)	12.0 (0.47)	4.8 (0.19)		100	
P2.5-24NDC	7TCA301100R0117	1.5-2.5		22.8 (0.90)	1.9 (0.07)	13.0 (0.51)	4.8 (0.19)		100	
P2.5-25NDC	7TCA301100R0159	1.5-2.5		23.8 (0.94)	1.9 (0.07)	14.0 (0.55)	4.8 (0.19)		100	
P2.5-26NDC	7TCA301100R0160	1.5-2.5		24.8 (0.98)	1.9 (0.07)	15.0 (0.59)	4.8 (0.19)		100	
P2.5-27NDC	7TCA301100R0118	1.5-2.5		26.0 (1.02)	1.9 (0.07)	16.0 (0.63)	4.8 (0.19)		100	
P6-23NDC	7TCA301100R0161	4.0-6.0		22.7 (0.89)	2.8 (0.11)	10.0 (0.39)	6.7 (0.26)		100	
P6-25NDC	7TCA301100R0162	4.0-6.0		24.7 (0.97)	2.8 (0.11)	12.0 (0.47)	6.7 (0.26)		100	
P6-26NDC	7TCA301100R0163	4.0-6.0		25.7 (1.01)	2.8 (0.11)	13.0 (0.51)	6.7 (0.26)		100	

尺寸



Spec-Kon绝缘端头

乙烯基绝缘对接端头




技术资料

- 端头材料: 铜管材
- 端头表面处理: 镀锡
- 绝缘材料: 乙烯基
- 绝缘层的阻燃等级: UL 94 V-0
- 标准: IEC 60352-2

乙烯基绝缘对接端头

产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm²)	颜色	尺寸 mm/(in)		数量 (件)	压接工具
				L	D		
BS1.5VSC	7TCA301300R0205	0.5 - 1.5		26.0 (1.02)	4.3 (0.17)	100	ERG9003
BS2.5VSC	7TCA301300R0206	1.5 - 2.5		26.0 (1.02)	4.8 (0.19)	100	
BS6VSC	7TCA301300R0207	4.0 - 6.0		27.0 (1.06)	6.7 (0.26)	100	

尺寸



Spec-Kon绝缘端头

乙烯基绝缘母型可分断易进双压式端头




- 技术资料
- 端头材料: 黄铜
 - 端头表面处理: 镀锡
 - 双压式: 压接筒上带有铜套管
 - 绝缘材料: 乙烯基
 - 绝缘层的阻燃等级: UL 94 V-0
 - 标准: IEC 60352-2, IEC 61210

乙烯基绝缘母型可分断易进双压式端头

产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm ²)	调整片规格 mm/(in)	尺寸 mm/(in)					数量 (件)	压接工具
				L	F	W	D			
FD1.5-285VDC	7TCA301310R0040	0.5-1.5	0.5×2.8 (0.02×0.11)	18.8 (0.74)	6.4 (0.25)	3.2 (0.13)	3.9 (0.15)		100	ERG9003
FD1.5-288VDC	7TCA301310R0041	0.5-1.5	0.8×2.8 (0.03×0.11)	18.8 (0.74)	6.4 (0.25)	3.2 (0.13)	3.9 (0.15)		100	
FD1.5-485VDC	7TCA301310R0042	0.5-1.5	0.5×4.8 (0.02×0.19)	19.2 (0.76)	6.4 (0.25)	5.0 (0.20)	3.9 (0.15)		100	
FD1.5-488VDC	7TCA301310R0043	0.5-1.5	0.8×4.8 (0.03×0.19)	19.2 (0.76)	6.4 (0.76)	5.0 (0.76)	3.9 (0.76)		100	
FD1.5-638VDC	7TCA301310R0044	0.5-1.5	0.8×6.35 (0.03×0.25)	20.8 (0.82)	7.2 (0.28)	6.6 (0.26)	3.9 (0.15)		100	
FD2.5-285VDC	7TCA301310R0077	1.5-2.5	0.5×2.8 (0.02×0.11)	19.2 (0.76)	6.4 (0.25)	3.2 (0.13)	4.7 (0.19)		100	
FD2.5-288VDC	7TCA301310R0078	1.5-2.5	0.8×2.8 (0.03×0.11)	19.2 (0.76)	6.4 (0.25)	3.2 (0.13)	4.7 (0.19)		100	
FD2.5-485VDC	7TCA301310R0045	1.5-2.5	0.5×4.8 (0.02×0.19)	19.2 (0.76)	6.4 (0.25)	5.0 (0.20)	4.7 (0.19)		100	
FD2.5-488VDC	7TCA301310R0046	1.5-2.5	0.8×4.8 (0.03×0.19)	19.2 (0.76)	6.4 (0.25)	5.0 (0.20)	4.7 (0.19)		100	
FD2.5-638VDC	7TCA301310R0047	1.5-2.5	0.8×6.35 (0.03×0.25)	20.8 (0.82)	7.2 (0.28)	6.6 (0.26)	4.7 (0.19)		100	
FD6-638VDC	7TCA301310R0048	4.0-6.0	0.8×6.35 (0.03×0.25)	23.8 (0.94)	7.2 (0.28)	6.6 (0.26)	6.3 (0.25)		100	

尺寸



Spec-Kon绝缘端头

乙烯基绝缘肩背形可分断易进双压式端头




- 技术资料
- 端头材料: 黄铜
 - 端头表面处理: 镀锡
 - 双压式: 压接筒上带有铜套管
 - 绝缘材料: 乙烯基
 - 绝缘层的阻燃等级: UL 94 V-0
 - 标准: IEC 60352-2

乙烯基绝缘肩背形可分断易进双压式端头

产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm²)	颜色	调整片规格 mm/(in)	尺寸 mm/(in)					数量 (件)	压接工具
					L	F	W	D			
PBD1.5-638VDC	7TCA301310R0050	0.5-1.5		0.8x6.35 (0.03x0.25)	21.0 (0.83)	8.0 (0.31)	6.7 (0.26)	3.8 (0.15)		100	ERG9003
PBD2.5-638VDC	7TCA301310R0051	1.5-2.5		0.8x6.35 (0.03x0.25)	21.0 (0.83)	8.0 (0.31)	6.7 (0.26)	4.7 (0.19)		100	
PBD6-638VDC	7TCA301310R0052	4.0-6.0		0.8x6.35 (0.03x0.25)	24.5 (0.96)	8.0 (0.31)	6.7 (0.26)	6.2 (0.24)		100	

尺寸



Spec-Kon绝缘端头

乙烯基绝缘母型可分断易进双压式端头




- 技术资料
- 端头材料: 黄铜
 - 端头表面处理: 镀锡
 - 双压式: 压接筒上带有铜套管
 - 绝缘材料: 乙烯基
 - 绝缘层的阻燃等级: UL 94 V-0
 - 标准: IEC 60352-2

乙烯基绝缘母型可分断易进双压式端头

产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm ²)	颜色	调整片规格 mm/(in)	尺寸 mm/(in)				数量 (件)	压接工具
					L	F	W	D		
FIFD1.5-285VDC	7TCA301310R0079	0.5-1.5		0.5x2.8 (0.02x0.11)	19.0 (0.75)	6.4(0.25)	3.2 (0.13)	3.8(0.15)	100	ERG9003
FIFD1.5-288VDC	7TCA301310R0080	0.5-1.5		0.8x2.8 (0.03x0.11)	19.0 (0.75)	6.4(0.25)	3.2 (0.13)	3.8(0.15)	100	
FIFD1.5-485VDC	7TCA301310R0057	0.5-1.5		0.5x4.8 (0.02x0.19)	20.5 (0.81)	6.4(0.25)	5.0(0.20)	3.8(0.15)	100	
FIFD1.5-488VDC	7TCA301310R0058	0.5-1.5		0.8x4.8 (0.03x0.19)	20.5 (0.81)	6.4(0.25)	5.0(0.20)	3.8(0.15)	100	
FIFD1.5-638VDC	7TCA301310R0059	0.5-1.5		0.8x6.35 (0.03x0.25)	21.8(0.86)	7.2(0.28)	6.6(0.26)	3.8(0.15)	100	
FIFD2.5-285VDC	7TCA301310R0081	1.5-2.5		0.5x2.8 (0.02x0.11)	19.0 (0.75)	6.4(0.25)	3.2 (0.13)	4.7(0.19)	100	
FIFD2.5-288VDC	7TCA301310R0082	1.5-2.5		0.8x2.8 (0.03x0.11)	19.0 (0.75)	6.4(0.25)	3.2 (0.13)	4.7(0.19)	100	
FIFD2.5-485VDC	7TCA301310R0060	1.5-2.5		0.5x4.8 (0.02x0.19)	20.5 (0.81)	6.4(0.25)	5.0(0.20)	4.7(0.19)	100	
FIFD2.5-488VDC	7TCA301310R0061	1.5-2.5		0.8x4.8 (0.03x0.19)	20.5 (0.81)	6.4(0.25)	5.0(0.20)	4.7(0.19)	100	
FIFD2.5-638VDC	7TCA301310R0062	1.5-2.5		0.8x6.35 (0.03x0.25)	21.8(0.86)	7.2(0.28)	6.6(0.26)	4.7(0.19)	100	
FIFD6-638VDC	7TCA301310R0063	4.0-6.0		0.8x6.35 (0.03x0.25)	23.8(0.94)	7.2(0.28)	6.6(0.26)	6.2(0.24)	100	

尺寸



Spec-Kon绝缘端头

乙烯基绝缘公型可分断易进双压式端头




- 技术资料
- 端头材料: 黄铜
 - 端头表面处理: 镀锡
 - 双压式: 压接筒上有铜套管
 - 绝缘材料: 乙烯基
 - 绝缘层的阻燃等级: UL 94 V-0
 - 标准: IEC 60352-2, IEC 61210

乙烯基绝缘公型可分断易进双压式端头

产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm²)	颜色	调整片规格 mm/(in)	尺寸 mm/(in)				数量 (件)	压接工具
					L	F	W	D		
MD1.5-285VDC	7TCA301310R0068	0.5-1.5		0.5×2.8 (0.02×0.11)	18.7 (0.74)	6.5 (0.26)	2.8 (0.11)	3.9 (0.15)	100	ERG9003
MD1.5-288VDC	7TCA301310R0069	0.5-1.5		0.8×2.8 (0.03×0.11)	18.7 (0.74)	6.5 (0.26)	2.8 (0.11)	3.9 (0.15)	100	
MD1.5-485VDC	7TCA301310R0070	0.5-1.5		0.5×4.8 (0.02×0.19)	19.2 (0.76)	6.7 (0.26)	4.8 (0.19)	3.9 (0.15)	100	
MD1.5-488VDC	7TCA301310R0071	0.5-1.5		0.8×4.8 (0.03×0.19)	19.2 (0.76)	6.7 (0.26)	4.8 (0.19)	3.9 (0.15)	100	
MD1.5-638VDC	7TCA301310R0072	0.5-1.5		0.8×6.35 (0.03×0.25)	20.8 (0.82)	7.7 (0.30)	6.4 (0.25)	3.9 (0.15)	100	
MD2.5-285VDC	7TCA301310R0083	1.5-2.5		0.5×2.8 (0.02×0.11)	18.7 (0.74)	6.5 (0.26)	2.8 (0.11)	4.7 (0.19)	100	
MD2.5-288VDC	7TCA301310R0084	1.5-2.5		0.8×2.8 (0.03×0.11)	18.7 (0.74)	6.5 (0.26)	2.8 (0.11)	4.7 (0.19)	100	
MD2.5-485VDC	7TCA301310R0073	1.5-2.5		0.5×4.8 (0.02×0.19)	19.2 (0.76)	6.7 (0.26)	4.8 (0.19)	4.7 (0.19)	100	
MD2.5-488VDC	7TCA301310R0074	1.5-2.5		0.8×4.8 (0.03×0.19)	19.2 (0.76)	6.7 (0.26)	4.8 (0.19)	4.7 (0.19)	100	
MD2.5-638VDC	7TCA301310R0075	1.5-2.5		0.8×6.35 (0.03×0.25)	20.8 (0.82)	7.7 (0.30)	6.4 (0.25)	4.7 (0.19)	100	
MD6-638VDC	7TCA301310R0076	4.0-6.0		0.8×6.35 (0.03×0.25)	24.0 (0.94)	7.7 (0.30)	6.4 (0.25)	6.3 (0.25)	100	

尺寸



Spec-Kon绝缘端头

尼龙绝缘母型可分断易进双压式端头




- 技术资料
- 端头材料: 黄铜
 - 双压式: 压接筒上有铜套管
 - 端头表面处理: 镀锡
 - 绝缘材料: 尼龙
 - 绝缘层的阻燃等级: UL 94 V-2
 - 标准: IEC 60352-2、IEC 61210

尼龙绝缘母型可分断易进双压式端头

产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm²)	颜色	调整片规格 mm/(in)	尺寸 mm/(in)				数量 (件)	压接工具
					L	F	W	D		
FD1.5-285NDC	7TCA301110R0056	0.5-1.5		0.5×2.8 (0.02×0.11)	19.0 (0.75)	6.4 (0.25)	3.2 (0.13)	3.8 (0.15)	100	ERG9003
FD1.5-2885NDC	7TCA301110R0057	0.5-1.5		0.8×2.8 (0.03×0.11)	19.0 (0.75)	6.4 (0.25)	3.2 (0.13)	3.8 (0.15)	100	
FD1.5-485NDC	7TCA301110R0058	0.5-1.5		0.5×4.8 (0.02×0.19)	19.2 (0.76)	6.4 (0.25)	5.0 (0.20)	3.8 (0.15)	100	
FD1.5-488NDC	7TCA301110R0059	0.5-1.5		0.8×4.8 (0.03×0.19)	19.2 (0.76)	6.4 (0.25)	5.0 (0.20)	3.8 (0.15)	100	
FD1.5-638NDC	7TCA301110R0060	0.5-1.5		0.8×6.35(0.03×0.25)	20.8 (0.82)	7.2 (0.28)	6.6 (0.26)	3.8 (0.15)	100	
FD2.5-285NDC	7TCA301110R0105	1.5-2.5		0.5×2.8 (0.02×0.11)	19.0 (0.75)	6.4 (0.25)	3.2 (0.13)	4.7 (0.19)	100	
FD2.5-288NDC	7TCA301110R0106	1.5-2.5		0.8×2.8 (0.03×0.11)	19.0 (0.75)	6.4 (0.25)	3.2 (0.13)	4.7 (0.19)	100	
FD2.5-485NDC	7TCA301110R0061	1.5-2.5		0.5×4.8 (0.02×0.19)	19.2 (0.76)	6.4 (0.25)	5.0 (0.20)	4.7 (0.19)	100	
FD2.5-488NDC	7TCA301110R0062	1.5-2.5		0.8×4.8 (0.03×0.19)	19.2 (0.76)	6.4 (0.25)	5.0 (0.20)	4.7 (0.19)	100	
FD2.5-638NDC	7TCA301110R0063	1.5-2.5		0.8×6.35(0.03×0.25)	20.8 (0.82)	7.2 (0.28)	6.6 (0.26)	4.7 (0.19)	100	
FD6-638NDC	7TCA301110R0064	4.0-6.0		0.8×6.35(0.03×0.25)	23.8 (0.94)	7.2 (0.28)	6.6 (0.26)	6.2 (0.24)	100	

尺寸



Spec-Kon绝缘端头

尼龙绝缘公型可分断易进双压式端头




- 技术资料
- 端头材料: 黄铜
 - 双压式: 压接筒上带有铜套管
 - 端头表面处理: 镀锡
 - 绝缘材料: 尼龙
 - 绝缘层的阻燃等级: UL 94 V-2
 - 标准: IEC 60352-2, IEC 61210

尼龙绝缘公型可分断易进双压式端头

产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm²)	颜色	调整片规格					尺寸		数量 (件)	压接工具
				mm/(in)		L	F	W	mm/(in)	D		
MD1.5-285NDC	7TCA301110R0066	0.5-1.5		0.5x2.8	(0.02x0.11)	19.4	(0.76)	6.5(0.26)	2.8 (0.11)	3.9(0.15)	100	ERG9003
MD1.5-288NDC	7TCA301110R0067	0.5-1.5		0.8x2.8	(0.03x0.11)	19.4	(0.76)	6.5(0.26)	2.8 (0.11)	3.9(0.15)	100	
MD1.5-485NDC	7TCA301110R0068	0.5-1.5		0.5x4.8	(0.02x0.19)	19.9	(0.78)	6.7(0.26)	4.8(0.19)	3.9(0.15)	100	
MD1.5-488NDC	7TCA301110R0069	0.5-1.5		0.8x4.8	(0.03x0.19)	19.9	(0.78)	6.7(0.26)	4.8(0.19)	3.9(0.15)	100	
MD1.5-638NDC	7TCA301110R0070	0.5-1.5		0.8x6.35	(0.03x0.25)	21.7	(0.85)	7.7(0.30)	6.4(0.25)	3.9(0.15)	100	
MD2.5-285NDC	7TCA301110R0107	1.5-2.5		0.5x2.8	(0.02x0.11)	19.4	(0.76)	6.5(0.26)	2.8 (0.11)	4.5(0.18)	100	
MD2.5-288NDC	7TCA301110R0108	1.5-2.5		0.8x2.8	(0.03x0.11)	19.4	(0.76)	6.5(0.26)	2.8 (0.11)	4.5(0.18)	100	
MD2.5-485NDC	7TCA301110R0071	1.5-2.5		0.5x4.8	(0.02x0.19)	19.9	(0.78)	6.7(0.26)	4.8(0.19)	4.5(0.18)	100	
MD2.5-488NDC	7TCA301110R0072	1.5-2.5		0.8x4.8	(0.03x0.19)	19.9	(0.78)	6.7(0.26)	4.8(0.19)	4.5(0.18)	100	
MD2.5-638NDC	7TCA301110R0073	1.5-2.5		0.8x6.35	(0.03x0.25)	21.7	(0.85)	7.7(0.30)	6.4(0.25)	4.5(0.18)	100	
MD6-638NDC	7TCA301110R0074	4.0-6.0		0.8x6.35	(0.03x0.25)	24.0	(0.94)	7.7(0.30)	6.4(0.25)	6.4(0.25)	100	

尺寸



Spec-Kon绝缘端头

尼龙绝缘肩背形可分断易进双压式端头




- 技术资料
- 端头材料: 黄铜
 - 双压式: 压接筒上有铜套管
 - 端头表面处理: 镀锡
 - 绝缘材料: 尼龙
 - 标准: IEC 60352-2, IEC 61210

尼龙绝缘肩背形可分断易进双压式端头

产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm ²)	颜色	调整片尺寸 mm/(in)	叶片宽度(W) mm/(in)	尺寸 mm/(in)			数量 (件)	压接工具
						L	F	D		
PBD1.5-638NDC	7TCA301110R0075	0.5-1.5		0.8×6.35 (0.03×0.25)	6.7 (0.26)	22.0 (0.87)	8.0 (0.31)	3.8 (0.15)	100	ERG9003
PBD2.5-638NDC	7TCA301110R0076	1.5-2.5		0.8×6.35 (0.03×0.25)	6.7 (0.26)	22.0 (0.87)	8.0 (0.31)	4.7 (0.19)	100	
PBD6-638NDC	7TCA301110R0077	4.0-6.0		0.8×6.35 (0.03×0.25)	6.7 (0.26)	25.2 (0.99)	8.0 (0.31)	6.2 (0.24)	100	

尺寸



Spec-Kon绝缘端头

尼龙绝缘子弹形可分断易进双压式端头




- 技术资料
- 端头材料: 黄铜
 - 双压式: 压接筒上有铜套管
 - 端头表面处理: 镀锡
 - 绝缘材料: 尼龙
 - 绝缘层的阻燃等级: UL 94 V-2
 - 标准: IEC 60352-2

尼龙绝缘子弹形可分断易进双压式端头

产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm²)	颜色	尺寸 mm/(in)					数量 (件)	压接工具
				L	F	W	D			
BD1.5-4NDC	7TCA301110R0084	0.5-1.5		21.7 (0.85)	8.5 (0.33)	4.0 (0.16)	3.8 (0.15)		100	ERG9003
BD2.5-4NDC	7TCA301110R0085	1.5-2.5		21.7 (0.85)	8.5 (0.33)	4.0 (0.16)	4.7 (0.19)		100	
BD2.5-5NDC	7TCA301110R0086	1.5-2.5		23.2 (0.91)	10.0 (0.39)	5.0 (0.20)	4.7 (0.19)		100	

尺寸



Spec-Kon绝缘端头

尼龙绝缘子弹形可分断易进双压式端头




- 技术资料
- 端头材料: 黄铜
 - 双压式: 压接筒上有铜套管
 - 端头表面处理: 镀锡
 - 绝缘材料: 尼龙
 - 绝缘可燃性等级: UL 94 V-2
 - 标准: IEC 60352-2

尼龙绝缘子弹形可分断易进双压式端头

产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm²)	颜色	尺寸 mm/(in)				数量 (件)	压接工具
				L	F	W	D		
FIBD1.5-4NDC	7TCA301110R0096	0.5-1.5		26.2 (1.03)	8.5 (0.33)	4.0 (0.16)	3.8 (0.15)	100	ERG9003
FIBD2.5-4NDC	7TCA301110R0097	1.5-2.5		26.2 (1.03)	8.5 (0.33)	4.0 (0.16)	4.7 (0.19)	100	

尺寸



Spec-Kon绝缘端头

乙烯基绝缘插座形可分断易进双压式端头




- 技术资料
- 端头材料: 黄铜
 - 端头表面处理: 镀锡
 - 双压式: 压接筒上带有铜套管
 - 绝缘材料: 乙烯基
 - 绝缘层的阻燃等级: UL 94 V-0
 - 标准: IEC 60352-2

乙烯基绝缘插座形可分断易进双压式端头

产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm²)	颜色	配合销直径Ø mm/(in)	尺寸 mm/(in)				数量 (件)	压接工具
					L	F	W	D		
RD1.5-39VDC	7TCA301310R0053	0.5-1.5		4.0 (0.16)	19.8 (0.78)	7.3 (0.29)	3.9 (0.15)	3.3 (0.13)	100	ERG9003
RD2.5-39VDC	7TCA301310R0054	1.5-2.5		4.0 (0.16)	19.8 (0.78)	7.3 (0.29)	3.9 (0.15)	4.1 (0.16)	100	
RD2.5-49VDC	7TCA301310R0055	1.5-2.5		5.0 (0.20)	21.5(0.85)	8.5 (0.33)	4.9 (0.19)	4.1 (0.16)	100	
RD6-49VDC	7TCA301310R0056	4.0-6.0		5.0 (0.20)	24.5(0.96)	8.5 (0.33)	4.9 (0.19)	5.6 (0.22)	100	

尺寸



Spec-Kon绝缘端头

乙烯基全绝缘插座形可分断易进双压式端头




- 技术资料
- 端头材料: 黄铜
 - 双压式: 压接筒上有铜套管
 - 端头表面处理: 镀锡
 - 绝缘材料: 乙烯基
 - 绝缘阻燃等级: UL 94 V-0
 - 标准: IEC 60352-2

乙烯基全绝缘插座形可分断易进双压式端头

产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm²)	颜色	配合销Ø mm/(in)	尺寸 mm/(in)				数量 (件)	压接工具
					L	F	W	D		
FIRD1.5-39VDC	7TCA301310R0064	0.5-1.5		4.0 (0.16)	25.0 (0.98)	7.3 (0.29)	3.9 (0.15)	3.8 (0.15)	100	ERG9003
FIRD2.5-39VDC	7TCA301310R0065	1.5-2.5		4.0 (0.16)	24.5 (0.96)	7.3 (0.29)	3.9 (0.15)	4.7 (0.19)	100	
FIRD2.5-49VDC	7TCA301310R0066	1.5-2.5		5.0 (0.20)	24.5 (0.96)	8.5 (0.33)	4.9 (0.19)	4.7 (0.19)	100	
FIRD6-49VDC	7TCA301310R0067	4.0-6.0		5.0 (0.20)	28.0 (1.10)	8.5 (0.33)	4.9 (0.19)	6.2 (0.24)	100	

尺寸



Spec-Kon绝缘端头

尼龙绝缘插座形可分断易进双压式端头




- 技术资料
- 端头材料: 黄铜
 - 双压式: 压接筒上带有铜套管
 - 端头表面处理: 镀锡
 - 绝缘材料: 尼龙
 - 绝缘层阻燃等级: UL 94 V-2
 - 标准: IEC 60352-2

尼龙绝缘插座形可分断易进双压式端头

产品编号	GID编号	电线规格范围	颜色	配合销Ø mm/(in)	尺寸 mm/(in)				数量 (件)	压接工具
		(mm²)			L	F	W	D		
RD1.5-39NDC	7TCA301110R0078	0.5-1.5		4.0 (0.16)	20.5 (0.81)	7.3 (0.29)	4.0 (0.16)	3.8 (0.15)	100	ERG9003
RD2.5-39NDC	7TCA301110R0079	1.5-2.5		4.0 (0.16)	20.5 (0.81)	7.3 (0.29)	4.0 (0.16)	4.7 (0.19)	100	
RD2.5-49NDC	7TCA301110R0080	1.5-2.5		5.0 (0.20)	22.2 (0.87)	8.5 (0.33)	4.9 (0.19)	4.7 (0.19)	100	
RD6-49NDC	7TCA301110R0081	4.0-6.0		5.0 (0.20)	22.2 (0.87)	8.5 (0.33)	4.9 (0.19)	6.2 (0.24)	100	

尺寸



Spec-Kon绝缘端头

尼龙全绝缘插座形可分断易进双压式端头




- 技术资料
- 端头材料: 黄铜
 - 双压式: 压接筒上带有铜套管
 - 端头表面处理: 镀锡
 - 绝缘材料: 尼龙
 - 绝缘可燃性等级: UL 94 V-2
 - 标准: IEC 60352-2

尼龙全绝缘插座形可分断易进双压式端头

产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm²)	颜色	配合销Ø mm/(in)	尺寸 mm/(in)					数量 (件)	压接工具
					W	F	L	A	C		
FIRD1.5-39NDC	7TCA301110R0082	0.5-1.5		4.0 (0.16)	4.0 (0.16)	8.5 (0.33)	26.2 (1.03)	7.5 (0.30)	1.7 (0.07)	100	ERG9003
FIRD2.5-39NDC	7TCA301110R0083	1.5-2.5		4.0 (0.16)	4.0 (0.16)	8.5 (0.33)	26.2 (1.03)	7.5 (0.30)	2.3 (0.09)	100	

尺寸



Spec-Kon非绝缘端头

非绝缘环形端头




- 技术资料
- 端头材料: 铜
 - 端头表面处理: 镀锡
 - 金属压接筒: 铜焊接缝

非绝缘环形端头

产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm²)	螺栓孔尺寸 d2	尺寸 mm/(in)						数量 (件)	压接工具
				L	F	W	D				
R1.5-3	7TCA301010R0061	0.5-1.5	M3	12.5 (0.49)	4.8 (0.19)	5.5 (0.22)	3.4 (0.13)			100	ERG9001
R1.5-35	7TCA301010R0062	0.5-1.5	M3.5	12.5 (0.49)	4.8 (0.19)	5.5 (0.22)	3.4 (0.13)			100	
R1.5-4	7TCA301010R0063	0.5-1.5	M4	14.4 (0.57)	6.3 (0.25)	6.6 (0.26)	3.4 (0.13)			100	
R1.5-5	7TCA301010R0064	0.5-1.5	M5	15.8 (0.62)	7.0 (0.28)	8.0 (0.31)	3.4 (0.13)			100	
R1.5-6	7TCA301010R0065	0.5-1.5	M6	21.7 (0.85)	11.0 (0.43)	11.8 (0.46)	3.4 (0.13)			100	
R1.5-8	7TCA301010R0066	0.5-1.5	M8	21.7 (0.85)	11.0 (0.43)	11.8 (0.46)	3.4 (0.13)			100	
R1.5-10	7TCA301010R0067	0.5-1.5	M10	25.5 (1.00)	13.9 (0.55)	13.6 (0.54)	3.4 (0.13)			100	
R2.5-3	7TCA301010R0069	1.5-2.5	M3	12.8 (0.50)	4.7 (0.19)	6.6 (0.26)	4.0 (0.16)			100	
R2.5-35	7TCA301010R0070	1.5-2.5	M3.5	12.8 (0.50)	4.7 (0.19)	6.6 (0.26)	4.0 (0.16)			100	
R2.5-4	7TCA301010R0071	1.5-2.5	M4	14.5 (0.57)	6.3 (0.25)	6.6 (0.26)	4.0 (0.16)			100	
R2.5-5	7TCA301010R0072	1.5-2.5	M5	16.8 (0.66)	7.8 (0.31)	8.5 (0.33)	4.0 (0.16)			100	
R2.5-6	7TCA301010R0073	1.5-2.5	M6	21.9 (0.86)	11.0 (0.43)	12.0 (0.47)	4.0 (0.16)			100	
R2.5-8	7TCA301010R0074	1.5-2.5	M8	21.9 (0.86)	11.0 (0.43)	12.0 (0.47)	4.0 (0.16)			100	
R2.5-10	7TCA301010R0075	1.5-2.5	M10	25.5 (1.00)	13.6 (0.54)	13.6 (0.54)	4.0 (0.16)			100	
R6-35	7TCA301010R0169	4.0-6.0	M3.5	15.7 (0.62)	6.1 (0.24)	7.2 (0.28)	5.5 (0.22)			100	
R6-4	7TCA301010R0077	4.0-6.0	M4	19.0 (0.75)	8.3 (0.33)	9.5 (0.37)	5.5 (0.22)			100	
R6-5	7TCA301010R0078	4.0-6.0	M5	19.0 (0.75)	8.3 (0.33)	9.5 (0.37)	5.5 (0.22)			100	
R6-6	7TCA301010R0079	4.0-6.0	M6	22.5 (0.89)	10.5 (0.41)	12.0 (0.47)	5.5 (0.22)			100	
R6-8	7TCA301010R0080	4.0-6.0	M8	27.0 (1.06)	13.5 (0.53)	15.0 (0.59)	5.5 (0.22)			100	
R6-10	7TCA301010R0081	4.0-6.0	M10	27.0 (1.06)	13.5 (0.53)	15.0 (0.59)	5.5 (0.22)			100	
R6-12	7TCA301010R0082	4.0-6.0	M12	31.6 (1.24)	16.0 (0.63)	19.2 (0.76)	5.5 (0.22)			100	

尺寸



Spec-Kon非绝缘端头


非绝缘环形DIN 46234端头



- 技术资料
- 端头材料: 铜
 - 端头表面处理: 镀锡
 - 金属压接筒: 铜焊接缝

非绝缘DIN 46234环形端头

产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm²)	螺栓孔尺寸 d2	尺寸 mm/(in)					数量 (件)	压接工具
				L	F	W	D			
R1.5-25DIN	7TCA301010R0083	0.5-1.5	M2.5	14.0 (0.55)	6.0 (0.24)	6.0 (0.24)	3.4 (0.13)		100	ERG9001
R1.5-3DIN	7TCA301010R0084	0.5-1.5	M3	14.0 (0.55)	6.0 (0.24)	6.0 (0.24)	3.4 (0.13)		100	
R1.5-35DIN	7TCA301010R0085	0.5-1.5	M3.5	14.0 (0.55)	6.0 (0.24)	6.0 (0.24)	3.4 (0.13)		100	
R1.5-4DIN	7TCA301010R0086	0.5-1.5	M4	16.0 (0.63)	7.0 (0.28)	8.0 (0.31)	3.4 (0.13)		100	
R1.5-5DIN	7TCA301010R0087	0.5-1.5	M5	18.0 (0.71)	8.0 (0.31)	10.0 (0.39)	3.4 (0.13)		100	
R1.5-6DIN	7TCA301010R0088	0.5-1.5	M6	20.5 (0.81)	10.0 (0.39)	11.0 (0.43)	3.4 (0.13)		100	
R1.5-8DIN	7TCA301010R0089	0.5-1.5	M8	24.0 (0.94)	12.0 (0.47)	14.0 (0.55)	3.4 (0.13)		100	
R1.5-10DIN	7TCA301010R0090	0.5-1.5	M10	27.5 (1.08)	14.0 (0.55)	18.0 (0.71)	3.4 (0.13)		100	
R1.5-12DIN	7TCA301010R0170	0.5-1.5	M12	29.0 (1.14)	15.0 (0.59)	18.0 (0.71)	3.4 (0.13)		100	
R2.5-3DIN	7TCA301010R0091	1.5-2.5	M3	14.0 (0.55)	6.0 (0.24)	6.0 (0.24)	4.0 (0.16)		100	
R2.5-35DIN	7TCA301010R0092	1.5-2.5	M3.5	14.0 (0.55)	6.0 (0.24)	6.0 (0.24)	4.0 (0.16)		100	
R2.5-4DIN	7TCA301010R0093	1.5-2.5	M4	16.0 (0.63)	7.0 (0.28)	8.0 (0.31)	4.0 (0.16)		100	
R2.5-5DIN	7TCA301010R0094	1.5-2.5	M5	19.0 (0.75)	9.0 (0.35)	10.0 (0.39)	4.0 (0.16)		100	
R2.5-6DIN	7TCA301010R0095	1.5-2.5	M6	21.5 (0.85)	11.0 (0.43)	11.0 (0.43)	4.0 (0.16)		100	
R2.5-8DIN	7TCA301010R0096	1.5-2.5	M8	24.0 (0.94)	12.0 (0.47)	14.0 (0.55)	4.0 (0.16)		100	
R2.5-10DIN	7TCA301010R0097	1.5-2.5	M10	27.5 (1.08)	13.5 (0.53)	18.0 (0.71)	4.0 (0.16)		100	
R2.5-12DIN	7TCA301010R0171	1.5-2.5	M12	29.0 (1.14)	15.0 (0.59)	18.0 (0.71)	4.0 (0.16)		100	
R6-4DIN	7TCA301010R0098	4.0-6.0	M4	18.0 (0.71)	8.0 (0.31)	8.0 (0.31)	5.5 (0.22)		100	
R6-5DIN	7TCA301010R0099	4.0-6.0	M5	20.0 (0.79)	9.0 (0.35)	10.0 (0.39)	5.5 (0.22)		100	
R6-6DIN	7TCA301010R0100	4.0-6.0	M6	21.5 (0.85)	10.0 (0.39)	11.0 (0.43)	5.5 (0.22)		100	
R6-8DIN	7TCA301010R0101	4.0-6.0	M8	26.0 (1.02)	13.0 (0.51)	14.0 (0.55)	5.5 (0.22)		100	
R6-10DIN	7TCA301010R0102	4.0-6.0	M10	30.0 (1.18)	15.0 (0.59)	18.0 (0.71)	5.5 (0.22)		100	
R6-12DIN	7TCA301010R0103	4.0-6.0	M12	30.0 (1.18)	15.0 (0.59)	18.0 (0.71)	5.5 (0.22)		100	



Spec-Kon非绝缘端头

非绝缘叉形端头




- 技术资料
- 端头材料: 铜
 - 端头表面处理: 镀锡
 - 金属压接筒: 铜焊接缝

非绝缘叉形端头

产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm²)	螺栓孔尺寸 d2	尺寸 mm/(in)					数量 (件)	压接工具
				L	F	W	D			
F1.5-3	7TCA301010R0104	0.5-1.5	M3	16.0 (0.63)	6.5 (0.26)	5.7 (0.22)	3.4 (0.13)		100	ERG9001
F1.5-35	7TCA301010R0105	0.5-1.5	M3.5	16.0 (0.63)	6.5 (0.26)	6.4 (0.25)	3.4 (0.13)		100	
F1.5-4	7TCA301010R0106	0.5-1.5	M4	16.0 (0.63)	6.5 (0.26)	8.1 (0.32)	3.4 (0.13)		100	
F1.5-5	7TCA301010R0107	0.5-1.5	M5	16.0 (0.63)	6.5 (0.26)	9.5 (0.37)	3.4 (0.13)		100	
F1.5-6	7TCA301010R0108	0.5-1.5	M6	22.0 (0.87)	11.0 (0.43)	12.0 (0.47)	3.4 (0.13)		100	
F2.5-3	7TCA301010R0109	1.5-2.5	M3	16.0 (0.63)	6.5 (0.26)	5.7 (0.22)	4.0 (0.16)		100	
F2.5-35	7TCA301010R0110	1.5-2.5	M3.5	16.0 (0.63)	6.5 (0.26)	6.0 (0.24)	4.0 (0.16)		100	
F2.5-4	7TCA301010R0111	1.5-2.5	M4	16.0 (0.63)	6.5 (0.26)	8.1 (0.32)	4.0 (0.16)		100	
F2.5-5	7TCA301010R0112	1.5-2.5	M5	16.0 (0.63)	6.5 (0.26)	9.3 (0.37)	4.0 (0.16)		100	
F2.5-6	7TCA301010R0113	1.5-2.5	M6	22.0 (0.87)	11.0 (0.43)	12.0 (0.47)	4.0 (0.16)		100	
F6-35	7TCA301010R0172	4.0-6.0	M3.5	18.5 (0.73)	7.0 (0.28)	8.3 (0.33)	5.5 (0.22)		100	
F6-4	7TCA301010R0114	4.0-6.0	M4	18.5 (0.73)	7.0 (0.28)	9.0 (0.35)	5.5 (0.22)		100	
F6-5	7TCA301010R0115	4.0-6.0	M5	18.5 (0.73)	7.0 (0.28)	9.0 (0.35)	5.5 (0.22)		100	
F6-6	7TCA301010R0116	4.0-6.0	M6	24.5 (0.96)	12.0 (0.47)	12.0 (0.47)	5.5 (0.22)		100	
F6-8	7TCA301010R0117	4.0-6.0	M8	23.5 (0.93)	11.5 (0.45)	14.0 (0.55)	5.5 (0.22)		100	

尺寸



Spec-Kon非绝缘端头

非绝缘片状端头




- 技术资料
- 端头材料: 铜
 - 端头表面处理: 镀锡
 - 金属压接筒: 铜焊接缝

非绝缘片状端头

产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm ²)	尺寸 mm/(in)				数量 (件)	压接工具
			L	F	W	D		
B1.5-2814	7TCA301010R0173	0.5-1.5	13.8 (0.54)	9.0 (0.35)	2.8 (0.11)	3.4 (0.13)	100	ERG9001
B1.5-2315	7TCA301010R0174	0.5-1.5	14.8 (0.58)	10.0 (0.39)	2.3 (0.09)	3.4 (0.13)	100	
B1.5-3016	7TCA301010R0175	0.5-1.5	16.0 (0.63)	11.0 (0.43)	3.0 (0.12)	3.4 (0.13)	100	
B1.5-2418	7TCA301010R0176	0.5-1.5	17.8 (0.70)	13.0 (0.51)	2.4 (0.09)	3.4 (0.13)	100	
B1.5-2419	7TCA301010R0177	0.5-1.5	18.8 (0.74)	14.0 (0.55)	2.4 (0.09)	3.4 (0.13)	100	
B1.5-2223	7TCA301010R0178	0.5-1.5	22.8 (0.90)	18.0 (0.71)	2.2 (0.09)	3.4 (0.13)	100	
B2.5-2814	7TCA301010R0179	1.5-2.5	13.8 (0.54)	9.0 (0.35)	2.8 (0.11)	4.0 (0.16)	100	
B2.5-2315	7TCA301010R0180	1.5-2.5	14.8 (0.58)	10.0 (0.39)	2.3 (0.09)	4.0 (0.16)	100	
B2.5-2418	7TCA301010R0181	1.5-2.5	17.8 (0.70)	13.0 (0.51)	2.4 (0.09)	4.0 (0.16)	100	
B2.5-2419	7TCA301010R0182	1.5-2.5	18.8 (0.74)	14.0 (0.55)	2.4 (0.09)	4.0 (0.16)	100	
B2.5-2223	7TCA301010R0183	1.5-2.5	22.8 (0.90)	18.0 (0.71)	2.2 (0.09)	4.0 (0.16)	100	
B6-2816	7TCA301010R0184	4.0-6.0	16.0 (0.63)	10.0 (0.39)	2.8 (0.11)	5.5 (0.22)	100	
B6-4520	7TCA301010R0185	4.0-6.0	20.0 (0.79)	14.0 (0.55)	4.5 (0.18)	5.5 (0.22)	100	
B6-4524	7TCA301010R0186	4.0-6.0	24.0 (0.94)	18.0 (0.71)	4.5 (0.18)	5.5 (0.22)	100	

尺寸



Spec-Kon非绝缘端头

非绝缘针形端头




- 技术资料
- 端头材料: 铜
 - 端头表面处理: 镀锡
 - 金属压接筒: 铜焊接缝

非绝缘针形端头


产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm²)	尺寸 mm/(in)				数量 (件)	压接工具
			L	F	W	D		
P1.5-14	7TCA301010R0128	0.5-1.5	13.8 (0.54)	9.0 (0.35)	1.9 (0.07)	3.4 (0.13)	100	ERG9001
P1.5-15	7TCA301010R0129	0.5-1.5	14.8 (0.58)	10.0 (0.39)	1.9 (0.07)	3.4 (0.13)	100	
P1.5-17	7TCA301010R0130	0.5-1.5	16.8 (0.66)	12.0 (0.47)	1.9 (0.07)	3.4 (0.13)	100	
P1.5-18	7TCA301010R0131	0.5-1.5	17.8 (0.70)	13.0 (0.51)	1.9 (0.07)	3.4 (0.13)	100	
P2.5-14	7TCA301010R0134	1.5-2.5	13.8 (0.54)	9.0 (0.35)	1.9 (0.07)	4.0 (0.16)	100	
P2.5-15	7TCA301010R0135	1.5-2.5	14.8 (0.58)	10.0 (0.39)	1.9 (0.07)	4.0 (0.16)	100	
P2.5-17	7TCA301010R0136	1.5-2.5	16.8 (0.66)	12.0 (0.47)	1.9 (0.07)	4.0 (0.16)	100	
P2.5-18	7TCA301010R0137	1.5-2.5	17.8 (0.70)	13.0 (0.51)	1.9 (0.07)	4.0 (0.16)	100	
P2.5-19	7TCA301010R0187	1.5-2.5	18.8 (0.74)	14.0 (0.55)	1.9 (0.07)	4.0 (0.16)	100	
P2.5-20	7TCA301010R0188	1.5-2.5	19.8 (0.78)	15.0 (0.59)	1.9 (0.07)	4.0 (0.16)	100	
P2.5-21	7TCA301010R0138	1.5-2.5	21.0 (0.83)	16.0 (0.63)	1.9 (0.07)	4.0 (0.16)	100	
P6-17	7TCA301010R0139	4.0-6.0	16.0 (0.63)	10.0 (0.39)	2.8 (0.11)	5.5 (0.22)	100	
P6-19	7TCA301010R0189	4.0-6.0	19.0 (0.75)	13.0 (0.51)	2.8 (0.11)	5.5 (0.22)	100	
P6-18	7TCA301010R0190	4.0-6.0	20.0 (0.79)	14.0 (0.55)	2.8 (0.11)	5.5 (0.22)	100	

尺寸



Spec-Kon非绝缘端头

非绝缘对接端头




- 技术资料
- 端头材料: 铜
 - 端头表面处理: 镀锡

非绝缘对接端头

产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm²)	尺寸 mm/(in)		数量 (件)	压接工具
			L	D		
BS1.5	7TCA301010R0143	0.5-1.5	15.0 (0.59)	3.4 (0.13)	100	ERG9001
BS2.5	7TCA301010R0144	1.5-2.5	15.0 (0.59)	4.0 (0.16)	100	
BS6	7TCA301010R0145	4.0-6.0	15.0 (0.59)	5.5 (0.22)	100	

尺寸



Spec-Kon非绝缘端头

非绝缘母型可分断易进式端头




- 技术资料
- 端头材料: 黄铜
 - 端头表面处理: 镀锡

非绝缘母型可分断易进式端头

产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm²)	尺寸 mm/(in)					数量 (件)	压接工具
			L	F	W	D			
FD1.5-285	7TCA301010R0146	0.5-1.5	16.8 (0.66)	6.4 (0.25)	3.2 (0.13)	3.3 (0.13)	100	ERG9001	
FD1.5-288	7TCA301010R0147	0.5-1.5	16.8 (0.66)	6.4 (0.25)	3.2 (0.13)	3.3 (0.13)	100		
FD1.5-485	7TCA301010R0148	0.5-1.5	17.0 (0.67)	6.4 (0.25)	5.0 (0.20)	3.3 (0.13)	100		
FD1.5-488	7TCA301010R0149	0.5-1.5	17.0 (0.67)	6.4 (0.25)	5.0 (0.20)	3.3 (0.13)	100		
FD1.5-638	7TCA301010R0150	0.5-1.5	18.8 (0.74)	7.2 (0.28)	6.6 (0.26)	3.3 (0.13)	100		
FD2.5-285	7TCA301010R0151	1.5-2.5	16.8 (0.66)	6.4 (0.25)	3.2 (0.13)	4.0 (0.16)	100		
FD2.5-288	7TCA301010R0152	1.5-2.5	16.8 (0.66)	6.4 (0.25)	3.2 (0.13)	4.0 (0.16)	100		
FD2.5-485	7TCA301010R0153	1.5-2.5	17.0 (0.67)	6.4 (0.25)	5.0 (0.20)	4.0 (0.16)	100		
FD2.5-488	7TCA301010R0154	1.5-2.5	17.0 (0.67)	6.4 (0.25)	5.0 (0.20)	4.0 (0.16)	100		
FD2.5-638	7TCA301010R0155	1.5-2.5	18.8 (0.74)	7.2 (0.28)	6.6 (0.26)	4.0 (0.16)	100		
FD6-638	7TCA301010R0156	4.0-6.0	19.8 (0.78)	7.2 (0.28)	6.6 (0.26)	5.5 (0.22)	100		

尺寸



Spec-Kon非绝缘端头

非绝缘公型可分断式端头




- 技术资料
- 端头材料: 黄铜
 - 端头表面处理: 镀锡

非绝缘公型可分断式端头

产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm²)	尺寸 mm/(in)				数量 (件)	压接工具
			L	F	W	D		
MD1.5-285	7TCA301010R0157	0.5-1.5	16.7 (0.66)	6.5 (0.26)	2.8 (0.11)	3.3 (0.13)	100	ERG9001
MD1.5-288	7TCA301010R0158	0.5-1.5	16.7 (0.66)	6.5 (0.26)	2.8 (0.11)	3.3 (0.13)	100	
MD1.5-485	7TCA301110R0068	0.5-1.5	17.3 (0.68)	6.7 (0.26)	4.8 (0.19)	3.3 (0.13)	100	
MD1.5-488	7TCA301010R0160	0.5-1.5	17.3 (0.68)	6.7 (0.26)	4.8 (0.19)	3.3 (0.13)	100	
MD1.5-638	7TCA301010R0161	0.5-1.5	19.0 (0.75)	7.6 (0.30)	6.4 (0.25)	3.3 (0.13)	100	
MD2.5-285	7TCA301010R0162	1.5-2.5	16.7 (0.66)	6.5 (0.26)	2.8 (0.11)	4.0 (0.16)	100	
MD2.5-288	7TCA301010R0163	1.5-2.5	16.7 (0.66)	6.5 (0.26)	2.8 (0.11)	4.0 (0.16)	100	
MD2.5-485	7TCA301010R0164	1.5-2.5	17.3 (0.68)	7.6 (0.30)	4.8 (0.19)	4.0 (0.16)	100	
MD2.5-488	7TCA301010R0165	1.5-2.5	17.3 (0.68)	7.6 (0.30)	4.8 (0.19)	4.0 (0.16)	100	
MD2.5-638	7TCA301010R0166	1.5-2.5	19.0 (0.75)	7.6 (0.30)	6.4 (0.25)	4.0 (0.16)	100	
MD6-638	7TCA301010R0167	4.0-6.0	21.0 (0.83)	7.6 (0.30)	6.4 (0.25)	5.5 (0.22)	100	

尺寸



Spec-Kon套管型端头

聚丙烯绝缘标准端头



技术资料

- 端头材料: 铜
- 端头表面处理: 镀锡
- 绝缘材料: 聚丙烯

颜色标识

- 以“D”结尾的零件号使用DIN标准颜色
- 以“F”结尾的零件号使用法国标准颜色
- 以“G”结尾的零件号使用德国标准颜色

应用

- 0.14 - 150mm²铜导线用聚丙烯包覆套管

标准

- 符合DIN 46228-4 (0.5-50mm²)
- UL和CSA标准适用于DIN颜色 (0.5-50mm²)


聚丙烯绝缘标准端头 (套管)



产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm²) AWG		颜色	尺寸 mm/(in)								数量 (件)	压接工具
					D1	D2	L1	L2	S1	S2				
FER0106P-F	7TCA301140R0276	0.14	26		0.6 (0.02)	1.5 (0.06)	10.0 (0.39)	6.0 (0.24)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)		500	FER9500	FER9501
FER0108P-F	7TCA301140R0277	0.14	26		0.6 (0.02)	1.5 (0.06)	12.0 (0.47)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)		500		
FER0106P-G	7TCA301140R0183	0.14	26		0.6 (0.02)	1.5 (0.06)	10.0 (0.39)	6.0 (0.24)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)		500	ERG4, FER9500, FER9501	
FER0108P-G	7TCA301140R0182	0.14	26		0.6 (0.02)	1.5 (0.06)	12.0 (0.47)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)		500		
FER0206P-YF	7TCA301140R0279	0.25	24		0.85 (0.03)	1.8 (0.07)	10.0 (0.39)	6.0 (0.24)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)		500		
FER0208P-YF	7TCA301140R0281	0.25	24		0.85 (0.03)	1.8 (0.07)	12.0 (0.47)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)		500		
FER0206P-PF	7TCA301140R0278	0.25	24		0.85 (0.03)	1.8 (0.07)	10.0 (0.39)	6.0 (0.24)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)		500		
FER0208P-PF	7TCA301140R0280	0.25	24		0.85 (0.03)	1.8 (0.07)	12.0 (0.47)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)		500		
FER0212P-PF	7TCA301140R0287	0.25	24		0.85 (0.03)	1.8 (0.07)	16.0 (0.63)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)		500		
FER0206P-G	7TCA301140R0181	0.25	24		0.85 (0.03)	1.8 (0.07)	10.0 (0.39)	6.0 (0.24)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)		500		
FER0208P-G	7TCA301140R0184	0.25	24		0.85 (0.03)	1.8 (0.07)	12.0 (0.47)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)		500		
FER0212P-G	7TCA301140R0193	0.25	24		0.85 (0.03)	1.8 (0.07)	16.0 (0.63)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)		500		
FER0306P-G	7TCA301140R0192	0.34	22		0.85 (0.03)	2.0 (0.08)	10.0 (0.39)	6.0 (0.24)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)		500		
FER0308P-G	7TCA301140R0331	0.34	22		0.85 (0.03)	2.0 (0.08)	12.0 (0.47)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)		500		
FER0312P-G	7TCA301140R0190	0.34	22		0.85 (0.03)	2.0 (0.08)	16.0 (0.63)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)		500		
FER0306P-PF	7TCA301140R0283	0.34	22		0.85 (0.03)	2.0 (0.08)	10.0 (0.39)	6.0 (0.24)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)		500		
FER0308P-PF	7TCA301140R0285	0.34	22		0.85 (0.03)	2.0 (0.08)	12.0 (0.47)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)		500		
FER0312P-PF	7TCA301140R0282	0.34	22		0.85 (0.03)	2.0 (0.08)	16.0 (0.63)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)		500		
FER0306P-YF	7TCA301140R0284	0.34	22		0.85 (0.03)	2.0 (0.08)	10.0 (0.39)	6.0 (0.24)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)		500		
FER0308P-YF	7TCA301140R0286	0.34	22		0.85 (0.03)	2.0 (0.08)	12.0 (0.47)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)		500		
FER0506P-D	7TCA301140R0238	0.5	20		1.0 (0.04)	2.6 (0.10)	12.0 (0.47)	6.0 (0.24)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)		500		
FER0508P-D	7TCA301140R0357	0.5	20		1.0 (0.04)	2.6 (0.10)	14.0 (0.55)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)		500		
FER0510P-D	7TCA301140R0236	0.5	20		1.0 (0.04)	2.6 (0.10)	16.0 (0.63)	10.0 (0.39)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)		500		
FER0512P-D	7TCA301140R0359	0.5	20		1.0 (0.04)	2.6 (0.10)	18.0 (0.71)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)		500		
FER0506P-F	7TCA301140R0288	0.5	20		1.0 (0.04)	2.6 (0.10)	12.0 (0.47)	6.0 (0.24)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)		500		
FER0508P-F	7TCA301140R0289	0.5	20		1.0 (0.04)	2.6 (0.10)	14.0 (0.55)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)		500		
FER0510P-F	7TCA301140R0383	0.5	20		1.0 (0.04)	2.6 (0.10)	16.0 (0.63)	10.0 (0.39)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)		500		
FER0512P-F	7TCA301140R0291	0.5	20		1.0 (0.04)	2.6 (0.10)	18.0 (0.71)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)		500		

说明: 产品必须按照适用国家和地方电气规范安装。

尺寸



Spec-Kon套管型端头

聚丙烯绝缘标准端头（续）


聚丙烯绝缘标准端头（套管）



产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm²)	AWG	颜色	尺寸 mm/(in)						数量 (件)	压接工具
					D1	D2	L1	L2	S1	S2		
FER0506P-G	7TCA301140R0189	0.5	20		1.0 (0.04)	2.6 (0.10)	12.0 (0.47)	6.0 (0.24)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	ERG4, FER9500, FER9501
FER0508P-G	7TCA301140R0188	0.5	20		1.0 (0.04)	2.6 (0.10)	14.0 (0.55)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER0510P-G	7TCA301140R0187	0.5	20		1.0 (0.04)	2.6 (0.10)	16.0 (0.63)	10.0 (0.39)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER0512P-G	7TCA301140R0180	0.5	20		1.0 (0.04)	2.6 (0.10)	18.0 (0.71)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER7506P-D	7TCA301140R0239	0.75	18		1.2 (0.05)	2.8 (0.11)	12.0 (0.47)	6.0 (0.24)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER7508P-D	7TCA301140R0240	0.75	18		1.2 (0.05)	2.8 (0.11)	14.0 (0.55)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER7509P-D	7TCA301140R0241	0.75	18		1.2 (0.05)	2.8 (0.11)	15.0 (0.59)	9.0 (0.35)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER7510P-D	7TCA301140R0361	0.75	18		1.2 (0.05)	2.8 (0.11)	16.0 (0.63)	10.0 (0.39)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER7512P-D	7TCA301140R0362	0.75	18		1.2 (0.05)	2.8 (0.11)	18.0 (0.71)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER7506P-F	7TCA301140R0292	0.75	18		1.2 (0.05)	2.8 (0.11)	12.0 (0.47)	6.0 (0.24)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER7508P-F	7TCA301140R0386	0.75	18		1.2 (0.05)	2.8 (0.11)	14.0 (0.55)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER7509P-F	7TCA301140R0296	0.75	18		1.2 (0.05)	2.8 (0.11)	15.0 (0.59)	9.0 (0.35)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER7510P-F	7TCA301140R0393	0.75	18		1.2 (0.05)	2.8 (0.11)	16.0 (0.63)	10.0 (0.39)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER7512P-F	7TCA301140R0295	0.75	18		1.2 (0.05)	2.8 (0.11)	18.0 (0.71)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER7506P-G	7TCA301140R0186	0.75	18		1.2 (0.05)	2.8 (0.11)	12.0 (0.47)	6.0 (0.24)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER7508P-G	7TCA301140R0185	0.75	18		1.2 (0.05)	2.8 (0.11)	14.0 (0.55)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER7509P-G	7TCA301140R0194	0.75	18		1.2 (0.05)	2.8 (0.11)	15.0 (0.59)	9.0 (0.35)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER7510P-G	7TCA301140R0334	0.75	18		1.2 (0.05)	2.8 (0.11)	16.0 (0.63)	10.0 (0.39)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER7512P-G	7TCA301140R0203	0.75	18		1.2 (0.05)	2.8 (0.11)	18.0 (0.71)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER1006P-D	7TCA301140R0243	1.0	18		1.4 (0.06)	3.0 (0.12)	12.0 (0.47)	6.0 (0.24)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER1008P-D	7TCA301140R0364	1.0	18		1.4 (0.06)	3.0 (0.12)	14.0 (0.55)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER1010P-D	7TCA301140R0245	1.0	18		1.4 (0.06)	3.0 (0.12)	16.0 (0.63)	10.0 (0.39)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER1012P-D	7TCA301140R0365	1.0	18		1.4 (0.06)	3.0 (0.12)	18.0 (0.71)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER1006P-F	7TCA301140R0298	1.0	18		1.4 (0.06)	3.0 (0.12)	12.0 (0.47)	6.0 (0.24)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER1008P-F	7TCA301140R0297	1.0	18		1.4 (0.06)	3.0 (0.12)	14.0 (0.55)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER1010P-F	7TCA301140R0301	1.0	18		1.4 (0.06)	3.0 (0.12)	16.0 (0.63)	10.0 (0.39)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER1012P-F	7TCA301140R0389	1.0	18		1.4 (0.06)	3.0 (0.12)	18.0 (0.71)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER1006P-G	7TCA301140R0202	1.0	18		1.4 (0.06)	3.0 (0.12)	12.0 (0.47)	6.0 (0.24)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER1008P-G	7TCA301140R0337	1.0	18		1.4 (0.06)	3.0 (0.12)	14.0 (0.55)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER1010P-G	7TCA301140R0200	1.0	18		1.4 (0.06)	3.0 (0.12)	16.0 (0.63)	10.0 (0.39)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER1012P-G	7TCA301140R0197	1.0	18		1.4 (0.06)	3.0 (0.12)	18.0 (0.71)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER1506P-D	7TCA301140R0247	1.5	16		1.7 (0.07)	3.5 (0.14)	12.0 (0.47)	6.0 (0.24)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER1508P-D	7TCA301140R0366	1.5	16		1.7 (0.07)	3.5 (0.14)	14.0 (0.55)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER1510P-D	7TCA301140R0249	1.5	16		1.7 (0.07)	3.5 (0.14)	16.0 (0.63)	10.0 (0.39)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER1512P-D	7TCA301140R0369	1.5	16		1.7 (0.07)	3.5 (0.14)	18.0 (0.71)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER1518P-D	7TCA301140R0251	1.5	16		1.7 (0.07)	3.5 (0.14)	24.0 (0.94)	18.0 (0.71)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	

说明: 产品必须按照适用国家和地方电气规范安装。

尺寸



Spec-Kon套管型端头
聚丙烯绝缘标准端头（续）


聚丙烯绝缘标准端头（套管）



产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm²)	AWG	颜色	尺寸 mm/(in)						数量 (件)	压接工具
					D1	D2	L1	L2	S1	S2		
FER1506P-F	7TCA301140R0300	1.5	16		1.7 (0.07)	3.5 (0.14)	12.0 (0.47)	6.0 (0.24)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	ERG4, FER9500, FER9501
FER1508P-F	7TCA301140R0302	1.5	16		1.7 (0.07)	3.5 (0.14)	14.0 (0.55)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER1510P-F	7TCA301140R0303	1.5	16		1.7 (0.07)	3.5 (0.14)	16.0 (0.63)	10.0 (0.39)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER1512P-F	7TCA301140R0304	1.5	16		1.7 (0.07)	3.5 (0.14)	18.0 (0.71)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER1518P-F	7TCA301140R0398	1.5	16		1.7 (0.07)	3.5 (0.14)	24.0 (0.94)	18.0 (0.71)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER1506P-G	7TCA301140R0196	1.5	16		1.7 (0.07)	3.5 (0.14)	12.0 (0.47)	6.0 (0.24)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER1508P-G	7TCA301140R0341	1.5	16		1.7 (0.07)	3.5 (0.14)	14.0 (0.55)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER1510P-G	7TCA301140R0198	1.5	16		1.7 (0.07)	3.5 (0.14)	16.0 (0.63)	10.0 (0.39)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER1512P-G	7TCA301140R0344	1.5	16		1.7 (0.07)	3.5 (0.14)	18.0 (0.71)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER1518P-G	7TCA301140R0208	1.5	16		1.7 (0.07)	3.5 (0.14)	24.0 (0.94)	18.0 (0.71)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER2008P-F	7TCA301140R0306	2.08	14		2.05 (0.08)	4.2 (0.17)	15.0 (0.59)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER2012P-F	7TCA301140R0307	2.08	14		2.05 (0.08)	4.2 (0.17)	19.0 (0.75)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER2008P-G	7TCA301140R0206	2.08	14		2.05 (0.08)	4.2 (0.17)	15.0 (0.59)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER2506P-D	7TCA301140R0252	2.5	14		2.2 (0.09)	4.2 (0.17)	13.0 (0.51)	6.0 (0.24)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER2508P-D	7TCA301140R0253	2.5	14		2.2 (0.09)	4.2 (0.17)	15.0 (0.59)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER2510P-D	7TCA301140R0373	2.5	14		2.2 (0.09)	4.2 (0.17)	17.0 (0.67)	10.0 (0.39)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER2512P-D	7TCA301140R0255	2.5	14		2.2 (0.09)	4.2 (0.17)	19.0 (0.75)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER2518P-D	7TCA301140R0375	2.5	14		2.2 (0.09)	4.2 (0.17)	25.0 (0.98)	18.0 (0.71)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER2506P-F	7TCA301140R0308	2.5	14		2.2 (0.09)	4.2 (0.17)	13.0 (0.51)	6.0 (0.24)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER2508P-F	7TCA301140R0309	2.5	14		2.2 (0.09)	4.2 (0.17)	15.0 (0.59)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER2510P-F	7TCA301140R0395	2.5	14		2.2 (0.09)	4.2 (0.17)	17.0 (0.67)	10.0 (0.39)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER2512P-F	7TCA301140R0310	2.5	14		2.2 (0.09)	4.2 (0.17)	19.0 (0.75)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER2518P-F	7TCA301140R0402	2.5	14		2.2 (0.09)	4.2 (0.17)	25.0 (0.98)	18.0 (0.71)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER2506P-G	7TCA301140R0205	2.5	14		2.2 (0.09)	4.2 (0.17)	13.0 (0.51)	6.0 (0.24)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER2508P-G	7TCA301140R0204	2.5	14		2.2 (0.09)	4.2 (0.17)	15.0 (0.59)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER2510P-G	7TCA301140R0345	2.5	14		2.2 (0.09)	4.2 (0.17)	17.0 (0.67)	10.0 (0.39)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER2512P-G	7TCA301140R0209	2.5	14		2.2 (0.09)	4.2 (0.17)	19.0 (0.75)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER2506P-F	7TCA301140R0308	2.5	14		2.2 (0.09)	4.2 (0.17)	13.0 (0.51)	6.0 (0.24)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER2508P-F	7TCA301140R0309	2.5	14		2.2 (0.09)	4.2 (0.17)	15.0 (0.59)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER2510P-F	7TCA301140R0395	2.5	14		2.2 (0.09)	4.2 (0.17)	17.0 (0.67)	10.0 (0.39)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER2512P-F	7TCA301140R0310	2.5	14		2.2 (0.09)	4.2 (0.17)	19.0 (0.75)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER2518P-F	7TCA301140R0402	2.5	14		2.2 (0.09)	4.2 (0.17)	25.0 (0.98)	18.0 (0.71)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER2506P-G	7TCA301140R0205	2.5	14		2.2 (0.09)	4.2 (0.17)	13.0 (0.51)	6.0 (0.24)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER2508P-G	7TCA301140R0204	2.5	14		2.2 (0.09)	4.2 (0.17)	15.0 (0.59)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER2510P-G	7TCA301140R0345	2.5	14		2.2 (0.09)	4.2 (0.17)	17.0 (0.67)	10.0 (0.39)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	
FER2512P-G	7TCA301140R0209	2.5	14		2.2 (0.09)	4.2 (0.17)	19.0 (0.75)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	

说明：产品必须按照适用国家和地方电气规范安装。

尺寸



Spec-Kon套管型端头

聚丙烯绝缘标准端头（续）


聚丙烯绝缘标准端头（套管）



产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm²)	AWG	颜色	尺寸 mm/(in)						数量 (件)	压接工具
					D1	D2	L1	L2	S1	S2		
FER2518P-G	7TCA301140R0211	2.5	14		2.2 (0.09)	4.2 (0.17)	25.0 (0.98)	18.0 (0.71)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	ERG4, FER9500, FER9501
FER4008P-D	7TCA301140R0262	4.0	12		2.8 (0.11)	4.8 (0.19)	16.0 (0.63)	8.0 (0.31)	0.2 (0.01)	0.3 (0.01)	500	
FER4010P-D	7TCA301140R0257	4.0	12		2.8 (0.11)	4.8 (0.19)	18.0 (0.71)	10.0 (0.39)	0.2 (0.01)	0.3 (0.01)	500	
FER4012P-D	7TCA301140R0258	4.0	12		2.8 (0.11)	4.8 (0.19)	20.0 (0.79)	12.0 (0.47)	0.2 (0.01)	0.3 (0.01)	500	
FER4018P-D	7TCA301140R0465	4.0	12		2.8 (0.11)	4.8 (0.19)	26.0 (1.02)	18.0 (0.71)	0.2 (0.01)	0.3 (0.01)	100	
FER4008P-F	7TCA301140R0317	4.0	12		2.8 (0.11)	4.8 (0.19)	16.0 (0.63)	8.0 (0.31)	0.2 (0.01)	0.3 (0.01)	500	
FER4010P-F	7TCA301140R0312	4.0	12		2.8 (0.11)	4.8 (0.19)	18.0 (0.71)	10.0 (0.39)	0.2 (0.01)	0.3 (0.01)	500	
FER4012P-F	7TCA301140R0313	4.0	12		2.8 (0.11)	4.8 (0.19)	20.0 (0.79)	12.0 (0.47)	0.2 (0.01)	0.3 (0.01)	500	
FER4018P-F	7TCA301140R0314	4.0	12		2.8 (0.11)	4.8 (0.19)	26.0 (1.02)	18.0 (0.71)	0.2 (0.01)	0.3 (0.01)	100	
FER4008P-G	7TCA301140R0213	4.0	12		2.8 (0.11)	4.8 (0.19)	16.0 (0.63)	8.0 (0.31)	0.2 (0.01)	0.3 (0.01)	500	
FER4010P-G	7TCA301140R0212	4.0	12		2.8 (0.11)	4.8 (0.19)	18.0 (0.71)	10.0 (0.39)	0.2 (0.01)	0.3 (0.01)	500	
FER4012P-G	7TCA301140R0215	4.0	12		2.8 (0.11)	4.8 (0.19)	20.0 (0.79)	12.0 (0.47)	0.2 (0.01)	0.3 (0.01)	500	
FER4018P-G	7TCA301140R0349	4.0	12		2.8 (0.11)	4.8 (0.19)	26.0 (1.02)	18.0 (0.71)	0.2 (0.01)	0.3 (0.01)	100	ERG4
FER6012P-D	7TCA301140R0259	6.0	10		3.5 (0.14)	6.3 (0.25)	20.0 (0.79)	12.0 (0.47)	0.2 (0.01)	0.3 (0.01)	100	
FER6018P-D	7TCA301140R0378	6.0	10		3.5 (0.14)	6.3 (0.25)	26.0 (1.02)	18.0 (0.71)	0.2 (0.01)	0.3 (0.01)	100	
FER6012P-F	7TCA301140R0315	6.0	10		3.5 (0.14)	6.3 (0.25)	20.0 (0.79)	12.0 (0.47)	0.2 (0.01)	0.3 (0.01)	100	
FER6018P-F	7TCA301140R0397	6.0	10		3.5 (0.14)	6.3 (0.25)	26.0 (1.02)	18.0 (0.71)	0.2 (0.01)	0.3 (0.01)	100	
FER6012P-G	7TCA301140R0350	6.0	10		3.5 (0.14)	6.3 (0.25)	20.0 (0.79)	12.0 (0.47)	0.2 (0.01)	0.4 (0.02)	100	
FER6018P-G	7TCA301140R0352	6.0	10		3.5 (0.14)	6.3 (0.25)	26.0 (1.02)	18.0 (0.71)	0.2 (0.01)	0.4 (0.02)	100	
FER10012P-D	7TCA301140R0261	10.0	8		4.5 (0.18)	7.6 (0.30)	22.0 (0.87)	12.0 (0.47)	0.2 (0.01)	0.4 (0.02)	100	
FER10018P-D	7TCA301140R0380	10.0	8		4.5 (0.18)	7.6 (0.30)	28.0 (1.10)	18.0 (0.71)	0.2 (0.01)	0.4 (0.02)	100	
FER10012P-F	7TCA301140R0320	10.0	8		4.5 (0.18)	7.6 (0.30)	22.0 (0.87)	12.0 (0.47)	0.2 (0.01)	0.4 (0.02)	100	
FER10018P-F	7TCA301140R0404	10.0	8		4.5 (0.18)	7.6 (0.30)	28.0 (1.10)	18.0 (0.71)	0.2 (0.01)	0.4 (0.02)	100	
FER10012P-G	7TCA301140R0353	10.0	8		4.5 (0.18)	7.6 (0.30)	22.0 (0.87)	12.0 (0.47)	0.2 (0.01)	0.4 (0.02)	100	ERG4
FER10018P-G	7TCA301140R0220	10.0	8		4.5 (0.18)	7.6 (0.30)	28.0 (1.10)	18.0 (0.71)	0.2 (0.01)	0.4 (0.02)	100	
FER16012P-D	7TCA301140R0266	16.0	6		5.8 (0.23)	8.8 (0.35)	22.0 (0.87)	12.0 (0.47)	0.2 (0.01)	0.4 (0.02)	100	
FER16018P-D	7TCA301140R0265	16.0	6		5.8 (0.23)	8.8 (0.35)	28.0 (1.10)	18.0 (0.71)	0.2 (0.01)	0.4 (0.02)	100	
FER16012P-F	7TCA301140R0319	16.0	6		5.8 (0.23)	8.8 (0.35)	22.0 (0.87)	12.0 (0.47)	0.2 (0.01)	0.4 (0.02)	100	
FER16018P-F	7TCA301140R0322	16.0	6		5.8 (0.23)	8.8 (0.35)	28.0 (1.10)	18.0 (0.71)	0.2 (0.01)	0.4 (0.02)	100	
FER16012P-G	7TCA301140R0221	16.0	6		5.8 (0.23)	8.8 (0.35)	22.0 (0.87)	12.0 (0.47)	0.2 (0.01)	0.4 (0.02)	100	
FER16018P-G	7TCA301140R0222	16.0	6		5.8 (0.23)	8.8 (0.35)	28.0 (1.10)	18.0 (0.71)	0.2 (0.01)	0.4 (0.02)	100	
FER25016P-D	7TCA301140R0268	25.0	4		7.3 (0.29)	11.2 (0.44)	30.0 (1.18)	16.0 (0.63)	0.2 (0.01)	0.4 (0.02)	50	ERG4
FER25018P-D	7TCA301140R0267	25.0	4		7.3 (0.29)	11.2 (0.44)	32.0 (1.26)	18.0 (0.71)	0.2 (0.01)	0.4 (0.02)	50	
FER25022P-D	7TCA301140R0274	25.0	4		7.3 (0.29)	11.2 (0.44)	36.0 (1.42)	22.0 (0.87)	0.2 (0.01)	0.4 (0.02)	50	
FER25016P-F	7TCA301140R0323	25.0	4		7.3 (0.29)	11.2 (0.44)	30.0 (1.18)	16.0 (0.63)	0.2 (0.01)	0.4 (0.02)	50	
FER25018P-F	7TCA301140R0324	25.0	4		7.3 (0.29)	11.2 (0.44)	32.0 (1.26)	18.0 (0.71)	0.2 (0.01)	0.4 (0.02)	50	
FER25012P-F	7TCA301140R0325	25.0	4		7.3 (0.29)	11.2 (0.44)	28.0 (1.10)	14.0 (0.55)	0.2 (0.01)	0.4 (0.02)	50	

说明: 产品必须按照适用国家和地方电气规范安装。

尺寸



Spec-Kon套管型端头
聚丙烯绝缘标准端头（续）


聚丙烯绝缘标准端头（套管）



产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm²)	AWG	颜色	尺寸 mm/(in)								数量 (件)	压接工具
					D1	D2	L1	L2	S1	S2				
FER25022P-F	7TCA301140R0325	25.0	4		7.3 (0.29)	11.2 (0.44)	36.0 (1.42)	22.0 (0.87)	0.2 (0.01)	0.4 (0.02)	50	ERG4		
FER25016P-G	7TCA301140R0223	25.0	4		7.3 (0.29)	11.2 (0.44)	30.0 (1.18)	16.0 (0.63)	0.2 (0.01)	0.4 (0.02)	50			
FER25018P-G	7TCA301140R0214	25.0	4		7.3 (0.29)	11.2 (0.44)	32.0 (1.26)	18.0 (0.71)	0.2 (0.01)	0.4 (0.02)	50			
FER25022P-G	7TCA301140R0225	25.0	4		7.3 (0.29)	11.2 (0.44)	36.0 (1.42)	22.0 (0.87)	0.2 (0.01)	0.4 (0.02)	50			
FER35016P-D	7TCA301140R0273	35.0	2		8.3 (0.33)	12.7 (0.50)	30.0 (1.18)	16.0 (0.63)	0.2 (0.01)	0.4 (0.02)	50			
FER35018P-D	7TCA301140R0275	35.0	2		8.3 (0.33)	12.7 (0.50)	32.0 (1.26)	18.0 (0.71)	0.2 (0.01)	0.4 (0.02)	50			
FER35025P-D	7TCA301140R0270	35.0	2		8.3 (0.33)	12.7 (0.50)	39.0 (1.54)	25.0 (0.98)	0.2 (0.01)	0.4 (0.02)	50			
FER35016P-F	7TCA301140R0326	35.0	2		8.3 (0.33)	12.7 (0.50)	30.0 (1.18)	16.0 (0.63)	0.2 (0.01)	0.4 (0.02)	50			
FER35018P-F	7TCA301140R0466	35.0	2		8.3 (0.33)	12.7 (0.50)	32.0 (1.26)	18.0 (0.71)	0.2 (0.01)	0.4 (0.02)	50			
FER35025P-F	7TCA301140R0327	35.0	2		8.3 (0.33)	12.7 (0.50)	39.0 (1.54)	25.0 (0.98)	0.2 (0.01)	0.4 (0.02)	50			
FER35016P-G	7TCA301140R0224	35.0	2		8.3 (0.33)	12.7 (0.50)	30.0 (1.18)	16.0 (0.63)	0.2 (0.01)	0.4 (0.02)	50			
FER35018P-G	7TCA301140R0229	35.0	2		8.3 (0.33)	12.7 (0.50)	32.0 (1.26)	18.0 (0.71)	0.2 (0.01)	0.4 (0.02)	50			
FER35025P-G	7TCA301140R0230	35.0	2		8.3 (0.33)	12.7 (0.50)	39.0 (1.54)	26.0 (1.02)	0.2 (0.01)	0.4 (0.02)	50			
FER50020P-D	7TCA301140R0272	50.0	1		10.3 (0.41)	15.0 (0.59)	36.0 (1.42)	20.0 (0.79)	0.3 (0.01)	0.5 (0.02)	50			
FER50025P-D	7TCA301140R0271	50.0	1		10.3 (0.41)	15.0 (0.59)	41.0 (1.61)	25.0 (0.98)	0.3 (0.01)	0.5 (0.02)	50			
FER50030P-D	7TCA301140R0269	50.0	1		10.3 (0.41)	15.0 (0.59)	46.0 (1.81)	30.0 (1.18)	0.3 (0.01)	0.5 (0.02)	50			
FER50020P-F	7TCA301140R0328	50.0	1		10.3 (0.41)	15.0 (0.59)	36.0 (1.42)	20.0 (0.79)	0.3 (0.01)	0.5 (0.02)	50			
FER50025P-F	7TCA301140R0329	50.0	1		10.3 (0.41)	15.0 (0.59)	41.0 (1.61)	25.0 (0.98)	0.3 (0.01)	0.5 (0.02)	50			
FER50030P-F	7TCA301140R0330	50.0	1		10.3 (0.41)	15.0 (0.59)	46.0 (1.81)	30.0 (1.18)	0.3 (0.01)	0.5 (0.02)	50			
FER50020P-G	7TCA301140R0231	50.0	1		10.3 (0.41)	15.0 (0.59)	36.0 (1.42)	20.0 (0.79)	0.3 (0.01)	0.5 (0.02)	50			
FER50025P-G	7TCA301140R0233	50.0	1		10.3 (0.41)	15.0 (0.59)	41.0 (1.61)	25.0 (0.98)	0.3 (0.01)	0.5 (0.02)	50			
FER50030P-G	7TCA301140R0232	50.0	1		10.3 (0.41)	15.0 (0.59)	46.0 (1.81)	30.0 (1.18)	0.3 (0.01)	0.5 (0.02)	50			
FER70021P-G	7TCA301140R0226	70.0	2		12.7 (0.50)	16.0 (0.63)	37.0 (1.46)	21.0 (0.83)	0.35 (0.01)	0.6 (0.02)	25	—		
FER95025P-G	PART00001079343	95.0	3		14.7 (0.58)	18.0 (0.71)	44.0 (1.73)	25.0 (0.98)	0.35 (0.01)	0.6 (0.02)	25			
FER120030P-G	7TCA301140R0228	120.0	250 kcmil		16.5 (0.65)	21.0 (0.83)	50.0 (1.97)	30.0 (1.18)	0.5 (0.02)	0.7 (0.03)	25			
FER150032P-G	7TCA301140R0234	150.0	300 kcmil		18.5 (0.73)	23.5 (0.93)	54.0 (2.13)	32.0 (1.26)	0.5 (0.02)	0.75 (0.03)	25			

说明：产品必须按照适用国家和地方电气规范安装。

尺寸



Spec-Kon套管型端头

聚丙烯绝缘多标准端头



技术资料

- 端头材料: 铜
- 端头表面处理: 镀锡
- 绝缘材料: 聚丙烯

应用

- 0.34 - 35mm²铜导线用聚丙烯包覆套管

颜色标识

- 以“D”结尾的零件号使用DIN标准颜色
- 以“F”结尾的零件号使用法国标准颜色
- 以“G”结尾的零件号使用德国标准颜色


聚丙烯绝缘多标准端头 (套管)



产品编号	GID编号	电线规格范围			尺寸							数量	压接工具
		(mm²)	AWG	颜色	D1	D2	L1	L2	S1	S2	(件)		
FER0306P-SF	7TCA301140R0436	0.34	22		0.85 (0.03)	2.6 (0.10)	11.0 (0.43)	6.0 (0.24)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	ERG4, FER9500, FER9501	
FER0308P-SF	7TCA301140R0438	0.34	22		0.85 (0.03)	2.6 (0.10)	12.0 (0.47)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500		
FER0306P-SG	7TCA301140R0408	0.34	22		0.85 (0.03)	2.6 (0.10)	11.0 (0.43)	6.0 (0.24)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500		
FER0308P-SG	7TCA301140R0407	0.34	22		0.85 (0.03)	2.6 (0.10)	12.0 (0.47)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500		
FER0508P-SD	7TCA301140R0422	0.5	20		1.0 (0.04)	2.9 (0.11)	14.0 (0.55)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500		
FER0510P-SD	7TCA301140R0424	0.5	20		1.0 (0.04)	2.9 (0.11)	16.0 (0.63)	10.0 (0.39)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500		
FER0512P-SD	7TCA301140R0423	0.5	20		1.0 (0.04)	2.9 (0.11)	18.0 (0.71)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500		
FER0508P-SF	7TCA301140R0439	0.5	20		1.0 (0.04)	2.9 (0.11)	14.0 (0.55)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500		
FER0510P-SF	7TCA301140R0437	0.5	20		1.0 (0.04)	2.9 (0.11)	16.0 (0.63)	10.0 (0.39)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500		
FER0512P-SF	7TCA301140R0441	0.5	20		1.0 (0.04)	2.9 (0.11)	18.0 (0.71)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500		
FER0508P-SG	7TCA301140R0414	0.5	20		1.0 (0.04)	2.9 (0.11)	14.0 (0.55)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500		
FER0510P-SG	7TCA301140R0413	0.5	20		1.0 (0.04)	2.9 (0.11)	16.0 (0.63)	10.0 (0.39)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500		
FER0512P-SG	7TCA301140R0409	0.5	20		1.0 (0.04)	2.9 (0.11)	18.0 (0.71)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500		
FER7508P-SD	7TCA301140R0425	0.75	18		1.2 (0.05)	3.4 (0.13)	14.0 (0.55)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500		
FER7510P-SD	7TCA301140R0433	0.75	18		1.2 (0.05)	3.4 (0.13)	16.0 (0.63)	10.0 (0.39)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500		
FER7512P-SD	7TCA301140R0434	0.75	18		1.2 (0.05)	3.4 (0.13)	18.0 (0.71)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500		
FER7508P-SF	7TCA301140R0442	0.75	18		1.2 (0.05)	3.4 (0.13)	14.0 (0.55)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500		
FER7510P-SF	7TCA301140R0443	0.75	18		1.2 (0.05)	3.4 (0.13)	16.0 (0.63)	10.0 (0.39)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500		
FER7512P-SF	7TCA301140R0444	0.75	18		1.2 (0.05)	3.4 (0.13)	18.0 (0.71)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500		
FER7508P-SG	7TCA301140R0410	0.75	18		1.2 (0.05)	3.4 (0.13)	14.0 (0.55)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500		
FER7510P-SG	7TCA301140R0411	0.75	18		1.2 (0.05)	3.4 (0.13)	16.0 (0.63)	10.0 (0.39)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500		
FER7512P-SG	7TCA301140R0412	0.75	18		1.2 (0.05)	3.4 (0.13)	18.0 (0.71)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500		
FER1008P-SD	7TCA301140R0432	1.0	18		1.4 (0.06)	3.5 (0.14)	14.0 (0.55)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500		
FER1010P-SD	7TCA301140R0431	1.0	18		1.4 (0.06)	3.5 (0.14)	16.0 (0.63)	10.0 (0.39)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500		
FER1012P-SD	7TCA301140R0430	1.0	18		1.4 (0.06)	3.5 (0.14)	18.0 (0.71)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500		
FER1008P-SF	7TCA301140R0445	1.0	18		1.4 (0.06)	3.5 (0.14)	14.0 (0.55)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500		
FER1010P-SF	7TCA301140R0440	1.0	18		1.4 (0.06)	3.5 (0.14)	16.0 (0.63)	10.0 (0.39)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500		
FER1012P-SF	7TCA301140R0446	1.0	18		1.4 (0.06)	3.5 (0.14)	18.0 (0.71)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500		

说明: 产品必须按照适用国家和地方电气规范安装。

尺寸



Spec-Kon套管型端头
聚丙烯绝缘多标准端头


聚丙烯绝缘多标准端头（套管）



产品编号	GID编号	电线规格范围			尺寸							数量	压接工具
		(mm²)	AWG	颜色	mm/(in)								
					D1	D2	L1	L2	S1	S2	(件)		
FER1008P-SG	7TCA301140R0416	1.0	18		1.4 (0.06)	3.5 (0.14)	14.0 (0.55)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	ERG4, FER9500, FER9501	
FER1010P-SG	7TCA301140R0415	1.0	18		1.4 (0.06)	3.5 (0.14)	16.0 (0.63)	10.0 (0.39)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500		
FER1012P-SG	7TCA301140R0417	1.0	18		1.4 (0.06)	3.5 (0.14)	18.0 (0.71)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500		
FER1508P-SD	7TCA301140R0429	1.5	16		1.7 (0.07)	4.0 (0.16)	14.0 (0.55)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500		
FER1510P-SD	7TCA301140R0428	1.5	16		1.7 (0.07)	4.0 (0.16)	16.0 (0.63)	10.0 (0.39)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500		
FER1512P-SD	7TCA301140R0427	1.5	16		1.7 (0.07)	4.0 (0.16)	18.0 (0.71)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500		
FER1508P-SF	7TCA301140R0450	1.5	16		1.7 (0.07)	4.0 (0.16)	14.0 (0.55)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500		
FER1510P-SF	7TCA301140R0451	1.5	16		1.7 (0.07)	4.0 (0.16)	16.0 (0.63)	10.0 (0.39)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500		
FER1512P-SF	7TCA301140R0449	1.5	16		1.7 (0.07)	4.0 (0.16)	18.0 (0.71)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500		
FER1508P-SG	7TCA301140R0419	1.5	16		1.7 (0.07)	4.0 (0.16)	14.0 (0.55)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	ERG4	
FER1512P-SG	7TCA301140R0418	1.5	16		1.7 (0.07)	4.0 (0.16)	18.0 (0.71)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500		
FER35016P-SD	7TCA301140R0426	35.0	2		8.3 (0.33)	12.7 (0.50)	30.0 (1.18)	16.0 (0.63)	0.3 (0.01)	0.4 (0.02)	50		
FER35018P-SD	7TCA301140R0435	35.0	2		8.3 (0.33)	12.7 (0.50)	32.0 (1.26)	18.0 (0.71)	0.3 (0.01)	0.4 (0.02)	50		
FER35016P-SF	7TCA301140R0447	35.0	2		8.3 (0.33)	12.7 (0.50)	30.0 (1.18)	16.0 (0.63)	0.3 (0.01)	0.4 (0.02)	50		
FER35018P-SF	7TCA301140R0448	35.0	2		8.3 (0.33)	12.7 (0.50)	32.0 (1.26)	18.0 (0.71)	0.3 (0.01)	0.4 (0.02)	50		
FER35016P-SG	7TCA301140R0420	35.0	2		8.3 (0.33)	12.7 (0.50)	30.0 (1.18)	16.0 (0.63)	0.3 (0.01)	0.4 (0.02)	50		
FER35018P-SG	7TCA301140R0421	35.0	2		8.3 (0.33)	12.7 (0.50)	32.0 (1.26)	18.0 (0.71)	0.3 (0.01)	0.4 (0.02)	50		

说明：产品必须按照适用国家和地方电气规范安装。

尺寸



Spec-Kon套管型端头

聚丙烯绝缘窄型端头



- 技术资料

 - 端头材料: 铜
 - 端头表面处理: 镀锡
 - 绝缘材料: 聚丙烯
- 应用

 - 2.5 - 10mm²铜导线用聚丙烯包覆窄型套管
- 颜色标识


 - 以“D”结尾的零件号使用DIN标准颜色
 - 以“F”结尾的零件号使用法国标准颜色
 - 以“G”结尾的零件号使用德国标准颜色

聚丙烯绝缘窄型端头 (套管)

产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm²) AWG 颜色			尺寸							数量 (件)	压接工具
					mm/(in)								
					D1	D2	L1	L2	S1	S2			
FER2508P-WD	7TCA301140R0454	2.5	14		2.2 (0.09)	4.0 (0.16)	14.0 (0.55)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.15 (0.01)	500	FER9500, FER9501	
FER2508P-WF	7TCA301140R0453	2.5	14		2.2 (0.09)	4.0 (0.16)	14.0 (0.55)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.15 (0.01)	500		
FER2508P-WG	7TCA301140R0452	2.5	14		2.2 (0.09)	4.0 (0.16)	14.0 (0.55)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.15 (0.01)	500		
FER4012P-WG	7TCA301140R0455	4.0	12		2.8 (0.11)	4.7 (0.19)	20.0 (0.79)	12.0 (0.47)	0.2 (0.01)	0.3 (0.01)	500		
FER10012P-WG	7TCA301140R0456	10.0	8		4.5 (0.18)	7.1 (0.28)	22.0 (0.87)	12.0 (0.47)	0.2 (0.01)	0.4 (0.02)	100		

说明: 产品必须按照适用国家和地方电气规范安装。

尺寸



Spec-Kon套管型端头

NSGAFÖU导线用聚丙烯绝缘端头



- 技术资料

 - 端头材料: 铜
 - 端头表面处理: 镀锡
 - 绝缘材料: 聚丙烯
- 应用

 - 1.5 - 16mm² NSGAFÖU VDE认证导线用聚丙烯包覆套管
- 颜色标识


 - 以“D”结尾的零件号使用DIN标准颜色

NSGAFÖU导线用聚丙烯绝缘端头（套管）

产品编号	GID编号	电线规格范围			尺寸							数量	压接工具
		(mm²)	AWG	颜色	D1	D2	L1	L2	S1	S2	(件)		
FER1508P-SCD	7TCA301140R0457	1.5	16		1.8 (0.07)	6.4 (0.25)	17.5 (0.69)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.3 (0.01)	100	FER9500、 FER9501	
FER1510P-SCD	7TCA301140R0458	1.5	16		1.8 (0.07)	6.4 (0.25)	19.5 (0.77)	10.0 (0.39)	0.15 (0.01)	0.3 (0.01)	100		
FER2508P-SCD	7TCA301140R0459	2.5	14		2.3 (0.09)	7.3 (0.29)	17.5 (0.69)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.3 (0.01)	100		
FER2512P-SCD	7TCA301140R0464	2.5	14		2.3 (0.09)	7.3 (0.29)	21.5 (0.85)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	0.3 (0.01)	100		
FER4010P-SCD	7TCA301140R0460	4.0	12		2.9 (0.11)	7.3 (0.29)	19.5 (0.77)	10.0 (0.39)	0.2 (0.01)	0.3 (0.01)	100		
FER6012P-SCD	7TCA301140R0461	6.0	10		3.6 (0.14)	8.1 (0.32)	23.0 (0.91)	12.0 (0.47)	0.2 (0.01)	0.3 (0.01)	100		
FER10012P-SCD	7TCA301140R0462	10.0	8		4.6 (0.18)	9.6 (0.38)	24.0 (0.94)	12.0 (0.47)	0.2 (0.01)	0.3 (0.01)	100	ERG4	
FER16012P-SCD	7TCA301140R0463	16.0	6		6.0 (0.24)	11.9 (0.47)	25.5 (1.00)	12.0 (0.47)	0.2 (0.01)	0.3 (0.01)	100		

注意: 产品必须按照适用国家和地方电气规范安装。

尺寸



Spec-Kon套管型端头

聚丙烯绝缘双线端头



- 技术资料
- 端头材料: 铜
 - 端头表面处理: 镀锡
 - 绝缘材料: 聚丙烯

- 颜色标识
- 以“D”结尾的零件号使用DIN标准颜色
 - 以“F”结尾的零件号使用法国标准颜色
 - 以“G”结尾的零件号使用德国标准颜色

- 应用
- 0.34mm² - 16mm²铜导线用聚丙烯包覆套管

- 符合
- DIN 颜色的UL和CSA标准
 - DIN 46228-4 (0.5mm² - 16 mm²)




聚丙烯绝缘双线端头（套管）

产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm ²)	AWG	颜色	尺寸 mm/(in)							数量 (件)	压接工具
					A	B	D1	L1	L2	S1	S2		
2FER0308P-G	7TCA301140R0331	2 x 0.34	2 x 22		3.5 (0.14)	2.0 (0.08)	1.2 (0.05)	15.0 (0.59)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.25 (0.01)	500	ERG4, 压模槽: 0.25-0.75, FER9500, FER9501
2FER0508P-D	7TCA301140R0357	2 x 0.5	2 x 20		5.0 (0.20)	3.0 (0.12)	1.4 (0.06)	14.0 (0.55)	8.2 (0.32)	0.15 (0.01)	0.3 (0.01)	500	
2FER0510P-D	7TCA301140R0358	2 x 0.5	2 x 20		5.0 (0.20)	3.0 (0.12)	1.4 (0.06)	16.0 (0.63)	10.0 (0.39)	0.15 (0.01)	0.3 (0.01)	500	
2FER0512P-D	7TCA301140R0359	2 x 0.5	2 x 20		5.0 (0.20)	3.0 (0.12)	1.4 (0.06)	18.0 (0.71)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	0.3 (0.01)	500	
2FER0508P-F	7TCA301140R0382	2 x 0.5	2 x 20		5.0 (0.20)	3.0 (0.12)	1.4 (0.06)	14.0 (0.55)	8.2 (0.32)	0.15 (0.01)	0.3 (0.01)	500	
2FER0510P-F	7TCA301140R0383	2 x 0.5	2 x 20		5.0 (0.20)	3.0 (0.12)	1.4 (0.06)	16.0 (0.63)	10.0 (0.39)	0.15 (0.01)	0.3 (0.01)	500	
2FER0512P-F	7TCA301140R0384	2 x 0.5	2 x 20		5.0 (0.20)	3.0 (0.12)	1.4 (0.06)	18.0 (0.71)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	0.3 (0.01)	500	ERG4, 压模槽: 1-1.5, FER9500, FER9501
2FER0508P-G	7TCA301140R0332	2 x 0.5	2 x 20		5.0 (0.20)	3.0 (0.12)	1.4 (0.06)	14.0 (0.55)	8.2 (0.32)	0.15 (0.01)	0.3 (0.01)	500	
2FER0510P-G	7TCA301140R0343	2 x 0.5	2 x 20		5.0 (0.20)	3.0 (0.12)	1.4 (0.06)	16.0 (0.63)	10.0 (0.39)	0.15 (0.01)	0.3 (0.01)	500	
2FER0512P-G	7TCA301140R0342	2 x 0.5	2 x 20		5.0 (0.20)	3.0 (0.12)	1.4 (0.06)	18.0 (0.71)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	0.3 (0.01)	500	
2FER7508P-D	7TCA301140R0360	2x 0.75	2 x 18		5.5 (0.22)	3.0 (0.12)	1.7 (0.07)	14.0 (0.55)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.3 (0.01)	500	
2FER7510P-D	7TCA301140R0361	2x 0.75	2 x 18		5.5 (0.22)	3.0 (0.12)	1.7 (0.07)	16.0 (0.63)	10.0 (0.39)	0.15 (0.01)	0.3 (0.01)	500	
2FER7512P-D	7TCA301140R0362	2x 0.75	2 x 18		5.5 (0.22)	3.0 (0.12)	1.7 (0.07)	18.0 (0.71)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	0.3 (0.01)	500	
2FER7518P-D	7TCA301140R0363	2x 0.75	2 x 18		5.5 (0.22)	3.0 (0.12)	1.7 (0.07)	24.0 (0.94)	18.0 (0.71)	0.15 (0.01)	0.3 (0.01)	500	
2FER7508P-F	7TCA301140R0386	2x 0.75	2 x 18		5.5 (0.22)	3.0 (0.12)	1.7 (0.07)	14.0 (0.55)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.3 (0.01)	500	
2FER7510P-F	7TCA301140R0393	2x 0.75	2 x 18		5.5 (0.22)	3.0 (0.12)	1.7 (0.07)	16.0 (0.63)	10.0 (0.39)	0.15 (0.01)	0.3 (0.01)	500	
2FER7512P-F	7TCA301140R0392	2x 0.75	2 x 18		5.5 (0.22)	3.0 (0.12)	1.7 (0.07)	18.0 (0.71)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	0.3 (0.01)	500	
2FER7518P-F	7TCA301140R0391	2x 0.75	2 x 18		5.5 (0.22)	3.0 (0.12)	1.7 (0.07)	24.0 (0.94)	18.0 (0.71)	0.15 (0.01)	0.3 (0.01)	500	

说明: 产品必须按照适用国家和地方电气规范安装。

尺寸



Spec-Kon套管型端头
聚丙烯绝缘双线端头（续）


聚丙烯绝缘双线端头（套管）



产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm²)	AWG	颜色	尺寸 mm/(in)							数量 (件)	压接工具
					A	B	D1	L1	L2	S1	S2		
2FER7508P-G	7TCA301140R0333	2x 0.75	2 x 18		5.5 (0.22)	3.0 (0.12)	1.7 (0.07)	14.0 (0.55)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.3 (0.01)	500	ERG4, 压模槽: 1-1.5, FER9500, FER9501
2FER7510P-G	7TCA301140R0334	2x 0.75	2 x 18		5.5 (0.22)	3.0 (0.12)	1.7 (0.07)	16.0 (0.63)	10.0 (0.39)	0.15 (0.01)	0.3 (0.01)	500	
2FER7512P-G	7TCA301140R0335	2x 0.75	2 x 18		5.5 (0.22)	3.0 (0.12)	1.7 (0.07)	18.0 (0.71)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	0.3 (0.01)	500	
2FER7518P-G	7TCA301140R0336	2x 0.75	2 x 18		5.5 (0.22)	3.0 (0.12)	1.7 (0.07)	24.0 (0.94)	18.0 (0.71)	0.15 (0.01)	0.3 (0.01)	500	
2FER1008P-D	7TCA301140R0364	2 x 1	2 x 18		5.8 (0.23)	3.2 (0.13)	2.0 (0.08)	15.0 (0.59)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.3 (0.01)	500	
2FER1012P-D	7TCA301140R0365	2 x 1	2 x 18		5.8 (0.23)	3.2 (0.13)	2.0 (0.08)	19.0 (0.75)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	0.3 (0.01)	500	
2FER1014P-D	7TCA301140R0367	2 x 1	2 x 18		5.8 (0.23)	3.2 (0.13)	2.0 (0.08)	21.0 (0.83)	14.0 (0.55)	0.15 (0.01)	0.3 (0.01)	500	
2FER1018P-D	7TCA301140R0368	2 x 1	2 x 18		5.8 (0.23)	3.2 (0.13)	2.0 (0.08)	25.0 (0.98)	18.0 (0.71)	0.15 (0.01)	0.3 (0.01)	500	
2FER1008P-F	7TCA301140R0390	2 x 1	2 x 18		5.8 (0.23)	3.2 (0.13)	2.0 (0.08)	15.0 (0.59)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.3 (0.01)	500	
2FER1012P-F	7TCA301140R0389	2 x 1	2 x 18		5.8 (0.23)	3.2 (0.13)	2.0 (0.08)	19.0 (0.75)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	0.3 (0.01)	500	
2FER1014P-F	7TCA301140R0388	2 x 1	2 x 18		5.8 (0.23)	3.2 (0.13)	2.0 (0.08)	21.0 (0.83)	14.0 (0.55)	0.15 (0.01)	0.3 (0.01)	500	
2FER1018P-F	7TCA301140R0385	2 x 1	2 x 18		5.8 (0.23)	3.2 (0.13)	2.0 (0.08)	25.0 (0.98)	18.0 (0.71)	0.15 (0.01)	0.3 (0.01)	500	
2FER1008P-G	7TCA301140R0337	2 x 1	2 x 18		5.8 (0.23)	3.2 (0.13)	2.0 (0.08)	15.0 (0.59)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.3 (0.01)	500	
2FER1012P-G	7TCA301140R0338	2 x 1	2 x 18		5.8 (0.23)	3.2 (0.13)	2.0 (0.08)	19.0 (0.75)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	0.3 (0.01)	500	
2FER1014P-G	7TCA301140R0339	2 x 1	2 x 18		5.8 (0.23)	3.2 (0.13)	2.0 (0.08)	21.0 (0.83)	14.0 (0.55)	0.15 (0.01)	0.3 (0.01)	500	
2FER1018P-G	7TCA301140R0340	2 x 1	2 x 18		5.8 (0.23)	3.2 (0.13)	2.0 (0.08)	25.0 (0.98)	18.0 (0.71)	0.15 (0.01)	0.3 (0.01)	500	
2FER1508P-D	7TCA301140R0366	2 x 1.5	2 x 16		6.5 (0.26)	3.6 (0.14)	2.2 (0.09)	16.0 (0.63)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.3 (0.01)	500	
2FER1512P-D	7TCA301140R0369	2 x 1.5	2 x 16		6.5 (0.26)	3.6 (0.14)	2.2 (0.09)	20.0 (0.79)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	0.3 (0.01)	500	
2FER1518P-D	7TCA301140R0372	2 x 1.5	2 x 16		6.5 (0.26)	3.6 (0.14)	2.2 (0.09)	26.0 (1.02)	18.0 (0.71)	0.15 (0.01)	0.3 (0.01)	100	
2FER1508P-F	7TCA301140R0387	2 x 1.5	2 x 16		6.5 (0.26)	3.6 (0.14)	2.2 (0.09)	16.0 (0.63)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.3 (0.01)	500	
2FER1512P-F	7TCA301140R0394	2 x 1.5	2 x 16		6.5 (0.26)	3.6 (0.14)	2.2 (0.09)	20.0 (0.79)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	0.3 (0.01)	500	
2FER1518P-F	7TCA301140R0398	2 x 1.5	2 x 16		6.5 (0.26)	3.6 (0.14)	2.2 (0.09)	26.0 (1.02)	18.0 (0.71)	0.15 (0.01)	0.3 (0.01)	100	

说明：产品必须按照适用国家和地方电气规范安装。

尺寸



Spec-Kon套管型端头

聚丙烯绝缘双线端头 (续)


聚丙烯绝缘双线端头 (套管)



产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm²)	AWG	颜色	尺寸 mm/(in)							数量 (件)	压接工具
					A	B	D1	L1	L2	S1	S2		
2FER1508P-G	7TCA301140R0341	2 x 1.5	2 x 16		6.5 (0.26)	3.6 (0.14)	2.2 (0.09)	16.0 (0.63)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	0.3 (0.01)	500	ERG4, 压模槽: 1-1.5, FER9500, FER9501
2FER1512P-G	7TCA301140R0344	2 x 1.5	2 x 16		6.5 (0.26)	3.6 (0.14)	2.2 (0.09)	20.0 (0.79)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	0.3 (0.01)	500	
2FER1518P-G	7TCA301140R0346	2 x 1.5	2 x 16		6.5 (0.26)	3.6 (0.14)	2.2 (0.09)	26.0 (1.02)	18.0 (0.71)	0.15 (0.01)	0.3 (0.01)	100	
2FER2510P-D	7TCA301140R0373	2 x 2.5	2 x 14		8.0 (0.31)	4.5 (0.18)	2.8 (0.11)	19.0 (0.75)	10.0 (0.39)	0.2 (0.01)	0.4 (0.02)	500	ERG4, 压模槽: 2.5, FER9500, FER9501
2FER2512P-D	7TCA301140R0374	2 x 2.5	2 x 14		8.0 (0.31)	4.5 (0.18)	2.8 (0.11)	21.0 (0.83)	12.0 (0.47)	0.2 (0.01)	0.4 (0.02)	100	
2FER2518P-D	7TCA301140R0375	2 x 2.5	2 x 14		8.0 (0.31)	4.5 (0.18)	2.8 (0.11)	27.0 (1.06)	18.0 (0.71)	0.2 (0.01)	0.4 (0.02)	100	
2FER2510P-F	7TCA301140R0395	2 x 2.5	2 x 14		8.0 (0.31)	4.5 (0.18)	2.8 (0.11)	19.0 (0.75)	10.0 (0.39)	0.2 (0.01)	0.4 (0.02)	500	
2FER2512P-F	7TCA301140R0403	2 x 2.5	2 x 14		8.0 (0.31)	4.5 (0.18)	2.8 (0.11)	21.0 (0.83)	12.0 (0.47)	0.2 (0.01)	0.4 (0.02)	100	
2FER2518P-F	7TCA301140R0402	2 x 2.5	2 x 14		8.0 (0.31)	4.5 (0.18)	2.8 (0.11)	27.0 (1.06)	18.0 (0.71)	0.2 (0.01)	0.4 (0.02)	100	
2FER2510P-G	7TCA301140R0345	2 x 2.5	2 x 14		8.0 (0.31)	4.5 (0.18)	2.8 (0.11)	19.0 (0.75)	10.0 (0.39)	0.2 (0.01)	0.4 (0.02)	500	
2FER2512P-G	7TCA301140R0347	2 x 2.5	2 x 14		8.0 (0.31)	4.5 (0.18)	2.8 (0.11)	21.0 (0.83)	12.0 (0.47)	0.2 (0.01)	0.4 (0.02)	100	
2FER2518P-G	7TCA301140R0351	2 x 2.5	2 x 14		8.0 (0.31)	4.5 (0.18)	2.8 (0.11)	27.0 (1.06)	18.0 (0.71)	0.2 (0.01)	0.4 (0.02)	100	
2FER4012P-D	7TCA301140R0376	2 x 4.0	2 x 12		9.0 (0.35)	5.2 (0.20)	3.5 (0.14)	22.0 (0.87)	12.0 (0.47)	0.2 (0.01)	0.5 (0.02)	100	ERG4, 压模槽: 6, FER9500, FER9501
2FER4018P-D	7TCA301140R0370	2 x 4.0	2 x 12		9.0 (0.35)	5.2 (0.20)	3.5 (0.14)	28.0 (1.10)	18.0 (0.71)	0.2 (0.01)	0.5 (0.02)	100	
2FER4012P-F	7TCA301140R0401	2 x 4.0	2 x 12		9.0 (0.35)	5.2 (0.20)	3.5 (0.14)	22.0 (0.87)	12.0 (0.47)	0.2 (0.01)	0.5 (0.02)	100	
2FER4018P-F	7TCA301140R0400	2 x 4.0	2 x 12		9.0 (0.35)	5.2 (0.20)	3.5 (0.14)	28.0 (1.10)	18.0 (0.71)	0.2 (0.01)	0.5 (0.02)	100	
2FER4012P-G	7TCA301140R0348	2 x 4.0	2 x 12		9.0 (0.35)	5.2 (0.20)	3.5 (0.14)	22.0 (0.87)	12.0 (0.47)	0.2 (0.01)	0.5 (0.02)	100	
2FER4018P-G	7TCA301140R0349	2 x 4.0	2 x 12		9.0 (0.35)	5.2 (0.20)	3.5 (0.14)	28.0 (1.10)	18.0 (0.71)	0.2 (0.01)	0.5 (0.02)	100	
2FER6012P-D	7TCA301140R0377	2 x 6.0	2 x 10		11.4 (0.45)	6.2 (0.24)	4.5 (0.18)	23.0 (0.91)	12.0 (0.47)	0.2 (0.01)	0.5 (0.02)	100	ERG4, 压模槽: 10
2FER6018P-D	7TCA301140R0378	2 x 6.0	2 x 10		11.4 (0.45)	6.2 (0.24)	4.5 (0.18)	29.0 (1.14)	18.0 (0.71)	0.2 (0.01)	0.5 (0.02)	100	
2FER6012P-F	7TCA301140R0399	2 x 6.0	2 x 10		11.4 (0.45)	6.2 (0.24)	4.5 (0.18)	23.0 (0.91)	12.0 (0.47)	0.2 (0.01)	0.5 (0.02)	100	
2FER6018P-F	7TCA301140R0397	2 x 6.0	2 x 10		11.4 (0.45)	6.2 (0.24)	4.5 (0.18)	29.0 (1.14)	18.0 (0.71)	0.2 (0.01)	0.5 (0.02)	100	

说明: 产品必须按照适用国家和地方电气规范安装。

尺寸



Spec-Kon套管型端头
聚丙烯绝缘双线端头（续）


聚丙烯绝缘双线端头（套管）



产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm²)	AWG	颜色	尺寸 mm/(in)							数量 (件)	压接工具
					A	B	D1	L1	L2	S1	S2		
2FER6012P-G	7TCA301140R0350	2 x 6.0	2 x 10		11.4 (0.45)	6.2 (0.24)	4.5 (0.18)	23.0 (0.91)	12.0 (0.47)	0.2 (0.01)	0.5 (0.02)	100	ERG4, 压模槽: 10
2FER6018P-G	7TCA301140R0352	2 x 6.0	2 x 10		11.4 (0.45)	6.2 (0.24)	4.5 (0.18)	29.0 (1.14)	18.0 (0.71)	0.2 (0.01)	0.5 (0.02)	100	
2FER10012P-D	7TCA301140R0379	2 x 10	2 x 8		13.4 (0.53)	7.6 (0.30)	5.8 (0.23)	24.0 (0.94)	12.0 (0.47)	0.2 (0.01)	0.5 (0.02)	100	ERG4, 压模槽: 16
2FER10018P-D	7TCA301140R0380	2 x 10	2 x 8		13.4 (0.53)	7.6 (0.30)	5.8 (0.23)	30.0 (1.18)	18.0 (0.71)	0.2 (0.01)	0.5 (0.02)	100	
2FER10012P-F	7TCA301140R0396	2 x 10	2 x 8		13.4 (0.53)	7.6 (0.30)	5.8 (0.23)	24.0 (0.94)	12.0 (0.47)	0.2 (0.01)	0.5 (0.02)	100	
2FER10018P-F	7TCA301140R0404	2 x 10	2 x 8		13.4 (0.53)	7.6 (0.30)	5.8 (0.23)	30.0 (1.18)	18.0 (0.71)	0.2 (0.01)	0.5 (0.02)	100	
2FER10012P-G	7TCA301140R0353	2 x 10	2 x 8		13.4 (0.53)	7.6 (0.30)	5.8 (0.23)	24.0 (0.94)	12.0 (0.47)	0.2 (0.01)	0.5 (0.02)	100	
2FER10018P-G	7TCA301140R0354	2 x 10	2 x 8		13.4 (0.53)	7.6 (0.30)	5.8 (0.23)	30.0 (1.18)	18.0 (0.71)	0.2 (0.01)	0.5 (0.02)	100	
2FER16016P-D	7TCA301140R0381	2 x 16	2 x 6		17.2 (0.68)	9.5 (0.37)	8.3 (0.33)	29.0 (1.14)	16.0 (0.63)	0.3 (0.01)	0.6 (0.02)	50	ERG4, 压模槽: 35
2FER16025P-D	7TCA301140R0371	2 x 16	2 x 6		17.2 (0.68)	9.6 (0.38)	8.3 (0.33)	38.0 (1.50)	25.0 (0.98)	0.3 (0.01)	0.6 (0.02)	50	
2FER16016P-F	7TCA301140R0405	2 x 16	2 x 6		17.2 (0.68)	9.5 (0.37)	8.3 (0.33)	29.0 (1.14)	16.0 (0.63)	0.3 (0.01)	0.6 (0.02)	50	
2FER16025P-F	7TCA301140R0406	2 x 16	2 x 6		17.2 (0.68)	9.6 (0.38)	8.3 (0.33)	38.0 (1.50)	25.0 (0.98)	0.3 (0.01)	0.6 (0.02)	50	
2FER16016P-G	7TCA301140R0356	2 x 16	2 x 6		17.2 (0.68)	9.5 (0.37)	8.3 (0.33)	29.0 (1.14)	16.0 (0.63)	0.3 (0.01)	0.6 (0.02)	50	
2FER4018P-D	7TCA301140R0370	2 x 16	2 x 6		17.2 (0.68)	9.6 (0.38)	8.3 (0.33)	38.0 (1.50)	25.0 (0.98)	0.3 (0.01)	0.6 (0.02)	50	

说明: 产品必须按照适用国家和地方电气规范安装。

尺寸



Spec-Kon套管型端头

非绝缘端头




- 技术资料
- 端头材料: 铜
 - 端头表面处理: 镀锡
- 应用
- 0.14mm² - 240mm²铜导线用裸套管
- 标准:
- DIN: 46228-1标准
 - UL和CSA标准 (0.5mm² - 50mm²)



非绝缘端头 (套管)

产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm ²)	AWG	尺寸 mm/(in)				数量 (件)	压接工具
				D1	D2	L	S		
FER01407UN	7TCA301050R0114	0.14	26	0.65 (0.03)	1.6 (0.06)	7.0 (0.28)	0.15 (0.01)	1000	FER9500, FER9501 ERG4,
FER0205UN	7TCA301050R0115	0.25	24	0.75 (0.03)	1.7 (0.07)	5.0 (0.20)	0.15 (0.01)	1000	
FER0207UN	7TCA301050R0116	0.25	24	0.75 (0.03)	1.7 (0.07)	7.0 (0.28)	0.15 (0.01)	1000	
FER0305UN	7TCA301050R0117	0.34	22	0.65 (0.03)	1.8 (0.07)	5.0 (0.20)	0.15 (0.01)	1000	
FER0307UN	7TCA301050R0118	0.34	22	0.85 (0.03)	1.8 (0.07)	7.0 (0.28)	0.15 (0.01)	1000	FER9500, FER9501 ERG4,
FER0506UN	7TCA301050R0119	0.5	20	0.85 (0.03)	2.1 (0.08)	6.0 (0.24)	0.15 (0.01)	1000	
FER0507UN	7TCA301050R0120	0.5	20	1.0 (0.04)	2.1 (0.08)	7.0 (0.28)	0.15 (0.01)	1000	
FER0508UN	7TCA301050R0121	0.5	20	1.0 (0.04)	2.1 (0.08)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	1000	
FER0510UN	7TCA301050R0122	0.5	20	1.0 (0.04)	2.1 (0.08)	10.0 (0.39)	0.15 (0.01)	1000	FER9500, FER9501 ERG4,
FER0512UN	7TCA301050R0123	0.5	20	1.0 (0.04)	2.1 (0.08)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	1000	
FER7506UN	7TCA301050R0124	0.75	18	1.2 (0.05)	2.3 (0.09)	6.0 (0.24)	0.15 (0.01)	1000	
FER7508UN	7TCA301050R0125	0.75	18	1.2 (0.05)	2.3 (0.09)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	1000	
FER7510UN	7TCA301050R0126	0.75	18	1.2 (0.05)	2.3 (0.09)	10.0 (0.39)	0.15 (0.01)	1000	FER9500, FER9501 ERG4,
FER7512UN	7TCA301050R0127	0.75	18	1.2 (0.05)	2.3 (0.09)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	1000	
FER7515UN	7TCA301050R0128	0.75	18	1.2 (0.05)	2.3 (0.09)	15.0 (0.59)	0.15 (0.01)	1000	
FER1006UN	7TCA301050R0129	1.0	18	1.4 (0.06)	2.5 (0.10)	6.0 (0.24)	0.15 (0.01)	1000	
FER1007UN	7TCA301050R0130	1.0	18	1.4 (0.06)	2.5 (0.10)	7.0 (0.28)	0.15 (0.01)	1000	FER9500, FER9501 ERG4,
FER1008UN	7TCA301050R0131	1.0	18	1.4 (0.06)	2.5 (0.10)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	1000	
FER1010UN	7TCA301050R0132	1.0	18	1.4 (0.06)	2.5 (0.10)	10.0 (0.39)	0.15 (0.01)	1000	
FER1012UN	7TCA301050R0133	1.0	18	1.4 (0.06)	2.5 (0.10)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	1000	
FER1015UN	7TCA301050R0134	1.0	18	1.4 (0.06)	2.5 (0.10)	15.0 (0.59)	0.15 (0.01)	1000	FER9500, FER9501 ERG4,
FER1506UN ¹	7TCA301050R0135	1.5	16	1.7 (0.07)	2.8 (0.11)	6.0 (0.24)	0.15 (0.01)	1000	
FER1507UN	7TCA301050R0136	1.5	16	1.7 (0.07)	2.8 (0.11)	7.0 (0.28)	0.15 (0.01)	1000	
FER1508UN	7TCA301050R0137	1.5	16	1.7 (0.07)	2.8 (0.11)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	1000	
FER1510UN	7TCA301050R0138	1.5	16	1.7 (0.07)	2.8 (0.11)	10.0 (0.39)	0.15 (0.01)	1000	FER9500, FER9501 ERG4,
FER1512UN	7TCA301050R0139	1.5	16	1.7 (0.07)	2.8 (0.11)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	1000	
FER1515UN	7TCA301050R0140	1.5	16	1.7 (0.07)	2.8 (0.11)	15.0 (0.59)	0.15 (0.01)	1000	
FER1518UN	7TCA301050R0141	1.5	16	1.7 (0.07)	2.8 (0.11)	18.0 (0.71)	0.15 (0.01)	1000	
FER1520UN	7TCA301050R0142	1.5	16	1.7 (0.07)	2.8 (0.11)	20.0 (0.79)	0.15 (0.01)	1000	

1) 非UL/CSA
说明: 产品必须按照适用国家和地方电气规范安装。



Spec-Kon套管型端头
非绝缘端头 (续)




非绝缘端头 (套管)

产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm ²)	AWG	尺寸 mm/(in)				数量 (件)	压接工具
				D1	D2	L	S		
FER2507UN	7TCA301050R0143	2.5	14	2.2 (0.09)	3.4 (0.13)	7.0 (0.28)	0.15 (0.01)	1000	ERG4, FER9500, FER9501
FER2508UN	7TCA301050R0144	2.5	14	2.2 (0.09)	3.4 (0.13)	8.0 (0.31)	0.15 (0.01)	1000	
FER2510UN	7TCA301050R0145	2.5	14	2.2 (0.09)	3.4 (0.13)	10.0 (0.39)	0.15 (0.01)	1000	
FER2512UN	7TCA301050R0146	2.5	14	2.2 (0.09)	3.4 (0.13)	12.0 (0.47)	0.15 (0.01)	1000	
FER2515UN	7TCA301050R0147	2.5	14	2.2 (0.09)	3.4 (0.13)	15.0 (0.59)	0.15 (0.01)	1000	
FER2518UN	7TCA301050R0148	2.5	14	2.2 (0.09)	3.4 (0.13)	18.0 (0.71)	0.15 (0.01)	1000	
FER2520UN	7TCA301050R0149	2.5	14	2.2 (0.09)	3.4 (0.13)	20.0 (0.79)	0.15 (0.01)	1000	
FER4009UN	7TCA301050R0150	4.0	12	2.8 (0.11)	4.0 (0.16)	9.0 (0.35)	0.2 (0.01)	500	
FER4010UN	7TCA301050R0151	4.0	12	2.8 (0.11)	4.0 (0.16)	10.0 (0.39)	0.2 (0.01)	1000	
FER4012UN	7TCA301050R0152	4.0	12	2.8 (0.11)	4.0 (0.16)	12.0 (0.47)	0.2 (0.01)	1000	
FER4015UN	7TCA301050R0153	4.0	12	2.8 (0.11)	4.0 (0.16)	15.0 (0.59)	0.2 (0.01)	500	
FER4018UN	7TCA301050R0154	4.0	12	2.8 (0.11)	4.0 (0.16)	18.0 (0.71)	0.2 (0.01)	500	
FER4020UN	7TCA301050R0155	4.0	12	2.8 (0.11)	4.0 (0.16)	20.0 (0.79)	0.2 (0.01)	500	
FER6010UN	7TCA301050R0156	6.0	10	3.5 (0.14)	4.7 (0.19)	10.0 (0.39)	0.2 (0.01)	500	
FER6012UN	7TCA301050R0157	6.0	10	3.5 (0.14)	4.7 (0.19)	12.0 (0.47)	0.2 (0.01)	500	
FER6015UN	7TCA301050R0158	6.0	10	3.5 (0.14)	4.7 (0.19)	15.0 (0.59)	0.2 (0.01)	500	
FER6018UN	7TCA301050R0159	6.0	10	3.5 (0.14)	4.7 (0.19)	18.0 (0.71)	0.2 (0.01)	500	
FER6020UN	7TCA301050R0160	6.0	10	3.5 (0.14)	4.7 (0.19)	20.0 (0.79)	0.2 (0.01)	500	
FER10012UN	7TCA301050R0161	10.0	8	4.5 (0.18)	5.8 (0.23)	12.0 (0.47)	0.2 (0.01)	500	ERG4
FER10015UN	7TCA301050R0162	10.0	8	4.5 (0.18)	5.8 (0.23)	15.0 (0.59)	0.2 (0.01)	500	
FER10018UN	7TCA301050R0163	10.0	8	4.5 (0.18)	5.8 (0.23)	18.0 (0.71)	0.2 (0.01)	500	
FER10020UN	7TCA301050R0164	10.0	8	4.5 (0.18)	5.8 (0.23)	20.0 (0.79)	0.2 (0.01)	500	
FER10025UN	7TCA301050R0165	10.0	8	4.5 (0.18)	5.8 (0.23)	25.0 (0.98)	0.2 (0.01)	500	
FER16012UN	7TCA301050R0166	16.0	6	5.8 (0.23)	7.5 (0.30)	12.0 (0.47)	0.2 (0.01)	500	
FER16015UN	7TCA301050R0167	16.0	6	5.8 (0.23)	7.5 (0.30)	15.0 (0.59)	0.2 (0.01)	500	
FER16018UN	7TCA301050R0168	16.0	6	5.8 (0.23)	7.5 (0.30)	18.0 (0.71)	0.2 (0.01)	100	
FER16020UN	7TCA301050R0169	16.0	6	5.8 (0.23)	7.5 (0.30)	20.0 (0.79)	0.2 (0.01)	100	
FER16025UN	7TCA301050R0170	16.0	6	5.8 (0.23)	7.5 (0.30)	25.0 (0.98)	0.2 (0.01)	100	
FER16032UN ¹⁾	7TCA301050R0171	16.0	6	5.8 (0.23)	7.5 (0.30)	32.0 (1.26)	0.2 (0.01)	100	
FER25012UN	7TCA301050R0172	25.0	4	7.3 (0.29)	9.5 (0.37)	12.0 (0.47)	0.2 (0.01)	250	
FER25015UN	7TCA301050R0173	25.0	4	7.3 (0.29)	9.5 (0.37)	15.0 (0.59)	0.2 (0.01)	250	
FER25018UN	7TCA301050R0174	25.0	4	7.3 (0.29)	9.5 (0.37)	18.0 (0.71)	0.2 (0.01)	100	
FER25025UN	7TCA301050R0175	25.0	4	7.3 (0.29)	9.5 (0.37)	25.0 (0.98)	0.2 (0.01)	250	
FER25032UN ¹⁾	7TCA301050R0176	25.0	4	7.3 (0.29)	9.5 (0.37)	32.0 (1.26)	0.2 (0.01)	100	
FER35012UN	7TCA301050R0177	35.0	2	8.3 (0.33)	11.0 (0.43)	12.0 (0.47)	0.2 (0.01)	100	ERG4
FER35018UN	7TCA301050R0178	35.0	2	8.3 (0.33)	11.0 (0.43)	18.0 (0.71)	0.2 (0.01)	100	
FER35020UN	7TCA301050R0179	35.0	2	8.3 (0.33)	11.0 (0.43)	20.0 (0.79)	0.2 (0.01)	100	

1) 非UL/CSA
说明: 产品必须按照适用国家和地方电气规范安装。

尺寸



Spec-Kon套管型端头

非绝缘端头 (续)


非绝缘端头 (套管)



产品编号	GID编号	电线规格范围 (mm²)	AWG	尺寸 mm/(in)				数量 (件)	压接工具
				D1	D2	L	S		
FER35022UN	7TCA301050R0180	35.0	2	8.3 (0.33)	11.0 (0.43)	22.0 (0.87)	0.2 (0.01)	100	ERG4
FER35025UN	7TCA301050R0181	35.0	2	8.3 (0.33)	11.0 (0.43)	25.0 (0.98)	0.2 (0.01)	100	
FER35030UN	7TCA301050R0182	35.0	2	8.3 (0.33)	11.0 (0.43)	30.0 (1.18)	0.2 (0.01)	100	
FER35032UN	7TCA301050R0183	35.0	2	8.3 (0.33)	11.0 (0.43)	32.0 (1.26)	0.2 (0.01)	100	
FER50018UN	7TCA301050R0184	50.0	1	10.3 (0.41)	13.0 (0.51)	18.0 (0.71)	0.3 (0.01)	100	
FER50022UN	7TCA301050R0185	50.0	1	10.3 (0.41)	13.0 (0.51)	22.0 (0.87)	0.3 (0.01)	100	
FER50025UN	7TCA301050R0186	50.0	1	10.3 (0.41)	13.0 (0.51)	25.0 (0.98)	0.3 (0.01)	100	
FER50032UN	7TCA301050R0187	50.0	1	10.3 (0.41)	13.0 (0.51)	32.0 (1.26)	0.3 (0.01)	100	—
FER70025UN	7TCA301050R0188	70.0	2	12.5 (0.49)	15.0 (0.59)	25.0 (0.98)	0.4 (0.02)	50	
FER70032UN	7TCA301050R0189	70.0	2	12.5 (0.49)	15.0 (0.59)	32.0 (1.26)	0.4 (0.02)	50	
FER95025UN	7TCA301050R0190	95.0	3	14.5 (0.57)	17.0 (0.67)	25.0 (0.98)	0.4 (0.02)	50	
FER95030UN	7TCA301050R0191	95.0	3	14.5 (0.57)	17.0 (0.67)	30.0 (1.18)	0.4 (0.02)	50	
FER95032UN	7TCA301050R0192	95.0	3	14.5 (0.57)	17.0 (0.67)	32.0 (1.26)	0.4 (0.02)	50	
FER12032UN	7TCA301050R0193	120.0	250kcmil	16.5 (0.65)	19.0 (0.75)	32.0 (1.26)	0.5 (0.02)	25	
FER15032UN	7TCA301050R0194	150.0	300kcmil	18.5 (0.73)	21.0 (0.83)	32.0 (1.26)	0.5 (0.02)	25	
FER15038UN	7TCA301050R0195	150.0	300kcmil	18.5 (0.73)	21.0 (0.83)	38.0 (1.50)	0.5 (0.02)	25	
FER18532UN	7TCA301050R0196	185.0	350kcmil	20.0 (0.79)	23.5 (0.93)	32.0 (1.26)	0.5 (0.02)	25	
FER18540UN	7TCA301050R0197	185.0	350kcmil	20.0 (0.79)	23.5 (0.93)	40.0 (1.57)	0.5 (0.02)	25	
FER24040UN	7TCA301050R0198	240.0	500kcmil	22.8 (0.90)	25.8 (1.02)	40.0 (1.57)	0.5 (0.02)	25	

说明: 产品必须按照适用国家和地方电气规范安装。

尺寸



Spec-Kon接线端头 - UL 认证
尼龙绝缘管状端头



材质

- 铜: T2/C11000
- 尼龙
- 进线孔扩口设计

产品特点

- 端头进线套管位置采用锥形易安装设计
- 表面镀锡增加耐腐蚀能力
- 绝缘护套的色标标识符合German, French, DIN标准

参数信息

- 使用温度: -40°C ~ 105°C
- 电压: 600V
- 采用注塑工艺, 增加铜端头与绝缘材料的附着性

认证标准


- UL: E535047
- Rohs



产品型号	物料号	最小包装	电缆规格		剥线长度 mm	尺寸 (mm)			F	L	W	A	颜色	颜色标准													
			mm ²	A.W.G		D	C	t																			
FER0206-CN-V	10258188	100	0.25	26	8.0	1.1	0.8	0.15	6	10.4	1.9	2.5		法标													
FER0206-CN-LBU	10258189	100							德标																		
FER0208-CN-V	10258190	100							法标																		
FER0208-CN-LBU	10258191	100							德标																		
FER0306-CN-P	10258192	100	0.34	24	8.0	1.1	0.8	0.15	6	10.4	1.9	2.5		法标													
FER0306-CN-T	10258193	100							德标																		
FER0308-CN-P	10258194	100							法标																		
FER0308-CN-T	10258195	100							德标																		
FER0506-CN-O	10258196	100	0.5	22	8.0	1.35	1.05	0.15	6.0	12.0	2.5	3.0		德标													
FER0506-CN-W	10258197	100							法标/DIN																		
FER0508-CN-O	10258198	100							德标																		
FER0508-CN-W	10258199	100							法标/DIN																		
FER0510-CN-O	10258200	100							德标																		
FER0510-CN-W	10258201	100							法标/DIN																		
FER7506-CN-W	10258202	100	0.75	20	8.0	1.55	1.25	0.15	6.0	12.0	2.8	3.2		德标													
FER7506-CN-G	10258203	100								DIN																	
FER7506-CN-BU	10258204	100								法标																	
FER7508-CN-W	10258205	100								德标																	
FER7508-CN-GY	10258206	100								DIN																	
FER7508-CN-BU	10258207	100								法标																	
FER7510-CN-W	10258208	100			12.0				1.55	1.25			0.15	8.0	14.0	2.8	3.2		德标								
FER7510-CN-GY	10258209	100													DIN												
FER7510-CN-BU	10258210	100													法标												
FER7512-CN-W	10258211	100													德标												
FER7512-CN-GY	10258212	100													DIN												
FER7512-CN-BU	10258213	100													法标												
FER1006-CN-Y	10258214	100	1	18	8.0	1.75	1.45	0.15	6	12.0	2.9	3.5		德标													
FER1006-CN-R	10258215	100							法标/DIN																		
FER1008-CN-Y	10258216	100			10.0				1.75	1.45			0.15	8	14.0	2.9	3.5		德标								
FER1008-CN-R	10258217	100													法标/DIN												
FER1010-CN-Y	10258218	100												12.0	1.75			1.45	0.15	10	16.0	2.9	3.5		德标		
FER1010-CN-R	10258219	100																			法标/DIN						
FER1012-CN-Y	10258220	100												14.0	1.75			1.45	0.15	12	17.8	2.9	3.5		德标		
FER1012-CN-R	10258221	100																			法标/DIN						
FER1508-CN-R	10258222	100	1.5	16	10.0	2.1	1.8	0.15	8.0	14.0	3.5	3.9		德标													
FER1508-CN-BK	10258223	100							法标/DIN																		
FER1510-CN-R	10258224	100			12.0				2.1	1.8			0.15	10.0	16.0	3.5	3.9		德标								
FER1510-CN-BK	10258225	100													法标/DIN												
FER1512-CN-R	10258226	100												14.0	2.1			1.8	0.15	12.0	18.0	3.5	3.9		德标		
FER1512-CN-BK	10258227	100																			法标/DIN						
FER1518-CN-R	10258228	100												20.0	2.1			1.8	0.15	18	24.0	3.5	3.9		德标		
FER1518-CN-BK	10258229	100																			法标/DIN						
FER2508-CN-BU	10258230	100	2.5	14	10.0	2.60	2.30	0.15	8.0	15.0	4.1	4.7		德标/DIN													
FER2508-CN-GY	10258231	100			14.0				2.60	2.30			0.15	12.0	19.0	4.1	4.7		法标								
FER2512-CN-BU	10258232	100																	德标/DIN								
FER2512-CN-GY	10258233	100																	法标								
FER2518-CN-BU	10258234	100																18.0	2.60	2.30	0.15	18.0	25.0	4.1	4.7		德标/DIN
FER2518-CN-GY	10258235	100																									法标

产品型号	物料号	最小包装	电缆规格		剥线长度	尺寸 (mm)							颜色	颜色标准
			mm ²	A.W.G	mm	D	C	t	F	L	W	A		
FER4010-CN-GY	10258236	100	4	12	12.0	3.3	2.9	0.2	10.0	17.0	4.8	5.3		德标/DIN
FER4010-CN-O	10258237	100											法标	
FER4012-CN-GY	10258238	100			14.0				12.0	19.0				德标/DIN
FER4012-CN-O	10258239	100											法标	
FER4018-CN-GY	10258240	100			20.0									德标/DIN
FER4018-CN-O	10258241	100											法标	
FER6012-CN-BK	10258242	100	6	10		4.00	3.60	0.20	12.0	20.0	6.3	7.0		德标
FER6012-CN-Y	10258243	100			14.0									DIN
FER6012-CN-GN	10258244	100												法标
FER6018-CN-BK	10258245	100												德标
FER6018-CN-Y	10258246	100			20.0				18.0	26.0				DIN
FER6018-CN-GN	10258247	100												法标
FER10012-CN-I	10258248	100	10	8		5	4.6	0.20	12.0	22.0	7.7	8.6		德标
FER10012-CN-R	10258249	100			14.0									DIN
FER10012-CN-BN	10258250	100												法标
FER10018-CN-I	10258251	100												德标
FER10018-CN-R	10258252	100			20.0				18.0	28.0				DIN
FER10018-CN-BN	10258253	100												法标
FER16012-CN-GN	10258254	100	16	6		6.3	5.9	0.2	12.0	23.0	9	9.8		德标
FER16012-CN-BU	10258255	100			14.0									DIN
FER16012-CN-I	10258256	100												法标
FER16018-CN-GN	10258257	100												德标
FER16018-CN-BN	10258258	100			20.0				18.0	29.0				DIN
FER16018-CN-I	10258259	100												法标
FER25016-CN-BN	10258260	100	25	4		7.80	7.40	0.20	16.0	30.0	11.3	12.2		德标
FER25016-CN-Y	10258261	100			18.0									DIN
FER25016-CN-BK	10258262	100												法标
FER25018-CN-BN	10258263	100												德标
FER25018-CN-Y	10258264	100			21.0				18.0	32.0				DIN
FER25018-CN-BK	10258265	100												法标
FER25022-CN-BN	10258266	100	35	2		8.80	8.40	0.20	16.0	30.0	12.8	13.7		德标
FER25022-CN-Y	10258267	100			18.0									法标/DIN
FER25022-CN-BK	10258268	100												德标
FER35016-CN-I	10258269	100			19.0									法标/DIN
FER35016-CN-R	10258270	100												德标
FER35018-CN-I	10258271	100			21.0				18.0	32.0				法标/DIN
FER35018-CN-R	10258272	100					德标							
FER35025-CN-I	10258273	100	50	1/0	28.0	11.00	10.40	0.30	25.0	39.0	15.2	16.2		法标/DIN
FER35025-CN-R	10258274	100												法标/DIN
FER50020-CN-GN	10258275	100			25.0									德标
FER50020-CN-BU	10258276	100												法标/DIN
FER50025-CN-GN	10258277	100			30.0									德标
FER50025-CN-BU	10258278	100												法标/DIN

尺寸



Spec-Kon接线端头 - UL 认证

尼龙绝缘双线管状端头



材质

- 铜: T2/C11000
- 尼龙

产品特点

- 进线孔扩口设计
- 端头进线套管位置采用锥形易安装设计
- 表面镀锡增加耐腐蚀能力
- 绝缘护套的色标标识符合German, French, DIN标准

参数信息

- 使用温度: -40°C ~ 105°C
- 电压: 600V
- 采用注塑工艺, 增加铜端头与绝缘材料的附着性


认证标准

- 按照UL486设计
- Rohs



产品型号	物料号	最小包装	电缆规格		剥线长度 mm	尺寸 (mm)									颜色	颜色标准
			mm ²	A.W.G		D	C	t	F	E	L	W	A			
2FER0508-CN-W	10258279	100	0.5x2	22x2	9.5	1.8	1.5	0.15	8	7	15	4.7	5.3			法标/DIN
2FER0508-CN-O	10258280	100					德标									
2FER7508-CN-BU	10258281	100	0.75x2	20x2	9.5	2.1	1.8	0.15	8	7	15	5	5.6			法标
2FER7508-CN-W	10258282	100														德标
2FER7508-CN-G	10258283	100			11.5	10	17			DIN						
2FER7510-CN-BU	10258284	100								法标						
2FER7510-CN-W	10258285	100								德标						
2FER7510-CN-GY	10258286	100								DIN						
2FER1008-CN-R	10258287	100	1.0x2	18x2	9.5	2.35	2.05	0.15	8	7	15	5.4	6			法标/DIN
2FER1008-CN-Y	10258288	100													德标	
2FER1010-CN-R	10258289	100			11.5	10	17			法标/DIN						
2FER1010-CN-Y	10258290	100								德标						
2FER1508-CN-BK	10258291	100	1.5x2	16x2	9.5	2.6	2.3	0.15	8	8	16	6.6	7.2			法标/DIN
2FER1508-CN-R	10258292	100													德标	
2FER1512-CN-BK	10258293	100			13.5	12	20			法标/DIN						
2FER1512-CN-R	10258294	100								德标						
2FER2508-CN-GY	10258295	100	2.5x2	14x2	9.5	3.3	2.9	0.2	8.0	8.5	16.5	7.8	8.4			法标
2FER2508-CN-BU	10258296	100			10.0									20.5		
2FER2510-CN-GY	10258297	100							11.5	12.0	21.5				法标	
2FER2510-CN-BU	10258298	100											德标/DIN			
2FER2512-CN-GY	10258299	100			13.5	13.0	26			法标						
2FER2512-CN-BU	10258300	100								德标/DIN						
2FER2513-CN-GY	10258301	100			14.5	21.5	26			法标						
2FER2513-CN-BU	10258302	100								德标/DIN						
2FER4012-CN-O	10258303	100	4.0x2	12x2	13.5	4.2	3.8	0.2	12	11	23	8.8	9.4			法标
2FER4012-CN-GY	10258304	100														德标/DIN
2FER6012-CN-GN	10258305	100	6.0x2	10x2	13.5	5.3	4.9	0.2	12	12	24	10	10.8			法标
2FER6012-CN-BK	10258306	100														德标
2FER6012-CN-Y	10258307	100			15.5	14	26			DIN						
2FER6014-CN-GN	10258308	100								法标						
2FER6014-CN-BK	10258309	100								德标						
2FER6014-CN-Y	10258310	100								DIN						
2FER10014-CN-BN	10258311	100	10.0x2	8x2	15.5	6.9	6.5	0.2	14	12	26	13	13.8			法标
2FER10014-CN-I	10258312	100														德标
2FER10014-CN-R	10258313	100														DIN
2FER16014-CN-I	10258314	100	16.0x2	6x2	15.5	8.7	8.3	0.2	14	16	30	18.4	19.2			法标
2FER16014-CN-GN	10258315	100														德标
2FER16014-CN-BU	10258316	100														DIN

尺寸



Spec-Kon接线端头 - UL 认证

非绝缘管状端头



材质

• 铜: T2/C11000

产品特点

• 进线孔扩口设计
• 表面镀锡增加耐腐蚀能力

参数信息

• 电压: 600V

认证标准

• 按照UL486设计
• Rohs




产品型号	物料号	最小包装	电缆规格		剥线长度	尺寸 (mm)			
			mm ²	A.W.G		L	D	C	W
FER0206-CN-UN	10258317	100	0.2	26	7.0	6	1.1	0.8	1.5
FER0208-CN-UN	10258318	100			9.0	8	1.1	0.8	1.5
FER0306-CN-UN	10258319	100			7.0	6	1.1	0.8	1.5
FER0308-CN-UN	10258320	100	0.3	24	9.0	8	1.1	0.8	1.5
FER0506-CN-UN	10258321	100			7.0	6	1.35	1.05	1.7
FER0508-CN-UN	10258322	100			9.0	8	1.35	1.05	1.7
FER0510-CN-UN	10258323	100	0.5	22	11.0	10	1.35	1.05	1.7
FER0512-CN-UN	10258324	100			13.0	12	1.35	1.05	1.7
FER7506-CN-UN	10258325	100			7.0	6	1.55	1.25	1.9
FER7508-CN-UN	10258326	100	0.75	20	9.0	8	1.55	1.25	1.9
FER7510-CN-UN	10258327	100			11.0	10	1.55	1.25	1.9
FER7512-CN-UN	10258328	100			13.0	12	1.55	1.25	1.9
FER1006-CN-UN	10258329	100	1	18	7.0	6	1.75	1.45	2.2
FER1008-CN-UN	10258330	100			9.0	8	1.75	1.45	2.2
FER1010-CN-UN	10258331	100			11.0	10	1.75	1.45	2.2
FER1012-CN-UN	10258332	100			13.0	12	1.75	1.45	2.2
FER1506-CN-UN	10258333	100	1.5	16	7.0	6	2.1	1.8	2.5
FER1508-CN-UN	10258334	100			9.0	8	2.10	1.8	2.5
FER1510-CN-UN	10258335	100			11.0	10	2.10	1.8	2.5
FER1512-CN-UN	10258336	100			13.0	12	2.10	1.8	2.5
FER1518-CN-UN	10258337	100			19.0	18	2.10	1.8	2.5
FER2508-CN-UN	10258338	100	2.5	14	9.0	8	2.6	2.3	3.3
FER2510-CN-UN	10258339	100			11.0	10	2.6	2.3	3.3
FER2512-CN-UN	10258340	100			13.0	12	2.6	2.3	3.3
FER2518-CN-UN	10258341	100			18.0	18	2.6	2.3	3.3
FER4009-CN-UN	10258342	100	4	12	10.0	9	3.3	2.9	3.9
FER4010-CN-UN	10258343	100			11.0	10	3.3	2.9	3.9
FER4012-CN-UN	10258344	100			13.0	12	3.3	2.9	3.9
FER6012-CN-UN	10258345	100	6	10	13.0	12	4	3.6	4.7
FER6018-CN-UN	10258346	100			19.0	18	4	3.6	4.7
FER10012-CN-UN	10258347	100	10	8	13.0	12	5	4.6	5.80
FER10015-CN-UN	10258348	100			16.0	15	5.00	4.6	5.80
FER10018-CN-UN	10258349	100			19.0	18	5	4.6	5.80
FER16012-CN-UN	10258350	100	16	6	13.0	12	6.3	5.90	7.20
FER16018-CN-UN	10258351	100			19.0	18	6.3	5.90	7.20
FER25016-CN-UN	10258352	100	25	4	17.0	16	7.8	7.40	9.10
FER25022-CN-UN	10258353	100			23.0	22	7.8	7.4	9.1
FER35016-CN-UN	10258354	100	35	2	17.0	16	8.8	8.40	10.2
FER35018-CN-UN	10258355	100			19.0	18	8.8	8.40	10.2
FER35025-CN-UN	10258356	100			26.0	25	8.80	8.4	10.2

Spec-Kon接线端头 - UL 认证

非绝缘管状端头

产品型号	物料号	最小包装	电缆规格		剥线长度	尺寸 (mm)			
			mm ²	A.W.G		L	D	C	W
FER50018-CN-UN	10258357	100	50	1/0	19.0	18	11	10.4	12.7
FER50020-CN-UN	10258358	100			21.0	20	11	10.4	12.7
FER50025-CN-UN	10258359	100			26.0	25	11	10.4	12.7
FER70020-CN-UN	10258360	50	70	2/0	21.0	20	14.3	13.5	16
FER70025-CN-UN	10258361	50			26.0	25	14.3	13.5	16
FER70032-CN-UN	10258362	50			33.0	32	14.3	13.5	16
FER95025-CN-UN	10258363	50	95	3/0	26.0	25	15.3	14.5	17.3
FER95032-CN-UN	10258364	50			33.0	32	15.3	14.5	17.3
FER12027-CN-UN	10258365	20	120	4/0	28.0	27	17.5	16.5	20.2
FER12032-CN-UN	10258366	20			33.0	32	17.5	16.5	20.2
FER15027-CN-UN	10258367	20	150	250/300MCM	28.0	27	20.6	19.6	23
FER15032-CN-UN	10258368	20			33.0	32	20.6	19.6	23
FER18032-CN-UN	10258369	20			33.0	32	21.4	20.2	23.9
FER24040-CN-UN	10258370	15	240	400/450MCM	41.0	40	24.2	23	26.5

尺寸



Spec-Kon接线端头 - UL 认证

PVC绝缘易安装O型端头DIN 46237



- 材质

 - 铜: T2/C11000
- 产品特点

 - 进线孔扩口设计
 - 端头进线套管位置采用锥形易安装设计
 - 表面镀锡增加耐腐蚀能力
 - 绝缘护套采用色标标识区分线径
 - 压线位置增加焊缝工艺
- 参数信息


 - 电使用温度: -10℃ ~ 75℃
 - 电压: 600V
- 认证标准

 - DIN 46237
 - UL: E535048
 - Rohs



产品型号	物料号	最小包装	电缆规格		剥线长度 mm	螺孔尺寸	尺寸 (mm)								颜色
			mm ²	A.W.G			*Ød2	w	F	L	B	ØD	*Ød1	*T	
R1.5-2VSC-DIN-CN	10258371	100	0.5-1.5	22-16	7.5-8.0	M2	2.2	6	16	19	10	4.3	1.7	0.78	
R1.5-25VSC-DIN-CN	10258372	100				M2.5	2.7								
R1.5-3VSC-DIN-CN	10258373	100				M3	3.2								
R1.5-35VSC-DIN-CN	10258374	100				M3.5	3.7								
R1.5-4SVSC-DIN-CN	10258375	100				M4	4.3	7	16.5	20					
R1.5-4VSC-DIN-CN	10258376	100				M4		8	17	21					
R1.5-5SVSC-DIN-CN	10258377	100				M5	5.3	10	18	23					
R1.5-5VSC-DIN-CN	10258378	100				M5									
R1.5-6VSC-DIN-CN	10258379	100				M6	6.5	11	20	25.5					
R1.5-6LVSC-DIN-CN	10258380	100				M6									
R1.5-8VSC-DIN-CN	10258381	100				M8	8.4	14	22	29					
R1.5-10VSC-DIN-CN	10258382	100				M10	10.5	18	24	33					
R1.5-10LVSC-DIN-CN	10258383	100				M10									
R1.5-12VSC-DIN-CN	10258384	100				M12	13	18	25	34					
R2.5-3VSC-DIN-CN	10258385	100	1.5-2.5	16-14	7.5-8.0	M3	3.2	6	16	19	10	4.8	2.3	0.78	
R2.5-35VSC-DIN-CN	10258386	100				M3.5	3.7								
R2.5-4SVSC-DIN-CN	10258387	100				M4	4.3	6.8	16.6	20					
R2.5-4VSC-DIN-CN	10258388	100				M4	4.3	8	17	21					
R2.5-5SVSC-DIN-CN	10258389	100				M5	5.3								
R2.5-5VSC-DIN-CN	10258390	100				M5	5.3	10	19	24					
R2.5-6VSC-DIN-CN	10258391	100				M6	6.5	11	21	26.5					
R2.5-8VSC-DIN-CN	10258392	100				M8	8.4	14	22	29					
R2.5-10VSC-DIN-CN	10258393	100				M10	10.5	15	22	29.5					
R2.5-10LVSC-DIN-CN	10258394	100				M10	10.5	18	23.5	32.5					
R2.5-12VSC-DIN-CN	10258395	100				M12	13								
R6-4VSC-DIN-CN	10258396	100	4-6	12-10	8.5-9.0	M4	4.3	8	21	25	13	6.7	3.4	0.98	
R6-5VSC-DIN-CN	10258397	100				M5	5.3	10	22	27					
R6-6VSC-DIN-CN	10258398	100				M6	6.5	11	22.5	28					
R6-8VSC-DIN-CN	10258399	100				M8	8.4	14	26	33					
R6-10VSC-DIN-CN	10258400	100				M10	10.5	18	28	37					
R6-12VSC-DIN-CN	10258401	100				M12	13								

尺寸



Spec-Kon接线端头 - UL 认证
PVC绝缘O型端头DIN 46237




- 材质**
- 铜: T2/C11000
- 产品特点**
- 进线孔扩口设计
 - 表面镀锡增加耐腐蚀能力
 - 绝缘护套采用色标标识区分线径
 - 压线位置增加焊缝工艺

- 参数信息**
- 使用温度: -10℃ ~ 75℃
 - 电压: 600V
- 认证标准**
- DIN 46237
 - UL: E535048
 - Rohs



产品型号	物料号	最小包装	电缆规格		剥线长度 mm	螺孔尺寸	尺寸 (mm)								颜色			
			mm ²	A.W.G			*Ød2	W	F	L	B	ØD	Ød1	T				
R1.5-2VSMC-DIN-CN	10258402	100	0.5-1.5	22-16	6.5-7.0	M2	2.2	6	16	19	10	4.3	1.7	0.78				
R1.5-25VSMC-DIN-CN	10258403	100				M2.5	2.7											
R1.5-3VSMC-DIN-CN	10258404	100				M3	3.2											
R1.5-35VSMC-DIN-CN	10258405	100				M3.5	3.7	8	17.5	21.5								
R1.5-4VSMC-DIN-CN	10258406	100				M4	4.3									10	18	23
R1.5-4VSMC-DIN-CN	10258407	100				M4	4.3											
R1.5-5VSMC-DIN-CN	10258408	100				M5	5.3	11	20	25.5								
R1.5-5VSMC-DIN-CN	10258409	100				M5	5.3									14	22	29
R1.5-6VSMC-DIN-CN	10258410	100				M6	6.5											
R1.5-6LVSMC-DIN-CN	10258411	100				M6	6.5	18	25	34								
R1.5-8VSMC-DIN-CN	10258412	100				M8	8.4											
R1.5-10VSMC-DIN-CN	10258413	100				M10	10.5											
R1.5-10LVSMC-DIN-CN	10258414	100	M10	10.5	1.5-2.5	16-14	6.5-7.0	6.0	16.0	19.0	10.0	4.8	2.3	0.8				
R1.5-12VSMC-DIN-CN	10258415	100	M12	13												8.0	17.0	21.0
R2.5-3VSMC-DIN-CN	10258416	100	M3	3.2														
R2.5-35VSMC-DIN-CN	10258417	100	M3.5	3.7				11.0	21.0	26.5								
R2.5-4VSMC-DIN-CN	10258418	100	M4	4.3												14.0	22.0	29.0
R2.5-4VSMC-DIN-CN	10258419	100	M4	4.3														
R2.5-5VSMC-DIN-CN	10258420	100	M5	5.3				18.0	23.5	32.5								
R2.5-5VSMC-DIN-CN	10258421	100	M5	5.3												18.0	25.0	34.0
R2.5-6VSMC-DIN-CN	10258422	100	M6	6.5														
R2.5-8VSMC-DIN-CN	10258423	100	M8	8.4				11.0	22.5	28.0								
R2.5-10VSMC-DIN-CN	10258424	100	M10	10.5												14.0	26.0	33.0
R2.5-10LVSMC-DIN-CN	10258425	100	M10	10.5														
R2.5-12VSMC-DIN-CN	10258426	100	M12	13.0														
R6-4VSMC-DIN-CN	10258427	100	M4	4.3	4-6	12-10	7.0-8.0	8.0	21.0	25.0	13	6.7	3.4	1.0				
R6-5VSMC-DIN-CN	10258428	100	M5	5.3												11.0	22.5	28.0
R6-6VSMC-DIN-CN	10258429	100	M6	6.5														
R6-8VSMC-DIN-CN	10258430	100	M8	8.4				18.0	28.0	37.0								
R6-10VSMC-DIN-CN	10258431	100	M10	10.5														
R6-12VSMC-DIN-CN	10258432	100	M12	13.0														

尺寸



Spec-Kon接线端头 - UL 认证

PVC绝缘双套管易安装O型端头DIN 46237



材质

- 铜: T2/C11000
- PVC

产品特点

- 进线孔扩口设计
- 表面镀锡增加耐腐蚀能力
- 绝缘护套采用色标标识区分线径
- 增加锥形铜套管设计, 使线缆更易安装
- 铜套管并可增加线缆与端头的拉力

参数信息


- 电使用温度: -10°C ~ 75°C
- 电压: 600V

认证标准

- DIN 46237
- UL: E535048
- Rohs



产品型号	物料号	最小包装	电缆规格		剥线长度 mm	螺孔尺寸	尺寸 (mm)								颜色
			mm ²	A.W.G			*Ød2	w	F	L	B	ØD	Ød1	T	
R1.5-2VDC-DIN-CN	10258433	100	0.5-1.5	22- 16	7.5-8.0	M2	2.2	6.0	16.0	19.0	10.0	4.3	1.7	0.78	
R1.5-25VDC-DIN-CN	10258434	100				M2.5	2.7								
R1.5-3VDC-DIN-CN	10258435	100				M3	3.2								
R1.5-35VDC-DIN-CN	10258436	100				M3.5	3.7								
R1.5-4SVDC-DIN-CN	10258437	100				M4	4.3	7.0	16.5	20.0					
R1.5-4VDC-DIN-CN	10258438	100				M4		8.0	17.0	21.0					
R1.5-5SVDC-DIN-CN	10258439	100				M5	5.3	10.0	18.0	23.0					
R1.5-5VDC-DIN-CN	10258440	100				M5									
R1.5-6VDC-DIN-CN	10258441	100				M6	6.5	11.0	20.0	25.5					
R1.5-6LVDC-DIN-CN	10258442	100				M6									
R1.5-8VDC-DIN-CN	10258443	100				M8	8.4	14.0	22.0	29.0					
R1.5-10VDC-DIN-CN	10258444	100				M10	10.5								
R1.5-10LVDC-DIN-CN	10258445	100				M10	18.0	24.0	33.0						
R1.5-12VDC-DIN-CN	10258446	100				M12				13					
R2.5-3VDC-DIN-CN	10258447	100	1.5-2.5	16- 14	7.5-8.0	M3	3.2	6.0	16.0	19.0	10.0	5.0	2.3	0.78	
R2.5-35VDC-DIN-CN	10258448	100				M3.5	3.7								
R2.5-4SVDC-DIN-CN	10258449	100				M4	4.3	6.8	16.6	20.0					
R2.5-4VDC-DIN-CN	10258450	100				M4									
R2.5-5SVDC-DIN-CN	10258451	100				M5	5.3	8.0	18.5	22.5					
R2.5-5VDC-DIN-CN	10258452	100				M5	10.0								
R2.5-6VDC-DIN-CN	10258453	100				M6	6.5	11.0	21.0	26.5					
R2.5-8VDC-DIN-CN	10258454	100				M8	8.4								
R2.5-10VDC-DIN-CN	10258455	100				M10	10.5	15.0	29.5						
R2.5-10LVDC-DIN-CN	10258456	100				M10				18.0					
R2.5-12VDC-DIN-CN	10258457	100				M12	13	18.0	25.0	34.0					
R6-4VDC-DIN-CN	10258458	100	4-6	12- 10	8.5-9.0	M4	4.3	8.0	21.0	25.0	13.0	6.7	3.4	0.98	
R6-5VDC-DIN-CN	10258459	100				M5	5.3								
R6-6VDC-DIN-CN	10258460	100				M6	6.5	11.0	22.5	28.0					
R6-8VDC-DIN-CN	10258461	100				M8	8.4								
R6-10VDC-DIN-CN	10258462	100				M10	10.5	18.0	28.0	37.0					
R6-12VDC-DIN-CN	10258463	100				M12	13								



Spec-Kon接线端头 - UL 认证

尼龙绝缘易安装O型端头DIN 46237



- 材质**
- 铜: T2/C11000
 - 尼龙
- 产品特点**
- 进线孔扩口设计
 - 表面镀锡增加耐腐蚀能力
 - 绝缘护套采用色标标识区分线径
 - 压线位置增加焊缝工艺


- 参数信息**
- 使用温度: -40°C ~ 105°C
 - 电压: 600V

- 认证标准**
- DIN 46237
 - UL: E535048
 - Rohs



产品型号	物料号	最小包装	电缆规格		剥线长度	螺孔尺寸	尺寸 (mm)								颜色								
			mm ²	A.W.G			mm	Ød2	w	F	L	B	ØD	Ød1		T							
R1.5-2NSC-DIN-CN	10258464	100	0.5-1.5	22- 16	7.5-8.0	M2	2.2	6.0	17.0	19.7	10.7	3.9	1.7	0.78									
R1.5-2.5NSC-DIN-CN	10258465	100				M2.5	2.7																
R1.5-3NSC-DIN-CN	10258466	100				M3	3.2																
R1.5-3.5NSC-DIN-CN	10258467	100				M3.5	3.7																
R1.5-4NSC-DIN-CN	10258468	100				M4	4.3	7.0	17.5	20.7													
R1.5-4NSC-DIN-CN	10258469	100				M4		8.0	18.0	21.7													
R1.5-5NSC-DIN-CN	10258470	100				M5	5.3		18.5	22.2													
R1.5-5NSC-DIN-CN	10258471	100				M5		10.0	19.0	23.7													
R1.5-6NSC-DIN-CN	10258472	100				M6	6.5		11.0	21.0						26.2							
R1.5-6LNSC-DIN-CN	10258473	100				M6		8.4	14.0	23.0						29.7							
R1.5-8NSC-DIN-CN	10258474	100				M8	10.5		25.0	33.7													
R1.5-10NSC-DIN-CN	10258475	100				M10																	
R1.5-10LNSC-DIN-CN	10258476	100				M10	18.0	26.0	34.7														
R1.5-12NSC-DIN-CN	10258477	100				M12				13.0													
R2.5-3NSC-DIN-CN	10258478	100	1.5-2.5	16-14	7.5-8.0	M3	3.2	6.0	17.0	19.7	10.7	4.5	2.3	0.78									
R2.5-3.5NSC-DIN-CN	10258479	100				M3.5	3.7																
R2.5-4NSC-DIN-CN	10258480	100				M4	4.3	6.8	17.6	20.7													
R2.5-4NSC-DIN-CN	10258481	100				M4		8.0	18.0	21.7													
R2.5-5NSC-DIN-CN	10258482	100				M5	5.3	10	19.5	24.7													
R2.5-5NSC-DIN-CN	10258483	100				M5		8.0	20.0	23.2													
R2.5-6NSC-DIN-CN	10258484	100				M6	6.5	11.0	22.0	27.2													
R2.5-8NSC-DIN-CN	10258485	100				M8	8.4	14.0	23.0	29.7													
R2.5-10NSC-DIN-CN	10258486	100				M10	10.5	15.0								30.2							
R2.5-10LNSC-DIN-CN	10258487	100				M10		18.0	24.5	33.2													
R2.5-12NSC-DIN-CN	10258488	100				M12	13.0		26.0	34.7													
R6.5-4NSC-DIN-CN	10258489	100				4-6	12-10	8.5-9.0	M4	4.3						8.0	21.0	25.0	12.7	6.4	3.4	0.98	
R6.5-5NSC-DIN-CN	10258490	100							M5	5.3						10.0	22.0	26.7					
R6.5-6NSC-DIN-CN	10258491	100							M6	6.5						11.0	23.0	27.7					
R6.5-8NSC-DIN-CN	10258492	100	M8	8.4	14.0				26.0	32.7													
R6.5-10NSC-DIN-CN	10258493	100	M10	10.5	18.0				28.0	36.7													
R6.5-12NSC-DIN-CN	10258494	100	M12	13.0																			

尺寸



Spec-Kon接线端头 - UL 认证

PVC绝缘易安装U型端头DIN 46237



材质

- 铜: T2/C11000
- PVC

参数信息

- 电使用温度: -10℃ ~ 75℃
- 电压: 600V

产品特点


- 进线孔扩口设计
- 端头进线套管位置采用锥形易安装设计
- 表面镀锡增加耐腐蚀能力
- 绝缘护套采用色标标识区分线径
- 压线位置增加焊缝工艺

认证标准

- DIN 46237
- UL: E535048
- Rohs



产品型号	物料号	最小包装	电缆规格		剥线长度	螺孔尺寸	尺寸 (mm)									颜色
			mm ²	A.W.G			mm	*d2	W	F	L	B	*E	ØD	*Ød1	
F1.5-3VSC-DIN-CN	10258495	100	0.5-1.5	22-16	7.5-8.0	M3	3.2	6	17.2	19.8	11.2	5.3	4	1.7	0.75	
F1.5-35VSC-DIN-CN	10258496	100				M3.5	3.7									
F1.5-4VSC-CN	10258497	100				M4	4.3	6.8	18.2	21.8						
F1.5-4LVSC-DIN-CN	10258498	100				M4		8								
F1.5-5VSC-DIN-CN	10258499	100				M5	5.3	10	19.2	23.8						
F1.5-6VSC-DIN-CN	10258500	100				M6	6.5	11	21.2	26.4						
F2.5-3VSC-DIN-CN	10258501	100	1.5-2.5	16-14	7.5-8.0	M3	3.2	6	19.5	20.1	11.5	5.3	4.5	2.3	0.78	
F2.5-35VSC-DIN-CN	10258502	100				M3.5	3.7		17.5							
F2.5-4VSC-DIN-CN	10258503	100				M4	4.3	6.8	18.5	22.1						
F2.5-4LVSC-DIN-CN	10258504	100				M4		8								
F2.5-5VSC-DIN-CN	10258505	100				M5	5.3	10	20.5	25.1						
F2.5-6VSC-DIN-CN	10258506	100				M6	6.5	11	22.5	27.7						
F6-4VSC-DIN-CN	10258507	100	4-6	12-10	8.5-9.0	M4	4.3	8	22.2	25.4	14.2	6	6.3	3.4	0.98	
F6-5VSC-DIN-CN	10258508	100				M5	5.3	10	23.2	27.6						
F6-6VSC-DIN-CN	10258509	100				M6	6.5	11	24.2	29.4						
F6-8VSC-DIN-CN	10258510	100				M8	8.4	14	27.2	33.8						
F6-10VSC-DIN-CN	10258511	100				M10	10.5	18	29.2	36.8						



Spec-Kon接线端头 - UL 认证
PVC绝缘U型端头DIN 46237




- 材质**
- 铜: T2/C11000
 - PVC
- 产品特点**
- 进线孔扩口设计
 - 表面镀锡增加耐腐蚀能力
 - 绝缘护套采用色标标识区分线径
 - 压线位置增加焊缝工艺

- 参数信息**
- 使用温度: -10℃ ~ 75℃
 - 电压: 600V
- 认证标准**
- DIN 46237
 - UL: E535048
 - Rohs



产品型号	物料号	最小包装	电缆规格		剥线长度 mm	螺孔尺寸	尺寸 (mm)								颜色	
			mm ²	A.W.G			*d2	W	F	L	B	*E	ØD	*Ød1		*T
F1.5-3VSMC-DIN-CN	10258512	100	0.5-1.5	22-18	6.5-7.0	M3	3.2	6	16	18.6	10	5.5	4.3	1.7	0.75	
F1.5-35VSMC-DIN-CN	10258513	100				M3.5	3.7									
F1.5-4VSMC-CN	10258514	100				M4	4.3	6.8	17	20.6						
F1.5-4LVSMC-DIN-CN	10258515	100				M4		8								
F1.5-5VSMC-DIN-CN	10258516	100				M5	5.3	10	18	22.6						
F1.5-6VSMC-DIN-CN	10258517	100				M6	6.5	11	20	25.2						
F2.5-3VSMC-DIN-CN	10258518	100	1.5-2.5	16-14	6.5-7.0	M3	3.2	6	18	18.6	10	5.5	4.8	2.3	0.78	
F2.5-35VSMC-DIN-CN	10258519	100				M3.5	3.7		16							
F2.5-4VSMC-DIN-CN	10258520	100				M4	4.3	6.8	17	20.6						
F2.5-4LVSMC-DIN-CN	10258521	100				M4		8								
F2.5-5VSMC-DIN-CN	10258522	100				M5	5.3	10	19	23.6						
F2.5-6VSMC-DIN-CN	10258523	100				M6	6.5	11	21	26.2						
F6-4VSMC-DIN-CN	10258524	100	4-6	12-10	7.0-8.0	M4	4.3	8	24.2	13	6.5	6.7	3.4	0.98		
F6-5VSMC-DIN-CN	10258525	100				M5	5.3	10	22							26.4
F6-6VSMC-DIN-CN	10258526	100				M6	6.5	11	23							28.2
F6-8VSMC-DIN-CN	10258527	100				M8	8.4	14	26							32.6
F6-10VSMC-DIN-CN	10258528	100				M10	10.5	18	28							35.6

尺寸



Spec-Kon接线端头 - UL 认证

PVC绝缘双套管易安装U型端头DIN 46237



- 材质**
- 铜: T2/C11000
 - PVC
- 产品特点**
- 进线孔扩口设计
 - 表面镀锡增加耐腐蚀能力
 - 绝缘护套采用色标标识区分线径
 - 增加锥形铜套管设计, 使线缆更易安装
 - 铜套管并可增加线缆与端头的拉拔力


- 参数信息**
- 使用温度: -10°C ~ 75°C
 - 电压: 600V

- 认证标准**
- DIN 46237
 - UL: E535048
 - Rohs



产品型号	物料号	最小包装	电缆规格		剥线长度	螺孔尺寸	尺寸 (mm)										颜色
			mm ²	A.W.G			*d2	W	F	L	B	*E	ØD	*Ød1	*T		
F1.5-3VDC-DIN-CN	10258529	100	0.5-1.5	22-16	7.5-8.0	M3	3.2	6.0	16.0	18.6	10.0	5.5	4.3	1.7	0.75		
F1.5-35VDC-DIN-CN	10258530	100				M3.5	3.7										
F1.5-4VDC-DIN-CN	10258531	100				M4	4.3	6.8	17.0	20.6							
F1.5-4LVDC-DIN-CN	10258532	100				M4		8.0									
F1.5-5VDC-DIN-CN	10258533	100				M5	5.3	10.0	18.0	22.6							
F1.5-6VDC-DIN-CN	10258534	100				M6	6.5	11.0	20.0	25.2							
F2.5-3VDC-DIN-CN	10258535	100	1.5-2.5	16-14	7.5-8.0	M3	3.2	6.0	18.0	18.6	10.0	5.5	4.8	2.3	0.78		
F2.5-35VDC-DIN-CN	10258536	100				M3.5	3.7		16.0								
F2.5-4VDC-DIN-CN	10258537	100				M4	4.3	6.8	17.0	20.6							
F2.5-4LVDC-DIN-CN	10258538	100				M4		8.0									
F2.5-5VDC-DIN-CN	10258539	100				M5	5.3	10.0	19.0	23.6							
F2.5-6VDC-DIN-CN	10258540	100				M6	6.5	11.0	21.0	26.2							
F6-4VDC-DIN-CN	10258541	100	4-6	12-10	8.5-9.0	M4	4.3	8.0	21.0	24.2	13	6.5	6.7	3.4	0.98		
F6-5VDC-DIN-CN	10258542	100				M5	5.3	10	22	26.4							
F6-6VDC-DIN-CN	10258543	100				M6	6.5	11	23	28.2							
F6-8VDC-DIN-CN	10258544	100				M8	8.4	14	26	32.6							
F6-10VDC-DIN-CN	10258545	100				M10	10.5	18	28	35.6							

尺寸



Spec-Kon接线端头 - UL 认证

尼龙绝缘易安装U型端头DIN 46237



材质

- 铜: T2/C11000
- 尼龙

产品特点

- 进线孔扩口设计
- 端头进线套管位置采用锥形易安装设计
- 表面镀锡增加耐腐蚀能力
- 绝缘护套采用色标标识区分线径
- 压线位置增加焊缝工艺

参数信息

- 使用温度: -40°C ~ 105°C
- 电压: 600V


认证标准

- DIN 46237
- UL: E535048
- Rohs



产品型号	物料号	最小包装	电缆规格		剥线长度	螺孔尺寸	尺寸 (mm)								颜色
			mm ²	A.W.G			*d2	w	F	L	B	ØD	Ød1	T	
F1.5-3NSC-DIN-CN	10258546	100	0.5-1.5	22- 16	7.5-8.0	M3	3.2	6.0	16.0	19.3	10.7	3.9	1.7	0.75	
F1.5-35NSC-DIN-CN	10258547	100				M3.5	3.7								
F1.5-4NSC-CN	10258548	100				M4	4.3	6.8	17.0	21.3					
F1.5-4LNSC-DIN-CN	10258549	100				M4	8.0								
F1.5-5NSC-DIN-CN	10258550	100				M5	5.3	10.0	18.0	23.3					
F1.5-6NSC-DIN-CN	10258551	100				M6	6.5	11.0	20.0	25.9					
F2.5-3NSC-DIN-CN	10258552	100	1.5-2.5	16-14	7.5-8.0	M3	3.2	6.0	18.0	19.6	10.7	4.5	2.3	0.78	
F2.5-35NSC-DIN-CN	10258553	100				M3.5	3.7		16.0						
F2.5-4NSC-DIN-CN	10258554	100				M4	4.3	6.8	17.0	21.6					
F2.5-4LNSC-DIN-CN	10258555	100				M4	8.0								
F2.5-5NSC-DIN-CN	10258556	100				M5	5.3	10.0	19.0	24.6					
F2.5-6NSC-DIN-CN	10258557	100				M6	6.5	11.0	21.0	27.1					
F6-4NSC-DIN-CN	10258558	100	4-6	12-10	8.5-9.0	M4	4.3	8.0	23.9	27.9	12.7	6.4	3.4	0.98	
F6-5NSC-DIN-CN	10258559	100				M5	5.3	10.0							
F6-6NSC-DIN-CN	10258560	100				M6	6.5	11.0	23.0	27.9					
F6-8NSC-DIN-CN	10258561	100				M8	8.4	14.0	26.0	32.3					
F6-10NSC-DIN-CN	10258562	100				M10	10.5	18.0	28.0	35.3					

尺寸



Spec-Kon接线端头 - UL 认证

PVC绝缘易安装针式端头DIN 46231



- 材质

 - 铜: T2/C11000
 - PVC
- 参数信息

 - 使用温度: -10℃ ~ 75℃
 - 电压: 600V
- 产品特点


 - 进线孔扩口设计
 - 端头进线套管位置采用锥形易安装设计
 - 表面镀锡增加耐腐蚀能力
 - 绝缘护套采用色标标识区分线径
 - 压线位置增加焊缝工艺
- 认证标准

 - DIN 46231
 - UL: E535048
 - Rohs



产品型号	物料号	最小包装	电缆规格		剥线长度 mm	针长 F mm	尺寸 (mm)						颜色
			mm ²	A.W.G			*W	L	B	ØD	*Ød1	*T	
P1.5-9VSEC-DIN-CN	10258563	100	0.5-1.5	22- 16	7.5-8.0	9	1.9	20.2	11.2	4	1.7	0.75	
P1.5-10VSEC-DIN-CN	10258564	100				10		21.2					
P1.5-12VSEC-DIN-CN	10258565	100				12		23.2					
P2.5-9VSEC-DIN-CN	10258566	100	1.5-2.5	16- 14	7.5-8.0	9	1.9	20.3	11.5	4.5	2.3	0.8	
P2.5-10VSEC-DIN-CN	10258567	100				10		21.5					
P2.5-12VSEC-DIN-CN	10258568	100				12		23.5					
P2.5-13VSEC-DIN-CN	10258569	100				13		24.5					
P2.5-14VSEC-DIN-CN	10258570	100				14		25.5					
P2.5-15VSEC-DIN-CN	10258571	100				15		26.5					
P2.5-16VSEC-DIN-CN	10258572	100				16		27.5					
P5.5-10VSEC-DIN-CN	10258573	100	4-6	12- 10	8.5-9.0	11	2.8	25.2	14.2	6.3	3.4	1	
P5.5-12VSEC-DIN-CN	10258574	100				13		27.2					
P5.5-13VSEC-DIN-CN	10258575	100				14		28.2					

尺寸



Spec-Kon接线端头 - UL 认证

PVC绝缘易安装针式端头DIN 46231（无焊缝）



- 材质**
- 铜: T2/C11000
 - PVC
- 产品特点**
- 进线孔扩口设计
 - 端头进线套管位置采用锥形易安装设计
 - 表面镀锡增加耐腐蚀能力
 - 绝缘护套采用色标标识区分线径
 - 压线位置增加焊缝工艺


- 参数信息**
- 使用温度: -10℃ ~ 75℃
 - 电压: 600V

- 认证标准**
- DIN 46231
 - UL: E535048
 - Rohs



产品型号	物料号	最小包装	电缆规格		剥线长度	针长 F	尺寸 (mm)						颜色
			mm ²	A.W.G			*W	L	B	ØD	*Ød1	*T	
P1.5-9VSECNB-DIN-CN	10258576	100	0.5-1.5	22- 16	7.5-8.0	9	1.9	20.2	11.2	4	1.7	0.75	
P1.5-10VSECNB-DIN-CN	10258577	100				10		21.2					
P1.5-12VSECNB-DIN-CN	10258578	100				12		23.2					
P2.5-9VSECNB-DIN-CN	10258579	100	1.5-2.5	16- 14	7.5-8.0	9	1.9	20.3	11.5	4.5	2.3	0.8	
P2.5-10VSECNB-DIN-CN	10258580	100				10		21.5					
P2.5-12VSECNB-DIN-CN	10258581	100				12		23.5					
P2.5-13VSECNB-DIN-CN	10258582	100				13		24.5					
P2.5-14VSECNB-DIN-CN	10258583	100				14		25.5					
P2.5-15VSECNB-DIN-CN	10258584	100				15		26.5					
P2.5-16VSECNB-DIN-CN	10258585	100				16		27.5					
P6-10VSECNB-DIN-CN	10258586	100	4-6	12- 10	8.5-9.0	11	2.8	25.2	14.2	6.3	3.4	1	
P6-12VSECNB-DIN-CN	10258587	100				13		27.2					
P6-13VSECNB-DIN-CN	10258588	100				14		28.2					

尺寸



Spec-Kon接线端头 - UL 认证

PVC绝缘针式端头DIN 46231（无焊缝）



- 材质

 - 铜: T2/C11000
 - PVC
- 产品特点


 - 进线孔扩口设计
 - 表面镀锡增加耐腐蚀能力
 - 绝缘护套采用色标标识区分线径
- 参数信息

 - 使用温度: -10℃ ~ 75℃
 - 电压: 600V
- 认证标准

 - DIN 46231
 - UL: E535048
 - Rohs



产品型号	物料号	最小包装	电缆规格		剥线长度 mm	针长 F mm	尺寸 (mm)						颜色
			mm ²	A.W.G			*W	L	B	ØD	*Ød1	*T	
P1.5-9VSCNB-DIN-CN	10258589	100	0.5-1.5	22- 16	6.5-7.0	9	1.9	19.0	10	4.2	1.7	0.75	
P1.5-10VSCNB-DIN-CN	10258590	100				10		20.0					
P1.5-12VSCNB-DIN-CN	10258591	100				12		22.0					
P2.5-9VSCNB-DIN-CN	10258592	100	1.5-2.5	16- 14	6.5-7.0	9	1.9	19.0	10.0	4.8	2.3	0.8	
P2.5-10VSCNB-DIN-CN	10258593	100				10		20.0					
P2.5-12VSCNB-DIN-CN	10258594	100				12		22.0					
P2.5-13VSCNB-DIN-CN	10258595	100				13		23.0					
P2.5-14VSCNB-DIN-CN	10258596	100				14		24.0					
P2.5-15VSCNB-DIN-CN	10258597	100				15		25.0					
P2.5-16VSCNB-DIN-CN	10258598	100				16		26.0					
P6-10VSCNB-DIN-CN	10258599	100	4-6	12- 10	7.0-8.0	10	2.8	23.0	13.0	6.7	3.4	1.0	
P6-12VSCNB-DIN-CN	10258600	100				12		26.0					
P6-13VSCNB-DIN-CN	10258601	100				13		27.0					



Spec-Kon接线端头 - UL 认证

尼龙绝缘易安装针式端头DIN 46237




- 材质
- 铜: T2/C11000
 - 尼龙
- 产品特点
- 进线孔扩口设计
 - 端头进线套管位置采用锥形易安装设计
 - 表面镀锡增加耐腐蚀能力
 - 绝缘护套采用色标标识区分线径
 - 压线位置增加焊缝工艺

- 参数信息
- 使用温度: -40°C ~ 105°C
 - 电压: 600V
- 认证标准
- DIN 46237
 - UL: E535048
 - Rohs



产品型号	物料号	最小包装	电缆规格		剥线长度 mm	针长 F mm	尺寸 (mm)						颜色
			mm ²	A.W.G			*W	L	B	ØD	Ød1	T	
P1.5-9NSC-DIN-CN	10258602	100	0.5-1.5	22-16	7.5-8.0	9	1.9	19.7	10.7	3.9	1.7	0.75	
P1.5-10NSC-DIN-CN	10258603	100				10		20.7					
P1.5-12NSC-DIN-CN	10258604	100				12		22.5					
P2.5-9NSC-DIN-CN	10258605	100	1.5-2.5	16-14	7.5-8.0	9	1.9	19.7	10.7	4.5	2.3	0.8	
P2.5-10NSC-DIN-CN	10258606	100				10		20.7					
P2.5-12NSC-DIN-CN	10258607	100				12		22.7					
P2.5-13NSC-DIN-CN	10258608	100				13		23.7					
P2.5-14NSC-DIN-CN	10258609	100				14		24.7					
P2.5-15NSC-DIN-CN	10258610	100				15		25.7					
P2.5-16NSC-DIN-CN	10258611	100				16		26.7					
P6-10NSC-DIN-CN	10258612	100	4-6	12-10	8.5-9.0	10	2.8	22.7	12.7	6.4	3.4	1.0	
P6-12NSC-DIN-CN	10258613	100				12		24.7					
P6-13NSC-DIN-CN	10258614	100				14		25.7					
P10-12NSC-DIN-CN	10258615	2500	10	8AWG	10.0-10.5	12	4.3	30.5	16	7.6	4.5	1.1	
P10-12BNSC-DIN-CN	10258616	2500											
P16-13NSC-DIN-CN	10258617	2400	16	6AWG	12.5-13.0	13	5.5	36.5	21	11	5.8	1.2	
P16-13BNSC-DIN-CN	10258618	2400											
P25-15NSC-DIN-CN	10258619	1500	25	4AWG	16.0-16.5	15	6.8	45	25	11.2	7	1.2	
P25-15BNSC-DIN-CN	10258620	1500											
P35-20NSC-DIN-CN	10258621	1500	35	2AWG	18.5-19.0	20	8	54.5	30.5	14	8.4	1.5	
P35-20BNSC-DIN-CN	10258622	1500											

尺寸



Spec-Kon接线端头 - UL 认证

PVC绝缘双套管易安装插拔式端头母头



材质

- 铜: T2/C11000
- PVC

产品特点

- 进线孔扩口设计
- 表面镀锡增加耐腐蚀能力
- 绝缘护套采用色标标识区分线径
- 增加锥形铜套管设计, 使线缆更易安装
- 铜套管并可增加线缆与端头的拉拔力

参数信息


- 使用温度: -10℃ ~ 75℃
- 电压: 600V

认证标准

- UL: E535046
- Rohs



产品型号	物料号	最小包装	电缆规格		剥线长度	接插规格	尺寸 (mm)									颜色
			mm ²	A.W.G			*W	F	L	B	*Ød	G	E	*ØD		
FD1.5-285VDC-CN	10258623	100	0.5-1.5	22-16	7.5-8.0	(0.5*2.8)	3.1	6.5	18.8	10	1.7	0.4	5.5	3.9		
FD1.5-288VDC-CN	10258624	100				(0.8*2.8)						0.7				
FD1.5-485VDC-CN	10258625	100				(0.5*4.8)	5	6.4	19.2			0.4				
FD1.5-488VDC-CN	10258626	100				(0.8*4.8)						0.7				
FD1.5-638VDC-CN	10258627	100				(0.8*6.3)						0.6				
FD2.5-285VDC-CN	10258628	100	1.5-2.5	16-14	7.5-8.0	(0.5*2.8)	3.1	6.5	19.2	10	2.3	0.4	5.5	4.7		
FD2.5-288VDC-CN	10258629	100				(0.8*2.8)						0.7				
FD2.5-485VDC-CN	10258630	100				(0.5*4.8)	5	6.4	19.2			0.4				
FD2.5-488VDC-CN	10258631	100				(0.8*4.8)						0.7				
FD2.5-638VDC-CN	10258632	100				(0.8*6.3)						0.6				
FD2.5-808VDC-CN	10258633	100	4-6	12-10	8.5-9.0	(0.8*8.0)	8	10.2	23.6	13	3.4	0.6	6.5	6.3		
FD6-638VDC-CN	10258634	100				(0.8*6.3)	6.6	7.2	23.8			0.6				
FD6-942VDC-CN	10258635	100				(1.2*9.5)	9.8	12	28.6			0.9				



Spec-Kon接线端头 - UL 认证

尼龙绝缘双套管易安装插拔式端头母头




- 材质
- 铜: T2/C11000
 - 尼龙
- 产品特点
- 进线孔扩口设计
 - 表面镀锡增加耐腐蚀能力
 - 绝缘护套采用色标标识区分线径
 - 增加锥形铜套管设计, 使线缆更易安装
 - 铜套管并可增加线缆与端头的拉拔力

- 参数信息
- 使用温度: -40°C ~ 105°C
 - 电压: 600V
- 认证标准
- UL: E535046
 - Rohs



产品型号	物料号	最小包装	电缆规格		剥线长度	接插规格	尺寸 (mm)							颜色
			mm ²	A.W.G			*W	F	L	B	*Ød	*ØD	*G	
FD1.5-285NDC-CN	10258636	100	0.5-1.5	22-16	7.5-8.0	(0.5*2.8)	3.2	6.5	19	10.7	1.7	3.9	0.4	
FD1.5-288NDC-CN	10258637	100				(0.8*2.8)							0.7	
FD1.5-485NDC-CN	10258638	100				(0.5*4.8)	5	6.4	19.2				0.4	
FD1.5-488NDC-CN	10258639	100				(0.8*4.8)							0.7	
FD1.5-638NDC-CN	10258640	100				(0.8*6.3)							0.6	
FD2.5-285NDC-CN	10258641	100	1.5-2.5	16-14	7.5-8.0	(0.5*2.8)	3.2	6.4	19	10.7	2.3	4.7	0.4	
FD2.5-288NDC-CN	10258642	100				(0.8*2.8)							0.7	
FD2.5-485NDC-CN	10258643	100				(0.5*4.8)	5	6.4	19.2				0.4	
FD2.5-488NDC-CN	10258644	100				(0.8*4.8)							0.7	
FD2.5-638NDC-CN	10258645	100				(0.8*6.3)							0.6	
FD2.5-808NDC-CN	10258646	100	4-6	12-10	8.5-9.0	(0.8*8.0)	7.95	10.2	24.5	12.7	3.4	6.3	0.7	
FD6-638NDC-CN	10258647	100				(0.8*6.3)	6.6	7.2	23.8				0.6	
FD2.5-942NDC-CN	10258648	100				(1.2*9.4)	9.7	12	28.6				0.9	

尺寸



Spec-Kon接线端头 - UL 认证

PVC全绝缘双套管易安装插拔式端头母头



材质

- 铜: T2/C11000
- PVC

参数信息

- 使用温度: -10℃ ~ 75℃
- 电压: 600V

产品特点


- 进线孔扩口设计
- 全绝缘设计
- 表面镀锡增加耐腐蚀能力
- 绝缘护套采用色标标识区分线径
- 增加锥形铜套管设计, 使线缆更易安装
- 铜套管并可增加线缆与端头的拉拔力

认证标准

- UL: E535046
- Rohs



产品型号	物料号	最小包装	电缆规格		剥线长度	接插规格	尺寸 (mm)							颜色			
			mm ²	A.W.G			*W	F	L	*B	*Ød	*ØD	*G				
FIFD1.5-285VDC-CN	10258649	100	0.5-1.5	22-16	7.5-8.0	(0.5*2.8)	3.1	6.5	19	10.5	1.7	3.9	0.4				
FIFD1.5-288VDC-CN	10258650	100				(0.8*2.8)							0.7				
FIFD1.5-485VDC-CN	10258651	100				(0.5*4.8)	5	6.4	20.5				0.4				
FIFD1.5-488VDC-CN	10258652	100				(0.8*4.8)							0.7				
FIFD1.5-638VDC-CN	10258653	100				(0.8*6.3)							0.6				
FIFD2.5-285VDC-CN	10258654	100	1.5-2.5	16-14	7.5-8.0	(0.5*2.8)	3.1	6.5	19	10.5	2.3	4.7	0.4				
FIFD2.5-288VDC-CN	10258655	100				(0.8*2.8)							0.7				
FIFD2.5-485VDC-CN	10258656	100				(0.5*4.8)	5	6.4	20.5				0.4				
FIFD2.5-488VDC-CN	10258657	100				(0.8*4.8)							0.7				
FIFD2.5-638VDC-CN	10258658	100				(0.8*6.3)							0.6				
FIFD2.5-808VDC-CN	10258659	100				(0.8*8.0)	8.2	10.2	24.5				0.6				
FIFD6-638VDC-CN	10258660	100	4-6	12-10	8.5-9.0	(0.8*6.3)	6.6	7.2	23.8	10.9	3.4	6.3	0.6				
FIFD6-942VDC-CN	10258661	100				(1.2*9.4)	10	12	30				0.6				
FIFDS1.5-638VDC-CN	10258662	10000	0.5-1.5	22-16	7.5-8.0	(0.8*6.35)	6.6	7.2	21.8	10.5	1.7	3.9	0.4				
FIFDS2.5-638VDC-CN	10258663	8000	1.5-2.5	16-14	7.5-8.0	(0.8*6.35)					2.3	4.7	0.4				
FIFDS6-638VDC-CN	10258664	6000	4-6	12-10	8.5-9.0	(0.8*6.35)					23.8	10.9	3.4	6.3	0.4		



Spec-Kon接线端头 - UL 认证

PVC绝缘双套管易安装插拔式端头公头




- 材质
- 铜: T2/C11000
 - PVC
- 产品特点
- 进线孔扩口设计
 - 表面镀锡增加耐腐蚀能力
 - 绝缘护套采用色标标识区分线径
 - 增加锥形铜套管设计, 使线缆更易安装
 - 铜套管并可增加线缆与端头的拉拔力

- 参数信息
- 使用温度: -10℃ ~ 75℃
 - 电压: 600V
- 认证标准
- UL: E535046
 - Rohs



产品型号	物料号	最小包装	电缆规格		剥线长度	接插规格	尺寸 (mm)										颜色
			mm ²	A.W.G			*W	F	L	B	*E	*Ød1	*ØD	*Ød	*s		
MD1.5-285VDC-CN	10258665	100	0.5-1.5	22-16	7.5-8.0	(0.5×2.8)	2.8	7.6	18.7	10.0	5.5	1.7	3.9	1.2	0.5		
MD1.5-288VDC-CN	10258666	100				(0.8×2.8)		6.6							0.8		
MD1.5-485VDC-CN	10258667	100				(0.5×4.8)	4.8	7.6	19.2						0.5		
MD1.5-488VDC-CN	10258668	100				(0.8×4.8)		6.6							0.8		
MD1.5-638VDC-CN	10258669	100				(0.8×6.3)	6.3	7.6	20.8					1.6	0.8		
MD2.5-285VDC-CN	10258670	100	1.5-2.5	16-14	7.5-8.0	(0.5×2.8)	2.8	7.6	18.7	10.0	5.5	2.3	4.7	1.2	0.5		
MD2.5-288VDC-CN	10258671	100				(0.8×2.8)		6.6							0.8		
MD2.5-485VDC-CN	10258672	100				(0.5×4.8)	4.8	7.6	19.2						0.5		
MD2.5-488VDC-CN	10258673	100				(0.8×4.8)		6.6							0.8		
MD2.5-638VDC-CN	10258674	100				(0.8×6.3)	6.3	7.6	20.8					1.6	0.8		
MD6-638VDC-CN	10258675	100	4-6	12-10	8.5-9.0	(0.8×6.3)			24.0	13.0	6.5	3.4	6.3				

尺寸



Spec-Kon接线端头 - UL 认证

尼龙绝缘双套管易安装插拔式端头公头



- 材质

 - 铜: T2/C11000
 - PVC
- 参数信息

 - 使用温度: -40°C ~ 105°C
 - 电压: 600V
- 产品特点


 - 进线孔扩口设计
 - 表面镀锡增加耐腐蚀能力
 - 绝缘护套采用色标标识区分线径
 - 增加锥形铜套管设计, 使线缆更易安装
 - 铜套管并可增加线缆与端头的拉拔力
- 认证标准

 - UL: E535046
 - Rohs



产品型号	物料号	最小包装	电缆规格		剥线长度	接插规格	尺寸 (mm)										颜色
			mm²	A.W.G			*W	F	L	B	*E	*Ød1	*ØD	*Ød	*s		
MD1.5-285NDC-CN	10258676	100	0.5-1.5	22-16	7.5-8.0	(0.5×2.8)	7.6	19.4	10.7	5.2	1.7	3.8	1.2	0.5			
MD1.5-288NDC-CN	10258677	100				(0.8×2.8)	6.6	0.8									
MD1.5-485NDC-CN	10258678	100				(0.5×4.8)	7.6	19.9						0.5			
MD1.5-488NDC-CN	10258679	100				(0.8×4.8)	6.6	1.6					0.8				
MD1.5-638NDC-CN	10258680	100				(0.8×6.3)	6.3						6.6	21.7		0.8	
MD2.5-285NDC-CN	10258681	100	1.5-2.5	16-14	7.5-8.0	(0.5×2.8)	7.6	19.4	10.7	5.2	2.3	4.7	1.2	0.5			
MD2.5-288NDC-CN	10258682	100				(0.8×2.8)	6.6	0.8									
MD2.5-485NDC-CN	10258683	100				(0.5×4.8)	7.6	19.9						0.5			
MD2.5-488NDC-CN	10258684	100				(0.8×4.8)	6.6	1.6					0.8				
MD2.5-638NDC-CN	10258685	100				(0.8×6.3)	6.3						7.6	21.7		0.8	
MD6-638NDC-CN	10258686	100	4-6	12-10	8.5-9.0	(0.8×6.3)		24.0	12.7	6.2	3.4	6.2					

尺寸



Spec-Kon接线端头 - UL 认证

PVC全绝缘双套管易安装子弹式插拔头母头




- 材质
- 铜: T2/C11000
 - PVC
- 产品特点
- 进线孔扩口设计
 - 全绝缘设计
 - 表面镀锡增加耐腐蚀能力
 - 绝缘护套采用色标标识区分线径
 - 增加锥形铜套管设计, 使线缆更易安装
 - 铜套管并可增加线缆与端头的拉拔力

- 参数信息
- 使用温度: -10℃ ~ 75℃
 - 电压: 600V
- 认证标准
- UL: E535046
 - Rohs



产品型号	物料号	最小包装	电缆规格		剥线长度	尺寸 (mm)										颜色
			mm ²	A.W.G		mm	F	L	B	*E	L1	L2	*Ød1	ØD	Ød	
FIRD1.5-39VDC-CN	10258687	100	0.5-1.5	22-16	7.5-8.0	7.3	25.0	10.5	5.5	3.0	3.0	1.7	3.9	6.1	5.0	
FIRD2.5-39VDC-CN	10258688	100	1.5-2.5	16-14	7.5-8.0		24.5					2.3	4.7			
FIRD2.5-49VDC-CN	10258689	100				8.5	28.5	13.7	6.5	4.0	4.0	3.4	6.3	7.0	6.1	
FIRD6-49VDC-CN	10258690	100	4-6	12-10	8.5-9.0											

尺寸



Spec-Kon接线端头 - UL 认证

PVC全绝缘双套管易安装子弹式插拔头公头




- 材质
- 铜: T2/C11000
 - PVC
- 产品特点
- 进线孔扩口设计
 - 全绝缘设计
 - 表面镀锡增加耐腐蚀能力
 - 绝缘护套采用色标标识区分线径
 - 增加锥形铜套管设计, 使线缆更易安装
 - 铜套管并可增加线缆与端头的拉拔力

- 参数信息
- 使用温度: -10℃ ~ 75℃
 - 电压: 600V
- 认证标准
- UL: E535046
 - Rohs



产品型号	物料号	最小包装	电缆规格		剥线长度 mm	尺寸 (mm)							颜色
			mm ²	A.W.G		W	F	L	B	*Ød1	ØD	* Ød2	
BD1.5-4VDC-CN	10258691	100	0.5-1.5	22-16	7.5-8.0	4	9	21.2	10	1.7	3.9	3.7	
BD2.5-4VDC-CN	10258692	100	1.5-2.5	16-14	7.5-8.0			21.5		2.3	4.7		4.7
BD2.5-5VDC-CN	10258693	100				22.5							
BD6-5VDC-CN	10258694	100	4-6	12-10	8.5-9.0	5		25	13	3.4	6.3	4.7	

尺寸



Spec-Kon接线端头 - UL 认证

尼龙绝缘双套管易安装子弹式插拔头公头




- 材质
- 铜: T2/C11000
 - 尼龙
- 产品特点
- 进线孔扩口设计
 - 表面镀锡增加耐腐蚀能力
 - 绝缘护套采用色标标识区分线径
 - 增加锥形铜套管设计, 使线缆更易安装
 - 铜套管并可增加线缆与端头的拉拔力

- 参数信息
- 使用温度: -40℃ ~ 105℃
 - 电压: 600V
- 认证标准
- UL: E535046
 - Rohs



产品型号	物料号	最小包装	电缆规格		剥线长度	尺寸 (mm)							颜色
			mm ²	A.W.G		mm	W	F	L	B	*Ød1	ØD	
BD1.5-4NDC-CN	10258695	100	0.5-1.5	22-16	7.5-8.0	4	9	21.7	10.7	1.7	3.8	3.7	
BD2.5-4NDC-CN	10258696	100	1.5-2.5	16-14	7.5-8.0			22		2.3	4.7	4.7	
BD2.5-5NDC-CN	10258697	100				5		24		12.7	3.4		6.2
BD6-5NDC-CN	10258698	100	4-6	12-10	8.5-9.0								

尺寸



Spec-Kon接线端头 - UL 认证

PVC绝缘双套管易安装插拔式端头公母头




- 材质
- 铜: T2/C11000
 - PVC
- 产品特点
- 进线孔扩口设计
 - 全绝缘设计
 - 表面镀锡增加耐腐蚀能力
 - 绝缘护套采用色标标识区分线径
 - 增加锥形铜套管设计, 使线缆更易安装
 - 铜套管并可增加线缆与端头的拉拔力

- 参数信息
- 使用温度: -10℃ ~ 75℃
 - 电压: 600V
- 认证标准
- UL: E535046
 - Rohs



产品型号	物料号	最小包装	电缆规格		剥线长度	接插规格	尺寸 (mm)									颜色	
			mm ²	A.W.G			mm	w	W1	p	F1	L	B	Ød1	ØD		T
PBD1.5-638VDC-CN	10258699	100	0.5-1.5	22-16	7.5-8.0	(0.8x6.3)	6.7	6.4	8.0	8.2	21.0	10.0	1.7	3.8	0.8		
PBD2.5-638VDC-CN	10258700	100	1.5-2.5	16-14	7.5-8.0	(0.8x6.3)					2.3	4.7	2.3	4.7		0.8	
PBD6-638VDC-CN	10258701	100	4-6	12-10	8.5-9.0	(0.8x6.3)					24.5	13.0	3.4	6.2			



Spec-Kon接线端头 - UL 认证

尼龙绝缘双套管易安装插拔式端头公母头




- 材质**
- 铜: T2/C11000
 - 尼龙
- 产品特点**
- 进线孔扩口设计
 - 全绝缘设计
 - 表面镀锡增加耐腐蚀能力
 - 绝缘护套采用色标标识区分线径
 - 增加锥形铜套管设计, 使线缆更易安装
 - 铜套管并可增加线缆与端头的拉拔力

- 参数信息**
- 使用温度: -40℃ ~ 105℃
 - 电压: 600V
- 认证标准**
- UL: E535046
 - Rohs



产品型号	物料号	最小包装	电缆规格		剥线长度	接插规格	尺寸 (mm)									颜色
			mm²	A.W.G			mm	W	W1	p	F1	L	B	C	D	
PBD1.5-638NDC-CN	10258702	100	0.5-1.5	22-16	7.5-8.0	(0.8x6.35)	6.7	6.4	8.0	8.2	22.0	10.7	1.7	3.8	0.4	
PBD2.5-638NDC-CN	10258703	100	1.5-2.5	16-14	7.5-8.0	(0.8x6.35)					2.3	4.7				
PBD6-638NDC-CN	10258704	100	4-6	12-10	8.5-9.0	(0.8x6.35)					25.2	12.7	3.4	6.2		

尺寸



Spec-Kon接线端头 - UL 认证

PVC绝缘易安装O型端头



材质

- 铜: T2/C11000
- PVC

参数信息

- 使用温度: -10℃ ~ 75℃
- 电压: 600V

产品特点


- 进线孔扩口设计
- 端头进线套管位置采用锥形易安装设计
- 表面镀锡增加耐腐蚀能力
- 绝缘护套采用色标标识区分线径
- 压线位置增加焊缝工艺

认证标准

- UL: E535048
- Rohs



产品型号	物料号	最小包装	电缆规格		剥线长度 mm	螺孔尺寸	尺寸 (mm)								颜色											
			mm ²	A.W.G			*Ød2	W	F	L	B	ØD	*Ød1	T												
R1.5-3VSEC-CN	10258705	100	0.5-1.5	22-16	7.5-8.0	M3	3.2	5.5	4.8	18.7	11.2	4	1.7	0.75												
R1.5-35SVSEC-CN	10258706	100				M3.5																				
R1.5-35MVSEC-CN	10258707	100				M3.5	3.7	6.6	6.3	20.6																
R1.5-35VSEC-CN	10258708	100				M3.5	8	7	22																	
R1.5-4SVSEC-CN	10258709	100				M4	4.3	6.6	6.3	20.6																
R1.5-4VSEC-CN	10258710	100				M4		8	7	22																
R1.5-5VSEC-CN	10258711	100				M5																				
R1.5-5LVSEC-CN	10258712	100				M5																				
R1.5-6VSEC-CN	10258713	100				M6	6.4	11.8	11	27.9																
R1.5-8VSEC-CN	10258714	100				M8	8.4	11.8	11	27.9																
R1.5-10VSEC-CN	10258715	100	M10	10.5	13.6	13.9	31.7																			
R2.5-3VSEC-CN	10258716	100	1.5-2.5	16-14	7.5-8.0	M3	3.2	6.6	4.7	19.3	11.5	4.5	2.3	0.8												
R2.5-35SVSEC-CN	10258717	100				M3.5																				
R2.5-35MVSEC-CN	10258718	100				M3.5	3.7	6.3	21																	
R2.5-35VSEC-CN	10258719	100				M3.5	8.5	7.4	23.3																	
R2.5-4SVSEC-CN	10258720	100				M4	4.3	6.6	6.3	21																
R2.5-4VSEC-CN	10258721	100				M4		8.5	7.8	23.3																
R2.5-5SVSEC-CN	10258722	100				M5																				
R2.5-5VSEC-CN	10258723	100				M5	5.3	9.6	7.3																	
R2.5-6VSEC-CN	10258724	100				M6	6.4	12	11	28.2																
R2.5-8VSEC-CN	10258725	100				M8	8.4	12	11																	
R2.5-10VSEC-CN	10258726	100	M10	10.5	13.6	13.6	32																			
R6-35VSEC-CN	10258727	100	4-6	12-10	8.5-9.0	M3.5	3.7	7.2	6.1	23.7	14.2	6.3	3.4	1												
R6-4SVSEC-CN	10258728	100				M4	4.3			23.8																
R6-4VSEC-CN	10258729	100				M4	9.5	8.9	27.5																	
R6-5VSEC-CN	10258730	100				M5			5.3	35.2																
R6-6VSEC-CN	10258731	100				M6	6.4	12	10.5																	
R6-8VSEC-CN	10258732	100				M8	8.4	15	13.5																	
R6-10VSEC-CN	10258733	100				M10	10.5																			
R6-12VSEC-CN	10258734	100				M12	13	19.2	16	39.8																



Spec-Kon接线端头 - UL 认证
PVC绝缘O型端头 (无焊缝)




- 材质**
- 铜: T2/C11000
 - PVC
- 产品特点**
- 进线孔扩口设计
 - 表面镀锡增加耐腐蚀能力
 - 绝缘护套采用色标标识区分线径

- 参数信息**
- 使用温度: -10°C ~ 75°C
 - 电压: 600V
- 认证标准**
- UL: E535048
 - Rohs



产品型号	物料号	最小包装	电缆规格		剥线长度 mm	螺孔尺寸	尺寸 (mm)							颜色	
			mm ²	A.W.G			*Ød2	W	F	L	B	D	*Ød1		*T
R1.5-3NBVSC-CN	10258735	100	0.5-1.5	22-16	6.5-7.0	M3	3.2	5.5	4.8	17.5	10	4.3	1.7	0.75	
R1.5-35SNBVSC-CN	10258736	100				M3.5	3.7	5.5	4.8	17.5					
R1.5-35MNBVSC-CN	10258737	100				M3.5	3.7	6.6	6.3	19.4					
R1.5-35NBVSC-CN	10258738	100				M3.5	3.7	8	7	20.8					
R1.5-4SNBVSC-CN	10258739	100				M4	4.3	6.6	6.3	19.4					
R1.5-4NBVSC-CN	10258740	100				M4	4.3	8	7	20.8					
R1.5-5NBVSC-CN	10258741	100				M5	5.3	8	7	20.8					
R1.5-5LNBVSC-CN	10258742	100				M5	5.3	11.8	11	26.7					
R1.5-6NBVSC-CN	10258743	100				M6	6.4	11.8	11	26.7					
R1.5-8NBVSC-CN	10258744	100				M8	8.4	11.8	11	26.7					
R1.5-10NBVSC-CN	10258745	100				M10	10.5	13.6	13.9	30.5					
R2.5-3NBVSC-CN	10258746	100	1.5-2.5	16-14	6.5-7.0	M3	3.2	6.6	4.7	17.8	10	4.8	2.3	0.78	
R2.5-35SNBVSC-CN	10258747	100				M3.5	3.7			17.8					
R2.5-35MNBVSC-CN	10258748	100				M3.5	3.7	6.6	6.3	19.5					
R2.5-35NBVSC-CN	10258749	100				M3.5	3.7	8.5	7.4	21.8					
R2.5-4SNBVSC-CN	10258750	100				M4	4.3	6.6	6.3	19.5					
R2.5-4NBVSC-CN	10258751	100				M4	4.3	8.5	7.8	21.8					
R2.5-5SNBVSC-CN	10258752	100				M5	5.3			21.8					
R2.5-5NBVSC-CN	10258753	100				M5	5.3	9.6	7.3	22					
R2.5-6NBVSC-CN	10258754	100				M6	6.4	11.8	11	26.9					
R2.5-8NBVSC-CN	10258755	100				M8	8.4			26.9					
R2.5-10NBVSC-CN	10258756	100				M10	10.5	13.6	13.6	30.5					
R6-35NBVSC-CN	10258757	100	4-6	12-10	7.0-8.0	M3.5	3.7	7.2	6.1	22.7	13	6.7	3.4	0.98	
R6-45NBVSC-CN	10258758	100				M4	4.3			22.7					
R6-4NBVSC-CN	10258759	100				M4	4.3	9.5	8.9	26.5					
R6-5NBVSC-CN	10258760	100				M5	5.3			26.5					
R6-6NBVSC-CN	10258761	100				M6	6.4	12	10.5	29.5					
R6-8NBVSC-CN	10258762	100				M8	8.4	15	13.5	34					
R6-10NBVSC-CN	10258763	100				M10	10.5			34					
R6-12NBVSC-CN	10258764	100				M12	13	19.2	16	38.6					

尺寸




尼龙绝缘易安装O型端头



产品型号	物料号	最小包装	电缆规格		剥线长度	螺孔尺寸	尺寸 (mm)								颜色
			mm ²	A.W.G			mm	* Ød2	W	F	L	E	ØD	*Ød1	
R1.5-3NSC-CN	10258765	100	0.5-1.5	22- 16	7.5-8.0	M3	3.2	5.5	4.8	18.2	10.7	3.9	1.7	0.8	
R1.5-35SNSC-CN	10258766	100				M3.5	3.7	6.6	6.3	20.1					
R1.5-35MNSC-CN	10258767	100				M3.5									
R1.5-35NSC-CN	10258768	100				M3.5	8.0	7.0	21.5						
R1.5-4SNSC-CN	10258769	100				M4	4.3	6.6	6.3	20.1					
R1.5-4NSC-CN	10258770	100				M4	8.0	7.0	21.5						
R1.5-5MNSC-CN	10258771	100				M5									
R1.5-5NSC-CN	10258772	100				M5	5.3								
R1.5-6NSC-CN	10258773	100				M6	6.4	11.8	11.0	27.4					
R1.5-8NSC-CN	10258774	100				M8	8.4								
R1.5-10NSC-CN	10258775	100				M10	10.5	13.6	13.9	31.2					
R2.5-3NSC-CN	10258776	100				1.5-2.5	16-14	7.5-8.0	M3	3.2					
R2.5-35SNSC-CN	10258777	100	M3.5	3.7											
R2.5-35MNSC-CN	10258778	100	M3.5		6.3				20.2						
R2.5-35NSC-CN	10258779	100	M3.5	8.5	7.4				22.5						
R2.5-4SNSC-CN	10258780	100	M4	4.3	6.6				6.3	20.2					
R2.5-4NSC-CN	10258781	100	M4	8.5	7.8				22.5						
R2.5-5SNSC-CN	10258782	100	M5												
R2.5-5NSC-CN	10258783	100	M5	5.3	9.6				7.3	22.7					
R2.5-6NSC-CN	10258784	100	M6	6.4	12.0				11.0	27.6					
R2.5-8NSC-CN	10258785	100	M8	8.4											
R2.5-10NSC-CN	10258786	100	M10	10.5	13.6				13.6	31.2					
R6-35NSC-CN	10258787	100	4-6	12-10	8.5-9.0				M3.5	3.7	7.2	6.1	22.7	13.0	6.4
R6-4SNSC-CN	10258788	100				M4	4.3								
R6-4NSC-CN	10258789	100				M4		9.5	8.3	26.0					
R6-5NSC-CN	10258790	100				M5	5.3	12.0	10.5	29.5					
R6-6NSC-CN	10258791	100				M6	6.4								
R6-8NSC-CN	10258792	100				M8	8.4	15.0	13.5	34.0					
R6-10NSC-CN	10258793	100				M10	10.5								
R6-12NSC-CN	10258794	100				M12	13.0	19.2	16.0	38.6					
R10-35NSC-CN	10258795	100	8	8AWG	11.0	M3.5	3.7	8	9.3	28.5	15	8.4	4.5	1.2	
R10-4SNSC-CN	10258796	100				M4	4.3								
R10-4MNSC-CN	10258797	100				M4		8.8	10.5	30.8					
R10-5SNSC-CN	10258798	100				M5	5.3	12	9.3						
R10-4NSC-CN	10258799	100				M4	4.3								
R10-5MNSC-CN	10258800	100				M5	5.3								
R10-6SNSC-CN	10258801	100				M6	6.4								
R10-5NSC-CN	10258802	100				M5	5.3								
R10-6NSC-CN	10258803	100				M6	6.4								
R10-8NSC-CN	10258804	100				M8	8.4								
R10-10NSC-CN	10258805	100				M10	10.5								

Spec-Kon接线端头 - UL 认证
尼龙绝缘易安装O型端头

产品型号	物料号	最小包装	电缆规格		剥线长度 mm	螺孔尺寸	尺寸 (mm)								颜色
			mm ²	A.W.G			* Ød2	W	F	L	E	ØD	*Ød1	T	
R16-4NSC-CN	10258806	100	14	6AWG	13.0	M4	4.3	12	13.3	40.8	21.5	10.6	5.7	1.5	
R16-5NSC-CN	10258807	100				M5	5.3								
R16-6SNSC-CN	10258808	100				M6	6.4								
R16-6NSC-CN	10258809	100				M6	6.4	16	14.2	43.5					
R16-8NSC-CN	10258810	100				M8	8.4								
R16-10NSC-CN	10258811	100				M10	10.5								
R16-12NSC-CN	10258812	100				M12	13	22	19.8	52					
R25-4NSC-CN	10258813	100	22	4AWG	14.5	M4	4.3	12.2	15.1	44.7	23.5	13.5	7.7	1.7	
R25-5SNSC-CN	10258814	100				M5	5.3								
R25-6SNSC-CN	10258815	100				M6	6.4								
R25-5NSC-CN	10258816	100				M5	5.3	16.5	13.5	45					
R25-6NSC-CN	10258817	100				M6	6.4								
R25-8NSC-CN	10258818	100				M8	8.4								
R25-10NSC-CN	10258819	100				M10	10.5								
R25-12NSC-CN	10258820	100		13	22	19.7	54								
R35-5NSC-CN	10258821	100	38	2AWG	14.5	M5	5.3	15.3	17.4	51.5	26.5	16.5	9.4	1.8	
R35-6SNSC-CN	10258822	100				M6	6.4								
R35-8SNSC-CN	10258823	100				M8	8.4								
R35-10SNSC-CN	10258824	100				M10	10.5								
R35-6NSC-CN	10258825	8000				M6	6.4	22	17.7	55.2					
R35-8NSC-CN	10258826	8000				M8	8.4								
R35-10NSC-CN	10258827	8000				M10	10.5								
R35-11NSC-CN	10258828	8000				M11	11.5								
R35-12NSC-CN	10258829	8000					M12	13							



Spec-Kon接线端头 - UL 认证

PVC绝缘易安装U型端头（无焊缝）



- 材质

 - 铜: T2/C11000
 - PVC
- 参数信息


 - 使用温度: -10℃ ~ 75℃
 - 电压: 600V
- 产品特点

 - 进线孔扩口设计
 - 端头进线套管位置采用锥形易安装设计
 - 表面镀锡增加耐腐蚀能力
 - 绝缘护套采用色标标识区分线径
- 认证标准

 - UL: E535048
 - Rohs



产品型号	物料号	最小包装	电缆规格		剥线长度	螺孔尺寸	尺寸 (mm)								颜色							
			mm ²	A.W.G			*d2	W	F	L	B	ØD	*Ød1	*T								
F1.5-3VSEC-CN	10258830	8000	0.5-1.5	22- 16	7.5-8.0	M3	3.3	5.7	6.3	22.2	11.5	4	1.7	0.75								
F1.5-35SVSEC-CN	10258831	8000				M3.5	3.8															
F1.5-35VSEC-CN	10258832	4000				M3.5	3.8															
F1.5-4SVSEC-CN	10258833	4000				M4	4.4	6.4														
F1.5-4MVSEC-CN	10258834	4000				M4	4.4															
F1.5-35LVSEC-CN	10258835	4000				M3.5	3.8															
F1.5-4VSEC-CN	10258836	4000				M4	4.4	8.1														
F2.5-5SVSEC-CN	10258837	4000				M5	5.4															
F1.5-5VSEC-CN	10258838	4000				M5	5.4									9.5						
F1.5-6SVSEC-CN	10258839	1000				M6	6.5	6														
F1.5-6VSEC-CN	10258840	1000				M6	6.5		12	11	28.2											
F2.5-3VSEC-CN	10258841	1000	1.5-2.5	16-14	7.5-8.0	M3	3.3	5.7	6.5	22.5	11.5	4.5	2.3	0.8								
F2.5-35SVSEC-CN	10258842	800				M3.5	3.8															
F2.5-35VSEC-CN	10258843	1000				M3.5	3.8															
F2.5-4SVSEC-CN	10258844	1000				M4	4.4	6.4														
F2.5-35LVSEC-CN	10258845	1000				M3.5	3.8															
F2.5-4MVSEC-CN	10258846	1000				M4	4.4									7.2						
F2.5-4LVSEC-CN	10258847	1000				M4	4.4	8.1														
F2.5-5SVSEC-CN	10258848	1000				M5	5.4															
F2.5-5VSEC-CN	10258849	1000				M5	5.4									9.3						
F2.5-6SVSEC-CN	10258850	800				M6	6.5	12	11	28.5												
F2.5-6VSEC-CN	10258851	800				M6	6.5															
F6-35VSEC-CN	10258852	800	4-6	12-10	8.5-9.0	M3.5	3.8	8.3	7	26.7	14.2	6.3	3.4	1								
F6-4SVSEC-CN	10258853	800				M4	4.4															
F6-4VSEC-CN	10258854	800				M4	4.4															
F6-5VSEC-CN	10258855	800				M5	5.4	9														
F6-6SVSEC-CN	10258856	800				M6	6.5									12	12	32.7				
F6-6VSEC-CN	10258857	800				M6	6.5															
F6-8VSEC-CN	10258858	800				M8	8.5	14	11.5	31.7												
F6-35SVSEC-CN	10258859	800				M3.5	3.8	7.2	7.5	25.6												
F6-4SSVSEC-CN	10258860	100				M4	4.4															



Spec-Kon接线端头 - UL 认证

PVC绝缘U型端头（无焊缝）




- 材质**
- 铜: T2/C11000
 - PVC
- 产品特点**
- 进线孔扩口设计
 - 端头进线套管位置采用锥形易安装设计
 - 表面镀锡增加耐腐蚀能力
 - 绝缘护套采用色标标识区分线径

- 参数信息**
- 使用温度: -10℃ ~ 75℃
 - 电压: 600V
- 认证标准**
- UL: E535048
 - Rohs



产品型号	物料号	最小包装	电缆规格		剥线长度 mm	螺孔尺寸	尺寸 (mm)								颜色	
			mm ²	A.W.G			*d2	W	F	L	B	ØD	*Ød1	T		
F1.5-3VSNBC-CN	10258861	100	0.5-1.5	22- 16	6.5-7.0	M3	3.3	5.7	6.3	21	10	4.3	1.7	0.75		
F1.5-35SVSNBC-CN	10258862	100				M3.5	3.8									
F1.5-35VSNBC-CN	10258863	100				M3.5	3.8									
F1.5-4SVSNBC-CN	10258864	100				M4	4.4	6.4								
F1.5-4MVSNBC-CN	10258865	100				M4	4.4									
F1.5-35LVSNBC-CN	10258866	100				M3.5	3.8									
F1.5-4VSNBC-CN	10258867	100				M4	4.4	8.1								
F2.5-5SVSNBC-CN	10258868	100				M5	5.4									
F1.5-5VSNBC-CN	10258869	100				M5	5.4									
F1.5-6SVSNBC-CN	10258870	100				M6	6.5	9.5	6							
F1.5-6VSNBC-CN	10258871	100				M6	6.5									
F2.5-3VSNBC-CN	10258872	100				1.5-2.5	16-14	6.5-7.0	M3							3.3
F2.5-35SVSNBC-CN	10258873	100	M3.5	3.8												
F2.5-35VSNBC-CN	10258874	100	M3.5	3.8												
F2.5-4SVSNBC-CN	10258875	100	M4	4.4	6.4											
F2.5-35LVSNBC-CN	10258876	100	M3.5	3.8												
F2.5-4MVSNBC-CN	10258877	100	M4	4.4												
F2.5-4LVSNBC-CN	10258878	100	M4	4.4	8.1											
F2.5-5SVSNBC-CN	10258879	100	M5	5.4												
F2.5-5VSNBC-CN	10258880	100	M5	5.4												
F2.5-6SVSNBC-CN	10258881	100	M6	6.5	9.3				12							
F2.5-6VSNBC-CN	10258882	100	M6	6.5												
F6-35VSNBC-CN	10258883	100	4-6	12-10	7.0-8.0				M3.5	3.8	8.3	7	25.5	13	6.7	3.4
F6-4VSNBC-CN	10258884	100				M4	4.4									
F6-4VSNBC-CN	10258885	100				M5	5.4									
F6-5VSNBC-CN	10258886	100				M5	5.4									
F6-6VSNBC-CN	10258887	100				M6	6.5	9								
F6-6VSNBC-CN	10258888	100				M6	6.5									
F6-8VSNBC-CN	10258889	100				M8	8.5	12	12	31.5						
F6-35SVSNBC-CN	10258890	100				M3.5	3.8									
F6-4SSVSNBC-CN	10258891	100				M4	4.4									

尺寸



Spec-Kon接线端头 - UL 认证

尼龙绝缘易安装U型端头



- 材质

 - 铜: T2/C11000
 - 尼龙
- 参数信息

 - 使用温度: -40℃ ~ 105℃
 - 电压: 600V
- 产品特点


 - 进线孔扩口设计
 - 端头进线套管位置采用锥形易安装设计
 - 表面镀锡增加耐腐蚀能力
 - 绝缘护套采用色标标识区分线径
 - 压线位置增加焊缝工艺
- 认证标准

 - UL: E535048
 - Rohs



产品型号	物料号	最小包装	电缆规格		剥线长度	螺孔尺寸	尺寸 (mm)							颜色				
			mm ²	A.W.G			*d2	W	F	L	B	ØD	*Ød1		*T			
F1.5-3NSC-CN	10258892	100	0.5-1.5	22- 16	7.5-8.0	M3	3.3	5.7	6.3	21.7	10.7	3.9	1.7	0.75				
F1.5-35SNSC-CN	10258893	100				M3.5	3.8											
F1.5-35NSC-CN	10258894	100				M3.5	6.4											
F1.5-4SNSC-CN	10258895	100				M4		4.4										
F1.5-4MNSC-CN	10258896	100				M4	7.2											
F1.5-35LLNSC-CN	10258897	100				M3.5		3.8										
F1.5-4NSC-CN	10258898	100				M4	4.4	8.1										
F1.5-5SNSC-CN	10258899	100				M5	5.4											
F1.5-5NSC-CN	10258900	100				M5	9.5											
F1.5-6SNSC-CN	10258901	100				M6		6.5										
F1.5-6NSC-CN	10258902	100				M6	6.5	12.0	11.0							27.7		
F2.5-3NSC-CN	10258903	100				1.5-2.5	16- 14	7.5-8.0	M3							3.3	5.7	6.5
F2.5-35SNSC-CN	10258904	100	M3.5	3.4														
F2.5-35NSC-CN	10258905	100	M3.5	6.4														
F2.5-4SNSC-CN	10258906	100	M4		4.4													
F2.5-35LLNSC-CN	10258907	100	M3.5	3.8	7.2													
F2.5-4MNSC-CN	10258908	100	M4	4.4														
F2.5-4NSC-CN	10258909	100	M4	4.4	8.1													
F2.5-5SNSC-CN	10258910	100	M5	5.4														
F2.5-5NSC-CN	10258911	100	M5	9.3														
F2.5-6SNSC-CN	10258912	100	M6		6.5													
F2.5-6NSC-CN	10258913	100	M6	6.5	12.0				11.0	27.7								
F6-35NSC-CN	10258914	100	4-6	12- 10	8.5-9.0				M3.5	3.8	8.3	7.0	25.2	12.7	6.4	3.4	0.8	
F6-4NSC-CN	10258915	100				M5	5.4											
F6-4NSC-CN	10258916	100				M5	9.0											
F6-5NSC-CN	10258917	100				M5												
F6-6NSC-CN	10258918	100				M6		6.5										
F6-6NSC-CN	10258919	100				M6	6.5	12.0	12.0	31.2								
F6-8NSC-CN	10258920	100				M8	8.5	14.0	11.5	30.1								
F6-35SNSC-CN	10258921	100				M3.5	3.8	7.2	7.5	24.1								
F6-4SSNSC-CN	10258922	100				M4	4.4											
F10-5NSC-CN	10258923	5000				8	8AWG				11.0	M5	5.4				10.5	
F10-6NSC-CN	10258924	5000	M6	6.6	10.8			8.6	30									
F16-6NSC-CN	10258925	4000	14	6AWG	13.0			M6	6.6	11		10.7	36.5	21.5	11	5.8	1.5	
F16-8NSC-CN	10258926	4000						M8	8.5	13.8								

尺寸



Spec-Kon接线端头 - UL 认证

PVC绝缘片式端头（无焊缝）




- 材质
- 铜: T2/C11000
 - PVC
- 产品特点
- 进线孔扩口设计
 - 表面镀锡增加耐腐蚀能力
 - 绝缘护套采用色标标识区分线径

- 参数信息
- 使用温度: -10℃ ~ 75℃
 - 电压: 600V
- 认证标准
- UL: E535048
 - Rohs



产品型号	物料号	最小包装	电缆规格		剥线长度	压片长 F	尺寸 (mm)							颜色									
			mm ²	A.W.G			mm	mm	*W	L	*B	*E	*D		*Ød1	*T							
B1.5-2819VSNBC-CN	10258927	100	0.5-1.5	22-16	6.5-7.0	9	2.8	18.8	10.0	5.5	4.0	1.7	0.75										
B1.5-2320VSNBC-CN	10258928	100				10	2.3	19.8															
B1.5-3021VSNBC-CN	10258929	100				11	3.0	20.8															
B1.5-2423VSNBC-CN	10258930	100				13	2.4	22.8															
B1.5-2424VSNBC-CN	10258931	100				14	2.4	23.8															
B1.5-2228VSNBC-CN	10258932	100				18	2.2	27.8															
B1.5-2028VSNBC-CN	10258933	100				18	2.0	27.8															
B2.5-2819VSNBC-CN	10258934	100	1.5-2.5	16-14	6.5-7.0	9	2.8	18.8	10.0	5.5	4.8	2.3	0.8										
B2.5-2320VSNBC-CN	10258935	100				10	2.3	19.8															
B2.5-2423VSNBC-CN	10258936	100				13	2.4	22.8															
B2.5-2424VSNBC-CN	10258937	100				14	2.4	23.8															
B2.5-2028VSNBC-CN	10258938	100				18	2.0	27.8															
B2.5-2228VSNBC-CN	10258939	100				18	2.2	27.8															
B6-2823VSNBC-CN	10258940	100				4-6	12-10	7.5-8.0							10	2.8	23.0	13.0	6.5	6.7	3.4	1.0	
B6-4527VSNBC-CN	10258941	100	14	4.5	27.0																		
B6-4027VSNBC-CN	10258942	100	14	4.0	31.0																		
B6-4531VSNBC-CN	10258943	100	18	4.5	31.0																		
B6-2031VSNBC-CN	10258944	100							18	2.0	31.0												

尺寸



Spec-Kon接线端头 - UL 认证

PVC绝缘片式端头




- 材质
- 铜: T2/C11000
 - PVC
- 产品特点
- 进线孔扩口设计
 - 表面镀锡增加耐腐蚀能力
 - 绝缘护套采用色标标识区分线径
 - 压线位置增加焊缝工艺

- 参数信息
- 使用温度: -10℃ ~ 75℃
 - 电压: 600V
- 认证标准
- UL: E535048
 - Rohs



产品型号	物料号	最小包装	电缆规格		剥线长度	压片长 F	尺寸 (mm)							颜色
			mm ²	A.W.G			*W	L	B	*E	ØD	*Ød1	*T	
B1.5-2819VSC-CN	10258945	100	0.5-1.5	22-16	6.5-7.0	9	2.8	18.8	10.0	5.5	4.3	1.7	0.8	红色
B1.5-2320VSC-CN	10258946	100				10	2.3	19.8						
B1.5-3021VSC-CN	10258947	100				11	3.0	20.8						
B1.5-2423VSC-CN	10258948	100				13	2.4	22.8						
B1.5-2424VSC-CN	10258949	100				14	2.4	23.8						
B1.5-2228VSC-CN	10258950	100				18	2.2	27.8						
B1.5-2028VSC-CN	10258951	100				18	2.0							
B2.5-2819VSC-CN	10258952	100	1.5-2.5	16-14	6.5-7.0	9	2.8	18.8	10.0	5.5	4.8	2.3	0.8	蓝色
B2.5-2320VSC-CN	10258953	100				10	2.3	19.8						
B2.5-2423VSC-CN	10258954	100				13	2.4	22.8						
B2.5-2424VSC-CN	10258955	100				14	2.4	23.8						
B2.5-2028VSC-CN	10258956	100				18	2.0	27.8						
B2.5-2228VSC-CN	10258957	100				18	2.2							
B6-2823VSC-CN	10258958	100				10	2.8	23.0	13.0	6.5	6.7	3.4	1.0	黄色
B6-4527VSC-CN	10258959	100	4-6	12-10	7.5-8.0	14	4.5	27.0						
B6-4027VSC-CN	10258960	100				14	4.0							
B6-4531VSC-CN	10258961	100				18	4.5	31.0						
B6-2031VSC-CN	10263080	100				18	2.0							



Spec-Kon接线端头 - UL 认证

尼龙绝缘易安装片式端头



材质

- 铜: T2/C11000
- 尼龙

产品特点

- 进线孔扩口设计
- 端头进线套管位置采用锥形易安装设计
- 表面镀锡增加耐腐蚀能力
- 绝缘护套采用色标标识区分线径
- 压线位置增加焊缝工艺

参数信息

- 使用温度: -40°C ~ 105°C
- 电压: 600V


认证标准

- UL: E535048
- Rohs



产品型号	物料号	最小包装	电缆规格		剥线长度	压片长 F	尺寸 (mm)						颜色
			mm ²	A.W.G			*W	L	*B	*ØD	*Ød1	T	
B1.5-2819NSC-CN	10263081	100	0.5-1.5	22- 16	7.5-8.0	9	2.8	19.5	10.7	3.9	1.7	0.75	
B1.5-2320NSC-CN	10263082	100				10	2.3	20.5					
B1.5-3021NSC-CN	10263083	100				11	3.0	21.5					
B1.5-2423NSC-CN	10263084	100				13	2.4	23.5					
B1.5-2424NSC-CN	10263085	100				14	2.4	24.5					
B1.5-2228NSC-CN	10263086	100				18	2.2	28.5					
B1.5-2028NSC-CN	10263087	100				18	2.0	28.5					
B2.5-2819NSC-CN	10263088	100	1.5-2.5	16- 14	7.5-8.0	9	2.8	19.5	10.7	4.5	2.3	0.8	
B2.5-2320NSC-CN	10263089	100				10	2.3	20.5					
B2.5-2423NSC-CN	10263090	100				13	2.4	23.5					
B2.5-2424NSC-CN	10263091	100				14	2.4	24.5					
B2.5-2028NSC-CN	10263092	100				18	2.0	28.5					
B2.5-2228NSC-CN	10263093	100				18	2.2	28.5					
B6-2823NSC-CN	10263094	100				10	2.8	22.7					
B6-4527NSC-CN	10263095	100	4-6	12- 10	8.5-9.0	14	4.0	26.7	12.7	6.4	3.4	1.0	
B6-4027NSC-CN	10263096	100				14	4.5	30.7					
B6-4531NSC-CN	10263097	100				18	2.0	30.7					
B6-2031NSC-CN	10263098	100				18	4.5	30.7					

尺寸



Spec-Kon接线端头 - UL 认证

PVC绝缘挂片式端头（无焊缝）



- 材质

• 铜: T2/C11000

• PVC
- 产品特点

• 进线孔扩口设计

• 表面镀锡增加耐腐蚀能力

• 绝缘护套采用色标标识区分线径
- 参数信息

• 使用温度: -10℃ ~ 75℃

• 电压: 600V
- 认证标准


• UL: E535048

• Rohs



产品型号	物料号	最小包装	电缆规格		剥线长度	尺寸 (mm)								颜色
			mm ²	A.W.G		mm	W	F	L	E	D	A	d1	
LB1.5-3VSNBC-CN	10263099	100	0.5-1.5	22-16	6.5-7.0	3	15.6	25.7	10	4.3	2.1	1.7	0.75	
LB1.5-46VSNBC-CN	10263100	100				4.6				4.8		2.3	0.8	
LB2.5-3VSNBC-CN	10263101	100	1.5-2.5	14-12	6.5-7.0	3	15.6	25.7	10	4.3	2.1	1.7	0.75	
LB2.5-46VSNBC-CN	10263102	100				4.6				4.8		2.3	0.8	
LB6-3VSNBC-CN	10263103	100	4-6	12-10	7.0-8.0	3	17.2	30.2	13	6.7	2.4	3.4	1	
LB6-46VSNBC-CN	10263104	100				4.6				6.7		3.4	1	

尺寸



Spec-Kon接线端头 - UL 认证

PVC绝缘挂片式端头




- 材质**
- 铜: T2/C11000
 - PVC
- 产品特点**
- 进线孔扩口设计
 - 表面镀锡增加耐腐蚀能力
 - 绝缘护套采用色标标识区分线径
 - 压线位置增加焊缝工艺

- 参数信息**
- 使用温度: -10℃ ~ 75℃
 - 电压: 600V
- 认证标准**
- UL: E535048
 - Rohs



产品型号	物料号	最小包装	电缆规格		剥线长度	尺寸 (mm)								颜色
			mm²	A.W.G		mm	W	F	L	E	D	A	d1	
LB1.5-3VSC-CN	10263105	100	0.5-1.5	22-16	6.5-7.0	3	15.6	25.7	10	4.3	2.1	1.7	0.75	
LB1.5-46VSC-CN	10263106	100				4.6				4.8		2.3	0.8	
LB2.5-3VSC-CN	10263107	100	1.5-2.5	14-12	6.5-7.0	3	17.2	30.2	13	6.7	2.4	3.4	1	
LB2.5-46VSC-CN	10263108	100				4.6				6.7		3.4	1	
LB6-3VSC-CN	10263109	100	4-6	12-10	7.0-8.0	3	17.2	30.2	13	6.7	2.4	3.4	1	
LB6-46VSC-CN	10263110	100				4.6				6.7		3.4	1	

尺寸



Spec-Kon接线端头 - UL 认证

尼龙绝缘易安装挂片式端头



- 材质

• 铜: T2/C11000

• 尼龙
- 产品特点

• 进线孔扩口设计

• 端头进线套管位置采用锥形易安装设计

• 表面镀锡增加耐腐蚀能力

• 绝缘护套采用色标标识区分线径

• 压线位置增加焊缝工艺
- 参数信息

• 使用温度: -40℃ ~ 105℃

• 电压: 600V
- 认证标准


• UL: E535048

• Rohs



产品型号	物料号	最小包装	电缆规格		剥线长度	尺寸 (mm)								颜色
			mm ²	A.W.G		W	F	L	E	D	A	d1	T	
LB1.5-3NSC-CN	10263111	100	0.5-1.5	22-16	7.5-8.0	3.0	16.8	26.4	10.7	3.9	2.1	1.7	0.75	
LB1.5-46NSC-CN	10263112	100				4.6				4.5		2.3	0.8	
LB2.5-3NSC-CN	10263113	100	1.5-2.5	14-12	7.5-8.0	3.0	17.2	29.9	12.7	6.4	2.4	3.4	1.0	
LB2.5-46NSC-CN	10263114	100				4.6				6.4		3.4	1.0	
LB6-3NSC-CN	10263115	100	4-6	12-10	8.5-9.0	3.0	17.2	29.9	12.7	6.4	2.4	3.4	1.0	
LB6-46NSC-CN	10263116	100				4.6				6.4		3.4	1.0	

尺寸



Spec-Kon接线端头 - UL 认证

PVC绝缘U型锁式端头

材质

- 铜: T2/C11000
- PVC

产品特点

- 进线孔扩口设计
- 表面镀锡增加耐腐蚀能力
- 绝缘护套采用色标标识区分线径
- 压线位置增加焊缝工艺

参数信息

- 使用温度: -10℃ ~ 75℃
- 电压: 600V

认证标准


UL: E535048

Rohs



产品型号	物料号	最小包装	电缆规格		剥线长度	螺孔尺寸	尺寸 (mm)										颜色
			mm ²	A.W.G			*Ød2	*W	F	L	B	*E	ØD	*Ød1	*T		
F1.5-35VSLC-CN	10263117	24000	0.5-1.5	22-16	6.5-7.0	M3.5	3.7	6.4	6.5	21	10.7	5.5	4.3	1.7	0.75		
F1.5-4SVSLC-CN	10263118	22000				M4	4.3	7.2									
F1.5-4VSLC-CN	10263119	22000				M4		8.1									
F1.5-5SVSLC-CN	10263120	20000				M5	5.3	9.5									
F1.5-5VSLC-CN	10263121	20000				M5		9.5									
F2.5-35VSLC-CN	10263122	22000	1.5-2.5	16-14	6.5-7.0	M3.5	3.7	6	7	25.2	12.7	6.5	6.7	3.4	0.8		
F2.5-4VSLC-CN	10263123	20000				M4	4.3	7.2									
F2.5-4LVSLC-CN	10263124	20000				M4		8.1									
F2.5-5SVSLC-CN	10263125	20000				M5	5.3	9.3									
F2.5-5VSLC-CN	10263126	18000				M5		9.3									
F6-35VSLC-CN	10263127	10000	4-6	12-10	7.0-8.0	M3.5	3.7	8.3	7	25.2	12.7	6.5	6.7	3.4	1		
F6-4VSLC-CN	10263128	10000				M4	4.3										
F6-5VSLC-CN	10263129	10000				M5	5.3	9									

尺寸



Spec-Kon接线端头 - UL 认证

尼龙绝缘易安装U型锁式端头

- 材质

• 铜: T2/C11000

• 尼龙
- 参数信息

• 使用温度: -10℃ ~ 75℃

• 电压: 600V
- 产品特点

• 进线孔扩口设计

• 端头进线套管位置采用锥形易安装设计

• 表面镀锡增加耐腐蚀能力

• 绝缘护套采用色标标识区分线径


• 压线位置增加焊缝工艺
- 认证标准

• UL: E535048

• Rohs



产品型号	物料号	最小包装	电缆规格		剥线长度	螺孔尺寸	尺寸 (mm)								颜色
			mm ²	A.W.G			*Ød 2	*W	F	L	*E	*ØD	*Ød1	*T	
F1.5-35NSLC-CN	10263130	24000	0.5-1.5	22-16	7.5-8.0	M3.5	3.7	6.4	6.5	21.7	10.7	3.9	1.7	0.75	
F1.5-4SNSLC-CN	10263131	25000				M4	4.3	7.2							
F1.5-4NSLC-CN	10263132	22000				M4		8.1							
F1.5-5SNSLC-CN	10263133	25000				M5	5.3								
F1.5-5NSLC-CN	10263134	20000				M5		9.5							
F2.5-35NSLC-CN	10263135	22000	1.5-2.5	16-14	7.5-8.0	M3.5	3.7	6.0	6.5	21.7	10.7	4.5	2.3	0.8	
F2.5-4NSLC-CN	10263136	20000				M4	4.3	7.2							
F2.5-4LNSLC-CN	10263137	20000				M4		8.1							
F2.5-5SNSLC-CN	10263138	20000				M5	5.3								
F2.5-5NSLC-CN	10263139	18000				M5		9.3							
F6-35NSLC-CN	10263140	10000	4-6	12-10	8.5-9.0	M3.5	3.7	8.3	7.0	24.9	12.7	6.3	3.4	1.0	
F6-4NSLC-CN	10263141	10000				M4	4.3	8.3							
F6-5NSLC-CN	10263142	10000				M5	5.3	9.0							



Spec-Kon接线端头 - UL 认证

PVC绝缘钩型端头

材质

- 铜: T2/C11000
- PVC

产品特点

- 进线孔扩口设计
- 表面镀锡增加耐腐蚀能力
- 绝缘护套采用色标标识区分线径
- 压线位置增加焊缝工艺

参数信息

- 使用温度: -10℃ ~ 75℃
- 电压: 600V


认证标准

- UL: E535048
- Rohs



产品型号	物料号	最小包装	电缆规格		剥线长度	螺孔尺寸	尺寸 (mm)									颜色
			mm²	A.W.G			*Ød2	*W	*F	L	B	*E	*ØD	*Ød1	*T	
H1.5-35VSC-CN	10263143	20000	0.5-1.5	22-16	6.5-7.0	M3.5	3.8	8	7	21	10	5.5	4.3	1.7	0.75	
H1.5-4VSC-CN	10263144	20000				M4	4.4									
H1.5-5VSC-CN	10263145	20000				M4	5.4									
H1.5-6VSC-CN	10263146	18000				M6	6.6	11.6	11	26.9						
H2.5-35VSC-CN	10263147	20000	1.5-2.5	16-14	6.5-7.0	M3.5	3.8	8.5	7.8	22	13	6.5	4.8	2.3	0.8	
H2.5-4VSC-CN	10263148	20000				M4	4.4									
H2.5-5VSC-CN	10263149	18000				M5	5.4		7.3							
H2.5-6VSC-CN	10263150	16000				M6	6.6	12	11	26.9						
H6-35VSC-CN	10263151	12000	4-6	12-10	7.0-8.0	M3.5	3.8	7.2	6.1	22.7	13	6.5	6.7	3.4	1	
H6-4VSC-CN	10263152	10000				M4	4.4									
H6-5VSC-CN	10263153	10000				M5	5.4	9.5	8.9	26.6						
H6-6VSC-CN	10263154	10000				M6	6.6	12	10.5	29.5						
H6-8VSC-CN	10263155	8000				M8	8.5	15	13.5	34						

尺寸



Spec-Kon接线端头 - UL 认证

尼龙绝缘易安装钩型端头

材质

- 铜: T2/C11000
- 尼龙

参数信息

- 使用温度: -40℃ ~ 105℃
- 电压: 600V

产品特点

- 进线孔扩口设计
- 端头进线套管位置采用锥形易安装设计
- 表面镀锡增加耐腐蚀能力
- 绝缘护套采用色标标识区分线径
- 压线位置增加焊缝工艺


认证标准

- UL: E535048
- Rohs



产品型号	物料号	最小包装	电缆规格		剥线长度	螺孔尺寸	尺寸 (mm)								颜色
			mm ²	A.W.G			*Ød2	*W	F	L	*E	*ØD	*Ød1	*T	
H1.5-35NSC-CN	10263156	20000	0.5-1.5	22-16	7.5-8.0	M3.5	3.7	8	7	21.7	10.7	3.9	1.7	0.75	
H1.5-4NSC-CN	10263157	20000				M4	4.4								
H1.5-5NSC-CN	10263158	20000				M5	5.3								
H1.5-6NSC-CN	10263159	18000				M6	6.4	11.6	11	27.6					
H2.5-35NSC-CN	10263160	20000	1.5-2.5	16-14	7.5-8.0	M3.5	3.7	8.5	7.4	22.7	10.7	4.5	2.3	0.8	
H2.5-4NSC-CN	10263161	20000				M4	4.4								
H2.5-5NSC-CN	10263162	18000				M5	5.3	9.5	7.3						
H2.5-6NSC-CN	10263163	16000				M6	6.4	12	11	27.6					
H6-35NSC-CN	10263164	12000	4-6	12-10	8.5-9.0	M3.5	3.7	9.5	6.1	22.4	12.7	6.4	3.4	1.0	
H6-4NSC-CN	10263165	10000				M4	4.4								
H6-5NSC-CN	10263166	10000				M5	5.3		8.9	26.3					
H6-6NSC-CN	10263167	10000				M6	6.4	12	10.5	29.2					
H6-8NSC-CN	10263168	8000				M8	8.4	15	13.5	33.7					

尺寸



Spec-Kon接线端头工具

压接工具



产品编号: ERG9001
GID编号: 7TCA131040R0019

- 特性
- 人体工程学固定压模工具, 带3个压模槽
 - 用于非绝缘端头和可分断式端头:
 - 0.5 至 1.5mm²
 - 1.5 至 2.5mm²
 - 4.0 至 6.0mm²
 - Shure-Stake机械装置确保每次充分压紧
 - 长度: 265mm (10.43in)
 - 重量: 600g



产品编号: ERG9002
GID编号: 7TCA131040R0020

- 特性
- 人体工程学固定模工具, 带3个压模槽
 - 用于单压式端头:
 - 0.5 至 1.5mm²
 - 1.5 至 2.5mm²
 - 4.0 至 6.0mm²
 - Shure-Stake机械装置确保每次充分压紧
 - 长度: 265mm (10.43in)
 - 重量: 600g



产品编号: ERG9003
GID编号: 7TCA131040R0021

- 特性
- 人体工程学固定压模工具, 带3个压模槽
 - 用于绝缘可分断式和对接式:
 - 0.5 至 1.5mm²
 - 1.5 至 2.5mm²
 - 4.0 至 6.0mm²
 - Shure-Stake机械装置确保每次充分压紧
 - 长度: 265mm (10.43in)
 - 重量: 600g



产品编号: ERG9004
GID编号: 7TCA131040R0022

- 特性
- 人体工程学固定模工具, 带3个压模槽
 - 用于双压式端头:
 - 0.5 至 1.5mm²
 - 1.5 至 2.5mm²
 - 4.0 至 6.0mm²
 - Shure-Stake机械装置确保每次充分压紧
 - 长度: 265mm (10.43in)
 - 重量: 600g



产品编号: FER9500
GID编号: 7TCA131040R0023

- 特性
- 方形压接用自调整工具
 - 人体工学设计
 - 用于套管: 0.14 至 10.0mm²
 - Shure-Stake机械装置确保每次充分压紧
 - 长度: 176mm (6.93in)
 - 重量: 362g



产品编号: FER9501
GID编号: 7TCA131040R0024

- 特性
- 六角压接头用自调整工具
 - 人体工学设计
 - 用于套管: 0.14 至 10.0mm²
 - Shure-Stake机械装置确保每次充分压紧
 - 长度: 176mm (6.93in)
 - 重量: 362g

压接工具

	端头	可分断式	拼接式
非绝缘	ERG 9001	ERG 9001	ERG 9001
乙烯基绝缘单压式	ERG 9002	-	ERG 9003
乙烯基绝缘双压式	ERG 9004	ERG 9003	-
尼龙绝缘双压式	ERG 9004	ERG9003	-

所有非绝缘端头、拼接式和可分断式: ERG 9001
所有绝缘单压式端头: ERG 9002
所有绝缘双压式端头: ERG 9004
所有绝缘可分断式和拼接式: ERG 9003

Spec-Kon接线端头工具

压接工具



产品编号: ERG4

GID编号: 7TAA131100R0000

特性

- 用于安装#26-1/0 AWG接线端头的压接工具
- 手动压接工具
- 符合人体工程学的舒适压接工具
- Shure-stake棘齿
- 4个模具套件
- 长度: 549.91mm (21.65in)
- 重量: 1.098kg



Color-Keyed冷压连接器

电力电缆用冷压连接器

在电力电缆上使用无焊压接连接器是更好的解决方案。这种方案确保电气布线具有更高可靠性, 电气作业人员可轻松完成安装, 省时省力。

只有三个步骤的简单安装方法

- 首先, 根据导线尺寸选择适当的连接器
- 其次, 使模具颜色与连接器颜色匹配, 选择适当的安装模具
- 然后, 将模具安装在工具上, 压紧连接器

Color-Keyed: 特殊应用冷压连接器

ABB可解决配电盘、开关设备和电机控制系统外壳内的电线弯曲和端接问题。

- 除直型冷压连接器以外, 45°和90°冷压连接器也允许您直接将电缆引向母排, 无需弯曲。
- 单孔或双孔配置。
- 横截面积范围6-400mm²。
- 所有冷压连接器符合IEC61238-1 A级的严格要求, 能够提供高性能和安全性。

Color-Keyed系统

ABB方法更优

ABB在电力电缆上安装压接式冷压连接器的方法旨在确保电气布线中的高度可靠性。

这种方法不仅使得电力工人在安装时轻松省时省力, 更大优点是以较低的安装成本实现高质量的连接。


* 图片和说明基于 Color-Keyed AWG产品系列。每个产品系列的工具、模具、冷压连接器和标记可能不同

只需四个步骤即可完成连接! *

步骤1



小心剥除不带电导线上的绝缘层, 避免割伤或割断导线 (必要时使用钢丝刷)。

剥除适当长度的绝缘层, 使导线可以完全插入冷压连接器压接内。



步骤2

根据电缆规格选择适合的冷压连接器。冷压连接器带有标记, 显示电缆规格。



步骤3

选择适当安装压模和适当工具

**步骤4**

使用正确的压模将工具定位在冷压连接器上的适当位置，启用工具。



在实施多个压接时，使第一个压接最靠近舌片并且朝着压接筒末端进行。

适当压接后，将在冷压连接器上压印模具代号，以便于检查，确定是否使用了正确的模具和冷压连接器组合。

压模的位置



根据冷压连接器尺寸和所用工具，ABB使用全宽和半宽模具。半宽模具的模具代号后面标有字母“H”。

关于剥线长度、模具选用及所需压接次数，请参阅随冷压连接器一同提供的说明书。

HEX压接技术

精密模具形成一个均质实体

利用带匹配模具的压接工具，ABB方法使冷压连接器与导线形成一个均质实体，在冷压连接器与导线之间提供更好的电气连接。

— 01 压接之前，电缆和冷压连接器的典型横截面由大约75%的金属和25%的空气组成。

— 02 采用ABB方法压缩空气以后，横截面看起来几乎是全金属，几乎没有气腔。

ABB方法*压模产生环形、六角形或菱形压接，而不是简单的压痕。精密模具是ABB方法的一个组成部分。精密淬火钢模向冷压连接器和导线施加巨大的可控压力。模具压接电缆周围的冷压连接器，使圆绞线变成六角形或菱形，并使绞线和冷压连接器成为一个实体。每个模具都经过精心设计，使所有导线能够承受相同的压力。

周向压接在电缆与冷压连接器之间产生很大的高压接触区，确保高导电性、低电阻和超出UL/IEC/CE要求的高拔拉强度。利用这些功能可实现永久、低成本连接。安装后就不必在意。




ABB系统会告诉你模具的安装位置。


Color-Keyed冷压连接器不仅标识用于正压的正确安装模具，也指示模具在冷压连接器上的正确位置。利用与模具上的颜色相匹配的冷压连接器上的彩条可实现上述目的。在这些彩条之间或上面压接。冷压连接器上颜色名称，作为额外识别手段。

ABB手动和液压工具中使用的模具带有“模具代号”（刻在模具的压接表面上）。受到压接后，该代号将被凸印在已完成连接上，以便于检查。


检查员将凸印在冷压连接器上的模具代号与模具表对比，确保使用适合于特定规格的导线的适当模具压接适当的冷压连接器。



01



02



Color-Keyed冷压连接器与Color-Keyed模具选择器

快速指南

Color-Keyed冷压连接器-快速指南

		电线规格 (mm ²)													
型号	标准压接筒	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	300	400
单孔 平直		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	45度 	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	90度 	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
双孔 平直					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	



②-⑤
60288

Color-Keyed模具选择器-快速指南

Color-Keyed			
导线规格 (mm ²)	冷压连接器零件号	H-C6 240 B-IC6 240 T-C6 240	H-CK 400 B-CK 400 T-CK 400
6	6Mx-A	6TC06M	
10	10Mx-A	6TC08M	15508M
16	16Mx-A	6TC09M	15509M
25	25Mx-A	6TC11M	15511M
35	35Mx-A	6TC13M	15513M
50	50Mx-A	6TC145M	155145M
70	70Mx-A	6TC17M	15517M
95	95Mx-A	6TC20M	15520M
120	120Mx-A	6TC22M	15522M
150	150Mx-A	6TC25M	15525M
185	185Mx-A	6TC27M	15527M
240	240Mx-A	6TC30M	15530M
300	300Mx-A		15532M
400	400Mx-A		15536M

*关于其它工具兼容性, 请咨询您所在地的ABB联络处或通过我们的网站获取您所在地的ABB联络电话

<http://new.abb.com/low-voltage/products/connectivity-grounding>

Color-Keyed冷压连接器

单孔平直




- 技术资料
- 材料: 高导电性铜
 - 镀层: 电镀锡
 - 金属压接筒: 铜管
 - 电压: 600V到35kV
 - 标记: 模具、电缆尺寸和螺栓孔尺寸的颜色标记

单孔平直

产品编号	GID编号	电缆 尺寸 (mm²)	螺栓孔 尺寸	包装 尺寸	颜色	模具 代码	尺寸 mm/(in)				
							A	B	C	D	F
6M4-A	7TAA302010R0054	6	M4	50		6	24.3 (0.96)	11.0 (0.43)	9.4 (0.37)	1.7 (0.07)	5.0 (0.20)
6M5-A	7TAA302010R0057	6	M5	50		6	25.3 (1.00)	12.0 (0.47)	9.4 (0.37)	1.7 (0.07)	5.5 (0.22)
6M6-A	7TAA302010R0058	6	M6	50		6	26.3 (1.04)	13.0 (0.51)	9.8 (0.39)	1.6 (0.06)	6.0 (0.24)
6M8-A	7TAA302010R0055	6	M8	50		6	29.3 (1.15)	16.0 (0.63)	13.0 (0.51)	1.2 (0.05)	7.0 (0.28)
6M10-A	7TAA302010R0056	6	M10	50		6	31.3 (1.23)	18.0 (0.71)	16.0 (0.63)	1.0 (0.04)	8.0 (0.31)
10M5-A	7TAA302010R0000	10	M5	50		8	29.9 (1.18)	13.0 (0.51)	11.5 (0.45)	3.0 (0.12)	6.0 (0.24)
10M6-A	7TAA302010R0001	10	M6	50		8	29.9 (1.18)	13.0 (0.51)	11.5 (0.45)	3.0 (0.12)	6.0 (0.24)
10M8-A	7TAA302010R0002	10	M8	50		8	32.9 (1.30)	16.0 (0.63)	13.5 (0.53)	2.2 (0.09)	7.0 (0.28)
10M10-A	7TAA302010R0003	10	M10	50		8	34.9 (1.37)	18.1 (0.71)	16.0 (0.63)	2.2 (0.09)	8.0 (0.31)
16M6-A	7TAA302010R0004	16	M6	50		9	33.0 (1.30)	16.0 (0.63)	13.0 (0.51)	3.0 (0.12)	7.0 (0.28)
16M8-A	7TAA302010R0005	16	M8	50		9	33.0 (1.30)	16.0 (0.63)	13.0 (0.51)	3.0 (0.12)	7.0 (0.28)
16M10-A	7TAA302010R0006	16	M10	50		9	38.0 (1.50)	22.0 (0.87)	16.0 (0.63)	2.3 (0.09)	10.0 (0.39)
16M12-A	7TAA302010R0007	16	M12	50		9	47.0 (1.85)	25.0 (0.98)	22.0 (0.87)	2.3 (0.09)	12.0 (0.47)
25M6-A	7TAA302010R0008	25	M6	50		11	37.0 (1.46)	17.0 (0.67)	16.0 (0.63)	3.0 (0.12)	7.0 (0.28)
25M8-A	7TAA302010R0009	25	M8	50		11	38.0 (1.50)	18.0 (0.71)	16.0 (0.63)	3.0 (0.12)	8.0 (0.31)
25M10-A	7TAA302010R0010	25	M10	50		11	42.0 (1.65)	22.0 (0.87)	17.0 (0.67)	2.7 (0.11)	10.0 (0.39)
25M12-A	7TAA302010R0011	25	M12	50		11	47.0 (1.85)	25.0 (0.98)	22.0 (0.87)	2.7 (0.11)	12.0 (0.47)
35M6-A	7TAA302010R0012	35	M6	10		13	44.8 (1.76)	20.0 (0.79)	18.0 (0.71)	4.2 (0.17)	10.0 (0.39)
35M8-A	7TAA302010R0013	35	M8	10		13	44.8 (1.76)	20.0 (0.79)	18.0 (0.71)	4.2 (0.17)	10.0 (0.39)
35M10-A	7TAA302010R0014	35	M10	10		13	45.8 (1.80)	21.0 (0.83)	18.0 (0.71)	4.2 (0.17)	10.0 (0.39)
35M12-A	7TAA302010R0015	35	M12	10		13	52.0 (2.05)	26.0 (1.02)	22.0 (0.87)	3.7 (0.15)	12.0 (0.47)
50M6-A	7TAA302010R0016	50	M6	10		14.5	50.2 (1.98)	23.0 (0.91)	21.0 (0.83)	3.5 (0.14)	11.0 (0.43)
50M8-A	7TAA302010R0017	50	M8	10		14.5	50.2 (1.98)	23.0 (0.91)	21.0 (0.83)	3.5 (0.14)	11.0 (0.43)
50M10-A	7TAA302010R0018	50	M10	10		14.5	50.2 (1.98)	23.0 (0.91)	21.0 (0.83)	3.5 (0.14)	11.0 (0.43)
50M12-A	7TAA302010R0019	50	M12	10		14.5	53.2 (2.09)	26.0 (1.02)	22.0 (0.87)	3.0 (0.12)	12.0 (0.47)

尺寸




Color-Keyed冷压连接器

单孔平直

单孔平直 (续)

产品编号	GID编号	电缆	螺栓孔	包装	颜色	模具	尺寸								
		尺寸 (mm²)					尺寸	尺寸	颜色	代码	A		B		C
70M6-A	7TAA302010R0020	70	M6	10		17	55.0 (2.17)	23.0 (0.91)	25.0 (0.98)	4.0 (0.16)	11.0 (0.43)				
70M8-A	7TAA302010R0021	70	M8	10		17	55.0 (2.17)	23.0 (0.91)	25.0 (0.98)	4.0 (0.16)	11.0 (0.43)				
70M10-A	7TAA302010R0022	70	M10	10		17	55.0 (2.17)	23.0 (0.91)	25.0 (0.98)	4.0 (0.16)	11.0 (0.43)				
70M12-A	7TAA302010R0023	70	M12	10		17	58.0 (2.28)	26.0 (1.02)	25.0 (0.98)	4.0 (0.16)	12.0 (0.47)				
70M16-A	7TAA302010R0024	70	M16	10		17	64.0 (2.52)	32.0 (1.26)	28.0 (1.10)	3.7 (0.15)	15.0 (0.59)				
95M8-A	7TAA302010R0025	95	M8	10		20	69.0 (2.72)	32.0 (1.26)	29.0 (1.14)	5.0 (0.20)	15.0 (0.59)				
95M10-A	7TAA302010R0026	95	M10	10		20	69.0 (2.72)	32.0 (1.26)	29.0 (1.14)	5.0 (0.20)	15.0 (0.59)				
95M12-A	7TAA302010R0027	95	M12	10		20	69.0 (2.72)	32.0 (1.26)	29.0 (1.14)	5.0 (0.20)	15.0 (0.59)				
95M16-A	7TAA302010R0028	95	M16	10		20	69.0 (2.72)	32.0 (1.26)	29.0 (1.14)	5.0 (0.20)	15.0 (0.59)				
120M8-A	7TAA302010R0029	120	M8	10		22	73.0 (2.87)	32.0 (1.26)	32.0 (1.26)	5.0 (0.20)	15.0 (0.59)				
120M10-A	7TAA302010R0030	120	M10	10		22	73.0 (2.87)	32.0 (1.26)	32.0 (1.26)	5.0 (0.20)	15.0 (0.59)				
120M12-A	7TAA302010R0031	120	M12	10		22	73.0 (2.87)	32.0 (1.26)	32.0 (1.26)	5.0 (0.20)	15.0 (0.59)				
120M16-A	7TAA302010R0032	120	M16	10		22	73.0 (2.87)	32.0 (1.26)	32.0 (1.26)	5.0 (0.20)	15.0 (0.59)				
150M10-A	7TAA302010R0033	150	M10	10		25	80.0 (3.15)	32.0 (1.26)	36.0 (1.42)	6.0 (0.24)	15.0 (0.59)				
150M12-A	7TAA302010R0034	150	M12	10		25	80.0 (3.15)	32.0 (1.26)	36.0 (1.42)	6.0 (0.24)	15.0 (0.59)				
150M16-A	7TAA302010R0035	150	M16	10		25	80.0 (3.15)	32.0 (1.26)	36.0 (1.42)	6.0 (0.24)	15.0 (0.59)				
150M20-A	7TAA302010R0036	150	M20	10		25	87.0 (3.43)	39.0 (1.54)	36.0 (1.42)	6.0 (0.24)	19.0 (0.75)				
185M10-A	7TAA302010R0037	185	M10	6		27	86.0 (3.39)	32.0 (1.26)	39.0 (1.54)	6.0 (0.24)	15.0 (0.59)				
185M12-A	7TAA302010R0038	185	M12	6		27	86.0 (3.39)	32.0 (1.26)	39.0 (1.54)	6.0 (0.24)	15.0 (0.59)				
185M16-A	7TAA302010R0039	185	M16	6		27	86.0 (3.39)	32.0 (1.26)	39.0 (1.54)	6.0 (0.24)	15.0 (0.59)				
185M20-A	7TAA302010R0040	185	M20	6		27	93.0 (3.66)	39.0 (1.54)	39.0 (1.54)	6.0 (0.24)	19.0 (0.75)				
240M10-A	7TAA302010R0041	240	M10	6		30	95.0 (3.74)	39.0 (1.54)	44.0 (1.73)	6.0 (0.24)	19.0 (0.75)				
240M12-A	7TAA302010R0042	240	M12	6		30	95.0 (3.74)	39.0 (1.54)	44.0 (1.73)	6.0 (0.24)	19.0 (0.75)				
240M16-A	7TAA302010R0043	240	M16	6		30	95.0 (3.74)	39.0 (1.54)	44.0 (1.73)	6.0 (0.24)	19.0 (0.75)				
240M20-A	7TAA302010R0044	240	M20	6		30	95.0 (3.74)	39.0 (1.54)	44.0 (1.73)	6.0 (0.24)	19.0 (0.75)				
300M10-A	7TAA302010R0045	300	M10	6		32	115.0 (4.53)	53.0 (2.09)	48.0 (1.89)	6.0 (0.24)	22.0 (0.87)				
300M12-A	7TAA302010R0046	300	M12	6		32	115.0 (4.53)	53.0 (2.09)	48.0 (1.89)	6.0 (0.24)	22.0 (0.87)				
300M16-A	7TAA302010R0047	300	M16	6		32	115.0 (4.53)	53.0 (2.09)	48.0 (1.89)	6.0 (0.24)	22.0 (0.87)				
300M20-A	7TAA302010R0048	300	M20	6		32	115.0 (4.53)	53.0 (2.09)	48.0 (1.89)	6.0 (0.24)	22.0 (0.87)				
300M24-A	7TAA302010R0049	300	M24	6		32	115.0 (4.53)	53.0 (2.09)	48.0 (1.89)	6.0 (0.24)	22.0 (0.87)				
400M12-A	7TAA302010R0050	400	M12	3		36	124.0 (4.88)	53.0 (2.09)	51.1 (2.01)	6.8 (0.27)	22.0 (0.87)				
400M16-A	7TAA302010R0051	400	M16	3		36	124.0 (4.88)	53.0 (2.09)	51.1 (2.01)	6.8 (0.27)	22.0 (0.87)				
400M20-A	7TAA302010R0052	400	M20	3		36	124.0 (4.88)	53.0 (2.09)	51.1 (2.01)	6.8 (0.27)	22.0 (0.87)				
400M24-A	7TAA302010R0053	400	M24	3		36	124.0 (4.88)	53.0 (2.09)	51.1 (2.01)	6.8 (0.27)	22.0 (0.87)				

尺寸



Color-Keyed冷压连接器

双孔平直




- 技术资料
- 材料: 高导电性铜
 - 镀层: 电镀锡
 - 金属压接筒: 铜管
 - 电压: 600V到35kV
 - 标记: 模具、电缆尺寸和螺栓孔尺寸的颜色标记

双孔平直

产品编号	GID编号	电缆 尺寸 (mm²)	螺栓孔 尺寸	包装 尺寸	颜色	模具 代码	尺寸 mm/(in)					
							A	B	C	D	F	H
25M6-A-2	7TAA302020R0000	25	M6	50		11	56.0 (2.20)	38.0 (1.50)	16.0 (0.63)	3.0 (0.12)	7.0 (0.28)	19.0 (0.75)
25M8-A-2	7TAA302020R0001	25	M8	50		11	66.0 (2.60)	48.0 (1.89)	16.0 (0.63)	3.0 (0.12)	10.0 (0.39)	25.0 (0.98)
35M6-A-2	7TAA302020R0002	35	M6	10		13	61.6 (2.43)	38.0 (1.50)	18.0 (0.71)	4.2 (0.17)	7.0 (0.28)	19.0 (0.75)
35M8-A-2	7TAA302020R0003	35	M8	10		13	71.7 (2.82)	48.0 (1.89)	18.0 (0.71)	4.2 (0.17)	10.0 (0.39)	25.0 (0.98)
50M10-A-2	7TAA302020R0004	50	M10	10		14.5	73.7 (2.90)	46.9 (1.85)	21.0 (0.83)	3.5 (0.14)	8.9 (0.35)	25.0 (0.98)
50M12-A-2	7TAA302020R0005	50	M12	10		14.5	96.7 (3.81)	70.0 (2.76)	22.0 (0.87)	3.5 (0.14)	15.0 (0.59)	40.0 (1.57)
70M10-A-2	7TAA302020R0006	70	M10	10		17	80.6 (3.17)	49.0 (1.93)	25.0 (0.98)	4.0 (0.16)	11.0 (0.43)	25.0 (0.98)
70M12-A-2	7TAA302020R0007	70	M12	10		17	101.7 (4.00)	70.0 (2.76)	25.0 (0.98)	4.0 (0.16)	15.0 (0.59)	40.0 (1.57)
95M10-A-2	7TAA302020R0008	95	M10	10		20	90.0 (3.54)	53.0 (2.09)	29.0 (1.14)	5.0 (0.20)	11.0 (0.43)	25.0 (0.98)
95M12-A-2	7TAA302020R0009	95	M12	10		20	110.0 (4.33)	73.0 (2.87)	40.0 (1.57)	5.0 (0.20)	15.0 (0.59)	40.0 (1.57)
120M10-A-2	7TAA302020R0010	120	M10	10		22	98.0 (3.86)	57.0 (2.24)	32.0 (1.26)	5.0 (0.20)	14.0 (0.55)	25.0 (0.98)
120M12-A-2	7TAA302020R0011	120	M12	10		22	104.0 (4.09)	63.0 (2.48)	32.0 (1.26)	5.0 (0.20)	14.0 (0.55)	32.0 (1.26)
150M10-A-2	7TAA302020R0012	150	M10	10		25	102.6 (4.04)	55.0 (2.17)	36.0 (1.42)	6.0 (0.24)	11.0 (0.43)	25.0 (0.98)
150M12-A-2	7TAA302020R0013	150	M12	10		25	120.7 (4.75)	73.0 (2.87)	36.0 (1.42)	6.0 (0.24)	14.0 (0.55)	40.0 (1.57)
185M10-A-2	7TAA302020R0014	185	M10	6		27	111.0 (4.37)	57.0 (2.24)	39.0 (1.54)	6.0 (0.24)	13.0 (0.51)	25.0 (0.98)
185M12-A-2	7TAA302020R0015	185	M12	6		27	128.6 (5.06)	75.0 (2.95)	39.0 (1.54)	6.0 (0.24)	15.0 (0.59)	40.0 (1.57)
240M10-A-2	7TAA302020R0016	240	M10	6		30	115.0 (4.53)	59.0 (2.32)	44.0 (1.73)	6.0 (0.24)	12.0 (0.47)	25.0 (0.98)
240M12-A-2	7TAA302020R0017	240	M12	6		30	130.0 (5.12)	74.3 (2.93)	44.0 (1.73)	6.0 (0.24)	13.0 (0.51)	40.0 (1.57)
300M10-A-2	7TAA302020R0019	300	M10	6		32	119.0 (4.69)	57.0 (2.24)	48.0 (1.89)	6.0 (0.24)	12.0 (0.47)	25.0 (0.98)
300M12-A-2	7TAA302020R0018	300	M12	6		32	137.1 (5.40)	75.0 (2.95)	48.0 (1.89)	6.0 (0.24)	15.0 (0.59)	40.0 (1.57)

尺寸



Color-Keyed冷压连接器

45°弯角




- 技术资料
- 材料: 高导电性铜
 - 镀层: 电镀锡
 - 金属压接筒: 铜管
 - 电压: 600V到35kV
 - 标记: 模具、电缆尺寸和螺栓孔尺寸的颜色标记

—
45°弯角

产品编号	GID编号	电缆 尺寸 (mm²)	螺栓孔 尺寸	包装 尺寸	颜色	模具 代码	尺寸 mm/(in)			
							B	C	D	F
6M6-A-45	7TAA302030R0031	6	M6	100		6	13.0 (0.51)	9.8 (0.39)	1.6 (0.06)	6.0 (0.24)
6M8-A-45	7TAA302030R0032	6	M8	100		6	16.0 (0.63)	13.0 (0.51)	1.2 (0.05)	7.0 (0.28)
10M6-A-45	7TAA302030R0004	10	M6	50		8	13.0 (0.51)	11.5 (0.45)	3.0 (0.12)	6.0 (0.24)
10M8-A-45	7TAA302030R0005	10	M8	50		8	16.0 (0.63)	13.5 (0.53)	2.2 (0.09)	7.0 (0.28)
16M6-A-45	7TAA302030R0006	16	M6	50		9	16.0 (0.63)	13.0 (0.51)	3.0 (0.12)	7.0 (0.28)
16M8-A-45	7TAA302030R0007	16	M8	50		9	16.0 (0.63)	13.0 (0.51)	3.0 (0.12)	7.0 (0.28)
25M10-A-45	7TAA302030R0010	25	M10	50		11	17.0 (0.67)	16.0 (0.63)	3.0 (0.12)	7.0 (0.28)
25M6-A-45	7TAA302030R0008	25	M6	50		11	18.0 (0.71)	16.0 (0.63)	3.0 (0.12)	8.0 (0.31)
25M8-A-45	7TAA302030R0009	25	M8	50		11	22.0 (0.87)	17.0 (0.67)	2.7 (0.11)	10.0 (0.39)
35M10-A-45	7TAA302030R0013	35	M10	10		13	20.0 (0.79)	18.0 (0.71)	4.2 (0.17)	10.0 (0.39)
35M6-A-45	7TAA302030R0011	35	M6	10		13	20.0 (0.79)	18.0 (0.71)	4.2 (0.17)	10.0 (0.39)
35M8-A-45	7TAA302030R0012	35	M8	10		13	21.0 (0.83)	18.0 (0.71)	4.2 (0.17)	10.0 (0.39)
50M10-A-45	7TAA302030R0014	50	M10	10		14.5	23.0 (0.91)	21.0 (0.83)	3.5 (0.14)	11.0 (0.43)
50M12-A-45	7TAA302030R0000	50	M12	10		14.5	23.0 (0.91)	21.0 (0.83)	3.5 (0.14)	11.0 (0.43)
50M8-A-45	7TAA302030R0015	50	M8	10		14.5	26.0 (1.02)	22.0 (0.87)	3.0 (0.12)	12.0 (0.47)
70M10-A-45	7TAA302030R0027	70	M10	10		17	23.0 (0.91)	25.0 (0.98)	4.0 (0.16)	11.0 (0.43)
70M12-A-45	7TAA302030R0016	70	M12	10		17	23.0 (0.91)	25.0 (0.98)	4.0 (0.16)	11.0 (0.43)
70M8-A-45	7TAA302030R0026	70	M8	10		17	26.0 (1.02)	25.0 (0.98)	4.0 (0.16)	12.0 (0.47)
95M10-A-45	7TAA302030R0001	95	M10	10		20	32.0 (1.26)	29.0 (1.14)	5.0 (0.20)	15.0 (0.59)
95M12-A-45	7TAA302030R0002	95	M12	10		20	32.0 (1.26)	29.0 (1.14)	5.0 (0.20)	15.0 (0.59)
95M16-A-45	7TAA302030R0003	95	M16	10		20	32.0 (1.26)	29.0 (1.14)	5.0 (0.20)	15.0 (0.59)
120M10-A-45	7TAA302030R0017	120	M10	10		22	32.0 (1.26)	32.0 (1.26)	5.0 (0.20)	15.0 (0.59)
120M12-A-45	7TAA302030R0018	120	M12	10		22	32.0 (1.26)	32.0 (1.26)	5.0 (0.20)	15.0 (0.59)
120M16-A-45	7TAA302030R0019	120	M16	10		22	32.0 (1.26)	32.0 (1.26)	5.0 (0.20)	15.0 (0.59)
150M10-A-45	7TAA302030R0020	150	M10	10		25	32.0 (1.26)	36.0 (1.42)	6.0 (0.24)	15.0 (0.59)
150M12-A-45	7TAA302030R0021	150	M12	10		25	32.0 (1.26)	36.0 (1.42)	6.0 (0.24)	15.0 (0.59)
150M16-A-45	7TAA302030R0022	150	M16	10		25	32.0 (1.26)	36.0 (1.42)	6.0 (0.24)	15.0 (0.59)
185M10-A-45	7TAA302030R0023	185	M10	6		27	32.0 (1.26)	39.0 (1.54)	6.0 (0.24)	15.0 (0.59)
185M12-A-45	7TAA302030R0024	185	M12	6		27	32.0 (1.26)	39.0 (1.54)	6.0 (0.24)	15.0 (0.59)
185M16-A-45	7TAA302030R0025	185	M16	6		27	32.0 (1.26)	39.0 (1.54)	6.0 (0.24)	15.0 (0.59)
240M10-A-45	7TAA302030R0028	240	M10	6		30	39.0 (1.54)	44.0 (1.73)	6.0 (0.24)	19.0 (0.75)
240M12-A-45	7TAA302030R0029	240	M12	6		30	39.0 (1.54)	44.0 (1.73)	6.0 (0.24)	19.0 (0.75)
240M16-A-45	7TAA302030R0030	240	M16	6		30	39.0 (1.54)	44.0 (1.73)	6.0 (0.24)	19.0 (0.75)

尺寸



Color-Keyed冷压连接器

90°弯角




- 技术资料
- 材料: 高导电性铜
 - 镀层: 电镀锡
 - 金属压接筒: 铜管
 - 电压: 600V到35kV
 - 标记: 模具、电缆尺寸和螺栓孔尺寸的颜色标记

90°弯角

产品编号	GID编号	电缆 尺寸 (mm²)	螺栓孔 尺寸	包装尺寸	颜色	模具 代码	尺寸 mm/(in)			
							B	C	D	F
6M6-A-90	7TAA302040R0000	6	M6	100		8	13.0 (0.51)	9.8 (0.39)	1.6 (0.06)	6.0 (0.24)
6M8-A-90	7TAA302040R0001	6	M8	100		8	16.0 (0.63)	13.0 (0.51)	1.2 (0.05)	7.0 (0.28)
10M6-A-90	7TAA302040R0000	10	M6	50		8	13.0 (0.51)	11.5 (0.45)	3.0 (0.12)	6.0 (0.24)
10M8-A-90	7TAA302040R0001	10	M8	50		8	16.0 (0.63)	13.5 (0.53)	2.2 (0.09)	7.0 (0.28)
16M6-A-90	7TAA302040R0002	16	M6	50		9	16.0 (0.63)	13.0 (0.51)	3.0 (0.12)	7.0 (0.28)
16M8-A-90	7TAA302040R0003	16	M8	50		9	16.0 (0.63)	13.0 (0.51)	3.0 (0.12)	7.0 (0.28)
25M10-A-90	7TAA302040R0006	25	M10	50		11	17.0 (0.67)	16.0 (0.63)	3.0 (0.12)	7.0 (0.28)
25M6-A-90	7TAA302040R0004	25	M6	50		11	18.0 (0.71)	16.0 (0.63)	3.0 (0.12)	8.0 (0.31)
25M8-A-90	7TAA302040R0005	25	M8	50		11	22.0 (0.87)	17.0 (0.67)	2.7 (0.11)	10.0 (0.39)
35M10-A-90	7TAA302040R0009	35	M10	10		13	20.0 (0.79)	18.0 (0.71)	4.2 (0.17)	10.0 (0.39)
35M6-A-90	7TAA302040R0007	35	M6	10		13	20.0 (0.79)	18.0 (0.71)	4.2 (0.17)	10.0 (0.39)
35M8-A-90	7TAA302040R0008	35	M8	10		13	21.0 (0.83)	18.0 (0.71)	4.2 (0.17)	10.0 (0.39)
50M10-A-90	7TAA302040R0011	50	M10	10		14.5	23.0 (0.91)	21.0 (0.83)	3.5 (0.14)	11.0 (0.43)
50M12-A-90	7TAA302040R0030	50	M12	10		14.5	23.0 (0.91)	21.0 (0.83)	3.5 (0.14)	11.0 (0.43)
50M8-A-90	7TAA302040R0010	50	M8	10		14.5	26.0 (1.02)	22.0 (0.87)	3.0 (0.12)	12.0 (0.47)
70M10-A-90	7TAA302040R0013	70	M10	10		17	23.0 (0.91)	25.0 (0.98)	4.0 (0.16)	11.0 (0.43)
70M12-A-90	7TAA302040R0026	70	M12	10		17	23.0 (0.91)	25.0 (0.98)	4.0 (0.16)	11.0 (0.43)
70M8-A-90	7TAA302040R0012	70	M8	10		17	26.0 (1.02)	25.0 (0.98)	4.0 (0.16)	12.0 (0.47)
95M10-A-90	7TAA302040R0014	95	M10	10		20	32.0 (1.26)	29.0 (1.14)	5.0 (0.20)	15.0 (0.59)
95M12-A-90	7TAA302040R0015	95	M12	10		20	32.0 (1.26)	29.0 (1.14)	5.0 (0.20)	15.0 (0.59)
95M16-A-90	7TAA302040R0016	95	M16	10		20	32.0 (1.26)	29.0 (1.14)	5.0 (0.20)	15.0 (0.59)
120M10-A-90	7TAA302040R0017	120	M10	10		22	32.0 (1.26)	32.0 (1.26)	5.0 (0.20)	15.0 (0.59)
120M12-A-90	7TAA302040R0018	120	M12	10		22	32.0 (1.26)	32.0 (1.26)	5.0 (0.20)	15.0 (0.59)
120M16-A-90	7TAA302040R0019	120	M16	10		22	32.0 (1.26)	32.0 (1.26)	5.0 (0.20)	15.0 (0.59)
150M10-A-90	7TAA302040R0020	150	M10	10		25	32.0 (1.26)	36.0 (1.42)	6.0 (0.24)	15.0 (0.59)
150M12-A-90	7TAA302040R0021	150	M12	10		25	32.0 (1.26)	36.0 (1.42)	6.0 (0.24)	15.0 (0.59)
150M16-A-90	7TAA302040R0022	150	M16	10		25	32.0 (1.26)	36.0 (1.42)	6.0 (0.24)	15.0 (0.59)
185M10-A-90	7TAA302040R0027	185	M10	6		27	32.0 (1.26)	39.0 (1.54)	6.0 (0.24)	15.0 (0.59)
185M12-A-90	7TAA302040R0028	185	M12	6		27	32.0 (1.26)	39.0 (1.54)	6.0 (0.24)	15.0 (0.59)
185M16-A-90	7TAA302040R0029	185	M16	6		27	32.0 (1.26)	39.0 (1.54)	6.0 (0.24)	15.0 (0.59)
240M10-A-90	7TAA302040R0023	240	M10	6		30	39.0 (1.54)	44.0 (1.73)	6.0 (0.24)	19.0 (0.75)
240M12-A-90	7TAA302040R0024	240	M12	6		30	39.0 (1.54)	44.0 (1.73)	6.0 (0.24)	19.0 (0.75)
240M16-A-90	7TAA302040R0025	240	M16	6		30	39.0 (1.54)	44.0 (1.73)	6.0 (0.24)	19.0 (0.75)

尺寸



Color-Keyed NT系列冷压连接器


公制窄舌冷压连接器 - ABB塑壳断路器适配



技术资料

- 产品符合IEC 61238-1 Class B标准, 产品成型后进行退火处理, 降低硬度, 良好的导电及耐腐蚀性能, 易压接
- 表面进行电镀锡处理, 增加产品导电性及耐腐蚀性能
- 特有窥孔设计, 用于观察电缆安装是否到位
- 产品色号与压模色号一一对应, 便于正确压接
- 产品完成压接后, 管体部分将印有与压接工具或压模相对应的数字
- 电压: 600V到35kV

产品编号	物料号	电缆尺寸 (mm²)	螺栓 规格	颜色	尺寸 (mm)					最小包装 (个/包)
					A	B	C	D	E	
公制窄舌冷压连接器 - 6个/包										
10M6-NT-6	10151910	10	M6		29.6	7.2	14	8	5.8	6
10M8-NT-6	10151911	10	M8		30.6	7.2	14	8	7.8	6
16M6-NT-6	10151912	16	M6		30.3	8.2	14	8	5.8	6
16M8-NT-6	10151913	16	M8		32.3	8.2	14	8	7.8	6
25M6-NT-6	10151914	25	M6		32.7	10.4	14	8	5.8	6
25M8-NT-6	10151915	25	M8		34.7	10.4	14	8	7.8	6
35M6-NT-6	10151916	35	M6		37.7	11.8	14	9	5.8	6
35M8-NT-6	10151917	35	M8		39.7	11.8	14	9	7.8	6
50M6-NT-6	10151919	50	M6		41.7	14.6	14	9	5.8	6
50M8-NT-6	10151920	50	M8		41.7	14.6	14	9	7.8	6
70M6-NT-6	10151922	70	M6		46.7	16.4	15	9	5.8	6
70M8-NT-6	10151923	70	M8		48.7	16.4	18	9	7.8	6
95M8-NT-6	10151925	95	M8		53	19.4	22	9	7.8	6
95M10-NT-6	10151926	95	M10		54.4	19.4	22	9	9.2	6
120M8-NT-6	10151928	120	M8		62	21.4	22	13	7.8	6
120M10-NT-6	10151929	120	M10		64	21.4	22	13	9.2	6
150M8-NT-6	10151931	150	M8		74.6	24	23	18	7.8	6
150M10-NT-6	10151932	150	M10		76	24	23	18	9.2	6
185M8-NT-6	10151934	185	M8		80.6	26.2	24	18	7.8	6
185M10-NT-6	10151935	185	M10		82	26.2	24	18	9.2	6
240M10-NT-6	10151937	240	M10		92	30.4	28.5	19	10	6
240M12-NT-6	10151938	240	M12		92	30.4	28.5	19	12	6
240M16-NT-6	10151939	240	M16		94	30.4	28.5	19	15	6
300M12-NT-6	10151941	300	M12		92	33.2	32	20	12	6




Color-Keyed NT系列冷压连接器
公制窄舌冷压连接器 - ABB塑壳断路器适配



- 技术资料
- 产品符合IEC 61238-1 Class B标准, 产品成型后进行退火处理, 降低硬度, 良好的导电及耐腐蚀性能, 易压接
 - 表面进行电镀锡处理, 增加产品导电性及耐腐蚀性能
 - 特有窥孔设计, 用于观察电缆安装是否到位
 - 产品色号与压模色号一一对应, 便于正确压接
 - 产品完成压接后, 管体部分将印有与压接工具或压模相对应的数字
 - 电压: 600V到35kV

产品编号	物料号	电缆尺寸 (mm²)	螺栓 规格	颜色	尺寸 (mm)					最小包装 (个/包)
					A	B	C	D	E	
公制窄舌冷压连接器 - 8个/包										
10M6-NT-8	10151943	10	M6		29.6	7.2	14	8	5.8	8
10M8-NT-8	10151944	10	M8		30.6	7.2	14	8	7.8	8
16M6-NT-8	10151945	16	M6		30.3	8.2	14	8	5.8	8
16M8-NT-8	10151946	16	M8		32.3	8.2	14	8	7.8	8
25M6-NT-8	10151947	25	M6		32.7	10.4	14	8	5.8	8
25M8-NT-8	10151948	25	M8		34.7	10.4	14	8	7.8	8
35M6-NT-8	10151949	35	M6		37.7	11.8	14	9	5.8	8
35M8-NT-8	10151950	35	M8		39.7	11.8	14	9	7.8	8
50M6-NT-8	10151952	50	M6		41.7	14.6	14	9	5.8	8
50M8-NT-8	10151953	50	M8		41.7	14.6	14	9	7.8	8
70M6-NT-8	10151955	70	M6		46.7	16.4	15	9	5.8	8
70M8-NT-8	10151956	70	M8		48.7	16.4	18	9	7.8	8
95M8-NT-8	10151958	95	M8		53	19.4	22	9	7.8	8
95M10-NT-8	10151959	95	M10		54.4	19.4	22	9	9.2	8
120M8-NT-8	10151961	120	M8		62	21.4	22	13	7.8	8
120M10-NT-8	10151962	120	M10		64	21.4	22	13	9.2	8
150M8-NT-8	10151964	150	M8		74.6	24	23	18	7.8	8
150M10-NT-8	10151965	150	M10		76	24	23	18	9.2	8
185M8-NT-8	10151967	185	M8		80.6	26.2	24	18	7.8	8
185M10-NT-8	10151968	185	M10		82	26.2	24	18	9.2	8
240M10-NT-8	10151970	240	M10		92	30.4	28.5	19	10	8
240M12-NT-8	10151971	240	M12		92	30.4	28.5	19	12	8
240M16-NT-8	10151972	240	M16		94	30.4	28.5	19	15	8
300M12-NT-8	10151974	300	M12		92	33.2	32	20	12	8

尺寸




Color-Keyed NT系列冷压连接器

公制窄舌冷压连接器 - ABB塑壳断路器适配



- 技术资料
- 产品符合IEC 61238-1 Class B标准, 产品成型后进行退火处理, 降低硬度, 良好的导电及耐腐蚀性能, 易压接
 - 表面进行电镀锡处理, 增加产品导电性及耐腐蚀性能
 - 特有窥孔设计, 用于观察电缆安装是否到位
 - 产品色号与压模色号一一对应, 便于正确压接
 - 产品完成压接后, 管体部分将印有与压接工具或压模相对应的数字
 - 电压: 600V到35kV

产品编号	物料号	电缆尺寸 (mm²)	螺栓 规格	颜色	尺寸 (mm)					最小包装 (个/包)
					A	B	C	D	E	
公制窄舌冷压连接器 - 大包装										
10M6-NT	10224473	10	M6		29.6	7.2	14	8	5.8	100
10M8-NT	10224474	10	M8		30.6	7.2	14	8	7.8	100
16M6-NT	10224479	16	M6		30.3	8.2	14	8	5.8	100
16M8-NT	10224480	16	M8		32.3	8.2	14	8	7.8	100
25M6-NT	10224486	25	M6		32.7	10.4	14	8	5.8	100
25M8-NT	10224487	25	M8		34.7	10.4	14	8	7.8	100
35M6-NT	10224489	35	M6		37.7	11.8	14	9	5.8	100
35M8-NT	10224490	35	M8		39.7	11.8	14	9	7.8	100
50M6-NT	10224491	50	M6		41.7	14.6	14	9	5.8	50
50M8-NT	10224492	50	M8		41.7	14.6	14	9	7.8	50
70M6-NT	10224493	70	M6		46.7	16.4	15	9	5.8	50
70M8-NT	10224494	70	M8		48.7	16.4	18	9	7.8	50
95M8-NT	10224496	95	M8		53	19.4	22	9	7.8	25
95M10-NT	10224495	95	M10		54.4	19.4	22	9	9.2	25
120M8-NT	10224476	120	M8		62	21.4	22	13	7.8	20
120M10-NT	10224475	120	M10		64	21.4	22	13	9.2	20
150M8-NT	10224478	150	M8		74.6	24	23	18	7.8	15
150M10-NT	10224477	150	M10		76	24	23	18	9.2	15
185M8-NT	10224482	185	M8		80.6	26.2	24	18	7.8	10
185M10-NT	10224481	185	M10		82	26.2	24	18	9.2	10
240M10-NT	10224483	240	M10		92	30.4	28.5	19	10	5
240M12-NT	10224484	240	M12		92	30.4	28.5	19	12	5
240M16-NT	10224485	240	M16		94	30.4	28.5	19	15	5
300M12-NT	10224488	300	M12		92	33.2	32	20	12	5



Color-Keyed NT系列冷压连接器

公制单孔直通型连接器




- 技术资料**
- 产品设计遵循UL 486标准, 产品成型后进行退火处理, 降低硬度, 良好的导电及耐腐蚀性能, 易压接
 - 表面进行电镀锡处理, 增加产品导电性及耐腐蚀性能
 - 特有窥孔设计, 用于观察电缆安装是否到位
 - 产品色号与压模色号一一对应, 便于正确压接
 - 产品完成压接后, 管体部分将印有与压接工具或压模相对应的数字
 - 电压: 600V到35kV

产品编号	物料号	电缆尺寸 (mm²)	螺栓 规格	颜色									尺寸 (mm)	最小包装 (个/包)
					L	E	C1	C2	B	D	d2	d1		
公制单孔直通型连接器														
6M4-NT	10254361	6	M4		25	9.5	5.5	6.5	10	4.3	4	5.5	100	
6M5-NT	10254362	6	M5		25.5	9.5	6	6.5	10	5.3	4	5.5	100	
6M6-NT	10254363	6	M6		25.5	9.5	6	6.5	10	6.5	4	5.5	100	
10M5-NT	10254364	10	M5		28	10.5	6	6.5	12	5.3	4.8	6.9	100	
10M6-NT-W	10254365	10	M6		28	10.5	6	6.5	12	6.5	4.8	6.9	100	
10M8-NT-W	10254366	10	M8		31	10.5	7.5	8	13.5	8.5	4.8	6.9	100	
10M10-NT	10254367	10	M10		32.9	10	8	10	15	10.5	4.8	6.9	100	
16M5-NT	10254368	16	M5		29	11	6	6.5	12	5.3	5.8	7.8	100	
16M6-NT-W	10254369	16	M6		29.5	11	6	7	12	6.5	5.8	7.8	100	
16M8-NT-W	10254370	16	M8		32	11	7.5	8	13.5	8.5	5.8	7.8	100	
16M10-NT	10254371	16	M10		33.6	10	8	10	16	10.5	5.8	7.8	100	
25M6-NT-W	10254372	25	M6		33.7	13.5	6	7.5	14	6.5	7.2	9.5	100	
25M8-NT-W	10254373	25	M8		35.2	13.5	7.5	7.5	14	8.5	7.2	9.5	100	
25M10-NT	10254374	25	M10		37.6	13	8	10	16	10.5	7.2	9.5	100	
35M6-NT-W	10254375	35	M6		37.2	15	6	8.5	16.5	6.5	8.3	11	100	
35M8-NT-W	10254376	35	M8		38.7	15	7.5	8.5	16.5	8.5	8.3	11	100	
35M10-NT	10254377	35	M10		43.8	15	10.5	11	16.5	10.5	8.3	11	100	
35M12-NT	10254378	35	M12		47.6	15	12	13	18	13	8.3	11	100	
50M6-NT-W	10254379	50	M6		45	19.5	7.5	9.5	18	6.5	9.7	12.5	50	
50M8-NT-W	10254380	50	M8		45.2	19.5	7.5	9.5	18	8.5	9.7	12.5	50	
50M10-NT	10254381	50	M10		48.8	18.3	10.5	11	18	10.5	9.7	12.5	50	
50M12-NT	10254382	50	M12		51.5	17.5	12	13	18	13	9.7	12.5	50	
50M16-NT	10254383	50	M16		60	20	15	16	25	17	9.7	12.5	50	
70M6-NT-W	10254384	70	M6		48.1	19	8	11	22	6.5	11.7	15	50	
70M8-NT-W	10254385	70	M8		48.1	19	8	11	22	8.5	11.7	15	50	
70M10-NT	10254386	70	M10		51.6	19	10.5	11.7	22	10.5	11.7	15	50	
70M12-NT	10254387	70	M12		53.5	19	12	12.5	22	13	11.7	15	50	
70M14-NT	10254388	70	M14		60.9	19	14	17.5	22	15	11.7	15	50	
70M16-NT	10254389	70	M16		61	19	15	17	24	17	11.7	15	50	
95M6-NT	10254390	95	M6		54.3	21.5	8	13	25	6.5	13.7	17	40	
95M8-NT-W	10254391	95	M8		54.3	21.5	8	13	25	8.5	13.7	17	40	
95M10-NT-W	10254392	95	M10		56.6	21.5	10.5	13	25	10.5	13.7	17	40	
95M12-NT	10254393	95	M12		57.6	21.5	12	12.5	25	13	13.7	17	40	
95M14-NT	10254394	95	M14		63.2	21.5	14	16	25	15	13.7	17	40	
95M16-NT	10254395	95	M16		65	21.5	15	17	25	17	13.7	17	40	
120M8-NT-W	10254396	120	M8		70.6	26	15	17	29	8.5	15.8	20	30	
120M10-NT-W	10254397	120	M10		70.6	26	15	17	29	10.5	15.8	20	30	
120M12-NT	10254398	120	M12		70.6	26	15	17	29	13	15.8	20	30	
120M14-NT	10254399	120	M14		70.6	26	15	17	29	15	15.8	20	30	

产品编号	物料号	电缆尺寸 (mm²)	螺栓 规格	颜色	尺寸 (mm)								最小包装 (个/包)
					L	E	C1	C2	B	D	d2	d1	
120M16-NT	10254400	120	M16		70.6	26	15	17	29	17	15.8	20	30
150M8-NT-W	10254401	150	M8		77	32	15	17	30.6	8.5	16.6	21	20
150M10-NT-W	10254402	150	M10		77	32	15	17	30.6	10.5	16.6	21	20
150M12-NT	10254403	150	M12		77	32	15	17	30.6	13	16.6	21	20
150M16-NT	10254404	150	M16		77	32	15	17	30.6	17	16.6	21	20
150M20-NT	10254405	150	M20		81.5	32	17.5	19	30.6	21	16.6	21	20
185M12-NT	10254406	185	M12		80.8	34	15	17	34	13	18.5	23.5	15
185M14-NT	10254407	185	M14		80.8	34	15	17	34	15	18.5	23.5	15
185M16-NT	10254408	185	M16		80.8	34	15	17	34	17	18.5	23.5	15
185M20-NT	10254409	185	M20		85.3	34	17.5	19	34	21	18.5	23.5	15
240M12-NT-W	10254410	240	M12		89.5	37	17.5	18	38.5	13	21.4	26.4	10
240M14-NT	10254411	240	M14		89.5	37	17.5	18	38.5	15	21.4	26.4	10
240M16-NT-W	10254412	240	M16		89.5	37	17.5	18	38.5	17	21.4	26.4	10
240M20-NT	10254413	240	M20		90.5	37	17.5	19	38.5	21	21.4	26.4	10
300M12-NT-W	10254414	300	M12		95	40	17.5	19	42	13	23.6	28.6	5
300M16-NT	10254415	300	M16		95	40	17.5	19	42	17	23.6	28.6	5
300M20-NT	10254416	300	M20		95	40	17.5	19	42	21	23.6	28.6	5
400M12-NT	10254417	400	M12		104	42	19	22	48	13	27	32.8	5
400M16-NT	10254418	400	M16		104	42	19	22	48	17	27	32.8	5
400M20-NT	10254419	400	M20		104	42	19	22	48	21	27	32.8	5
500M12-NT	10254420	500	M12		111.5	46.5	19	22	55	13	30	38.4	1
500M16-NT	10254421	500	M16		111.5	46.5	19	22	55	17	30	38.4	1
500M20-NT	10254422	500	M20		111.5	46.5	19	22	55	21	30	38.4	1
630M16-NT	10254423	630	M16		119.5	50	20	22	64	17	34.5	44.7	1
630M20-NT	10254424	630	M20		119.5	50	20	22	64	21	34.5	44.7	1

尺寸




Color-Keyed NT系列冷压连接器
公制窄舌冷压连接器



- 技术资料
- 产品设计遵循UL 486标准, 产品成型后进行退火处理, 降低硬度, 良好的导电及耐腐蚀性能, 易压接
 - 表面进行电镀锡处理, 增加产品导电性及耐腐蚀性能
 - 特有窥孔设计, 用于观察电缆安装是否到位
 - 产品色号与压模色号一一对应, 便于正确压接
 - 产品完成压接后, 管体部分将印有与压接工具或压模相对应的数字
 - 电压: 600V到35kV

产品编号	物料号	电缆尺寸 (mm²)	螺栓 规格	颜色	尺寸 (mm)								最小包装 (个/包)
					L	E	C1	C2	B	ØD	d2	d1	
公制窄舌冷压连接器													
35M6-NT-S	10254425	35	M6		39.5	17	7.5	7.5	15	6.5	12	8.5	25
50M6-NT-S	10254426	50	M6		47	19	10	10	15	6.5	14	10	25
70M6-NT-S	10254427	70	M6		53	21	10	10	17	6.5	16.5	12	25
70M8-NT-S	10254428	70	M8		53	21	10	10	17	8.5	16.5	12	25
95M8-NT-S	10254429	95	M8		59.5	25	11.5	12	19	8.5	18	13.5	10
95M10-NT-S	10254430	95	M10		59.5	25	11.5	12	19	10.5	18	13.5	10
120M8-NT-S	10254431	120	M8		62.5	26	11.5	14	19	8.5	19.5	15	5
120M10-NT-S	10254432	120	M10		62.5	26	11.5	14	19	10.5	19.5	15	5
150M8-NT-S	10254433	150	M8		67.5	30	11.5	14	19	8.5	21	16.5	5
150M10-NT-S	10254434	150	M10		67.5	30	11.5	14	19	10.5	21	16.5	5
185M10-NT-S	10254435	185	M10		76.5	30	11.5	18	24.5	10.5	24	19	5
240M10-NT-S	10254436	240	M10		83.5	35	11.5	19	31	10.5	26	21	5

尺寸



Color-Keyed NT系列冷压连接器

DIN标准冷压连接器



- 技术资料
- 产品设计遵循UL 486标准, 产品成型后进行退火处理, 降低硬度, 良好的导电及耐腐蚀性能, 易压接
 - 表面进行电镀锡处理, 增加产品导电性及耐腐蚀性能
 - 特有窥孔设计, 用于观察电缆安装是否到位
 - 产品色号与压模色号一一对应, 便于正确压接
 - 产品完成压接后, 管体部分将印有与压接工具或压模相对应的数字
 - 电压: 600V到35kV


产品编号	物料号	电缆尺寸 (mm²)	螺栓 规格	颜色									尺寸 (mm)	最小包装 (个/包)
					L	E	C1	C2	B	ØD	d2	d1		
DIN标准冷压连接器														
6M5-NT-DIN	10254437	6	M5		31.5	10	6.5	8.5	9	5.4	4	5.5	100	
6M6-NT-DIN	10254438	6	M6		33	10	8	8.5	9	6.5	4	5.5	100	
10M5-NT-DIN	10254439	10	M5		34.5	12	6.5	8.5	9	5.4	4.5	6	100	
10M6-NT-DIN	10254440	10	M6		36	12	8	8.5	9	6.5	4.5	6	100	
16M6-NT-DIN	10254441	16	M6		45	20	8	10.5	13	6.5	5.7	8.5	100	
16M8-NT-DIN	10254442	16	M8		47	20	10.5	10.5	13	8.5	5.7	8.5	100	
16M10-NT-DIN	10254443	16	M10		49	20	12.5	12.5	17	10.5	5.7	8.5	100	
25M6-NT-DIN	10254444	25	M6		47	20	8	12	14	6.5	7	10	100	
25M8-NT-DIN	10254445	25	M8		49.5	20	10.5	12	16	8.5	7	10	100	
25M10-NT-DIN	10254446	25	M10		51	20	12.5	12.5	17	10.5	7	10	100	
25M12-NT-DIN	10254447	25	M12		52.5	20	13.5	13.5	19	13	7	10	100	
35M8-NT-DIN	10254448	35	M8		53	20	10.5	13.5	17	8.5	8.4	12.5	50	
35M10-NT-DIN	10254449	35	M10		55	20	12.5	13.5	19	10.5	8.4	12.5	50	
35M12-NT-DIN	10254450	35	M12		56	20	13.5	13.5	21	13	8.4	12.5	50	
50M8-NT-DIN	10254451	50	M8		63.5	28	10.5	14	20	8.5	10	14.5	50	
50M10-NT-DIN	10254452	50	M10		65.5	28	12.5	14	22	10.5	10	14.5	50	
50M12-NT-DIN	10254453	50	M12		66.5	28	13.5	14	24	13	10	14.5	50	
70M8-NT-DIN	10254454	70	M8		66.5	28	10.5	14	24	8.5	11.7	16.5	25	
70M10-NT-DIN	10254455	70	M10		68.5	28	12.5	14	24	10.5	11.7	16.5	25	
70M12-NT-DIN	10254456	70	M12		69.5	28	13.5	14	24	13	11.7	16.5	25	
95M10-NT-DIN	10254457	95	M10		78.5	35	12.5	14	28	10.5	13.5	19	10	
95M12-NT-DIN	10254458	95	M12		79.5	35	13.5	14	28	13	13.5	19	10	
95M16-NT-DIN	10254459	95	M16		82.5	35	16.5	16.5	32	17	13.5	19	10	
120M10-NT-DIN	10254460	120	M10		83.5	35	12.5	14	32	10.5	15.7	21	10	
120M12-NT-DIN	10254461	120	M12		84.5	35	13.5	14	32	13	15.7	21	10	
120M16-NT-DIN	10254462	120	M16		87.5	35	16.5	20.5	32	17	15.7	21	10	
150M10-NT-DIN	10254463	150	M10		91.5	35	12.5	17	34	10.5	17.2	23.5	10	
150M12-NT-DIN	10254464	150	M12		92.5	35	13.5	17	34	13	17.2	23.5	10	
150M16-NT-DIN	10254465	150	M16		95.5	35	16.5	17	34	17	17.2	23.5	10	
185M10-NT-DIN	10254466	185	M10		95.5	40	12.5	17	37	10.5	19.3	25.5	10	
185M12-NT-DIN	10254467	185	M12		96.5	40	13.5	17	37	13	19.3	25.5	10	
185M16-NT-DIN	10254468	185	M16		99.5	40	16.5	17	37	17	19.3	25.5	10	
185M20-NT-DIN	10254469	185	M20		102.5	40	19.5	20.5	40	21	19.3	25.5	10	
240M12-NT-DIN	10254470	240	M12		106.5	46	13.5	25	42	13	21.8	29	5	
240M16-NT-DIN	10254471	240	M16		109.5	46	16.5	25	42	17	21.8	29	5	
240M20-NT-DIN	10254472	240	M20		112.5	46	19.5	25	45	21	21.8	29	5	
300M16-NT-DIN	10254473	300	M16		117.5	57	16.5	20.5	48	17	24.8	32	5	
300M20-NT-DIN	10254474	300	M20		120.5	57	19.5	20.5	48	21	24.8	32	5	

Color-Keyed NT系列冷压连接器

DIN标准冷压连接器

												尺寸 (mm)	最小包装 (个/包)
产品编号	物料号	电缆尺寸 (mm²)	螺栓 规格	颜色	L	E	C1	C2	B	ØD	d2	d1	
400M16-NT-DIN	10254475	400	M16		138.5	70	22.5	20.5	55	17	27.8	38.5	2
400M20-NT-DIN	10254476	400	M20		138.5	70	22.5	20.5	55	21	27.8	38.5	2
500M20-NT-DIN	10254477	500	M20		148.5	74	22.5	20.5	60	21	31.4	42	1
625M20-NT-DIN	10254478	625	M20		158.5	80	22.5	20.5	64	21	34.5	44	1

尺寸



Color-Keyed NT系列冷压连接器

公制扩口冷压连接器


- 技术资料
- 产品设计遵循UL 486标准, 产品成型后进行退火处理, 降低硬度, 良好的导电及耐腐蚀性能, 易压接
 - 表面进行电镀锡处理, 增加产品导电性及耐腐蚀性能
 - 特有窥孔设计, 用于观察电缆安装是否到位
 - 产品色号与压模色号一一对应, 便于正确压接
 - 产品完成压接后, 管体部分将印有与压接工具或压模相对应的数字
 - 电压: 600V到35kV

产品编号	物料号	电缆尺寸 (mm²)	螺栓 规格	颜色										尺寸 (mm)	最小包装 (个/包)
					L	E	C1	C2	*B±1	ØD	Ød2	Ød1	Ød		
公制扩口冷压连接器															
6M4-NT-B	10254479	6	M4		24	9.5	5.5	6.5	10	4.3	4	5.5	6.6	100	
6M5-NT-B	10254480	6	M5		24.5	9.5	6	6.5	10	5.3	4	5.5	6.6	100	
6M6-NT-B	10254481	6	M6		24.5	9.5	6	6.5	10	6.5	4	5.5	6.6	100	
10M5-NT-B	10254482	10	M5		27	10.5	6	6.5	12	5.3	4.8	6.9	8.3	100	
10M6-NT-B	10254483	10	M6		27	10.5	6	6.5	12	6.5	4.8	6.9	8.3	100	
10M8-NT-B	10254484	10	M8		30	10.5	7.5	8	13.5	8.5	4.8	6.9	8.3	100	
10M10-NT-B	10254485	10	M10		31.9	10	8	10	15	10.5	4.8	6.9	8.3	100	
16M5-NT-B	10254486	16	M5		28.5	11	6	6.5	12	5.3	5.8	7.8	9.4	100	
16M6-NT-B	10254487	16	M6		29	11	6	7	12	6.5	5.8	7.8	9.4	100	
16M8-NT-B	10254488	16	M8		31.5	11	7.5	8	13.5	8.5	5.8	7.8	9.4	100	
16M10-NT-B	10254489	16	M10		33.1	10	8	10	16	10.5	5.8	7.8	9.4	100	
25M6-NT-B	10254490	25	M6		32.7	13.5	6	7.5	14	6.5	7.2	9.5	11.4	100	
25M8-NT-B	10254491	25	M8		34.2	13.5	7.5	7.5	14	8.5	7.2	9.5	11.4	100	
25M10-NT-B	10254492	25	M10		36.6	13	8	10	16	10.5	7.2	9.5	11.4	100	
35M6-NT-B	10254493	35	M6		36.2	15	6	8.5	16.5	6.5	8.3	11	13.2	100	
35M8-NT-B	10254494	35	M8		37.7	15	7.5	8.5	16.5	8.5	8.3	11	13.2	100	
35M10-NT-B	10254495	35	M10		42.8	15	10.5	11	16.5	10.5	8.3	11	13.2	100	
35M12-NT-B	10254496	35	M12		46.6	15	12	13	18	13	8.3	11	13.2	100	
50M6-NT-B	10254497	50	M6		44	19.5	7.5	9.5	18	6.5	9.7	12.5	15	50	
50M8-NT-B	10254498	50	M8		44.2	19.5	7.5	9.5	18	8.5	9.7	12.5	15	50	
50M10-NT-B	10254499	50	M10		47.8	18.3	10.5	11	18	10.5	9.7	12.5	15	50	
50M12-NT-B	10254500	50	M12		50.5	17.5	12	13	18	13	9.7	12.5	15	50	
50M16-NT-B	10254501	50	M16		59	20	15	16	25	17	9.7	12.5	15	50	
70M8-NT-B	10254502	70	M8		46.6	19	8	11	22	8.5	11.7	15	18	50	
70M10-NT-B	10254503	70	M10		50.1	19	10.5	11.7	22	10.5	11.7	15	18	50	
70M12-NT-B	10254504	70	M12		52	19	12	12.5	22	13	11.7	15	18	50	
70M14-NT-B	10254505	70	M14		59.4	19	14	17.5	22	15	11.7	15	18	50	
70M16-NT-B	10254506	70	M16		59.5	19	15	17	24	17	11.7	15	18	50	
95M8-NT-B	10254507	95	M8		52.8	21.5	8	13	25	8.5	13.7	17	20.4	40	
95M10-NT-B	10254508	95	M10		55.1	21.5	10.5	13	25	10.5	13.7	17	20.4	40	
95M12-NT-B	10254509	95	M12		56.1	21.5	12	12.5	25	13	13.7	17	20.4	40	
95M14-NT-B	10254510	95	M14		61.7	21.5	14	16	25	15	13.7	17	20.4	40	
95M16-NT-B	10254511	95	M16		63.5	21.5	15	17	25	17	13.7	17	20.4	40	
120M8-NT-B	10254512	120	M8		68.6	26	15	17	29	8.5	15.8	20	24	30	
120M10-NT-B	10254513	120	M10		68.6	26	15	17	29	10.5	15.8	20	24	30	
120M12-NT-B	10254514	120	M12		68.6	26	15	17	29	13	15.8	20	24	30	
120M14-NT-B	10254515	120	M14		68.6	26	15	17	29	15	15.8	20	24	30	
120M16-NT-B	10254516	120	M16		68.6	26	15	17	29	17	15.8	20	24	30	

Color-Keyed NT系列冷压连接器
公制扩口冷压连接器

产品编号	物料号	电缆尺寸 (mm²)	螺栓 规格	颜色										尺寸 (mm)	最小包装 (个/包)
					L	E	C1	C2	*B±1	ØD	Ød2	Ød1	Ød		
150M10-NT-B	10254517	150	M10		75	32	15	17	30.6	10.5	16.6	21	25.2	20	
150M12-NT-B	10254518	150	M12		75	32	15	17	30.6	13	16.6	21	25.2	20	
150M16-NT-B	10254519	150	M16		75	32	15	17	30.6	17	16.6	21	25.2	20	
150M20-NT-B	10254520	150	M20		79.5	32	17.5	19	30.6	21	16.6	21	25.2	20	
185M12-NT-B	10254521	185	M12		78.8	34	15	17	34	13	18.5	23.5	28.2	15	
185M14-NT-B	10254522	185	M14		78.8	34	15	17	34	15	18.5	23.5	28.2	15	
185M16-NT-B	10254523	185	M16		78.8	34	15	17	34	17	18.5	23.5	28.2	15	
185M20-NT-B	10254524	185	M20		83.3	34	17.5	19	34	21	18.5	23.5	28.2	15	
240M12-NT-B	10254525	240	M10		87	37	17.5	18	38.5	13	21.4	26.4	31.7	10	
240M14-NT-B	10254526	240	M12		87	37	17.5	18	38.5	15	21.4	26.4	31.7	10	
240M16-NT-B	10254527	240	M16		87	37	17.5	18	38.5	17	21.4	26.4	31.7	10	
240M20-NT-B	10254528	240	M20		88	37	17.5	19	38.5	21	21.4	26.4	31.7	10	
300M12-NT-B	10254529	300	M12		92	40	17.5	19	42	13	23.6	28.6	34.3	5	
300M16-NT-B	10254530	300	M16		92	40	17.5	19	42	17	23.6	28.6	34.3	5	
300M20-NT-B	10254531	300	M20		92	40	17.5	19	42	21	23.6	28.6	34.3	5	
400M12-NT-B	10254532	400	M12		101	42	19	22	48	13	27	32.8	39.4	5	
400M16-NT-B	10254533	400	M16		101	42	19	22	48	17	27	32.8	39.4	5	
400M20-NT-B	10254534	400	M20		101	42	19	22	48	21	27	32.8	39.4	5	
500M12-NT-B	10254535	500	M12		108	46.5	19	22	55	13	30	38.4	46.1	1	
500M16-NT-B	10254536	500	M16		108	46.5	19	22	55	17	30	38.4	46.1	1	
500M20-NT-B	10254537	500	M20		108	46.5	19	22	55	21	30	38.4	46.1	1	
630M16-NT-B	10254538	630	M16		116.5	50	20	22	64	17	34.5	44.7	53.6	1	
630M20-NT-B	10254539	630	M20		116.5	50	20	22	64	21	34.5	44.7	53.6	1	

尺寸




Color-Keyed NT系列冷压连接器

公制90°冷压连接器

- 技术资料
- 产品设计遵循UL 486标准, 产品成型后进行退火处理, 降低硬度, 良好的导电及耐腐蚀性能, 易压接
 - 表面进行电镀锡处理, 增加产品导电性及耐腐蚀性能
 - 特有窥孔设计, 用于观察电缆安装是否到位
 - 产品色号与压模色号一一对应, 便于正确压接
 - 产品完成压接后, 管体部分将印有与压接工具或压模相对应的数字
 - 电压: 600V到35kV

产品编号	物料号	电缆尺寸 (mm²)	螺栓 规格	颜色	尺寸 (mm)								最小包装 (个/包)
					L	C1	C2	B	D	d1	d2	H	
公制90°冷压连接器													
10M6-NT-90	10254540	10	M6		10	6.5	10	10	6.4	6.2	4.4	16	100
10M8-NT-90	10254541	10	M8		10	8.5	12.5	12	8.4	6.2	4.4	16	100
16M6-NT-90	10254542	16	M6		13	6.5	10	12	6.4	7.8	5.5	21	100
16M8-NT-90	10254543	16	M8		13	8.5	12.5	12	8.4	7.8	5.5	21	100
25M8-NT-90	10254544	25	M8		15	9	12.5	14.5	8.4	9.4	6.9	24.5	100
25M10-NT-90	10254545	25	M10		15	12	14.5	14.5	10.5	9.4	6.9	24.5	100
35M8-NT-90	10254546	35	M8		17	9	12.5	16.5	8.4	10.9	8.2	28	100
35M10-NT-90	10254547	35	M10		17	12	14.5	16.5	10.5	10.9	8.2	28	100
50M8-NT-90	10254548	50	M8		19	10	12.5	19	8.4	12.5	9.8	31.5	50
50M10-NT-90	10254549	50	M10		19	12	14.5	19	10.5	12.5	9.8	31.5	50
70M10-NT-90	10254550	70	M10		21	12	14.5	22	10.5	14.4	11.5	35.5	50
70M12-NT-90	10254551	70	M12		21	13	15.5	22	13	14.4	11.5	35.5	50
95M10-NT-90	10254552	95	M10		25	12	14.5	26	10.5	17.4	13.6	42.5	35
95M12-NT-90	10254553	95	M12		25	13	15.5	26	13	17.4	13.6	42.5	35
120M12-NT-90	10254554	120	M12		26	14	16	29	13	19.4	15.3	45.5	25
150M12-NT-90	10254555	150	M12		30	14	16	31±1	13	20.9	16.8	51	15



Color-Keyed工具附件

液压压接工具-电池驱动



电池驱动型液压压接工具套件

产品编号: B-IC6 240

GID编号: 7TCA131530R0001

特性

- 可用模具: Color-Keyed模具 (6TC系列)
- 压接范围: 6-240mm²
- 压接力: 52 kN
- 重量: 2.3kg (不含电池)
- 长度: 425mm (16.73in)
- 工作压力: 700 bar
- 交付范围: 工具、两个电池、充电器、便携箱



电池驱动型液压压接工具套件

产品编号: B-CK 400

GID编号: 7TCA131530R0002

特性

- 可用模具: U型模具 (155系列)
- 压接范围: 10-400mm²
- 压接力: 140 kN
- 重量: 4.9kg (不含电池)
- 长度: 330mm (12.99in)
- 工作压力: 700 bar
- 交付范围: 工具、两个电池、充电器、便携箱 (带模具盒)



Color-Keyed工具附件

液压压接工具-手动和远程压接头



手动液压压接工具

产品编号: H-C6 240
GID编号: 7TCA131530R0014

特性

- 可用模具: Color-Keyed型 (6TC系列)
- 压接范围: 10-240mm²
- 压接力: 52 kN
- 重量: 2.8kg
- 长度: 480mm (18.90in)



手动液压压接工具

产品编号: H-CK 400
GID编号: 7TCA131530R0000

特性

- 可用模具: U型模具 (155系列)
- 压接范围: 10-400mm²
- 压接力: 140 kN
- 重量: 4.9kg
- 长度: 330mm (12.99in)



远程压接头液压压接工具

产品编号: T-C6 240
GID编号: 7TCA131530R0003

特性

- 可用模具: Color-Keyed型 (6TC系列)
- 压接范围: 10-240mm²
- 压接力: 52 kN
- 重量: 1.72kg
- 长度: 260mm (10.24in)
- 工作压力: 700 bar



远程压接头液压压接工具

产品编号: T-CK 400
GID编号: 7TCA131530R0004

特性

- 可用模具: U型模具 (155系列)
- 压接范围: 16-300mm²
- 压接力: 108 kN
- 重量: 3.6kg
- 长度: 285mm (11.22in)
- 工作压力: 700 bar



Color-Keyed工具附件

模具和模具选择器



用于公制压接冷压连接器的155系列
模具套件

产品编号: 155xxM

特性

- 兼容B-CK 400 / H-CK 400 / T-CK 400*
- 10至400mm²符合IEC 61238



用于公制压接冷压连接器的6TC系
列模具套件

产品编号: 6TCxxM

特性

- 兼容B-IC6 240 / H-C6 240 / T-C6 240*
- 6至240mm²符合IEC 61238

Color-Keyed与Spec-Kon模具选择器-快速指南

Color-Keyed			
导线尺寸 (mm ²)	冷压连接器 零件号	H-C6 240 B-IC6 240 T-C6 240	H-CK 400 B-CK 400 T-CK 400
6	6Mx-A	6TC06M	
10	10Mx-A	6TC08M	15508M
16	16Mx-A	6TC09M	15509M
25	25Mx-A	6TC11M	15511M
35	35Mx-A	6TC13M	15513M
50	50Mx-A	6TC145M	155145M
70	70Mx-A	6TC17M	15517M
95	95Mx-A	6TC20M	15520M
120	120Mx-A	6TC22M	15522M
150	150Mx-A	6TC25M	15525M
185	185Mx-A	6TC27M	15527M
240	240Mx-A	6TC30M	15530M
300	300Mx-A		15532M
400	400Mx-A		15536M

*关于其他工具的兼容性, 请咨询ABB

Spec-Kon			
冷压连接器 零件号	H-C6 240 B-IC6 240 T-C6 240	H-CK 400 B-CK 400 T-CK 400	
6Mx	6TC06M		
10Mx	6TC07M		15507M
16Mx	6TC075M		155075M
25Mx	6TC085M		155085M
35Mx	6TC11M		15511M
50Mx	6TC12M		15512M
70Mx	6TC145M		155145M
95Mx	6TC15M		15515M
120Mx	6TC18M		15518M
150Mx	6TC21M		15521M
185Mx	6TC23M		15523M
240Mx			15526M
300Mx			15529M
400Mx			15536M

Color-Keyed工具附件

液压切割工具-电池驱动、手动和远程压接头



电池驱动切割工具套件

产品编号: B-CUT 50

GID编号: 7TCA131530R0006

特性

- 切削能力: 最大50mm (1.97in)
- 切削力: 25 kN
- 重量: 2.1kg (不含电池)
- 长度: 355mm (13.98in)
- 应用: 有色金属绞合导线
- 特征: 电子过载保护和安全控制杆
- 交付范围: 工具、两个电池、充电器、便携箱



手动切割工具套件

产品编号: H-CUT 22

GID编号: 7TCA131530R0005

特性

- 切削能力: 最大22mm (0.87in)
- 切削力: 39 kN
- 重量: 2.8kg
- 长度: 390mm (25.35in)
- 应用: 钢



远程压头切割工具套件

产品编号: T-CUT 20

GID编号: 7TCA131530R0007

特性

- 切削能力: 最大40mm (1.57in)
- 切削力: 76 kN
- 重量: 3.8kg
- 长度: 360mm (14.17in)
- 应用: 钢



Color-Keyed工具附件

液压泵



便携式电池驱动液压泵组

产品编号: M-Pump 1300

GID编号: 7TCA131530R0008

特性

- 油输送: 1.300ml/min (低压)
200ml/min (高压)
- 注油: 600ml (400ml可用)
- 原理: 两台并行工作的两级活塞泵, 带快速推进功能
- 应用范围: 移动式电池泵
- 电源: 14.4 V电池 (可与一个或两个电池配合使用)
- 液压连接: Cejn 115系列联轴器
- 尺寸 (长x宽x高): 380 x 205 x 240mm
(14.96 x 8.07 x 9.45in)
- 重量: 7.7kg (不含电池)
- 工作压力700bar (可由制造商设为150 - 850 bar)
- 特性: 5m (含) 有线远程控制-可旋转液压联轴器
- 交付范围: 可移式泵 - 2个电池 - 2个充电器



固定电源液压泵组

产品编号: F-Pump 400

GID编号: 7TCA131530R0009

特性

- 油输送: 0.4 l/min
- 工作压力: 700 bar (调节)
- 重量: 15.7kg
- 尺寸 (长x宽x高): 230 x 230 x 395mm
(9.06 x 9.06 x 15.55in)
- 注油: 1.2 l (0.8 l可用)
- 电源: 230 V~ (370 W)
- 操作: 带触控功能的单手远程控制
- 软管联轴器: CEJN 115系列联轴器
- 选项: 泵压力可在150至850 bar之间调节
- 交货包含: 电液固定泵、快速联轴器、手动、远程控制
- 该项目中未包含软管。

Color-Keyed工具和附件

附件



电池充电器

产品编号: IBATC100-240
GID编号: 7TCA131530R0024

特性

- 用于所有Holger-Clasen电池再充电 (14.4V)
- 电源: 100-240V / 50Hz
- 重量: 0.6kg
- 测量 (长x宽x高): 130 x 94 x 79.5mm (5.90 x 3.70 x 3.13in)
- 充电时间 50 min. = 80% / 90 min. = 100%



锂电池

产品编号: IBAT-LI30
GID编号: 7TCA131530R0023

特性

- 技术: 密封锂离子, 智能化
- 电压: 14.4 V
- 容量: 3.0 Ah
- 测量 (长x宽x高): 100 x 75 x 137mm (3.94 x 2.95 x 5.39in)
- 重量: 0.58kg
- 充电时间 50 min. = 80% / 90 min. = 100%
- 可用充电器: IBATC100-240



电池驱动压接工具的电源

产品编号: Power-230
GID编号: 7TCA131530R0012

特性

- 输入: 220 - 240 V ca. 50-60 Hz 70 W - 800W
- 输出: 14.4 V - 5-60A
- 连接电缆: 5m (16.4ft)
- 重量: 0.8kg



3米液压软管

产品编号: HydT-3
GID编号: 7TCA131530R0013

特性

- 带注油口的软管, 包括联结系统 (接套和联结器)
- 软管长度: 3m (9.85ft)
- 工作压力: 最大1000 bar
- Cejn 115系列联结系统

Color-Keyed压接工具

大型手动工具



大型手动工具

产品编号: TBM6SM

GID编号: 7TCA131400R0009

特性

- 大型固定模工具, 带旋转头和6个压模槽
- 用于A级Color-Keyed铜管冷压连接器 (10-70 mm²)
- Shure-Stake机械装置确保每次充分压紧
- 长度: 500mm (19.69in)
- 重量: 2.8kg

Color-Keyed工具附件

智能工具

- 智能工具确保各种连接器上的均匀、优质压接连接
- 它允许轻松地安装10-400mm²铜和铝冷压连接器，无需更换模具
- 借助内置智能，工具可检测压接筒直径并施加适当的压接力
- 模具选型错误基本上可以避免
- 工具使用锻钢制作，适合于工作台或现场作业。带“C”形压接头，重量轻，体积小，可在几乎任何场合方便地使用



产品编号: TBM8-750

GID编号: 7TAA131630R0002

特性

- 无模具操作
- 远程液压压接头
- 用于 Color-Keyed和Spec-Kon系列铜冷压连接器，10-400mm²
- 可使用标准10,000 psi (=690 bar) 液压泵进行操作
- 长度: 368mm (14.49in)
- 重量: 4kg
- 输出压力: 12吨
- 联结器: Pioneer, 内螺纹



产品编号: TBM8-750M-1

GID编号: 7TAA131580R0001

特性

- 无模具操作
- 独立式液压工具
- 用于Color-Keyed和Spec-Kon系列铜冷压连接器 (10-400mm²)
- 长度: 538mm (21.18in)
- 重量: 5.9kg
- 输出压力: 12吨
- 工作压力: 9800 psi = 676 bar

换算表

螺柱尺寸表

螺柱尺寸表

螺柱尺寸					
公制			英寸 (美制)		
		直径			直径
M2		2.0mm (0.080")	#2		0.086" (2.144mm)
M2,5		2.5mm (0.100")	#4		0.112" (2.844mm)
M3		3.0mm (0.120")	#5		0.125" (3.175mm)
M3,5		3.5mm (0.140")	#6		0.138" (3.505mm)
M4		4.0mm (0.176")	#8		0.164" (4.166mm)
M5		5.0mm (0.20")	#10		0.190" (4.826mm)
M6		6.0mm (0.24")	1/4		0.250" (6.350mm)
M8		8.0mm (0.32")	5/16		0.3125" (7.938mm)
M10		10.0mm (0.40")	3/8		0.375" (9.525mm)
M12		12.0mm (0.48")	7/16		0.4375" (11.113mm)
M16		16.0mm (0.64")	1/2		0.500" (12.700mm)
M18		18.0mm (0.72")	5/8		0.625" (15.875mm)
			3/4		0.750" (19.050mm)

参考标准: ISO 263-1973适用于英制螺柱尺寸, ISO 262-1973适用于公制螺柱尺寸。




ABB Connect

您的一站式数字化助理




安装使用 ABB Connect app, 您可以随时随地便捷地获得和分享 ABB 电气各种资料与信息; 更有在线客服, 全天候答疑; 贴心高效的一站式数字化助理就在身边。




一站式资料库: 产品样本、行业应用、安装指导、选型指南、EPLAN 部件库、视频、证书、报告、CAD 图等海量内容, 随时随地零时差满足您的需求!



强大搜索功能: 海量内容并不难搜索, 多维度高级筛选、A-Z 产品浏览搜索功能等, 查找资料很便捷!



轻松微信分享: 再大的文件, 都可以从 app 直接复制 URL 粘贴到微信里, 轻松转发分享!



快速客服应答: 在线客服机器人小 E 拥有“百事通”信息库, 应对日常问题迅速自如; 同时可一键转人工客服, 更多“智囊团”及时解答您的问题!

- ABB Connect 可在 Windows 10、iOS 及 Android 设备上使用, 工作上推荐使用电脑安装更得心应手。

- 了解更多具体功能及下载 ABB Connect app, 请点击以下网页链接:

https://new.abb.com/low-voltage/zh/service/abb-connect?utm_source=doc&utm_medium=doc

同时可以扫二维码了解:



ABB Connect



—
联系我们

www.abb.com.cn

ABB (中国) 客户服务热线

电话: 800-820-9696 / 400-820-9696

电邮: contact.center@cn.abb.com



ABB电气官网



ABB电气官方微信



ABB直通车



ABB Connect
一站式数字化助理



ABB中国客户服务中心