




ABB中压互感器产品手册

目录

1. 企业简介	4	10 kV带触头盒复合式电流互感器	33
2. 公司发展历程	5	LMZ5-10 (II)	33
3. 产品资质	6	LMZ5-10 (III)	34
4. 产品依据电气标准	7	LMZ5-10 (V)	35
5. 技术参数补充说明	8	10 kV代电流互感器	36
6. 注意事项	9	ZJ10-150b	36
7. 产品系列概述及展示	10	ZJ10-185b	37
8. 产品立体图	12	35 kV支柱式电流互感器	38
9. 产品说明	14	LZZBJ9-36/250W3b	38
10. 电流互感器	15	LZZBJ9-36/250W3h	39
10 kV支柱式电流互感器	15	LZZBJ9-36/250W3I	40
LZZBJ9-12/150b/1	15	LZZBJ9-36/250 (II)	41
LZZBJ9-12/150b/2	16	35 kV代电流互感器	42
LZZBJ9-12/150b/4	17	LZZBJ9-36-250W3b (II)	42
LZZBJ9-12/150b/2S (VI)	18	LZZBJ9-36-250W3h (II)	43
LZZBJ9-12/150b/4S (VI)	19	LZZBJ9-36-250W3I (II)	44
LZZBJ9-12/175b/2	20	剩余（零序）电流互感器	45
LZZBJ9-12/175b/4	21	LMZ165-50-70	45
LZZBJ9-12/185b/2	22	LMZ215-80-120	46
LZZBJ9-12/185b/4	23	LMZ255-80-160	47
LZZBJ9-12/185h/2	24	LXZ-Φ110	48
LZZBJ9-12/185h/4	25	LXZ-Φ200	49
LZZBJ9-10A1	26	LMBF-0.5 (300×500)	50
LZZBJ9-10A3	27	LMBF-0.5 (450×650)	51
LZZB6-10Q	28	LMZC-0.5	52
LZZX-10Q	29	LXZK-Φ120	53
10 kV母线贯穿式电流互感器	30	LXZK-Φ200	54
LMZB1-10	30	11. 电压互感器	55
LMZBJ1-10/250 (II)	31	10 kV相对相电压互感器	55
LMZBJ1-10/325 (I)	32	JDZ22-10C1	55
		JDZ10-10 (VI)	56
		JDZ10-10 (VII)	57
		JDZ10-10 (VIII)	58
		JDZ10-10B3	59
		JDZ10-10V	60

JDZ9-10	61	JDZX22-10C2G-A (N)	80
JDZ23-10	62	JDZX22-10W-A (N)	81
JDZ23-10S	63		
JDZ15-10	64	35 kV相对相电压互感器	82
JDZ10-10R	65	JDZ22-35	82
JSZV10-10R	66	JDZ23-35	83
JSZVR22-10C/150	67	JSZV22-35R	84
JSZVR22-10C/210	68		
JSZVR22-10C/275	69	35 kV相对地电压互感器	85
10 kV相对地电压互感器	70	JDZX22-35W	85
JDZX22-10C	70	JDZX23-35W	86
JDZX22-10C1	71	JDZXR22-35C	87
JDZX9-10	72	JDZX23-35R	88
JDZX10-10	73	JDZX22-35G-A (N)	89
JDZX10-10 (II)	74	12. 附录：产品接线图	90
JDZX23-10	75		
JDZXR22-10C1	76	13. 订货须知	93
JDZXR23-10	77		
JDZXR24-10	78		
JDZX22-10C1G-A (N)	79		

企业简介


广东四会ABB互感器有限公司是ABB集团于2010年3月5日创建的独资企业。厂区位于广东省肇庆国家高新技术产业开发区，总投资壹亿贰仟伍佰万元人民币，一期厂房占地面积23,300平方米。

ABB互感器研发及生产的历史可以追溯到成立于1887年的捷克Brno工厂，经历近一个世纪不断发展，积累了丰富的中压互感器及传感器制造经验。2010年ABB集团在广东四会建立生产基地，引进捷克先进的互感器及传感器研发和制造技术，生产

中压互感器、传感器及相关绝缘件，产能达到10万台中压互感器及40万件绝缘配件。配备国际及国内最先进的生产和检测设备，建立系统、完善的质量保证及检测体系，依照IEC及国家相关行业标准，实现产品100%在线检测，所有管理及检测数据均采用国际先进的SAP系统进行管理。依照QEHS综合管理体系的相关要求，我们致力于建设世界级的中压互感器生产企业，为ABB集团内部客户及其它国内外相关需求企业提供高品质的产品和服务。



ABB中压互感器发展里程碑



产品资质

本公司产品的《制造计量器具许可证》及《检测报告》。



产品依据电气标准

主要执行标准

- GB 311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》
(neq IEC 60071-1:1993)
- DL/T 539-1993 《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》
- DL/T 404-1997 《户内交流高压开关柜订货技术条件》
(eqv IEC 298:1990)
- GB 1208-2006 《电流互感器》 (IEC 60044-1:2003, MOD)
- GB 1207-2006 《电磁式电压互感器》 (IEC60044-2:2003, MOD)
- GB 20840.1互感器 第1部分 通用技术要求 (IEC 61869-1 MOD)
- GB 20840.2互感器 第2部分电流互感器的补充技术要求
(IEC 61869-2 MOD)
- GB 20840.3互感器 第3部分电磁式电压互感器的补充技术要求
(IEC 61869-3 MOD)
- JJG 1021电力互感器检定规程
- GB 1985-2004 《高压交流隔离开关和接地开关》
(IEC 62271-102:2002, MOD)
- 触头盒、套管、绝缘子参照GB/T 4109-2008 《交流电压高于1000 V的绝缘套管》 (IEC 60137Ed.6.0, MOD)、JB/T 10305-2001 《3.6 kV~40.5 kV高压设备用户内有机材料支柱绝缘子技术条件》
(neq IEC 60660:1999)
- DL/T725-2000 《电力用电流互感器技术条件》

技术参数补充说明

电流互感器保护级的准确级

- 按GB 20840.2标准，电流互感器保护级的准确级为：准确级P准确限值系数。如10P15

准确级

- 以该准确级在额定准确限值一次电流下的最大允许复合误差的百分数标称，标准准确级为：5和10

准确限值系数

- 是准确限值一次电流与额定一次电流之比。标准准确限值系数为：5、10、15、20和30。例如5P15表示额定准确限值一次电流值为额定一次电流值的15倍时，电流互感器保护级的复合误差≤5%

保护用电压互感器准确级的标称

- 按GB 20840.3规定：所有保护用电压互感器，除剩余电压绕组外，应给出相应的测量准确级和保护准确级

保护准确级

- 以该准确级在5%额定电压到额定电压因数相应的电压范围内最大允许电压误差的百分数标称,其后标以字母P。标准保护准确级为：3P和6P。其中3表示电压误差限值3%，6表示电压误差限值6%

剩余电压绕组只标称保护准确级

电压互感器的额定输出与准确级

- 每台电压互感器每个绕组只满足“额定输出”栏内相应的一个准确级要求。如同时需满足几个准确级要求，订货时须加以说明

电流互感器二次额定电流为5 A或1 A或按顾客要求生产

海拔高度1000 m及以下产品的额定绝缘水平

额定电压(kV)	最高工作电压(kV)	额定绝缘水平(kV)
3	3.6	3.6/25/40
6	7.2	7.2/32/60
10	12	12/42/75
15	17.5	17.5/55/105
20	24	24/65/125
35	40.5	40.5/95/200

注意事项

- 电流互感器的一次绕组有电流通过时，二次绕组不得开路。否则将有高电压产生，对人身安全和产品性能有危险或影响
- 电压互感器在运行时二次绕组不得短路，否则互感器将被烧毁
- 重复工频耐压试验，应在规定试验电压值的80%下进行
- 本产品手册中所展示的产品尺寸信息仅用于该型产品的一般性展示，并非技术性质的承诺，详细的尺寸信息请与我司联系获取

产品系列概述及展示

传统中压互感器 电流互感器

- 支柱型一次电流可达到3150 A

- 环型一次电流可达到6000 A
- 型号可选
- 二次绕组可抽头

1 LZZBJ9-12/150b/2



2 LZZBJ9-12/185h/2



3 LZZBJ9-10A1



4 LZZBJ9-36/250W3b



5 LMZB1-10



6 LMZ5-10 (II)



7 LMZC-0.5



8 LMBF-0.5



9 LMZ255-80-160



电压互感器

- 相对相或相对地
- 三相设计

1 JDZ23-10



2 JDZ22-10C1



3 JSZVR22-10C/150



4 JDZ23-35




5 JDZX22-35W



6 JDZX23-35R



7 JSZV22-35R



8 JDZX22-10C1G-A (N)




9 JDZX22-10W-A (N)




产品立体图

CT立体示意图



PT立体示意图



产品说明

我司互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭户内型，用于10 (3、6) kV、35 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电流测量和继电保护用。适用于多种类型的空气绝缘开关柜。

产品标准

产品性能符合JJG 1021，GB 1207，GB 1208、GB 20840.1、GB 20840.2、GB 20840.3、IEC 60044-1，IEC 60044-2标准，IEC 61869-1、IEC 61869-2、IEC 61869-3、DL/T725和DL/T726标准

使用条件

安装场所：户内

环境温度：最高气温+40℃，最低气温-25℃，
日平均气温不超过+30℃

海拔：不超过2000 m（高海拔设计除外）

环境湿度：24 h内测得的相对湿度平均值不超过95%

污秽等级为Ⅱ级

安装场所应无严重的震动和颠簸

安装场所环境空气无明显灰尘、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐等污秽

技术数据

10 kV产品

额定电压10 kV，设备最高电压12 kV，额定频率50/60 Hz

一次绕组对二次绕组及地工频耐受电压42 kV/1 min；

二次绕组间及对地工频耐受电压3 kV/1 min

雷电耐受冲击电压75 kV

按其余参数均按照标准规定设计。

35 kV产品

额定电压35 kV，设备最高电压40.5 kV，额定频率50/60 Hz

一次绕组对二次绕组及地工频耐受电压95 kV/1 min；

二次绕组间及对地工频耐受电压3 kV/1 min

雷电耐受冲击电压200 kV

其余参数均按照标准规定设计。

零序电流互感器

额定电压0.5 kV，设备最高电压0.72 kV，额定频率50/60 Hz

二次绕组对地耐受电压3 kV/1 min

其余参数均按照标准规定设计。

LZZBJ9-12/150b/1



型号含义

型号编码	编码内容	净重
L	电流互感器	约18 kg
Z	支柱式	
Z	环氧树脂浇注	
B	带保护级	
J	加强型	
9	设计序号	
12	设备最高电压	
150b/1	结构代号	

技术参数示例

额定一次电流 I_{1n} (A)	额定二次电流 I_{2n} (A)	准确级组合	容量(VA)	I_{th} (kA/s)	I_{dyn} (kA)
20、25、30、40	1 (5)	0.5/5P10	10/5	$100 \times I_{1n}$	$2.5 \times I_{th}$
50、60、75、100、125	5 (1)	0.2/5P10	15/10	$100 \times I_{1n}$	$2.5 \times I_{th}$
150、200、250、300、400	5 (1)	0.2/5P15	15/15	25 kA/1 s	63 kA
500、600、750	5 (1)	0.2 s/5P15	15/15	31.5 kA/1 s	80 kA
800、1000、1200、1250	5 (1)	0.2 s/5P20	15/15	31.5 kA/2 s	80 kA

- 注：1. 产品符合标准GB 1208、GB 20840.1、GB 20840.2、IEC 60044-1、IEC 61869-1、IEC 61869-2。
2. 型式试验报告编号：DY 130415A，DY 130416A。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号： 粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

LZZBJ9-12/150b/1型电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭户内型，用于12 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电流测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜

- 适用海拔高度1000米
- 设备最高运行电压12 kV（高于12 kV请以我司确认为准）
- 此型号共有二次端子6个，最多可支持3个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



LZZBJ9-12/150b/2



型号含义

型号编码	编码内容	净重
L	电流互感器	约23 kg
Z	支柱式	
Z	环氧树脂浇注	
B	带保护级	
J	加强型	
9	设计序号	
12	设备最高电压	
150b/2	结构代号	

技术参数示例

额定一次电流I _{1n} (A)	额定二次电流I _{2n} (A)	准确级组合	容量(VA)	I _{th} (kA/s)	I _{dyn} (kA)
20、25、30、40	1 (5)	0.5/5P10	10/10	150xI _{1n}	2.5xI _{1n}
50、60、75、100、125	5 (1)	0.5/5P10	15/15	150xI _{1n}	2.5xI _{1n}
150、200、250、300	5 (1)	0.2/5P15	15/15	25 kA/1 s	63 kA
400、500、600、750	5 (1)	0.2S/5P15	15/15	31.5 kA/1 s	80 kA
800、1000、1200、1250	5 (1)	0.2S/5P20	15/15	31.5 kA/2 s	80 kA

注：1. 产品符合标准GB 1208、GB 20840.1、GB 20840.2、IEC 60044-1、IEC 61869-1、IEC 61869-2。

2. 型式试验报告编号: DY 141363, DY 141332。

3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。

4. CMC证书编号: 粤制00000822号。

5. 用户如有特殊要求, 可与我司协商后确定。

6. 以上表格不作为技术最终承诺, 请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

LZZBJ9-12/150b/2型电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭户内型，用于12 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电流测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜

- 适用海拔高度2000米
- 设备最高运行电压12 kV（高于12 kV请以我司确认为准）
- 此型号共有二次端子12个，最多可支持6个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



LZZBJ9-12/150b/4



型号含义

型号编码	编码内容	净重
L	电流互感器	约32 kg
Z	支柱式	
Z	环氧树脂浇注	
B	带保护级	
J	加强型	
9	设计序号	
12	设备最高电压	
150b/4	结构代号	

技术参数示例

额定一次电流 I_{1n} (A)	额定二次电流 I_{2n} (A)	准确级组合	容量(VA)	I_{th} (kA/s)	I_{dyn} (kA)
20、25、30、40	1 (5)	0.5/5P10/5P10	10/10	$150 \times I_{1n}$	$2.5 \times I_{th}$
50、60、75、100、125	1 (5)	0.5/5P10/5P10	15/15	$150 \times I_{1n}$	$2.5 \times I_{th}$
150、200、250、300	5 (1)	0.2/5P10/5P10	15/15	25 kA/1 s	63 kA
400、500、600、750	5 (1)	0.2 s/5P15/5P15	15/15/15	31.5 kA/1 s	80 kA
800、1000、1200、1250	5 (1)	0.2 s/5P20/5P20	15/15/15	31.5 kA/2 s	80 kA

- 注：1. 产品符合标准GB 1208、GB 20840.1、GB 20840.2、IEC 60044-1、IEC 61869-1、IEC 61869-2。
2. 型式试验报告编号：DY 141669，DY 141671。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号：粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

LZZBJ9-12/150b/4型电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭户内型，用于12 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电流测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜

- 适用海拔高度2000米
- 设备最高运行电压12 kV（高于12 kV请以我司确认为准）
- 此型号共有二次端子12个，最多可支持6个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



LZZBJ9-12/150b/2S (VI)



型号含义		
型号编码	编码内容	净重
L	电流互感器	约26 kg
Z	支柱式	
Z	环氧树脂浇注	
B	带保护级	
J	加强型	
9	设计序号	
12	设备最高电压	
150b/2 S (VI)	结构代号	

技术参数示例

额定一次电流 I_{1n} (A)	额定二次电流 I_{2n} (A)	准确级组合	容量(VA)	I_{th} (kA/s)	I_{dyn} (kA)
400、500、600、750	1 (5)	0.2 s/5P15	15/15	25 kA/3 s	63 kA
800、1000、1200、1250	1 (5)	0.2 s/5P20	15/15	31.5 kA/3 s	80 kA
1500、2000	5 (1)	0.2 s/5P20	20/20	40 kA/3 s	100 kA

注：1. 产品符合标准GB 1208、GB 20840.1、GB 20840.2、IEC 60044-1、IEC 61869-1、IEC 61869-2。
2. 型式试验报告编号：DY 130116、DY 130117。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号： 粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

LZZBJ9-12/150b/2S (VI)型电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭户内型，用于12 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电流测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜

- 适用海拔高度2000米
- 设备最高运行电压12 kV（高于12 kV请以我司确认为准）
- 此型号共有二次端子6个，最多可支持3个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



LZZBJ9-12/150b/4S (VI)



型号含义

型号编码	编码内容	净重
L	电流互感器	约38 kg
Z	支柱式	
Z	环氧树脂浇注	
B	带保护级	
J	加强型	
9	设计序号	
12	设备最高电压	
150b/4 S (VI)	宽度及结构代号	

技术参数示例

额定一次电流 I_{1n} (A)	额定二次电流 I_{2n} (A)	准确级组合	容量(VA)	I_{th} (kA/s)	I_{dyn} (kA)
400、500、600、750	1 (5)	0.2 s/5P15/5P15	15/15	25 kA/3 s	63 kA
800、1000、1200、1250	1 (5)	0.2 s/5P20/5P20	15/15	31.5 kA/3 s	80 kA
1500、2000	1 (5)	0.2 s/5P20/5P20	20/20	40 kA/3 s	100 kA

- 注：1. 产品符合标准GB 1208、GB 20840.1、GB 20840.2、IEC 60044-1、IEC 61869-1、IEC 61869-2。
2. 型式试验报告编号：DY 130096、DY 130115。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号：粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

LZZBJ9-12/150b/4S (VI)型电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭户内型，用于12 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电流测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜

- 适用海拔高度2000米
- 设备最高运行电压12 kV（高于12 kV请以我司确认为准）
- 此型号共有二次端子9个，最多可支持4个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



LZZBJ9-12/175b/2



型号含义		
型号编码	编码内容	净重
L	电流互感器	约30 kg
Z	支柱式	
Z	环氧树脂浇注	
B	带保护级	
J	加强型	
9	设计序号	
12	额定电压	
175b/2	结构代号	

技术参数示例

额定一次电流 I_{1n} (A)	额定二次电流 I_{2n} (A)	准确级组合	容量(VA)	I_{th} (kA/s)	I_{dyn} (kA)
20、25、30、40	1	0.2/5P10	10/10	$100 \times I_{1n}$	$2.5 \times I_{1n}$
50、60、75、100、125	1 (5)	0.2/5P10	15/15	$100 \times I_{1n}$	$2.5 \times I_{1n}$
150、200、250、300	1 (5)	0.2 s/5P15	15/15	25 kA/1 s	63 kA
400、500、600、750	5 (1)	0.2 s/5P20	20/20	31.5 kA/1 s	80 kA
800、1000、1200、1250	5 (1)	0.2 s/5P20	20/20	31.5 kA/3 s	80 kA

- 注：1. 产品符合标准GB 1208、GB 20840.1、GB 20840.2、IEC 60044-1、IEC 61869-1、IEC 61869-2。
2. 型式试验报告编号：DY 131037，DY 131038。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号： 粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

LZZBJ9-12/175b/2型电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭户内型，用于12 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电流测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜

- 适用海拔高度2000米
- 设备最高运行电压12 kV（高于12 kV请以我司确认为准）
- 此型号共有二次端子12个，最多可支持6个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



LZZBJ9-12/175b/4



型号含义

型号编码	编码内容	净重
L	电流互感器	约34 kg
Z	支柱式	
Z	环氧树脂浇注	
B	带保护级	
J	加强型	
9	设计序号	
12	额定电压	
175b/4	结构代号	

技术参数示例

额定一次电流 I_{1n} (A)	额定二次电流 I_{2n} (A)	准确级组合	容量(VA)	I_{th} (kA/s)	I_{dyn} (kA)
20、25、30、40	1 (5)	0.2/5P10/5P10	10/10	$100xI_{1n}$	$2.5xI_{th}$
50、60、75、100、125	1 (5)	0.2/5P10/5P10	15/15	$100xI_{1n}$	$2.5xI_{th}$
150、200、250、300	5 (1)	0.2 s/5P15/5P15	15/15	25 kA/1 s	63 kA
400、500、600、750	5 (1)	0.2 s/5P20/5P20	20/20	31.5 kA/1 s	80 kA
800、1000、1200、1250	5 (1)	0.2 s/5P20/5P20	20/20	31.5 kA/2 s	80 kA

- 注：1. 产品符合标准GB 1208、GB 20840.1、GB 20840.2、IEC 60044-1、IEC 61869-1、IEC 61869-2。
2. 型式试验报告编号：DY 131213，DY 131214。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号：粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。




产品说明

LZZBJ9-12/175b/4型电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭户内型，用于12 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电流测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜

- 适用海拔高度2000米
- 设备最高运行电压12 kV（高于12 kV请以我司确认为准）
- 此型号共有二次端子12个，最多可支持6个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



LZZBJ9-12/185b/2



型号含义		
型号编码	编码内容	净重
L	电流互感器	约30 kg
Z	支柱式	
Z	环氧树脂浇注	
B	带保护级	
J	加强型	
9	设计序号	
12	设备最高电压	
185b/2	结构代号	

技术参数示例

额定一次电流 I_{1n} (A)	额定二次电流 I_{2n} (A)	准确级组合	容量(VA)	I_{th} (kA/s)	I_{dyn} (kA)
20、25、30、40	1 (5)	0.2/5P10	10/10	$200 \times I_{1n}$	$2.5 \times I_{th}$
50、60、75、100、125	1 (5)	0.2/5P10	15/15	$200 \times I_{1n}$	$2.5 \times I_{th}$
150、200、250、300	5 (1)	0.2 s/5P15	15/15	31.5 kA/1 s	80 kA
400、500、600、750	5 (1)	0.2 s/5P20	15/15	31.5 kA/2 s	80 kA
800、1000、1200、1250	5 (1)	0.2 s/5P20	15/15	31.5 kA/3 s	80 kA

注：1. 产品符合标准GB 1208、GB 20840.1、GB 20840.2、IEC 60044-1、IEC 61869-1、IEC 61869-2。
2. 型式试验报告编号：DY 120623，DY 120665，JHG 223。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号： 粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

LZZBJ9-12/185b/2型电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭户内型，用于12 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电流测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜

- 适用海拔高度2000米
- 设备最高运行电压12 kV（高于12 kV请以我司确认为准）
- 此型号共有二次端子12个，最多可支持6个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



LZZBJ9-12/185b/4



型号含义

型号编码	编码内容	净重
L	电流互感器	约40 kg
Z	支柱式	
Z	环氧树脂浇注	
B	带保护级	
J	加强型	
9	设计序号	
12	设备最高电压	
185b/2	结构代号	

技术参数示例

额定一次电流 I_{1n} (A)	额定二次电流 I_{2n} (A)	准确级组合	容量(VA)	I_{th} (kA/s)	I_{dyn} (kA)
20、25、30、40	1 (5)	0.2/5P10	10/10	$200 \times I_{1n}$	$2.5 \times I_{th}$
50、60、75、100、125	1 (5)	0.2/5P10	15/15	$200 \times I_{1n}$	$2.5 \times I_{th}$
150、200、250、300	5 (1)	0.2 s/5P15	15/15	31.5 kA/1 s	80 kA
400、500、600、750	5 (1)	0.2 s/5P20	15/15	31.5 kA/2 s	80 kA
800、1000、1200、1250	5 (1)	0.2 s/5P20	15/15	31.5 kA/3 s	80 kA

- 注：1. 产品符合标准GB 1208、GB 20840.1、GB 20840.2、IEC 60044-1、IEC 61869-1、IEC 61869-2。
2. 型式试验报告编号：DY 140747，DY 140748。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号：粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

LZZBJ9-12/185b/4型电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭户内型，用于12 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电流测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜

- 适用海拔高度2000米
- 设备最高运行电压12 kV（高于12 kV请以我司确认为准）
- 此型号共有二次端子12个，最多可支持6个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



LZZBJ9-12/185h/2



型号含义

型号编码	编码内容	净重
L	电流互感器	约30 kg
Z	支柱式	
Z	环氧树脂浇注	
B	带保护级	
J	加强型	
9	设计序号	
12	设备最高电压	
185h/2	结构代号	

技术参数示例

额定一次电流 I_{1n} (A)	额定二次电流 I_{2n} (A)	准确级组合	容量 (VA)	I_{th} (kA/s)	I_{dyn} (kA)
1500、1600	1 (5)	0.2 s/5P20	20/20/20	40 kA/3 s	100 kA
2000、2500	5	0.2 s/5P20	20/20/20	50 kA/3 s	125 kA

注：1. 产品符合标准GB 1208、GB 20840.1、GB 20840.2、IEC 60044-1、IEC 61869-1、IEC 61869-2。

2. 型式试验报告编号: JHG 073。

3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。

4. CMC证书编号: 粤制00000822号。

5. 用户如有特殊要求, 可与我司协商后确定。

6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

LZZBJ9-12/185h/2型电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭户内型，用于12 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电流测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜

- 适用海拔高度2000米
- 设备最高运行电压12 kV（高于12 kV请以我司确认为准）
- 此型号共有二次端子12个，最多可支持6个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



LZZBJ9-12/185h/4



型号含义

型号编码	编码内容	净重
L	电流互感器	约45 kg
Z	支柱式	
Z	环氧树脂浇注	
B	带保护级	
J	加强型	
9	设计序号	
12	设备最高电压	
185h/4	结构代号	

技术参数示例

额定一次电流 I_{1n} (A)	额定二次电流 I_{2n} (A)	准确级组合	容量(VA)	I_{th} (kA/s)	I_{dyn} (kA)
1500、1600	1 (5)	0.2 s/5P20/5P20	20/20/20	40 kA/3 s	100 kA
2000、2500	5	0.2 s/5P20/5P20	20/20/20	50 kA/3 s	125 kA

注：1. 产品符合标准GB 1208、GB 20840.1、GB 20840.2、IEC 60044-1、IEC 61869-1、IEC 61869-2。
2. 型式试验报告编号：DY 130223，DY 130224。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号：粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

LZZBJ9-12/185h/4型电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭户内型，用于12 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电流测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜

- 适用海拔高度2000米
- 设备最高运行电压12 kV（高于12 kV请以我司确认为准）
- 此型号共有二次端子12个，最多可支持6个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



LZZBJ9-10A1



型号含义

型号编码	编码内容	净重
L	电流互感器	约25 kg
Z	支柱式	
Z	环氧树脂浇注	
B	带保护级	
J	加强型	
9	设计序号	
10	设备最高电压	
A1	结构代号	

技术参数示例

额定一次电流 I_{1n} (A)	额定二次电流 I_{2n} (A)	准确级组合	容量(VA)	I_{th} (kA/s)	I_{dyn} (kA)
20、25、30、40	1 (5)	0.5/5P10	10/10	$100 \times I_{1n}$	$2.5 \times I_{th}$
50、60、75、100、125	1 (5)	0.5/5P10	10/10	$100 \times I_{1n}$	$2.5 \times I_{th}$
150、200、250、300	5 (1)	0.2/5P15	15/15	25 kA/1 s	63 kA
400、500、600、750	5 (1)	0.2 s/5P15	20/20	31.5 kA/1 s	80 kA
800、1000、1200、1250	5 (1)	0.2 s/5P20	20/20	31.5 kA/2 s	80 kA

- 注：1. 产品符合标准GB 1208、GB 20840.1、GB 20840.2、IEC 60044-1、IEC 61869-1、IEC 61869-2。
2. 型式试验报告编号：DY 141420，DY 141418。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号：粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

LZZBJ9-10A1型电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭户内型，用于12 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电流测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜

- 适用海拔高度2000米
- 设备最高运行电压12 kV（高于12 kV请以我司确认为准）
- 此型号共有二次端子9个，最多可支持4个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



LZZBJ9-10A3



型号含义

型号编码	编码内容	净重
L	电流互感器	约30 kg
Z	支柱式	
Z	环氧树脂浇注	
B	带保护级	
J	加强型	
9	设计序号	
10	设备最高电压	
A3	结构代号	

技术参数示例

额定一次电流 I_{1n} (A)	额定二次电流 I_{2n} (A)	准确级组合	容量(VA)	I_{th} (kA/s)	I_{dyn} (kA)
20、25、30、40	1 (5)	0.5/5P10	15/15	$100 \times I_{1n}$	$2.5 \times I_{1n}$
50、60、75、100、125	1 (5)	0.2/5P10/5P10	15/15/15	$100 \times I_{1n}$	$2.5 \times I_{1n}$
150、200、250、300、400	5 (1)	0.2/5P15/5P15	15/15/15	25 kA/1 s	63 kA
500、600、750、800	5 (1)	0.2 s/5P15/5P15	20/20/20	31.5 kA/1 s	80 kA
1000、1200、1250、1500	5 (1)	0.2 s/5P20/5P20	20/20/20	31.5 kA/3 s	80 kA
2000、2500、3000、3150	5	0.2 s/5P20/5P20	20/20/20	31.5 kA/4 s	80 kA

- 注：1. 产品符合标准GB 1208、GB 20840.1、GB 20840.2、IEC 60044-1、IEC 61869-1、IEC 61869-2。
2. 型式试验报告编号：DY 131339A，DY 131340A。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号：粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

LZZBJ9-10A3型电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭户内型，用于12 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电流测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜

- 适用海拔高度2000米
- 设备最高运行电压12 kV（高于12 kV请以我司确认为准）
- 此型号共有二次端子12个，最多可支持6个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



LZZB6-10Q



型号含义		
型号编码	编码内容	净重
L	电 流 互 感 器	约15 kg
Z	支 柱 式	
Z	环 氧 树 脂 浇 注	
B	带 保 护 级	
6	设 计 序 号	
10	设 备 额 定 电 压	
Q	结 构 代 号	

技术参数示例

额定一次电流 I_{1n} (A)	额定二次电流 I_{2n} (A)	准确级组合	容量(VA)	I_{th} (kA/s)	I_{dyn} (kA)
20、25、30、40	1	0.5/5P10	10/10	$100 \times I_{1n}$	$2.5 \times I_{th}$
50、60、75、100、125	1 (5)	0.2/5P10	10/15	$100 \times I_{1n}$	$2.5 \times I_{th}$
150、200、250、300	5 (1)	0.2/5P15	10/10	25 kA/1 s	63 kA
400、500、600、750	5 (1)	0.2 s/5P15	15/15	31.5 kA/1 s	80 kA
800、1000、1200、1250	5 (1)	0.2 s/5P20	15/15	31.5 kA/2 s	80 kA

注：1. 产品符合标准GB 1208、GB 20840.1、GB 20840.2、IEC 60044-1、IEC 61869-1、IEC 61869-2。
2. 型式试验报告编号：DY 120485，DY 120766。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号：粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

LZZB6-10Q型电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭户内型，用于12 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电流测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜

- 适用海拔高度1000米
- 设备最高运行电压12 kV（高于12 kV请以我司确认为准）
- 此型号共有二次端子8个，最多可支持4个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



LZZX-10Q



型号含义

型号编码	编码内容	净重
L	电流互感器	约12 kg
Z	支柱式	
Z	环氧树脂浇注	
X	小体积	
10	设备额定电压	
Q	结构代号	

技术参数示例

额定一次电流 I_{1n} (A)	额定二次电流 I_{2n} (A)	准确级组合	容量(VA)	I_{th} (kA/s)	I_{dyn} (kA)
20、25、30、40	1	0.5	5	$100 \times I_{1n}$	$2.5 \times I_{th}$
50、60、75、100、125	1 (5)	0.2	10	$100 \times I_{1n}$	$2.5 \times I_{th}$
150、200、250、300	5 (1)	0.2 s或5P10	10	25 kA/1 s	63 kA
400、500、600、630	5 (1)	0.2 s或5P15	15	25 kA/2 s	63 kA

- 注：1. 产品符合标准GB 1208、GB 20840.1、GB 20840.2、IEC 60044-1、IEC 61869-1、IEC 61869-2。
2. 型式试验报告编号：DY 120483，DY 120826。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号：粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

LZZX-10Q型电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭户内型，用于12 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电流测量和继电保护用。


- 适用于空气绝缘开关柜

- 适用海拔高度1000米
- 设备最高运行电压12 kV（高于12 kV请以我司确认为准）
- 此型号共有二次端子2个，最多可支持1个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



LMZB1-10



型号含义

型号编码	编码内容	净重
L	电流互感器	约30 kg
M	母线贯穿式	
Z	环氧树脂浇注	
B	带保护级	
1	设计序号	
10	设备额定电压	

技术参数示例

额定一次电流 I_{1n} (A)	额定二次电流 I_{2n} (A)	准确级组合	容量(VA)	I_{th} (kA/s)	I_{dyn} (kA)
1500、1600、2000	1 (5)	0.2 s/5P20/5P20	20/20/20	40 kA/3 s	100 kA
2500、3000、4000	5	0.2 s/5P20/5P20	25/25/25	40 kA/3 s	100 kA
5000、6000	5	0.2 s/5P20/5P20/5P20	20/20/20/20	40 kA/3 s	100 kA

- 注：1. 产品符合标准GB 1208、GB 20840.1、GB 20840.2、IEC 60044-1、IEC 61869-1、IEC 61869-2。
2. 型式试验报告编号：DY 141278，DY 141253。
3. 关键零部件：一次导体、铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号： 粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

LMZB1-10型电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭户内型，用于12 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电流测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜

- 适用海拔高度2000米
- 设备最高运行电压12 kV（高于12 kV请以我司确认为准）
- 此型号共有二次端子8个，最多可支持4个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



LMZBJ1-10/250 (II)



型号含义

型号编码	编码内容	净重
L	电流互感器	约20 kg
M	母线贯穿式	
Z	环氧树脂浇注	
B	带保护级	
J	加强型	
1	设计序号	
10	设备额定电压	
/250/(II)	结构代号	

技术参数示例

额定一次电流 I_{1n} (A)	额定二次电流 I_{2n} (A)	准确级组合	容量(VA)	I_{th} (kA/s)	I_{dyn} (kA)
1000、1200、1250	1 (5)	0.2 s/5P20/5P20	20/20/20 VA	40 kA/3 s	100 kA
1500、1600、2000	1 (5)	0.2 s/5P20/5P20	25/25/25 VA	40 kA/3 s	100 kA
2500、3000、3150	5	0.2 s/5P20/5P20	30/30/30 VA	40 kA/3 s	100 kA
4000、5000、6000	5	0.2 s/5P20/5P20	30/30/30 VA	40 kA/3 s	100 kA

- 注：1. 产品符合标准GB 1208、GB 20840.1、GB 20840.2、IEC 60044-1、IEC 61869-1、IEC 61869-2。
2. 型式试验报告编号：DY 130215、DY 130216。
3. 关键零部件：一次导体、铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号： 粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。



产品说明

LMZBJ1-10/250 (II)型电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭户内型，用于12 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电流测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜

- 适用海拔高度2000米
- 设备最高运行电压12 kV（高于12 kV请以我司确认为准）
- 此型号共有二次端子8个，最多可支持4个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



LMZBJ1-10-325 (I)



型号含义

型号编码	编码内容	净重
L	电流互感器	约30 kg
M	母线贯穿式	
Z	环氧树脂浇注	
B	带保护级	
J	加强型	
1	设计序号	
10	设备额定电压	
/325/II)	结构代号	

技术参数示例

额定一次电流I _{1n} (A)	额定二次电流I _{2n} (A)	准确级组合	容量(VA)	I _{th} (kA/s)	I _{dyn} (kA)
1000、1200、1250	1 (5)	0.2 s/5P20/5P20	20/20/20 VA	40 kA/3 s	100 kA
1500、1600、2000	1 (5)	0.2 s/5P20/5P20	25/25/25 VA	40 kA/3 s	100 kA
2500、3000、3150	5	0.2 s/5P20/5P20	30/30/30 VA	40 kA/3 s	100 kA
4000、5000、6000	5	0.2 s/5P20/5P20	30/30/30 VA	40 kA/3 s	100 kA

注：1. 产品符合标准GB 1208、GB 20840.1、GB 20840.2、IEC 60044-1、IEC 61869-1、IEC 61869-2。

2. 型式试验报告编号: DY 130215, DY 130216。

3. 关键零部件：一次导体、铁芯、环氧树脂、漆包线。

4. CMC证书编号: 粤制00000822号。

5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。

6. 以上表格不作为技术最终承诺, 请以我司人员工程技术确认为准。



产品说明

LMZBJ1-10-325 (I)型电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭户内型，用于12 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电流测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜

- 适用海拔高度2000米
- 设备最高运行电压12 kV（高于12 kV请以我司确认为准）
- 此型号共有二次端子8个，最多可支持4个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



LMZ5-10 (II)



型号含义

型号编码	编码内容	净重
L	电流互感器	约23.5 kg
M	带触头盒复合式	
Z	环氧树脂浇注	
5	设计序号	
10	额定电压	
(II)	结构代号	

技术参数示例

额定一次电流 I_{1n} (A)	额定二次电流 I_{2n} (A)	准确级组合	容量(VA)	I_{th} (kA/s)	I_{dyn} (kA)
20、25、30、40	1	0.5/5P10	5/5	$100 \times I_{1n}$	$2.5 \times I_{1n}$
50、60、75、100、125	5 (1)	0.2/5P10	5/5	$100 \times I_{1n}$	$2.5 \times I_{1n}$
150、200、250、300	5 (1)	0.2/5P15	10/10	25 kA/1 s	63 kA
400、500、600、750	5 (1)	0.2 s/5P20	10/10	31.5 kA/1 s	80 kA
800、1000、1200、1250	5 (1)	0.2 s/5P20	15/15	31.5 kA/2 s	80 kA

注: 1. 产品符合标准GB 1208、GB 20840.1、GB 20840.2、IEC 60044-1、IEC 61869-1、IEC 61869-2。

2. 型式试验报告编号: DY 131666, DY 131667。

3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。

4. CMC证书编号:  粤制00000822号。

5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。

6. 以上表格不作为技术最终承诺, 请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

LMZ5-10 (II)型电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭户内型, 用于12 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电流测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜

- 适用海拔高度1000米
- 设备最高运行电压12 kV（高于12 kV请以我司确认为准）
- 此型号共有二次端子6个，最多可支持3个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



LMZ5-10 (III)



型号含义

型号编码	编码内容	净重
L	电流互感器	约23.5 kg
M	带触头盒复合式	
Z	环氧树脂浇注	
5	设计序号	
10	额定电压	
(III)	结构代号	

技术参数示例

额定一次电流 I_{1n} (A)	额定二次电流 I_{2n} (A)	准确级组合	容量(VA)	I_{th} (kA/s)	I_{dyn} (kA)
20、25、30、40	1	0.5/5P10	5/5	$100 \times I_{1n}$	$2.5 \times I_{th}$
50、60、75、100、125	5 (1)	0.2/5P10	5/5	$100 \times I_{1n}$	$2.5 \times I_{th}$
150、200、250、300	5 (1)	0.2/5P15	10/10	25 kA/1 s	63 kA
400、500、600、750	5 (1)	0.2 s/5P20	10/10	31.5 kA/1 s	80 kA
800、1000、1200、1250	5 (1)	0.2 s/5P20	15/15	31.5 kA/2 s	80 kA

- 注：1. 产品符合标准GB 1208、GB 20840.1、GB 20840.2、IEC 60044-1、IEC 61869-1、IEC 61869-2。
2. 型式试验报告编号：DY 140185，DY 140186。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号： 粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

LMZ5-10 (III)型电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭户内型，用于12 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电流测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜

- 适用海拔高度1000米
- 设备最高运行电压12 kV（高于12 kV请以我司确认为准）
- 此型号共有二次端子6个，最多可支持3个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



LMZ5-10 (V)



型号含义

型号编码	编码内容	净重
L	电流互感器	约24 kg
M	带触头盒复合式	
Z	环氧树脂浇注	
5	设计序号	
10	额定电压	
(V)	结构代号	

技术参数示例

额定一次电流 I_{1n} (A)	额定二次电流 I_{2n} (A)	准确级组合	容量(VA)	I_{th} (kA/s)	I_{dyn} (kA)
20、25、30、40	1	0.5/5P10	5/5	$100 \times I_{1n}$	$2.5 \times I_{1n}$
50、60、75、100、125	5 (1)	0.2/5P10	5/5	$100 \times I_{1n}$	$2.5 \times I_{1n}$
150、200、250、300	5 (1)	0.2/5P15	10/10	25 kA/1 s	63 kA
400、500、600、750	5 (1)	0.2 s/5P20	10/10	31.5 kA/1 s	80 kA
800、1000、1200、1250	5 (1)	0.2 s/5P20	15/15	31.5 kA/2 s	80 kA

- 注：1. 产品符合标准GB 1208、GB 20840.1、GB 20840.2、IEC 60044-1、IEC 61869-1、IEC 61869-2。
2. 型式试验报告编号：DY 131377，DY 131378。
3. 关键零部件：一次导体、铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号： 粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

LMZ5-10(V)型电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭户内型，用于12 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电流测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜

- 适用海拔高度1000米
- 设备最高运行电压12 kV（高于12 kV请以我司确认为准）
- 此型号共有二次端子6个，最多可支持3个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



ZJ10-12/150b



型号含义		
型号编码	编码内容	净重
Z	支柱式	7 kg
J	加强型	
10	设计序号	
12	设备最高电压	
/150b	宽度及结构代号	

技术参数示例


额定一次电流 I_{1n} (A)	I_{th} (kA/s)	I_{dyn} (kA)
5-1250	50/3	125
	80/1	200

- 注：1. 产品符合标准GB 1208、GB 20840.1、GB 20840.2、IEC 60044-1、IEC 61869-1、IEC 61869-2。
2. 型式试验报告编号：JHG 611，DY 120036，DY 120038。
3. 关键零部件：一次导体、铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号：粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。

产品说明

- ZJ10-12/150b型代电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭户内型，用于绝缘支撑。
- 适用于空气绝缘开关柜
 - 适用海拔高度2500米
 - 设备最高运行电压12 kV（高于12 kV请以我司确认为准）

外形及安装尺寸



ZJ10-12/185b



型号含义

型号编码	编码内容	净重
Z	支柱式	8 kg
J	加强型	
10	设计序号	
12	设备最高电压	
/185b	宽度及结构代号	

技术参数示例

额定一次电流 I_{1n} (A)	I_{th} (kA/s)	I_{dyn} (kA)
1500-3150	50/3	125
	80/1	200




- 注：1. 产品符合标准GB 1208、GB 20840.1、GB 20840.2、IEC 60044-1、IEC 61869-1、IEC 61869-2。
2. 型式试验报告编号：JHG 610，DY 120039，DY 120040。
3. 关键零部件：一次导体、铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号： 粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。

产品说明

ZJ10-12/185b型代电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭户内型，用于绝缘支撑。
■ 适用于空气绝缘开关柜

- 适用海拔高度2500米
- 设备最高运行电压12 kV（高于12 kV请以我司确认为准）

外形及安装尺寸



LZZBJ9-36/250W3b



型号含义		
型号编码	编码内容	净重
L	电流互感器	约80 kg
Z	支柱式	
Z	环氧树脂浇注	
B	带保护级	
J	加强型	
9	设计序号	
36	额定电压	
250	产品宽度	
W3b	结构代号	

技术参数示例

额定一次电流 I_{1n} (A)	额定二次电流 I_{2n} (A)	准确级组合	容量(VA)	I_{th} (kA/s)	I_{dyn} (kA)
20、25、30、40	1 (5)	0.5/5P10	10/10	$100 \times I_{1n}$	$2.5 \times I_{th}$
50、60、75、100、125	1 (5)	0.2/5P10	15/15	$100 \times I_{1n}$	$2.5 \times I_{th}$
150、200、250、300	5 (1)	0.2/5P10/5P10	15/15/15	25 kA/1 s	63 kA
400、500、600、750	5 (1)	0.2 s/5P20/5P20	15/15/15	31.5 kA/1 s	80 kA
800、1000、1200、1250	5 (1)	0.2 s/0.5/5P20/5P20	15/15/15/15	31.5 kA/3 s	80 kA

- 注：1. 产品符合标准GB 1208、GB 20840.1、GB 20840.2、IEC 60044-1、IEC 61869-1、IEC 61869-2。
2. 型式试验报告编号：DY 121465，DY 121466。
3. 关键零部件：一次导体、铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号：粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

LZZBJ9-36/250W3b型电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭户内型，用于40.5 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电流测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜

- 适用海拔高度2000米
- 设备最高运行电压40.5 kV
- 此型号共有二次端子10个，最多可支持5个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



LZZBJ9-36/250W3h



型号含义		
型号编码	编码内容	净重
L	电流互感器	约80 kg
Z	支柱式	
Z	环氧树脂浇注	
B	带保护级	
J	加强型	
9	设计序号	
36	额定电压	
250	产品宽度	
W3h	结构代号	

技术参数示例

额定一次电流 I_{1n} (A)	额定二次电流 I_{2n} (A)	准确级组合	容量(VA)	I_{th} (kA/s)	I_{dyn} (kA)
1500、1600	5 (1)	0.2 s/0.5/5P20	20/20/20	31.5 kA/3 s	80 kA
2000、2500	5	0.2 s/0.5/5P20	20/20/20	40 kA/3 s	100 kA


注：1. 产品符合标准GB 1208、GB 20840.1、GB 20840.2、IEC 60044-1、IEC 61869-1、IEC 61869-2。
2. 型式试验报告编号：DY 120671，DY 120672。
3. 关键零部件：一次导体、铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号：粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。

产品说明

LZZBJ9-36/250W3h型电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭户内型，用于40.5 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电流测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜
- 适用海拔高度2000米
- 设备最高运行电压40.5 kV
- 此型号共有二次端子10个，最多可支持5个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



LZZBJ9-36/250W3I



型号含义		
型号编码	编码内容	净重
L	电流互感器	80 kg
Z	支柱式	
Z	环氧树脂浇注	
B	带保护级	
J	加强型	
9	设计序号	
36	额定电压	
250	产品宽度	
W3I	结构代号	

技术参数示例

额定一次电流 I_{1n} (A)	额定二次电流 I_{2n} (A)	准确级组合	容量(VA)	I_{th} (kA/s)	I_{dyn} (kA)
3000、3150	5	0.2 s/0.5/5P20	20/20/20	40 kA/3 s	100 kA

注：1. 产品符合标准GB 1208、GB 20840.1、GB 20840.2、IEC 60044-1、IEC 61869-1、IEC 61869-2。
2. 型式试验报告编号：DY 130250，DY 130251。
3. 关键零部件：一次导体、铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号：粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

LZZBJ9-36/250W3I型电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭户内型，用于40.5 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电流测量和继电保护用。

■ 适用于空气绝缘开关柜

- 适用海拔高度2000米
- 设备最高运行电压40.5 kV
- 此型号共有二次端子10个，最多可支持5个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



LZZBJ9-36/250 (II)



型号含义

型号编码	编码内容	净重
L	电流互感器	约80 kg
Z	支柱式	
Z	环氧树脂浇注	
B	带保护级	
9	设计序号	
36	额定电压	
250(II)	结构代号	

技术参数示例

额定一次电流 I_{1n} (A)	额定二次电流 I_{2n} (A)	准确级组合	容量(VA)	I_{th} (kA/s)	I_{dyn} (kA)
10、20、25、30、40	1 (5)	0.5/5P10	10/10	$100 \times I_{1n}$	$2.5 \times I_{th}$
50、60、75、100、125	1 (5)	0.2/5P10	15/15	$100 \times I_{1n}$	$2.5 \times I_{th}$
150、200、250、300、400	5 (1)	0.2/5P15/5P15	15/15/15	25 kA/1 s	63 kA
500、600、750、800、1000	5 (1)	0.2 s/5P20/5P20	15/15/15	31.5 kA/2 s	80 kA
1200、1250、1500、1600	5 (1)	0.2 s/5P20/5P20	20/20/20	40 kA/2 s	100 kA
2000、2500、3000、3150	5	0.2 s/5P20/5P20	20/20/20	40 kA/3 s	100 kA

- 注：1. 产品符合标准GB 1208、GB 20840.1、GB 20840.2、IEC 60044-1、IEC 61869-1、IEC 61869-2。
2. 型式试验报告编号：DY 131672。
3. 关键零部件：一次导体、铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号：粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

LZZBJ9-36/250 (II)型电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭户内型，用于35 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电流测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜

- 适用海拔高度3000米
- 设备最高运行电压40.5 kV
- 此型号共有二次端子10个，最多可支持5个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



LZZBJ9-36/250W3b (II)



型号含义		
型号编码	编码内容	净重
L	电流互感器	30 kg
Z	支柱式	
Z	环氧树脂浇注	
B	带保护级	
J	加强型	
9	设计序号	
36	额定电压	
250	产品宽度	
W3b(II)	结构代号	

技术参数示例

额定一次电流 I_{1n} (A)	I_{th} (kA/s)	I_{dyn} (kA)
5-1250	50/4	125




注：1. 产品符合标准GB 1208、GB 20840.1、GB 20840.2、IEC 60044-1、IEC 61869-1、IEC 61869-2。
2. 型式试验报告编号：JHG 644。
3. 关键零部件：一次导体、铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号： 粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。

产品说明

LZZBJ9-36/250W3b (II)型代电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭户内型，用于绝缘支撑。
■ 适用于空气绝缘开关柜

- 适用海拔高度2500米
- 设备最高运行电压40.5 kV

外形及安装尺寸



LZZBJ9-36/250W3h (II)



型号含义

型号编码	编码内容	净重
L	电流互感器	30 kg
Z	支柱式	
Z	环氧树脂浇注	
B	带保护级	
J	加强型	
9	设计序号	
36	额定电压	
250	产品宽度	
W3h(II)	结构代号	

技术参数示例

额定一次电流 I_{1n} (A)	I_{th} (kA/s)	I_{dyn} (kA)
1500-3150	50/4	125

- 注：1. 产品符合标准GB 1208、GB 20840.1、GB 20840.2、IEC 60044-1、IEC 61869-1、IEC 61869-2。
2. 型式试验报告编号：JHG 643。
3. 关键零部件：一次导体、铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号： 粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

LZZBJ9-36/250W3h (II)型代电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭户内型，用于绝缘支撑。

- 适用于空气绝缘开关柜

- 适用海拔高度2500米
- 设备最高运行电压40.5 kV

外形及安装尺寸



LZZBJ9-36/250W3I (II)



型号含义		
型号编码	编码内容	净重
L	电流互感器	30 kg
Z	支柱式	
Z	环氧树脂浇注	
B	带保护级	
J	加强型	
9	设计序号	
36	额定电压	
250	产品宽度	
W3I(II)	结构代号	

技术参数示例

额定一次电流 I_n (A)	I_{th} (kA/s)	I_{dyn} (kA)
3000-3150	50/4	125

注：1. 产品符合标准GB 1208、GB 20840.1、GB 20840.2、IEC 60044-1、IEC 61869-1、IEC 61869-2。
2. 型式试验报告编号：JHG 643。
3. 关键零部件：一次导体、铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号：粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

LZZBJ9-36/250W3I (II)型电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭户内型，用于绝缘支撑。

- 适用于空气绝缘开关柜

- 适用海拔高度2500米
- 设备最高运行电压40.5 kV

外形及安装尺寸



LMZ165-50-70



型号含义

型号编码	编码内容	净重
L	电流互感器	约3.5 kg
M	母线贯穿式	
Z	环氧树脂浇注	
165-50-70	宽度、厚度以及内孔直径	

技术参数示例

额定一次电流 I_{1n} (A)	额定二次电流 I_{2n} (A)	准确级	额定容量 (VA)
50	1	10P10	1
75	1	10P10	1.5
100	1 (5)	10P10	2
150	1 (5)	10P10	3.75
200	1 (5)	10P10	5
300	1 (5)	10P10	7.5

- 注：1. 产品符合标准GB 1208、GB 20840.1、GB 20840.2、IEC 60044-1、IEC 61869-1、IEC 61869-2。
2. 型式试验报告编号：DY 121418A、DY 121423A。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号： 粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。



产品说明

LMZ165-50-70型电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭户内型，用于交流50/60 Hz电力系统和高压三相交流发电机、电动机的零序过流保护。

- 适用于空气绝缘开关柜

- 可选准确级10P、10P5、10P10
- 适用海拔高度2000米
- 设备最高绝缘电压0.72 kV
- 此型号共有二次端子2个，可支持1个绕组

外形及安装尺寸



LMZ215-80-120



型号含义

型号编码	编码内容	净重
L	电流互感器	8.5 kg
M	母线贯穿式	
Z	环氧树脂浇注	
215-80-120	宽度、厚度以及内孔直径	

技术参数示例

额定一次电流 I_{1n} (A)	额定二次电流 I_{2n} (A)	准确级	额定容量 (VA)
50	1	10P10	1
75	1	10P10	1.5
100	1 (5)	10P10	2.5
150	1 (5)	10P10	3.75
200	1 (5)	10P10	5
300	5 (1)	10P10	10

- 注：1. 产品符合标准GB 1208、GB 20840.1、GB 20840.2、IEC 60044-1、IEC 61869-1、IEC 61869-2。
2. 型式试验报告编号：DY121417、DY121422。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号： 粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

LMZ215-80-120型电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭户内型，用于交流50/60 Hz电力系统和高压三相交流发电机、电动机的零序过流保护。

- 适用于空气绝缘开关柜

- 可选准确级10P、10P5、10P10
- 适用海拔高度2000米
- 设备最高绝缘电压0.72 kV
- 此型号共有二次端子2个，可支持1个绕组

外形及安装尺寸



LMZ255-80-160



型号含义

型号编码	编码内容	净重
L	电流互感器	9.5 kg
M	母线贯穿式	
Z	环氧树脂浇注	
255-80-160	宽度、厚度以及内孔直径	

技术参数示例

额定一次电流 I_{1n} (A)	额定二次电流 I_{2n} (A)	准确级	额定容量 (VA)
50	1	10P10	1
75	1	10P10	1.5
100	1 (5)	10P10	2.5
150	1 (5)	10P10	3.75
200	1 (5)	10P10	7.5
300	1 (5)	10P10	10

- 注：1. 产品符合标准GB 1208、GB 20840.1、GB 20840.2、IEC 60044-1、IEC 61869-1、IEC 61869-2。
2. 型式试验报告编号：DY 121416，DY 121421。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号： 粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。




产品说明

LMZ215-80-160型电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭户内型，用于交流50/60 Hz电力系统和高压三相交流发电机、电动机的零序过流保护。

- 适用于空气绝缘开关柜

- 可选准确级10P、10P5、10P10
- 适用海拔高度2000米
- 设备最高绝缘电压0.72 kV
- 此型号共有二次端子2个，可支持1个绕组

外形及安装尺寸



LXZ-Φ110



型号含义

型号编码	编码内容	净重
L	电流互感器	约18 kg
X	剩余电流用	
Z	环氧树脂浇注	
Φ110	内孔直径	

技术参数示例

额定一次电流I _{1n} (A)	额定二次电流I _{2n} (A)	准确级	额定容量 (VA)
50	1	10P10	2
75	1	10P10	2.5
100	1 (5)	10P10	5
150-200	1 (5)	10P10	10
300-600	5	10P10	20

- 注：1. 产品符合标准GB 1208、GB 20840.1、GB 20840.2、IEC 60044-1、IEC 61869-1、IEC 61869-2。
2. 型式试验报告编号：DY 120221、DY 120765。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号： 粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。




产品说明

LXZ-Φ110型电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭户内型，用于交流50/60 Hz电力系统和高压三相交流发电机、电动机的零序过流保护。

- 适用于空气绝缘开关柜

- 可选准确级10P、10P5、10P10
- 适用海拔高度2000米
- 设备最高绝缘电压0.72 kV
- 此型号共有二次端子2个，可支持1个绕组

外形及安装尺寸



LXZ-Φ200



型号含义

型号编码	编码内容	净重
L	电流互感器	20 kg
X	剩余电流用	
Z	环氧树脂浇注	
Φ200	内孔直径	

技术参数示例

额定一次电流 I_{1n} (A)	额定二次电流 I_{2n} (A)	准确级	额定容量 (VA)
50	1	10P10	2
75	1	10P10	2.5
100	1 (5)	10P10	5
150-200	1 (5)	10P10	10
300-600	5	10P10	20

- 注：1. 产品符合标准GB 1208、GB 20840.1、GB 20840.2、IEC 60044-1、IEC 61869-1、IEC 61869-2。
2. 型式试验报告编号：DY 120219, DY 120763。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号： 粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

LXZ-Φ200型电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭户内型，用于交流50/60 Hz电力系统和高压三相交流发电机、电动机的零序过流保护。

- 适用于空气绝缘开关柜

- 可选准确级10P、10P5、10P10
- 适用海拔高度2000米
- 设备最高绝缘电压0.72 kV
- 此型号共有二次端子2个，可支持1个绕组

外形及安装尺寸



LMBF-0.5 (300 x 500)



型号含义		
型号编码	编码内容	净重
L	电流互感器	约26 kg
M	母线贯穿式	
B	带保护级	
F	方形线圈	
0.5	额定电压	
(300 x500)	宽度及结构代号	

技术参数示例

额定一次电流I _{1n} (A)	额定二次电流I _{2n} (A)	准确级	额定容量 (VA)
50	1	10P10	1
75	1	10P10	1.5
100	1 (5)	10P10	2
150	1 (5)	10P10	2.5
200	1 (5)	10P10	3.75
300	1 (5)	10P10	5

- 注：1. 产品符合标准GB 1208、GB 20840.1、GB 20840.2、IEC 60044-1、IEC 61869-1、IEC 61869-2。
2. 型式试验报告编号：DY 130062，DY 130063。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号： 粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

LMBF-0.5 (300 x 500)型电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭户内型，用于交流50/60 Hz电力系统和高压三相交流发电机、电动机的零序过流保护。

- 适用于空气绝缘开关柜

- 可选准确级10P、10P5、10P10
- 适用海拔高度2000米
- 设备最高绝缘电压0.72 kV
- 此型号共有二次端子2个，可支持1个绕组

外形及安装尺寸



LMBF-0.5 (450 x 650)



型号含义

型号编码	编码内容	净重
L	电流互感器	35 kg
M	母线贯穿式	
B	带保护级	
F	方形线圈	
0.5	额定电压	
(450 x650)	宽度及结构代号	

技术参数示例

额定一次电流 I_{1n} (A)	额定二次电流 I_{2n} (A)	准确级	额定容量 (VA)
50	1	10P10	1
75	1 (5)	10P10	1.5
100	5 (1)	10P10	2
150	5 (1)	10P10	2.5
200	5 (1)	10P10	3.75
300	5 (1)	10P10	5

- 注：1. 产品符合标准GB 1208、GB 20840.1、GB 20840.2、IEC 60044-1、IEC 61869-1、IEC 61869-2。
2. 型式试验报告编号：DY 130067，DY 130068。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号： 粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

LMBF-0.5 (450 x 650)型电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭户内型，用于交流50/60 Hz电力系统和高压三相交流发电机、电动机的零序过流保护

- 适用于空气绝缘开关柜

- 可选准确级10P、10P5、10P10
- 适用海拔高度2000米
- 设备最高绝缘电压0.72 kV
- 此型号共有二次端子2个，可支持1个绕组

外形及安装尺寸



LMZC-0.5



型号含义

型号编码	编码内容	净重
L	电流互感器	约11 kg
M	母线贯穿式	
Z	环氧树脂浇注	
C	开合式	
0.5	额定电压等级	
Φ100Φ120	内孔孔径	
Φ160Φ180		

技术参数示例

额定一次电流 I_{1n} (A)	额定二次电流 I_{2n} (A)	准确级	额定容量 (VA)
50	1	10P10	2
75	1	10P10	2.5
100	1 (5)	10P10	3.75
150	1 (5)	10P10	5
200	1 (5)	10P10	7.5
300	1 (5)	10P10	10

- 注：1. 产品符合标准GB 1208、GB 20840.1、GB 20840.2、IEC 60044-1、IEC 61869-1、IEC 61869-2。
2. 型式试验报告编号：DY 120334，DY 120830；DY 120333，DY 120829。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号： 粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。




产品说明

LMZC-0.5型电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭户内型，用于交流50/60 Hz电力系统和高压三相交流发电机、电动机的零序过流保护。

- 适用于空气绝缘开关柜

- 可选准确级10P、10P5、10P10
- 适用海拔高度2000米
- 设备最高绝缘电压0.72 kV
- 此型号共有二次端子2个，可支持1个绕组

外形及安装尺寸



LMZC-0.5外形及安装尺寸

序号	型号	d	h	H	A	B
1	LMZC-0.5/Φ100	100	128	266	160	260
2	LMZC-0.5/Φ120	120	138	286	180	280
3	LMZC-0.5/Φ160	160	175	345	220	330
4	LMZC-0.5/Φ180	180	185	365	240	350

LXZK-Φ120



型号含义

型号编码	编码内容	净重
L	电流互感器	17 kg
X	母线贯穿式	
Z	环氧树脂浇注	
K	开合式	
Φ120	内孔孔径	

技术参数示例

额定一次电流 I_{1n} (A)	额定二次电流 I_{2n} (A)	准确级	额定容量 (VA)
50	1	10P10	1.5
75	1	10P10	2
100	1 (5)	10P10	3.75
150	1 (5)	10P10	5
200	1 (5)	10P10	7.5
300	1 (5)	10P10	10

- 注：1. 产品符合标准GB 1208、GB 20840.1、GB 20840.2、IEC 60044-1、IEC 61869-1、IEC 61869-2。
2. 型式试验报告编号：DY 120220，DY 120764。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号： 粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

LXZK-Φ120型电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭户内型，用于交流50/60 Hz电力系统和高压三相交流发电机、电动机的零序过流保护。

- 适用于空气绝缘开关柜

- 可选准确级10P、10P5、10P10
- 适用海拔高度2000米
- 设备最高绝缘电压0.72 kV
- 此型号共有二次端子2个，可支持1个绕组

外形及安装尺寸



LXZK-Φ200



型号含义

型号编码	编码内容	净重
L	电流互感器	27 kg
X	母线贯穿式	
Z	环氧树脂浇注	
K	开合式	
Φ200	内孔孔径	

技术参数示例

额定一次电流 I_{1n} (A)	额定二次电流 I_{2n} (A)	准确级	额定容量 (VA)
50	1	10P10	1.5
75	1	10P10	2
100	1 (5)	10P10	3.75
150	1 (5)	10P10	5
200	1 (5)	10P10	7.5
300	1 (5)	10P10	10

- 注：1. 产品符合标准GB 1208、GB 20840.1、GB 20840.2、IEC 60044-1、IEC 61869-1、IEC 61869-2。
2. 型式试验报告编号：DY 131066，DY 131067。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号： 粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

LXZK-Φ200型电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭户内型，用于交流50/60 Hz电力系统和高压三相交流发电机、电动机的零序过流保护。

- 适用于空气绝缘开关柜

- 可选准确级10P、10P5、10P10
- 适用海拔高度2000米
- 设备最高绝缘电压0.72 kV
- 此型号共有二次端子2个，可支持1个绕组

外形及安装尺寸



JDZ22-10C1



型号含义

型号编码	编码内容	净重
J	电压互感器	约22 kg
D	单相	
Z	环氧树脂浇注	
22	设计序号	
10	设备额定电压	
C1	结构代号	

技术参数示例

额定电压比 (kV)	准确级组合	额定输出 (VA)	热极限输出 (VA)
10/0.1	0.2、0.5、1.0	25、50、100	500
10/0.22(0.11)	1.0、3.0	120、300	
10/0.1/0.1	0.2/0.2、0.2/0.5、0.5/0.5	10/10、15/15、30/30	300
10/0.1/0.22	0.2/3.0、0.5/3.0	10/30、15/100	

- 注：1. 产品符合标准GB 1207、GB 20840.1、GB 20840.3、IEC 60044-2、IEC 61869-1、IEC 61869-3。
2. 型式试验报告编号：JHG 237。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号： 粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

JDZ22-10C1型电压互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭相对相户内型，用于12 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电压测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜

- 适用海拔高度1500米
- 设备最高运行电压12 kV（若要求绝缘水平高于12 kV请以我司确认为准）
- 此型号共有二次端子4个，最多可支持2个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



JDZ10-10 (VI)



型号含义

型号编码	编码内容	净重
J	电压互感器	约21 kg
D	单相	
Z	环氧树脂浇注	
10	设计序号	
10	设备额定电压	
(VI)	结构代号	

技术参数示例

额定电压比 (kV)	准确级组合	额定输出 (VA)	热极限输出 (VA)
10/0.1	0.2、0.5、1.0	15、30、60	350
10/0.22(0.11)	1.0、3.0	60、120	
10/0.1/0.1	0.5/0.5	15/15	

- 注：1. 产品符合标准GB 1207、GB 20840.1、GB 20840.3、IEC 60044-2、IEC 61869-1、IEC 61869-3。
2. 型式试验报告编号：DY 130008，DY 130013。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号： 粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

JDZ10-10(VI)型电压互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭相对相户内型，用于12 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电压测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜

- 适用海拔高度1500米
- 设备最高运行电压12 kV（高于12 kV请以我司确认为准）
- 此型号共有二次端子4个，最多可支持2个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



JDZ10-10 (VII)



型号含义

型号编码	编码内容	净重
J	电压互感器	约27 kg
D	单相	
Z	环氧树脂浇注	
10	设计序号	
10	额定电压	
(VII)	结构代号	

技术参数示例

额定电压比 (kV)	准确级组合	额定输出 (VA)	热极限输出 (VA)
10/0.1	0.2、0.5、1.0	15、30、60	350
10/0.22(0.11)	1.0、3.0	60、120	
10/0.1/0.1	0.5/0.5	15/15	

- 注：1. 产品符合标准GB 1207、GB 20840.1、GB 20840.3、IEC 60044-2、IEC 61869-1、IEC 61869-3。
2. 型式试验报告：与JDZ10-10（VIII）结构相同，请参考JDZ10-10（VIII）型式试验报告。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号： 粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

JDZ10-10 (VII)型电压互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭相对相户内型，用于12 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电压测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜

- 适用海拔高度1500米
- 设备最高运行电压12 kV（高于12 kV请以我司确认为准）
- 此型号共有二次端子4个，最多可支持2个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



JDZ10-10 (VIII)



型号含义

型号编码	编码内容	净重
J	电压互感器	约27 kg
D	单相	
Z	环氧树脂浇注	
10	设计序号	
10	额定电压	
(VIII)	结构代号	

技术参数示例

额定电压比 (kV)	准确级组合	额定输出 (VA)	热极限输出 (VA)
10/0.1	0.2、0.5、1.0	15、30、60	350
10/0.22(0.11)	1.0、3.0	60、120	
10/0.1/0.1	0.5/0.5	15/15	

- 注：1. 产品符合标准GB 1207、GB 20840.1、GB 20840.3、IEC 60044-2、IEC 61869-1、IEC 61869-3。
2. 型式试验报告编号：DY 120559，DY 120828。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号： 粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

JDZ10-10 (VIII)型电压互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭相对相户内型，用于12 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电压测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜
- 适用海拔高度1500米

- 设备最高运行电压12 kV（高于12 kV请以我司确认为准）
- 此型号共有二次端子4个，最多可支持2个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



JDZ10-10B3



型号含义

型号编码	编码内容	净重
J	电压互感器	约34 kg
D	单相	
Z	环氧树脂浇注	
10	设计序号	
10	额定电压	
B3	结构代号	

技术参数示例

额定电压比 (kV)	准确级组合	额定输出 (VA)	热极限输出 (VA)
10/0.1	0.2、0.5、1.0	50、100、150	500
10/0.22(0.11)	1.0、3.0	150、500	
10/0.1/0.1	0.2/0.2、0.2/0.5、0.5/0.5	20/20、20/30、50/50	300
10/0.1/0.22	0.2/3.0、0.5/3.0	10/40、20/100	

- 注：1. 产品符合标准GB 1207、GB 20840.1、GB 20840.3、IEC 60044-2、IEC 61869-1、IEC 61869-3。
2. 型式试验报告编号：DY 120558，DY 120827。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号： 粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

JDZ10-10B3型电压互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭相对相户内型，用于12 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电压测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜

- 适用海拔高度2000米
- 设备最高运行电压12 kV（高于12 kV请以我司确认为准）
- 此型号共有二次端子4个，最多可支持2个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



JDZ10-10V



型号含义

型号编码	编码内容	净重
J	电压互感器	约20 kg
D	单相	
Z	环氧树脂浇注	
10	设计序号	
10(3/6)	额定电压	
V	结构代号	

技术参数示例

额定电压比 (kV)	准确级组合	额定输出 (VA)	热极限输出 (VA)
10/0.1	0.2、0.5、1.0	15、30、60	350
10/0.22(0.11)	1.0、3.0	60、120	
10/0.1/0.1	0.5/0.5	15/15	

- 注：1. 产品符合标准GB 1207、GB 20840.1、GB 20840.3、IEC 60044-2、IEC 61869-1、IEC 61869-3。
2. 型式试验报告编号：DY 131226，DY 131227。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号： 粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

JDZ10-10V型电压互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭相对相户内型，用于12 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电压测量和继电保护用。


- 适用于空气绝缘开关柜

- 适用海拔高度2000米
- 设备最高运行电压12 kV（高于12 kV请以我司确认为准）
- 此型号共有二次端子4个，最多可支持2个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



JDZ9-10



型号含义

型号编码	编码内容	净重
J	电压互感器	约28 kg
D	单相	
Z	环氧树脂浇注	
9	设计序号	
10	设备额定电压	

技术参数示例

额定电压比 (kV)	准确级组合	额定输出 (VA)	热极限输出 (VA)
10/0.1	0.2、0.5、1.0	50、100、200	500
10/0.22(0.11)	1.0、3.0	200、500	
10/0.1/0.1	0.2/0.2、0.2/0.5、0.5/0.5	20/20、20/30、50/50	300
10/0.1/0.22	0.2/3.0、0.5/3.0	10/40、20/100	

- 注：1. 产品符合标准GB 1207、GB 20840.1、GB 20840.3、IEC 60044-2、IEC 61869-1、IEC 61869-3。
2. 型式试验报告编号：DY 121356、DY 121357。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号： 粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

JDZ9-10型电压互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭相对相户内型，用于12 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电压测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜

- 适用海拔高度2000米
- 设备最高运行电压12 kV（若要求绝缘水平高于12 kV请以我司确认为准）
- 此型号共有二次端子4个，最多可支持2个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



JDZ23-10



型号含义

型号编码	编码内容	净重
J	电压互感器	约27~30 kg
D	单相	
Z	环氧树脂浇注	
23	设计序号	
10	额定电压	

技术参数示例

额定电压比 (kV)	准确级组合	额定输出 (VA)	热极限输出 (VA)
10/0.1	0.2、0.5、1.0	50、100、200	500
10/0.22(0.11)	1.0、3.0	200、500	
10/0.1/0.1	0.2/0.2、0.2/0.5、0.5/0.5	20/20、20/30、50/50	
10/0.1/0.22	0.2/3.0、0.5/3.0	10/40、20/100	350

- 注：1. 产品符合标准GB 1207、GB 20840.1、GB 20840.3、IEC 60044-2、IEC 61869-1、IEC 61869-3。
2. 型式试验报告编号：DY 131389，DY 131390。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号： 粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

JDZ23-10型电压互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭相对户内型，用于12 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电压测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜

- 适用海拔高度2000米
- 设备最高运行电压12 kV（高于12 kV请以我司确认为准）
- 此型号共有二次端子4个，最多可支持2个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



JDZ23-10S



型号含义

型号编码	编码内容	净重
J	电压互感器	约30 kg
D	单相	
Z	环氧树脂浇注	
23	设计序号	
10	额定电压	
S	结构代号	

技术参数示例

额定电压比 (kV)	准确级组合	额定输出 (VA)	热极限输出 (VA)
10/0.1	0.2、0.5、1.0	50、100、200	500
10/0.22(0.11)	1.0、3.0	200、500	
10/0.1/0.1	0.2/0.2、0.2/0.5、0.5/0.5	20/20、20/30、50/50	
10/0.1/0.22	0.2/3.0、0.5/3.0	10/40、20/100	350

- 注：1. 产品符合标准GB 1207、GB 20840.1、GB 20840.3、IEC 60044-2、IEC 61869-1、IEC 61869-3。
2. 型式试验报告编号：DY 131396，DY 131397。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号： 粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

JDZ23-10S型电压互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭相对相户内型，用于12 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电压测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜
- 适用海拔高度2000米

- 设备最高运行电压12 kV（高于12 kV请以我司确认为准）
- 此型号共有二次端子4个，最多可支持2个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



JDZ15-10



型号含义

型号编码	编码内容	净重
J	电压互感器	约66 kg
D	单相	
Z	环氧树脂浇注	
15	设计序号	
10	额定电压	

技术参数示例

额定电压比 (kV)	准确级组合	额定输出 (VA)	热极限输出 (VA)
10/0.1	0.2、0.5、1.0	200、500、1000	2500
10/0.22(0.11)	1.0、3.0	1000、2000	
10/0.1/0.1	0.2/0.2、0.2/0.5、0.5/0.5	90/90、100/100、200/200	
10/0.1/0.22	0.2/3.0、0.5/3.0	10/120、20/250	1500

- 注：1. 产品符合标准GB 1207、GB 20840.1、GB 20840.3、IEC 60044-2、IEC 61869-1、IEC 61869-3。
2. 型式试验报告编号：DY 131674，DY 131675。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号： 粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

JDZ15-10型电压互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭相对相户内型，用于12 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电压测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜
- 适用海拔高度2000米

- 设备最高运行电压12 kV（高于12 kV请以我司确认为准）
- 此型号共有二次端子4个，最多可支持2个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



JDZ10-10R



型号含义

型号编码	编码内容	净重
J	电压互感器	约21 kg
D	单相	
Z	环氧树脂浇注	
10	设计序号	
10(3/6)	额定电压	
R	带熔断器	

技术参数示例

额定电压比 (kV)	准确级组合	额定输出 (VA)	热极限输出 (VA)
10/0.1	0.2、0.5、1.0	15、30、60	350
10/0.22(0.11)	1.0、3.0	60、120	
10/0.1/0.1	0.5/0.5	15/15	


- 注：1. 产品符合标准GB 1207、GB 20840.1、GB 20840.3、IEC 60044-2、IEC 61869-1、IEC 61869-3。
2. 型式试验报告编号：DY 131636。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号：粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。

产品说明

JDZ10-10R型电压互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭相对相带熔断器户内型，用于12 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电压测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜
- 适用海拔高度2000米
- 设备最高运行电压12 kV（高于12 kV请以我司确认为准）
- 此型号共有二次端子4个，最多可支持2个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



JSZV10-10R



型号含义

型号编码	编码内容	净重
J	电压互感器	约46 kg
S	三相	
Z	环氧树脂浇注	
V	V形接法	
10	设计序号	
10(3/6)	额定电压	
R	带熔断器	

技术参数示例

额定电压比 (kV)	准确级组合	额定输出 (VA)	热极限输出 (VA)
10/0.1	0.2、0.5、1.0	15、30、60	350
10/0.22(0.11)	1.0、3.0	60、120	

注：1. 产品符合标准GB 1207、GB 20840.1、GB 20840.3、IEC 60044-2、IEC 61869-1、IEC 61869-3。
2. 型式试验报告编号：DY 131205，DY 131206。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号： 粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

JSZV10-10R型电压互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭相对相带熔断器一体式户内型，用于12 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电压测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜
- 适用海拔高度1500米

- 设备最高运行电压12 kV（若要求绝缘水平高于12 kV请以我司确认为准）
- 此型号共有二次端子4个，最多可支持2个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



JSZVR22-10C/150



型号含义

型号编码	编码内容	净重
J	电压互感器	约52 kg
S	三相	
Z	环氧树脂浇注	
V	V型接法	
R	带熔断器保护	
22	设计序号	
10	设备额定电压	
C	结构代号	
/150	相间距	

技术参数示例

额定电压比 (kV)	准确级组合	额定输出 (VA)	热极限输出 (VA)
10/0.1	0.2、0.5、1.0	25、50、100	500
10/0.22(0.11)	1.0、3.0	100、300	
10/0.1/0.1	0.2/0.2、0.2/0.5、0.5/0.5	10/10、15/15、20/20	
10/0.1/0.22	0.2/3.0、0.5/3.0	10/30、15/100	350

- 注：1. 产品符合标准GB 1207、GB 20840.1、GB 20840.3、IEC 60044-2、IEC 61869-1、IEC 61869-3。
2. 型式试验报告编号：JHG 087。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号： 粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

JSZVR22-10C/150型电压互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭相对相带熔断器组合式户内型，用于12 kV及其以下交流50/60 Hz 线路中做电压测量和继电保护用。

- 适用于断路器相间距为150 mm的空气绝缘开关柜

- 适用海拔高度1500米
- 设备最高运行电压12 kV（若要求绝缘水平高于12 kV请以我司确认为准）
- 此型号共有二次端子6个，最多可支持3个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



JSZVR22-10C/210



型号含义		
型号编码	编码内容	净重
J	电压互感器	约54 kg
S	三相	
Z	环氧树脂浇注	
V	V型接法	
R	带熔断器保护	
22	设计序号	
10	设备额定电压	
C	结构代号	
/210	相间距	

技术参数示例

额定电压比 (kV)	准确级组合	额定输出 (VA)	热极限输出 (VA)
10/0.1	0.2、0.5、1.0	25、50、100	500
10/0.22(0.11)	1.0、3.0	100、300	
10/0.1/0.1	0.2/0.2、0.2/0.5、0.5/0.5	10/10、15/15、20/20	
10/0.1/0.22	0.2/3.0、0.5/3.0	10/30、15/100	350

- 注：1. 产品符合标准GB 1207、GB 20840.1、GB 20840.3、IEC 60044-2、IEC 61869-1、IEC 61869-3。
2. 型式试验报告编号：DY 121359，DY 121425。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号：MC 粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

JSZVR22-10C/210型电压互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭相对相带熔断器组合式户内型，用于12 kV及其以下交流50/60 Hz 线路中做电压测量和继电保护用。

- 适用于断路器相间距为210 mm的空气绝缘开关柜
- 适用海拔高度1500米

- 设备最高运行电压12 kV（若要求绝缘水平高于12 kV请以我司确认为准）
- 此型号共有二次端子6个，最多可支持3个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



JSZVR22-10C/275



型号含义

型号编码	编码内容	净重
J	电压互感器	约56 kg
S	三相	
Z	环氧树脂浇注	
V	V型接法	
R	带熔断器保护	
22	设计序号	
10	设备额定电压	
C	结构代号	
/275	相间距	

技术参数示例

额定电压比 (kV)	准确级组合	额定输出 (VA)	热极限输出 (VA)
10/0.1	0.2、0.5、1.0	25、50、100	500
10/0.22(0.11)	1.0、3.0	100、300	
10/0.1/0.1	0.2/0.2、0.2/0.5、0.5/0.5	10/10、15/15、20/20	
10/0.1/0.22	0.2/3.0、0.5/3.0	10/30、15/100	

- 注：1. 产品符合标准GB 1207、GB 20840.1、GB 20840.3、IEC 60044-2、IEC 61869-1、IEC 61869-3。
2. 型式试验报告编号：DY 121358，DY 121424。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号：粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。




产品说明

JSZVR22-10C/275型电压互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭相对相带熔断器组合式户内型，用于12 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电压测量和继电保护用。


- 适用于断路器相间距为275 mm的空气绝缘开关柜
- 适用海拔高度1500米

- 设备最高运行电压12 kV（若要求绝缘水平高于12 kV请以我司确认为准）
- 此型号共有二次端子4个，最多可支持2个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



3.6-12 kV熔断器外形尺寸
熔断器非标准配置，需要根据具体要求确认。



JDZX22-10C



型号含义

型号编码	编码内容	净重
J	电压互感器	约22 kg
D	单相	
Z	环氧树脂浇注	
X	带剩余电压绕组	
22	设计序号	
10	设备额定电压	
C	结构代号	

技术参数示例

额定电压比 (kV)	准确级组合	额定输出 (VA)	热极限输出 (VA)
10/√3 0.1/√3 0.1/3	0.2/3P	15/50	350
	0.5/3P	30/50	
	1.0/3P	50/50	

注：1. 产品符合标准GB 1207、GB 20840.1、GB 20840.3、IEC 60044-2、IEC 61869-1、IEC 61869-3。
2. 型式试验报告编号：DY 131398，DY 131399，DY 140328。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号： 粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

JDZX22-10C型电压互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭相对地户内型，用于12 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电压测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜
- 适用海拔高度1000米

- 设备最高运行电压12 kV（若要求绝缘水平高于12 kV请以我司确认为准）
- 此型号共有二次端子4个，最多可支持2个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



JDZX22-10C1



型号含义

型号编码	编码内容	净重
J	电压互感器	约24 kg
D	单相	
Z	环氧树脂浇注	
X	带剩余电压绕组	
22	设计序号	
10	设备额定电压	
C1	结构代号	

技术参数示例

额定电压比 (kV)	准确级组合	额定输出 (VA)	热极限输出 (VA)
10/√3 0.1/√3 0.1/3	0.2/3P	25/50	500
	0.5/3P	60/50	
	1.0/3P	100/50	

注：1. 产品符合标准GB 1207、GB 20840.1、GB 20840.3、IEC 60044-2、IEC 61869-1、IEC 61869-3。
2. 型式试验报告编号：DY 140211，DY 140212，JHG 167。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号： 粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

JDZX22-10C1型电压互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭相对地户内型，用于12 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电压测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜

- 适用海拔高度2000米
- 设备最高运行电压12 kV（若要求绝缘水平高于12 kV请以我司确认为准）
- 此型号共有二次端子4个，最多可支持2个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



JDZX9-10



型号含义

型号编码	编码内容	净重
J	电压互感器	约30 kg
D	单相	
Z	环氧树脂浇注	
X	带剩余绕组	
9	设计序号	
10	额定电压	

技术参数示例

额定电压比 (kV)	准确级组合	额定输出 (VA)	热极限输出 (VA)
10/√3 0.1/√3 0.1/3	0.2/3P、0.5/3P、1.0/3P	40/150、100/150、200/150	500
	0.2/0.2/3P、0.2/0.5/3P	15/20/150、20/30/150	
10/√3 0.1/√3 0.1/√3 0.1/3	0.2/1.0/3P、0.5/0.5/3P	20/30/150、50/50/150	
	0.5/1.0/3P、1.0/1.0/3P	50/50/150、75/100/150	

- 注：1. 产品符合标准GB 1207、GB 20840.1、GB 20840.3、IEC 60044-2、IEC 61869-1、IEC 61869-3。
2. 型式试验报告编号：DY 131590，DY 131591。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号： 粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

JDZX9-10型电压互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭相对地户内型，用于12 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电压测量和继电保护用。

- 设备最高运行电压12 kV（高于12 kV请以我司确认为准）
- 此型号共有二次端子6个，最多可支持3个绕组（具体视参数而定）

- 适用于空气绝缘开关柜
- 适用海拔高度2000米

外形及安装尺寸



JDZX10-10



型号含义

型号编码	编码内容	净重
J	电压互感器	约24 kg
D	单相	
Z	环氧树脂浇注	
X	带剩余电压绕组	
10	设计序号	
10	设备额定电压	

技术参数示例

额定电压比 (kV)	准确级组合	额定输出 (VA)	热极限输出 (VA)
10/√3 0.1/√3 0.1/3	0.2/3P	15/50	350
	0.5/3P	30/50	
	1.0/3P	50/50	

- 注：1. 产品符合标准GB 1207、GB 20840.1、GB 20840.3、IEC 60044-2、IEC 61869-1、IEC 61869-3。
2. 型式试验报告编号：DY 130154，DY 130155。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号： 粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

JDZX10-10型电压互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭相对地户内型，用于12 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电压测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜
- 适用海拔高度1000米

- 设备最高运行电压12 kV（高于12 kV请以我司确认为准）
- 此型号共有二次端子4个，最多可支持2个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



JDZX10-10 (II)



型号含义

型号编码	编码内容	净重
J	电压互感器	约25 kg
D	单相	
Z	环氧树脂浇注	
X	带剩余电压绕组	
10	设计序号	
10	设备额定电压	
(II)	结构代号	

技术参数示例

额定电压比 (kV)	准确级组合	额定输出 (VA)	热极限输出 (VA)
10/√3 0.1/√3 0.1/3	0.2/3P	15/50	350
	0.5/3P	30/50	
	1.0/3P	60/50	

注：1. 产品符合标准GB 1207、GB 20840.1、GB 20840.3、IEC 60044-2、IEC 61869-1、IEC 61869-3。
2. 型式试验报告编号：DY 130152，DY 130153。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号： 粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

JDZX10-10 (II)型电压互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭相对地户内型，用于12 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电压测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜

- 适用海拔高度2000米
- 设备最高运行电压12 kV（若要求绝缘水平高于12 kV请以我司确认为准）
- 此型号共有二次端子4个，最多可支持2个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



JDZX23-10



型号含义

型号编码	编码内容	净重
J	电压互感器	约35 kg
D	单相	
Z	环氧树脂浇注	
X	带剩余电压绕组	
23	设计序号	
10	设备额定电压	

技术参数示例

额定电压比 (kV)	准确级组合	额定输出 (VA)	热极限输出 (VA)
10/√3 0.1/√3 0.1/3	0.2/3P、0.5/3P、1.0/3P	60/100、120/100、250/100	500
	0.2/0.2/3P、0.2/0.5/3P	25/25/100、50/50/100	
10/√3 0.1/√3 0.1/√3 0.1/3	0.2/1.0/3P、0.5/0.5/3P	50/50/100、75/75/100	
	0.5/1.0/3P、1.0/1.0/3P	75/75/100、100/100/100	

- 注：1. 产品符合标准GB 1207、GB 20840.1、GB 20840.3、IEC 60044-2、IEC 61869-1、IEC 61869-3。
2. 型式试验报告编号：DY 130009，DY 130012。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号： 粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

JDZX23-10C1型电压互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭相对地户内型，用于12 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电压测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜

- 适用海拔高度2000米
- 设备最高运行电压12 kV（若要求绝缘水平高于12 kV请以我司确认为准）
- 此型号共有二次端子6个，最多可支持3个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



JDZXR22-10C1



型号含义

型号编码	编码内容	净重
J	电压互感器	约24 kg
D	单相	
Z	环氧树脂浇注	
X	带剩余电压绕组	
R	带熔断器保护	
22	设计序号	
10	设备额定电压	
C1	结构代号	

技术参数示例

额定电压比 (kV)	准确级组合	额定输出 (VA)	热极限输出 (VA)
10/√3 0.1/√3 0.1/3	0.2/3P	25/50	500
	0.5/3P	60/50	
	1.0/3P	100/50	

注：1. 产品符合标准GB 1207、GB 20840.1、GB 20840.3、IEC 60044-2、IEC 61869-1、IEC 61869-3。

2. 型式试验报告编号: JHG 168。

3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。

4. CMC证书编号: 粤制00000822号。

5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。

6. 以上表格不作为技术最终承诺, 请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

JDZXR22-10C1型电压互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭相对地带熔断器户内型，用于12 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电压测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜
- 适用海拔高度2000米

- 设备最高运行电压12 kV（高于12 kV请以我司确认为准）
- 此型号共有二次端子6个，最多可支持3个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



JDZXR23-10



型号含义

型号编码	编码内容	净重
J	电压互感器	约35 kg
D	单相	
Z	环氧树脂浇注	
X	带剩余电压绕组	
R	带熔断器保护	
23	设计序号	
10	设备额定电压	

技术参数示例

额定电压比 (kV)	准确级组合	额定输出 (VA)	热极限输出 (VA)
10/√3 0.1/√3 0.1/3	0.2/3P、0.5/3P、1.0/3P	40/100、100/100、200/100	500
10/√3 0.1/√3 0.1/√3 0.1/3	0.2/0.2/3P、0.2/0.5/3P	20/20/100、30/30/100	
	0.2/1.0/3P、0.5/0.5/3P	30/50/100、50/50/100	
	0.5/1.0/3P、0.5/3P/3P	50/60/100、50/60/100	
	1.0/1.0/3P、1.0/3P/3P	100/100/100、100/120/100	

注：1. 产品符合标准GB 1207、GB 20840.1、GB 20840.3、IEC 60044-2、IEC 61869-1、IEC 61869-3。

2. 型式试验报告编号: JHG 236, 1VLR 017676.

3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。

4. CMC证书编号: 粤制00000822号。

5. 用户如有特殊要求, 可与我司协商后确定。

6. 以上表格不作为技术最终承诺, 请以我司人员工程技术确认为准。



产品说明

JDZXR23-10型电压互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭相对地
带熔断器户内型，用于12 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电
压测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜

- 适用海拔高度2000米
- 设备最高运行电压12 kV（高于12 kV请以我司确认为准）
- 此型号共有二次端子4个，最多可支持2个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



熔断器非标配置，需要根据具体要求确认。

JDZXR24-10



型号含义

型号编码	编码内容	净重
J	电压互感器	约45 kg
D	单相	
Z	环氧树脂浇注	
X	带剩余电压绕组	
R	带熔断器保护	
24	设计序号	
10	设备额定电压	

技术参数示例

额定电压比 (kV)	准确级组合	额定输出 (VA)	热极限输出 (VA)
10/√3 0.1/√3 0.1/3	0.2/3P、0.5/3P、1.0/3P	60/100、120/100、250/100	600
10/√3 0.1/√3 0.1/√3 0.1/3	0.2/0.2/3P、0.2/0.5/3P	25/25/100、50/50/100	
	0.2/1.0/3P、0.5/0.5/3P	50/50/100、75/75/100	
	0.5/1.0/3P、1.0/1.0/3P	75/75/100、100/100/100	

注：1. 产品符合标准GB 1207、GB 20840.1、GB 20840.3、IEC 60044-2、IEC 61869-1、IEC 61869-3。

2. 型式试验报告编号: DY 130217, DY 130218。

3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。

4. CMC证书编号:  粤制00000822号。

5. 用户如有特殊要求, 可与我司协商后确定。

6. 以上表格不作为技术最终承诺, 请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

JDZXR24-10型电压互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭相对地
带熔断器户内型，用于12 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电
压测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜
- 适用海拔高度2000米

- 设备最高运行电压12 kV（高于12 kV请以我司确认为准）
- 此型号共有二次端子6个，最多可支持3个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



JDZX22-10C1G-A (N)



型号含义

型号编码	编码内容	净重
J	电压互感器	约22 kg
D	单相	
Z	环氧树脂浇注	
X	带剩余电压绕组	
22	设计序号	
10	额定电压	
C1G-A(N)	结构代号	

技术参数示例

额定电压比 (kV)	准确级组合	额定输出 (VA)	热极限输出 (VA)
10/√3 0.1/√3 0.1/3	0.2/3P	20/50	300
	0.5/3P	50/50	
	1.0/3P	75/50	

注: 1. 产品符合标准GB 1207、GB 20840.1、GB 20840.3、IEC 60044-2、IEC 61869-1、IEC 61869-3。

2. 型式试验报告编号: DY 131394, DY 131395。

3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。

4. CMC证书编号:  粤制00000822号。

5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。

6. 以上表格不作为技术最终承诺, 请以我司人


产品说明

JDZX22-10C1G-A(N)型电压互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭相对地全绝缘户内型, 用于12 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电压测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜
- 适用海拔高度1500米

- 设备最高运行电压12 kV（若要求绝缘水平高于12 kV请以我司确认为准）
- 此型号共有二次端子4个，最多可支持2个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



JDZX22-10C2G-A (N)



型号含义

型号编码	编码内容	净重
J	电压互感器	约22 kg
D	单相	
Z	环氧树脂浇注	
X	带剩余电压绕组	
22	设计序号	
10	额定电压	
C2G-A(N)	结构代号	

技术参数示例

额定电压比 (kV)	准确级组合	额定输出 (VA)	热极限输出 (VA)
10/√3 0.1/√3 0.1/3	0.2/3P	10/50	300
	0.5/3P	25/50	
	1.0/3P	40/50	

注：1. 产品符合标准GB 1207、GB 20840.1、GB 20840.3、IEC 60044-2、IEC 61869-1、IEC 61869-3。

2. 型式试验报告编号: DY 131487A, DY 131488A。

3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。

4. CMC证书编号: 粤制00000822号。

5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。

6. 以上表格不作为技术最终承诺, 请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

JDZX22-10C2G-A(N)型电压互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭相对地全绝缘户内型,用于12 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电压测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜

- 适用海拔高度1500米
- 设备最高运行电压12 kV（若要求绝缘水平高于12 kV请以我司确认为准）
- 此型号共有二次端子4个，最多可支持2个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



JDZX22-10W-A (N)



型号含义		
型号编码	编码内容	净重
J	电压互感器	约35 kg
D	单相	
Z	环氧树脂浇注	
X	带剩余电压绕组	
22	设计序号	
10	设备额定电压	
W-A(N)	结构代号	

技术参数示例

额定电压比 (kV)	准确级组合	额定输出 (VA)	热极限输出 (VA)
10/√3 0.1/√3 0.1/3	0.2/3P、0.5/3P、1.0/3P	40/100、100/100、200/100	500
	0.2/0.2/3P、0.2/0.5/3P	20/20/100、20/30/100	
10/√3 0.1/√3 0.1/√3 0.1/3	0.2/1.0/3P、0.5/0.5/3P	20/30/100、50/50/100	
	0.5/1.0/3P、1.0/1.0/3P	50/50/100、75/75/100	

- 注：1. 产品符合标准GB 1207、GB 20840.1、GB 20840.3、IEC 60044-2、IEC 61869-1、IEC 61869-3。
2. 型式试验报告编号：DY 140745、DY 140746。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号： 粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

JDZX22-10W-A (N)型电压互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭相相对地全绝缘户内型，用于12 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电压测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜

- 适用海拔高度2000米
- 设备最高运行电压12 kV（若要求绝缘水平高于12 kV请以我司确认为准）
- 此型号共有二次端子6个，最多可支持3个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



JDZ22-35



型号含义

型号编码	编码内容	净重
J	电压互感器	81 kg
D	单相	
Z	环氧树脂浇注	
22	设计序号	
35	额定电压	

技术参数示例

额定电压比 (kV)	准确级组合	额定输出(VA)	热极限输出 (VA)
35/0.1	0.2、0.5、1.0	50、100、160	800
35/0.22(0.11)	1.0、3.0	200、500	
35/0.1/0.1	0.2/0.2、0.2/0.5、0.5/0.5	20/20、20/30、50/50	
35/0.1/0.22	0.2/3.0、0.5/3.0	10/40、20/100	

- 注：1. 产品符合标准GB 1207、GB 20840.1、GB 20840.3、IEC 60044-2、IEC 61869-1、IEC 61869-3。
2. 型式试验报告编号：DY 141789、DY 141790、DY 141791。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号： 粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。




产品说明

JDZ22-35型电压互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭相对相户内型，用于40.5 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电压测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜

- 适用海拔高度2000米
- 设备最高运行电压40.5 kV
- 此型号共有二次端子4个，最多可支持2个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



JDZ23-35



型号含义

型号编码	编码内容	净重
J	电压互感器	105 kg
D	单相	
Z	环氧树脂浇注	
23	设计序号	
35	额定电压	

技术参数示例

额定电压比 (kV)	准确级组合	额定输出(VA)	热极限输出 (VA)
35/0.1	0.2、0.5、1.0	60、120、200	800
35/0.22(0.11)	1.0、3.0	200、500	
35/0.1/0.1	0.2/0.2、0.2/0.5、0.5/0.5	20/20、20/20、50/50	
35/0.1/0.22	0.2/3.0、0.5/3.0	20/50、30/100	

- 注：1. 产品符合标准GB 1207、GB 20840.1、GB 20840.3、IEC 60044-2、IEC 61869-1、IEC 61869-3。
2. 型式试验报告编号：DY 141591、DY 141592、DY 141593。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号： 粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

JDZ23-35型电压互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭相对相户内型，用于40.5 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电压测量和继电保护用。


- 适用于空气绝缘开关柜

- 适用海拔高度2000米
- 设备最高运行电压40.5 kV
- 此型号共有二次端子4个，最多可支持2个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



JSZV22-35R



型号含义

型号编码	编码内容	净重
J	电压互感器	205 kg
S	单相	
Z	环氧树脂浇注	
V	V型接法	
22	设计序号	
35	额定电压	
R	带熔断器	

技术参数示例

额定电压比 (kV)	准确级组合	额定输出(VA)	热极限输出 (VA)
35/0.1	0.2、0.5、1.0	50、100、160	800
35/0.22(0.11)	1.0、3.0	200、500	
35/0.1/0.1	0.2/0.2、0.2/0.5、0.5/0.5	20/20、20/30、50/50	
35/0.1/0.22	0.2/3.0、0.5/3.0	10/40、20/100	

- 注：1. 产品符合标准GB 1207、GB 20840.1、GB 20840.3、IEC 60044-2、IEC 61869-1、IEC 61869-3。
2. 型式试验报告编号：DY 142231、DY 142232、DY 142235。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号： 粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。




产品说明

JSZV22-35R型电压互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭相对相带熔断器组合式户内型，用于40.5 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电压测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜

- 适用海拔高度2000米
- 设备最高运行电压40.5 kV
- 此型号共有二次端子4个，最多可支持2个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



JDZX22-35W



型号含义

型号编码	编码内容	净重
J	电压互感器	约65 kg
D	单相	
Z	环氧树脂浇注	
X	带剩余电压绕组	
22	设计序号	
35	设备额定电压	
W	结构代号	

技术参数示例

额定电压比 (kV)	准确级组合	额定输出 (VA)	热极限输出 (VA)
35/√3 0.1/√3 0.1/3	0.2/3P、0.5/3P、1.0/3P	45/100、100/100、200/100	500
35/√3 0.1/√3 0.1/√3 0.1/3	0.2/0.2/3P、0.2/0.5/3P	20/20/100、30/30/100	
	0.2/1.0/3P、0.5/0.5/3P	30/30/100、50/50/100	
	0.5/1.0/3P、1.0/1.0/3P	50/50/100、75/100/100	


- 注：1. 产品符合标准GB 1207、GB 20840.1、GB 20840.3、IEC 60044-2、IEC 61869-1、IEC 61869-3。
2. 型式试验报告编号：JHG 089。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号： 粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。

产品说明

JDZX22-35W型电压互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭相对地户内型，用于40.5 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电压测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜
- 适用海拔高度2000米
- 设备最高运行电压40.5 kV
- 此型号共有二次端子6个，最多可支持3个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



JDZX23-35W



型号含义

型号编码	编码内容	净重
J	电压互感器	70 kg
D	单相	
Z	环氧树脂浇注	
X	带剩余电压绕组	
23	设计序号	
35	额定电压	
W	结构代号	

技术参数示例

额定电压比 (kV)	准确级组合	额定输出(VA)	热极限输出 (VA)
35/√3/0.1/√3/0.1/3	0.2/3P、0.5/3P、1.0/3P	45/150、100/150、160/150	600
	0.2/0.2/3P、0.2/0.5/3P	20/20/150、30/40/150	
	0.2/1.0/3P、0.5/0.5/3P	30/40/150、60/60/150	
35/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3	0.5/1.0/3P、1.0/1.0/3P	50/100/150、100/100/150	
	0.2/0.2/0.5/3P、0.2/0.5/0.5/3P	20/20/20/100、30/30/30/100	
	0.2/0.5/3P/3P、0.5/0.5/3P/3P	30/30/30/100、40/30/30/100	

- 注：1. 产品符合标准GB 1207、GB 20840.1、GB 20840.3、IEC 60044-2、IEC 61869-1、IEC 61869-3。
2. 型式试验报告编号：DY 141793、DY 141794、DY 141792。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号： 粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

JDZX23-35W型电压互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭相对地户内型，用于40.5 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电压测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜

- 适用海拔高度2000米
- 设备最高运行电压40.5 kV
- 此型号共有二次端子8个，最多可支持4个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



JDZXR22-35C



型号含义

型号编码	编码内容	净重
J	电压互感器	约65 kg
D	单相	
Z	环氧树脂浇注	
X	带剩余电压绕组	
R	带熔断器保护	
22	设计序号	
35	设备额定电压	
C	结构代号	

技术参数示例

额定电压比 (kV)	准确级组合	额定输出 (VA)	热极限输出 (VA)
35/√3 0.1/√3 0.1/3	0.2/3P、0.5/3P、1.0/3P	45/100、100/100、200/100	500
35/√3 0.1/√3 0.1/√3 0.1/3	0.2/0.2/3P、0.2/0.5/3P	20/20/100、30/30/100	
	0.2/1.0/3P、0.5/0.5/3P	30/50/100、50/50/100	
	0.5/1.0/3P、0.5/3P/3P	50/60/100、50/80/100	
	1.0/1.0/3P、1.0/3P/3P	100/100/100、100/120/100	

- 注：1. 产品符合标准GB 1207、GB 20840.1、GB 20840.3、IEC 60044-2、IEC 61869-1、IEC 61869-3。
2. 型式试验报告编号：JHG 088。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号：粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

JDZXR22-35C型电压互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭相对地
带熔断器户内型，用于40.5 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做
电压测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜

- 适用海拔高度2000米
- 设备最高运行电压40.5 kV
- 此型号共有二次端子6个，最多可支持3个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



JDZX23-35R



技术参数示例

额定电压比 (kV)	准确级组合	额定输出(VA)	热极限输出 (VA)
35/√3/0.1/√3/0.1/3	0.2/3P、0.5/3P、1.0/3P	60/150、120/150、200/150	600
	0.2/0.2/3P、0.2/0.5/3P	20/30/150、45/45/150	
35/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3	0.2/1.0/3P、0.5/0.5/3P	45/45/150、60/60/150	
	0.5/1.0/3P、1.0/1.0/3P	60/120/150、120/120/150	
	0.2/0.2/0.5/3P、0.2/0.5/0.5/3P	20/20/20/100、30/30/30/100	
35/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3	0.2/0.5/3P/3P、0.5/0.5/3P/3P	30/30/30/100、40/30/30/100	

- 注：1. 产品符合标准GB 1207、GB 20840.1、GB 20840.3、IEC 60044-2、IEC 61869-1、IEC 61869-3。
2. 型式试验报告编号：DY 141775、DY 141776、DY 141777。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号： 粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

JDZX23-35R型电压互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭相对地户内型，用于40.5 kV及其以下交流50/60 Hz线路中做电压测量和继电保护用。

- 适用于空气绝缘开关柜

- 适用海拔高度2000米
- 设备最高运行电压40.5 kV
- 此型号共有二次端子8个，最多可支持4个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



JDZX22-35G-A (N)



型号含义

型号编码	编码内容	净重
J	电压互感器	105 kg
D	单相	
Z	环氧树脂浇注	
X	带剩余电压绕组	
22	设计序号	
35	额定电压	
G-A(N)	机构代号	

技术参数示例

额定电压比 (kV)	准确级组合	额定输出(VA)	热极限输出 (VA)
35/√3/0.1/√3/0.1/3	0.2/3P、0.5/3P、1.0/3P	50/150、100/150、150/150	600
	0.2/0.2/3P、0.2/0.5/3P	20/20/150、20/30/150	
35/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3	0.2/1.0/3P、0.5/0.5/3P	20/30/150、50/50/150	
	0.5/1.0/3P、1.0/1.0/3P	50/75/150、75/75/150	

- 注：1. 产品符合标准GB 1207、GB 20840.1、GB 20840.3、IEC 60044-2、IEC 61869-1、IEC 61869-3。
2. 型式试验报告编号：DY 141588、DY 141589、DY 141590。
3. 关键零部件：铁芯、环氧树脂、漆包线。
4. CMC证书编号：粤制00000822号。
5. 用户如有特殊要求，可与我司协商后确定。
6. 以上表格不作为技术最终承诺，请以我司人员工程技术确认为准。


产品说明

JDZX22-35G-A (N)型电压互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭相
相对地全绝缘户内型，用于40.5 kV及其以下交流50/60 Hz线路中
做电压测量和继电保护用

- 适用于空气绝缘开关柜

- 适用海拔高度2000米
- 设备最高运行电压40.5 kV
- 此型号共有二次端子6个，最多可支持3个绕组（具体视参数而定）

外形及安装尺寸



附录：产品接线图

电流互感器接线图




图1 单绕组不带抽头

图2 两个绕组不带抽头

图3 三个绕组不带抽头




图4 一个绕组带一个抽头

图5 两个绕组带一个抽头

图6 三个绕组带一个抽头




图7 一个绕组带两个抽头

图8 两个绕组带两个抽头

零序电流互感器接线图




图1 单绕组不带抽头

相对相电压互感器接线图




图1 相对相一个测量级




图2 相对相两个测量级




图3 三相一个测量级




图4 三相两个测量级

相对地电压互感器接线图




图1 相对地一个测量级




图2 相对地两个测量级




图3 相对地一个测量级带剩余电压绕组




图4 相对地两个测量级带剩余电压绕组

附录：产品接线图

4PT消谐方式接线图




图1 主PT为双绕组




图2 主PT二次为三绕组




图3 主PT二次为三绕组

订货须知

作为首次订货及与广东四会ABB互感器有限公司初次合作的新客户，为更好地了解您的产品及服务需求，并满足我司进行客户档案微机化管理之要求，请及时提供如下资料做为彼此后续业务联系及服务之参考。

- A、营业执照（扫描或复印件）
- B、税务登记证（扫描或复印件）
- C、组织机构代码证（扫描或复印件）
- D、银行开户证明（扫描或复印件）

如需要，我司销售或商务代表将以邮件或传真形式提供给您标准格式《客户信息调查表》。请如实填写公司名称、公司地址、邮政编码、业务联系人、联系电话、传真、邮箱地址等，并以邮件或传真方式回传我司。

为节省您订单格式创建时间，并力求帮助您一次性提供最完整的需求参数，提高我司的反应速度，请您优先选用我司销售或商务代表提供的订单模板，如实填写相关信息，并以邮件或传真形式回传我司。

订购电流互感器产品参数要求

- 需提供明确产品名称、产品型号、额定电流比、准确级或准确级组合（如需要，测量级请提供仪表保安系数，若无特殊要求，我司推荐选用仪表保安系数=10。保护级请提供准确限值系数，若无特殊要求，我司推荐选用准确限值系数=10），各相应准确级对应的额定输出（以伏安值表示），额定短时热电流（kA/s）或额定动稳定电流（kA）、订货数量、需求交期、订货单位名称、收货单位地址、业务联系人、联系电话、发货站、收货人及联系方式等

例如：

- 产品名称：电流互感器
- 产品型号：LZZBJ9-12/150b/2
- 额定电流比：600/5 A
- 准确级组合：0.5/5P10
- 额定输出：15/15 VA
- 额定短时热电流 I_{th} =25 kA/3 s
- 额定动稳定电流 I_{dyn} =63 kA
- 订货数量：10台
- 等等

订购电压互感器产品参数要求

- 需提供明确产品名称、产品型号、额定电压比、准确级或准确级组合及其相应的额定输出、订货数量、需求交期、订货单位名称、收货单位地址、业务联系人、联系电话、发货站、收货人及联系方式等

例如：

- 产品名称：电压互感器
- 产品型号：JDZX22-10C1
- 额定电压比：10/ $\sqrt{3}$ /0.1/ $\sqrt{3}$ /0.1/3 kV
- 准确级组合：0.5/6P
- 额定输出：30/50 VA
- 订货数量：10台
- 等等

其它特殊要求

- 特殊使用条件
如使用地点的温度和海拔高度与国标要求不同时，一定要注明使用地点的实际最低温度和海拔高度。
- 特殊检测要求
如产品需符合广东省或福建省地方计量检定标准要求等一定要注明。

我司将按客户需求或产品种类扩展不断增加产品，并对此产品手册进行持续更新及完善，请您注意在产品选型时能时刻以最新发布版本为准。

更多相关未尽事宜请与我司商务或销售联系：
sales-cnits@cn.abb.com

感谢您的支持与配合

广东四会ABB互感器有限公司

联系我们

广东四会ABB互感器有限公司
中国广东省四会市
东城街道黄岗社区新旺路18号
邮编: 526238
电话: 0758-360 1568
传真: 0758-360 1972
邮箱: sales-cnits@cn.abb.com

www.abb.com.cn/mv

版权归ABB所有, 未经书面许可, 不得复制或进行任何形式的转载, 本公司对书面内容保留解释和更新的权利, 不另行通知。

刊物编号: 1YLA000149-Rev. A, cn 201504