

技术资料 I 12 2014

接线配线类产品
Color-Keyed冷压连接器

用电力与效率
创造美好世界™

目录

冷压连接器压接指导 4

公制冷压连接器型号说明 7

单孔直型冷压连接器 8

双孔直型冷压连接器 10

45° 弯角冷压连接器 11

90° 弯角冷压连接器 12

公制窄舌冷压连接器 13

公制冷压连接器压接工具 15

电池式冷压连接器 17

穿刺线夹 19

压接工具和模具 20

冷压连接器压接指导
ABB 解决方案 - 完美的电气连接



针对在电力电缆上安装冷压连接器，ABB专为电气布线提供了高可靠性的解决方案。运用该解决方案，电气工程人员可以在安装过程中节省大量的时间和精力，只需花费较低的安装成本即可实现极高质量的连接。

仅需四个简单步骤即可实现完美连接！

步骤1

仔细剥去已断开电源的电线绝缘层，并且注意避免划伤或切割导线（如有要求，请使用钢丝刷）。



切口不齐的线束



有划痕的线束



完好的线束

剥去适当长度的绝缘层，以便导体能够完全插入连接器压接筒。



剥线长度过长



剥线长度过短



剥线长度恰如其分



步骤2

根据所使用的电缆规格，选用合适的连接器。连接器标有对应的电缆规格。

- 仅标有电缆规格或者“CU”字样的连接器只适用于铜导线。
- 标有“AL9”*字样和电缆规格的连接器只适用于铝导线。
- 标有“AL9CU”字样和电缆规格的连接器可适用于铝导线或铜导线。

* 标有“9”字样的铝质冷压连接器表示额定温度为 90 ℃。

冷压连接器压接指导
ABB 解决方案 - 完美的电气连接




步骤 3

选择合适的安装模具和工具

- 具有Color-Keyed®产品特性的Blackburn®冷压连接器配有与模具颜色标记相对应的彩色条带或彩色小点。

- Color-Keyed冷压连接器表面印有色标，此色标可以与压接模具相对应，实现正确压接。

- 连接器和模具上均标有或印有模具代码编号。模具代码编号刻印在压接面上。





步骤4

将配备正确模具的工具放置于连接器的恰当位置，然后开始使用工具。

- 进行多处挤压时，首先挤压最靠近冷压连接器的部分，然后沿朝向压接筒末端的方向依次挤压。

- 正确挤压后，模具代码编号将凸显在连接器上，用户能够便捷地检验模具与连接器是否正确匹配。





具有Color-Keyed®产品特性的连接器上配有彩色条带或刻印，标示模具挤压时的正确位置。

冷压连接器压接指导
ABB 解决方案 - 完美的电气连接



利用配备对应模具的压接工具，ABB解决方案将连接器和导线挤压成坚实、紧密的线束，在连接器和导线之间建立最佳的电气连接。ABB解决方案的模具可生成圆周形、六角形或菱形压接，而非简单的凹痕压接。

精确模具是ABB解决方案不可分割的一部分。精确硬化钢制模具可以对连接器和导线施加巨大且可控的压力。模具挤压电缆周围的连接器，将圆形线束转化为六角形或菱形线束，并将线束与连接器挤压成坚实的整体。每个模具都经过精心设计，所有导线都能受到同样的挤压力。


圆周压接法可在电缆与连接器之间产生大面积的高压接触区，确保连接具有高导电性、低电阻，并且超过UL认证要求的高拉拔性能，实现低安装成本且持久有效的连接。您安装完毕，即可高枕无忧！

ABB系统为您提示放置安装模具的正确位置。

通过将连接器上的彩色条带与模具上的颜色相匹配，具有Color-Keyed®产品特性的Blackburn®连接器不仅能够识别用于正挤压的正确的安装模具，而且还能标示模具在连接器上的合适位置。挤压位置位于彩色条带上或位于条带之间。标示在连接器上的颜色名称也是一种附加的识别手段。



挤压前，电缆和连接器的截面一般包含75%的金属和25%的空气。



如图所示，运用ABB空气压接解决方案，电缆截面几乎实现了100%全金属，没有空气存在。


ABB模具具备检验功能

用于ABB手动和液压工具的模具均配有刻印在挤压面上的“模具代码”编号。挤压时，该编号将凸显于完成连接处，以此实现检验的目的。

检验员将连接器上凸起的模具代码编号与模具表进行比较，确保针对特定尺寸的导线使用合适的连接器，并且确认使用了正确的模具进行压接。



公制冷压连接器型号说明




单孔直型冷压连接器 1/2
Color-Keyed® 公制冷压连接器



技术数据

材质	高导电性铜
镀层	电镀锡
金属压接筒	铜管
电压	600V - 35kV
标识	颜色标识用于指示模具、电缆规格和螺栓孔尺寸

型号	MM#	线径 MM²	螺栓规格	包装规格	颜色	模具代码	尺寸 A MM	B MM	C MM	D MM	ΦE MM	F MM
10M5-A	10144302	10	M5	50	紫色	8	29.9	13.0	11.5	3.0	4.7	6.0
10M6-A	10144303	10	M6	50	紫色	8	29.9	13.0	11.5	3.0	4.7	6.0
10M8-A	10144306	10	M8	50	紫色	8	32.9	16.0	13.5	2.2	4.7	7.0
10M10-A	10144301	10	M10	50	紫色	8	34.9	18.1	16.0	2.2	4.7	8.0
16M6-A	10144335	16	M6	50	黄色	9	33.0	16.0	13.0	3.0	5.6	7.0
16M8-A	10144338	16	M8	50	黄色	9	33.0	16.0	13.0	3.0	5.6	7.0
16M10-A	10144333	16	M10	50	黄色	9	38.0	22.0	16.0	2.3	5.6	10.0
16M12-A	10144334	16	M12	50	黄色	9	47.0	25.0	22.0	2.3	5.6	12.0
25M6-A	10144369	25	M6	50	白色	11	37.0	17.0	16.0	3.0	7.6	7.0
25M8-A	10144373	25	M8	50	白色	11	38.0	18.0	16.0	3.0	7.6	8.0
25M10-A	10144365	25	M10	50	白色	11	42.0	129.9	17.0	2.7	7.6	10.0
25M12-A	10144368	25	M12	50	白色	11	47.0	25.0	22.0	2.7	7.6	12.0
35M6-A	10144388	35	M6	10	红色	13	44.8	20.0	18.0	4.2	8.6	10.0
35M8-A	10144392	35	M8	10	红色	13	44.8	20.0	18.0	4.2	8.6	10.0
35M10-A	10144384	35	M10	10	红色	13	45.8	21.0	18.0	4.2	8.6	10.0
35M12-A	10144387	35	M12	10	红色	13	52.0	26.0	22.0	3.7	8.6	12.0
50M6-A	10144408	50	M6	10	蓝色	14.5	50.2	23.0	21.0	3.5	10.5	11.0
50M8-A	10144409	50	M8	10	蓝色	14.5	50.2	23.0	21.0	3.5	10.5	11.0
50M10-A	10144400	50	M10	10	蓝色	14.5	50.2	23.0	21.0	3.5	10.5	11.0
50M12-A	10144404	50	M12	10	蓝色	14.5	53.2	26.0	22.0	3.0	10.5	12.0
70M6-A	10144421	70	M6	10	棕色	17	55.0	23.0	25.0	4.0	12.5	11.0
70M8-A	10144422	70	M8	10	棕色	17	55.0	23.0	25.0	4.0	12.5	11.0
70M10-A	10144412	70	M10	10	棕色	17	55.0	23.0	25.0	4.0	12.5	11.0
70M12-A	10144416	70	M12	10	棕色	17	58.0	26.0	25.0	4.0	12.5	12.0
70M16-A	10144420	70	M16	10	棕色	17	64.0	32.0	28.0	3.7	12.5	15.0
95M8-A	10144436	95	M8	10	绿色	20	69.0	32.0	29.0	5.0	14.5	15.0
95M10-A	10144425	95	M10	10	绿色	20	69.0	32.0	29.0	5.0	14.5	15.0
95M12-A	10144429	95	M12	10	绿色	20	69.0	32.0	29.0	5.0	14.5	15.0
95M16-A	10144433	95	M16	10	绿色	20	69.0	32.0	29.0	5.0	14.5	15.0
120M8-A	10144320	120	M8	10	粉色	22	73.0	32.0	32.0	5.0	16.5	15.0
120M10-A	10144309	120	M10	10	粉色	22	73.0	32.0	32.0	5.0	16.5	15.0
120M12-A	10144313	120	M12	10	粉色	22	73.0	32.0	32.0	5.0	16.5	15.0
120M16-A	10144317	120	M16	10	粉色	22	73.0	32.0	32.0	5.0	16.5	15.0




单孔直型冷压连接器 2/2
Color-Keyed® 公制冷压连接器



技术数据

材质	高导电性铜
镀层	电镀锡
金属压接筒	铜管
电压	600V - 35kV
标识	颜色标识用于指示模具、电缆规格和螺栓孔尺寸

型号	MM#	线径 MM²	螺栓规格	包装规格	颜色	模具代码	尺寸 A MM	B MM	C MM	D MM	ΦE MM	F MM
150M10-A	10144321	150	M10	10	黑色 ■	25	80.0	32.0	36.0	6.0	18.5	15.0
150M12-A	10144325	150	M12	10	黑色 ■	25	80.0	32.0	36.0	6.0	18.5	15.0
150M16-A	10144329	150	M16	10	黑色 ■	25	80.0	32.0	36.0	6.0	18.5	15.0
150M20-A	10144332	150	M20	10	黑色 ■	25	87.0	39.0	36.0	6.0	18.5	19.0
185M10-A	10144341	185	M10	6	橙色 ■	27	86.0	32.0	39.0	6.0	20.5	15.0
185M12-A	10144345	185	M12	6	橙色 ■	27	86.0	32.0	39.0	6.0	20.5	15.0
185M16-A	10144349	185	M16	6	橙色 ■	27	86.0	32.0	39.0	6.0	20.5	15.0
185M20-A	10144352	185	M20	6	橙色 ■	27	93.0	39.0	39.0	6.0	20.5	19.0
240M10-A	10144353	240	M10	6	紫色 ■	30	95.0	39.0	44.0	6.0	23.5	19.0
240M12-A	10144357	240	M12	6	紫色 ■	30	95.0	39.0	44.0	6.0	23.5	19.0
240M16-A	10144361	240	M16	6	紫色 ■	30	95.0	39.0	44.0	6.0	23.5	19.0
240M20-A	10144364	240	M20	6	紫色 ■	30	95.0	39.0	44.0	6.0	23.5	19.0
300M10-A	10144377	300	M10	6	黄色 ■	32	115.0	53.0	48.0	6.0	27.0	22.0
300M12-A	10144379	300	M12	6	黄色 ■	32	115.0	53.0	48.0	6.0	27.0	22.0
300M16-A	10144381	300	M16	6	黄色 ■	32	115.0	53.0	48.0	6.0	27.0	22.0
300M20-A	10144382	300	M20	6	黄色 ■	32	115.0	53.0	48.0	6.0	27.0	22.0
300M24-A	10144383	300	M24	6	黄色 ■	36	115.0	53.0	48.0	6.0	27.0	22.0
400M12-A	10144396	400	M12	3	白色 □	36	124.0	53.0	51.1	6.8	30.0	22.0
400M16-A	10144397	400	M16	3	白色 □	36	124.0	53.0	51.1	6.8	30.0	22.0
400M20-A	10144398	400	M20	3	白色 □	36	124.0	53.0	51.1	6.8	30.0	22.0
400M24-A	10144399	400	M24	3	白色 □	36	124.0	53.0	51.1	6.8	30.0	22.0




双孔直型冷压连接器
Color-Keyed® 公制冷压连接器



技术数据

材质	高导电性铜
镀层	电镀锡
金属压接筒	铜管
电压	600V - 35kV
标识	颜色标识用于指示模具、电缆规格和螺栓孔尺寸

型号	MM#	线径 MM²	螺栓规格	包装规格	颜色	模具代码	尺寸 A MM	B MM	C MM	D MM	ΦE MM	F MM	H MM
25M6-A-2	10144370	25	M10	50	白色	11	56.0	38.0	16.0	3.0	7.6	7.0	19.0
25M8-A-2	10144374	25	M12	50	白色	11	66.0	48.0	16.0	3.0	7.6	10.0	25.0
35M6-A-2	10144389	35	M6	10	红色	13	61.6	38.0	18.0	4.2	8.6	7.0	19.0
35M8-A-2	10144393	35	M12	10	红色	13	71.7	48.0	18.0	4.2	8.6	10.0	25.0
50M10-A-2	10144401	50	M10	10	蓝色	14.5	73.7	46.9	21.0	3.5	10.5	8.9	25.0
50M12-A-2	10144405	50	M12	10	蓝色	14.5	96.7	70.0	22.0	3.5	10.5	15.0	40.0
70M10-A-2	10144413	70	M10	10	棕色	17	80.6	49.0	25.0	4.0	12.5	11.0	25.0
70M12-A-2	10144417	70	M12	10	棕色	17	101.7	70.0	25.0	4.0	12.5	15.0	40.0
95M10-A-2	10144426	95	M10	10	绿色	20	90.0	53.0	29.0	5.0	14.5	11.0	25.0
95M12-A-2	10144430	95	M12	10	绿色	20	110.0	73.0	40.0	5.0	14.5	15.0	40.0
120M10-A-2	10144310	120	M10	10	粉色	22	98.0	57.0	32.0	5.0	16.5	14.0	25.0
120M12-A-2	10144314	120	M12	10	粉色	22	104.0	63.0	32.0	5.0	16.5	14.0	32.0
150M10-A-2	10144322	150	M10	10	黑色	25	102.6	55.0	36.0	6.0	18.5	11.0	25.0
150M12-A-2	10144326	150	M12	10	黑色	25	120.7	73.0	36.0	6.0	18.5	14.0	40.0
185M10-A-2	10144342	185	M10	6	橙色	27	111.0	57.0	39.0	6.0	20.5	13.0	25.0
185M12-A-2	10144346	185	M12	6	橙色	27	128.6	75.0	39.0	6.0	20.5	15.0	40.0
240M10-A-2	10144354	240	M10	6	紫色	30	115.0	59.0	44.0	6.0	23.5	12.0	25.0
240M12-A-2	10144358	240	M12	6	紫色	30	130.0	74.3	44.0	6.0	23.5	13.0	40.0
300M10-A-2	10144378	300	M10	6	黄色	32	119.0	57.0	48.0	6.0	27	12.0	25.0
300M12-A-2	10144380	300	M12	6	黄色	32	137.1	75.0	48.0	6.0	27	15.0	40.0




45° 弯角冷压连接器
Color-Keyed® 公制冷压连接器



技术数据

材质	高导电性铜
镀层	电镀锡
金属压接筒	铜管
电压	600V - 35kV
标识	颜色标识用于指示模具、电缆规格和螺栓孔尺寸

型号	MM#	线径 MM²	螺栓规格	包装规格	颜色	模具代码	尺寸 B MM	C MM	D MM	ΦE MM	F MM
10M6-A-45	10144304	10	M6	50	紫色	8	13.0	11.5	3.0	4.7	6.0
10M8-A-45	10144307	10	M8	50	紫色	8	16.0	13.5	2.2	4.7	7.0
16M6-A-45	10144336	16	M6	50	黄色	9	16.0	13.0	3.0	5.6	7.0
16M8-A-45	10144339	16	M8	50	黄色	9	16.0	13.0	3.0	5.6	7.0
25M10-A-45	10144366	25	M10	50	白色	11	17.0	16.0	3.0	7.6	7.0
25M6-A-45	10144371	25	M6	50	白色	11	18.0	16.0	3.0	7.6	8.0
25M8-A-45	10144375	25	M8	50	白色	11	129.9	17.0	2.7	7.6	10.0
35M10-A-45	10144385	35	M10	10	红色	13	20.0	18.0	4.2	8.6	10.0
35M6-A-45	10144390	35	M6	10	红色	13	20.0	18.0	4.2	8.6	10.0
35M8-A-45	10144394	35	M8	10	红色	13	21.0	18.0	4.2	8.6	10.0
50M10-A-45	10144402	50	M10	10	蓝色	14.5	23.0	21.0	3.5	10.5	11.0
50M12-A-45	10144406	50	M12	10	蓝色	14.5	23.0	21.0	3.5	10.5	11.0
50M8-A-45	10144410	50	M8	10	蓝色	14.5	26.0	22.0	3.0	10.5	12.0
70M10-A-45	10144414	70	M10	10	棕色	17	23.0	25.0	4.0	12.5	11.0
70M12-A-45	10144418	70	M12	10	棕色	17	23.0	25.0	4.0	12.5	11.0
70M8-A-45	10144423	70	M8	10	棕色	17	26.0	25.0	4.0	12.5	12.0
95M10-A-45	10144427	95	M10	10	绿色	20	32.0	29.0	5.0	14.5	15.0
95M12-A-45	10144431	95	M12	10	绿色	20	32.0	29.0	5.0	14.5	15.0
95M16-A-45	10144434	95	M16	10	绿色	20	32.0	29.0	5.0	14.5	15.0
120M10-A-45	10144311	120	M10	10	粉色	22	32.0	32.0	5.0	16.5	15.0
120M12-A-45	10144315	120	M12	10	粉色	22	32.0	32.0	5.0	16.5	15.0
120M16-A-45	10144318	120	M16	10	粉色	22	32.0	32.0	5.0	16.5	15.0
150M10-A-45	10144323	150	M10	10	黑色	25	32.0	36.0	6.0	18.5	15.0
150M12-A-45	10144327	150	M12	10	黑色	25	32.0	36.0	6.0	18.5	15.0
150M16-A-45	10144330	150	M16	10	黑色	25	32.0	36.0	6.0	18.5	15.0
185M10-A-45	10144343	185	M10	6	橙色	27	32.0	39.0	6.0	20.5	15.0
185M12-A-45	10144347	185	M12	6	橙色	27	32.0	39.0	6.0	20.5	15.0
185M16-A-45	10144350	185	M16	6	橙色	27	32.0	39.0	6.0	20.5	15.0
240M10-A-45	10144355	240	M10	6	紫色	30	39.0	44.0	6.0	23.5	19.0
240M12-A-45	10144359	240	M12	6	紫色	30	39.0	44.0	6.0	23.5	19.0
240M16-A-45	10144362	240	M16	6	紫色	30	39.0	44.0	6.0	23.5	19.0




90° 弯角冷压连接器
Color-Keyed® 公制冷压连接器



技术数据

材质	高导电性铜
镀层	电镀锡
金属压接筒	铜管
电压	600V - 35kV
标识	颜色标识用于指示模具、电缆规格和螺栓孔尺寸

型号	MM#	线径 MM²	螺栓规格	包装规格	颜色	模具代码	尺寸 B MM	C MM	D MM	ΦE MM	F MM
10M6-A-90	10144305	10	M6	50	紫色	8	13.0	11.5	3.0	4.7	6.0
10M8-A-90	10144308	10	M8	50	紫色	8	16.0	13.5	2.2	4.7	7.0
16M6-A-90	10144337	16	M6	50	黄色	9	16.0	13.0	3.0	5.6	7.0
16M8-A-90	10144340	16	M8	50	黄色	9	16.0	13.0	3.0	5.6	7.0
25M10-A-90	10144367	25	M10	50	白色	11	17.0	16.0	3.0	7.6	7.0
25M6-A-90	10144372	25	M6	50	白色	11	18.0	16.0	3.0	7.6	8.0
25M8-A-90	10144376	25	M8	50	白色	11	129.9	17.0	2.7	7.6	10.0
35M10-A-90	10144386	35	M10	10	红色	13	20.0	18.0	4.2	8.6	10.0
35M6-A-90	10144391	35	M6	10	红色	13	20.0	18.0	4.2	8.6	10.0
35M8-A-90	10144395	35	M8	10	红色	13	21.0	18.0	4.2	8.6	10.0
50M10-A-90	10144403	50	M10	10	蓝色	14.5	23.0	21.0	3.5	10.5	11.0
50M12-A-90	10144407	50	M12	10	蓝色	14.5	23.0	21.0	3.5	10.5	11.0
50M8-A-90	10144411	50	M8	10	蓝色	14.5	26.0	22.0	3.0	10.5	12.0
70M10-A-90	10144415	70	M10	10	棕色	17	23.0	25.0	4.0	12.5	11.0
70M12-A-90	10144419	70	M12	10	棕色	17	23.0	25.0	4.0	12.5	11.0
70M8-A-90	10144424	70	M8	10	棕色	17	26.0	25.0	4.0	12.5	12.0
95M10-A-90	10144428	95	M10	10	绿色	20	32.0	29.0	5.0	14.5	15.0
95M12-A-90	10144432	95	M12	10	绿色	20	32.0	29.0	5.0	14.5	15.0
95M16-A-90	10144435	95	M16	10	绿色	20	32.0	29.0	5.0	14.5	15.0
120M10-A-90	10144312	120	M10	10	粉色	22	32.0	32.0	5.0	16.5	15.0
120M12-A-90	10144316	120	M12	10	粉色	22	32.0	32.0	5.0	16.5	15.0
120M16-A-90	10144319	120	M16	10	粉色	22	32.0	32.0	5.0	16.5	15.0
150M10-A-90	10144324	150	M10	10	黑色	25	32.0	36.0	6.0	18.5	15.0
150M12-A-90	10144328	150	M12	10	黑色	25	32.0	36.0	6.0	18.5	15.0
150M16-A-90	10144331	150	M16	10	黑色	25	32.0	36.0	6.0	18.5	15.0
185M10-A-90	10144344	185	M10	6	橙色	27	32.0	39.0	6.0	20.5	15.0
185M12-A-90	10144348	185	M12	6	橙色	27	32.0	39.0	6.0	20.5	15.0
185M16-A-90	10144351	185	M16	6	橙色	27	32.0	39.0	6.0	20.5	15.0
240M10-A-90	10144356	240	M10	6	紫色	30	39.0	44.0	6.0	23.5	19.0
240M12-A-90	10144360	240	M12	6	紫色	30	39.0	44.0	6.0	23.5	19.0
240M16-A-90	10144363	240	M16	6	紫色	30	39.0	44.0	6.0	23.5	19.0



Tmax 塑壳断路器
附件 - 线缆冷压端子



冷压连接器

产品符合IEC 61238-1 Class B标准，产品成型后进行退火处理，降低硬度，良好的导电及耐腐蚀性能，易压接；

表面进行电镀锡处理，增加产品导电性及耐腐蚀性能；

特有窥孔设计，用于观察电缆安装是否到位；


产品色号与压模色号一一对应，便于正确压接；

产品完成压接后，管体部分将印有与压接工具或压模相对应的数字；

电压等级：600V-35KV



冷压连接器应用



尺寸图

型号	MM#	线径 MM²	螺栓规格	颜色	尺寸 A MM	B MM	C MM	D (MIN) MM	E MM	包装数量 个/包
10M6-NT-6	10151910	10	M6	紫色	29.6	7.2	14.0	8.0	5.8	6
10M8-NT-6	10151911	10	M8	紫色	30.6	7.2	14.0	8.0	7.8	6
16M6-NT-6	10151912	16	M6	黄色	30.3	8.2	14.0	8.0	5.8	6
16M8-NT-6	10151913	16	M8	黄色	32.3	8.2	14.0	8.0	7.8	6
25M6-NT-6	10151914	25	M6	白色	32.7	10.4	14.0	8.0	5.8	6
25M8-NT-6	10151915	25	M8	白色	34.7	10.4	14.0	8.0	7.8	6
35M6-NT-6	10151916	35	M6	红色	37.7	11.8	14.0	9.0	5.8	6
35M8-NT-6	10151917	35	M8	红色	39.7	11.8	14.0	9.0	7.8	6
35M10-NT-6	10151918	35	M10	红色	41.1	11.8	18.0	9.0	9.2	6
50M6-NT-6	10151919	50	M6	蓝色	41.7	14.6	14.0	9.0	5.8	6
50M8-NT-6	10151920	50	M8	蓝色	41.7	14.6	14.0	9.0	7.8	6
50M10-NT-6	10151921	50	M10	蓝色	43.1	14.6	18.0	9.0	9.2	6
70M6-NT-6	10151922	70	M6	棕色	46.7	16.4	15.0	9.0	5.8	6
70M8-NT-6	10151923	70	M8	棕色	48.7	16.4	18.0	9.0	7.8	6
70M10-NT-6	10151924	70	M10	棕色	50.1	16.4	18.0	9.0	9.2	6
95M8-NT-6	10151925	95	M8	绿色	53.0	19.4	22.0	9.0	7.8	6
95M10-NT-6	10151926	95	M10	绿色	54.4	19.4	22.0	9.0	9.2	6
95M12-NT-6	10151927	95	M12	绿色	56.2	19.4	22.0	9.0	11.0	6
120M8-NT-6	10151928	120	M8	粉色	62.0	21.4	22.0	13.0	7.8	6
120M10-NT-6	10151929	120	M10	粉色	64.0	21.4	22.0	13.0	9.2	6
120M12-NT-6	10151930	120	M12	粉色	66.0	21.4	22.0	13.0	11.0	6
150M8-NT-6	10151931	150	M8	黑色	74.6	24.0	23.0	18.0	7.8	6
150M10-NT-6	10151932	150	M10	黑色	76.0	24.0	23.0	18.0	9.2	6
150M12-NT-6	10151933	150	M12	黑色	77.8	24.0	23.0	18.0	11.0	6
185M8-NT-6	10151934	185	M8	橙色	80.6	26.2	24.0	18.0	7.8	6
185M10-NT-6	10151935	185	M10	橙色	82.0	26.2	24.0	18.0	9.2	6
185M12-NT-6	10151936	185	M12	橙色	83.8	26.2	24.0	18.0	11.0	6
240M10-NT-6	10151937	240	M10	紫色	92.0	30.4	28.5	19.0	10.0	6
240M12-NT-6	10151938	240	M12	紫色	92.0	30.4	28.5	19.0	12.0	6
240M16-NT-6	10151939	240	M16	紫色	94.0	30.4	28.5	19.0	15.0	6
300M10-NT-6	10151940	300	M10	黄色	90.0	33.2	32.0	20.0	10.0	6
300M12-NT-6	10151941	300	M12	黄色	92.0	33.2	32.0	20.0	12.0	6
300M16-NT-6	10151942	300	M16	黄色	95.0	33.2	32.0	20.0	15.0	6

Tmax 塑壳断路器
附件 - 线缆冷压端子



冷压连接器

产品符合IEC 61238-1 Class B标准，产品成型后进行退火处理，降低硬度，良好的导电及耐腐蚀性能，易压接；

表面进行电镀锡处理，增加产品导电性及耐腐蚀性能；

特有窥孔设计，用于观察电缆安装是否到位；

产品色号与压模色号一一对应，便于正确压接；


产品完成压接后，管体部分将印有与压接工具或压模相对应的数字；

电压等级：600V-35KV

型号	MM#	线径	螺栓规格	颜色	尺寸					包装数量
		MM²			A MM	B MM	C MM	D (MIN) MM	E MM	个/包
10M6-NT-8	10151943	10	M6	紫色	29.6	7.2	14.0	8.0	5.8	8
10M8-NT-8	10151944	10	M8	紫色	30.6	7.2	14.0	8.0	7.8	8
16M6-NT-8	10151945	16	M6	黄色	30.3	8.2	14.0	8.0	5.8	8
16M8-NT-8	10151946	16	M8	黄色	32.3	8.2	14.0	8.0	7.8	8
25M6-NT-8	10151947	25	M6	白色	32.7	10.4	14.0	8.0	5.8	8
25M8-NT-8	10151948	25	M8	白色	34.7	10.4	14.0	8.0	7.8	8
35M6-NT-8	10151949	35	M6	红色	37.7	11.8	14.0	9.0	5.8	8
35M8-NT-8	10151950	35	M8	红色	39.7	11.8	14.0	9.0	7.8	8
35M10-NT-8	10151951	35	M10	红色	41.1	11.8	18.0	9.0	9.2	8
50M6-NT-8	10151952	50	M6	蓝色	41.7	14.6	14.0	9.0	5.8	8
50M8-NT-8	10151953	50	M8	蓝色	41.7	14.6	14.0	9.0	7.8	8
50M10-NT-8	10151954	50	M10	蓝色	43.1	14.6	18.0	9.0	9.2	8
70M6-NT-8	10151955	70	M6	棕色	46.7	16.4	15.0	9.0	5.8	8
70M8-NT-8	10151956	70	M8	棕色	48.7	16.4	18.0	9.0	7.8	8
70M10-NT-8	10151957	70	M10	棕色	50.1	16.4	18.0	9.0	9.2	8
95M8-NT-8	10151958	95	M8	绿色	53.0	19.4	22.0	9.0	7.8	8
95M10-NT-8	10151959	95	M10	绿色	54.4	19.4	22.0	9.0	9.2	8
95M12-NT-8	10151960	95	M12	绿色	56.2	19.4	22.0	9.0	11.0	8
120M8-NT-8	10151961	120	M8	粉色	62.0	21.4	22.0	13.0	7.8	8
120M10-NT-8	10151962	120	M10	粉色	64.0	21.4	22.0	13.0	9.2	8
120M12-NT-8	10151963	120	M12	粉色	66.0	21.4	22.0	13.0	11.0	8
150M8-NT-8	10151964	150	M8	黑色	74.6	24.0	23.0	18.0	7.8	8
150M10-NT-8	10151965	150	M10	黑色	76.0	24.0	23.0	18.0	9.2	8
150M12-NT-8	10151966	150	M12	黑色	77.8	24.0	23.0	18.0	11.0	8
185M8-NT-8	10151967	185	M8	橙色	80.6	26.2	24.0	18.0	7.8	8
185M10-NT-8	10151968	185	M10	橙色	82.0	26.2	24.0	18.0	9.2	8
185M12-NT-8	10151969	185	M12	橙色	83.8	26.2	24.0	18.0	11.0	8
240M10-NT-8	10151970	240	M10	紫色	92.0	30.4	28.5	19.0	10.0	8
240M12-NT-8	10151971	240	M12	紫色	92.0	30.4	28.5	19.0	12.0	8
240M16-NT-8	10151972	240	M16	紫色	94.0	30.4	28.5	19.0	15.0	8
300M10-NT-8	10151973	300	M10	黄色	90.0	33.2	32.0	20.0	10.0	8
300M12-NT-8	10151974	300	M12	黄色	92.0	33.2	32.0	20.0	12.0	8
300M16-NT-8	10151975	300	M16	黄色	95.0	33.2	32.0	20.0	15.0	8



冷压连接器应用



尺寸图

工具
Color-Keyed® 公制冷压连接器







A型冷压连接器压模和工具

导线规格 MM²	标记色	模具代码	手动工具编码	6吨模具 用于液压工具	14吨和15* 吨 模具 用于液压工具
10	紫色	8	TBM6SM	6TON08M	15508M
16	黄色	9	TBM6SM	6TON09M	15509M
25	白色	11	TBM6SM	6TON11M	15511M
35	红色	13	TBM6SM	6TON13M	15513M
50	蓝色	14,5	TBM6SM	6TON145M	155145M
70	棕色	17	TBM6SM	6TON17M	15517M
95	绿色	20		6TON20M	15520M
120	粉色	22		6TON22M	15522M
150	黑色	25		6TON25M	15525M
185	橙色	27		6TON27M	15527M
240	紫色	8		6TON30M	15530M
300	黄色	9			15532M
400	白色	11			15536M

* 必须使用15500-TB适配器

6吨 液压工具	12/14/15吨 液压工具
TBM6H	TBM14M
TBM62PCR-LI	TBM12PCR-LI
	TBM14CR-LI
	13100A

工具
Color-Keyed® 公制冷压连接器









窄舌冷压连接器压模及工具

产品编号	电缆规格 SQ. MM²	标记色	绝缘层 切削长度 MM	6吨模具 用于液压 工具	14吨和15* 吨 模具 用于液压 工具	TBM8-750 系列
10M6-NT 10M8-NT	10	紫色	12	6T08M-NT (1)	15508M-NT (1)	(1)
16M6-NT 16M8-NT	16	黄色	12	6T09M-NT (1)	15509M-NT (1)	(1)
25M6-NT 25M8-NT	25	白色	13	6T11M-NT (1)	15511M-NT (1)	(1)
35M6-NT 35M8-NT	35	红色	16	6T13M-NT (1)	15513M-NT (1)	(1)
50M6-NT 50M8-NT	50	蓝色	20	6T145M-NT (1)	155145M-NT (1)	(1)
70M6-NT 70M8-NT	70	棕色	24	6T17M-NT (1)	15517M-NT (1)	(1)
95M8-NT 95M10-NT	95	绿色	26	6T20M-NT (2)	15520M-NT (1)	(1)
120M8-NT 120M10-NT	120	粉色	28	6T22M-NT (2)	15522M-NT (1)	(1)
150M8-NT 150M10-NT	150	黑色	33	6T25M-NT (2)	15525M-NT (1)	(1)
185M8-NT 185M10-NT	185	橙色	38	6T27M-NT (2)	15527M-NT (2)	(2)
240M10-NT 240M12-NT 240M16-NT	240	紫色	38	6T30M-NT (2)	15530M-NT (2)	(2)
300M12-NT	300	黄色	45	N/A	15532M-NT (2)	(2)


* 必须使用15500-TB适配器

6吨 液压工具	12/14/15吨 液压工具
TBM6H	TBM12PCR-LI
TBM62PCR-LI	TBM14M
	13100A
	TBM15I
	TBM14CR-LI
	TBM8-750M-1

重型电池连接器




BAC10SUBT





BAC10SPBT




镀锡直型电池连接器

材料：高导电性铜
表面处理：电镀锡板
安装工具：TBM5-SV, TBM5V, TBM8250, TBM8250S

产品编号	大宗包装产品编号	电缆规格	说明	内径 MM	外径 MM	包装件数	大宗包装数量	标记色
BAC4SUBT	BAC4SUBT-C	4 Gauge / 25mm²	通用直型	6.63	10.92	5	100	灰色
BAC2SUBT	BAC2SUBT-C	2 Gauge / 35mm²	通用直型	8.64	13.97	5	100	绿色
BAC1SUBT	BAC1SUBT-C	1 Gauge / 35mm²	通用直型	8.64	13.97	5	100	粉色
BAC10SUBT	BAC10SUBT-C	1/0 Gauge / 50mm²	通用直型	0.46	15.88	5	100	黑色
BAC20SUBT	BAC20SUBT-C	2/0 Gauge / 70mm²	通用直型	12.75	17.17	5	100	橙色
BAC30SUBT	BAC30SUBT-C	3/0 Gauge / 95mm²	通用直型	13.46	18.54	5	100	紫色
BAC40SUBT	BAC40SUBT-C	4/0 Gauge / 95mm²	通用直型	0.60	21.44	5	100	黄色
BAC4SPBT	BAC4SPBT-C	4 Gauge / 25mm²	正极直型	6.63	10.92	5	100	灰色
BAC4SNBT	BAC4SNBT-C	4 Gauge / 25mm²	负极直型	6.63	10.92	5	100	
BAC2SPBT	BAC2SPBT-C	2 Gauge / 35mm²	正极直型	8.64	13.97	5	100	绿色
BAC2SNBT	BAC2SNBT-C	2 Gauge / 35mm²	负极直型	8.64	13.97	5	100	
BAC1SPBT	BAC1SPBT-C	1 Gauge / 35mm²	正极直型	8.64	13.97	5	100	粉色
BAC1SNBT	BAC1SNBT-C	1 Gauge / 35mm²	负极直型	8.64	13.97	5	100	
BAC10SPBT	BAC10SPBT-C	1/0 Gauge / 50mm²	正极直型	11.56	15.88	5	100	黑色
BAC10SNBT	BAC10SNBT-C	1/0 Gauge / 50mm²	负极直型	11.56	15.88	5	100	
BAC20SPBT	BAC20SPBT-C	2/0 Gauge / 70mm²	正极直型	12.75	17.17	5	100	橙色
BAC20SNBT	BAC20SNBT-C	2/0 Gauge / 70mm²	负极直型	12.75	17.17	5	100	
BAC30SPBT	BAC30SPBT-C	3/0 Gauge / 95mm²	正极直型	13.46	18.54	5	100	紫色
BAC30SNBT	BAC30SNBT-C	3/0 Gauge / 95mm²	负极直型	13.46	18.54	5	100	
BAC40SPBT	BAC40SPBT-C	4/0 Gauge / 95mm²	正极直型	15.24	21.44	5	100	黄色
BAC40SNBT	BAC40SNBT-C	4/0 Gauge / 95mm²	负极直型	15.24	21.44	5	100	



BAC10FNBT



镀锡旗型电池连接器

材料：高导电性铜
表面处理：电镀锡板
安装工具：TBM5-SV, TBM5V, TBM8250, TBM8250S

产品编号	大宗包装产品编号	电缆规格	说明	内径 MM	外径 MM	包装数量	大宗包装数量	标记色
BAC10FU	BAC10FNBL	1/0 Gauge / 50mm²	通用旗型	11.56	15.88	5	100	黑色
BAC20FU	BAC20FNBL	2/0 Gauge / 70mm²	通用旗型	12.75	17.17	5	100	橙色
BAC30FU	BAC30FNBL	3/0 Gauge / 95mm²	通用旗型	13.46	18.54	5	100	紫色
BAC40FU	BAC40FNBL	4/0 Gauge / 95mm²	通用旗型	15.24	21.44	5	100	黄色
BAC10FPBT	BAC10FPBT-C	1/0 Gauge / 50mm²	正极旗型	11.56	15.88	5	100	黑色
BAC10FNBT	BAC10FNBT-C	1/0 Gauge / 50mm²	负极旗型	11.56	15.88	5	100	
BAC20FPBT	BAC20FPBT-C	2/0 Gauge / 70mm²	正极旗型	12.75	17.17	5	100	橙色
BAC20FNBT	BAC20FNBT-C	2/0 Gauge / 70mm²	负极旗型	12.75	17.17	5	100	
BAC30FPBT	BAC30FPBT-C	3/0 Gauge / 95mm²	正极旗型	13.46	18.54	5	100	紫色
BAC30FNBT	BAC30FNBT-C	3/0 Gauge / 95mm²	负极旗型	13.46	18.54	5	100	
BAC40FPBT	BAC40FPBT-C	4/0 Gauge / 95mm²	正极旗型	15.24	21.44	5	100	黄色
BAC40FNBT	BAC40FNBT-C	4/0 Gauge / 95mm²	负极旗型	15.24	21.44	5	100	


重型电池连接器



BAC10ELNBT

镀锡肘型电池连接器

材料：高导电性铜
表面处理：电镀锡板
安装工具：TBM5-SV、TBM5V、TBM8250和TBM8250S





BAC10ERNBT


产品编号	大宗包装产品编号	电缆规格	说明	内径 MM	外径 MM	包装数量	大宗包装数量	标记色
BAC10ERNBT	BAC10ERNBT-C	1/0 Gauge / 50mm²	右向肘型接头——负极	11.56	15.88	5	100	黑色
BAC10ERPBT	BAC10ERPBT-C	1/0 Gauge / 50mm²	右向肘型接头——正极	11.56	15.88	5	100	
BAC20ERNBT	BAC20ERNBT-C	2/0 Gauge / 70mm²	右向肘型接头——负极	12.75	17.17	5	100	橙色
BAC20ERPBT	BAC20ERPBT-C	2/0 Gauge / 70mm²	右向肘型接头——正极	12.75	17.17	5	100	
BAC30ERNBT	BAC30ERNBT-C	3/0 Gauge / 95mm²	右向肘型接头——负极	13.46	18.54	5	100	紫色
BAC30ERPBT	BAC30ERPBT-C	3/0 Gauge / 95mm²	右向肘型接头——正极	13.46	18.54	5	100	
BAC40ERNBT	BAC40ERNBT-C	4/0 Gauge / 95mm²	右向肘型接头——负极	15.24	21.44	5	100	黄色
BAC40ERPBT	BAC40ERPBT-C	4/0 Gauge / 95mm²	右向肘型接头——正极	15.24	21.44	5	100	
BAC10ELNBT	BAC10ELNBT-C	1/0 Gauge / 50mm²	左向肘型接头——负极	11.56	15.88	5	100	黑色
BAC10ELPBT	BAC10ELPBT-C	1/0 Gauge / 50mm²	左向肘型接头——正极	11.56	15.88	5	100	
BAC20ELNBT	BAC20ELNBT-C	2/0 Gauge / 70mm²	左向肘型接头——负极	12.75	17.17	5	100	橙色
BAC20ELPBT	BAC20ELPBT-C	2/0 Gauge / 70mm²	左向肘型接头——正极	12.75	17.17	5	100	
BAC30ELNBT	BAC30ELNBT-C	3/0 Gauge / 95mm²	左向肘型接头——负极	13.46	18.54	5	100	紫色
BAC30ELPBT	BAC30ELPBT-C	3/0 Gauge / 95mm²	左向肘型接头——正极	13.46	18.54	5	100	
BAC40ELNBT	BAC40ELNBT-C	4/0 Gauge / 95mm²	左向肘型接头——负极	15.24	21.44	5	100	黄色
BAC40ELPBT	BAC40ELPBT-C	4/0 Gauge / 95mm²	左向肘型接头——正极	15.24	21.44	5	100	



BAC1038

镀锡堆叠式电池连接器

材料：高导电性铜
表面处理：电镀锡板
安装工具：TBM5-SV 或 TBM5V



产品编号	大宗包装产品编号	电缆规格	A ±.040	M ±.020	W ±020	C ±.020	E ±.010	螺栓规格	包装数量	大宗包装数量	标记色
BAC438	273-31853-1	4 Gauge / 25mm²	1.455	1.143	.615	.750	.365	⅜	10	100	灰色
BAC238	273-31853-2	2 Gauge / 35mm²	1.775	1.400	.675	.850	.467	⅜	10	100	绿色
BAC138	273-31853-3	1 Gauge / 35mm²	1.875	1.500	.750	.950	.521	⅜	10	100	粉色
BAC1038	273-31853-4	1/0 Gauge / 50mm²	1.925	1.550	.825	1.000	.571	⅜	10	100	黑色
BAC2038	273-31853-5	2/0 Gauge / 70mm²	2.110	1.645	.930	1.100	.632	⅜	10	100	橙色
BAC3038	273-31853-6	3/0 Gauge / 95mm²	2.025	1.650	1.025	1.100	.701	⅜	10	100	紫色
BAC4038	273-31853-7	4/0 Gauge / 95mm²	2.275	1.900	1.125	1.350	.766	⅜	10	100	黄色

穿刺线夹



线缆不需要剥除绝缘层，安装后不需要做绝缘处理

IPC系列穿刺线夹

- 用于铜导体和铜导体连接，铜导体和铝导体连接，铝导体和铝导体连接（只适用于带绝缘导体）
- 用于线缆中间连接，线缆连接后没有应力，额定电压600V
- 预制绝缘层， 线缆安装后无需再做绝缘处理
- 线径范围6-185mm^2，只需6个型号
- UL486B测试标准

型号	铝或铜导体 AWG/MM^2		螺栓数量	示意图	尺寸		
	MAIN	TAP			W	H	J
IPC1102*	1/0-8 50-6	2-8 35-6	1	1	46.04	50.80	38.89
IPC4111	4/0-1/0 95-50	1/0-6 50-16	2	2	63.50	76.20	48.42
IPC4141	4/0-1/0 95-50	4/0-1/0 95-50	2	2	66.68	82.55	48.42
IPC5041*	500-350 240-185	4/0-4 90-25	1	1	50.80	63.50	53.98
IPC3535	350-4/0 185-95	350-4/0 185-95	2	2	52.39	63.50	53.98
IPC3541	350-4/0 185-95	4/0-10 95-6	1	1	69.85	76.20	66.68

* 额定电压600V，其它型号额定电压等级300V




示意图 一




示意图 二

压接工具和模具




JB12B 12吨手动液压压接工具

- 完整的液压压接工具，用于铜线、铝线和ASCR线连接器
- 先进的二级快进式机构，实现快速安装
- 压接头可作180° 旋转

规格

- 安装范围：
  最大750 kcmil（400mm2）的铜材质冷压连接器
  最大650 kcmil（300mm2）的铝材质冷压连接器
  CHT814-10至CHT2502-6的铜材质H型线夹
  63105至63148的铝材质H型线夹
  54755至54770 的C型线夹
- 输出力：12吨
- 尺寸 (L x W x H)：223/4" x 21/2" x 47/8"
- 重量（不带模具）：13 lbs.



实现六角形压接

产品编号	说明	包装数量
JB12B	12 吨手动液压压接工具，带手提箱	1

压接工具和模具



该压接工具经过高达75kV的电压测试，适用于任何符合ANSI C199.4规范的连接器 — 最大500kcmil（240mm²）。

6.2 吨电池供电、无模压接工具 — 开口尺寸 0.9"

- 压接Homac®/Anderson型接线耳，6.2吨输出力，无需使用模具
- 达到设定压力值时会发出声音提示
- 枪柄式手柄上的伸缩按钮支持单手操作，方便另一只手理线
- 耐候性外壳，可在恶劣户外条件下长期使用

产品编号	压紧力	连接器范围 铜或铝质冷压连接器	尺寸 (IN.)	重量 (LBS.)	质保
HMC-5630	6.2 吨	6-240mm²	13H x 2.5W x 14L	11.5（带电池）	5 年

注意：对于宽范围连接器，应调整压接工具至该连接器中最大电缆尺寸。.



该压接工具经过高达75kV的电压测试，适用于任何符合ANSI C199.4规范的连接器 — #6 AWG 至 750 kcmil（16mm²-400mm²）。

6.2吨电池供电、拉盖式无模压接工具 — 开口尺寸1.5"

- 压接Homac®/Anderson型接线耳，6.2吨输出力，无需使用模具
- 1个固定和3个可移动的凹痕，互成90°，确保连接器4点均匀受压
- 外部旁路卡盘，缩短压力调节和维修时间
- 达到设定压力值时会发出声音提示
- 耐候性外壳，可在恶劣户外条件下长期使用

产品编号	压紧力	连接器范围 铜或铝质冷压连接器	尺寸 (IN.)	重量 (LBS.)	质保
HMC-5750	6.2 T	#6–750（16mm²-400mm²）	13H x 2.5W x 15.5L	12（带电池）	5 年

注意：对于宽范围连接器，应调整压接工具至该连接器中最大电缆尺寸。



落锤锻造的刀片以及易于现场更换的玻璃纤维材质的手柄

电缆切割钳

- 牢固的玻璃纤维材质手柄，实现多年可靠运行
- 落锤锻造的刀片，实现整齐、无毛刺的导线切割
- 精心设计的手柄止动机构，防止操作时损伤手指关节

产品编号	说明	最大适用范围	最大外径（包括绝缘部分）	总长度 (IN))
UT 4 C	电缆切割钳 — 小号	300mm²铜线/185mm²铝线	24mm	533mm
UT 6 C	电缆切割钳 — 大号	300mm²铜线/185mm²铝线	50.8mm	800mm

注意： 仅可用于铜线和铝线，不可用于钢丝和ACSR线。如需对刀片和手柄接合处的绝缘层进行操作，请咨询ABB公司销售代表。

压接工具和模具





实现菱形压接

TBM45S手动压接工具

- 在同级别工具中只需最小握力 — 低于竞争性产品高达75%
- 安装范围广：适用于8-35mm²铜材质或6-16mm²铝材质冷压连接器
- 在每次正确压接释放之前，机械装置确保完整的压接周期
- 模具采用标记色，便于与具有Color-Keyed®特性冷压连接器匹配
- 在需通过工作面杠杆来压接较大尺寸连接器时，工具手柄支脚可提供良好的稳定性

产品编号	说明	包装数量
TBM45S	适用于8-35mm²铜材质或6-16mm²铝材质	1





实现凹痕式压接

TBM4S 无模压接工具

- 适用范围广：适用于10-120mm²铜或10-95mm²铝质冷压连接器
- 可调式压头，无需购买和保养多个单独模具
- 配有Shure-Stake®装置，保证一次性实现完整压接
- 只需转动滚花调节轮并将指示器对准合适的端接尺寸即可轻松进行调节
- 无模具、可调式压接工具，适用于具有Color-Keyed®特性的Blackburn®压缩接器

产品编号	说明	包装数量
TBM4S	带 Shure-Stake® 机械装置的无模压接工具，适用于10-120mm²铜线和10-95mm² AWG铝线	1

压接工具和模具



实现六角形压接

轻型电池供电压接工具

BPI42300CR 4吨无线压接工具

- 头部可旋转180度，易在狭小的空间内使用
- 强劲的镍氢（Ni-MH）电池，每次电量充满后可完成大量压接工作
- 明亮的LED显示器显示剩余的电池寿命
- 配备有压接工具、2块镍氢电池、电池转接头、电池充电器、手提箱和9个六角压接模具 (TBM6221–TBM6266)

规格

- 安装范围：适用于最大150mm^{2}铜或95mm^{2}铝质冷压连接器
- 输出力：4吨
- 尺寸 (L x W x H)：14.6" x 2.6" x 4.2"
- 电池：Ni-MH 9.6V 3.0Ah
- 重量（带电池）：5.3 lbs

产品编号	说明	包装数量
BPI42300CR	4 吨无线压接工具及附件	1



特别适合架空电缆和入户线连接

BP4UCR可充电式6吨压接工具

- 钳口可180° 旋转，便于在有限空间内操作
- 采用人体工程学设计，可单手操作
- 配备有工具、2块镍氢电池、电池转接头、电池充电器和手提箱
- 工具头部带有固定式5/8 (BG) 和D型槽
- D型槽适用于所有W式模具，还配备有固定式O型槽

规格

- 安装范围：入户连接器需使用5/8 (BG)、D型或O型压接模具
- 输出力：6吨
- 尺寸 (L x W x H)：17.7" x 2.6" x 4.7"
- 电池：Ni-MH 9.6V 3.0Ah
- 重量 (不带模具)：5.3 lbs

产品编号	说明	包装数量
BP4UCR	可充电式 6 吨压接工具及附件	1

压接工具和模具



25000气动Bench-Mount压接工具

- 适用于最大10-240mm²铜或铝质冷压连接器
- 紧凑型、重型气动工具
- 操作简单 — 只需将电缆（已剥皮）插入连接器压接筒并将其置于压接槽中，然后踩脚踏板驱动压接模具即可

产品编号	说明	包装数量
25000	气动 Bench-Mount 压接工具	1



实现菱形压接




Battpac® LT BPLT62BSCR/BPLT62500BSCR 6吨压接工具

- 采用人体工程学和轻量化设计，提高操作舒适性
- 新型双速特性，缩短了压接时间，在达到负载前钳口会以2倍速度运行
- 新型、更强劲的镍氢电池，与旧电池相比增加了50%的电量且减少了记忆效应
- 可旋转压接头，为压接操作提供最大的灵活性
- 使用TBM62系列模具

规格

- 安装范围：
  适用于最大240mm²铜或铝质冷压连接器
- 输出力：6 吨
- 尺寸 (L x W x H)：11" x 3 3/4" x 11 7/8"
- 电池：Ni-MH 14.4V 3.0Ah
- 重量（带电池）：8 lbs



实现六角形压接

产品编号	说明	包装数量
TBM62PCR-LI	Battpac® LT 工具套装。包括工具、2 块电池、充电器、肩带、腕带、手提箱（无模具）	1

压接工具和模具



实现六角形压接

Battpac® LT BPLT6BSCR/BPLT6500BSCR 6吨压接工具

- 开放式钳口设计，保证最佳压接灵活性
- 新型双速特性，缩短了压接时间，在达到负载前钳口会以2倍速度运行
- 新型、更强劲的镍氢电池，与旧电池相比增加了50%的电量且减少了记忆效应

规格

- 安装范围：
  适用于最大240mm²铜或185mm²铝质冷压连接器
- 输出力：6吨
- 尺寸 (L x W x H)：11" x 3 3/4" x 11 7/8"
- 电池：Ni-MH 14.4V 3.0Ah
- 重量（带电池）：8 lbs

产品编号	说明	包装数量
TBM6PCR-LI	Battpac® LT 工具套装。包括工具、2 块电池、充电器、肩带、腕带、手提箱（无模具）	1



实现六角形压接

TBM6H 6吨液压压接头

- 轻质，带模具重量不超过7磅
- 连接器上具有模具编码印花，方便检查
- 使用6吨系列和Blackburn O型和D型带标记色的模具，便于与具有Color-Keyed®特性的冷压连接器匹配

规格

- 安装范围：
  适用于最大300mm²铜或185mm²铝质冷压连接器
  CHT814-10至CHT214-9的铜材质H型线夹
  63105至63148的铝材质H型线夹
  54705至54750 的C型线夹
- 输出力：6吨
- 工作气压：10000 psi（标称）
- 尺寸 (L x W x H)：12" x 2 1/4" x 3 9/16"
- 重量（不含模具）：6.5 lbs

产品编号	说明	包装数量
TBM6H	6 吨液压压接头，带不锈钢包装	1
TBM6HD-1	适用于最大10-240mm²导线	1

压接工具和模具

TBM8-750M-1 12吨无模具手动液压压接工具



实现凹痕式压接

规格
- 安装范围：适用于最大450mm²铜或350mm²铝质冷压连接器
- 输出力：12吨
- 尺寸 (L x W x H)：21 1/2" x 4 7/32"
- 重量：13 lbs

产品编号	说明	包装数量
TBM8-750M-1	12 吨无模具手动液压压接工具	1

Battpac® LT TBM8-750BSCR12吨无模具电池供电压接工具



实现凹痕式压接

规格
- 安装范围：适用于最大450mm²铜或350mm²铝质冷压连接器
- 输出力：12吨
- 尺寸 (L x W x H)：19 1/2" x 3 7/8" x 8 1/2"
- 电池：NiCd 14.4V 2.4Ah
- 重量（带电池）：9 lbs

产品编号	说明	包装数量
TBM8-750BSCR	Battpac® LT 12 吨无模电池供电压接工具，包括手提箱、充电器、两节电池和背带。	1

TBM8-750 12吨无模液压压接头



实现凹痕式压接

规格
- 安装范围：适用于最大450mm²铜或350mm²铝质冷压连接器
- 输出力：12吨
- 工作气压：10000 psi标称气压
- 尺寸 (L x W x H)：14 1/2" x 4 7/32" x 2 9/16"
- 重量：9 lbs

产品编号	说明	包装数量
TBM8-750	TBM8-750 12 吨无模液压压接头	1

压接工具和模具



实现六角形压接

TBM14M 14吨手动液压压接工具

- 短型玻璃纤维手柄，具有绝缘性能，适用于狭小空间
- 两级泵，安装更迅速
- 使用ABB公司15500系列标准压接模具

规格

- 安装范围：
  适用于最大450mm²铜或350mm²铝质冷压连接器
  CHT814-10至CHT2502-6的铜材质H型线夹
  63105至63148的铝材质H型线夹
  54755至54775 的C型线夹
- 输出力：12吨
- 尺寸 (L x W x H)：24"
- 重量（不含模具）：15.4 lbs

产品编号	说明	包装数量
TBM14M	带手提箱的 14 吨手动液压压接工具	1



实现六角形压接

TBM14MC 14吨紧凑型手动液压压接工具

- 改进的人体工程学设计，操作更省力
- 180° 旋转压接头，适用于狭小空间
- 1.65" 钳口，适用于大型压缩端子和接头
- 双速泵设计，为模具提供更快的进给速度，并实现更慢但更强力的压接
- 达到最大压力时内置安全阀可以分流液压油
- 在压接的任何阶段均可轻易激活压力释放系统
- 使用标准ABB公司15500系列压接模具

规格

- 安装范围：
  适用于最大450mm²铜或350mm²铝质冷压连接器
  CHT814-10至CHT2502-6的铜材质H型线夹
  63105至63148的铝材质H型线夹
  54755至54775 的C型线夹
- 输出力：14吨
- 长度：20½"
- 重量（不含模具）：14 lbs

产品编号	说明	包装数量
TBM14MC	14 吨紧凑型液压压接工具	1

压接工具和模具



实现六角形压接

TBM14CR-LI

14吨电池供电压接工具

- 重量轻且符合人体工学
- 双速特性：具有双倍钳口速度（直至钳口接触负载），可有效缩短压接时间
- 可旋转压接头，为压接操作提供最大的灵活性
- 包括两块Makita 14.4V镍氢电池 (3.0 AMP Hrs.)
- 内置LED电池指示灯
- 自带交流电源插座

规格

- 安装范围：
  适用于最大450mm²铜或350mm²铝质冷压连接器
  CHT814-10至CHT2502-6的铜材质H型线夹
  63105至63148的铝材质H型线夹
  54755至54775 的C型线夹
- 输出力：14吨
- 尺寸 (L x W x H)：18 1/8" x 3 7/8" x 10"
- 电池：14.4V 3.0Ah Ni-MH
- 重量（带电池）：18.1lbs

产品编号	说明	包装数量
TBM14CR-LI	Battpac® LT 14 吨压接工具，包括手提箱、充电器、两块电池、背带	1



实现六角形压接

13100A 14吨液压压接头

- 牢固设计，适用于现场和工作台应用
- C型钳口，压接更灵活
- 使用ABB公司15500系列标准模具
- 使用10000-psi液压泵

规格

- 安装范围：
  适用于最大450mm²铜或350mm²铝质冷压连接器
  CHT814-10至CHT2502-6的铜材质H型线夹
  63105至63148的铝材质H型线夹
  54755至54775 的C型线夹
- 输出力：14吨
- 工作压力：10000 psi标称气压
- 尺寸（L x W x H）：11 1/2" x 2 1/2" x 4 1/4"
- 重量（不含模具）：10 lbs

产品编号	说明	包装数量
13100A	带钢材质手提箱的 14 吨液压压接头	1

压接工具和模具

Battpac® LT BPLT15BSCR 15 吨电池供电压接工具



实现六角形压接

产品编号	说明	包装数量
BPLT15BSCR	Battpac® LT 15 吨压接工具，包括手提箱、充电器、两块电池和背带	1

- 可旋转压接头，为压接操作提供最大的灵活性
- 新型双速特性，缩短了压接时间，在达到负载前钳口会以2倍速度运行
- 包括两块Makita 14.4V镍氢电池 (3.0 AMP Hrs.)
- 内置LED电池指示灯
- 自带交流电源插座

规格

- 安装范围：
  适用于最大450mm²铜或350mm²铝质冷压连接器
  CHT814-10至CHT750-350-1F的铜材质H型线夹
  63105至63180的铝材质H型线夹
  54755至54790 的C型线夹
- 输出力：15吨
- 尺寸 (L x W x H)：21" x 3 1/2" x 11"
- 电池：14.4V 3.0Ah Ni-MH
- 重量（带电池）：23.75lbs

TBM15I 15 吨液压压接头



实现六角形压接

产品编号	说明	包装数量
TBM15I	15 吨液压压接头（具有绝缘性能），带钢材质包装	1

15600系列 —— 直接安装在压接工具上，适用于大尺寸连接器(800 kcmil–1500 kcmil)

15500系列 —— 与15500TB变径接头配合使用，#8 AWG–750 kcmil

- 锻钢材质压接头，带橡胶绝缘罩
- 细长型设计，适用于狭小空间使用，如电缆桥架和中央办公室应用
- 更宽钳口设计，易于压接大型接线耳、C型线夹和H型线夹
- 使用15600系列模具；也可以使用带15500-TB变径接头的15500系列模具

规格

- 安装范围：
  适用于最大450mm²铜或350mm²铝质冷压连接器
  CHT814-10至CHT750-350-1F 的铜材质H型线夹
  63105 至 36180 的铝材质 H 型线夹
  54755 至 54790 的C型线夹
- 输出力：15吨
- 工作压力：10000 psi（标称）
- 尺寸 (L x W x H)：15 3/4" x 2 5/8" x 4 3/8"
- 重量（不含模具）：16.5 lbs

压接工具和模具



13606 脚踏/手动式液压泵

13606脚踏/手动式及13604手动液压泵

- 13606支持脚踏和手动操作；13604仅支持手动操作
- 适用于所有的ABB液压压接头
- 内置安全旁路阀
- 出厂设置为9800 psi

规格

- 标称压力：9,800 psi
- 泵流量：2.6 cu. in./min. @ 200 psi
  0.16 cu. in./min. @ 10,000 psi
- 储液量：125 cu.in. (0.54 gal.)
- 最大操作力：130lbs
- 尺寸 (L x W x H)：23" x $5^{3}/_{4}$" x $6^{3}/_{4}$"
- 重量：29 lbs

产品编号	说明	包装数量
13606	手动或脚踏式液压泵	1
13604	手动液压泵	1



Battpac® LT BPLT13970P2 液压泵

- 体积小，重量轻
- 充满电只需60分钟
- 高度可见显示屏，显示电池功率水平
- 24VDC外部连接插座
- 可在任何位置运行：侧面或竖直位置
- 独立运行/释放按钮，防止意外运行
- 自动关闭功能，限值能耗
- 方便的加油口

规格

- 标称压力：10,000 psi
- 泵流量：30 cu. in./min.
- 储液量：60 cu. in. (.26 gal.)
- 尺寸 (L x W x H)：$13^{1}/_{2}$" x $6^{1}/_{2}$" x $12^{3}/_{4}$"
- 电池：Ni-MH 24V, 3 Ah
- 重量（带电池）：20.9 lbs

电池性能指南

使用充满电的电池进行测试时，远程压接头的挤压次数为：

- 250 kcmil HD（重型）铜导线的铜连接器：102
- #2 AWG HD（重型）铜导线的铜连接器：98
- 500kcmil HD（重型）铜导线的铜套筒连接器：76

产品编号	说明	包装数量
BPLT13970P2	Battpac® LT 泵包括：帆布附件手提袋、背带、远程手动控制器、两块电池、电池充电器和无滴漏连接器	1
BPLT13970RB	24V 镍氢替换电池	1
BPLT13970RP	液压泵帆布背包	1
BPLT13970DC	带夹头的电力连接电缆	1
BPLT13970FS	远程脚踏开关控制器	1

压接工具和模具



13600 电动液压泵

- 与额定10000-psi的单动式气缸和工具配合使用
- 提供金属手提箱
- 运行所需的13620手动开关和13619 液压软管 — 均单独出售

规格

- 电机：½ hp，115V，50–60 Hz，10 amps
- 泵流量：170 cu. in./min. at 100 psi
  32 cu. in./min. at 1,000 psi
  25 cu. in./min. at 5,000 psi
  18 cu. in./min. at 10,000 psi
- 储液量：104 cu. in. (.45 gal.)
- 基本泵尺寸：6" x 8" x 16"
- 重量：25 lbs

产品编号	说明	包装数量
13600	点动液压泵 — 运行所需的手动或脚踏开关和非金属软管（单独出售）	1
您可能还需要…		
13620	手动开关 — 10ft.	1
13589A	脚踏开关 — 10ft.	1
13619	非金属软管 — 10ft.	1
13618	非金属软管 — 20ft.	1
13600S	用于13600 泵的“雪橇”型支架	1



带Shure-Stake® 控制机构的13610A电动液压泵

- Shure-Stake® 控制机构在再循环前需要9800 psi泵压力以防止欠压压接
- 与额定10000psi的单动式气缸和工具配合使用
- 提供金属手提箱

规格

- 电机：½ hp，115V，50–60 Hz，12.5 amps
- 泵流量：170 cu. in./min. at 100 psi
  32 cu. in./min. at 1,000 psi
  25 cu. in./min. at 5,000 psi
  18 cu. in./min. at 10,000 psi
- 储液量：104 cu. in. (.45 gal.)
- 基本泵尺寸：8½" x 10½" x 16"
- 重量：35 lbs

产品编号	说明	包装数量
13610A	13610A 电动液压泵带 Shure-Stake® 控制机构 — 运行所需的手动或脚踏开关和非金属软管（单独出售）	1
您可能还需要…		
13611	手动开关 — 10ft.	1
13612	脚踏开关 — 10ft.	1
13619	非金属软管 — 10ft.	1
13618	非金属软管 — 20ft.	1
13797	内联卡规	1

压接工具和模具



带 Shure-Stake® 控制机构的 13810 重型电动液压泵

- 用于在重型OEM应用中实现完美压接
- 高流速的重型OEM二级泵
- Shure-Stake® 控制机构在再循环前需要9800 psi泵压力以防止欠压压接
- 需要手动或脚踏控制机构（单独出售）

规格

- 电机额定值：1 1/2 hp、115V、60 Hz、23 amps
- 泵流量：235 cu. in./min. at 200 psi
  61 cu. in./min. at 8,000 psi
- 储液量：462 cu. in./2 gal.
- 尺寸：10 3/4" x 15" x 20 3/4"
- 重量：60 lbs

产品编号	说明	包装数量
13810	重型电动液压泵带 Shure-Stake® 控制机构 — 运行需要手动或脚踏开关和非金属软管（单独出售）	1
您可能还需要…		
13611	手动开关 — 10ft.	1
13612	脚踏开关 — 10ft.	1
13619	非金属软管 — 10ft.	1
13618	非金属软管 — 20ft.	1

压接工具和模具



BCS8-40

BCS8-40 电缆剥皮刀

产品编号	说明	包装数量
BCS8-40	电缆剥皮刀，适用于最大10mm²-185mm²电缆，手柄中带替换刀片	1



368-CK 电缆剥皮刀

产品编号	说明	包装数量
368-CK	电缆剥皮刀，适用于最大35mm²-500mm²电缆	1



364RF/366RF 剪电缆工具，带玻璃纤维手柄

产品编号	电缆尺寸	包装数量
364RF	用于最大 240mm² 的铜及铝电缆的切割片	1
366RF	用于最大 500mm² 的铜及铝电缆的切割片	1

用于铜和铝电缆 —— 钢电缆不适用。
通过工具服务可获得替换刀片。



TBM40HC 手动液压切割机

- 适合直径最大85mm的铜材质或铝材质电缆
- 提供双速操作：快进给速度用于刀片快速接近电缆或是更慢、较大强力切割线缆
- 刀片由高强度的经过热处理的钢制造，保证长工作寿命
- 头部易于打开，可切割现有电缆
- 头部可旋转180°，方便操作人员定位
- 达到最大压力时，自动安全阀切断液压油
- 压力释放装置可在任何位置启动

规格

- 最大切割能力：外径 85mm
- 重量：1455 lbs

产品编号	电缆尺寸	包装数量
TBM40HC	手动液压切割机	1

压接工具和模具



CSR750 剪电缆工具

- 特殊进给冲程机构，所需夹持力更小
- 可切割最大400mm²的铜和铝电缆
- 短手柄，只有 10" 长，适用于狭小空间

产品编号	说明	包装数量
CSR750	用于最大400mm²的铜及铝电缆的切割片	1



Battpac® TBM54BSCT和TBM54BSCTS 电池供电切割机

- 可拆卸电池 — 更换简单，可持续使用
- 单手控制刀片进给和退出
- TBM54BSCTS可切割最大400mm²铜电缆、外径 2 1/8" 铝电缆和350mm²ACSR
- TBM54BSCT可切割最大750mm²铜电缆、外径 2 1/8" 铝电缆和（不适用ACSR）

规格

- 电机：14.4V DC
- 尺寸 (L x W x H)：16" x 4" x 4.5"
- 重量（带电池）：7.2 lbs

切割循环信息

该指南将说明当电池充满电时，TBM54BSCT 和TBM54BSCTS可进行的切割循环数（大约值）。所示数据均为大约值，并将根据充电和其他操作条件变化，例如温度、湿度和电池状况。

产品编号	导线	大约切割循环数	
		CRCTBPI & CRCTBP	CRCTPBEI
TBM54BSCTS	400mm² 铜质电缆	35	105
	300mm² ACSR	50	150
TBM54BSCT	500mm² 铜质电缆	45	135
	750mm² 铜质电缆	30	90

电池套管：(CRCTBP)
电池类型：密封镍镉
电压：14.4V DC
额定电流：1.9Ah
尺寸：3.5"L x 2.7"W x 5.3"H
重量：1.6 lbs。
电池充电器：(CRCTQC)
输入电压：120V AC，单相
充电容量：20 VA
充电时间：15 分钟，CRCTBP 及 CRCTBPI
45 分钟，CRCTBPEI
尺寸：7.5"L x 3.7"W x 3.5"H
重量：4 lbs

可选附件：
电池组：CRCTBPEI
电池套管：CRCTBPI 或 CRCTBP
直流充电器：CRCQC

产品编号	说明	包装数量
TBM54BSCTS	用于最大 400mm² 铜电缆电池式切割工具	1
TBM54BSCT	用于最大 750mm² 铜电缆电池式切割工具	1

联系我们
Contact us

ABB (中国) 有限公司

北京总部：
中国北京市 100015
朝阳区酒仙桥路 10 号
恒通广厦
电话：(010) 8456 6688
传真：(010) 8456 9907

天津分公司：
中国天津市 300020
和平区南马路 11 号
麦购国际大厦 2516 室
电话：(022) 5860 2660
传真：(022) 5860 2620

大连分公司：
中国辽宁省大连市 116011
西岗区中山路 147 号
森茂大厦 18 楼
电话：(0411) 3989 3355
传真：(0411) 3989 3359

沈阳分公司：
中国辽宁省沈阳市 110001
和平区南京北街 206 号
沈阳假日大厦城市广场二座 3-166 室
电话：(024) 3132 6688
传真：(024) 3132 6699

长春分公司：
中国吉林省长春市 130022
亚泰大街 3218 号
通钢国际大厦 A 座 A4 层 A401 室
电话：(0431) 8862 0866
传真：(0431) 8862 0899

哈尔滨分公司：
中国黑龙江省哈尔滨市 150090
南岗区长江路 99-9 号
辰能大厦 14 层
电话：(0451) 5556 2228 / 2229
传真：(0451) 5556 2295

呼和浩特分公司：
中国内蒙古自治区呼和浩特市 010020
回民区中山西路1号
海亮广场 A 座 2708 室
电话：(0471) 3819 933
传真：(0471) 5903 121

西安分公司：
中国陕西省西安市 710021
经济技术开发区
文景路中段 158号三层
电话：(029) 8575 8288
传真：(029) 8575 8299

兰州分公司：
中国甘肃省兰州市 730030
城关区张掖路 87 号
中广大厦 23 楼
电话：(0931) 8186 799
传真：(0931) 8186 755

乌鲁木齐分公司：
中国乌鲁木齐市 830002
中山路 86 号
中泉广场 6 楼 B座
电话：(0991) 2834 455
传真：(0991) 2818 240

石家庄分公司：
中国河北省石家庄市 050000
建华南大街 215 号
万达写字楼 C 座 1408 室
电话：(0331) 8666 1508
传真：(0331) 8666 1509

青岛分公司：
中国山东省青岛市 266071
香港中路 12 号
丰合广场 B 区 401 室
电话：(0532) 8502 6396
传真：(0532) 8502 6395

济南分公司：
中国山东省济南市 250011
泉城路 17 号
华能大厦 6 楼 8601 室
电话：(0531) 8609 2726
传真：(0531) 8609 2724

烟台分公司：
中国山东省烟台市 264000
芝罘区海港路 25 号
阳光壹佰 A 座 2316 室
电话：(0535) 2127 288
传真：(0535) 2127 299

淄博分公司：
中国山东省淄博市 255039
柳泉路 107 号
国贸大厦 1908 室
电话：(0533) 3190 560
传真：(0533) 3190 570

济宁分公司：
中国山东省济宁市 272000
洸河路 123 号
兴唐大厦 15 楼 1513 室
电话：(0537) 699 5122
传真：(0537) 699 5121

郑州分公司：
中国河南省郑州市 450007
中原中路 220 号
裕达国际贸易中心 A 座 1006 室
电话：(0371) 6771 3588
传真：(0371) 6771 3873

太原分公司：
中国山西省太原市 030002
府西街 69 号
山西国际贸易中心西塔楼 10 层 1009A 号
电话：(0351) 8689 292
传真：(0351) 8689 200

长沙分公司：
中国湖南省长沙市 410005
黄兴中路 88 号
平和堂商务楼 12B01
电话：(0731) 8268 3088
传真：(0731) 8444 5519

无锡分公司：
中国江苏省无锡市 214023
永和路 6 号
君来广场 1105 单元
电话：(0510) 8279 1133
传真：(0510) 8275 1236

武汉分公司：
中国湖北省武汉市 430060
武昌区积玉桥临江大道96号
武汉万达中心写字楼21楼
电话：(027) 8839 5888
传真：(027) 8839 5999

南京分公司：
中国江苏省南京市 210005
洪武北路 55 号
置地广场 11 楼
电话：(025) 8664 5645
传真：(025) 8664 5338

苏州分公司：
中国江苏省苏州市 215123
苏州工业园区翠微街 9 号
月亮湾国际中心 15 楼 1501 室
电话：(0512) 8888 1588
传真：(0512) 8888 1599

宁波分公司：
中国浙江省宁波市 315000
灵桥路 2 号
南苑饭店 6 楼 616 室
电话：(0574) 8717 3251
传真：(0574) 8731 8179

扬州分公司：
中国江苏省扬州市 225012
江阳西路
峰创国际大厦 A 座 1020 单元
电话：(0514) 8205 1010
传真：(0514) 8205 0606

上海分公司：
中国上海市 200001
西藏中路 268 号
来福士广场（办公楼）8 楼
电话：(021) 2328 8888
传真：(021) 2328 8500

杭州分公司：
中国浙江省杭州市 310007
曙光路 122 号
浙江世界贸易中心写字楼A座12楼
电话：(0571) 8790 1355
传真：(0571) 8790 1151

温州分公司：
中国浙江省温州市 325000
温州市经济技术开发区上江路
新世纪商务大厦A幢901-1室
电话：(0577) 8890 5655
传真：(0577) 8891 5573

成都分公司：
中国四川省成都市 610041
人民南路四段 3 号
来福士广场 T1塔8楼
电话：(028) 8526 8800
传真：(028) 8526 8900

重庆分公司：
中国重庆北部新区 401121
星光大道 62 号
海王星科技大厦 A 座 6 楼
电话：(023) 6282 6688
传真：(023) 6280 5369

贵阳分公司：
中国贵州省贵阳市 550022
观山湖区金阳南路 6 号
世纪金源购物中心 5 号楼10楼
电话：(0851) 221 5890
传真：(0851) 221 5900

昆明分公司：
中国云南省昆明市 650032
崇仁街 1号
东方首座 24 楼 2404 室
电话：(0871) 6315 8188
传真：(0871) 6315 8186

南宁分公司：
中国广西壮族自治区,南宁市530021
金湖路 59 号
地王国际商会中心 27 楼 E-F 单元
电话：(0771) 2368 316
传真：(0771) 2368 308

合肥分公司：
中国安徽省合肥市 230022
潜山路320号
新华国际广场A座12A
电话：(0551) 6519 6166
传真：(0551) 6519 6160

南昌分公司：
中国江西省南昌市 330038
红谷滩新区绿茵路129号
联发广场写字楼28层2804-2806室
电话：(0791) 8630 4927
传真：(0791) 8630 4982

深圳分公司：
中国深圳市 518031
福田区华富路1018 号
中航中心1504 A
电话：(0755) 8831 3088
传真：(0755) 8831 3033

广州分公司：
中国广东省广州市 510623
珠江新城临江大道 3 号
发展中心大厦 22 楼
电话：(020) 3785 0688
传真：(020) 3785 0608

东莞分公司：
中国广东省东莞市 523009
体育路 2 号
鸿禧中心 B 座 11 楼 13# 单元
电话：(0769) 2280 6366
传真：(0769) 2280 6367

佛山分公司：
中国广东省佛山市 528000
南海区桂城简平路 1 号
天安数码城 4 栋 607
电话：(0757) 8513 2060
传真：(0757) 8513 2060-609

中山分公司：
中国广东省中山市 528403
东区博爱五路 21号
大东裕商业大厦 608 单元
电话：(0760) 8888 3646
传真：(0760) 8888 3646

福州分公司：
中国福建省福州市 350028
仓山区
万达广场 A1座 706-709 室
电话：(0591) 8785 8224
传真：(0591) 8781 4889

厦门分公司：
中国福建省厦门市 361008
吕岭路软件园二期
望海路23号601室
电话：(0592) 2959 000
传真：(0592) 5625 072

ABB (Hong Kong) Ltd.
低压产品业务部：
香港新界大埔
大埔工业村大喜街 3 号
电话：(852) 2929 3838
传真：(852) 2929 3505

北京 ABB 低压电器有限公司
中国北京市 100176
北京经济技术开发区
康定街 17 号
电话: (010) 5808 5000
传真: (010) 5808 5288

ABB 新会低压开关有限公司
中国广东省江门市 529100
新会区三和大道北 9 号
电话: (0750) 6322 200
传真: (0750) 6677 526

厦门 ABB 低压电器设备有限公司
中国福建省厦门市 361006
火炬高科技产业开发区
创新 3 路 12-20 号
电话: (0592) 6038 118
传真: (0592) 6038 110

厦门 ABB 振威电器设备有限公司
中国福建省厦门市 361008
吕岭路软件园二期
望海路 23 号
电话: (0592) 5747 980
传真: (0592) 5625 072

http://www.abb.com.cn
ABB 低压产品客户服务热线
电话：800-820-9696 / 400-820-9696
电邮：lv-hotline_cnabb@cn.abb.com

样本所载述的产品资料以实物为准，若有变更恕不另行通知，ABB（中国）有限公司拥有最终解释权。

ABB低压官方微博　ABB阿里巴巴官方旗舰店　ABB天猫官方旗舰店　ABB低压官方微信

用电力与效率
创造美好世界™

1SXF700032C2001 Rev A 12-2014
SH-SX 10000